


GUIDE LIFTER -WITH AIR HOLE TYPE- / LIFTER PINS WITH AIR HOLE
ガイドリフタ/エア穴付リフタピン
-エア穴付タイプ-

BLOCK LIFTER SETS
BLOCK LIFTERS -REMOVABLE TYPE-
ブロッククリフタセット/ブロッククリフタ
-着脱タイプ-


リフタ
ガイド
関連部品



D _{g6}	W	H	E	d	d ₁	S	Type	L	N	A	¥基準単価 1~29本
4	-0.004	2.0	6	5	2.0	1.5	GLJS	4	10 15 20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50	0.5 0.8 1.0	1,250
6	-0.012	3.6	8	2.5	2			6	15 20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50 55	0.5 0.8 1.0 1.6	1,300
8	-0.005	5.0	10	3	3			8	15 20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50 55	1.0 1.6 2.0	1,700
10	-0.014	6.0	13	4	3.5	2.0		10	20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50 55	1.6 2.0 2.5	2,050
13	-0.006	7.0	16	5	4.5	2.5		13	20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50 55	2.0 2.5 3.6	2,200
16	-0.017	8.0	19	12	4.5	2.5		16	30 33 35 36 40 45 50 55 60 70	2.0 2.5 4.0	2,500

Order
注文例 型式 - L - N - A
GLJS 8 - 30 - 3 - 1.6


Example
使用例



Delivery
出荷日 3 日目出荷

Price
価格 ①表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

- エア穴付ガイドリフタを使用することで、スペース不足が解決できます。
- 至近距離から確実にエアをふくことができます。



D _{g6}	H	d	d ₁	S	C	Type	L	¥基準単価 1~19本
4	-0.004	6	2.0	1.5	1.75	LJS	4	980
6	-0.012	8	2.5	2	2		6	730
8	-0.005	10	3.5	3	0.5		8	1380
10	-0.014	13	2.0	4	0.5		10	760

Order
注文例 型式 - L
Delivery
出荷日 3 在庫品 翌日出荷 P.39
LJS 8 - 30

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応大口
数量 1~19 20~49 50~99 100~200 201~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

