

赤文字表示
規格追加


超砥粒で工具研削をサポート!!

DIAMOND & CBN GRINDING WHEELS FOR CORNER GRINDING

工具研削用ダイヤ&CBNカップ型ホイール

● 11V9タイプ

DIA-11V9 (ダイヤ)
CBN-11V9 (CBN)



- 集中度 100
- ボディ材質 アルミ
- 外周・側面の振れ 0.02mm
- ホイールのつり合い 0.5g
- ボンド種類 レジンボンド(B)

型番 (砥粒)	ホイールサイズ(選択)		仕様(選択)			ボディ厚さ T	¥単価 1枚	
	外径 D	穴径 H	粒度 (#)	ボンド名	結合度		DIA-11V9	CBN-11V9
DIA-11V9 (ダイヤ)	100	12.7	140	BW (ダイヤ用) BWD (ダイヤ用) BD (ダイヤ用) BDD (ダイヤ用)	L (軟)	30	22,670	26,270
		17						
CBN-11V9 (CBN)	125	19.05	200	BS (CBN用) BSD (CBN用)	N (中)	30	31,730	35,870
		20						
		25.4						
	150	230	325		P (硬)	35	34,130	39,600
		31.75						
		32						

Order 注文例 **DIA-11V9 - 125 - 31.75 - 200 - BD - N**
型番 外径(D) 穴径(H) 粒度(#) ボンド名 結合度

Delivery 出荷日 **16** 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	値引率	価格表
1		
2	5%	
3	10%	
4	15%	
5~		

お見積り

EGが特長!


- DIA-11V9(ダイヤ)は超硬材の研削に適しています。
- CBN-11V9(CBN)は高硬度鋼の研削に適しています。(生材、プリハードン鋼の研削には不適です。)

技術資料	切削条件 粒度と面粗さ P.940	粒度(#) とは? ボンドとは? 結合度とは? 集中度とは? P.941	ツリーイング・ ドレッシング方法 P.942	トラブルの 原因と対策 P.943
------	-------------------------	---	------------------------------	-------------------------

新ホイールとお手持ちのフランジ合わせもお気軽に

DIAMOND & CBN GRINDSTONE FOR SURFACE GRINDING AND FRANGE SETTING SERVICE

ダイヤ&CBNホイール フランジ合わせサービス



Alterations 追加工

サービス内容	適用商品	コード	¥単価	出荷日
ご注文のホイールにお手持ちのフランジを取り付け、バランス調整・ツリーイング加工します。	ダイヤ&CBNホイール P.934~937掲載品	FS	+10,000	26 日目発送 (ホイール製作納期16日+ フランジ合わせ納期10日)


Order 注文例

CBN-1A1 - 150 - 8 - 31.75 - N - 400 - BS - L - 75 - FS
型番 外径(D) 厚さ(U) 穴径(H) バックテーパの有無 粒度(#) ボンド名 結合度 集中度
追加コード(フランジ合わせ)

■ご利用方法


Step.1 ご注文

ダイヤモンド&CBNホイールご注文時、型番の後に「-FS」をつけてご注文ください。ご注文方法は他のミスミ製品のご注文方法と同じです。



Step.2 回収

専用ドライバーが、2営業日後にフランジを回収に伺います。(土・祝祭日はカウントしません) お手持ちの箱にフランジを入れてご準備ください。(付属のバランス駒を1セット3個必ず同梱ください。)



Step.3 お届け

フランジ合わせ終了後、宅配便でお届けします。



◆ご注意

お送りいただいたフランジもしくはバランス駒に不具合がある場合、フランジ合わせ加工が行えず、出荷日が遅くなる場合がございますのでご注意ください。

〔フランジ・バランス駒の不具合の例〕

- ・フランジの穴サイズが砥石の穴径と異なる時。
- ・フランジに傷があり精度の保証ができない時。
- ・バランス駒が不足している時。
- ・バランス駒がサビついて動かない時。

DIA・CBN砥石

- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品