

サンライト仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表題の件につきまして、シリーズ名：サンライトを新たに『SUNLIGHT』と英語表記させていただくことで、多くのお客様に対応すべく変更いたします。

また、その他仕様変更をおこないますので、別紙詳細をご確認ください。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきます様、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

仕様変更製品名：SUNLIGHT DX、SX、SX-E

SUNLIGHT 3DX、3SX

SUNLIGHT 6DX、6SX

SUNLIGHT ECO120

仕様変更時期：2024年1月納入分より、順次ランニングチェンジにて変更


*仕様変更の内容につきましては別紙及び仕様書にてご確認ください。

以上

変更一覧

項目	対象製品	変更前	変更後	備考
構造	・サライト 6DX 加 LF	7 心以下埋め込みシース 8 心以上テープ巻き	0.75~3.5SQ 4 心以下は埋め込みシース 5 心以上はテープ巻き 5.5~38SQ 全てテープ巻き	・図 1 を参照下さい。 (写真①~写真④) ・別紙R23001SM-A の許容電流値も参照下さい。
導体構成変更	・サライト 6DX 加 LF ・サライト 6SX 加 LF	8SQ (50/0.45) 14SQ (88/0.45) 22SQ (7/20/0.45) 38SQ (7/34/0.45)	8SQ (98/0.32) 14SQ (172/0.32) 22SQ (7/39/0.32)※ 38SQ (7/67/0.32)	※導体径に変動あり。詳しくは仕様書をご覧下さい。 ・別紙R23001SM-A の許容電流値も参照下さい。
表面印字	・サライト 6DX 加 LF ・サライト 6SX 加 LF	カタカナ印字 " サライト "	英語印字 " SUNLIGHT "	図 1 を参照下さい。 (写真⑤, ⑥)
表面印字色	・サライト 6DX 加 LF ・サライト 6SX 加 LF	黄色	白色	図 1 を参照下さい。 (写真⑤, ⑥)

図 1, 写真比較

項目	変更前	変更後
製品名・サイズ	サライト 6DX 加 LF 7X0.75SQ	SUNLIGHT 6DX BK LF 7X0.75SQ
構造	写真① 埋め込みシース 	写真② テープ巻き上にシース 
	写真③ 	写真④ 
表面印字と印字色	写真⑤ カタカナ印字 " サライト " 印字色 " 黄色 " 	写真⑥ 英語印字 " SUNLIGHT " 印字色 " 白色 " 