


定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケット

■定荷重ばね



CFS (定荷重ばね)



型番	[M]材質	[S]表面処理	[M]材質
	本体		ドラム
CFS0.1	SUS301EH	—	ポリエチレン
CFS0.2			
CFS5.2			ABS
CFS3.5			
上記以外			ポリプロピレン

[!] SUS301EHに熱処理を施しているため、表面はテンパー色となっております。

型式		最大	耐用回数	ばね板厚	副板厚	D	D ₁	V	ℓ	L	W	d	Y	¥ 基準単価		¥ スライド単価	
Type	荷重 (kgf)	ストローク												1～19□	20～34	35～100	
CFS	0.1	500	50,000	0.1	1.0	26	8.2	5.2	17	18	10	3.2	5	1,340	920	790	
	0.2		35,000	0.13											1,340	920	790
	0.4	1,000	37,000	0.15		34	13	10.2	25.6	27.6	20	4.5	8	1,760	1,280	1,100	
	0.6		25,000														1,790
	0.8	1,500	25,000	0.2		34	14		30.6	32.6	25			1,930	1,440	1,230	
	1	1,000	19,000			38			26.2	27.6	20			1,830	1,330	1,150	
	1.2	1,500	34,000			44			40.6	42.6	35			2,210	1,650	1,420	
	1.4	1,000	9,000			34	13		25.6	27.6	20			1,830	1,330	1,150	
	1.8	1,500	9,000	34		14	30.6		32.6	25	2,080			1,550	1,330		
	2	1,000	6,000	0.25			38		26.2	27.6	20			1,910	1,410	1,210	
	2.2		8,000	0.3			44		25.6	27.6	20			1,930	1,440	1,230	
	2.4		6,000	0.25			38		30.6	32.6	25			2,000	1,470	1,270	
	2.6		9,000	0.3		44					2,080			1,550	1,330		
	2.9		20,000		2.0	54	16		46	49	40	6.5		3,020	2,420	2,070	
	3.2		8,000		1.0	44	14		35.6	37.6	30	4.5		2,240	1,690	1,450	
	3.5		21,000		2.0	54	16		56	58	50	6.5		3,600	2,800	2,400	
	3.9		8,000		1.0	44	14		40.6	42.6	35	4.5		2,380	1,810	1,560	
	4.7	9,000	2.0	44	14	50.6	52.6		45	6.5	2,680	2,070		1,790			
	5.2	1,500	6,000	0.45	1.0	60	16		37	40	30	4.5			2,870	2,230	1,900
	5.7	1,000	8,000	0.3	2.0	44	14		55.6	57.6	50	6.5			2,900	2,240	1,940

[!] 荷重の許容差は全て0～+15%となります。

[!] 耐用回数は参考値です。ご使用される環境や条件等により 記載値と実際の耐用回数は異なる場合があります。

またストロークによる耐用回数の変化はございません。

[!] 2個並列使用の場合、荷重も2倍になります。

[!] 常温下(0～40度程度)での使用が前提の製品です。また、真空中での使用についてはデータのご留意がございません。