

P.1-311 <規格表>

赤枠内の数値を変更

No.	D (h6)	L	b	許容差 μm	t+0.05 0	L <sub>1</sub>	d	Ds (h7)	α	断面2次モーメント mm <sup>4</sup>	質量(参考)	
											ナット kg	軸 kg/m
6	14	25	2.5	+14 0	1.2	10.5	1.5	6	15°	6.2×10	0.012	0.23
8	16							8	25°	1.97×10 <sup>2</sup>	0.013	0.39
10	21	40	3		1.5	17(14)		10.4	—	5.57×10 <sup>2</sup>	0.06	0.65
13	24	44		13.4		1.55×10 <sup>3</sup>		0.07		1.11		
16	31	50	3.5	2	18	16.6		3.61×10 <sup>3</sup>		0.15	1.65	
20	35	63	4	+18 0	2.5	29		2		20.6	8.74×10 <sup>3</sup>	0.20
25	42	71				33	25.8			2.13×10 <sup>4</sup>	0.29	4.04
30	47	80				42	2.5			30.8	4.373×10 <sup>4</sup>	0.37

<訂正用>

質量(参考)	
ナット kg	軸 kg/m
0.012	0.23
0.013	0.39
0.06	0.65
0.07	1.11
0.15	1.65
0.20	2.57
0.29	4.04
0.37	5.85