

P1-833 <図面内の注釈>

公差LFに関する注釈の訂正

D	公差選択					
	M	P	H	F	C	※LF
	m6	p6	h7	f8	c9	—
2・3	+0.008	+0.012	0	-0.006	-0.060	-0.025
	+0.002	+0.006	-0.010	-0.020	-0.085	-0.034
4・5・6	+0.012	+0.020	0	-0.010	-0.070	-0.025
	+0.004	+0.012	-0.012	-0.028	-0.100	-0.037
8・10	+0.015	+0.024	0	-0.013	-0.080	-0.025
	+0.006	+0.015	-0.015	-0.035	-0.116	-0.040
12~18	+0.018	+0.029	0	-0.016	-0.095	-0.025
	+0.007	+0.018	-0.018	-0.043	-0.138	-0.043
20~25	+0.021	+0.035	0	-0.020	-0.110	-0.025
	+0.008	+0.022	-0.021	-0.053	-0.162	-0.046

※LF公差は無給油ブッシュドライタイプ(MDZB・MDZF)を使用する際の推奨公差です。

📍KCLSH□□は
焼入により変色する場合があります。

M形状(両端めねじタイプ)

25 / (1.6 /)

<訂正用>

※LF公差は無給油ブッシュドライタイプ(MDZB・MDZF)を使用する際の推奨公差です。

📍KCLSH□□は
焼入により変色する場合があります。