


止め輪溝詳細寸法 軸径に2・2.5を追加

## ■軸径に対する止め輪溝部詳細寸法



軸径	d許容差	溝幅(m)許容差	適用止め輪
2	1.2	+0.06 0	JIS E型1.2
2.5	1.5		JIS E型1.5
3	2	0.5	JIS E型2
4	3		JIS E型3
5	4	0.7	JIS E型4
6	5		JIS E型5
7	6	0	JIS E型6
8	7		JIS E型7
9	8	0.9	JIS E型8
10	9.6		JIS C型10
11	10.5	0	JIS C型11
12	11.5		JIS C型12
13	12.4		JIS C型13
14	13.4		JIS C型14
15	14.3		JIS C型15
16	15.2	-0.11	JIS C型16
17	16.2		JIS C型17
18	17	1.35	JIS C型18
19	18		JIS C型19
20	19		JIS C型20
21	20	0	JIS C型21
22	21		JIS C型22
23	22		JIS C型23
24	22.9		JIS C型24
25	23.9		JIS C型25
26	24.9	-0.21	JIS C型26
28	26.6		JIS C型28
29	27.6	+0.14 0	JIS C型29
30	28.6		JIS C型30
32	30.3		JIS C型32
35	33	1.65	JIS C型35
40	38		JIS C型40
45	42.5	-0.25	JIS C型45
50	47		JIS C型50

&lt;訂正用&gt;

軸径	d許容差	溝幅(m)許容差	適用止め輪
2	1.2	+0.06 0	JIS E型1.2
2.5	1.5		JIS E型1.5
3	2	0.5	JIS E型2
4	3		JIS E型3
5	4	0.7	JIS E型4
6	5		JIS E型5
7	6	0	JIS E型6
8	7		JIS E型7
9	8	0.9	JIS E型8
10	9.6		JIS C型10
11	10.5	0	JIS C型11
12	11.5		JIS C型12
13	12.4		JIS C型13
14	13.4		JIS C型14
15	14.3		JIS C型15
16	15.2	-0.11	JIS C型16
17	16.2		JIS C型17
18	17	1.35	JIS C型18
19	18		JIS C型19
20	19		JIS C型20
21	20	0	JIS C型21
22	21		JIS C型22
23	22		JIS C型23
24	22.9		JIS C型24
25	23.9		JIS C型25
26	24.9	-0.21	JIS C型26
28	26.6		JIS C型28
29	27.6	+0.14 0	JIS C型29
30	28.6		JIS C型30
32	30.3		JIS C型32
35	33	1.65	JIS C型35
40	38		JIS C型40
45	42.5	-0.25	JIS C型45
50	47		JIS C型50