

P.1-1832 <規格表>

D25の場合のF寸は54となります。

<訂正用>

型式		A	B	L	T	F	K	h
Type	D _{D8}							
CLTQB CLTQNM	10	38	11	29	7	30	4.5	14
	12			+0.077				
CLTQBM CLTQAM	15	48	15	36	9	38	5.5	18
	20			+0.050				40
CLTQS	25	73	24	54	12	54	12	25

L
29
30
36
40
54

⚠ D_{D8}公差、直角度はスリット加工前の公差です。

⚠ かん合する軸の公差は0~0.12をお奨めします。スタンド用支柱はP.1816をご参照