


赤枠内 H寸指定単位を変更

■アルミノブ・ロングタイプ  
—リターンタイプ—




ねじ	Type	ノブ		本体			ピン			スプリング		(ロックナット)	
		M材質	M材質	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	M材質	S表面処理			
細目	PXAL	A2011	SUM22	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC	四三酸化鉄皮膜	SUS631J1	—	—			
	PXKL		SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—		—				
	SXPAL		—	—	—	—	—		—				
	SXPKL	—	—	—	—	—	—	—	—				

PXAL  
SXPAL  
(ステンレス)



ロックナット付  
PXKL  
SXPKL  
(ステンレス)



質量 (g)

M	PXAL SXPAL	PXKL SXPKL
8	13	18
10	22	29
12	35	45
16	78	98

Catalog No.		ピッチ (細目)	D	D <sub>1</sub>	S	B	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	Sw <sub>1</sub>	Sw <sub>2</sub>	R	荷重 (N)		¥単価 1~4コ			
Type	M														min.	max.	PXAL	PXKL	SXPAL	SXPKL
PXAL PXKL SXPAL SXPKL	8	1.0	15	11.5	4	4	46	22	5	20	4	10	13	2	3	9	1,500	1,570	2,300	2,590
	8L				6		48									12	1,650	1,730	2,530	2,850
	10	1.0	18	13.8	5	5	53	25	5	23	5	12	17	2.5	5	11.5	1,500	1,570	2,300	2,590
	10L				8		56									16	1,650	1,730	2,530	2,850
	12				6		64.5									14.5	1,620	1,720	2,480	2,840
	12L	10	68.5	20	1,780	1,890	2,730	3,120												
	16	1.5	21	16.2	7	6	80	30	6	27	6	14	19	3	6.5	18	2,040	2,260	3,420	3,990
	16L				12		85									25	2,250	2,490	3,760	4,390

<訂正用>

L
46
48
53
56
64.5
68.5
80
85