

CAT5e STP (単線・二重シールド)

自由長

RoHS



CAT5e EMI対策 ツイストペア 1000BASE-T 2重シールド

Delivery
納期ココが
特長

ノイズ環境で抜群のEMI対策効果を発揮!

- 全長が0.1mごとに指定できます。
- STP(シールド付)、単線タイプのため長距離伝送にむいています。
- 2重シールドのため、1重シールドタイプよりも高いノイズ特性が保証できます。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FLUKE測定基準については2702ページをご参照ください。

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	2日目
11本~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

型式	結線タイプ	色	指定長(m)
NWSMC5E-SON	S2SB	SB	3

型式	結線タイプ	色	指定長(m)	基準単価	
				基本単価	ケーブル単価/m
NWSMC5E-SON	S2SB(ストレート)	SB(空)	0.5~100 0.1m毎に指定可能	¥2,250	¥140
	C2SB(クロス)				

仕様

規格	IEEE802.3ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	導体	単線
	外径	6.5mm
	導体サイズ	AWG24(0.5mm)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	50g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート/クロス	
使用温度範囲	-10~+60℃	
保管温度範囲	-20~+60℃	

*定格電流・定格電圧の規定はありません。

外形図



○ストレート結線

CN1	CN2	色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑
7	7	白/茶
8	8	茶


○クロス結線

CN1	CN2	色
1	3	白/橙
2	6	橙
3	1	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	2	緑
7	7	白/茶
8	8	茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ

ノイズ低減効果



レベル値の低い方がノイズ低減効果に優れていることを示すものであり、③二重シールド(アルミ箔+編組)のノイズ効果ももっとも優れていることが分かります。

LANアングル
ケーブル自由長
LANケーブル耐環境自由長
LANケーブル固定長
LANケーブル

パルケーブル

RJ45
モジュラプラグ・
ブーツRJ11
ケーブルRJ45
モジュラジャックRJ45
スナップイン
モジュールFA用
防塵・防水
LAN部品LAN
アクセサリ

技術資料