

特殊用途ドライバー

配線用工具
工具

ビスフレーカードライバー

RoHS



Example
使用方法



ココが
特長

なめたネジも新しいネジも、一気に回せる!

- ハンマーで叩き、刃先をネジに食い込ませ、新たな溝を作り出して回転させます。
- ハンドルは打撃の衝撃を吸収し、刃先に伝える特殊構造です。
- 材質：高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼



Delivery
納期


1個から注文OK!

出荷日

1~5個 3日目

6個~ 都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式

3960-6-100

型式	ドライバタイプ	先端サイズ		軸長 mm	軸径 mm	グリップ 径mm	長さ mm	重さ	単価
		刃幅mm	刃厚mm						
3960-6-100	マイナス	6.0	0.80	100	6.0	35	219	113g	¥760
3960-2-100	プラス	No.2		100	6.0	35	219	113g	¥760

精密ドライバーセット



型式	基準単価
TD500	¥13,500

ココが
特長

締付トルク値10~50kgf・cmの範囲で調整可能です

- 締め付けトルク値は10~50kgf・cmの範囲で最小0.25kgf・cmの刻みで調整できます。
- ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機器のネジ締めが大変便利です。
- セットしたトルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し、それが確認できる音、または手応えで感知できます。
- トルク調整スリーブに触れずにネジ締めができるように自在に回転するプロテクタを装着しています。
- ネジ径によるトルク値の表示をしていますので、使用ネジの箇所にセットするだけでネジ径にあったトルク値でネジ締めができます。
- 重量：410g



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積


在庫品

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

●付属ビット



●各部の名称




Order
注文例

型式

TD500

端子台専用ドライバー

RoHS



ココが
特長

ネジクランプ式端子台、バナ式端子台専用です



ご注意

・製造メーカー仕様変更に伴い、グリップ緑色部が青色になります。移行期間の在庫状況によっては両色共出荷される可能性がありますので御座いますので御了承ください。



Delivery
納期

1個から注文OK!


出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

在庫品

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



Order
注文例

型式

SZF0-0.4-2.5



型式	基準単価	適合端子台	A(mm)	B(mm)	C(mm)	全長(mm)	重さ(g)
SZF0-0.4-2.5	¥980	○3023ページのコネクタ、○5031ページの端子台	0.4	2.5	75	160	18
SZF1-0.6-3.5	¥1,160	○5124ページの端子台	0.6	3.5	100	180	21