

その他同軸コネクタ

終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

ユウエツ精機(株)

コネクタ

≪

同軸コネクタ

ココが特長 信頼と性能を向上させる同軸関連アクセサリ。

2D
CAD


終端抵抗器：機器に取付けられたジャック(メス)コネクタのコネクタ未接続時の機器内の特性インピーダンスを一定に保たせるコネクタです。

(単位：mm)

BNC型50Ω用ターミナル
RoHS




BNC-P-50TN



BNC型75Ω用ターミナル
RoHS




090-0520



SMA型50Ω用ターミナル




900-8800



N型50Ω用ターミナル
RoHS




090-2001




BNC防塵キャップ(チェーン付き)
RoHS




BNC-PC



BNC/TNC両用防塵キャップ
RoHS



材質：塩化ビニル



BTNC-CAP

材料・仕上

	材質	仕上
本体シェル	黄銅(SMA：ステンレス)	ニッケルメッキ(SMA：金メッキ)
絶縁体	テフロン	—
オスコンタクト	黄銅	金メッキ
メスコンタクト	リン青銅	金メッキ
ラジエーター	アルミニウム	黒アルマイト

Order 注文例

型式 **BNC-P-50TN**

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1～10個 翌日(当日)

11個～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

特性

型式	特性表				
	特性インピーダンス	周波数範囲	V.S.W.R.	最大出力	重量 g
BNC-P-50TN	50Ω	DC～1.5GHz	1.2	1/2 W	14.0
090-0520	75Ω	DC～0.6GHz	1.2	1/2 W	13.3
900-8800	50Ω	DC～18GHz	1.1	1/2 W	2.6
090-2001	50Ω	DC～2.0GHz	1.1	1/2 W	44.0
BNC-PC	—	—	—	—	9.5
BTNC-CAP	—	—	—	—	0.4



型式	単 価		
	1～49個	50～74個	75～99個
BNC-P-50TN	¥590	¥520	¥430
090-0520	¥1,210	¥1,080	¥930
900-8800	¥3,670	¥3,330	¥2,970
090-2001	¥2,110	¥1,900	¥1,690
BNC-PC	¥400	¥360	¥300
BTNC-CAP	¥90	¥80	¥70

減衰器(アッテネータ)

ユウエツ精機(株)

ココが特長 減衰器(アッテネータ)と呼ばれる出力調整コネクタ。

2D
CAD


減衰器：出力を規定の値だけ減衰させるコネクタです。コネクタ先端に取付けてご使用ください。

RoHS



メス

オス



材料・仕上

	材質	仕上
本体シェル	黄銅	ニッケルメッキ
絶縁体	テフロン	—
オスコンタクト	黄銅	金メッキ
メスコンタクト	リン青銅	金メッキ

Order 注文例

型式

090-0103A

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1～10個 翌日(当日)

11個～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

特性

型式	特性表				識別リングカラー	重量 g
	減衰値(db)	最大出力	周波数範囲	特性インピーダンス		
090-0103A	3±0.3	1/2W	0～3GHz	50Ω	橙	25.4
090-0106A	6±0.3				青	
090-0110A	10±0.3				茶	
090-0120A	20±0.3				赤	

※090-0110Aの識別リングカラーは順次茶から黄に変更になります。



型式	単 価		
	1～49個	50～74個	75～99個
090-0103A	¥3,670	¥3,330	¥3,010
090-0106A	¥3,670	¥3,330	¥3,010
090-0110A	¥3,670	¥3,330	¥3,010
090-0120A	¥3,670	¥3,330	¥3,010

2009.6
▼
2010.5