

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ

オーム電機(株)



RoHS

ココが
特長

ロックナット付きケーブルクランプ

- 軟質塩化ビニルを使用した、ローコストタイプのケーブルクランプです。
- 電線クランプ部分は、使用する電線外径に合わせてニッパー・T/7などで切断できる構造になっています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。

1個から注文OK!



Delivery
納期

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	構造図を参照してください。
使用温度範囲	-25℃~+70℃




Order
注文例


型式

OA-1

外形図



構造図



型式	適合電線外径(mm)				パネル取付 穴径(mm)	取付ネジ	適合板厚	サイズ							単 価			重量(g)
	1段目	2段目	3段目	4段目				A	B	C	D	E	F		1~49個	50~99個	100~299個	
OA-05	φ3.5~4.5	φ4~6	φ6~8	—	φ17	G3/8(PF3/8)	3mm以下	36	9.5	25	22	6	22		¥235	¥148	¥113	10.3
OA-1	φ4~4.5	φ5.5~8	φ8~10	φ10~12	φ21	CTG16	4mm以下	37.5	10	29.7	26	5.5	26		¥235	¥148	¥113	13.5
OA-15	φ6~7	φ7~11	φ11~14	φ14~16	φ28	CTG22	6mm以下	42.5	13	37	33	6.5	33		¥338	¥236	¥180	26.3
OA-2	φ9~11	φ11~14	φ14~17	φ17~19	φ33.5	CTG28	7.5mm以下	43.8	15.2	41.3	36	7	40		¥379	¥271	¥207	38.7

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては ▶0101ページ

ケーブルクランプ用90度アングルコネクタ



RoHS

ココが
特長

ケーブルクランプOA-1やOA-W16シリーズ(3514ページ)を使用する

- ケーブルクランプOA-1やOA-W16シリーズ(3514ページ)を使用する際、スペースなどの関係で配線方向を直角に曲げたいときに組み合わせて使用します。(PF1/2、CTG16のものと一緒に合わせて使用できます)

1個から注文OK!



Delivery
納期

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	本体	66ナイロン(UL94V-2)
	平パッキン	ニトリルゴム
	パネル取付用ロックナット	66ナイロン(UL94V-2)
	使用温度範囲	-25℃~+80℃




Order
注文例

型式

OAL-16

外形図



型式	単 価			重量(g)
	1~49個	50~99個	100~299個	
OAL-16	¥350	¥246	¥188	12.5

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては ▶0101ページ

ケーブルクランプOA-1専用チューブアダプタ



RoHS

ココが
特長

OA-1専用チューブアダプタ

- 仕上がり外径の細いバラ線をOA-1(3513ページ)にクランプする際は、バラ線にビニルチューブをかぶせ、さらにクランプ部の補強用として本製品を使用すると便利です。

1個から注文OK!



Delivery
納期

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

適合ビニルチューブ内径			材質	使用温度範囲
1段目	2段目	3段目		
φ4	φ5	φ6	硬質ポリエチレン	-25℃~+80℃




Order
注文例

型式

CAP-1

作業手順



ビニルチューブ: ▶3430ページ