
ケーブルクランプ

ケーブルクランプ 多連ボックス用クランプ本体

北川工業(株)

RoHS RoHS



ココが特長

多連ボックス用クランプ本体

- ケーブルを保持するフレーム部とゴムブッシュは共に分割構造を採用しているため、コネクタや端子類が既に接続済みのケーブルへの追加も容易に行えます。
- 保護構造IP54の防水・防塵構造の標準品と、フレーム表面に金属メッキ処理を施したEMC対応タイプがあります。
- EMCシールドタイプは、金属メッキされたフレームと導電性の専用ブッシュおよび導電性ガスケットにより構成されております。IP54相当の保護構造に加え、専用ブッシュから取付側の筐体やパネルまで導通可能となるため、電線の固定とシールド処理が同時に行えます。

Delivery 納期


1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	5日目
6個~	都度見積


非在庫品

外形図 (単位:mm)


〈フレーム〉KDL16-2




KDL16-4／EMKDL-16-4




KDL24-3




KDL24-5




KDL2-10




〈付属ガスケット〉EMKDL-16-4 KDL16-2 KDL16-4 KDL24-3







KDL24-5



KDL2-10



■取付用パネルカット



※パネル取付時はM4のネジをご使用ください

型式	タイプ	適合ブッシュ ➡3521、2ページ	取付寸法(mm) A	B	C	D	適合電線(mm)	使用温度範囲	材質	保護構造
KDL16-2	防水防塵タイプ	大孔用×2	32	36	86	103	φ16~φ22	−20℃~+80℃	25%グラスファイバー入りナイロン66製 ゴム製ガスケット付き	付属ガスケット専用ブッシュと合わせてIP54
KDL16-4		小孔用×4	32	32	86	103	φ 3~φ16			
KDL24-3		大孔用×2 小孔用×1	32	36	117	130	φ16~φ22(大孔) φ 3~φ16(小孔)			
KDL24-5		小孔用×5	32	36	112	130				
KDL2-10		小孔用×10	64	55	112	130				
EMKDL-16-4	防水防塵 EMCシールドタイプ	EMCシールドタイプ 小孔用×4	32	32	86	103	プレード外径(注1) φ 3~φ13	−20℃~+60℃	25%グラスファイバー入りナイロン66製、銅ニッケルメッキ処理導電性ガスケット付き(注2)	−

注1:プレード外径=電線仕上がり外径−被覆厚さ×2　注2:ウレタンフォームを芯材とし、表面はシルバーコーティングポリアミド導電布処理

型式	単価 1~4個	5~19個	20~49個	50~99個	重量(g)
KDL16-2	¥2,700	¥2,670	¥2,500	¥2,350	65.2
KDL16-4	¥2,700	¥2,670	¥2,500	¥2,350	66.0
KDL24-3	¥2,700	¥2,670	¥2,500	¥2,350	86.2
KDL24-5	¥3,000	¥2,960	¥2,770	¥2,610	91.2
EMKDL-16-4	¥4,500	¥4,290	¥4,000	¥3,750	77.2
KDL2-10	¥3,900	¥3,850	¥3,610	¥3,390	141.8

Order 注文例

型式
KDL16-2