

固定/可動アーム

2方向可動アーム(壁面对応)



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

VESA 75 VESA 100 2D CAD 壁面



耐荷重14kg2方向可動アーム

- 関節部はアルミダイキャスト製で繰返し動作に高耐久(耐荷重14kg)の壁面固定アーム。
- 関節部は二重の関節構造となっており、ボルトの調整で左右180°、上下-90°~90°にモニタの角度調整が可能。



- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




型式	可動			耐荷重(kg)	重量(kg)	単価		
	左右	上下	回転			1~29台	30~39台	40台以上
DPAM-LA37	180°	-90°~90°	360°	14	1.1	¥6,930	¥6,820	¥6,720

外形寸法図




取付方法



付属品

② レンチ	① VESA100mmプレート	1枚
③ モニタ固定用ネジ(M4-10)	② レンチ	1本
	③ モニタ固定用ネジ(M4-10)	8本


可動図



取付例



トルク変更



2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面对応)



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

VESA 75 VESA 100 2D CAD 壁面



ノブ調整でディスプレイの角度調整が可能!!

- 関節部は球体構造となっており、左右160°、上下-25°~10°にモニタの角度調整が可能。



- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	可動			耐荷重(kg)	重量(kg)	単価		
	左右	上下	回転			1~29台	30~39台	40台以上
DPAM-LA19	160°	-10°~25°	180°	5	1.1	¥4,950	¥4,880	¥4,800


外形寸法図



可動図



使用例



付属品

① VESA100mmプレート	①	1枚
② モニタ固定用ネジ(M4-10)	②	8本