アーム本体(アルミフレーム対応)

フレキシブル可動アーム(アルミフレーム対応)

MABLH(水平固定)



MABLV(垂直固定)



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

VESA 75 / VESA 100 / 2D CAD / アルミフレーム

ココが特長

フレキシブルアームをアルミフレームに取付!!

●FA用メカニカル標準部品カタログ商品アルミフレーム　HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)・HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能です。

ご注意
- モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタが保持できない場合があります。
- プレート単品での販売はしておりませんので、ご了承ください。

Order 注文例

型式	−	追加工コード
MABLV	−	HFS6

Delivery 納期

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品


型式	対応アルミフレーム アルミフレームシリーズ(溝間ピッチ)	可動	耐荷重(kg)	重量(kg)	単価 1~9台	単価 10台以上
MABLH	30角アルミフレーム　HFS6(30mmピッチ)	図面参照	9	3.9	¥46,900	¥46,200
MABLV	40角アルミフレーム　HFS8(40mmピッチ)			3.8	¥47,900	¥47,200

重量はアルミフレーム固定用プレートの重量を含みます。
*対応アルミフレームは、HFS6、HFS8各シリーズの溝が1つの面に2つ以上ある商品になります。
例. MABLHは、HFS6−3060には対応しますがHFS6−3030には対応しません。この商品は本体とプレートの組立はお客様にて行ってください。

追加工コード		内容	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	1/code
適用ボルトナットセット	HFS6	HFS6シリーズ(溝間30mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにします	CBST6-15 黒色六角ボルト	4	HNTP6-6 後入れバネナット	4	¥250
	HFS8	HFS8シリーズ(溝間40mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにします	CBST8-20 黒色六角ボルト	4	HNTP8-8 後入れバネナット	4	¥300

付属品





MABLH用固定プレート




MABLV用固定プレート

①	モニタ用ボルト(M4−12)	4
②	キャップ	2
③	シャフト	1
④	ワッシャ	2
⑤	L型六角レンチ対辺5mm	1
⑥	L型六角レンチ対辺6mm	1
⑦	L型ボックスレンチ	1
⑧⑧'	アルミフレーム固定用プレート	1
⑨	アルミフレーム固定用皿ボルト(M8−15)	4


関連情報

外形寸法図・可動図


本体(DPAM-BL2)




(単位:mm)




固定部(DPAM-BL2-VCP)



MABLH用固定プレート



MABLV用固定プレート



パソコン用モニタ取付規格VESA100, VESA75に対応したモニタをアルミフレームに固定して利用できます。(下記例は、MABLV追加工コードHFS8選択・HFSB8−4080利用時)



①固定部とアルミフレーム固定用プレートを付属固定用皿ボルトにて固定します。



②追加工コード付属HNTP8-8をアルミフレームに入れます。



③追加工コード付属品、CBST8−20で固定部をアルミフレームに固定します。



④本体部にモニタ取付後、本体接続ワッシャにて、本体部と固定部を接続すれば、固定完了です。詳細は添付マニュアルをご確認ください。



MABLH、HFS6−3060利用時