



NOZZLES FOR PIPE WASHING

TERMINALS FOR NOZZLES

パイプ洗浄用ノズル/ノズル用ターミナル

—多連クランプタイプ—


CADデータフォルダ名: 53_Fitting_and_Nozzles

TERMINALS FOR NOZZLES

ノズル用ターミナル

—クランプタイプ/ブロックタイプ—

CADデータフォルダ名: 53_Fitting_and_Nozzles





型式	No.	H	カバー寸法				本体寸法				P.C.D.	適用最大管外径	¥基準単価
Type			B1	B2	B3	B4	A1	A2	A3	A4			
PWNZR	10	49	26	28	40	57	34	36	42	57	49	φ20	4,370
	20	59	36	38	50	67	44	46	52	67	59	φ30	4,730

Order 注文例

型式 PWNZR10

Delivery 出荷日 3 日目発送



型式	Type	D	連数	T Rc(PT)・M選択	P	B	E	F	A		Y	X	d	M	付属ボルト M-L
									下穴	L字					
貫通下穴 L字穴 NZTE NZTL NZTEA NZTLA	12	1	1 (1/8)	20	20	18	20	15	10	4.5	6	5.5	M5	M5-18	
	15	2	5 (M5)	25	30	22	25	20	15	7	7	6.6	M6	M6-28	
	20	3	1 (1/8)	30	40	32	35	30	16	7	10	9	M8	M8-40	
	25		2 (1/4)												

Order 注文例

型式 NZTE15 NZTLA20

連数 1 1

T 1 1

Delivery 出荷日 3 日目発送

●白アルマイト無し


●白アルマイト品

5 日目発送


●ストーク B 800円/1本 88 P88

●同一サイズ3本以上は一律2,160円

D	¥基準単価											
	NZTE			NZTEA			NZTL			NZTLA		
	連数1	連数2	連数3									
12	3,130	3,600	3,740	3,370	3,950	4,070	2,980	3,290	3,440	3,150	3,600	3,720
15	3,130	3,600	3,740	3,370	3,950	4,070	2,980	3,290	3,440	3,150	3,600	3,720
20	2,500	2,890	2,990	2,810	3,230	3,490	2,310	2,560	2,770	2,600	2,760	3,240
25	3,160	3,740	3,960	3,420	4,060	4,320	2,580	2,770	2,880	2,890	3,150	3,220



型式	Type	D	No.	Rc(PT)	B	L	E	G	H	F	MA	d	d1	h	W	付属ボルト	¥基準単価
NZTA	8	H			12	27	11	16	7	10	M3	3.5	6.5	3.5	1	SCB3-8	750
	10	H			16	30	13.5	16.5	8.5		M4	4.5	8	4.5	1.5	SCB4-10	920
	12	H	1/8		18	40	15	25	10	16	M4	4.5	8	4.5	1.5	SCB4-10	1,190
	15	H	1/4		22	52	19	33	13	22	M5	5.5	9.5	5.5	1.5	SCB5-15	1,350



型式	Type	No.	¥基準単価
NZTB	1	1	590
	2	2	720
	1-1	1	1,120
	1-2	2	1,360
NZTC	1	1	740
	2	2	940

型式	Type	No.	T	ネジ選択	N	1/16	1/8	M3・M5	M6	¥基準単価														
				0.5(1/16)	タップ穴数	P	H	L	A	T=0.5	T=1	T=3・5・6												
NZTD	1	1	1	1 (1/8)	1	—	14	12	4	—	19	15	5	—	12	10	4	—	12	10	4	1,160	1,400	920
	2	2	2	3 (M3)	2	16	14	12	4	20	19	15	5	10	12	10	4	12	12	10	4	1,500	2,000	1,190
	3	3	3	5 (M5)	3	16	14	12	4	20	19	15	5	10	12	10	4	12	12	10	4	1,920	2,580	1,380
	4	4	4	6 (M6)	4	16	14	12	4	20	19	15	5	10	12	10	4	12	12	10	4	2,330	3,170	1,690

Order 注文例

型式 NZTA8 NZTB1-1 NZTC1 NZTD4

No. H T

Price 価格

●数量スライド価格 (φ1円未満切り捨て) P87

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
割引率	—	—	10%	18%
基準単価	—	—	—	—

●表示数量超過はお見積り

●ストーク T 600円/1本 88 P88

●ストーク A 300円/1本

●NZTD

3 日目発送

●NZTA・NZTB・NZTC

在庫品 翌日出荷 88 P87

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●同一サイズ3本以上は一律810円(ストークTは除く)

Example 使用例

エアブローノズル ABNZ (P.1343)

スピードコントローラ SPJNL (P.1279)

53 チューブ・ノズル