

位置決めピン 大頭テーパタイプ

一内ねじ




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名: 22_Locating_Pins



材質No.	材質	S表面処理	H硬度	P寸固定		P寸指定		P・L・B寸指定	
				Type	形状記号	Type	形状記号	Type	形状記号
①	SKS3相当	—	焼入硬度 60~63HRC	JP	BTB(丸)	JP	BTB(丸)	FP	BTB(丸)
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	焼入硬度 60~63HRC メッキ硬度 750HV~	GJP	DTB(ダイヤ)	GJP	DTB(ダイヤ)	GFP	DTB(ダイヤ)
③	SKS3相当	—	—	—	—	—	—	—	—
④	SUS304	—	—	SJP	BTB(丸)	SJP	BTA(丸)	SFP	BTD(ダイヤ)
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	メッキ硬度 750HV~	HJP	—	—	—	HFP	—
⑥	SUS440C相当	—	焼入硬度 50~55HRC	CJP	—	CJP	—	CFP	—

①お選び頂けない組み合わせがございます。価格表をご参照の上、ご選定ください。



⑤SUS440C相当はD部に識別用の溝が付きまます。

■P寸固定タイプ

Type	型式形状	D	D寸公差g6	P選択	L	B	m	(W)	M(並目)	ℓ
JP GJP SJP HJP CJP	BTB(丸) DTB(ダイヤ)	6	-0.004	8 10	10	8	3	3	M3	5
		6T	-0.012	8 10						
		8	-0.005	10 12 13						
		8T	-0.014	10 12 13						
		10	-0.006	12 13 15						
		12	-0.017	13 15 16						
		13	-0.017	15 16						
		16	-0.017	20 25						
		20	-0.020	25 30						

■P寸指定タイプ

Type	型式形状	D	D寸公差g6	P指定0.01mm単位	L	B	m	(W)	M(並目)	ℓ
JP GJP BJP SJP CJP	BTA(丸) BTD(ダイヤ)	5	-0.004	5.50~8.00	10	6	3	2.2	M2	3
		6	-0.012	6.50~10.00						
		6T	-0.012	6.50~10.00						
		8	-0.005	9.00~13.00						
		8T	-0.014	9.00~13.00						
		10	-0.006	11.00~15.00						
		12	-0.017	13.00~16.00						
		13	-0.017	14.00~18.00						
		16	-0.017	17.00~25.00						
		20	-0.020	22.00~30.00						

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

Type	型式形状	D	D寸公差g6	P指定0.01mm単位	L指定1mm単位	B指定0.1mm単位	m	(W)	M(並目)	ℓ
FP GFP SFP HFP CFP	BTA(丸) BTD(ダイヤ)	5	-0.004	5.50~8.00	5(9)~10	2.0~12.0	3	2.2	M2	3
		6	-0.012	6.50~10.00	6(9)~12					
		6T	-0.012	6.50~10.00	6(9)~12					
		8	-0.005	9.00~13.00	8(12)~16					
		8T	-0.014	9.00~13.00	8(12)~16					
		10	-0.006	11.00~15.00	10(12)~20					
		10T	-0.014	11.00~15.00	10(12)~20					
		12	-0.006	13.00~16.00	12~24					
		12T	-0.017	13.00~16.00	12~24					
		13	-0.017	14.00~18.00	13(14)~26					
		13T	-0.017	14.00~18.00	13(14)~26					
		16	-0.017	17.00~25.00	16~32					
		16T	-0.017	17.00~25.00	16~32					
		20	-0.020	22.00~30.00	20~40					
		20T	-0.020	22.00~30.00	20~40					

⑤D寸でTが付くサイズは、ねじ径を1つ小さくして肉厚を厚くしております。(D寸はTをとった数字となります。)
⑥L寸()はダイヤ形状に適用 ⑦首下部の強度に注意 ⑧P1309 ⑨下穴深さ()P1309をご確認ください。穴が貫通する場合があります。

Order 注文例

型式 **P** - **L** - **B**

JP BTB 6 - 8
JP BTA 10 - 12.10
FP BTA 10 - P11.01 - L12 - B6.4

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P89

①ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。
②P寸固定 材質No.②⑤/P寸指定 材質No.①~⑥/P・L・B寸指定 材質No.①~⑥
③ 日付発送 ストック A 500円/1本 P90
④同一サイズ3本以上は一律1,350円
⑤材質No.②SKS3相当硬質・材質No.⑤SUS304硬質はストック適用不可



Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

⑦表示数量超えはお見積り
⑧在庫品は、50コ以上お見積りとなります。

■P寸固定タイプ

D	¥基準単価 丸形状					¥基準単価 ダイヤ形状				
	①SKS3焼 JPBTB	②SKS3硬質 GJPBTB	④SUS304 SJPBTB	⑤SUS304硬質 HJPBTB	⑥SUS440C CJPBTB	①SKS3焼 JPDTB	②SKS3硬質 GJPDTB	④SUS304 SJPDTB	⑤SUS304硬質 HJPDTB	⑥SUS440C CJPDTB
6	670	900	860	1,110	910	780	1,050	1,030	1,280	1,100
6T	670	900	860	1,110	910	780	1,050	1,030	1,280	1,100
8	680	910	880	1,150	940	810	1,090	1,060	1,310	1,140
8T	680	910	880	1,150	940	810	1,090	1,060	1,310	1,140
10	700	940	910	1,190	970	830	1,120	1,100	1,360	1,180
12	720	970	940	1,230	980	860	1,160	1,140	1,390	1,190
13	740	990	970	1,240	1,040	870	1,170	1,180	1,430	1,260
16	890	1,200	1,200	1,460	1,290	1,070	1,440	1,470	1,770	1,600
20	1,050	1,410	1,440	1,730	1,560	1,280	1,720	1,800	2,160	1,940

■P寸指定タイプ

D	¥基準単価 丸形状					¥基準単価 ダイヤ形状				
	①SKS3焼 JPBTB	②SKS3硬質 GJPBTB	③SKS3 BJPBTB	④SUS304 SJPBTB	⑥SUS440C CJPBTB	①SKS3焼 JPBDT	②SKS3硬質 GJPBDT	③SKS3 BJPBDT	④SUS304 SJPBDT	⑥SUS440C CJPBDT
5	880	1,150	920	1,230	1,260	1,070	—	—	1,550	1,590
6	900	1,170	930	1,280	1,280	1,090	—	—	1,600	1,620
6T	900	1,170	930	1,280	1,280	1,090	—	—	1,600	1,620
8	930	1,210	970	1,340	1,330	1,130	—	—	1,660	1,680
8T	930	1,210	970	1,340	1,330	1,130	—	—	1,660	1,680
10	960	1,250	990	1,390	1,380	1,180	—	—	1,730	1,750
12	1,000	1,300	1,040	1,440	1,580	1,220	—	—	1,800	1,760
13	1,030	1,360	1,080	1,490	1,650	1,240	—	—	1,870	1,890
16	1,290	1,680	1,340	1,900	1,910	1,590	—	—	2,390	2,450
20	1,560	2,040	1,620	2,350	2,360	1,940	—	—	2,980	3,040

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

D	¥基準単価 丸形状					¥基準単価 ダイヤ形状				
	①SKS3焼 FPBTA	②SKS3硬質 GFPBTA	④SUS304 SFPBTA	⑤SUS304硬質 HFPBTA	⑥SUS440C CFPBTA	①SKS3焼 FPBDT	②SKS3硬質 GFPBDT	④SUS304 SFPBDT	⑤SUS304硬質 HFPBDT	⑥SUS440C CFPBDT
5	1,130	1,460	1,550	1,890	1,700	1,400	1,790	1,950	2,350	2,140
6	1,150	1,480	1,600	1,920	1,730	1,420	1,820	2,000	2,390	2,180
6T	1,150	1,480	1,600	1,920	1,730	1,420	1,820	2,000	2,390	2,180
8	1,200	1,540	1,660	2,000	1,800	1,480	1,900	2,080	2,500	2,260
8T	1,200	1,540	1,660	2,000	1,800	1,480	1,900	2,080	2,500	2,260
10	1,240	1,590	1,730	2,070	1,880	1,530	1,960	2,180	2,610	2,350
10T	1,220	1,560	1,700	2,030	1,840	1,500	1,920	2,140	2,560	2,300
12	1,280	1,640	1,800	2,160	1,880	1,600	2,060	2,260	2,720	2,380
12T	1,250	1,610	1,760	2,120	1,840	1,570	2,020	2,210	2,670	2,330
13	1,330	1,710	1,860	2,230	2,010	1,630	2,090	2,350	2,810	2,380
13T	1,300	1,680	1,820	2,190	1,970	1,600	2,050	2,300	2,750	2,330
16	1,680	2,150	2,390	2,870	2,610	2,110	2,700	3,040	3,650	3,330
16T	1,650	2,110	2,340	2,810	2,560	2,070	2,650	2,980	3,580	3,260
20	2,050	2,630	2,970	3,570	3,240	2,590	3,320	3,790	4,550	4,120
20T	2,010	2,580	2,910	3,500	3,180	2,540	3,250	3,710	4,460	4,040

Alteration 追加加工

型式 **P** - **L** - **B** - (TC・RC・RAC・LAC)

FPBTA10 - P11.01 - L12 - B6.4 - TC6

5 日付発送

Alterations	先端テーパ部長さ変更	首下R加工	六角穴追加加工	レンチ穴追加加工
Code	TC	RC	RAC	LAC
Spec.	m寸法を変更します。指定方法 TC8(1mm単位)	首下の逃げをR0.5に変更します。指定方法 RC	六角穴を加工します。指定方法 RAC	レンチ穴を加工します。指定方法 LAC
¥/1Code	300	300	600	300