規格追加 赤文字表示

STANDARD PRECISION ROTATION STAGE

【標準】回転ステージ

■ステージ関連情報
ステージ選定表 P.1639・P.1640
新商品告知 P.1641
標準ステージのご紹介 P.1642
概要・技術資料 P.1643・P.1644

CADデータフォルダ名：29_Stages

■特長：大きく角度調整した後にマイクロメータヘッドを使用して、角度を微調整することができる回転ステージです。


■回転




RoHS

RTRM40−R

（正勝手）




A矢視




RTR□□□−L

（勝手違い）




RTRM60−R

（正勝手）



RTRM80−R

（正勝手）



詳細寸法はCADデータをご確認ください。

M材 質 アルミ合金 S表面処理 黒アルマイト

■回転ステージ

高精度ステージ既存品：RPG（P.1728）

型式 Type	No.	マイクロ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価 1〜4コ RTRM	RTRS
RTRM（目盛有） RTRS（目盛無）	40	R（正勝手） L（勝手違い）	φ40	粗動360° 微動±5°	9.8	0.10	16,500	15,500
	60		φ60		29.4	0.27	18,000	17,000
	80		φ80		39.2	0.46	22,000	21,000

下面プレートの取付は表面からでも裏面からでも取り付けが可能です。（参考）P.1647

表示数量超えはお見積り

Order 注文例 型式
RTRM40−R
RTRS60−L

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

STANDARD PRECISION ROTATION STAGES

【標準】回転すりあわせ式（角型）

−マイクロメータヘッド−


■ステージ関連情報
ステージ選定表 P.1639・P.1640
新商品告知 P.1641
標準ステージのご紹介 P.1642
概要・技術資料 P.1643・P.1644

■特長：微小角度の位置決め調整に最適です。


■マイクロメータヘッド式

RoHS






RTSS40



RTSS60



M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

A付属品 SUS六角穴付ボルト RTSS40（M3−6 3本） RTSS60（M4−8 3本）

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (°)	耐荷重 (N)	最小読取 (′″/目盛)	平行度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価 1〜4コ
RTSS	40	40×40	±10	9.8	≒1′51″	50	0.14	15,500
	60	60×60		29.4	≒1′12″		0.26	17,000


表示数量超えはお見積り


Order 注文例 型式
RTSS40

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

ex 回転ステージ取付け方法
ステージ面を移動させて取付けます。（3点止め）
下図をご参照ください。





ミスミ FA メカ 2012 ご注文型番を自動生成! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/