

ベアリングホルダセット

—インローダブル止め輪なし フリー指定タイプ—



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder



Type	M材質	S表面処理
ラウンドタイプ	ホルダ	ホルダ
スクエアタイプ	ホルダ	ホルダ
コンパクトタイプ	ホルダ	ホルダ
BGFRYB	S45C	四三酸化鉄皮膜
BGFSYB	スチール	無電解ニッケルメッキ
BGFCYB	A2017	白アルマイト処理
BGFRY	ステンレス	—
BGFSY	—	—
BGFCY	—	—
BAFRY	—	—
BAFSY	—	—
BAFCY	—	—
SBFRY	—	—
SBSFRY	—	—






*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

ラウンドタイプ

スクエアタイプ

コンパクトタイプ

63/(16/)



軸受け精度 JIS B 1514 0級

Type	ベアリング品番	シール	指定1mm単位		d	Dh7	許容差	B	H	W	T	dh	D1g7	許容差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	
			L	S																		
(ラウンドタイプ)	623	ZZ	20~40	5~28	3	10	+0.015	4	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24		6.5	3.5	3.1	
	624		20~40	5~28	4	13		5	35	18		9	17	-0.024	26	28	26					
	605		20~40	5~27	5	14	+0.018	5	38	20		10	18		28	30	28					
	625		30~40	10~22	5	16	0	5	40	22		12	20		30	31	30			8	4.5	4.1
	606		20~40	5~27	6	17		6	41	23		13	21	-0.007	31	32	31					
	626		30~50	10~32	6	19	+0.021	6	44	25		15	24	-0.028	34	34	34					
	678		20~40	5~27	6	12	+0.018	3.5	35	18		10	16	-0.028	26	28	26			6.5	3.5	3.1
	698		25~50	5~37	8	19	+0.021	6	44	25		15	24		34	34	34					
	608		20~50	5~37	8	22	0	7	47	29		18	27		37	36	37					
	628		30~50	10~32	8	25	0	8	50	32		20	30	-0.007	40	37	40					
(スクエアタイプ)	6700	DD	20~40	5~27	10	25	+0.018	4	40	22	8	12	19	-0.028	30	31	30					
	6800		20~40	5~27	10	19		5	44	25		15	24		34	34	34					
	6900		20~60	5~47	10	22	+0.021	6	47	29		19	27		37	36	37					
	6000		30~60	10~42	10	26	0	8	52	34		22	32	-0.009	42	39	42			8	4.5	4.1
	6200		40~60	15~37	10	30		9	56	38		24	36	-0.034	46	42	46					
	6701		20~40	5~27	12	21	+0.018	4	44	25		15	23		34	34	34					
	6801		25~50	5~37	12	18		5	47	29		17	26	-0.007	37	36	37					
	6901		30~60	10~42	12	24	+0.021	6	50	31		21	30	-0.028	40	38	40					
	6001		30~60	10~42	12	28	0	8	54	36		24	34	-0.009	44	40	44					
	6201		40~70	15~47	12	32	+0.025	10	58	40		26	38	-0.034	48	43	48					
(コンパクトタイプ)	6702	DD	25~60	10~42	15	21	+0.021	4	47	29	10	18	26	-0.007	37	36	37					
	6802		25~60	10~42	15	24	0	5	50	32		20	30	-0.028	40	37	40					
	6902		30~70	10~50	15	28		7	59	37		25	35		47	45	47					
	6002		40~70	15~45	15	32	+0.025	9	62	40		28	38		50	46	50			9.5	5.5	5.1
	6202		40~70	15~45	15	35	0	11	66	44		29	42		54	49	54					
	6803		25~60	10~40	17	26	+0.021	5	52	34		22	32		42	39	42			8	4.5	4.1
	6903		40~70	15~45	17	30	0	7	60	38		27	36		48	46	48					
	6003		40~70	15~45	17	35	+0.025	10	66	44		31	42	-0.009	54	50	54			9.5	5.5	5.1
	6203		50~70	20~40	17	40	0	12	72	50		34	48	-0.034	60	54	60					
	6704		30~70	10~50	20	27	+0.021	4	59	35		23	33		47	45	41	23		8	4.5	4.1
(その他)	6804	ZZ	35~70	10~50	20	32		7	62	40	11	28	38		50	46	44	24		9.5	5.5	5.1
	6904		45~70	15~44	20	37		9	72	47		34	45		59	54	54	24				
	6004		55~80	20~49	20	42		12	77	54		36	50		64	59	56	32				
	6204		55~80	20~49	20	47	+0.025	14	81	58		40	54	-0.018	68	62	59	34		11	6.6	6.1
	6805		35~70	15~44	25	42	0	7	72	47		34	45	-0.009	59	54	54	24				
	6905		35~70	15~44	25	47		9	77	54		36	50	-0.034	64	59	55	32				
	6005		55~80	20~47	25	52	+0.030	12	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36		14	9	8.1
	6205		55~80	20~47	25	57		15	94	64		45	60	-0.040	78	72	68	39				
	6806		35~70	15~42	30	42	+0.025	7	77	54		36	50	-0.034	64	59	56	32		11	6.6	6.1
	6906		35~70	15~42	30	47	0	9	88	58		41	54		72	67	62	36				
(その他)	6006	ZZ	55~80	20~47	30	55		13	96	66	13	48	62	-0.010	80	73	70	40		14	9	8.1
	6206		55~120	20~87	30	62		16	104	74		55	70	-0.040	88	79	77	44				
	6007		55~120	20~87	30	62		14	104	74		55	70		88	79	75	44				
	6207		55~120	20~87	35	72	+0.030	17	126	88		64	84	-0.012	105	95	92	51		17.5	11	11
	6008		65~120	25~82	35	80	0	15	114	82		60	78	-0.010	96	86	80	54		14	9	8.1
	6208		65~120	25~82	35	88		18	134	96		74	92		113	102	98	56				
	6010		65~120	25~82	40	80		16	134	96		74	92	-0.012	113	—	98	56		17.5	11	11
	6210		70~120	25~82	40	90	+0.035	20	147	110		83	106	-0.047	126	—	104	72				

適用サイズは価格表でご確認ください。 *VV(非接触ゴムシール)は67番台・623番・624番・605番・606番は選択できません。



Order 注文例

型式: L - S

Type: ベアリング シール

BAFCY 608 ZZ - 47 - S18

BGFRY 6200 VV - 40

Sを指定されない場合は最小のS寸法となります。 例の場合 S=15



Delivery 出荷日

3 日発送

ストーク A 200円/1本 P90



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~24	25~50	51以上
値引率	標準単価	5%	10%	15%	20%	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	通常	通常	+5日	共にお見積

ベアリング品番	シール	¥標準単価									
		ラウンドタイプ			スクエアタイプ			コンパクトタイプ			
		BGFRYB	BGFRY	BAFRY	SBGFRY	BGFSYB	BGFSY	BAFSY	BGFCYB	BGFCY	BAFCY
623		3,300	3,340	3,850	—	3,700	3,750	4,330	3,570	3,630	4,160
624		3,330	3,390	3,890	—	3,770	3,820	4,400	3,670	3,720	4,220
605		3,380	3,430	3,950	—	3,840	3,900	4,460	3,760	3,820	4,290
625		3,500	3,550	4,090	—	3,910	3,970	4,620	3,820	3,880	4,460
606		3,570	3,630	4,170	6,890	4,010	4,070	4,660	3,870	3,910	4,520
626		3,690	3,730	4,350	7,090	4,130	4,200	4,890	3,980	4,040	4,730
678		4,530	4,610	5,470	8,740	5,110	5,180	6,180	4,920	5,000	5,950
698		4,330	4,410	5,240	8,360	4,880	4,950	5,910	4,710	4,790	5,690
608		3,730	3,790	4,430	7,180	4,230	4,290	4,940	4,080	4,130	4,800
628		3,940	4,010	4,760	7,600	4,440	4,500	5,370	4,280	4,350	5,170
6700		4,950	5,000	5,800	8,200	5,670	5,780	6,460	5,350	5,390	6,230
6800		4,730	4,790	5,540	7,840	5,420	5,550	6,180	5,120	5,160	5,960
6900		4,300	4,350	5,040	7,130	4,930	4,850	5,620</			