

アジャスタ付キャスタ/プレート一体型キャスタ&アジャスタパッド

—大径車輪タイプ—

—車輪材質選択タイプ/MCナイロン車輪タイプ—



CADデータフォルダ名: 48_Casters

一体型キャスタ&アジャスタパッド

—取付穴フリータイプ—



CADデータフォルダ名: 48_Casters

—大径車輪タイプ—



Type	本体		車輪	アジャスタ		ヘアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理	旋回部	車輪部
CDAN	SPHC	三価クロメート	MCナイロン	SS400	三価クロメート	有	有

●車輪径が大きいためグレーティングや路面の段差をスムーズに乗り越えることができます。

型式	D	車輪材質	H	d	E	r	許容荷重 (N)	¥基準単価
Type CDAN	75 100	M (MCナイロン)	120 145	11.5 65	56 116	95 116	3000	6,900 7,800

Order注文例: 型式 **CDAN75** - 車輪材質 **M** Delivery出荷日 **3** 日目発送

—車輪材質選択タイプ—



CAZL



●車輪材質が選択できるタイプです。

—MCナイロン車輪タイプ—

CAL75



Type	本体	車輪	プレート部	アジャスタパッド
材質	材質	材質	表面処理	材質
CAZL	FCD	ゴム ウレタン FCD	FCD 焼付塗装(黒) 塗装(緑)	SS400 ラバー部: ネオプレンゴム
CAL75	FCD	MCナイロン		

■車輪材質選択タイプ

型式	D	車輪材質	許容荷重 N				¥基準単価							
			R・M・Z	U	E	d	R(ゴム)	U(ウレタン)	M(MCナイロン)	Z(鋳物)	R(ゴム)	U(ウレタン)	M(MCナイロン)	Z(鋳物)
CAZL	75	R(ゴム) U(ウレタン) M(MCナイロン) Z(鋳物)	32	30	25	9	1500	2500	3000	3600	8,260	9,650	9,880	8,170

■MCナイロン車輪タイプ

型式	D	B	E	d	許容荷重 N	¥基準単価
CAL75	75	32	26	9	3528	11,200

Order注文例: 型式 **CAZL75** - 車輪材質 **R** Delivery出荷日 **3** 日目発送

Price価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り



型式	車輪	No.	本体		ジャッキボルト		パッド
			材質	表面処理	材質	表面処理	
HCFTF	ナイロン(グレー)	60	ADC12	黒塗装	SS400	三価クロメート	EPDM
HCFTFM	MCナイロン(ブルー)	130					
HCFTFD	導電性MCナイロン(黒)	250	SPHC	三価クロメート(黒)			
		350					
		500	FCD45	黒塗装			

*HCFTF500はフェノール(黒)になります。
*HCFTFD250・350はグレー色になります。
*No.500タイプはパッドが付いていません。

調整範囲: No.60 (φ40), No.130 (φ60), No.250 (φ50), No.350 (φ65), No.500 (φ75)

(1) 部...取付穴2ヶ所 穴あけ位置 (No.500のみ) (取付穴1ヶ所)

(2) 穴あけ指定方法

●の範囲内でご指定ください。

穴種	通し穴
Code	N
形状図	
加工仕様	寸法 呼び径
	N 5 6 8 10
	d 6 7 9 11

型式	No.	N(呼び径) 選択	穴あけ位置 指定1mm単位		許容荷重		質量 (g)
			E・P	F・G・Q・R	kgf	N	
HCFTF	60	5 6	(45+N/2)~(90-N/2)	(45+N/2)~(90-N/2)	60	588	600
HCFTFM	130	6 8 10	(5+N/2)~(25-N/2)	(45+N/2)~(120-N/2)	130	1275	1100
HCFTFD	250	6 8 10	(5+N/2)~(20-N/2)	(50+N/2)~(112-N/2)	250	2451	1445
HCFTFM	350	6 8 10	(5+N/2)~(20-N/2)	(60+N/2)~(130-N/2)	350	3432	2170
HCFTFD	500	8 10	(10+N/2)~(35-N/2)	(50+N/1)~(75-N/1) (120+N/1)~(150-N/1)	500	4902	5600

Order注文例: 型式 **HCFTF130** - **6** - **E18** - **F55** - **G80** - **P20** - **Q55** - **R70** Delivery出荷日 **3** 日目発送

No.	HCFTF		HCFTFM		HCFTFD	
	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
60	4,360	4,140	-	-	-	-
130	5,500	5,220	7,720	7,330	8,730	8,290
250	8,640	8,210	11,320	10,750	11,640	11,050
350	10,010	9,510	12,830	12,180	13,150	12,490
500	22,240	21,130	27,850	26,450	29,860	28,360

Alteration追加加工: 型式 **HCFTF130** - **6** - **E18** - **F55** - **G80** - **P20** - **Q80** - **R70** - **BL150**

Alterations: アジャスタパッド長さ変更

Code	Type	No.	床面からの高さ規格(実装後)	規格	実装後	規格	実装後	
Spec.	HCFTF	60	78	132	340	130	178	
		130	113	152	400	113	200	
Spec.	HCFTFM	250	101	145	460	250	191	
		350	111	150	420	350	111	200
Spec.	HCFTFD	500	-	-	460	500	150	210

*アジャスタパッドの長さを変更することで床面からの高さをより高くできます。ただし、プレート面よりアジャスタパッドが突き出します。

各種フレームに合わせて取付穴位置をご指定ください。アルミフレーム用タイプは、P741をご覧ください。

48 キャスタ
アジャスタパッド