


ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS WITH ENGRAVING



刻印付段付エジェクタピン

—先端径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**

	RoHS		型式	ツバ厚	P公差
	Type	Character			
	EHSF			4mm (T4)	0
	EHSJF	M		6・8mm (JIS)	-0.005
	EHSFE	MR		4mm (T4)	-0.01
EHSJFE			6・8mm (JIS)	-0.02	



EHSF□M・EHSF□MR EHSFE□M・EHSFE□MR
EHSJF□M・EHSJF□MR EHSJFE□M・EHSJFE□MR

※保持径(D)精度保証範囲(詳細 **P.1507**)
※つなぎR(詳細 **P.1508**)

□材質 SKH51
□硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 **P.1509**)

●刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)
0.30 ≤ P ≤ 11.90	1.50 ≤ P ≤ 11.90	2.80 ≤ P ≤ 11.90	3.60 ≤ P ≤ 11.90	4.50 ≤ P ≤ 11.90

●成形品の文字順序でご発注ください。●文字フォントはP.122をご参照ください。

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位			指定1mm単位	刻印文字 (丸ゴシック体)
H	T	H	T	Type	Character	D	L	P	N	
3				EHSF (P-0.005)	1M	1	40.00~100.00	0.30 ~ 0.90	N ≥ 15 and (L-N) ≤ 100	0 1 2 3 4
4						2	100.01~150.00	0.60 ~ 0.90		5 6 7 8 9
5						1.5	40.00~200.00	0.60 ~ 1.40		A B C D E
6						2.5		0.80 ~ 1.90		F G H I J
7						3		1.00 ~ 2.90		K L M N O
8	4	8		EHSFE (P-0.01 / -0.02)	2MR	4		1.50 ~ 3.40	N ≥ 15 and (L-N) ≤ 150	P Q R S T
9		6				3.5		1.50 ~ 3.40		U V W X Y
10		10				4		1.50 ~ 3.90		
11		13				4.5		2.50 ~ 4.40		
14		14				5		3.00 ~ 4.90		
15		15		5.5		3.50 ~ 5.40				
17		17		6		4.00 ~ 5.90				
				6.5		4.50 ~ 6.40				
				7		4.90 ~ 6.90				
				8		5.90 ~ 7.90				
				9		6.90 ~ 8.90				
				10		7.90 ~ 9.90				
				12		8.90 ~ 11.90				

呼称	刻印文字	注文記号
スラッシュ	/	¥
ダイナリ	>	<
ショウナリ	<	>
プラス	+	+
マイナス	-	#
スペース	∴	%
ナカグロ	・	@
ピリオド	.	&

- /(スラッシュ)は¥で、-(マイナス)は#で、∴(スペース)は%で、・(ナカグロ)は@で、.(ピリオド)は&でご指定ください。
- L寸の()内は、EHSJF□M・EHSJFE□Mのみの規格です。
- ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mm EHSF□M (P-0.005) EHSFE□M (P-0.01 / -0.02) でご注文ください。
- 1MR、2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。
- 1MRの場合、[9]の次は[0]、[Z]の次は[A]となります。
- 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目[9]、[Z]の次は二桁目を繰り上げ、[0]、[A]から連番します。
- 1MR・2MRの場合、数字・アルファベット以外はご指定いただけません。
- EHSF1MR2-150-P1.5-1を5本発注の場合、刻印文字[1 2 3 4 5]
- EHSF1MR3-150-P2.0-Zを3本発注の場合、刻印文字[Z A B]
- EHSF2MR4-100-P2.5-01を4本発注の場合、刻印文字[01 02 03 04]
- EHSF2MR4-100-P2.5-A8を4本発注の場合、刻印文字[A8 A9 B0 B1]
- EHSF2MR6-150-P4.5-1Xを6本発注の場合、刻印文字[1X 1Y 1Z 2A 2B 2C]

Order 注文例

型式 - L - P - N - 刻印文字 (0~9, A~Z)

Type Character D

EHSJF 3M 5 - 250.00 - P4.50 - N130 - DEF

Delivery 出荷日 **3** 日目発送 **P.0.3~0.59** **3** 日目発送 **P.0.60以上**

Alters 追加加工 型式 - L - P - N - 刻印文字 (0~9, A~Z, /><+-∴) - (AKC・AWC...etc.)

DEF - AWC45

☑ NHC・NHN・GCB・GCDはストーク不可

追加加工詳細 **P.131**

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	AKC	AKC=指定1°単位 ●0<AKC<360 ●GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ ●AKCOは指定不要	200		TC	TC=指定0.1mm単位 ●T/2 ≤ TC < T, D ≥ 1.5 (L,N寸法は指定寸法通り) ●T-TC ≤ Lmax.-L	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ●0 ≤ AWC < 360 ●GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300		HC	HC=指定0.1mm単位 ●D+1 ≤ HC < H, D ≥ 1.5	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2 ●他ツバカット加工との併用不可	300		HCC	HCC=指定0.1mm単位 ●D+1 ≤ HCC < H-0.3, D ≥ 1.5	400
	ARC	ARC=指定1°単位 ●0 ≤ ARC < 360 ●GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	ADC	ADC=指定1°単位 ●0 ≤ ADC < 360 ●GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	400		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KGA	KGA=指定1°単位 ●0 < KGA < 360	300		GCB	GCB=指定1°単位 ●60 ≤ GCB < 90 ●L ≤ 200, P ≥ 2, D ≥ 3に適用 ●GCDとの併用不可	1,000
	KGB	KGB=指定1°単位 ●0 < KGB < 360	300		GCD	GCD=指定1°単位 ●60 ≤ GCD < 90 ●L ≤ 200, P ≥ 2, D ≥ 3に適用 ●GCBとの併用不可	1,000
	EC	刻印文字深さ変更 0.05 ~ 0.1 ●P ≥ 1に適用 ●GCB, GCDとの併用不可	300				

●軸径(P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	P	Q	W
0.30 ~ 0.39	0.2	0.1	
0.40 ~ 0.49	0.25	0.13	
0.50 ~ 0.59	0.35	0.18	
0.60 ~ 0.79	0.4	0.2	
0.80 ~ 0.90	0.6	0.3	
1.00 ~ 1.29	0.8	0.4	
1.30 ~ 1.49	1.0	0.5	
1.50 ~ 1.99	1.2	0.6	
2.00 ~ 2.49	1.5	0.8	
2.50 ~ 3.49	2.0	1.0	
3.50 ~ 4.49	3.0	1.5	
4.50 ~ 5.49	4.0	2.0	
5.50 ~ 11.90	5.0	2.5	
1.50 ~ 1.90	0.7	1.1	
2.00 ~ 2.29	0.8	1.2	
2.30 ~ 2.99	1.0	1.3	
3.00 ~ 3.99	1.5	2.0	
4.00 ~ 4.99	2.0	2.6	
5.00 ~ 5.99	2.5	3.3	
6.00 ~ 7.99	3.0	3.9	
8.00 ~ 11.90	4.0	5.2	
2.80 ~ 3.09	0.8	1.8	
3.10 ~ 4.49	1.0	2.1	
4.50 ~ 5.49	1.5	3.2	
5.50 ~ 6.99	2.0	4.2	
7.00 ~ 11.90	2.5	5.3	
3.60 ~ 3.89	0.8	2.4	
3.90 ~ 5.49	1.0	2.9	
5.50 ~ 6.99	1.5	4.4	
7.00 ~ 11.90	2.0	5.8	
4.50 ~ 4.99	0.8	3.0	
5.00 ~ 6.99	1.0	3.7	
7.00 ~ 11.90	1.5	5.6	

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) **P.47**

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量を超は
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

型式	D	P	¥基準単価 1~4本	
EHSF	1	0.30~0.39	3,200	
EHSFE	1	0.40~0.49	2,870	
		0.50~0.59	2,310	
		0.60~0.90	1,470	1,470

型式		¥基準単価 1~4本									
Type	D	1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)					
EHSF	1.5	1,070	1,090								
	2	1,050	1,070	1,400	1,420						
	2.5	1,040	1,060	1,380	1,400						
	3	1,040	1,060	1,380	1,400	1,730	1,750				
EHSFE	3.5	1,130	1,170	1,480	1,500	1,820	1,840				
	4	1,140	1,170	1,490	1,510	1,830	1,850	2,160	2,180		
	4.5	1,250	1,290	1,590	1,630	1,940	1,970	2,270	2,310		
EHSF	5	1,310	1,350	1,650	1,690	1,990	2,030	2,310	2,340	2,650	2,690
	5.5	1,370	1,400	1,710	1,750	2,040	2,080	2,380	2,420	2,720	2,760
EHSJF	6	1,410	1,460	1,770	1,800	2,100	2,140	2,440	2,480	2,780	2,820
	6.5	1,500	1,550	1,840	1,890	2,170	2,220	2,520	2,560	2,860	2,890
EHSJFE	7	1,580	1,640	1,940	1,980	2,270	2,320	2,610	2,660	2,940	2,990
	8	1,720	1,790	2,060	2,130	2,400	2,470	2,740	2,810	3,070	3,140
EHSJFE	9	1,940	2,020	2,330	2,410	2,660	2,730	2,970	3,050	3,290	3,370
	10	2,070	2,140	2,500	2,570	2,840	2,900	3,170	3,250	3,510	3,590
12	2,370	2,450	2,800	2,870	3,130	3,210	3,470	3,550	3,810	3,880	

