

高強度  
グレード高温耐久  
グレード

# HEAT INSULATION SHEETS

## 断熱板

一板厚 高精度タイプ



RoHS

Type	T公差	寸法指定 タイプ	ボルト穴4穴 タイプ	ボルト穴6穴 タイプ
高強度 グレード	T±0.01	HIPXTS	HIPXTS-4H	HIPXTS-6H
高温耐久 グレード		HIPGTS	HIPGTS-4H	HIPGTS-6H

## ■主成分

Type	主材料	主基材
高強度 グレード	有機材 (超耐熱エポキシ樹脂)	ガラス繊維
※高温耐久 グレード	無機材 (ケイ酸系ハイブリード)	
※材料 製品名	ミオレックスPGX-595	(HIPXTSタイプ)

●概要・特性 P.1293  
耐久データ P.1515  
(HIPXTSタイプ)

## 寸法指定タイプ

HIPXTS(A, B=20~)

HIPGTS

## 寸法指定タイプ

HIPXTS-4H(A, B=45~)

HIPGTS-4H

## 寸法指定タイプ

HIPXTS-6H(A, B=45~)

HIPGTS-6H

## 寸法指定タイプ

HIPXTS-4H(A, B=45~)

HIPGTS-6H

## 寸法指定タイプ

HIPXTS-6H(A, B=45~)

HIPGTS-6H

## ■ボルトサイズ表(ボルト P.1317)

T	d1	d2	t	ボルト(推奨)
10	11	6.5	7	CB6

## 寸法指定なしの時

F=A/2

G=B/2

ボルト穴位置E・Sはセンター振り分けです。

## 寸法指定なしの時

T=5の時

皿ボルトM5用穴加工となります。

FB5-12の使用をお奨めします。

## 寸法指定なしの時

T=5の時

皿ボルトM5用穴加工となります。

FB5-12の使用をお奨めします。

## 寸法指定なしの時

T=5の時

皿ボルトM5用穴加工となります。

FB5-12の使用をお奨めします。

## 寸法指定タイプ

Type	A	B	選択 T
HIPXTS	20~50	20~50	5
	51~100	20~100	
	101~150	20~150	
	151~200	20~200	
	201~250	20~250	
	251~300	20~300	
	301~350	20~350	
	351~400	20~400	
	401~450	20~450	
	451~500	20~500	
HIPGTS	45~50	45~50	10
	51~100	45~100	
	101~150	45~150	
	151~200	45~200	
	201~250	45~250	
	251~300	45~300	
	301~350	45~350	
	351~400	45~400	
	401~450	45~450	
	451~500	45~500	

## 穴加工付タイプ

Type	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	選択 T	D	指定0.5mm単位 E・S	指定1mm単位 F・G
一ボルト穴 4穴タイプ	45~50	45~50	5	*0 20 25	一ボルト穴 4穴タイプ d1+8≤E≤A-(d1+8) d1+8≤S≤B-(d1+8)	D/2+8≤F≤A-(D/2+8) D/2+8≤G≤B-(D/2+8)
	51~100	45~100		*0 20 25 32		
	101~150	45~150		*0 20 25 32 45		
	151~200	45~200		50 60 100		
	201~250	45~250		100 120		
	251~300	45~300		110 120		
	301~350	45~350		110 120		
	351~400	45~400		110 120		
	401~450	45~450		110 120		
	451~500	45~500		150		
一ボルト穴 6穴タイプ	45~50	45~50	10	*0 20 25 32 45		
	51~100	45~100		50 60 100 110 120		
	101~150	45~150		110 120		
	151~200	45~200		110 120		
	201~250	45~250		110 120		
	251~300	45~300		110 120		
	301~350	45~350		110 120		
	351~400	45~400		110 120		
	401~450	45~450		110 120		
	451~500	45~500		150		

\*0...→φDの穴加工はいたしません。

Order  
注文例

型式 - A - B - T - D - E - S - F - G  
 HIPXTS - A235 - B85 - T10  
 HIPGTS-4H - A420 - B350 - T10 - D60 - E360.0 - S300.0 - F200 - G170

Delivery  
出荷日

3 日目出荷



ボルト4穴タイプ、ボルト6穴タイプ  
以外の穴加工はこちら

P.1309

**断熱板**  
断熱板特注穴加工を対応いたします。  
穴加工特注品のご相談は以下まで。  
モールド特注窓口  
専用ライン TEL 03-5805-7232  
MAIL coto@misumi.co.jp FAX 03-5805-7235

追加工価格も数量スライド適用 P.49

Alterations  
追加工型式 - A - B - T - D - E - S - F - G - (DW・DDW・ZC・HK)  
HIPXTS-4H - A400 - B350 - T10 - D60 - E360.0 - S300.0 - DW120  
①穴加工付タイプに適用

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
DW	DW	DW・DT : D穴2ヶ所加工 DW・DDW : DT : D3ヶ所加工	DW・DT 300	T=5	ZC	T=5の皿ボルトM5用穴加工を 低頭ボルトM4用ザグリ加工に 変更します。( P.1319 )	0
DDW	DDW	DW・DDW : DT : D3ヶ所加工	DDW・DDW 400	T	HK	ボルト穴を HK d 用穴加工を 変更します。 ボルト穴径を選択	HK 300

Price  
価格■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47  
数量区分 標準対応 個別対応 大口表示数量超え  
お見積り

WOSにてご確認ください。

## 寸法指定タイプ・穴加工付タイプ

型式	T	A	¥基準単価 1~9枚									
			20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
HIPXTS	5	20~50	1,640	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1,990	3,440	—	—	—	—	—	—	—	—
			2,630	4,690	6,410	—	—	—	—	—	—	—
			3,350	6,410	8,860	12,340	—	—	—	—	—	—
			4,410	8,210	12,010	19,810	21,600	—	—	—	—	—
			5,050	9,780	13,090	21,260	23,370	37,620	—	—	—	—
			5,690	10,530	16,220	22,700	25,090	39,710	42,140	—	—	—
			6,410	12,550	17,340	24,120	26,880	41,820	44,550	47,310	—	—
			7,220	14,080	19,730	27,000	30,960	45,990</td				