

サポートピラ

—ボルト穴タイプ—

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

DSPL (スタンダードタイプ)

DSF (フリー指定タイプ)

D	C
16・18	0.5
20~35	0.8
38~60	1.0
80~120	1.5

*H寸法の指定はDSFのみです。
 ① 左側端面の表面処理は削除される場合があります。

M 材質 S45C
 S 表面処理 四三酸化鉄皮膜処理 (Fe3O4)

■スタンダードタイプ

適用ボルトサイズ M	ボルト穴			型式		L 指定10mm単位
	H	D ₁	d	Type	D	
M 6	7	11	7	DSPL	16	20~100
					18	
					20	
					25	
M 8	9	14	9	DSPL	25	40~150
					30	
					35	
M10	13	18	11	DSPL	40	40~250
M12	15	20	14		50	
M16	19	26	18		60	
L≥300の場合、70				80		

■フリー指定タイプ

型式 Type	D	L 指定1mm単位	M(適用ボルトサイズ) 選択				H 指定1mm単位
			5	6	8	10	
DSF	16	20~100	5	6			6~50 L-H≥6
	18		5	6			
	20		5	6	8		
	25	20~150	6	8	10		
	30		6	8	10	12	
	32		8	10	12		
	35	30~200	8	10	12		
	38		10	12	16		
	40		10	12	16		
	50		12	16	20		
	60		12	16	20		
	80		16	20			
100	40~200	16	20				
120		16	20				

① LK1, LK2 を使用時
 ……L=0.01mm 単位指定可

適用ボルトサイズ M	ボルト穴	
	D ₁	d
M 5	10	6
M 6	11	7
M 8	14	9
M10	18	11
M12	20	14
M16	26	18
M20	32	22

Order 注文例

型式 - L - M - H
 (スタンダードタイプ) **DSPL60 - 200**
 (フリー指定タイプ) **DSF 40 - 195 - M16 - H20**

Delivery 出荷日

- **DSPL** (スタンダードタイプ) **3** 日目発送
 - ① ストックT 1,000円/1本
 - ② ストックA 500円/1本
 - ③ **P.48**
 - ④ ①同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)
- **DSF** (フリー指定タイプ) **3** 日目発送
 - ① ストックA 500円/1本
 - ② **P.48**
 - ③ ①同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) **P.47**

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日見積り

D	¥基準単価 1~9本										
	DSPL (スタンダードタイプ)							DSF (フリー指定タイプ)			
	L20~50	L60~100	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L20~50	L51~100	L101~150	L151~200
16	430	520	-	-	-	-	-	520	630	-	-
18	460	580	-	-	-	-	-	570	710	-	-
20	470	570	700	-	-	-	-	600	720	870	-
25	590	710	850	-	-	-	-	740	890	1,070	-
30	700	810	970	-	-	-	-	870	1,020	1,220	-
32	-	-	-	-	-	-	-	950	1,130	1,360	-
35	850	1,010	1,220	-	-	-	-	1,070	1,270	1,540	-
38	-	-	-	-	-	-	-	1,170	1,390	1,830	2,130
40	1,070	1,250	1,630	1,990	2,340	-	-	1,340	1,580	2,040	2,490
50	1,690	2,000	2,040	2,640	3,320	4,010	-	1,990	2,600	3,210	3,810
60	2,410	2,710	3,410	4,110	5,090	6,070	7,340	2,840	3,860	4,870	5,800
80	3,640	4,690	5,380	6,160	7,240	8,710	10,870	4,280	5,890	7,490	9,590
100	-	-	-	-	-	-	-	5,040	7,140	9,350	11,400
120	-	-	-	-	-	-	-	7,190	10,220	13,270	16,310

Alterations 追加加工

(スタンダードタイプ) 型式 - L(LC) - (LK1・LK2)
 DSPL60 - LC195 - LK1

(フリー指定タイプ) 型式 - L - M - H(HN) - (LK1・LK2)
 DSF40 - 195.00 - M16 - HN - LK1

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code		
	LC	全長変更 LC=指定1mm単位 ① DSPLのみ適用 ② カット面の表面処理は削除されます。 Lmin.<LC<Lmax.	D=16~35	D=40・50	D=60・80
			100	200	400
	LK1	全長公差変更 L≤200 → L _{+0.3} ^{+0.2} → L _{+0.02} ⁰ L>200 → L _{+0.5} ^{+0.2} → L _{+0.03} ⁰ L寸法0.01mm単位指定可 ① 両端面の表面処理は削除されます。 ② DSPLはLC併用時、LC0.01mm単位指定可	D=16~40	D=50~80	D=100・120
			400	600	800
	LK2	全長公差変更 L≤200 → L _{+0.3} ^{+0.2} → L _{-0.02} ⁰ L>200 → L _{+0.5} ^{+0.2} → L _{-0.03} ⁰ L寸法0.01mm単位指定可 ① 両端面の表面処理は削除されます。 ② DSPLはLC併用時、LC0.01mm単位指定可	D=16~40	D=50~80	D=100・120
			400	600	800
	HN	貫通穴タイプ(ザグリなしタイプ)に変更します。 ① 貫通穴径はdとなります。 ② DSFのみ適用	-200		

① LK1, LK2をご使用の場合、1オーダー8本以内は同時研磨致します。
 (L寸法公差は表記のとおりですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。)

関連部品
エンジニアズスペース