

トリム型用バリ取りカッターピン

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式
Type Shape
対先形状

刃先形状は下図 刃先形状 A、R、Eより選択

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)
つなぎR (R8~12程度) (詳細 P.1508 上段)
刃先形状 (R85~95程度) (詳細 P.1507 下段)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC

刃先形状 A R E

$P \geq W$
 $0.2 \leq R \leq 1.0$
 and
 $R < \frac{W}{2} - 0.5$
 $P \geq W + 0.5$

$K = \sqrt{P^2 + W^2}$, KはR加工前の寸法です。
 (R=W/2)

H	型式		L 指定0.01mm単位	指定0.01mm単位			Kmax.	B 指定1mm単位	R 指定0.1mm単位
	Type	刃先形状		min. P max.	min. P max.	W			
8	DCP	A R E	50.00~200.00	5	3.00~ 4.99	1.50~ 4.80	1.00~	$10 \leq B \leq 50$ and $B \leq L - 40$ $10 \leq B \leq 50$ and $B \leq W \times 30$ and $B \leq L - 40$	$0.2 \leq R \leq 1.0$ and $R < \frac{W}{2} - 0.5$
9				6	4.00~ 5.99	2.00~ 5.80			
10				7	5.00~ 6.99	2.50~ 6.80			
11				8	6.00~ 7.99	2.50~ 7.80			
15				10	8.00~ 9.99	3.00~ 9.80			
17				12	10.00~11.99	4.00~11.80			

P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。 P≧W、P≧W+0.5


Order 注文例

型式 - L - P - W - B - R(のみ)

DCPA 8 - 150 - P6.00 - B30 - R0.5

DCPR 10 - 130 - P8.00 - W5.30 - B40 - R0.5

Delivery 出荷日 5 日目発送



Alterations 追加加工

型式 - L - P - W - B - R(のみ) - (AKC・AWC... etc.)

DCPA8 - 150 - P6.00 - B30 - TC3

刃先形状 Aのみ

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=指定0.1mm単位 D/2≦KC<H/2	100
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 D/2≦WKC<H/2	200
	KAC KBC	KAC,KBC=指定0.1mm単位 D/2≦KAC<KBC<H/2	300
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 D/2≦RKC<H/2	200
	DKC	DKC=指定0.1mm単位 D/2≦DKC<H/2	300
	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定1°単位 D/2≦KGC<H/2, 0<AG<360	300
	KTC	KTC=指定0.1mm単位 D/2≦KTC<H/2	400

刃先形状 R Eのみ

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKC0は指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≦AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≦ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≦ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	NHN	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300

全形状に適用

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≦HC<H	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≦HCC<H-0.3	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0≦TC<4 (L寸法は指定寸法通り) 4-TC≦Lmax.-L	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58	100

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~50	表示数量超は
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■基準単価

D	A			R			E		
	L50.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L50.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L50.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00
5	770	810	860	4,500	4,820	5,430	5,500	5,820	6,430
6	880	920	960	4,640	4,970	5,300	5,640	5,970	6,300
7	1,010	1,040	1,080	4,810	5,160	5,510	5,810	6,160	6,510
8	1,050	1,080	1,130	4,930	5,310	5,690	5,930	6,310	6,690
10	1,310	1,350	1,410	5,470	5,920	6,360	6,470	6,920	7,360
12	1,570	1,620	1,690	6,270	6,700	7,200	7,270	7,700	8,200

部品
ダイ
カス
ト型
用