


ステンレス
SUS440C

STEPPED EJECTOR PINS
段付エジェクタピン
—先端径・全長指定タイプ—

先端径・全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	ツバ厚	T公差
EWSF	4mm (T4)	0 -0.005
EWSJF	6mm (JIS)	

保持径 (D) 精度保証範囲 (詳細 P.1493)
 つなぎR (詳細 P.1494)
 材質 SUS 440C
 硬度 56~60HRC
 母材硬度保証範囲 (詳細 P.1495)

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位			指定1mm単位
H	T	H	T	Type	D	L	P	N	
3	4	-	-	EWSF	1.5	40.00~200.00 (50.00)	0.60 ~ 1.40	N ≥ 15	
4					2		0.80 ~ 1.90	and	
5					2.5		0.80 ~ 2.40	15 ≤ (L-N) ≤ 150	
6					3		1.00 ~ 2.90		
7					3.5		1.50 ~ 3.40		
8					4		1.50 ~ 3.90	• N ≥ 15 (T4)	
8					4.5		2.50 ~ 4.40	• N ≥ 30 (JIS)	
9					5		3.00 ~ 4.90	and	
9					5.5		3.50 ~ 5.40	20 ≤ (L-N) ≤ 150	
	10	6	4.00 ~ 5.90						

① L寸の()内は、EWSJFのみの規格です。
 ② ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mm EWSF でご注文ください。

Order 注文例
 型式 - L - P - N
 EWSJF 5 - 185.00 - P3.00 - N130

Delivery 出荷日
 3 日目出荷
 ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48
 ③ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations 追加加工
 型式 - L - P - N - (KC・WKC...etc.)
 EWSJF 4 - 180.00 - P3.85 - N50 - SKC2.0
 NHC・NHNはストーク不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット D/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240
	HC	HC = 指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H	200

Price 価格
 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数量	1~4	5~12	13~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

型式	Type	D	¥基準単価 1~4本		
			L40.00~100.00	L100.01~150.00	L150.01~200.00
EWSF	1.5	690	770	870	
	2	700	750	790	
	2.5	690	720	770	
	3	690	720	770	
	3.5	820	870	910	
EWSF EWSJF	4	860	900	940	
	4.5	1,000	1,050	1,100	
	5	1,070	1,120	1,190	
	5.5	1,140	1,190	1,260	
	6	1,220	1,280	1,330	

追加加工詳細 P.131

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HCC	HCC = 指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3	400
	TC	TC = 指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T (L, N寸法は指定寸法通り) T - TC ≤ Lmax - L	200
	NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・GVC 以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・GVC 以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	GVC	S, B = 指定1mm単位 2 ≤ S ≤ 10, S+5 ≤ B ≤ 30 P ≥ 3に適用	800

段付
エジェクタピン

ステンレス
SUS440C