

BASIS POINT DETECTIVE BAR

基準位置検出バー マジックセンター




：値下げ価格

マジックセンター

型番	形状	¥単価 1~2本
MGS1010	■材質(端子)サーメット	6,800
MG2S1010	■材質(端子)サーメット	10,500
MGS1010L	■材質(端子)サーメット	8,300
MG2S1010L	■材質(端子)サーメット	12,800
MGS106	■材質(端子)サーメット	6,800
MG2S106	■材質(端子)サーメット	10,500
MGS103	■材質(端子)サーメット	6,520
MGS104	■材質(端子)サーメット	6,800
MG2S104	■材質(端子)サーメット	10,500

■使用方法

- (1) マジックセンターを回転させ加工物に近づけていく。
(回転速度500~2,000min⁻¹)
- (2) 測定端子の振れがなくなるまで徐々に送り出す。
- (3) 更に微細に送り出し、急速に偏心する時点が測定値です。
測定端子(φ2)の半径(1mm)を送れば主軸と加工物の端面は一致します。




EXが特長!


- 構造がシンプルで測定端子が磁性を帯びにくいので、高い測定精度をいつまでも保ちます。
- 測定誤差2ミクロン以内です。

特長		マジックセンター
測定端子	材質	サーメット
	径(MG2Sのみ)	φ2.0×φ10
	感度	敏感
構造	端子・スライド一体型	
最小溝測定幅	3.0mm	
回転速度(min ⁻¹)	500~2,000	
使用位置	縦・横両面可能	

高い測定精度を実現する機構



EX Example 使用例



マジックセンター交換用ばね

型番	適用マジックセンター	¥単価 1~2個
S1010-SW	MGS1010	1,200
2S1010-SW	MG2S1010	
S1010L-SW	MGS1010L	
2S1010L-SW	MG2S1010L	
S106-SW	MGS106	
2S106-SW	MG2S106	
S103-SW	MGS103	
S104-SW	MGS104	
2S104-SW	MG2S104	



Order 注文例

MGS1010

型番



Delivery 出荷日

3 日目発送

ストック A 800円/1本

P.11

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率		3%	10%	15%	

お見積り

◎ばねにはフックが2個付属しています。