


ハイス鋼
SKH51大型用
P・W_{-0.02}
フリー指定RECTANGULAR EJECTOR PINS FOR LARGE MOLDS
大型用角エジェクタピン
—フリー指定タイプ—

Order 注文例		型式 - L - P - W - N				Delivery 出荷日	
Alterations 追加工		ERJX	15	-	505.00	-	P10.00 - W5.00 - N170
		型式 - L - P - W - N - (AKC・AWC…etc.)					
		ERJX 15 - 505.00 - P10.00 - W5.00 - N170 - AKC 0					
追加工詳細 P.199							
Alterations	Code	Spec.	\$/Code	Alterations	Code	Spec.	\$/Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0≤AKC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	200		TC	TC=指定0.1mm単位 0≤TC<8 (L,N寸法は指定寸法通り) 8-TC≤Lmax-L	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200 (1・2文字) 50 (3文字) 100	
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200 (1・2文字) 50 (3文字) 100	
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360 KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	400		CSW	(上面2ヶ所にC面逃がし) 2-CSW R 上面2ヶ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25 8 日目出荷	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300		CSF	4ヶ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 E=指定1mm単位 5≤E≤(L-N)-20 指定方法 CSF0.5-E30 8 日目出荷	800
	KGD	KGD=指定1°単位 0<KGD<360	300				
	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≤HC<H	200				
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≤HCC<H-0.3	400				
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1≤KSA≤D/2-0.1	600				
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1≤WSA≤D/2-0.1	1,200				

H	T	型式		指定0.01mm単位			K max.	N 指定1mm単位
		Type	D	L	P	W		
15	8	ERJX	10	100.00~500.00	5.00~9.80	1.00~	9.9	D10~16 N≥50 D20 N≥55 and N≥L/3 (L-N)≥10
17			12	100.00~600.00	6.00~11.80	1.00~	11.9	
18			13		6.00~12.80	1.00~	12.9	
20			15		8.00~14.80	1.50~	14.9	
21			16		8.00~15.80	1.50~	15.9	
25			20		10.00~19.80	1.50~	19.9	

① P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。 $K=\sqrt{P^2+W^2}$ ② P≥W

■精度基準	先端角部の直角度	先端角部のコーナーR値
	<p>W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≤0.02</p>	<p>Rmax.≤0.03(バリ取りR) P・W寸法測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。(詳細 P.1505)</p>

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47		
数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 数 量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	5% 10% 15% お見積り

型式		¥基準単価 1~4本				
Type	D	L100.00~150.00	L150.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00	L300.01~350.00
ERJX	10	3,240	3,630	3,990	5,140	5,680
	12	4,000	4,410	4,740	5,280	5,810
	13	5,050	5,580	6,000	6,680	7,370
	15	5,950	6,440	6,720	8,120	8,930
	16	6,910	7,250	8,590	10,170	11,130
	20	8,280	8,700	10,620	12,550	13,890

型式		¥基準単価 1~4本				
Type	D	L350.01~400.00	L400.01~450.00	L450.01~500.00	L500.01~550.00	L550.01~600.00
ERJX	10	7,700	8,800	9,990	—	—
	12	9,040	10,310	11,690	13,130	14,560
	13	9,950	11,360	12,870	14,450	16,020
	15	11,030	12,640	14,180	15,700	17,450
	16	12,050	13,850	15,440	17,110	19,060
	20	15,010	17,210	19,320	21,290	23,730

角エ
ジ
エ
ク
タ
ビ
ンハイス
鋼
SKH51大型用
P・W_{-0.02}
フリー指定