

効率的な加工を実現するラジラス2形状

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE RADIUS END MILLS


超硬直刃ラジラスエンドミル

●2枚刃・バックテーパ付タイプ -2 FLUTES・BACK TAPER-

SRRM
LS-SRRM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金



加工形状
ラジラス加工

①一部に刃が付きます。

加工形状
ラジラス加工

型番	シャンク径 d	刃径 D 0.01mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L		¥単価 1~2本	
						SRRM	LS-SRRM	SRRM	LS-SRRM
SRRM LS-SRRM (ロングシャンク)	4	3.01~4.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	2.0~15.0	T (中ベコ) F (フラット) 底刃形状 P.443	50	80	7,170	9,670
	6	3.01~6.00		3.0~24.0		60	90	7,170	11,710
	8	4.01~8.00		4.0~28.0		60	90	7,950	11,750
	10	6.01~10.00		5.0~35.0		80	120	10,200	15,050
12	8.01~12.00	6.0~36.0	80	120	11,400	17,010			
16	10.01~16.00	8.0~48.0	100	-	16,670	-	規格なし		


切削条件 P.496

●2枚刃・インナーR付タイプ -2 FLUTES・INNER R-

SRCREM



■材質 超微粒子超硬合金



加工形状
ラジラス加工

①一部に刃が付きます。

加工形状
ラジラス加工

型番	シャンク径 d	刃径 D 0.01mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	インナーR CR 0.01mm単位指定	底刃形状 (選択)	大径 D1	全長 L		¥単価 1~2本
								2R+D+0.1		
SRCREM	4	2.01~3.70	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	2.0~15.0	0.10 ≤ CR ≤ (d-D-0.1)/2	T (中ベコ) F (フラット) 底刃形状 P.443	2R+D+0.1	50	16,900	
	6	3.01~5.70		3.0~15.0				60	17,180	
	8	4.01~7.70		4.0~15.0				60	18,320	
	10	6.01~9.70		5.0~15.0				80	22,360	
	12	8.01~11.70		6.0~15.0				80	24,520	
16	10.01~15.70	8.0~15.0	100	34,000						

切削条件 P.496

Order 注文例 **SRRM 10 - 9.80 - 1.00 - 15.0 - F**
型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 底刃形状

SRCREM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 0.95 - T
型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) インナーR (CR) 底刃形状

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Alterations 追加加工

ストーク A 800円/1本 P.13

①同一サイズ3本以上は一律2,160円

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS (TSコート)・CN (CrNコート)・AC (XALコート)

DC (DLCコート)

10 日目発送 ⊗ ストーク不可

12 日目発送 ⊗ ストーク不可

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

TS (TSコート)・CN (CrNコート)・AC (XALコート)

DC (DLCコート)

SRRM 10 - 9.80 - 1.00 - 15.0 - F - TS

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

SRCREM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 0.95 - T - AC

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) インナーR (CR) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

お見積り

効率的な加工を実現するラジラス2形状

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE RADIUS END MILLS


超硬直刃ラジラスエンドミル

●2枚刃・面取り刃付タイプ -2 FLUTES・CHAMFERING-

SRCMEM
LS-SRCMEM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金



加工形状
ラジラス加工

①一部に刃が付きます。

②外周刃と面取り刃の交点に0.1mm程度のくい込みが付きます。

加工形状
ラジラス加工

型番 **SRCMEM / LS-SRCMEM** (ロングシャンク)

型番	シャンク径 d	刃径 D 0.01mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	面取り刃幅 CM 0.01mm単位指定	底刃形状 (選択)	刃部 ℓ1	全長 L		¥単価 1~2本	
								SRCMEM	LS-SRCMEM	SRCMEM	LS-SRCMEM
SRCMEM / LS-SRCMEM (ロングシャンク)	4	3.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	2.0~15.0	0.50 ≤ CM ≤ (d-D)/2	T (中ベコ) F (フラット) 底刃形状 P.443	ℓ1 = ℓ + CM	50	80	9,320	11,820
	6	3.01~5.00		3.0~22.0				60	90	9,970	11,710
	8	4.01~7.00		4.0~26.0				60	90	11,480	11,750
	10	6.01~9.00		5.0~33.0				80	120	14,730	15,050
	12	8.01~11.00		6.0~34.0				80	120	16,470	17,010
	16	10.01~15.00		8.0~45.0				100	-	21,650	規格なし

切削条件 P.496


●2枚刃・首逃がしタイプ -2 FLUTES WITH NECK-

●ボス穴加工用
BSZREM / LS-BSZREM (ロングシャンク)

●側面・溝加工用
SZREM / LS-SZREM (ロングシャンク)



■材質 超微粒子超硬合金



加工形状
ラジラス加工

①一部に刃が付きます。

加工形状
ラジラス加工

型番	シャンク径 d	刃径 D 0.01mm単位指定	ラジラス R 0.01mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	首長 ℓ1 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	*首下長指定範囲 ℓ2	全長 L		¥単価 1~2本	
								BSZREM / SZREM	LS-BSZREM / LS-SZREM	BSZREM / SZREM	LS-BSZREM / LS-SZREM
BSZREM / LS-BSZREM (ロングシャンク)	4	3.01~4.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	3.0~10.0	5 ≤ ℓ1 ≤ 20	T (中ベコ) F (フラット) 底刃形状 P.443	ℓ+ℓ1 ≤ 15	50	80	7,500	10,000
	6	3.01~6.00		3.0~19.0			ℓ+ℓ1 ≤ 24	60	90	7,500	10,110
	8	4.01~8.00		3.0~23.0			ℓ+ℓ1 ≤ 28	60	90	8,280	10,410
SZREM / LS-SZREM (ロングシャンク)	10	6.01~10.00	3.0~30.0	ℓ+ℓ1 ≤ 35	80	120	10,530	12,880			
	12	8.01~12.00	3.0~31.0	ℓ+ℓ1 ≤ 36	80	120	11,800	15,340			
	16	10.01~16.00	3.0~43.0	ℓ+ℓ1 ≤ 48	100	-	17,240	規格なし			

*刃長 (ℓ) と首長 (ℓ1) の組み合わせ寸法は上記の首下長指定範囲内となります。

切削条件 P.496

Order 注文例 **SRCMEM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 1.00 - T**
型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 面取り刃幅 (CM) 底刃形状

SZREM 10 - 9.80 - 1.00 - 10.0 - 20 - T
型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 首長 (ℓ1) 底刃形状

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Alterations 追加加工

ストーク A 800円/1本 P.13

①同一サイズ3本以上は一律2,160円

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS (TSコート)・CN (CrNコート)・AC (XALコート)

DC (DLCコート)

10 日目発送 ⊗ ストーク不可

12 日目発送 ⊗ ストーク不可

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

SRCMEM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 1.00 - T - TS

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 面取り刃幅 (CM) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

SZREM 10 - 9.80 - 1.00 - 10.0 - 20 - T - AC

型番 シャンク径 (d) 刃径 (D) ラジラス (R) 刃長 (ℓ) 首長 (ℓ1) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

お見積り