



SLIT WASHERS

治具用割り座金

PRICE DOWN
最大 50%
価格改定
値下げ価格



型番	No.	D	B	C	質量 (g)	¥単価 1~49個
8	25	8.4	6	17	600	
	30	8.4	8	37	610	
	35	8.4	8	48	700	
	40	8.4	8	66	780	
	45	8.4	8	85	960	
10	30	10.5	8	32	610	
	35	10.5	8	46	700	
	40	10.5	8	63	780	
	45	10.5	8	82	960	
	50	10.5	10	130	1,150	
12	60	10.5	10	192	1,440	
	70	10.5	10	269	1,740	
	35	13	8	39	700	
	40	13	8	58	780	
	45	13	8	77	960	
16	50	13	10	123	1,150	
	60	13	10	185	1,440	
	70	13	10	260	1,740	
	80	13	10	346	2,210	
	50	17	10	112	1,150	
60	17	10	172	1,440		

型番	No.	D	B	C	質量 (g)	¥単価 1~49個
16	70	17	10	245	1,490	
	80	17	10	330	2,210	
	90	17	12	512	2,780	
	100	17	12	645	3,180	
20	70	21	10	230	1,740	
	80	21	10	313	2,210	
	90	21	12	491	2,780	
	100	21	12	620	3,180	
24	70	25	10	213	1,740	

JSW 10 - 30

Order 注文例: 型番 No. D

Delivery 出荷日: 在庫品 P.12

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	


お見積り

ⓈNo.は適用ボルトMサイズを示しています。

HOOK WASHERS WITH BOLTS

治具用カギ座金

PRICE DOWN
最大 7%
値下げ価格



型番	No.	M×P (並目)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	r	質量 (g)	¥単価 1~4セット
8	M 6×1.0	26	6	9	21	8	8.5	12	2	8	14	6.5	8.3	2.5	30	2,110	
	M 6×1.0	32	6	11	24	8	8.5	12	2	8	14	6.5	8.3	2.5	40	2,450	
	M 8×1.25	40	8	13.5	27	10	10.5	15	2	10	19	8.5	10.3	3	80	3,400	
	M 8×1.25	50	8	18	33	10	10.5	15	2	10	19	8.5	10.3	3	110	3,690	
	M10×1.5	60	8	22	38	10	12.5	18	2	10	19	8.5	12.3	3	150	5,310	
24	M10×1.5	65	10	26	42	12	12.5	18	2	18	28	10.5	12.3	4	220	4,860	

ⓈNo.は適用ボルトMサイズを示しています。 Ⓢこの商品はショルダーボルトとのセットでの販売になります。

JHW 10

Order 注文例: 型番 No.

Delivery 出荷日: 在庫品 P.12

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切捨て)


数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

T-SLOT NUTS

Tスロットナット

PRICE DOWN
最大 11%
値下げ価格



型番	No.	M	A	B	C	D	E	F	M×P (並目)	質量 (g)	¥単価 1~49個
10	8	9	14.3	6.4	12.7	22	10	8×1.25	23	240	
	12	10	17.5	6.4	12.7	22	10	10×1.5	27	250	
	14	10	22.2	8.5	15.8	29	13	10×1.5	55	320	
	16	12	25.4	8.5	15.8	29	13	12×1.75	51	330	
	18	14	28.6	11.1	19.1	32	16	12×1.75	63	350	
	20	16	31.8	11.9	19.1	32	16	14×2.0	59	350	
	22	18	36	14.2	25.4	38	22	14×2.0	96	370	
	24	20	41.3	15.8	25.4	45	22	16×2.0	89	400	
	26	22	45	17.5	28.6	51	25	16×2.0	108	490	
	28	24	51	19.1	32	57	28	18×2.5	100	540	
16	8	9	14.3	6.4	12.7	22	10	8×1.25	23	240	
	12	10	17.5	6.4	12.7	22	10	10×1.5	27	250	
	14	10	22.2	8.5	15.8	29	13	10×1.5	55	320	
	16	12	25.4	8.5	15.8	29	13	12×1.75	51	330	
	18	14	28.6	11.1	19.1	32	16	12×1.75	63	350	
	20	16	31.8	11.9	19.1	32	16	14×2.0	59	350	
	22	18	36	14.2	25.4	38	22	14×2.0	96	370	
	24	20	41.3	15.8	25.4	45	22	16×2.0	89	400	
	26	22	45	17.5	28.6	51	25	16×2.0	108	490	
	28	24	51	19.1	32	57	28	18×2.5	100	540	

ⓈNo.は適合T溝幅を示しています。

TSN 16 - 14

Order 注文例: 型番 No. M

Delivery 出荷日: 在庫品 P.12

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切捨て)


数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

Eが特長!

●ボルトのとび出しによるT溝破損防止のため、ボルトが貫通しない様になっております。

●ブランク



型番	No.	適合T溝幅	A	B	C	D	E	質量 (g)	¥単価 1~49個
10	10	9	14.3	6.4	12.7	22	26	230	
	12	11.5	17.5	6.4	12.7	22	32	250	
	14	13.5	22.2	8.5	15.8	29	64	290	
	16	15.3	25.4	8.5	15.8	29	73	330	
	18	17	28.6	11.1	19.1	32	112	400	
	20	19.5	31.8	11.9	19.1	32	128	510	
	22	21.5	36	14.2	25.4	38	223	760	
	24	23.5	38.2	14.2	25.4	38	239	870	
	26	24.9	41.3	15.8	25.4	45	309	1,040	
	28	26.5	41.3	17.5	28.6	51	403	1,310	

ⓈNo.は適合T溝幅を示しています。

TNZ 16

Order 注文例: 型番 No.

Delivery 出荷日: 在庫品 P.12

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

Eが特長!

●生材なので、用途に合ったタップ穴が容易にあげられます。

- 手締め用治具
- バイス用治具
- ネジ、小物
- 治具ベース
- 旋盤用治具
- バイス