

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

Type	シャク径 D 公差	材質 硬度	型式	形状												
ノーマル	Dm5	SKD11相当 60~63HRC	RTP	RTP T-RTP 												
ディコート®処理	Dm5	SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	T-RTP	○部詳細 <table border="1"> <tr><th>A</th><th>f</th><th>Cmin</th></tr> <tr><td>20°</td><td>2.624</td><td>5</td></tr> <tr><td>30°</td><td>3.950</td><td>6</td></tr> <tr><td>45°</td><td>5.967</td><td>8</td></tr> </table> ⓈはR30加工前寸法 Ⓜは計算値です。 Ⓛ寸法は加工上 Ⓢ+Cmin以上必要です。Ⓜ付属品 MS6-25	A	f	Cmin	20°	2.624	5	30°	3.950	6	45°	5.967	8
A	f	Cmin														
20°	2.624	5														
30°	3.950	6														
45°	5.967	8														
ノーマル	Dm5	SKD11相当 60~63HRC	RTPE	(エコミータイプ) RTPE T-RTPE 												
ディコート®処理	Dm5	SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	T-RTPE	Ⓜ付属品 MS6-25												

H	型式		指定1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	A	¥標準単価1~9本	
	Type	D	L	min. P max.	B	S		RTP	T-RTP
13	RTP T-RTP	(10)	70~(200)	6.00~9.99 6.00~12.99 8.00~15.99 11.00~19.99 16.00~24.99 18.00~31.99	20~(100)	10~50 S≤B-Cmin	20 30 45	3,170	—
16		13						6,510	8,190
19		16						7,150	9,250
23		20						8,420	10,980
28		25						10,360	13,320
35	(32)	6,750	—						

Ⓜ先端部にセンター穴が残ります。Ⓜセンター穴が必要な為、先端部フラット面は2mm以上必要です。P-2Stan(A/2)≥2
ⓂD(10)(32)→T-RTP適用不可 ⓂL(200)→RTPのD10とT-RTPはL150までです。ⓂB(100)→D10の場合、B50までです。
Ⓜ(L-35)≥B≥(S+2)

H	型式		指定1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	A	¥標準単価1~9本	
	Type	D	L	min. P max.	B	S		RTPE	T-RTPE
13	RTPE T-RTPE	(10)	70~150	6.00~9.99 6.00~12.99 8.00~15.99 11.00~19.99 16.00~24.99 18.00~31.99	10~50	8~45 S≤B-2	2,320 2,420 2,680 3,220 3,980 5,000	—	—
16		13						5,460	7,260
19		16						5,980	7,960
23		20						6,890	9,140
28		25						7,940	10,360
35	(32)	—	—						

Ⓜ(L-35)≥B≥(S+2) ⓂD(10)(32)→T-RTPE適用不可

Order 注文例
型式 - L - P - B - S - A
RTP 20 - 160 - P15.20 - B43 - S20 - A30
RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20
T-RTP 20 - 120 - P15.20 - B43 - S20 - A30

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストークA 800円/1本
P.38
Ⓜ同一サイズ3本以上は一律2,160円
Ⓜディコート®処理はストークAをご利用できません。

Alterations 追加加工
型式 - L - P - B - S - A (HC-TC-LKC-etc.)
RTP20 - 160 - P15.20 - B43 - S20 - A30 - HC22.0
RTPE20 - 150 - P15.20 - B43 - S20 - HC22.0

Price 価格
■数量スライド価格(Ⓜ1円未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 表示数量超えは
値引率 標準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ツバ部追加加工	HC	ツバ径変更 D≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位	200
	KC	ツバ部廻り止め一面加工	200
全長	LKC	全長公差変更 L±0.5⇒L±0.05 Ⓜディコート®処理は適用不可 ⓂLKC使用時、L寸0.1mm指定可 Ⓜ先端のR形状は、できなりました。	400
シャク部	NDC	導入部 無し ℓ≥3⇒ℓ=0	0
その他	TPC	ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。	100

RoHS	DIKPA 	材質 S45C
RoHS	DIKPB 	材質 S45C
RoHS	IKPDA 	材質 S45C
RoHS	IKPDB 	材質 S45C
RoHS	IKPDC 	材質 S45C
RoHS	IKPE 	材質 S45C

Order 注文例
型式 - L
DIKPA60
IKPDA30 - 120

Delivery 出荷日
3 日目発送

Price 価格
■数量スライド価格(Ⓜ1円未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~19 20~50 表示数量超えは
値引率 標準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

De_9	H	F	L	型式		¥標準単価	
				Type	D		
60	-0.060 -0.134	70	170	180	DIKPA	60	4,980

De_9	H	F	L	型式		¥標準単価	
				Type	D		
50	-0.050 -0.112	60	145	155	DIKPB	50	3,980
60	-0.060 -0.134	70	170	180		60	4,380

D公差	型式		L	¥標準単価	
	Type	D			
30	-0.1 -0.2	IKPDA	30	110~150	2,980
				155~200	3,480

D公差	型式		L	¥標準単価	
	Type	D			
30	-0.1 -0.2	IKPDB	30	110~150	2,980
				155~200	3,680

D公差	型式		L	¥標準単価	
	Type	D			
30	-0.1 -0.2	IKPDC	30	110~150	2,880
				155~200	3,380

D公差	型式		L	¥標準単価	
	Type	D			
45	-0.1 -0.2	IKPE	45	110~150	3,980
				155~200	4,680

Alterations 追加加工
型式 - L - (SDC)
DIKPA60 - SDC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
SDC	SDC	D寸部分を段付きにします(D-1) ⓂD寸公差変わります。 ⓂDIKPA-DIKPBに適用	600
		Type D L1 L2	
		DIKPA 60 100 80	
		DIKPB 60 70 50	
		DIKPB 60 100 80	