

新商品


軸付砥石のスタンダードサイズがお求め易くなりました

MOUNTED WHEELS

軸付砥石


WA/KG

MWAWR
WA砥粒



■ボンド ビトリファイド
■軸材質 SUM23

MKGR
KG砥粒



■ボンド ビトリファイド
■軸材質 SUM23

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	¥単価 1~29本
MWAWR	3	10	3	30	80	P	84,000	90
	4	13						
	5	10						
	6	10	40	60	P	42,000	80	
	8	10						
	10	13						

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	¥単価 1~29本
MKGR	6	13	3	40	60	P	42,000	280
	8						43,000	
	10						35,000	
	13						26,000	



Order 注文例 MWAWR 6 - 10 - 3 - 30
型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (l)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~29 30~99 100~199 200~299 300~
値引率 価格表 5% 10% 15% **お見積り**

PA

MPAR



■ボンド ビトリファイド
■軸材質 SUM23

型番	外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	¥単価 1~29本
MPAR	2	6	3	30	180	T	100,000	110
	3	10						
	4	10						
	5	10	40	80	R	60,000	80	
	6	12						
	8	15						

Order 注文例 MPAR 6 - 12
型番 外径 (D) 厚さ (T)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~29 30~99 100~199 200~299 300~
値引率 価格表 5% 10% 15% **お見積り**

MOUNTED WHEELS

軸付砥石


A/GC 円筒タイプ

MAAEP
A砥粒



■ボンド ビトリファイド
■軸材質 SUS430

MGCEP
GC砥粒



■ボンド ビトリファイド
■軸材質 SUS430

型番 MAAEP

外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	バック入数	¥単価 1~4バック
3	10	3	30	80	P	84,000	50	7,170
4	13							
5	10							
6	10	40	60	P	42,000	25	3,000	
8	13							
10	10							

Order 注文例 MAAEP 6 - 10 - 3 - 30
型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (l)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~4 5~9 10~19 20~29 30~
値引率 価格表 2% 4% 6% **お見積り**

型番 MGCEP

外径 D	厚さ T	軸径 d	軸長 l	粒度 (#)	結合度	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	バック入数	¥単価 1~4バック
3	10	3	30	80	P	84,000	50	9,330
4	13							
5	10							
6	10	40	60	P	42,000	25	3,920	
8	13							
10	10							


Order 注文例 MGCEP 6 - 10 - 3 - 30
型番 外径 (D) 厚さ (T) 軸径 (d) 軸長 (l)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~4 5~9 10~19 20~29 30~
値引率 価格表 2% 4% 6% **お見積り**

A 異形状タイプ

MAAEP-J
(コーン先丸)



MAAEP-H
(砲弾)



■ボンド ビトリファイド
■軸材質 S45C(生材)

型番	形状	外径 D	厚さ T	両角	軸径 d	軸長 l	最高使用回転速度 (min ⁻¹)	バック入数	¥単価 1~4バック	
MAAEP	J コーン先丸	19	28	20°	6	40	25,000	10	2,430	
		25	38	25°					2,080	
		32	50	16°					2,590	
	H 砲弾	19	32	40°					19,000	2,710
		25	38	—					25,000	2,080
		32	50	—					19,000	2,240

Order 注文例 MAAEP - J - 19 - 38
型番 形状 外径 (D) 厚さ (T)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~4 5~9 10~19 20~29 30~
値引率 価格表 2% 4% 6% **お見積り**

- DIA・CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品