

SK Piiuga Seiki 新潟精機

JAPANESE MARKET ONLY

マグネットベース 微動型

ダイヤルゲージやインジゲータの保持具として

在庫品



型番	吸着力 (N)	ステム取付 (mm)	ベース寸法 (mm)	支柱取付ねじ	¥単価
SB-6B	約800	φ6・φ8	50×60×55	M8×P1.25	2,500

①数量スライド価格適用外。

SK Piiuga Seiki 新潟精機

JAPANESE MARKET ONLY

永磁ホルダ

アルニコ磁石使用で高温に強く、機械的強度に優れております

在庫品



型番	吸着力 (N)	ねじ穴	マグネット寸法 (mm)	仕様説明	¥単価
SKM-001	8	-	φ10×15	-	470
SKM-0015	12		φ15×15		550
SKM-002	30		φ20×15		590
SKM-001TN	8		φ10×18		470
SKM-0015TN	12	M5×P0.8	φ15×18	550	
SKM-002TN	30	φ20×18	590		
SKM-0005	1.8	-	φ5×13	820	
SKM-0007	4		φ7×13	910	
SKM-01	80	M6×P1.0	φ25×30	1,250	
SKM-02	65		25×25×25	1,110	
SKM-03	120		57×25×25	1,740	
SKM-04	300		φ40×30	1,900	
SKM-05	400	M8×P1.25	φ50×40	3,300	

①数量スライド価格適用外。

SK Piiuga Seiki 新潟精機

JAPANESE MARKET ONLY

薄型永磁ホルダ

希土類磁石を使用した薄型・強磁力ホルダです

在庫品



型番	吸着力 (N)	本体サイズ (mm)	¥単価
SKT-0010	30	φ10×8	640
SKT-0018	50	φ18×8	1,100
SKT-0025	90	φ25×10	1,500

①数量スライド価格適用外。

SK Piiuga Seiki 新潟精機

JAPANESE MARKET ONLY

マグネットホルダ台

コンパクトで強力な磁力を発揮

在庫品



型番	吸着力 (N)	取付ネジ寸法	H (mm)	W (mm)	¥単価
SB-25	250	M 5×P0.8	35	30	2,000
SB-80	800	M 8×P1.25	55	50	2,500
SB-100	1000				3,700
SB-130	1300	M10×P1.25			

①数量スライド価格適用外。

SK Piiuga Seiki 新潟精機

JAPANESE MARKET ONLY

マグネットベース標準型

在庫品



型番	取付部寸法 (mm)	微調整機構	支柱		マグネット本体			質量 (kg)	¥単価 1個	
			①支柱	②副柱	材質	寸法	磁力 (N)			ON/OFF 切替え
SB-6C	φ6, φ8 穴付	なし	φ12×178	φ10×165	スチール	50×60×55	約800	○	1.5	2,400

①数量スライド価格適用外。

SK Piiuga Seiki 新潟精機

JAPANESE MARKET ONLY

マグネットベース ロックタイプ

在庫品



型番	ベース寸法 (mm)	吸着力 (N)	仕様	¥単価
SB-100G	50×75×55	約1000	ロックタイプ	5,320

①数量スライド価格適用外。

■ステム取付：φ6mm・φ8mm
■アーム取付ねじ：M8×P1.25

VEE BLOCK

Vブロック

A型 -TYPE A-

機械仕上： $\frac{3\mu}{\sqrt{}}$
研削仕上： $\frac{1\mu}{\sqrt{}}$

■材質 FC300
■熱処理 焼鈍
■精度 機械仕上 0.05/100mm (平行度、直角度) 研削仕上 0.03/100mm

型番 VBA-S (機械仕上) / VBA (研削仕上)

No.	A×B×C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	質量 (kg)	¥単価 1~4パック	
												VBA-S	VBA
50	50×24×19	32	4.5	24	17	13	12.5	25	2.5	2.5	0.3	2,770	9,280
75	75×35×24	50	6	37	24	16	18.5	38	4	4	0.7	2,810	10,940
100	100×52×33	68	7.5	50	30	20	25	51	4	4	2.2	4,290	13,220
125	125×69×44	87	7.5	63	37	26	31	63	5	5	4.8	7,070	21,790
150	150×80×50	104	7.5	75	45	30	37	76	5	5	8.0	10,240	26,340
200	200×110×70	139	7.5	100	60	40	50	100	6	6	19.4	27,300	70,440

①この商品はパック単位での販売になります。

1パック 2個入



Order 注文例
VBA 50
型番 No.



Price 価格
■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~14	15~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	10%	



Delivery 出荷日
在庫品 P.12

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

お見積り

B型 -TYPE B-

機械仕上： $\frac{3\mu}{\sqrt{}}$ (~)
研削仕上： $\frac{1\mu}{\sqrt{}}$ (~)

■材質 FC300
■熱処理 焼鈍
■精度 機械仕上 0.05/100mm (平行度、直角度) 研削仕上 0.03/100mm

型番 VBB-S (機械仕上) / VBB (研削仕上)

No.	A×B×C	D	E	F	G	H	質量 (kg)	¥単価 1~4パック	
								VBB-S	VBB
50	51×32×24	33	7	25	7	4	0.4	2,590	9,020
75	76×60×32	60	7	45	7	4	1.5	3,040	9,020
100	102×67×41	75	10	55	10	5	2.5	4,160	10,770
125	127×79×51	82	10	60	11	5	3.4	6,900	13,570
150	152×89×63	110	10	80	13	5	8.1	9,630	21,970
200	203×140×102	158	11	114	15	6	22.2	25,730	54,690

①この商品はパック単位での販売になります。

1パック 2個入



Order 注文例
VBB 50
型番 No.



Delivery 出荷日
在庫品 P.12

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格
■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~14	15~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

ノギス

マイクロメーター

ダイヤルゲージ

ハイトゲージ

デプスゲージ

内径測定器

ゲージ

スコヤ

定規

コンベックス

巻尺

はかり

角度計

光学機器

水平器

レーザー測定器

マグネット関連

定盤

その他測定機器