METAL PLATES
金属プレート

金属プレート
METAL PLATES

追加

追加

製



製

製　品　名	金属プレート24時間見積りサイト	プレミアムプレート	SS400精密切断プレート（上下面・幅フライス仕上げ）
ページ	1019	1021	1025

在 製



製

プライスダウン 平均3%

製

製



SS400寸法固定プレート	SS400フリープレート	SS400 A寸フリープレート	SS400焼鈍材フリープレート
1027	1029	1038	1039



製



在 製



製

プライスダウン 平均3%



S50C精密切断プレート（上下面・幅フライス仕上げ）	S50C寸法固定プレート	S50Cフリープレート	S50C A寸フリープレート
1047	1049	1051	1060

製



製

製



S55CNフリープレート	SKS93フリープレート（油焼入用）	特殊鋼フリープレート	SUS303プレート
1061	1063	1065	1067



製

追加

プライスダウン 最大7%

製

追加

プライスダウン 最大5%

製

追加



プライスダウン 最大5%

SUS304プレート	SUS303フリープレート	SUS304フリープレート	SUS303焼鈍材フリープレート
1068	1069	1073	1077

追加



製

プライスダウン 最大5%



製

製



SUS304焼鈍材フリープレート	SUS316フリープレート	SUS430フリープレート	SUS440Cフリープレート
1081	1085	1087	1089



製



プライスダウン 平均3%

製

製



プリハードン鋼フリープレート	金属プレート―標準タイプ―	金属プレート―ロングタイプ―	高精度プレート
1091	1093	1095	1096

製

プライスダウン 平均3%



製

プライスダウン 最大9%

製

製

プライスダウン 平均3%



アルミプレート―A5052P―	アルミフリープレート―A5052P―	アルミ精密切断プレート―A5052P―	ハイプレシジョンアルミプレート―A5052P―
1097	1099	1105	1107

製

プライスダウン 最大8%

製

製

プライスダウン 平均3%



製

プライスダウン 最大8%

ハイプレシジョンアルミフリープレート―A5052P―	ハイプレシジョンアルミ精密切断プレート―A5052P―	ジュラルミンプレート―A2017P―	ジュラルミンフリープレート―A2017P―
1109	1111	1113	1115

製



製



製

プライスダウン 平均3%

製

ジュラルミン精密切断プレート―A2017P―	超々ジュラルミンフリープレート―A7075P―	アルミブロック―A5052P・A2017P・A7075P―	ANP79フリープレート
1121	1123	1126	1127



製



製



製

タフピッチ銅プレート	無酸素銅プレート	銅・真鍮フリープレート	形状加工24時間見積りサイト
1130	1130	1131	1135



製

製

製

L型ブロック	凹型ブロック	凸型ブロック	傾斜ブロック
1139	1141	1142	1143

製



製



製

円形プレート	円形プレート加工品	フラットバー―ミガキ平鋼切断品―
1144	1145	1147

金属プレート商品のお取引にあたってのご注意事項

①商品のお引渡し条件
総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。
お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておりませんのでご了承ください。

②大サイズプレートの荷姿
50kgを超える商品の場合、木枠梱包となります。
幅・長さ・厚みのサイズにより50kg以下でも、木枠梱包となる場合があります。

カタログ掲載価格は鋼材価格の変動によりやむを得ず変更する場合があります。

金属プレート 特性表

■金属プレート材料の特性比較

※下記特性値は標準値であり保証値ではありません。

種類	材質記号	熱処理(℃)	機械的性質の代表値				物理的性質の代表値			
			引張り強さ (N/mm²)	耐力 (N/mm²)	伸び	硬度	比重 (20℃時) (g/cm³)	導電率 (20℃) IACS	熱伝導率 (20℃時) (CGS)	線膨張係数 (20~100℃) (×10⁻⁶/℃)
構造用鋼	SS400	—	400~510	215以上	21%以上	—	7.87	—	—	11.7
炭素鋼	S50C	焼ならし 810~860 空冷	610以上	365以上	18%以上	179~235HB	7.87	—	—	11.7
		焼鈍 約800 炉冷	—	—	—	143~187HB				
		焼入れ 810~860 水冷 焼戻し 550~650 急冷	740以上	540以上	15%以上	212~277HB				
	S55CN	焼ならし (納入時)	700以上	370以上	25%以上	210HB	7.87	—	—	11.7
		焼入れ 850 油冷 焼戻し 600 空冷	810以上	540以上	25%以上	250HB				
特殊鋼	SKS93	焼入れ 820 油冷 焼戻し 180 空冷	—	—	—	63HRC以上	7.87	—	—	11.7
	SKS3	焼入れ 800~850 油冷 焼戻し 150~200 空冷	—	—	—	58~63HRC	7.85	—	0.083	12.2
	SKD11	焼入れ 1000~1050 空冷 焼戻し 150~200 空冷	—	—	—	58~63HRC	7.80	—	0.070	12.0
	DC53	焼入れ 1020~1040 空冷 焼戻し 180~200 空冷	—	—	—	56~63HRC	7.87	—	0.057	12.2
ステンレス鋼	SUS303	固溶化熱処理 1010~1150 急冷	520以上	205以上	40%以上	187HB以下	7.93	—	0.039	17.3
	SUS304	固溶化熱処理 1010~1150 急冷	520以上	205以上	40%以上	187HB以下	7.93	—	0.039	17.3
	SUS316	固溶化熱処理 1010~1150 急冷	520以上	205以上	40%以上	187HB以下	7.98	—	0.039	15.9
	SUS430	焼鈍 780~850 空冷	450以上	205以上	22%以上	183HB以上	7.70	—	0.063	10.4
	SUS440C	焼入れ 1010~1070 油冷 焼戻し 100~180 空冷	—	—	—	58HRC以上	7.70	—	0.058	10.2
プリハードン鋼	G—STAR	—	1060	855	16%	33~37HRC	7.78	—	0.060	10.3
	PX5	—	990	880	20%	30~33HRC	7.85	—	0.101	12.7
	NAK55	—	1255	981	15%	37~43HRC	7.80	—	0.093	12.5
アルミ合金	A5052P—H112	—	225	125	18%	65HB	2.68	35%	0.33	23.8
	A5052P—H112 (精密圧延品)	—	215	120	21%	58HB	2.68	35%	0.33	23.8
	A2017P—T351	—	390	250	13%	105HB	2.79	34%	0.32	23.6
	ANP79	—	560	500	12%	165HB	2.77	32%	0.31	22.1
	A7075P—T651	—	550	490	12%	160HB	2.80	33%	0.31	23.6
伸銅	タフピッチ銅 C1100P	—	215~275	49~343	25%以上	87HB以下	8.89	97%以上	0.93	16.8
	無酸素銅 C1020P	—	245~315	49~343	15%以上	112HB以下	8.89	97%以上	0.93	16.8
	クローム銅 Z3234	—	380以上	—	15%以上	125HB	8.89	70%以上	0.8	—
	真鍮板 C2801P	—	355~440	—	25%以上	—	8.43	—	—	—

CGS：Cal/℃・cm・sec

■アルミニウム合金の特性比較

種類	材質記号	型式	一般耐食性	溶接性(アルゴン)	切削性	ロウ付性	アルマイト性
Al—Mg合金	A5052P—H112	ALN□ PN□□□	良い	良い	普通	普通	良い
	A5052P—H112 (精密圧延品)	ALA□ PH□□□	良い	良い	普通	普通	良い
Al—Cu合金 (ジュラルミン)	A2017P—T351	ALD□ ALJ PD□□□	劣る	実用的ではない	良い	劣る	劣る
Al—Zn—Mg合金 (超々ジュラルミン)	ANP79	P79□□□	劣る	劣る	非常に良い	劣る	劣る
	A7075P—T651	ALP□ PP□□□	劣る	実用的ではない	良い	劣る	劣る

ハイプレジションプレート・ALA□/ANP79プレート・P79□□□は、圧延時の内部応力が除去されています。
残留応力が少ないことで、一般のA5052/A7075材より加工歪が少なくなっています。

金属プレート 材質

■金属プレート材料の特長

構造用鋼		SS400	最も汎用的な鋼種です。 強度があり、切削性も高く安価であることから幅広く使用されています。
		SS400焼鈍材	SS400に焼鈍処理を施し、内部応力を軽減させています。 加工歪みが出にくいので、加工時の反り対策にお奨めです。
炭素鋼		S50C	適度な靭性と耐久性を兼ね備えた炭素鋼です。
		S55CN	S55Cにノルマ処理を施し、内部応力を軽減させています。 快削成分添加により切削性が高く、S50Cに比べ機械的強度に優れます。
特殊鋼		SKS93	靭性と耐摩耗性に優れている油焼入れ用炭素鋼です。
		SKS3	球状化焼きなましにより切削性が良好です。 SKS93に比べ焼入性が良く、熱処理歪みが少ないです。
		SKD11	焼入性が大きく、空気焼入れ・真空焼入れが出来ます。 熱処理歪みが非常に少なく、耐摩耗性に優れています。
		DC53	SKD11よりも靭性に優れています。切削性・研削性に優れています。 低温焼戻しでSKD11と同等、高温焼戻しで62HRCの高硬度が得られます。
ステンレス鋼	オーステナイト系	SUS303	SUS304に比べ、切削性に優れています。 ただし、耐食性はやや劣ります。磁性はありません。
		SUS304	最も代表的なステンレス鋼です。 耐食性に優れており、汎用鋼種として広く用いられています。磁性はありません。
		SUS303焼鈍材	SUS303に応力除去熱処理を施し、内部応力を軽減させています。 加工歪みが出にくく、加工時の反り対策にお奨めです。 SUS303に比べ、耐食性が若干劣ります。磁性はありません。
		SUS304焼鈍材	SUS304に応力除去熱処理を施し、内部応力を軽減させています。 加工歪みが出にくく、加工時の反り対策にお奨めです。 SUS304に比べ、耐食性が若干劣ります。磁性はありません。
		SUS316	SUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼です。 SUS304より耐食性、耐酸性に優れます。磁性はありません。
	フェライト系	SUS430	耐食性に優れたステンレス鋼です。加工時の反り対策にお奨めです。 焼入れ硬化性はありません。磁性を有します。
	マルテンサイト系	SUS440C	熱処理により高強度・高硬度が得られるステンレス鋼です。 耐摩耗性が大きく、ステンレス鋼の中では最高硬度を有します。磁性を有します。
プリハードン鋼	マルテンサイト系 快削ステンレス系	G—STAR	耐食性があり切削性に優れています。 熱処理により高硬度化が可能です(1030℃焼入　硬度48HRC)。
	SCM系	PX5	切削性に優れ、靭性があります。溶接性に優れています。
	析出硬化系	NAK55	極めて切削性に優れたプリハードン鋼です。 切削加工面が優れている為、研削加工が容易です。
アルミ合金	A5000系	A5052P	最も代表的なアルミ合金で、耐食性・溶接性が良いです。
	A2000系 (ジュラルミン)	A2017P	耐食性・溶接性は劣りますが、強度が高く鍛造することも可能です。
	A7000系 (超々ジュラルミン)	ANP79	鉄の15Cを越える硬度を持ち、切削性は少なくとも10倍以上優れています。 7075材と比較し、強度が劣らず機械的特性の均一性に優れるほか、 内部応力が軽減されています。
		A7075P	アルミ合金中最高の強度を有する合金。 航空機や機械部品などに幅広く利用される極めて高強度な合金です。
伸銅	タフピッチ銅	C1100P	一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れています。
	無酸素銅	C1020P	市販される銅の中では最高純度品です。 酸素を含まず、高温に加熱した際にもろくなる現象を起こしません。
	クローム銅	Z3234	機械的強度に優れ、高温時の耐摩耗性に優れています。
	真鍮板	C2801P	強度が高く、展延性に優れています。

ミスミ FAメカ2009　WEBなら素早く部品検索!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

METAL PLATES GUIDE

『金属プレート24時間見積りサイト』のご案内

規格追加 赤文字表示

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

【サイト内容】
仕様選択後、ミスミ型番・納期・価格が自動生成、そのままご発注できるWEBサイトです。
Ⓟ左記のマークがあるページの商品は、『24時間見積りサイト』対応商品です。

http://misumi.jp/fa24plate/

『金属プレート24時間見積りサイト』

たった6秒。ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

■選定手順

1	仕様選択	材質・仕上方法・サイズ・数量
2	商品自動抽出	ミスミ型番・納期・価格の表示
3	ご注文方法選択	WOSからご注文
		FAX注文書を印刷
		CSVデータダウンロード

※WOSご利用には、「ミスミECサービスご利用ID登録」、「WOSご利用ID登録」が必要です。

金属プレート24時間見積りサイト画面イメージ

新機能追加
表面処理

新機能追加
コーナーRカット

METAL PLATES GUIDE

『形状加工24時間見積りサイト』のご案内

新商品

24h 形状加工 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24keijou

【サイト内容】
追加工形状を選択後、ミスミ型番・納期・価格が自動生成、そのままご発注できるWEBサイトです。
【商品特長】手間がかかる形状加工・穴加工の工程を省く事が出来ます。

金属プレート http://misumi.jp/fa24keijou/

『形状加工24時間見積りサイト』

ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

■選定手順

1	形状選択	不等角コーナーカット、L凹凸・傾斜ブロック、側面穴加工(タップ・精度穴H7)、抜き穴○□、円形
2	仕様選択	材質・仕上方法・加工仕様・数量
3	商品自動抽出	ミスミ型番・納期・価格の表示
4	ご注文方法選択	WOSからご注文
		FAX注文書を印刷
		CSVデータダウンロード

※WOSご利用には、「ミスミECサービスご利用ID登録」、「WOSご利用ID登録」が必要です。

各形状詳細はP.1134

形状加工24時間見積りサイト画面イメージ



不等角

プレートコーナーを自由に選択(1角~4角)不等角にカットします。
逃げや挿入幅の無い箇所に便利!

不等角



L凹凸傾斜

L・凹凸・傾斜のブランクに加工します。
ブロック部品・ベースプレートに最適!

L凹凸傾斜

側面タップ・精度穴

側面にタップ穴・精度穴(H7)を開けたプレート。
吊り穴・組付け用穴に最適!

側面タップ・精度穴

抜き穴○□

大穴(通し穴・精度穴H7・角穴)を開けたプレート。
手間と時間のかかる大穴をミスミで加工してご提供!

抜き穴○□

円形プレート

円形プレート(フラット・凹凸形状)に穴あけ加工を施します。
治具受けやインデックステーブルのベースに最適!

円形プレート

ミスミ FAメカ2009 3クリックで見積・注文へ! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/





仕上方法		仕上面	面粗さ 鉄・特殊鋼	ステンレス	アルミ
F	フライス加工	側面	1.6a		
		上下面	6.3a	6.3a	6.3a
RG	ロータリー研磨	上下面	3.2a	3.2a	3.2a
G	サーフェイス研磨	上下面	1.6a	3.2a	3.2a
—	未仕上	側面	保証不可	保証不可	6.3a
		上下面			保証不可

■フライス仕上面　自由選択（フライス仕上面を自由に選択できる商品です）

仕上記号	仕上面	精度保証（機械加工精度保証の有無） 基準面 直角	平面度 ※アルミ除く	寸法 長さ	幅	板厚
A	長さA を1面フライス	×	×	×	×	×
T	上面T	×	×	×	×	×
AA	長さA+長さA	×	×	×	○	×
AB	長さA+幅B	○	×	×	×	×
ABTT	長さA+幅B+上下面TT	○	○	×	×	○
AATT	長さAA+上下面TT	×	○	×	○	○

■主要仕上

仕上記号	仕上内容
2F	上下面フライス　（側面仕上なし）
2RG	上下面ロータリー研磨　（側面仕上なし）
4F	側面フライス　（上下面仕上なし）
6F	6面フライス
4F2RG	上下面ロータリー研磨　（側面フライス）
4F2G	上下面サーフェイス研磨　（側面フライス）
6G	6面サーフェイス研磨

Order 注文例

型式							–	A	–	B	–	T	–	オプション
材質記号	仕上	管理記号	A公差	B公差	T公差									
SS400	– 6F	– BSA	– L	L	S		– 131.2		– 121		– 11.3		–	全周面取り コーナーカット

（注文例の仕様）

型式 材質記号	仕上記号	管理記号	公差選択 A公差	B公差	T公差	サイズ A≧B A	B	T
						指定0.1mm単位		
SS400	6F	××自動的に付与されます	L(未仕上) N(標準公差) S(精級公差) T(超精級公差)			20～2500	10～1500	4～50

■仕上方法

材質	材質記号	1面仕上 フライス 上面 下面 T	側面 A B	2面仕上 フライス 上下面 2F	側面 AA AB BB	上面 側面 AT BT	ロータリー 上下面 2RG	4面仕上 フライス 側面 4F	側面 上下面 AATT ABTT BBTT	6面仕上 フライス 6面 6F	ロータリー 上下面RG 側面F 4F2RG	サーフェイス 上下面G 側面F 4F2G	6面 6G
SS400	SS400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S50C	S50C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S55CN	S55CN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SS400焼鈍材	SS400SD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SKS93	SKS93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SKS3	SKS3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SKD11	SKD11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DC53	DC53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUS303	SUS303	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	○	○	—
SUS304	SUS304	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	○	—	—
SUS303焼鈍材	SUS303SD	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	—	○	—
SUS304焼鈍材	SUS304SD	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	○	—	—
SUS316	SUS316	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—
SUS430	SUS430	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—
SUS440C	SUS440C	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—
A5052P	A5052P	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	—	○	—
A5052Pハイプレッション	A5052HP	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	—	—	—
A2017P	A2017P	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	—	○	—
A7075P	A7075P	—	○	—	○	—	—	○	(○)	○	—	○	—
ANP79	ANP79	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—

※サイズは加工不可範囲があります。　※(○)はAATTのみ

■サイズ範囲

材質	材質記号	フライス加工 2F 4F 6F A B T AA BB AB AT BT AATT BBTT ABTT 長さ	幅 A≧B	板厚	ロータリー研磨(側面フライス) 2RG 4F2RG 長さ	幅 A≧B	板厚	サーフェイス研磨(側面フライス) 4F2G 長さ	幅 A≧B	板厚	6面サーフェイス研磨 6G 長さ	幅 A≧B	板厚
SS400	SS400	15～2500	10～1500	3 ～160	15～1600	10～1200	5 ～160	15～800	10～500	5 ～160	15～400	10～400	5～160
S50C	S50C	15～2500	10～1500	3 ～120	15～1600	10～1200	5 ～120	15～800	10～500	5 ～120	15～400	10～400	5～120
S55CN	S55CN	20～ 500	20～ 300	8 ～ 30	20～ 500	20～ 300	8 ～ 30	20～500	20～300	8 ～ 30	20～400	20～400	8～ 30
SS400焼鈍材	SS400SD	15～2000	10～ 800	3 ～160	15～1400	10～1000	5 ～160	15～800	10～500	5 ～160	15～400	10～400	5～160
SKS93	SKS93	20～ 500	20～ 300	5 ～ 30	20～500	20～300	5 ～ 30	20～500	20～300	5 ～ 30	20～100	20～100	5～ 50
SKS3	SKS3												
SKD11	SKD11												
DC53	DC53												
SUS303	SUS303	15～1200	8～1000	3 ～ 60	15～500	10～200	5 ～ 50	15～500	10～200	5 ～ 50	—		
SUS304	SUS304							—	—	—			
SUS303焼鈍材	SUS303SD				—	—	—	15～500	10～200	6.5～ 30			
SUS304焼鈍材	SUS304SD				15～500	10～200	6.5～ 30	—	—	—			
SUS316	SUS316	15～ 500	10～ 200	8 ～ 30	—	—	—	15～500	10～200	8 ～ 30			
SUS430	SUS430	20～ 500	20～ 200	5 ～ 30	20～500	20～200	5 ～ 30	20～500	20～200	5 ～ 30			
SUS440C	SUS440C												
A5052P	A5052P	5～3000	5～1500	2.5～150	—			25～500	10～300	5 ～ 49			
A5052Pハイプレッション	A5052HP	5～3000	5～1500	3 ～ 50				—	—	—			
A2017P	A2017P	5～3000	5～1250	2.5～100				25～500	10～300	5 ～ 49			
A7075P	A7075P	5～2500	5～1250	2.5～ 81									
ANP79	ANP79	25～ 500	20～ 300	7 ～ 50				25～500	10～300	7 ～ 50			

※板厚サイズにより加工不可領域があります。 フライス加工方法は材質により制限があります。

■寸法公差レンジ選択表　例)公差レンジ0.1の場合、①(±0.05) ②(0～+0.1) ③(+0.1～+0.2) ④(+0.2～+0.3)　⑤(−0.1～0)からの選択となります。

材質	幅・長さ 公差レンジ(範囲) F 標準(N)	F 精級(S)	F 超精級(T)	G 標準(N)	G 精級(S)	G 超精級(T)	板厚公差レンジ(範囲) F 標準(N)	F 精級(S)	F 超精級(T)	RG 標準(N)	RG 精級(S)	G 標準(N)	G 精級(S)	G 超精級(T)
SS400	0.2	0.1	—	0.1	0.04	0.02	0.2	0.1	—	0.2	0.1	0.1	0.04	0.02
S50C														
S55CN														
SS400焼鈍材														
SKS93														
SKS3														
SKD11														
DC53														
SUS303	0.2 (長さ ～1000mm)	0.1	0.05 (長さ ～1000mm)	—			0.2 (幅～550mm)	0.1 (幅～550mm)	0.05 (幅～300mm)	0.2	0.1	0.1	—	—
SUS304										—	—	—		
SUS303焼鈍材										0.2	0.1	—		
SUS304焼鈍材	0.4 (長さ1000.01 ～1200mm)		—				0.3 (幅550.01 ～700mm)	0.1	—	—	—	0.1		
SUS316										0.2	0.1			
SUS430														
SUS440C														
A5052P	0.2 (長さ ～1000mm)	0.1 (長さ ～1500mm)	0.04 (長さ ～500mm)	—			0.2	0.1 (幅～300mm)	0.04 (幅～300mm)	—		0.1	—	—
A5052Pハイプレッション												—		
A2017P	0.4 (長さ1000.01 ～1500mm)	0.4 (長さ 1500.01mm～)	0.05 (長さ500.01 ～1000mm)									0.1		
A7075P														
ANP79	0.6 (長さ 1500.01mm～)	—	—					—	—					

52 金属プレート

規格追加 赤文字表示

24時間見積りサイト限定「プレミアムプレート」

納期短縮

■側面加工による精度保証

仕上面	加工方法	基準面直角度(100mmに対して)	炭素鋼・特殊鋼 寸法精度 A(長さ)	炭素鋼・特殊鋼 寸法精度 B(幅)	ステンレス 寸法精度 A(長さ)	ステンレス 寸法精度 B(幅)	アルミ 寸法精度 A(長さ)	アルミ 寸法精度 B(幅)
A	フライス(F)	—	0～+5	※0～+5	0～+2	0～+2	0～+2	0～+2
B		—	0～+5	※0～+5	0～+2	0～+2	0～+2	0～+2
AA		—	0～+5	±0.05(最小公差)	0～+2	±0.025(最小公差)	0～+2	±0.02(最小公差)
BB		—	±0.05(最小公差)	※0～+5	±0.025(最小公差)	0～+2	±0.02(最小公差)	0～+2
AB		0.015	0～+5	※0～+5	0～+2	0～+2	0～+2	0～+2
AABB		0.015	±0.05(最小公差)	±0.05(最小公差)	±0.025(最小公差)	±0.025(最小公差)	±0.02(最小公差)	±0.02(最小公差)
AABB	サーフェイス(G)	0.01	±0.01(最小公差)	±0.01(最小公差)	—	—	—	—

Ⓨ S50Cの長さ500mm以下、幅300mm以下の場合、仕上「A」「B」「BB」「AB」「2F」「2RG」の幅公差は+3～+10mmになります。
Ⓨ 炭素鋼・特殊鋼の仕上と上下面加工を含まない「A」「B」「AA」「BB」「AB」において、未加工の側面に最大4mmの「だれ(※)」がある場合があります。
Ⓨ 仕上面「A」「B」の場合、サイズにより「AA」「BB」仕上げになる場合があります。



■上下面加工による精度保証(炭素鋼・特殊鋼・ステンレス)

項目		上下面仕上方法 フライス加工	ロータリー研磨	サーフェイス研磨
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T最小～ 7.999	0.1	0.05	0.05
	T 8～15.999	0.07	0.03	0.03
	T 16～25.999	0.05	0.015	0.015
	T 26～最大	0.05	0.012	0.012

(アルミ)

項目		上下面仕上方法 圧延	フライス加工	サーフェイス研磨
板厚平行度(100mmに対して)	T最小～ 6.999	—	0.05	0.012
	T 7～12.999			0.03
	T 13～15.999			0.05
	T 16～20.999		0.07	0.07
	T 21～最大		0.1	0.1
平面度(100mmに対して)	T最小～ 7.999	A5052P 0.15	0.15	0.05
	T 8～15.999	52ハイプレジション 0.04	0.13	0.03
	T 16～25.999	A2017P 0.2	0.12	0.015
	T 26～最大	A7075P —	—	0.012
		ANP79 —	0.1	0.012

Ⓨ 上面のみの加工(仕上T)の場合、板厚寸法・平面度・平行度の精度保証はできません。
シムレス挿入により、材料の反りの山の部分を切削し、基準面となるように加工します。それにより板厚寸法のばらつきが発生します。

■素材板厚公差 ※上下面加工を行わない仕上方法の場合、下記板厚公差となります。

●SS400・SS400焼鈍材 Ⓨ長さ500以下かつ幅300以下の場合、※部のみとなります。

板厚	※12	※14	16	※19	※22	※25	※28	30	32	35	※38	40	※45	50	※55	※60	※65	※70	※75	※80	※85	※90	※95	※100	※110	※120	※130	※140	※150	※160
公差	±0.55		±0.65					±0.7				±0.8								±0.9							±1.3			

●S50C Ⓨ長さ500以下かつ幅300以下の場合、※部のみとなります。

板厚	12	※13	※16	※19	※22	25	※28	※32	※38	※45	50	※55	※65	※75	※85	※95	※105	※115	※125
公差	±1.2																		

●S55CN

板厚	13	16	19	22	27	32
公差	±1.2					

●SKS93・SKS3・SKD11・DC53

板厚	13	16	19	22	25	28	32
公差	0～+2.0						

●SUS303・SUS303焼鈍材

板厚	4	5	6	8	9	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65
公差	±0.45	±0.55	−0.65～+0.8	−0.65～+0.85		−0.7～+0.9				−0.8～+1.05					−0.9～+1.25						±1.0				±1.2

●SUS304・SUS304焼鈍材

板厚	5	6	8	9	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65
公差	±1.1	±1.2			±1.5			±1.2			±1.3						±1.5				±1.4				±1.5

●SUS316

板厚	9	12	14	16	18	22	28	32
公差	±1.2			±1.3				

●SUS430

板厚	6	8	12	16	18	25	32
公差	±1.0	±1.2		±1.3			±1.4

●SUS440C

板厚	8	12	13	15	18	23	25	28	33
公差	0～+0.7	0～+1.0			0～+2.0				

●A5052

板厚	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	150
公差	±0.1	±0.13				±0.2	±0.25	±0.45	±0.6	±0.7	±0.8							±0.9	±0.10	±1.1	±1.3	±1.5	±1.9				±2.3	±2.8							±3.6		

●A5052Pハイプレジション

板厚	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50
公差	±0.04			±0.05			±0.08	±0.10				±0.15					

●A2017

板厚	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
公差	±0.13	±0.35		±0.45	±0.50	±0.60	±0.70		±0.80	±0.90	±1.00	±1.10	±1.30	±1.50	±1.90					±2.80		

●A7075

板厚	8.5	10.5	12.5	15.5	20.5	25.5	30.5	35.5	41	46	51	56	61	71	81
公差	−0～+0.82	−0～+1.48			−0～+1.64	−0～+1.74	−0～+1.86	−0～+1.96	−0～+1.58	−0～+1.68	−0～+1.8	−0～+1.92	−0～+2.14	−0～+2.30	

●ANP79

板厚	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50
公差	0～+0.8	0～+0.9	0～+1.2	0～+1.3	0～+1.46	0～+1.5	0～+2.0		0～+2.5	

Alteration 追加工

オプション Ⓨ標準規格から有料にて変更できます。

全周面取り変更

全周面取り値を変更します。

コーナーカット



任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
指定方法
(例)AとDのコーナーをC5でカットする場合
→CCA5−CCD5

<全周面取り対応表>

材質	サイズ	標準	面取り値(バリ取り以外は) BT□	CA□	CB□	CD□	CE□	CF□	CG□	CH□	CP□	CJ□	CK□
鉄	300×500未満	C0.1～0.2程度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300×500以上		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
ステンレス	200×500未満		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	200×500以上 及び 超精級公差品		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
アルミ	全サイズ		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—

材質	サイズ	標準	指定0.1mm(C0.1～C1) 指定1mm (C2～C60)
鉄	長さ800以下	加工無し	C0.1～C60
ステンレス	200×500未満		C0.1～C60
	200×500以上 及び 超精級公差品		C0.1～C20
アルミ	全サイズ		C0.1～C60

Delivery 出荷日

仕上げ	鉄・特殊鋼 標準サイズ 長さ300mm以下かつ幅300mm以下 SS400/S50C SKS93/SKS3 SKD11	鉄・特殊鋼 標準サイズ 長さ500mm以下かつ幅300mm以下 SS400/S50C SKS93/SKS3 SKD11	鉄・特殊鋼 標準サイズ 長さ500mm以下かつ幅300mm以下 SS400燒鈍材 DC53 SS55CN	鉄・特殊鋼 大サイズ 長さ500.1mm以上もしくは幅300.1mm以上 SS400 S50C	鉄・特殊鋼 大サイズ 長さ500.1mm以上もしくは幅300.1mm以上 SS400燒鈍材	ステンレス 標準サイズ 長さ300mm以下かつ幅200mm以下 SUS303	ステンレス 標準サイズ 長さ500mm以下かつ幅200mm以下 SUS303	ステンレス 標準サイズ 長さ500mm以下かつ幅200mm以下 それ以外	ステンレス 標準サイズ超精級公差 長さ500mm以下かつ幅200mm以下 SUS303・SUS304/燒鈍材	ステンレス 細長サイズ 長さ150～1200mm 幅10～19.9mm SUS303・SUS304/燒鈍材・304	ステンレス 大サイズ 長さ500.1mm以上もしくは幅300.1mm以上	アルミ 標準サイズ 長さ300mm以下かつ幅300mm以下 A5052P A2017P A7075P	アルミ 標準サイズ 長さ500mm以下かつ幅300mm以下 A5052P A2017P A7075P	アルミ 標準サイズ 長さ500mm以下かつ幅300mm以下 52ハイプレジション ANP79	アルミ 細長サイズ 長さ6～1600mm 幅6～19.9mm	アルミ 大サイズ 長さ500.1mm以上もしくは幅300.1mm以上
																	全て
フライス加工品	1日目 ストークT	3日目	3日目 ストークT ストークA	4日目 ストークB	8日目	1日目 ストークT	3日目	3日目 ストークA	5日目/8日目 ストークB			1日目 ストークT	3日目	3日目 ストークA			3日目
ロータリー研磨	3日目 ストークA	3日目 ストークA	3日目 ストークA	4日目 ストークB		5日目 ストークB			–			–					
サーフェイス研磨(側面フライス)	3日目	3日目	3日目	6日目	9日目							5日目 ストークB					–
6面サーフェイス研磨	6日目	6日目	6日目			–						–					

■注意事項：お見積り価格は鋼材価格の変動により変更する場合があります。 ※1日目・3日目・4日目・5日目・6日目・8日目・9日目は発送日を示しています。

■金属プレート商品概要

●寸法固定タイプ〔特長〕規格寸法により、フリープレートより比較的安価にご提供します。(一部サイズを除きます)

分類	構造用鋼	炭素鋼	アルミ合金		
M 材 質	*SS400	*S50C	A5052P	A5052P ハイプレジション	A2017P
掲載ページ	P.1027	P.1049	P.1097	P.1107	P.1113

*SS400,S50Cの一部サイズで在庫(ご希望によりPM5：00まで当日出荷)しております。

●フリープレート〔特長〕表面仕上・寸法・寸法公差をフリー指定できます。
①表面仕上方法(下記の表面仕上方法の種類をご参照ください)
②0.5mm単位寸法フリー指定(長さ・幅・板厚) ※アルミ・銅の圧延品は素材板厚となります。
③寸法公差選択(長さ・幅・板厚公差 、++公差/+公差/±公差/−公差 から選択)

■上下面仕上げ方法の比較(サンプル材質：SS400)
※写真は拡大写真です。



分類		構造用鋼	構造用鋼	炭素鋼		特殊鋼		プリハードン鋼	ステンレス鋼 オーステナイト系			フェライト系	マルテンサイト系	アルミ合金					銅			真鍮
M 材 質		SS400	SS400 焼鈍材	S50C	S55CN	SKS93	SKS3 SKD11 DC53	PX5 G-STAR NAK55	SUS303	SUS304	SUS303 SUS304 焼鈍材	SUS316	SUS430	SUS440C	A5052P	A5052P ハイプレジション	A2017P	ANP79	A7075P	タフピッチ銅	無酸素銅	クローム銅	真鍮板 C2801
サイズ(mm)	長さ(A)	20～2500	20～2000	20～1200	20～500	20～500	20～500	50～500	15～1200	15～1200	15～1200	15～500	20～500	20～500	6～3000	6～2500	6～2500	10～2500	8～2400	16～300	16～300	16～300	16～300
	幅(B)	10～1500	20～1000	20～800	20～300	20～300	20～300	20～200	10～1000	10～1000	10～1000	10～200	20～200	20～200	6～1500	6～1000	6～1250	10～1250	8～800	6～300	6～300	6～300	6～300
	板厚(T)	4～50	4～50	4～50	8～30	5～35	5～35	5～40	3～50	3～50	3～30	8～30	5～30	5～30	3～50	4～50	3～50	6～50	3～50	3～30	3～30	3～30	3～30
表面仕上	上下面フライス(側面仕上無し)	P.1034	P.1043	P.1056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	上下面ロータリー研磨(側面仕上無し)	P.1034	P.1043	P.1056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	側面フライス上下面圧延(アルミ・銅・真鍮のみ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P.1099	P.1109	P.1115	P.1127	—	P.1130 P.1131	P.1130	P.1131	P.1131
	6面フライス	P.1029	P.1039	P.1051	P.1061	P.1063	P.1065	P.1091	P.1069	P.1073	P.1077 P.1081	P.1085	P.1087	P.1089	P.1099	—	P.1115	P.1127	P.1123	P.1130 P.1131	P.1130	P.1131	P.1131
	6面フライス 上下面ロータリー研磨	P.1029	P.1039	P.1051	P.1061	P.1063	—	—	P.1069	P.1073	—	—	P.1087	P.1089	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6面フライス 上下面サーフェイス研磨	P.1029	P.1039	P.1051	P.1061	P.1063	—	—	P.1069	—	P.1077 P.1081	P.1085	P.1087	P.1089	P.1099	—	P.1115	P.1127	P.1123	—	—	—	—

●精度プレート〔特長〕0.1mm/0.01mm単位寸法フリー指定(長さ・幅・板厚)。フリープレートに比べて高精度の規格です。

商品名	仕上げ方法	精度基準 寸法指定単位	精度基準 寸法公差	精度基準 板厚平面度(100mm基準)	精度基準 直角度(100mm基準)	構造用鋼 SS400	炭素鋼 S50C	炭素鋼 S50C調質	プリハードン鋼 PX5 NAK55	ステンレス SUS303 SUS304	アルミ合金 A5052P A2017P A7075P
金属プレート		0.1mm	±0.10	0.04※	0.02(各面)	P.1093 P.1095	P.1093 P.1095	P.1093	—	P.1093	P.1126
高精度プレート		0.01mm～	±0.01	0.01	0.02(各面)	P.1096	P.1096	—	P.1096	—	—

※ステンレスは板厚により平面度保証値が異なります。

●精密切断プレート(鉄)

材質		SS400	S50C
仕上げ	エコノミータイプ 上下面・幅フライス 長手面精密切断	P.1025	P.1047

●精密切断プレート(アルミ)

材質		A5052P	A5052P ハイプレジション	A2017P
仕上げ	エコノミータイプ 2面ノコ切断 2基準面精密切断	P.1105	P.1111	P.1121
	標準タイプ 4面精密切断			
	精級タイプ 4面精密切断 基準面直角度保証			

〔特長〕アルミ側面フライス品のエコノミータイプです。精密切断面は面粗度▽▽▽保証です。寸法指定単位0.1mm～

●異形状

商品名	特長	構造用鋼 SS400	炭素鋼 S50C	特殊鋼 SKS93 SKD11	ステンレス SUS303	アルミ合金 A5052P *A2017P
L・凹・凸・傾斜ブロック	0.1mm単位でL・凹・凸・□形状に仕上げます。	P.1139～43	P.1139～43	P.1139～43	P.1139～43	P.1139～43
円形プレート(加工品)	フラット形状・凹・凸形状に仕上げます。	P.1144～46	P.1144～46	—	P.1144～46	P.1144～46

Ⓨ A2017Pは円形プレートのみとなります。

ミスミ FAメカ2009 2D・3D CADデータ完備! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

新商品

SS400 Precision –Cut Plates (Top, Bottom & 2-Side Milling)–

SS400精密切断プレート(上下面・幅フライス仕上)

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

■精密切断プレートの特長:安価・短納期商品

上下面と幅をフライス仕上した母材を長さ1mm単位で精密切断する安価・短納期商品です。

RoHS

寸法公差	基準:長さ	~600mm	601~1200mm
	長さ(A)	±0.2	±0.5
	幅(B)	−0.1~+0.15	
	板厚(T)	−0.1~+0.2	

SS400−CUT



M 材質 SS400

Type	A	T / B	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32
SS400−CUT	15~ 50	15	A×14	A×14	A×13	A×13	A×13	A×12	A×12	A×12	A×12	A×11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51~ 100		A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~ 250		A×5	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	251~ 400		A×5	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	401~ 600		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	601~1000		A×6	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1001~1200		A×6	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20~ 50	20	A×14	A×13	A×13	A×13	A×12	A×12	A×12	A×12	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×10	—	—	—	—	—
	51~ 100		A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	—	—	—	—	—
	101~ 250		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—
	251~ 400		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—
	401~ 600		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	—	—	—	—	—
	601~1000		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	—	—	—	—	—
	1001~1200		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	—	—	—	—	—
	25~ 50	25	A×11	A×11	A×11	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	—	—	—
	51~ 100		A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	—	—	—
	101~ 250		A×5	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	—	—	—
	251~ 400		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	—	—	—
	401~ 600		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	—	—	—
	601~1000		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	—	—	—
	1001~1200		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	—	—	—
	30~ 50	30	A×11	A×11	A×10	A×10	A×10	A×10	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×11	—
	51~ 100		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	—
	101~ 250		A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	—
	251~ 400		A×5	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	—
	401~ 600		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	—
	601~1000		A×6	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	—
	1001~1200		A×6	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	—
	35~ 50	35	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13
	51~ 100		A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	101~ 250		A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8
	251~ 400		A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7
	401~ 600		A×5	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7
	601~1000		A×7	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	1001~1200		A×7	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	40~ 50	40	A×9	A×9	A×9	A×9	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	51~ 100		A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12
	101~ 250		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8
	251~ 400		A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8
	401~ 600		A×5	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7
	601~1000		A×7	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	1001~1200		A×7	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	45~ 50	45	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14
	51~ 100		A×8	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13
	101~ 250		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	401~ 600		A×5	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8
	601~1000		A×7	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	1001~1200		A×7	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	50~ 100	50	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8
	401~ 600		A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	55~ 100	55	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×13	A×15
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9
	401~ 600		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10
	60~ 100	60	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	
	401~ 600		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	
	65~ 100	65	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×16	
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	
	401~ 600		A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
SS400−CUT	−	100	−	100	−	10

Delivery 出荷日

1 日目発送

ストーク T 400円/1本 P.82

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Price 価格

●SS400−CUT

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1~2	3~4	5~10
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

24時間見積りサイトでは下記の数量スライド対応商品があります

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~20
長さ最小~200mm	基準単価	5%	10%	15%	
長さ201~400mm	基準単価	5%	10%	15%	—

■精度基準

(最大値)

項目		条件	基準値
幅の平行度		長さ 最小~200mm	0.03
		長さ 201~500mm	0.05
		長さ 501~最大	0.1
板厚の平行度		長さ・幅の100mmに対して	0.05
平面度	T5~15		0.05
	T16~25		0.04
	T26~32		0.03
基準面直角度 ※側面4角			0.05
全周面取り		バリ無きこと C0.1程度の面取りとなる場合があります。	

Type	A	T / B	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32
SS400−CUT	70~ 100	70	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10
	401~ 600		A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9
	601~1000		A×7	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	
	1001~1200		A×7	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	
	75~ 100	75	A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	
	251~ 400		A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	
	401~ 600		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×10	
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11		
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11		
	80~ 100	80	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×15	
	101~ 250		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11			
	251~ 400		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	
	401~ 600		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15
	85~ 100	85	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	
	101~ 250		A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	
	251~ 400		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	401~ 600		A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	
	601~1000		A×7	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12
	90~ 100	90	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×16	
	101~ 250		A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	251~ 400		A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	
	401~ 600		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×11	
	601~1000		A×8	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×13
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12
	95~ 100	95	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×15	A×16	
	101~ 250		A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	251~ 400		A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×8	A×9	A×10	A×11	A×12
	401~ 600		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×11	
	601~1000		A×8	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	100~ 250	100	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	
	251~ 400		A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×13
	401~ 600		A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×12
	601~1000		A×8	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	
	1001~1200		A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13		
	110~ 250	110	—	—	A×6	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	
	251~ 400		—	—	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×14	
	401~ 600		—	—	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	
	601~1000		—	—	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	
	1001~1200		—	—	A×6	A×7	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	
	120~ 250	120	—	—	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×14	A×15
	251~ 400		—	—	A×6	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×15
	401~ 600		—	—	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13
	601~1000		—	—	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	
	1001~1200		—	—	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×15	
	125~ 250	125	—	—	A×7	—	A×7	—	A×8	—	—	A×9	A×9	—	—	A×10	—	A×13	—	A×14	—	
	251~ 400		—	—	A×7	—	A×7	—	A×8	—	—	A×9	A×9	—	—	A×10	—	A×12	—	A×13	—	
	401~ 600		—	—	A×6	—	A×7	—	A×7	—	—	A×8	A×8	—	—	A×9	—	A×11	—	A×12	—	
	601~1000		—	—	A×7	—	A×8	—	A×8	—	—	A×10	A×9	—	—	A×11	—	A×13	—	A×14	—	
	1001~1200		—	—	A×7	—	A×7	—	A×8	—	—	A×9	A×9	—	—	A×10	—	A×13	—	A×14	—	
	150~ 250	150	—	—	—	—	A×8	—	A×8	—	—	A×10	A×10	—	—	A×12	—	A×14	—	A×16	—	
	251~ 400		—	—	—	—	A×8	—	A×8	—	—	A×10	A×10	—	—	A×11	—	A×14	—	A×15	—	
	401~ 600		—	—	—	—	A×7	—	A×8	—	—	A×9	A×9	—	—	A×10	—	A×13	—	A×14	—	
	601~1000		—	—	—	—	A×8	—	A×9	—	—	A×11	A×10	—	—	A×12	—	A×15	—	A×16	—	
	1001~1200		—	—	—	—	A×8	—	A×9	—	—	A×10	A×10	—	—	A×12	—	A×14	—	A×16	—	
	180~ 250	180	—	—	—	—	A×9	—	A×10	—	—	A×12	A×12	—	—	A×14	—	—	—	—	—	
	251~ 400		—	—	—	—	A×9	—	A×10	—	—	A×11	A×11	—	—	A×13	—	—	—	—	—	
	401~ 600		—	—	—	—	A×8	—	A×9	—	—	A×10	A×10	—	—	A×12	—	—	—	—	—	
	601~1000		—	—	—	—	A×9	—	A×10	—	—	A×12	A×12	—	—	A×13	—	—	—	—	—	
	1001~1200		—	—	—	—	A×9	—	A×10	—	—	A×12	A×11	—	—	A×13	—	—	—	—	—	
	200~ 250	200	—	—	—	—	A×10	—	A×11	—	—	A×13	A×13	—	—	A×15	—	—	—	—	—	
	251~ 400		—	—	—	—	A×10	—	A×10	—	—	A×12	A×12	—	—	A×14	—	—	—	—	—	
	401~ 600		—	—	—	—	A×9	—	A×10	—	—	A×11	A×11	—	—	A×13	—	—	—	—	—	
	601~1000		—	—	—	—	A×10	—	A×11	—	—	A×13	A×13	—	—	A×15	—	—	—	—	—	
	1001~1200		—	—	—	—	A×10	—	A×11	—	—	A×13	A×13	—	—	A×15	—	—	—	—	—	

52 金属プレート

ミスミ FAメカ2009 ご指定サイズのCADを提供! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

2-1026

SS400寸法固定プレート

−6面フライス(エコノミータイプ)/6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)−

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス　6面フライス+上下面ロータリー

納期短縮

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS

型式	仕上げ方法
SS6F	6面フライス
SSAH	6面フライス 上下面ロータリー研磨

寸法公差 A・B	～99mm	100～250	251～
	±0.2	±0.25	±0.4



M 材質　SS400

■ 6面フライス(エコノミータイプ)

型式	A	T / B	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	22	25	28	30	34	35	40	50
SS6F	60	60	730	730	710	690	720	680	560	640	660	730	680	830	810	1,010	900	1,160	1,160	1,200	1,330
	80	60	810	810	780	800	780	770	620	710	780	840	760	900	910	1,030	1,010	1,240	1,240	1,290	1,470
	100	60	960	960	1,060	1,000	860	970	920	780	970	1,050	840	1,070	1,240	1,200	1,110	1,440	1,440	1,530	1,670
	125	60	990	990	1,070	1,050	1,120	1,080	1,030	1,100	1,100	1,140	1,270	1,160	1,380	1,340	1,410	1,540	1,540	1,610	1,730
	150	60	1,170	1,170	1,250	1,240	1,310	1,170	1,110	1,320	1,320	1,240	1,380	1,270	1,460	1,500	1,680	1,840	1,840	1,940	2,080
	160	60	1,230	1,230	1,310	1,300	1,370	1,230	1,160	1,380	1,380	1,300	1,450	1,330	1,540	1,580	1,760	1,970	1,970	2,030	2,210
	200	60	1,410	1,410	1,480	1,410	1,480	1,330	1,250	1,510	1,510	1,410	1,570	1,470	1,760	1,800	2,010	2,270	2,270	2,460	2,740
	250	60	1,660	1,660	1,750	1,650	1,750	1,560	1,480	1,780	1,780	1,650	1,840	1,780	2,150	2,190	2,450	2,760	2,760	3,080	3,270
	300	60	1,790	1,790	1,880	1,780	1,880	1,690	1,600	1,920	1,920	1,780	1,990	1,940	2,470	2,540	2,840	3,190	3,190	3,700	3,530
	500	60	2,800	2,800	2,140	3,190	2,200	2,690	1,910	2,000	2,050	2,900	2,160	3,030	2,390	3,720	2,830	4,750	4,750	5,520	6,500
	80	80	850	850	860	850	790	810	690	800	730	870	860	790	920	1,070	1,030	1,290	1,290	1,360	1,540
	100	80	990	990	940	1,070	960	1,100	750	970	940	1,090	950	870	1,010	1,240	1,210	1,650	1,650	1,380	1,810
	125	80	950	950	1,010	1,140	1,090	1,220	830	1,030	1,010	1,200	1,170	970	1,130	1,450	1,410	1,770	1,730	1,660	1,860
	150	80	1,150	1,150	1,090	1,270	1,200	1,320	900	1,170	1,100	1,300	1,270	1,060	1,240	1,630	1,610	1,990	1,730	2,000	2,230
	160	80	1,220	1,220	1,120	1,380	1,230	1,340	920	1,200	1,120	1,360	1,310	1,090	1,280	1,680	1,880	2,090	2,090	2,100	2,390
	200	80	1,440	1,440	1,640	1,580	1,350	1,540	1,020	1,640	1,260	1,550	1,470	1,620	1,450	1,910	2,010	2,440	2,440	2,530	2,820
	250	80	1,630	1,630	1,900	1,860	1,640	1,850	1,190	1,870	1,470	1,880	1,720	1,960	1,710	2,360	2,270	3,020	2,890	3,500	4,090
	300	80	1,810	1,810	2,170	2,130	1,780	2,000	1,320	1,870	2,130	2,090	1,930	2,190	1,930	2,750	2,560	3,280	2,930	4,020	4,840
	500	80	3,100	3,100	2,410	3,540	2,480	3,070	2,200	2,310	2,370	3,410	2,540	2,660	2,830	4,770	3,350	5,590	5,590	6,510	7,860
	100	100	1,090	1,090	1,010	1,100	970	1,140	830	960	980	1,100	1,040	970	1,130	1,260	1,260	1,730	1,300	1,370	2,320
	125	100	1,120	1,120	1,100	1,180	1,130	1,260	910	1,090	1,080	1,270	1,240	1,080	1,290	1,460	1,460	1,830	1,830	2,140	2,540
	150	100	1,340	1,340	1,190	1,290	1,320	1,380	990	1,230	1,180	1,440	1,360	1,180	1,500	1,710	1,750	2,010	1,960	2,360	2,810
	160	100	1,380	1,380	1,230	1,400	1,340	1,460	1,020	1,280	1,220	1,480	1,410	1,220	1,540	1,780	1,810	2,100	2,100	2,430	2,960
	200	100	1,550	1,550	1,350	1,620	1,480	1,630	1,140	1,440	1,360	1,660	1,590	1,380	1,760	2,140	2,050	2,530	2,270	2,440	3,720
	250	100	1,690	1,690	2,150	1,920	1,810	1,960	1,340	1,770	1,620	2,010	1,900	1,660	2,110	2,670	2,340	3,050	2,440	2,620	4,210
	300	100	1,990	1,990	2,480	2,220	1,990	2,250	1,500	1,890	1,810	2,360	2,130	1,870	2,380	3,090	2,640	3,290	2,750	2,970	4,850
	350	100	2,110	2,110	2,530	2,530	1,800	2,220	1,640	1,740	1,790	2,590	1,970	2,070	2,210	3,410	2,620	3,800	3,070	3,310	5,350
	400	100	2,670	2,670	2,970	2,970	2,460	2,820	2,180	2,300	2,350	3,230	2,530	2,640	2,810	4,240	3,320	4,920	4,920	5,560	6,550
	450	100	3,100	3,100	3,180	3,320	3,310	3,110	2,890	3,120	3,120	3,570	3,310	3,450	3,640	4,680	4,340	5,390	5,390	5,660	7,340
	500	100	3,240	3,240	3,230	3,670	3,330	3,400	2,960	3,180	3,170	3,850	3,360	3,520	3,750	5,070	4,450	5,640	5,640	5,890	7,890
	125	125	1,320	1,320	1,220	1,260	1,240	1,320	1,010	1,170	1,230	1,300	1,330	1,210	1,430	1,620	1,670	1,900	1,900	2,230	2,670
	150	125	1,400	1,400	1,320	1,300	1,340	1,410	1,100	1,290	1,320	1,450	1,470	1,330	1,590	1,780	1,760	2,140	1,970	2,510	2,950
	160	125	1,440	1,440	1,350	1,430	1,380	1,470	1,140	1,340	1,360	1,500	1,480	1,380	1,640	1,890	1,930	2,230	2,230	2,640	3,110
	200	125	1,560	1,560	1,480	1,630	1,530	1,630	1,270	1,740	1,720	1,700	1,810	1,570	1,880	2,220	2,100	2,640	2,360	3,120	3,720
	250	125	1,720	1,720	1,830	1,930	1,890	1,970	1,520	1,800	1,850	2,020	2,030	1,900	2,270	2,670	2,690	3,070	2,810	3,260	4,240
	300	125	2,000	2,000	2,020	2,230	2,080	2,270	1,700	2,020	2,080	2,370	2,460	2,160	2,580	3,120	3,040	3,440	3,200	3,460	4,910
	350	125	2,200	2,200	2,580	2,580	2,580	2,300	1,870	2,480	2,050	2,680	2,280	2,400	2,570	3,560	3,040	3,810	3,570	3,870	5,670
	400	125	2,740	2,740	3,020	3,020	3,100	2,860	2,460	2,600	2,670	3,260	2,890	3,030	3,240	4,260	3,820	4,940	4,940	4,810	6,580
	450	125	3,120	3,120	3,110	3,350	3,270	3,270	2,630	3,240	2,860	3,740	3,130	3,280	3,500	4,730	4,140	5,610	5,320	5,230	7,440
	500	125	3,310	3,310	3,180	3,690	3,270	3,450	2,920	3,280	3,050	3,990	3,350	3,520	3,760	5,110	4,450	5,650	5,370	5,650	7,550
	150	150	1,430	1,430	1,360	1,480	1,400	1,460	1,140	1,350	1,380	1,500	1,510	1,410	1,690	1,870	2,110	2,230	2,130	2,550	2,970
	160	150	1,500	1,500	1,730	1,550	1,730	1,550	1,390	1,680	1,680	1,590	1,780	1,650	1,960	1,970	2,200	2,320	2,320	2,690	3,130
	200	150	1,690	1,690	1,630	1,780	1,810	1,780	1,390	1,900	1,740	1,830	1,920	1,740	2,330	2,430	2,710	2,750	2,750	3,200	3,740
	250	150	1,920	1,920	1,880	2,060	1,940	2,070	1,630	1,940	2,000	2,140	2,190	2,060	2,480	2,680	3,020	3,100	3,140	3,430	4,250
	300	150	2,130	2,130	2,120	2,300	2,190	2,430	1,850	2,210	2,280	2,450	2,500	2,370	2,850	3,210	3,690	3,570	3,630	3,970	4,940
	350	150	2,340	2,340	2,570	2,760	2,180	2,490	2,070	2,220	2,290	2,860	2,520	2,670	2,870	3,620	3,730	4,190	4,110	4,490	6,330
	400	150	2,880	2,880	3,490	3,490	3,000	3,130	2,700	3,350	2,960	3,550	3,200	3,370	3,610	4,330	4,370	5,220	5,040	6,060	7,180
	450	150	3,240	3,240	3,720	3,800	3,800	3,380	2,940	3,610	3,220	3,880	3,500	3,690	3,970	4,750	4,800	5,730	5,540	6,680	7,920
	500	150	3,510	3,510	3,740	4,120	3,860	3,630	3,180	3,650	3,490	4,200	3,800	4,000	4,310	5,130	5,180	6,230	6,230	7,280	8,640
	160	160	1,540	1,540	1,470	1,600	1,520	1,620	1,250	1,470	1,520	1,630	1,700	1,550	1,850	2,040	2,300	2,340	2,350	2,920	3,400
	200	160	1,780	1,780	2,060	1,840	1,750	1,870	1,460	1,930	1,780	1,910	1,940	1,830	2,190	2,580	2,840	2,750	2,780	3,020	3,950
	250	160	1,990	1,990	2,370	2,120	2,170	2,130	1,700	2,020	2,090	2,240	2,290	2,160	2,600	2,800	3,160	3,260	3,310	3,610	4,690
	300	160	2,180	2,180	2,670	2,390	2,290	2,390	2,140	2,670	2,390	2,560	2,630	2,480	3,000	3,360	3,880	3,740	3,830	4,170	5,770
	350	160	2,510	2,510	2,970	2,970	2,280	2,670	2,670	2,840	2,400	3,090	2,650	2,800	3,020	3,890	3,920	4,210	4,330	4,730	6,350
	400	160	2,920	2,920	3,610	3,610	3,630	3,270	3,270	3,490	3,090	3,720	3,360	3,530	3,800	4,540	4,830	5,250	5,250	5,770	7,200
	450	160	3,290	3,290	3,890	3,970	3,970	3,570	3,570	3,800	3,380	4,060	3,680	3,870	4,160	4,970	5,310	5,770	5,770	6,350	7,940
	500	160	3,650	3,650	3,900	4,300	4,020	3,810	3,590	3,820	3,660	4,390	4,000	4,210	4,530	5,390	5,450	6,270	6,350	6,920	8,720
	200	200	—	—	—	2,180	2,260	2,360	1,700	2,260	2,240	2,280	2,560	2,160	2,590	2,860	3,320	3,090	3,130	3,600	4,230
	250	200	—	—	—	2,500	2,420	2,420	2,000	2,380	2,480	2,690	2,710	2,560	3,090	3,040	3,430	3,670	3,700	4,300	5,070
	300	200	—	—	—	2,830	2,660	2,830	2,280	2,730	2,820	2,970	3,120	2,950	3,570	3,750	4,240	4,120	4,160	4,860	5,810
	350	200	—	—	—	3,100	2,650	2,900	2,550	2,740	2,830	3,420	3,150	3,330	3,600	4,350	4,390	4,790	4,790	5,640	6,830
	400	200	—	—	—	4,060	3,630	3,560	3,320	3,540	3,650	4,140	3,980	4,190	4,510	5,080	5,140	5,570	5,570	6,570	8,240
	450	200	—	—	—	4,400	4,400	3,970	3,970	4,220	3,980	4,520	4,360	4,600	4,950	5,570	5,630	6,130	6,130	7,220	9,140
	500	200	—	—	—	4,700	4,550	4,210	4,100	4,380	4,320	4,900	4,750	5,010	5,400	6,040	6,110	6,640	6,640	7,870	9,980
	250	250	—	—	—	3,190	3,000	3,050	2,720	3,230	3,330	3,410	3,190	3,350	3,610	4,160	4,110	4,600	4,600	5,230	6,260
	300	250	—	—	—	3,470	3,420	3,400	3,110	3,710	3,860	3,920	3,860	3,870	4,170	4,810	4,860	5,280	5,280	5,870	7,460
	350	250	—	—	—	4,060	3,810	4,020	3,500	3,730	3,850	4,410	4,150	4,390	4,730	5,450	5,510	5,980	5,980	6,660	8,510
	400	250	—	—	—	4,650	4,320	4,220	3,970	4,230	4,370	5,010	4,710	4,970	5,370	6,170	6,230	6,800	6,800	7,570	9,650
	450	250	—	—	—	5,230	4,690	4,980	4,980	5,200	4,780	5,490	5,180	5,470	5,910	6,780	6,850	7,480	7,480	8,340	10,660
	500	250	—	—	—	5,690	5,070	5,200	4,920	5,260	5,190	5,970	5,640	5,960	6,440	7,380	7,460	8,140	8,140	9,090	11,660
	300	300	—	—	—	4,480	4,160	3,970	3,570	4,110	3,930	4,860	4,240	4,480	4,840	5,980	6,040	6,570	6,570	7,110	8,780
	350	300	—	—	—	4,960	4,340	4,460	4,020	4,290	4,430	5,460	4,800	5,080	5,480	6,730	6,800	7,420	7,420	8,070	9,960
	400	300	—	—	—	5,480	4,910	5,070	4,560	4,870	5,020	6,180	5,450	5,760	6,220	7,650	7,730	8,430	8,430	10,220	11,340
	450	300	—	—	—	5,790	5,790	5,220	4,990	5,340	5,510	6,790	6,000	6,340	6,850	8,410	8,500	9,890	9,890	10,810	13,340
	500	300	—	—	—	6,440	6,050	5,950	5,410	5,790	5,990	7,370	6,530	6,920	7,480	9,160	9,250	10,790	10,790	11,790	14,610

Order 注文例

型式		A		B		T
SS6F	—	100	—	100	—	8
SSAH	—	100	—	100	—	8

■精度基準

(最大値)

項目		SS6F	SSAH
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T5・6	0.1	0.05
	T8～15	0.07	0.03
	T16～25	0.05	0.015
	T28～		0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り		C0.2～C0.5	C0.5～C1.0

Delivery 出荷日

- SS6F□部
  - 在庫品　翌日出荷 P.81
  - ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
- SS6F□部 A(長さ)300mm以下
  - 1 日目発送　ストーク T　800円/1本 P.82
- SS6F□部 A(長さ)350mm以上
  - 3 日目発送　ストーク T　800円/1本 P.82
- SSAH
  - 3 日目発送　ストーク A　800円/1本 P.82

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Price 価格

- SS6F
  - 数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～10
値引率	基準単価

表示数量超えはお見積り

- SSAH
  - 数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■ 6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)

型式	A	T / B	5・6	8・9	10	12・13	15・16	19・20	22	25	28	30	34・35	40	50
SSAH	60	60	730	730	770	680	680	770	870	910	1,060	1,060	1,220	1,260	1,400
	80	60	810	840	840	770	810	880	950	1,010	1,080	1,140	1,300	1,360	1,550
	100	60	950	1,050	1,050	970	1,020	1,110	1,130	1,170	1,260	1,320	1,520	1,610	1,760
	125	60	990	1,110	1,110	1,080	1,160	1,200	1,220	1,300	1,410	1,480	1,620	1,690	1,820
	150	60	1,170	1,300	1,300	1,170	1,240	1,300	1,340	1,380	1,580	1,580	1,940	2,040	2,190
	160	60	1,220	1,370	1,370	1,220	1,310	1,370	1,400	1,450	1,660	1,660	2,070	2,140	2,330
	200	60	1,400	1,480	1,480	1,320	1,420	1,480	1,550	1,660	1,890	1,890	2,390	2,590	2,880
	250	60	1,660	1,740	1,740	1,560	1,670	1,740	1,870	2,020	2,300	2,300	2,910	3,240	3,440
	300	60	1,780	1,870	1,870	1,680	1,810	1,870	2,040	2,330	2,670	2,670	3,360	3,890	3,720
	500	60	3,110	3,290	3,290	2,770	2,930	3,050	3,190	3,310	3,920	3,920	5,000	5,810	6,840
	80	80	840	880	880	840	840	900	970	1,040	1,100	1,160	1,360	1,420	1,620
	100	80	990	1,100	1,100	1,020	1,040	1,120	1,170	1,220	1,280	1,380	1,700	1,670	1,870
	125	80	1,010	1,180	1,180	1,120	1,170	1,240	1,270	1,340	1,490	1,540	1,820	1,710	1,920
	150	80	1,220	1,310	1,380	1,220	1,270	1,340	1,380	1,460	1,680	1,680	2,050	2,060	2,300
	160	80	1,300	1,420	1,420	1,240	1,320	1,400	1,430	1,500	1,730	1,730	2,150	2,160	2,460
	200	80	1,530	1,630	1,630	1,420	1,520	1,600	1,670	1,740	1,970	1,970	2,520	2,610	2,910
	250	80	1,730	1,920	1,920	1,710	1,810	1,940	2,020	2,100	2,430	2,430	3,110	3,610	4,220
	300	80	1,920	2,200	2,200	1,850	1,970	2,150	2,260	2,360	2,830	2,830	3,380	4,140	4,990
	500	80	3,440	3,650	3,650	3,160	3,340	3,520	3,670	3,860	4,920	4,920	5,760	6,710	8,100
	100	100	1,090	1,130	1,130	1,050	1,050	1,130	1,220	1,300	1,300	1,540	1,780	2,020	2,390
	125	100	1,110	1,220	1,220	1,170	1,220	1,310	1,360	1,460	1,510	1,610	1,890	2,210	2,620
	150	100	1,330	1,330	1,460	1,280	1,350	1,480	1,530	1,600	1,760	1,760	2,070	2,430	2,900
	160	100	1,400	1,440	1,480	1,350	1,430	1,530	1,580	1,660	1,840	1,840	2,170	2,560	3,050
	200	100	1,540	1,670	1,670	1,500	1,600	1,710	1,760	1,890	2,210	2,210	2,610	3,210	3,830
	250	100	1,870	1,980	2,050	1,800	1,910	2,070	2,160	2,290	2,750	2,750	3,140	3,670	4,340
	300	100	2,070	2,290	2,290	2,070	2,230	2,430	2,520	2,670	3,190	3,040	3,390	4,150	5,000
	350	100	2,340	2,610	2,610	2,290	2,470	2,670	2,770	2,930	3,520	3,520	3,920	4,550	5,520
	400	100	2,970	3,060	3,150	2,910	3,140	3,330	3,470	3,650	4,370	4,370	5,070	5,850	6,750
	450	100	3,440	3,420	3,600	3,210	3,470	3,680	3,830	4,040	4,820	4,820	5,560	6,290	7,570
	500	100	3,600	3,780	3,890	3,500	3,730	3,970	4,120	4,370	5,230	5,230	5,810	6,730	8,130
	125	125	1,310	1,300	1,380	1,220	1,290	1,340	1,380	1,490	1,670	1,670	1,960	2,300	2,750
	150	125	1,390	1,340	1,470	1,300	1,380	1,490	1,560	1,640	1,840	1,840	2,210	2,590	3,040
	160	125	1,430	1,470	1,530	1,360	1,450	1,550	1,600	1,680	1,950	1,950	2,300	2,720	3,210
	200	125	1,560	1,680	1,680	1,510	1,620	1,750	1,810	1,910	2,290	2,290	2,720	3,220	3,840
	250	125	1,910	1,990	2,060	1,810	1,930	2,080	2,180	2,300	2,750	2,750	3,160	3,690	4,370
	300	125	2,120	2,300	2,300	2,090	2,250	2,440	2,560	2,700	3,220	3,070	3,550	4,270	5,060
	350	125	2,440	2,660	2,660	2,370	2,560	2,760	2,890	3,080	3,670	3,580	3,930	4,790	5,850
	400	125	3,040	3,110	3,200	2,950	3,160	3,360	3,490	3,680	4,390	4,390	5,090	5,940	6,780
	450	125	3,470	3,450	3,630	3,370	3,600	3,860	4,010	4,250	4,880	4,880	5,780	6,620	7,910
	500	125	3,680	3,800	3,920	3,560	3,810	4,110	4,280	4,540	5,270	5,270	5,820	7,060	8,780
	150	150	1,420	1,530	1,530	1,350	1,460	1,550	1,610	1,710	1,930	1,930	2,300	2,630	3,060
	160	150	1,490	1,600	1,600	1,430	1,550	1,640	1,700	1,800	2,030	2,030	2,390	2,770	3,230
	200	150	1,680	1,840	1,840	1,640	1,760	1,890	1,970	2,100	2,510	2,510	2,830	3,300	3,860
	250	150	1,940	2,120	2,120	1,910	2,060	2,210	2,310	2,470	2,760	2,760	3,200	3,700	4,380
	300	150	2,150	2,370	2,370	2,160	2,340	2,530	2,640	2,820	3,310	3,310	3,680	4,280	5,090
	350	150	2,600	2,850	2,850	2,570	2,750	2,950	3,100	3,310	3,730	3,730	4,320	5,310	6,530
	400	150	3,200	3,600	3,600	3,230	3,450	3,660	3,830	4,060	4,460	4,460	5,380	6,250	7,400
	450	150	3,600	3,920	3,920	3,480	3,760	4,000	4,180	4,440	4,900	4,900	5,910	6,890	8,170
	500	150	3,900	4,250	4,250	3,740	4,050	4,330	4,520	4,810	5,290	5,290	6,420	7,500	8,910
	160	160	1,530	1,650	1,660	1,490	1,600	1,680	1,760	1,860	2,100	2,100	2,410	3,010	3,500
	200	160	1,770	1,900	1,930	1,720	1,850	1,970	2,080	2,210	2,660	2,660	2,840	3,470	4,070
	250	160	2,000	2,190	2,190	1,970	2,150	2,310	2,430	2,570	2,890	2,890	3,360	4,100	4,830
	300	160	2,210	2,460	2,460	2,210	2,460	2,640	2,760	2,950	3,460	3,460	3,860	4,750	5,950
	350	160	2,790	3,060	3,060	2,750	2,930	3,190	3,330	3,570	4,010	4,010	4,340	5,320	6,550
	400	160	3,240	3,720	3,740	3,370	3,600	3,830	4,000	4,250	4,680	4,680	5,410	6,260	7,420
	450	160	3,650	4,090	4,090	3,680	3,920	4,190	4,370	4,650	5,120	5,120	5,950	6,900	8,190
	500	160	4,050	4,430	4,430	3,930	4,240	4,530	4,740	5,030	5,560	5,560	6,460	7,520	8,940
	200	200	—	2,250	2,250	2,030	2,210	2,350	2,470	2,640	2,950	2,950	3,190	3,610	4,320
	250	200	—	2,580	2,580	2,380	2,570	2,770	2,910	3,110	3,130	3,130	3,780	4,300	5,170
	300	200	—	2,920	2,830	2,610	2,840	3,060	3,210	3,710	3,870	3,870	4,200	4,960

SS400 FREE PLATES

SS400フリープレート

24h見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス　6面フライス+上下面ロータリー　6面フライス+上下面サーフェイス

納期短縮

プライスダウン 平均3%

PSF□□・PSR□□・PSS□□

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223・224

RoHS

側面仕上なし(L−)SS2F・SS2RGの A・B面は黒皮・溶断・ノコ切断跡が残ります。 また錆が付着している場合があります。

6面仕上品
PS□□□
L−PS□□□

上下面仕上品(側面仕上なし)
SS2F□
L−SS2F□
SS2RG□
L−SS2RG□

上下面仕上方法
(フライス加工) SS2F□ L−SS2F□□ PSF□□ L−PSF□□
(ロータリー研磨) SS2RG□ L−SS2RG□ PSR□□ L−PSR□□
(サーフェイス研磨) PSS□□ L−PSS□□



6面仕上品

上下面仕上方法		型式 Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B	指定0.5mm単位 T
					A≧B		
フライス加工	標準サイズ	PSF	P Q N M	P Q N M	20〜500	20〜300	4〜50
	大サイズ	L−PSF			250〜2500	10〜1500	5〜50
ロータリー研磨	標準サイズ	PSR			20〜500	20〜300	4〜50
	大サイズ	L−PSR			250〜1600	10〜1200	10〜50
サーフェイス研磨	標準サイズ	PSS			20〜500	20〜300	4〜50
	大サイズ	L−PSS			250〜800	20〜500	5〜50

上下面仕上品(側面仕上なし) 公差にご注意ください。

上下面仕上方法		型式 Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	指定0.5mm単位 T
					A≧B		
フライス加工	標準サイズ	SS2F	P Q N M	A^{+5}_{0} B^{+5}_{0}	20〜500	10〜300	5〜50
	大サイズ	L−SS2F			251〜2500	10〜1500	
ロータリー研磨	標準サイズ	SS2RG			20〜500	10〜300	
	大サイズ	L−SS2RG			251〜1600	10〜1200	10〜50

サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差

上下面仕上方法	P	Q	N	M
フライス加工	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
ロータリー研磨	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
サーフェイス研磨	+0.1〜+0.2	0〜+0.1	±0.05	−0.1〜0

②A・B寸公差(6面仕上品のみ適用)

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
250.5mm以上	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0

■精度基準ー標準サイズー (最大値)

項目		上下面仕上方法 フライス加工	ロータリー研磨	サーフェイス研磨
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T4〜7.5	0.1	0.05	0.05
	T8〜15.5	0.07	0.03	0.03
	T16〜25.5	0.05	0.015	0.015
	T26〜50	0.05	0.012	0.012
基準面直角度(6面仕上品のみ適用)		100mmに対し0.015		
全周面取り	上下面仕上品	バリ取りのみ		
	6面仕上品	C0.2〜C0.5		

■精度基準ー大サイズー

項目 A・B寸法		フライス加工 ~500	~1000	1000.5~	ロータリー研磨 ~500	~1000	1000.5~	サーフェイス研磨 ~500	500.5~
平面度(全長に対して)	T5〜9.5	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.1	0.2
	T10〜19.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2
	T20〜29.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.05	0.1
	T30〜50	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.05	0.1
板厚平行度(100mmに対して)		0.05			0.012			0.012	
基準面直角度(6面仕上品のみ適用)		100mmに対し0.015							
全周面取り	上下面仕上品	バリ取りのみ							
	6面仕上品	C0.2〜C0.5							

Order 注文例

型式							
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T	
PS	F	Q	M	−255	−220	−18	

Delivery 出荷日

■標準サイズ

●SS2F□ ●PSF□□ A(長さ)300mm以下	1	日目発送	ストーク T 800円/1本 P.82
●SS2F□ ●PSF□□ A(長さ)300.5mm以上	3	日目発送	
●SS2RG□□ ●PSR□□	3	日目発送	ストーク A 800円/1本 P.82
●PSS□□	3	日目発送	

同一サイズ3本以上は一律2,160円

■大サイズ

●L−SS2F□ ●L−PSF□□	4	日目発送
●L−SS2RG□ ●L−PSR□□	4	日目発送
●L−PSS□□	6	日目発送

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Type	価格ページ
PSF	P.1030
L−PSF	P.1031・1032
PSR	P.1030
L−PSR	P.1032・1033
PSS	P.1030
L−PSS	P.1033
SS2F	P.1034
L−SS2F	P.1035・1036
SS2RG	P.1034
L−SS2RG	P.1037

Alteration 追加工

型式 − A − B − T −(CSC・CBC・CCA…etc.)
L−PSRNM − 1200−610−30 − CSC

側面仕上なし(L−)SS2F・SS2RGは追加工をご利用できません。

	全周面取り	コーナーカット変更
Alterations		 大サイズプレートのコーナーカット面粗度：A>1000又はB>300は✓
Code	CSC・CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	全周面取り値を変更します 面取り値 規格 CSC CBC C0.2〜0.5 C0.1以下 C0.5〜1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ···· CCA5−CCD5 指定1mm ¥/1Code 1〜5 200 6〜10 250 11〜20 450 21〜30 600 31〜40 700 41〜50 800
¥/1Code	800	Spec.参照

Price 価格

(例)PSFQM−255.5−220.0−18.0のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
255.5 × 12.7 = 3,240(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■標準サイズ A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	4・4.5	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PSF□□ (6面フライス)	20 〜 50	20〜25	A×23.3	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×21.4
	50.5〜 75		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×17.5
	75.5〜100		A×13.6	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×14.6	A×14.6
	100.5〜250		—	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7
	25.5〜 50	25.5〜40	A×18.5	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×18.5	A×18.5
	50.5〜 75		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5
	75.5〜100		A×13.6	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7
	100.5〜200		—	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7
	200.5〜500		—	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8
	40.5〜 50	40.5〜60	A×17.5	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×21.4	A×25.3
	50.5〜 75		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4
	75.5〜100		A×14.6	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×17.5
	100.5〜200		—	A×8.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7
	200.5〜500		—	A×8.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7
	60.5〜 75	60.5〜80	A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×17.5	A×22.4	A×22.4
	75.5〜100		A×14.6	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5
	100.5〜200		—	A×6.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×11.7	A×13.6	A×13.6
	200.5〜500		—	A×5.9	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6
	80.5〜100	80.5〜100	A×14.6	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×21.4	A×21.4
	100.5〜200		—	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×17.5	A×17.5
	200.5〜500		—	A×6.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5
	100.5〜125	100.5〜125	—	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×23.3	A×23.3
	125.5〜200		—	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×17.5	A×18.5	A×18.5
	200.5〜500		—	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5
	125.5〜150	125.5〜150	—	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×23.3	A×23.3
	150.5〜200		—	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×17.5	A×18.5	A×18.5
	200.5〜500		—	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5
	150.5〜160	150.5〜160	—	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×23.3	A×23.3
	160.5〜200		—	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×17.5	A×18.5	A×18.5
	200.5〜500		—	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5
	160.5〜200	160.5〜200	—	—	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×22.4	A×22.4
	200.5〜500		—	—	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×17.5	A×19.4	A×19.4
	200.5〜500	200.5〜250	—	—	A×11.7	A×11.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×25.3	A×25.3
	250.5〜500	250.5〜300	—	—	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×21.4	A×27.2	A×31.1	A×31.1

大サイズは P.1031・1032 に掲載しています。

型式	A	B \ T	4・4.5	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PSR□□ (6面フライス 上下面ロータリー研磨)	20 〜 50	20〜25	A×26.2	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×21.4	A×21.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×26.2	A×26.2
	50.5〜 75		A×21.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4
	75.5〜100		A×17.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×18.5
	100.5〜250		—	A×7.8	A×6.8	A×6.8	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6
	25.5〜 50	25.5〜40	A×25.3	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×18.5	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×23.3
	50.5〜 75		A×21.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×20.4
	75.5〜100		A×17.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6
	100.5〜200		—	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7
	200.5〜500		—	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×10.7
	40.5〜 50	40.5〜60	A×22.4	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×22.4	A×25.3	A×26.2	A×31.1	A×31.1
	50.5〜 75		A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×19.4	A×22.4	A×22.4	A×25.3	A×25.3
	75.5〜100		A×18.5	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×21.4	A×21.4
	100.5〜200		—	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6
	200.5〜500		—	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×14.6
	60.5〜 75	60.5〜80	A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×22.4	A×28.2	A×28.2
	75.5〜100		A×17.5	A×11.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×19.4	A×22.4	A×22.4
	100.5〜200		—	A×8.8	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×14.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5
	200.5〜500		—	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×19.4
	80.5〜100	80.5〜100	A×18.5	A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×26.2
	100.5〜200		—	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×22.4	A×25.3	A×25.3
	200.5〜500		—	A×8.8	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×20.4	A×23.3	A×23.3	A×23.3
	100.5〜125	100.5〜125	—	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×29.1	A×29.1
	125.5〜200		—	A×10.7	A×12.7	A×11.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×28.2	A×28.2
	200.5〜500		—	A×8.8	A×10.7	A×11.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×24.3
	125.5〜200	125.5〜150	—	A×13.6	A×12.7	A×13.6	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×26.2	A×26.2
	200.5〜500		—	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×23.3
	150.5〜200	150.5〜160	—	A×13.6	A×11.7	A×13.6	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×27.2
	200.5〜500		—	A×8.8	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×23.3
	160.5〜200	160.5〜200	—	—	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×23.3	A×24.3	A×28.2	A×28.2
	200.5〜500		—	—	A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×24.3
	200.5〜500	200.5〜250	—	—	A×14.6	A×14.6	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×31.1
	250.5〜500	250.5〜300	—	—	A×16.5	A×17.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	A×34	A×38.8	A×38.8

大サイズは P.1032・1033 に掲載しています。

型式	A	B \ T	4・4.5	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PSS□□ (6面フライス 上下面サーフェイス研磨)	20 〜 50	20〜25	A×36.9	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×33	A×33	A×33	A×34	A×34	A×34	A×34	A×31.1	A×33	A×34	A×34
	50.5〜 75		A×33	A×22.4	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×26.2	A×32.1	A×33	A×35	A×35
	75.5〜100		A×32.1	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×25.3	A×27.2	A×27.2
	100.5〜250		A×—	A×17.5	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×24.3	A×22.4	A×22.4
	25.5〜 50	25.5〜40	A×35.9	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×27.2	A×32.1	A×32.1	A×32.1	A×33	A×33	A×33	A×35	A×31.1	A×32.1	A×32.1
	50.5〜 75		A×36.9	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×27.2	A×32.1	A×33	A×33
	75.5〜100		A×32.1	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3
	100.5〜200		—	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3
	200.5〜500		—	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4
	40.5〜 50	40.5〜60	A×34	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×26.2	A×32.1	A×31.1	A×31.1	A×33	A×34	A×44.7	A×44.7
	50.5〜 75		A×36.9	A×25.3	A×25.3	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×22.4	A×24.3	A×25.3	A×32.1	A×32.1	A×35	A×31.1	A×33	A×33
	75.5〜100		A×35.9	A×24.3	A×23.3	A×23.3	A×22.4	A×23.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×27.2	A×34	A×34
	100.5〜200		—	A×22.4	A×21.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3
	200.5〜500		—	A×22.4	A×21.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×23.3	A×23.3
	60.5〜 75	60.5〜80	A×36.9	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×23.3	A×24.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×26.2	A×33	A×31.1	A×41.8	A×41.8
	75.5〜100		A×34	A×23.3	A×24.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	A×32.1	A×35	A×35	A×35
	100.5〜200		—	A×17.5	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×25.3	A×23.3	A×25.3	A×25.3
	200.5〜500		—	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×24.3	A×26.2	A×32.1	A×32.1
	80.5〜100	80.5〜100	A×35.9	A×24.3	A×24.3	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×22.4	A×25.3	A×32.1	A×31.1	A×34	A×34
	100.5〜200		—	A×21.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×26.2	A×35	A×33	A×33	A×33
	200.5〜500		—	A×17.5	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×25.3	A×33	A×32.1	A×32.1
	100.5〜125	100.5〜125	—	A×24.3	A×24.3	A×23.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×27.2	A×28.2	A×31.1	A×35	A×39.8	A×39.8
	125.5〜200		—	A×21.4	A×23.3	A×22.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×26.2	A×27.2	A×30.1	A×34	A×38.8	A×38.8
	200.5〜500		—	A×19.4	A×21.4	A×22.4	A×20.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×29.1	A×32.1	A×35.9	A×35.9
	125.5〜200	125.5〜150	—	A×24.3	A×23.3	A×24.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×26.2	A×26.2	A×29.1	A×31.1	A×34	A×37.9	A×37.9
	200.5〜500		—	A×21.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×26.2	A×29.1	A×32.1	A×35	A×35
	150.5〜200	150.5〜160	—	A×24.3	A×22.4	A×24.3	A×22.4	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×27.2	A×28.2	A×29.1	A×31.1	A×35	A×38.8	A×38.8
	200.5〜500		—	A×20.4	A×22.4	A×22.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×27.2	A×29.1	A×30.1	A×34	A×35	A×35
	160.5〜200	160.5〜200	—	—	A×27.2	A×27.2	A×27.2	A×27.2	A×28.2	A×29.1	A×31.1	A×34	A×35	A×37.9	A×38.8	A×42.7	A×42.7
	200.5〜500		—	—	A×24.3	A×24.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×27.2	A×30.1	A×31.1	A×34	A×36.9	A×38.8	A×38.8
	200.5〜500	200.5〜250	—	—	A×28.2	A×28.2	A×27.2	A×28.2	A×28.2	A×29.1	A×32.1	A×35	A×35.9	A×39.8	A×42.7	A×47.6	A×47.6
	250.5〜500	250.5〜300	—	—	A×31.1	A×32.1	A×31.1	A×32.1	A×34	A×35	A×36.9	A×40.8	A×41.8	A×44.7	A×51.5	A×56.3	A×56.3

大サイズは P.1033に掲載しています。

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

2-1029

SS400フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス


6面フライス+上下面ロータリー

Price 価格

(例)L−PSF0M−1000.5−301−20.5のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
1000.5	×	25	=	25,010(円)

■数量スライド価格 (▼1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

▼表示数量超えはお見積り

■大サイズ L−PSF□□ 6面フライス A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PSF□□	250 〜 400	10〜25	AX12	AX12	AX10	AX10	AX10	AX10	AX12	AX12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	400.5〜 500		AX12	AX12	AX10	AX10	AX10	AX10	AX12	AX12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜 600		AX12	AX12	AX10	AX10	AX10	AX10	AX12	AX12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	600.5〜 800		AX11	AX11	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	800.5〜1000		AX11	AX11	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1000.5〜1200		AX11	AX11	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1200.5〜1400		AX11	AX11	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜 600	25.5〜40	AX9	AX9	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	—	—	—	—
	600.5〜 800		AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	—	—	—	—
	800.5〜1000		AX11	AX11	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	—	—	—	—
	1000.5〜1200		AX11	AX11	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	—	—	—	—
	1200.5〜1400		AX11	AX11	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	—	—	—	—
	1400.5〜1600		AX11	AX11	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	—	—	—	—
	1600.5〜1800		AX11	AX11	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	—	—	—	—
	500.5〜 600	40.5〜60	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12
	600.5〜 800		AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14
	800.5〜1000		AX10	AX11	AX10	AX10	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14
	1000.5〜1200		—	—	AX9	AX9	AX9	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	1200.5〜1400		—	—	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	1400.5〜1600		—	—	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	1600.5〜1800		—	—	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13
	500.5〜 600	60.5〜80	AX9	AX9	AX9	AX9	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	600.5〜 800		AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	800.5〜1000		AX9	AX9	AX9	AX9	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14
	1000.5〜1200		—	—	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14
	1200.5〜1400		—	—	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14
	1400.5〜1600		—	—	AX8	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	1600.5〜1800		—	—	AX8	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	500.5〜 600	80.5〜100	AX10	AX10	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	600.5〜 800		AX9	AX10	AX9	AX10	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	800.5〜1000		AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	1000.5〜1200		—	—	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	1200.5〜1400		—	—	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	1400.5〜1600		—	—	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	1600.5〜1800		—	—	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	500.5〜 600	100.5〜125	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18
	600.5〜 800		AX10	AX10	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	800.5〜1000		AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1000.5〜1200		—	—	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1200.5〜1400		—	—	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1400.5〜1600		—	—	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1600.5〜1800		—	—	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
L−PSF□□	500.5〜 600	125.5〜150	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX19
	600.5〜 800		AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX21	AX21	AX21
	800.5〜1000		AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	1000.5〜1200		—	—	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	1200.5〜1400		—	—	AX10	AX10	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1400.5〜1600		—	—	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1600.5〜1800		—	—	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	500.5〜 600	150.5〜160	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX20
	600.5〜 800		AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX19	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22
	800.5〜1000		AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX21	AX21	AX21
	1000.5〜1200		—	—	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX21	AX21	AX21
	1200.5〜1400		—	—	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	1400.5〜1600		—	—	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19
	1600.5〜1800		—	—	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX19	AX19
	500.5〜 600	160.5〜200	AX11	AX12	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX22	AX23	AX23	AX23	AX23
	600.5〜 800		AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18	AX21	AX22	AX24	AX24	AX25	AX25	AX25
	800.5〜1000		AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX22	AX23	AX23	AX24	AX24	AX24
	1000.5〜1200		—	—	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX19	AX21	AX22	AX22	AX24	AX24	AX24
	1200.5〜1400		—	—	AX11	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23
	1400.5〜1600		—	—	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX17	AX17	AX18	AX19	AX21	AX21	AX23	AX23	AX23
	1600.5〜1800		—	—	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX18	AX19	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22
	500.5〜 600	200.5〜250	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX21	AX21	AX23	AX24	AX26	AX26	AX29	AX29	AX29
	600.5〜 800		AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX23	AX23	AX24	AX26	AX29	AX29	AX31	AX31	AX31
	800.5〜1000		AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX22	AX22	AX24	AX25	AX27	AX27	AX30	AX30	AX30
	1000.5〜1200		—	—	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX21	AX23	AX24	AX26	AX26	AX29	AX29	AX29
	1200.5〜1400		—	—	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX21	AX21	AX22	AX24	AX26	AX26	AX27	AX27	AX27
	1400.5〜1600		—	—	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX22	AX23	AX25	AX25	AX27	AX27	AX27
	1600.5〜1800		—	—	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX22	AX23	AX25	AX25	AX26	AX26	AX26
	500.5〜 600	250.5〜300	AX15	AX15	AX15	AX16	AX18	AX19	AX21	AX21	AX23	AX23	AX25	AX27	AX30	AX30	AX32	AX32	AX32
	600.5〜 800		AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX22	AX23	AX25	AX25	AX27	AX30	AX33	AX33	AX35	AX35	AX35
	800.5〜1000		AX16	AX16	AX16	AX17	AX18	AX21	AX22	AX23	AX24	AX24	AX26	AX29	AX32	AX32	AX34	AX34	AX34
	1000.5〜1200		—	—	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX22	AX24	AX24	AX26	AX27	AX30	AX30	AX33	AX33	AX33
	1200.5〜1400		—	—	AX15	AX16	AX17	AX18	AX21	AX21	AX23	AX23	AX25	AX27	AX30	AX30	AX32	AX32	AX32
	1400.5〜1600		—	—	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX23	AX23	AX24	AX26	AX29	AX29	AX31	AX31	AX31
	1600.5〜1800		—	—	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX22	AX22	AX24	AX26	AX29	AX29	AX31	AX31	AX31
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	AX19	AX19	AX22	AX22	AX24	AX26	AX27	AX27	AX30	AX30	AX30
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX31	AX31	AX34	AX34	AX34
	300.5〜 500	300.5〜400	—	—	AX30	AX30	AX32	AX37	AX37	AX40	AX42	AX42	AX47	AX50	AX54	AX54	AX54	AX54	AX54
	500.5〜 600		—	—	AX26	AX26	AX29	AX33	AX33	AX35	AX38	AX38	AX42	AX45	AX48	AX48	AX49	AX49	AX49
	600.5〜 800		—	—	AX23	AX23	AX24	AX29	AX29	AX31	AX33	AX33	AX39	AX39	AX42	AX42	AX43	AX43	AX43
	800.5〜1000		—	—	AX22	AX22	AX23	AX26	AX26	AX29	AX31	AX31	AX37	AX37	AX40	AX40	AX41	AX41	AX41
	1000.5〜1200		—	—	AX21	AX21	AX23	AX25	AX25	AX27	AX30	AX30	AX35	AX35	AX39	AX39	AX38	AX38	AX38
	1200.5〜1400		—	—	AX21	AX21	AX22	AX25	AX25	AX27	AX29	AX30	AX34	AX34	AX38	AX38	AX37	AX37	AX37
	1400.5〜1600		—	—	AX19	AX19	AX22	AX24	AX24	AX26	AX29	AX29	AX34	AX34	AX37	AX37	AX37	AX37	AX37
	1600.5〜1800		—	—	AX19	AX19	AX21	AX24	AX24	AX26	AX27	AX29	AX33	AX33	AX35	AX35	AX36	AX36	AX36
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	AX24	AX26	AX27	AX27	AX33	AX33	AX35	AX35	AX36	AX36	AX36
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX40	AX40	AX43	AX43	AX43

▼板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

■大サイズ L−PSF□□ 6面フライス A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PSF□□	400.5〜 500	400.5〜500	—	—	AX25	AX25	AX28	AX32	AX32	AX35	AX36	AX37	AX44	AX44	AX47	AX47	AX52	AX52	AX52
	500.5〜 600		—	—	AX25	AX25	AX27	AX31	AX31	AX33	AX35	AX36	AX43	AX43	AX46	AX46	AX49	AX49	AX49
	600.5〜 800		—	—	AX27	AX27	AX29	AX33	AX33	AX36	AX38	AX38	AX46	AX46	AX49	AX49	AX53	AX53	AX53
	800.5〜1000		—	—	AX25	AX25	AX27	AX31	AX31	AX34	AX35	AX36	AX43	AX43	AX46	AX46	AX50	AX50	AX50
	1000.5〜1200		—	—	—	AX24	AX26	AX30	AX30	AX32	AX34	AX35	AX41	AX41	AX45	AX45	AX48	AX48	AX48
	1200.5〜1400		—	—	—	AX23	AX26	AX29	AX29	AX31	AX33	AX34	AX39	AX39	AX43	AX43	AX47	AX47	AX47
	1400.5〜1600		—	—	—	—	AX25	AX28	AX28	AX31	AX32	AX33	AX39	AX39	AX43	AX43	AX46	AX46	AX46
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	AX28	AX30	AX32	AX33	AX38	AX38	AX42	AX42	AX45	AX45	AX45
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	AX28	AX30	AX32	AX32	AX37	AX37	AX41	AX41	AX45	AX45	AX45
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX49	AX49	AX54	AX54	AX54
	500.5〜 600	500.5〜600	—	—	AX29	AX30	AX32	AX36	AX36	AX38	AX41	AX42	AX49	AX50	AX53	AX55	AX59	AX59	AX59
	600.5〜 800		—	—	AX33	AX33	AX35	AX41	AX41	AX44	AX46	AX47	AX55	AX55	AX60	AX60	AX65	AX65	AX65
	800.5〜1000		—	—	AX31	AX31	AX33	AX37	AX37	AX41	AX43	AX44	AX51	AX51	AX55	AX55	AX61	AX61	AX61
	1000.5〜1200		—	—	—	—	AX31	AX36	AX36	AX39	AX42	AX43	AX49	AX49	AX53	AX53	AX59	AX59	AX59
	1200.5〜1400		—	—	—	—	—	—	AX35	AX38	AX41	AX41	AX48	AX48	AX52	AX52	AX57	AX57	AX57
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	AX34	AX37	AX39	AX41	AX47	AX47	AX51	AX51	AX55	AX55	AX55
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	AX34	AX36	AX38	AX39	AX47	AX47	AX50	AX50	AX54	AX54	AX54
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	AX33	AX36	AX38	AX39	AX46	AX46	AX50	AX50	AX54	AX54	AX54
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX59	AX59	AX65	AX65	AX65
	600.5〜 800	600.5〜800	—	—	AX45	AX45	AX48	AX54	AX54	AX60	AX63	AX64	AX75	AX75	AX81	AX81	AX89	AX89	AX89
	800.5〜1000		—	—	AX42	AX42	AX45	AX51	AX51	AX55	AX59	AX60	AX70	AX70	AX76	AX76	AX82	AX82	AX82
	1000.5〜1200		—	—	—	—	AX43	AX49	AX49	AX53	AX57	AX58	AX67	AX67	AX73	AX73	AX79	AX79	AX79
	1200.5〜1400		—	—	—	—	—	—	AX48	AX52	AX54	AX55	AX65	AX65	AX70	AX70	AX77	AX77	AX77
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	AX47	AX51	AX53	AX54	AX64	AX64	AX69	AX69	AX75	AX75	AX75
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	AX46	AX50	AX52	AX53	AX63	AX63	AX68	AX68	AX74	AX74	AX74
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	AX45	AX49	AX52	AX53	AX62	AX62	AX67	AX67	AX73	AX73	AX73
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX81	AX81	AX88	AX88	AX88
	800.5〜1000	800.5〜1000	—	—	—	—	—	—	AX64	AX69	AX74	AX75	AX87	AX87	AX95	AX95	AX103	AX103	AX103
	1000.5〜1200		—	—	—	—	—	—	AX61	AX66	AX70	AX71	AX84	AX84	AX91	AX91	AX98	AX98	AX98
	1200.5〜1400		—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX69	AX81	AX81	AX89	AX89	AX96	AX96	AX96
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX80	AX86	AX86	AX94	AX94	AX94
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX79	AX85	AX85	AX93	AX93	AX93
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX78	AX84	AX84	AX91	AX91	AX91
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX101	AX110	AX110	AX110
	1000.5〜1200	1000.5〜1200	—	—	—	—	—	—	AX74	AX80	AX84	AX85	AX100	AX100	AX109	AX109	AX118	AX118	AX118
	1200.5〜1400		—	—	—	—	—	—	AX71	AX78	AX82	AX83	AX98	AX98	AX106	AX106	AX115	AX115	AX115
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	—	—	AX80	AX81	AX96	AX96	AX103	AX103	AX112	AX112	AX112
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	—	—	AX79	AX80	AX94	AX94	AX101	AX101	AX111	AX111	AX111
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX93	AX93	AX100	AX100	AX109	AX109	AX109	AX109
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX116	AX126	AX126	AX126	AX126
	1200.5〜1400	1200.5〜1500	—	—	—	—	—	—	AX89	AX97	AX102	AX103	AX122	AX122	AX132	AX132	AX143	AX143	AX143
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	—	—	AX100	AX101	AX119	AX119	AX129	AX129	AX140	AX140	AX140
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	—	—	AX98	AX100	AX117	AX117	AX127	AX127	AX138	AX138	AX138
	1800.5〜2000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AX134	AX134	AX145	AX145	AX145

■大サイズ L−PSR□□ ①上下面ロータリー研磨(側面フライス)A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PSR□□	250 〜 400	10〜25	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	400.5〜 500		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜 600		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	600.5〜 800		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	800.5〜1000		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1000.5〜1200		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1200.5〜1400		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜 600	25.5〜40	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13	—	—	—	—	—
	600.5〜 800		AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	—	—	—	—
	800.5〜1000		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	—	—	—	—
	1000.5〜1200		—	—	—	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	—	—	—	—
	1200.5〜1400		—	—	—	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	—	—	—	—
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	—	—	—	—
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	—	—	—	—
	500.5〜 600	40.5〜60	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14
	600.5〜 800		AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	800.5〜1000		AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1000.5〜1200		—	—	—	—	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1200.5〜1400		—	—	—	—	—	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1600.5〜1800		—	—	—	—	—	—	—	—	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	500.5〜 600	60.5〜80	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16
	600.5〜 800		AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX17	AX17
	800.5〜1000		AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX17	AX17
	1000.5〜1200		—	—	—	—	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX17	AX17	AX17
	1200.5〜1400		—	—	—	—	—	—	—	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1400.5〜1600		—	—	—	—	—	—	—	—	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16
	500.5〜 600	80.5〜100	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	600.5〜 800		AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19
	800.5〜1000		AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	1000.5〜1200		—	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	1200.5〜1400		—	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1400.5〜1600		—	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX17	AX17	AX17
	500.5〜 600	100.5〜125	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	600.5〜 800		AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22
	800.5〜1000		AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22
	1000.5〜1200		AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19

SS400フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス+上下面ロータリー

6面フライス+上下面サーフェイス


上下面フライス

上下面ロータリー

Price 価格

(例)L−PSRQM−1000.5−301−20.5のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
1000.5	×	29	＝	29,010(円)

■数量スライド価格 (▼1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

▼表示数量超えはお見積り

■大サイズ L−PSR□□ ②上下面ロータリー(側面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A 0.5mm単位	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PSR□□	500.5〜 600	125.5〜150	A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×22	A×22	A×22
	600.5〜 800		A×15	A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×23	A×23	A×24	A×24	A×24
	800.5〜1000		A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	1000.5〜1200		A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	1200.5〜1400		A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×22	A×22	A×22
	1400.5〜1600		A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×22	A×22	A×22
	500.5〜 600	150.5〜160	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	600.5〜 800		A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×22	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25	A×25
	800.5〜1000		A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×23	A×23	A×24	A×24	A×24
	1000.5〜1200		A×14	A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×21	A×22	A×22	A×24	A×24	A×24
	1200.5〜1400		A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	1400.5〜1600		A×14	A×14	A×15	A×16	A×16	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×23	A×23	A×23
	500.5〜 600	160.5〜200	A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×22	A×23	A×25	A×25	A×26	A×26	A×26
	600.5〜 800		A×16	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×23	A×23	A×24	A×25	A×27	A×27	A×30	A×30	A×30
	800.5〜1000		A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×22	A×23	A×25	A×26	A×26	A×29	A×29	A×29
	1000.5〜1200		A×16	A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×25	A×27	A×27	A×26
	1200.5〜1400		A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×21	A×22	A×23	A×25	A×25	A×26	A×26	A×25
	1400.5〜1600		A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×21	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×26	A×25
	500.5〜 600	200.5〜250	A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×29	A×30	A×30	A×32	A×32	A×30
	600.5〜 800		A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×31	A×33	A×33	A×35	A×35	A×33
	800.5〜1000		A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×26	A×27	A×30	A×32	A×32	A×34	A×34	A×32
	1000.5〜1200		A×18	A×19	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×25	A×26	A×29	A×31	A×31	A×33	A×33	A×31
	1200.5〜1400		A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×27	A×30	A×30	A×32	A×32	A×30
	1400.5〜1600		A×17	A×18	A×19	A×21	A×22	A×22	A×24	A×24	A×25	A×27	A×29	A×29	A×31	A×31	A×29
	500.5〜 600	250.5〜300	A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×27	A×27	A×30	A×32	A×34	A×34	A×37	A×37	A×34
	600.5〜 800		A×21	A×22	A×24	A×25	A×26	A×27	A×30	A×30	A×32	A×34	A×37	A×37	A×40	A×40	A×37
	800.5〜1000		A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×26	A×29	A×29	A×31	A×33	A×35	A×35	A×39	A×39	A×36
	1000.5〜1200		A×19	A×21	A×23	A×24	A×25	A×25	A×27	A×27	A×30	A×32	A×34	A×34	A×37	A×37	A×34
	1200.5〜1400		A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×27	A×27	A×29	A×31	A×33	A×33	A×35	A×35	A×33
	1400.5〜1600		A×19	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×26	A×29	A×31	A×33	A×33	A×35	A×35	A×33
	300.5〜 500	300.5〜400	A×34	A×34	A×36	A×41	A×41	A×44	A×46	A×47	A×53	A×53	A×58	A×58	A×62	A×62	A×62
	500.5〜 600		A×31	A×31	A×32	A×36	A×36	A×39	A×41	A×42	A×48	A×48	A×51	A×51	A×55	A×55	A×55
	600.5〜 800		A×27	A×27	A×28	A×31	A×31	A×34	A×35	A×36	A×42	A×42	A×45	A×45	A×48	A×48	A×48
	800.5〜1000		A×25	A×25	A×27	A×30	A×30	A×32	A×33	A×34	A×39	A×39	A×42	A×42	A×45	A×45	A×45
	1000.5〜1200		A×23	A×23	A×26	A×29	A×29	A×31	A×32	A×33	A×37	A×37	A×41	A×41	A×44	A×44	A×44
	1200.5〜1400		A×23	A×23	A×25	A×28	A×28	A×30	A×31	A×32	A×36	A×36	A×39	A×39	A×43	A×43	A×43
	1400.5〜1600		A×22	A×22	A×25	A×27	A×27	A×29	A×31	A×31	A×36	A×36	A×38	A×38	A×42	A×42	A×42
	400.5〜 500	400.5〜500	A×31	A×31	A×33	A×36	A×36	A×39	A×42	A×42	A×48	A×48	A×52	A×52	A×57	A×57	A×57
	500.5〜 600		A×30	A×30	A×32	A×35	A×35	A×38	A×41	A×41	A×47	A×47	A×50	A×50	A×54	A×54	A×54
	600.5〜 800		A×33	A×33	A×35	A×39	A×39	A×42	A×44	A×45	A×51	A×51	A×55	A×55	A×60	A×60	A×60
	800.5〜1000		A×31	A×31	A×33	A×36	A×36	A×39	A×42	A×42	A×48	A×48	A×52	A×52	A×57	A×57	A×57
	1000.5〜1200		—	A×30	A×31	A×35	A×35	A×37	A×39	A×41	A×47	A×47	A×50	A×50	A×53	A×53	A×53
	1200.5〜1400		—	—	A×31	A×34	A×34	A×37	A×38	A×39	A×45	A×45	A×49	A×49	A×52	A×52	A×52
	1400.5〜1600		—	—	A×30	A×33	A×33	A×36	A×37	A×38	A×44	A×44	A×48	A×48	A×51	A×51	A×51
	500.5〜 600	500.5〜600	A×35	A×35	A×37	A×42	A×42	A×45	A×47	A×48	A×55	A×55	A×60	A×60	A×64	A×64	A×64
	600.5〜 800		A×41	A×41	A×43	A×48	A×48	A×51	A×54	A×54	A×63	A×63	A×67	A×67	A×73	A×73	A×73
	800.5〜1000		A×37	A×37	A×41	A×45	A×45	A×48	A×50	A×51	A×59	A×59	A×63	A×63	A×68	A×68	A×68
	1000.5〜1200		—	—	A×38	A×43	A×43	A×46	A×48	A×49	A×57	A×57	A×61	A×61	A×65	A×65	A×65
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×42	A×45	A×47	A×48	A×55	A×55	A×59	A×59	A×64	A×64	A×64
	1400.5〜1600		—	—	—	—	A×41	A×44	A×46	A×47	A×53	A×53	A×58	A×58	A×62	A×62	A×62
	600.5〜 800	600.5〜800	A×54	A×54	A×58	A×65	A×65	A×69	A×73	A×74	A×85	A×85	A×92	A×92	A×98	A×98	A×98
	800.5〜1000		A×51	A×51	A×54	A×61	A×61	A×65	A×68	A×69	A×80	A×80	A×85	A×85	A×92	A×92	A×92
	1000.5〜1200		—	—	A×52	A×59	A×59	A×63	A×65	A×66	A×77	A×77	A×82	A×82	A×89	A×89	A×89
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×57	A×61	A×64	A×65	A×75	A×75	A×80	A×80	A×85	A×85	A×85
	1400.5〜1600		—	—	—	—	A×55	A×60	A×63	A×63	A×73	A×73	A×78	A×78	A×84	A×84	A×84
	800.5〜1000	800.5〜1000	—	—	—	—	A×77	A×82	A×86	A×87	A×100	A×100	A×108	A×108	A×115	A×115	A×115
	1000.5〜1200		—	—	—	—	A×73	A×79	A×82	A×83	A×96	A×96	A×102	A×102	A×111	A×111	A×111
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×71	A×76	A×80	A×81	A×93	A×93	A×100	A×100	A×108	A×108	A×108
	1000.5〜1200	1000.5〜1200	—	—	—	—	A×87	A×94	A×98	A×100	A×114	A×114	A×123	A×123	A×132	A×132	A×132

■大サイズ L−PSS□□ 上下面サーフェイス研磨(側面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A 0.5mm単位	B \ T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PSS□□	250 〜500	20〜25	A×26	A×26	A×24	A×24	A×24	A×24	A×25	A×25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜800		—	—	A×22	A×22	A×22	A×22	A×23	A×23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜800	25.5〜40	—	—	A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×23	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25	—	—	—	—
	500.5〜800	40.5〜60	—	—	A×19	A×19	A×21	A×21	A×21	A×21	A×22	A×23	A×23	A×24	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25
	500.5〜800	60.5〜80	—	—	A×21	A×21	A×21	A×22	A×22	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×26	A×26	A×27	A×27	A×27
	500.5〜800	80.5〜100	—	—	A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23	A×24	A×25	A×26	A×27	A×29	A×29	A×30	A×30	A×30
	500.5〜800	100.5〜125	—	—	—	—	A×23	A×24	A×25	A×25	A×26	A×27	A×29	A×30	A×31	A×31	A×33	A×33	A×33
	500.5〜800	125.5〜150	—	—	—	—	A×23	A×24	A×25	A×25	A×27	A×30	A×31	A×33	A×34	A×34	A×35	A×35	A×35
	500.5〜800	150.5〜160	—	—	—	—	A×26	A×26	A×27	A×29	A×30	A×31	A×32	A×34	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	500.5〜800	160.5〜200	—	—	—	—	A×29	A×29	A×31	A×31	A×33	A×34	A×35	A×38	A×40	A×40	A×42	A×42	A×42
	500.5〜800	200.5〜250	—	—	—	—	A×33	A×34	A×35	A×37	A×39	A×40	A×42	A×45	A×48	A×48	A×50	A×50	A×50
	500.5〜800	250.5〜300	—	—	—	—	A×35	A×37	A×39	A×40	A×42	A×43	A×47	A×50	A×53	A×53	A×56	A×56	A×56
	500.5〜800	300.5〜400	—	—	—	—	A×49	A×54	A×54	A×57	A×59	A×62	A×69	A×69	A×73	A×73	A×78	A×78	A×78
	500.5〜800		—	—	—	—	A×45	A×49	A×49	A×53	A×55	A×57	A×64	A×64	A×67	A×67	A×72	A×72	A×72
	500.5〜800	400.5〜500	—	—	—	—	A×43	A×48	A×48	A×50	A×53	A×63	A×70	A×70	A×73	A×73	A×78	A×78	A×78
	500.5〜800		—	—	—	—	A×49	A×55	A×55	A×59	A×62	A×71	A×79	A×79	A×85	A×85	A×89	A×89	A×89

▼板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

Price 価格

(例)SS2FN−255−220−18のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
255	×	12	＝	3,060(円)

■数量スライド価格 (▼1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

▼表示数量超えはお見積り

■標準サイズ 上下面フライス(側面仕上なし)A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +5 0

型式	A 1mm単位	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
SS2F□	20〜 50	10〜25	A×13	A×13	A×13	A×15	A×15	A×15	A×16	A×16	A×16	A×16	—	—	—	—
	51〜 75		A×10	A×10	A×10	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×13	—	—	—	—
	76〜100		A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	—	—	—	—
	101〜250		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	—	—	—	—
	26〜 50	26〜40	A×12	A×12	A×12	A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15	A×16	A×16	—	—
	51〜 75		A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	—	—
	76〜100		A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	—	—
	101〜200		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	—	—
	201〜500		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	—	—
	41〜 50	41〜60	A×11	A×11	A×12	A×10	A×10	A×12	A×13	A×14	A×16	A×16	A×19	A×20	A×23	A×23
	51〜 75		A×10	A×10	A×10	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×14	A×14	A×16	A×16	A×19	A×19
	76〜100		A×9	A×9	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×16	A×16
	101〜200		A×8	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12
	201〜500		A×8	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	61〜 75	61〜80	A×10	A×10	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×15	A×16	A×21	A×21
	76〜100		A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×14	A×14	A×16	A×16
	101〜200		A×6	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×11	A×13	A×13
	201〜500		A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×14	A×14
	81〜100	81〜100	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×13	A×14	A×16	A×20	A×20
	101〜200		A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×16	A×19	A×19
	201〜500		A×6	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×14	A×17	A×17
	101〜125	101〜125	A×10	A×10	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×13	A×13	A×15	A×17	A×22	A×22
	126〜200		A×8	A×9	A×9	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×14	A×16	A×21	A×21
	201〜500		A×6	A×8	A×9	A×7	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×18
	126〜200	126〜150	A×10	A×9	A×10	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×13	A×14	A×16	A×20	A×20
	201〜500		A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×13	A×15	A×17	A×17
	151〜200	151〜160	A×10	A×9	A×10	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×17	A×20	A×20
	201〜500		A×6	A×8	A×8	A×7	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×16	A×17	A×18
	161〜200	161〜200	—	A×11	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17	A×18	A×21	A×22
	201〜500		—	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×15	A×17	A×19	A×20
	201〜500	201〜250	—	A×11	A×11	A×10	A×12	A×12	A×13	A×15	A×15	A×16	A×18	A×21	A×24	A×25
	251〜500	251〜300	—	A×13	A×13	A×13	A×13	A×14	A×16	A×17	A×18	A×19	A×21	A×26	A×30	A×31

大サイズは P.1035・1036 に掲載しています。

■標準サイズ 上下面ロータリー研磨(側面仕上なし)A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +5 0

型式	A 1mm単位	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
SS2RG□	20〜 50	10〜25	A×15	A×15	A×15	A×19	A×19	A×19	A×20	A×20	A×20	A×20	—	—	—	—
	51〜 75		A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15	A×16	—	—	—	—
	76〜100		A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	—	—	—	—
	101〜250		A×7	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	—	—	—	—
	26〜 50	26〜40	A×14	A×14	A×14	A×17	A×18	A×18	A×18	A×19	A×19	A×19	A×21	A×21	—	—
	51〜 75		A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15	A×17	A×18	—	—
	76〜100		A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	—	—
	101〜200		A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	—	—
	201〜500		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	—	—
	41〜 50	41〜60	A×14	A×14	A×14	A×13	A×13	A×14	A×16	A×18	A×21	A×21	A×23	A×24	A×29	A×29
	51〜 75		A×13	A×13	A×13	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×18	A×18	A×21	A×21	A×23	A×23
	76〜100		A×12	A×11	A×11	A×10	A×11	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16	A×17	A×20	A×20
	101〜200		A×10	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14
	201〜500		A×10	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14
	61〜 75	61〜80	A×13	A×13	A×12	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×14	A×16	A×19	A×21	A×26	A×26
	76〜100		A×11	A×12	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×17	A×18	A×21	A×21
	101〜200		A×8	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×14	A×15	A×15
	201〜500		A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×16	A×18	A×18
	81〜100	81〜100	A×12	A×12	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×13	A×15	A×18	A×21	A×24	A×24
	101〜200		A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×16	A×21	A×23	A×23
	201〜500		A×8	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×19	A×22	A×22
	101〜125	101〜125	A×13	A×13	A×12	A×11	A×12	A×13	A×13	A×13	A×15	A×16	A×19	A×22	A×27	A×27
	126〜200		A×10	A×12	A×11	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×18	A×21	A×26	A×26
	201〜500		A×8	A×10	A×11	A×9	A×10	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×17	A×20	A×23	A×23
	126〜200	126〜150	A×13	A×12	A×13	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×16	A×18	A×21	A×24	A×24
	201〜500		A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×16	A×19	A×22	A×22
	151〜200	151〜160	A×13	A×11	A×13	A×11	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16	A×18	A×22	A×25	A×25
	201〜500		A×8	A×10	A×10	A×9	A×11	A×11	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×21	A×22	A×22
	161〜200	161〜200	—	A×14	A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×17	A×18	A×19	A×22	A×23	A×26	A×26
	201〜500		—	A×12	A×12	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×16	A×19	A×22	A×24	A×24
	201〜500	201〜250	—	A×14	A×14	A×13	A×14	A×14	A×15	A×19	A×19	A×20	A×23	A×26	A×30	A×30
	251〜500	251〜300	—	A×15	A×16	A×15	A×16	A×18	A×19	A×22	A×23	A×24	A×26	A×33	A×37	A×37

大サイズは P.1037 に掲載しています。

▼板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009 WEBなら素早く部品検索! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

SS400フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

上下面フライス

Price 価格

(例)L−SS2FM−1001−301−20.5のとき
A寸法 × 面積単価 ＝ 価格(1円単位は切捨)
1001 × 23 ＝ 23,020(円)

■数量スライド価格 (▼1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜10
値引率	基準単価

▼表示数量超えはお見積り

■大サイズ　L−SS2F□　①上下面フライス(側面仕上なし) A・B 1mm単位　T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0　B寸公差 +5 0

型式	A \ B \ T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SS2F□	251〜 400	10〜25	AX11	AX11	AX9	AX9	AX9	AX9	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	401〜 500		AX11	AX11	AX9	AX9	AX9	AX9	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	501〜 600		AX11	AX11	AX9	AX9	AX9	AX9	AX11	AX11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	601〜 800		AX9	AX9	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	801〜1000		AX9	AX9	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1001〜1200		AX9	AX9	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1201〜1400		AX9	AX9	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	501〜 600	26〜40	AX8	AX8	AX7	AX7	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	—	—	—	—
	601〜 800		AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	—	—	—	—
	801〜1000		AX9	AX9	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	AX11	—	—	—	—
	1001〜1200		AX9	AX9	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	—	—	—	—
	1201〜1400		AX9	AX9	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	—	—	—	—
	1401〜1600		AX9	AX9	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	—	—	—	—
	1601〜1800		AX9	AX9	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	—	—	—	—
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	—	—	—	—
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	—	—	—	—
	501〜 600	41〜60	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11
	601〜 800		AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12
	801〜1000		AX8	AX9	AX8	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12
	1001〜1200		—	—	AX8	AX8	AX8	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11
	1201〜1400		—	—	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11
	1401〜1600		—	—	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11
	1601〜1800		—	—	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14
	501〜 600	61〜80	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12
	601〜 800		AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14
	801〜1000		AX8	AX8	AX8	AX8	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	1001〜1200		—	—	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	1201〜1400		—	—	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13
	1401〜1600		—	—	AX7	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11
	1601〜1800		—	—	AX7	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	501〜 600	81〜100	AX9	AX9	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	601〜 800		AX8	AX9	AX8	AX9	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	801〜1000		AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	1001〜1200		—	—	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	1201〜1400		—	—	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14
	1401〜1600		—	—	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14
	1601〜1800		—	—	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	501〜 600	101〜125	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17
	601〜 800		AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	801〜1000		AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1001〜1200		—	—	AX10	AX10	AX10	AX10	AX10	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	1201〜1400		—	—	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	1401〜1600		—	—	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	1601〜1800		—	—	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	501〜 600	126〜150	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX18
	601〜 800		AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	801〜1000		AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1001〜1200		—	—	AX10	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1201〜1400		—	—	AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1401〜1600		—	—	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1601〜1800		—	—	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX20	AX20	AX20
	501〜 600	151〜160	AX10	AX10	AX10	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX19
	601〜 800		AX10	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX19	AX19	AX20	AX20
	801〜1000		AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19
	1001〜1200		—	—	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX19	AX19	AX19
	1201〜1400		—	—	AX9	AX10	AX10	AX11	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1401〜1600		—	—	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1601〜1800		—	—	AX9	AX9	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX18	AX18	AX18
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX12	AX12	AX13	AX13	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX13	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX20	AX20	AX20
	501〜 600	161〜200	AX10	AX11	AX11	AX12	AX13	AX13	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX22	AX21	AX21	AX21
	601〜 800		AX12	AX12	AX12	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX19	AX20	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23
	801〜1000		AX12	AX12	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX20	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22
	1001〜1200		—	—	AX11	AX11	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX18	AX19	AX20	AX20	AX22	AX22	AX22
	1201〜1400		—	—	AX10	AX11	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21
	1401〜1600		—	—	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX16	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX21	AX21	AX21
	1601〜1800		—	—	AX10	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX17	AX18	AX19	AX19	AX20	AX20	AX20
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX18	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX21	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23

▼板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

■大サイズ　L−SS2F□　②上下面フライス(側面仕上なし)A・B 1mm単位　T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0　B寸公差 +5 0

型式	A \ B \ T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SS2F□	501〜 600	201〜250	AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX19	AX19	AX21	AX22	AX24	AX24	AX27	AX27	AX27
	601〜 800		AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX21	AX21	AX22	AX24	AX25	AX27	AX29	AX29	AX29
	801〜1000		AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX20	AX20	AX22	AX23	AX24	AX26	AX26	AX26	AX26
	1001〜1200		—	—	AX13	AX13	AX14	AX16	AX17	AX17	AX19	AX19	AX21	AX22	AX24	AX24	AX25	AX25	AX25
	1201〜1400		—	—	AX12	AX13	AX14	AX15	AX17	AX17	AX18	AX18	AX20	AX22	AX24	AX24	AX24	AX24	AX24
	1401〜1600		—	—	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX18	AX18	AX20	AX21	AX23	AX23	AX24	AX24	AX24
	1601〜1800		—	—	AX12	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX20	AX21	AX23	AX23	AX24	AX24	AX24
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX16	AX17	AX18	AX18	AX20	AX22	AX23	AX23	AX25	AX25	AX25
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX18	AX18	AX21	AX21	AX23	AX24	AX26	AX26	AX28	AX28	AX28
	501〜 600	251〜300	AX14	AX14	AX14	AX15	AX17	AX18	AX19	AX19	AX21	AX21	AX23	AX26	AX28	AX28	AX30	AX30	AX30
	601〜 800		AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX23	AX23	AX26	AX28	AX31	AX31	AX33	AX33	AX33
	801〜1000		AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX19	AX20	AX21	AX22	AX22	AX24	AX25	AX28	AX30	AX32	AX32	AX32
	1001〜1200		—	—	AX14	AX16	AX17	AX17	AX19	AX20	AX22	AX22	AX24	AX24	AX26	AX28	AX29	AX29	AX29
	1201〜1400		—	—	AX13	AX14	AX15	AX17	AX18	AX19	AX21	AX21	AX23	AX24	AX26	AX26	AX28	AX28	AX28
	1401〜1600		—	—	AX13	AX14	AX15	AX16	AX18	AX18	AX21	AX21	AX22	AX24	AX25	AX25	AX27	AX27	AX27
	1601〜1800		—	—	AX13	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX20	AX22	AX24	AX25	AX25	AX27	AX27	AX27
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX17	AX18	AX19	AX19	AX22	AX24	AX24	AX24	AX26	AX26	AX26
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX21	AX21	AX23	AX23	AX25	AX27	AX29	AX29	AX33	AX33	AX33
	301〜 500	301〜400	—	—	AX28	AX28	AX30	AX34	AX34	AX35	AX37	AX37	AX44	AX44	AX47	AX47	AX51	AX51	AX51
	501〜 600		—	—	AX24	AX24	AX25	AX29	AX31	AX33	AX35	AX35	AX39	AX39	AX42	AX42	AX46	AX46	AX46
	601〜 800		—	—	AX21	AX21	AX22	AX25	AX25	AX27	AX31	AX31	AX36	AX36	AX37	AX37	AX40	AX40	AX40
	801〜1000		—	—	AX19	AX20	AX21	AX24	AX24	AX25	AX27	AX27	AX32	AX32	AX35	AX35	AX38	AX38	AX38
	1001〜1200		—	—	AX18	AX18	AX20	AX23	AX23	AX24	AX26	AX26	AX31	AX33	AX34	AX34	AX36	AX36	AX36
	1201〜1400		—	—	AX18	AX18	AX19	AX23	AX23	AX24	AX25	AX26	AX30	AX30	AX33	AX33	AX35	AX35	AX35
	1401〜1600		—	—	AX17	AX17	AX19	AX21	AX21	AX24	AX25	AX25	AX30	AX30	AX32	AX34	AX35	AX35	AX35
	1601〜1800		—	—	AX17	AX17	AX18	AX21	AX22	AX23	AX24	AX25	AX29	AX29	AX31	AX31	AX34	AX34	AX34
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX21	AX23	AX24	AX24	AX29	AX29	AX31	AX31	AX34	AX34	AX34
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX25	AX27	AX29	AX29	AX35	AX35	AX38	AX38	AX41	AX41	AX41
	401〜 500	401〜500	—	—	AX24	AX24	AX27	AX31	AX31	AX34	AX35	AX36	AX43	AX43	AX46	AX46	AX51	AX51	AX51
	501〜 600		—	—	AX24	AX24	AX26	AX30	AX30	AX32	AX34	AX35	AX42	AX42	AX45	AX45	AX48	AX48	AX48
	601〜 800		—	—	AX25	AX25	AX27	AX31	AX31	AX34	AX35	AX35	AX41	AX41	AX44	AX44	AX48	AX48	AX48
	801〜1000		—	—	AX24	AX24	AX25	AX29	AX29	AX32	AX32	AX33	AX38	AX38	AX41	AX41	AX45	AX45	AX45
	1001〜1200		—	—	—	AX23	AX24	AX28	AX28	AX30	AX31	AX32	AX37	AX37	AX40	AX40	AX43	AX43	AX43
	1201〜1400		—	—	—	AX22	AX24	AX27	AX27	AX29	AX30	AX31	AX36	AX36	AX38	AX38	AX42	AX42	AX42
	1401〜1600		—	—	—	—	AX23	AX26	AX26	AX29	AX29	AX30	AX36	AX36	AX38	AX38	AX41	AX41	AX41
	1601〜1800		—	—	—	—	—	—	AX26	AX28	AX29	AX30	AX35	AX35	AX38	AX38	AX40	AX40	AX40
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX26	AX28	AX29	AX29	AX34	AX34	AX37	AX37	AX40	AX40	AX40
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX31	AX34	AX36	AX37	AX43	AX43	AX47	AX47	AX51	AX51	AX51
	501〜 600	501〜600	—	—	AX27	AX29	AX31	AX35	AX35	AX36	AX38	AX39	AX46	AX49	AX48	AX54	AX58	AX58	AX58
	601〜 800		—	—	AX31	AX31	AX32	AX37	AX37	AX39	AX41	AX42	AX50	AX50	AX54	AX54	AX59	AX59	AX59
	801〜1000		—	—	AX29	AX29	AX30	AX34	AX34	AX37	AX38	AX39	AX46	AX46	AX50	AX50	AX55	AX55	AX55
	1001〜1200		—	—	—	—	AX28	AX33	AX33	AX36	AX38	AX38	AX44	AX44	AX48	AX48	AX53	AX53	AX53
	1201〜1400		—	—	—	—	—	—	AX32	AX35	AX37	AX37	AX43	AX43	AX47	AX47	AX51	AX51	AX51
	1401〜1600		—	—	—	—	—	—	AX31	AX34	AX36	AX37	AX42	AX42	AX46	AX46	AX50	AX50	AX50
	1601〜1800		—	—	—	—	—	—	AX31	AX33	AX35	AX36	AX42	AX42	AX45	AX45	AX49	AX49	AX49
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX30	AX33	AX35	AX36	AX41	AX41	AX45	AX45	AX49	AX49	AX49
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX38	AX41	AX43	AX45	AX52	AX52	AX56	AX56	AX62	AX62	AX62
	601〜 800	601〜800	—	—	AX39	AX39	AX42	AX48	AX48	AX53	AX56	AX57	AX66	AX66	AX72	AX72	AX78	AX78	AX78
	801〜1000		—	—	AX37	AX37	AX39	AX45	AX45	AX49	AX52	AX53	AX62	AX62	AX67	AX67	AX73	AX73	AX73
	1001〜1200		—	—	—	—	AX38	AX43	AX43	AX47	AX50	AX51	AX59	AX59	AX64	AX64	AX70	AX70	AX70
	1201〜1400		—	—	—	—	—	—	AX42	AX46	AX48	AX49	AX57	AX57	AX62	AX62	AX68	AX68	AX68
	1401〜1600		—	—	—	—	—	—	AX41	AX45	AX47	AX48	AX57	AX57	AX61	AX61	AX66	AX66	AX66
	1601〜1800		—	—	—	—	—	—	AX40	AX44	AX46	AX47	AX56	AX56	AX60	AX60	AX65	AX65	AX65
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX39	AX43	AX46	AX47	AX55	AX55	AX59	AX59	AX64	AX64	AX64
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX52	AX56	AX60	AX61	AX71	AX71	AX77	AX77	AX84	AX84	AX84
	801〜1000	801〜1000	—	—	—	—	—	—	AX57	AX61	AX65	AX66	AX77	AX77	AX84	AX84	AX92	AX92	AX92
	1001〜1200		—	—	—	—	—	—	AX54	AX58	AX62	AX63	AX75	AX75	AX80	AX80	AX87	AX87	AX87
	1201〜1400		—	—	—	—	—	—	AX60	AX66	AX69	AX61	AX72	AX72	AX78	AX78	AX85	AX85	AX85
	1401〜1600		—	—	—	—	—	—	AX59	AX64	AX68	AX69	AX81	AX71	AX76	AX76	AX83	AX83	AX83
	1601〜1800		—	—	—	—	—	—	AX58	AX62	AX67	AX68	AX80	AX70	AX76	AX76	AX82	AX82	AX82
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX57	AX62	AX66	AX67	AX79	AX69	AX75	AX75	AX80	AX80	AX80
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX65	AX71	AX75	AX76	AX89	AX89	AX96	AX96	AX104	AX104	AX104
	1001〜1200	1001〜1200	—	—	—	—	—	—	AX65	AX71	AX75	AX76	AX89	AX89	AX96	AX96	AX105	AX105	AX105
	1201〜1400		—	—	—	—	—	—	AX63	AX69	AX73	AX74	AX87	AX87	AX94	AX94	AX102	AX102	AX102
	1401〜1600		—	—	—	—	—	—	AX70	AX77	AX71	AX72	AX85	AX85	AX92	AX92	AX99	AX99	AX99
	1601〜1800		—	—	—	—	—	—	AX69	AX76	AX70	AX71	AX83	AX83	AX90	AX90	AX98	AX98	AX98
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX69	AX74	AX79	AX80	AX82	AX82	AX89	AX89	AX96	AX96	AX96
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX77	AX85	AX89	AX90	AX106	AX106	AX115	AX115	AX125	AX125	AX125
	1201〜1400	1201〜1500	—	—	—	—	—	—	AX78	AX86	AX91	AX92	AX108	AX108	AX117	AX117	AX127	AX127	AX127
	1401〜1600		—	—	—	—	—	—	AX89	AX96	AX89	AX90	AX106	AX106	AX114	AX114	AX124	AX124	AX124
	1601〜1800		—	—	—	—	—	—	AX86	AX94	AX87	AX89	AX104	AX104	AX113	AX113	AX122	AX122	AX122
	1801〜2000		—	—	—	—	—	—	AX85	AX93	AX98	AX100	AX117	AX117	AX111	AX111	AX120	AX120	AX120
	2001〜2500		—	—	—	—	—	—	AX97	AX105	AX111	AX113	AX132	AX132	AX143	AX143	AX155	AX155	AX155

▼板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009　3クリックで見積・注文へ!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

SS400 FREE PLATES –PRICE–

SS400フリープレート 価格表


上下面ロータリー

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

Price 価格

(例)L−SS2RGM−1001−301−20.5のとき

A寸法 1001 × 面積単価 27 = 価格(1円単位は切捨) 27,020(円)

■数量スライド価格 (▼1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

▼表示数量超えはお見積り

■大サイズ L−SS2RG□ 上下面ロータリー(側面仕上なし)A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +5 0

型式	A \ B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SS2RG□	251〜 400 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	401〜 500 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	501〜 600 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	601〜 800 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	801〜1000 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1001〜1200 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1201〜1400 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1401〜1600 / 10〜25	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	501〜 600 / 26〜40	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX12	—	—	—	—
	601〜 800 / 26〜40	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	—	—	—	—
	801〜1000 / 26〜40	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	—	—	—	—
	1001〜1200 / 26〜40	—	—	—	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—
	1201〜1400 / 26〜40	—	—	—	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—
	1401〜1600 / 26〜40	—	—	—	—	—	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—
	1601〜1800 / 26〜40	—	—	—	—	—	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	—	—	—	—
	501〜 600 / 41〜60	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13
	601〜 800 / 41〜60	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	801〜1000 / 41〜60	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	1001〜1200 / 41〜60	—	—	—	—	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	1201〜1400 / 41〜60	—	—	—	—	—	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	1401〜1600 / 41〜60	—	—	—	—	—	—	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	1601〜1800 / 41〜60	—	—	—	—	—	—	—	—	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	501〜 600 / 61〜80	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15
	601〜 800 / 61〜80	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16
	801〜1000 / 61〜80	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1001〜1200 / 61〜80	—	—	—	—	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	1201〜1400 / 61〜80	—	—	—	—	—	—	—	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	1401〜1600 / 61〜80	—	—	—	—	—	—	—	—	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15
	501〜 600 / 81〜100	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16
	601〜 800 / 81〜100	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18
	801〜1000 / 81〜100	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18
	1001〜1200 / 81〜100	—	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1201〜1400 / 81〜100	—	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17
	1401〜1600 / 81〜100	—	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	501〜 600 / 101〜125	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	601〜 800 / 101〜125	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21
	801〜1000 / 101〜125	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21
	1001〜1200 / 101〜125	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX20	AX20	AX21	AX20
	1201〜1400 / 101〜125	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	1401〜1600 / 101〜125	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18
	501〜 600 / 126〜150	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21
	601〜 800 / 126〜150	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23
	801〜1000 / 126〜150	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX21	AX22	AX22
	1001〜1200 / 126〜150	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX21	AX22	AX22
	1201〜1400 / 126〜150	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21
	1401〜1600 / 126〜150	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX22	AX22
	501〜 600 / 151〜160	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX20	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22
	601〜 800 / 151〜160	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX21	AX22	AX23	AX23	AX24	AX24	AX24
	801〜1000 / 151〜160	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23
	1001〜1200 / 151〜160	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX20	AX21	AX21	AX23	AX23	AX23
	1201〜1400 / 151〜160	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX20	AX21	AX21	AX22	AX22
	1401〜1600 / 151〜160	AX13	AX13	AX14	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX22	AX22	AX22
	501〜 600 / 161〜200	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX21	AX22	AX24	AX24	AX25	AX25	AX25
	601〜 800 / 161〜200	AX15	AX16	AX17	AX18	AX20	AX20	AX22	AX22	AX23	AX24	AX26	AX26	AX28	AX28	AX28
	801〜1000 / 161〜200	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX21	AX22	AX24	AX25	AX25	AX27	AX27	AX27
	1001〜1200 / 161〜200	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX22	AX22	AX24	AX24	AX24
	1201〜1400 / 161〜200	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX18	AX19	AX20	AX22	AX22	AX23	AX23
	1401〜1600 / 161〜200	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX16	AX18	AX18	AX19	AX20	AX21	AX21	AX23	AX23
	501〜 600 / 201〜250	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX21	AX23	AX25	AX26	AX26	AX28	AX28	AX28
	601〜 800 / 201〜250	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX22	AX23	AX23	AX25	AX27	AX29	AX29	AX31	AX31	AX31
	801〜1000 / 201〜250	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX21	AX23	AX23	AX24	AX26	AX28	AX28	AX30	AX30	AX30
	1001〜1200 / 201〜250	AX16	AX17	AX18	AX19	AX20	AX20	AX22	AX22	AX23	AX25	AX27	AX27	AX29	AX29	AX29
	1201〜1400 / 201〜250	AX16	AX17	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX21	AX23	AX24	AX26	AX26	AX28	AX28	AX28
	1401〜1600 / 201〜250	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX19	AX21	AX21	AX22	AX24	AX25	AX25	AX27	AX27	AX27
	501〜 600 / 251〜300	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX22	AX24	AX24	AX26	AX28	AX30	AX30	AX32	AX32	AX32
	601〜 800 / 251〜300	AX18	AX19	AX21	AX22	AX23	AX24	AX26	AX26	AX28	AX30	AX32	AX32	AX35	AX35	AX35
	801〜1000 / 251〜300	AX18	AX19	AX20	AX21	AX23	AX23	AX25	AX25	AX27	AX29	AX31	AX31	AX34	AX34	AX34
	1001〜1200 / 251〜300	AX17	AX18	AX20	AX21	AX22	AX22	AX24	AX24	AX26	AX28	AX30	AX30	AX32	AX32	AX32
	1201〜1400 / 251〜300	AX17	AX18	AX19	AX20	AX21	AX22	AX24	AX24	AX25	AX27	AX29	AX29	AX31	AX31	AX31
	1401〜1600 / 251〜300	—	AX18	AX19	AX20	AX21	AX21	AX23	AX23	AX25	AX27	AX29	AX29	AX31	AX31	AX31
	301〜 500 / 301〜400	AX32	AX32	AX34	AX39	AX39	AX42	AX44	AX45	AX51	AX55	AX55	AX55	AX59	AX59	AX59
	501〜 600 / 301〜400	AX29	AX29	AX30	AX34	AX34	AX37	AX39	AX40	AX46	AX46	AX49	AX49	AX53	AX53	AX53
	601〜 800 / 301〜400	AX25	AX25	AX26	AX29	AX29	AX32	AX33	AX34	AX40	AX40	AX43	AX43	AX46	AX46	AX46
	801〜1000 / 301〜400	AX23	AX23	AX25	AX28	AX28	AX30	AX31	AX32	AX37	AX37	AX40	AX40	AX43	AX43	AX43
	1001〜1200 / 301〜400	AX22	AX22	AX24	AX27	AX27	AX29	AX30	AX31	AX35	AX35	AX39	AX39	AX42	AX42	AX42
	1201〜1400 / 301〜400	AX22	AX22	AX23	AX26	AX26	AX28	AX29	AX30	AX34	AX34	AX37	AX37	AX41	AX41	AX41
	1401〜1600 / 301〜400	AX21	AX21	AX23	AX25	AX25	AX27	AX29	AX29	AX34	AX34	AX36	AX36	AX40	AX40	AX40
	401〜 500 / 401〜500	AX29	AX29	AX31	AX34	AX34	AX37	AX40	AX40	AX46	AX46	AX50	AX50	AX54	AX54	AX54
	501〜 600 / 401〜500	AX28	AX28	AX30	AX33	AX33	AX36	AX39	AX39	AX45	AX45	AX48	AX48	AX52	AX52	AX52
	601〜 800 / 401〜500	AX31	AX31	AX33	AX37	AX37	AX40	AX42	AX43	AX49	AX49	AX53	AX53	AX57	AX57	AX57
	801〜1000 / 401〜500	AX29	AX29	AX31	AX34	AX34	AX37	AX40	AX40	AX46	AX46	AX50	AX50	AX54	AX54	AX54
	1001〜1200 / 401〜500	—	AX28	AX29	AX33	AX33	AX35	AX37	AX39	AX45	AX45	AX48	AX48	AX51	AX51	AX51
	1201〜1400 / 401〜500	—	—	AX29	AX32	AX32	AX35	AX36	AX37	AX43	AX43	AX47	AX47	AX50	AX50	AX50
	1401〜1600 / 401〜500	—	—	AX28	AX31	AX31	AX34	AX35	AX36	AX42	AX42	AX46	AX46	AX49	AX49	AX49
	501〜 600 / 501〜600	AX33	AX33	AX35	AX40	AX40	AX43	AX45	AX46	AX53	AX53	AX57	AX57	AX61	AX61	AX61
	601〜 800 / 501〜600	AX39	AX39	AX41	AX46	AX46	AX49	AX52	AX52	AX60	AX60	AX64	AX64	AX69	AX69	AX69
	801〜1000 / 501〜600	AX35	AX35	AX39	AX43	AX43	AX46	AX48	AX49	AX56	AX56	AX60	AX60	AX65	AX65	AX65
	1001〜1200 / 501〜600	—	—	AX36	AX41	AX41	AX44	AX46	AX47	AX54	AX54	AX58	AX58	AX62	AX62	AX62
	1201〜1400 / 501〜600	—	—	—	—	AX40	AX43	AX45	AX46	AX53	AX53	AX56	AX56	AX61	AX61	AX61
	1401〜1600 / 501〜600	—	—	—	—	AX39	AX42	AX44	AX45	AX51	AX51	AX55	AX55	AX59	AX59	AX59
	601〜 800 / 601〜800	AX52	AX52	AX55	AX62	AX62	AX66	AX69	AX70	AX81	AX81	AX87	AX87	AX93	AX93	AX93
	801〜1000 / 601〜800	AX49	AX49	AX52	AX58	AX58	AX62	AX65	AX66	AX76	AX76	AX81	AX81	AX87	AX87	AX87
	1001〜1200 / 601〜800	—	—	AX50	AX56	AX56	AX60	AX62	AX63	AX73	AX73	AX78	AX78	AX84	AX84	AX84
	1201〜1400 / 601〜800	—	—	—	—	AX54	AX58	AX61	AX62	AX71	AX71	AX76	AX76	AX81	AX81	AX81
	1401〜1600 / 601〜800	—	—	—	—	AX53	AX57	AX60	AX60	AX69	AX69	AX74	AX74	AX80	AX80	AX80
	801〜1000 / 801〜1000	—	—	—	—	AX73	AX78	AX82	AX83	AX95	AX95	AX102	AX102	AX109	AX109	AX109
	1001〜1200 / 801〜1000	—	—	—	—	AX69	AX75	AX78	AX79	AX91	AX91	AX97	AX97	AX105	AX105	AX105
	1201〜1400 / 801〜1000	—	—	—	—	AX68	AX72	AX76	AX77	AX88	AX88	AX95	AX95	AX102	AX102	AX102
	1001〜1200 / 1001〜1200	—	—	—	—	AX83	AX89	AX93	AX95	AX108	AX108	AX117	AX117	AX126	AX126	AX126

▼板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

SS400 A DIMENSION SPECIFIED PLATES -STANDARD SIZE / LARGE SIZE-

SS400 A寸フリープレート

ー標準サイズ/大サイズー


6面フライス


6面フライス+上下面ロータリー

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

▼類似寸法は加工部品Cナビガイドブック:P.223・224



RoHS

型式	仕上げ方法	サイズ
SSA	6面フライス上下面ロータリー研磨	標準サイズ
SST6F	6面フライス	大サイズ
SST	6面フライス上下面ロータリー研磨	

寸法公差 A・B	~99mm	100〜250	251〜
	±0.2	±0.25	±0.4



Order 注文例 型式 SSA — A — B — T — 100 — 100 — 8

Delivery 出荷日
- ●SSA 3 日目発送 ストーク A 800円/1本 P.82 ▼同一サイズ3本以上は一律2,160円
- ●SST6F ●SST 5 日目発送 ストーク B 800円/1本 P.82 ▼同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格 (例)SSA−380−100−25のとき A寸法 380 × 面積単価 14 = 価格(1円単位は切捨) 5,320(円)

■数量スライド価格 (▼1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

▼表示数量超えはお見積り

■精度基準 (最大値)

項目		SST6F	SSA・SST
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T5・6	—	0.05
	T8〜15	0.07	0.03
	T16〜25	0.05	0.015
	T26〜	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015以下	
全周面取り		C0.5〜C1.0	

■標準サイズ
■6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)

型式	A 1mm単位 \ B \ T	5・6	8・9	10	12・13	15・16	19・20	22	25	28	30	34・35	40	50
SSA	25〜 50 / 25	AX17	AX17	AX17	AX21	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22	AX22	AX23	AX25	AX27
	51〜 75 / 25	AX14	AX14	AX14	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX18	AX20	AX21	AX23
	76〜100 / 25	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX17	AX19
	101〜250 / 25	AX8	AX7	AX7	AX7	AX7	AX8	AX8	AX9	AX9	AX10	AX12	AX13	AX14
	30〜 50 / 40	AX16	AX16	AX16	AX19	AX20	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21	AX23	AX23	AX24
	51〜 75 / 40	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX19	AX20	AX21
	76〜100 / 40	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16
	101〜200 / 40	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX12	AX12	AX13
	201〜500 / 40	AX6	AX6	AX6	AX6	AX6	AX6	AX7	AX8	AX8	AX8	AX9	AX10	AX11
	30〜 50 / 60	AX15	AX15	AX16	AX14	AX14	AX16	AX18	AX20	AX23	AX23	AX26	AX27	AX32
	51〜 75 / 60	AX14	AX14	AX14	AX13	AX13	AX14	AX16	AX17	AX20	AX20	AX23	AX23	AX26
	76〜100 / 60	AX13	AX12	AX12	AX11	AX12	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX22
	101〜200 / 60	AX11	AX10	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16
	201〜500 / 60	AX11	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15
	30〜 50 / 80	AX16	AX15	AX14	AX13	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX23	AX28	AX34
	51〜 75 / 80	AX14	AX14	AX13	AX12	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX18	AX21	AX23	AX29
	76〜100 / 80	AX12	AX13	AX12	AX12	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX19	AX20	AX23
	101〜200 / 80	AX9	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX17	AX17	AX18	AX21
	201〜500 / 80	AX8	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX14	AX16	AX18	AX20
	30〜 50 / 100	AX17	AX16	AX14	AX13	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX20	AX23	AX26	AX29
	51〜 75 / 100	AX14	AX14	AX14	AX13	AX12	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX18	AX21	AX25
	76〜100 / 100	AX13	AX13	AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX17	AX18	AX20
	101〜200 / 100	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX18	AX20	AX23
	201〜500 / 100	AX9	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX17	AX21	AX24
	50〜 75 / 125	AX18	AX16	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX19	AX23	AX26	AX31	
	76〜100 / 125	AX15	AX15	AX13	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX22	AX25	AX30
	101〜125 / 125	AX14	AX14	AX13	AX12	AX13	AX14	AX14	AX14	AX17	AX18	AX21	AX24	AX30
	126〜200 / 125	AX11	AX13	AX12	AX11	AX12	AX13	AX13	AX14	AX16	AX17	AX20	AX23	AX29
	201〜500 / 125	AX9	AX11	AX12	AX10	AX11	AX12	AX13	AX14	AX15	AX16	AX19	AX22	AX25
	101〜200 / 150	AX14	AX13	AX14	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX18	AX20	AX23	AX27
	201〜500 / 150	AX10	AX11	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX14	AX15	AX18	AX21	AX24	
	101〜200 / 160	AX14	AX12	AX14	AX12	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX20	AX24	AX28
	201〜500 / 160	AX9	AX11	AX11	AX10	AX12	AX12	AX14	AX14	AX15	AX16	AX18	AX23	AX24
	101〜200 / 200	—	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX17	AX19	AX20	AX21	AX24	AX25	AX29
	201〜500 / 200	—	AX13	AX13	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX20	AX23	AX25
	101〜200 / 250	—	AX16	AX17	AX16	AX17	AX18	AX20	AX23	AX23	AX24	AX26	AX30	AX34
	201〜500 / 250	—	AX15	AX15	AX14	AX16	AX16	AX17	AX20	AX20	AX21	AX24	AX28	AX32
	101〜200 / 300	—	AX23	AX23	AX23	AX23	AX24	AX27	AX28	AX30	AX32	AX35	AX41	AX44
	201〜500 / 300	—	AX17	AX18	AX17	AX18	AX20	AX21	AX23	AX24	AX25	AX28	AX35	AX40

■大サイズ
■6面フライス(エコノミータイプ)

型式	A 1mm単位 \ B \ T	10	12	13	15	16	20	22	25	30
SST6F	501〜 800 / 125	AX9	AX10	AX10	AX10	AX10	AX11	AX10	AX11	AX11
	501〜 800 / 150	AX10	AX11	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14
	501〜 800 / 160	AX11	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14
	501〜 800 / 200	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX17
	501〜 800 / 250	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX17	AX17	AX18	AX21
	501〜 800 / 300	AX17	AX18	AX18	AX19	AX21	AX21	AX22	AX22	AX23
	301〜 800 / 350	AX19	AX21	AX21	AX22	AX22	AX22	AX22	AX24	AX29
	801〜1200 / 350	AX22	AX22	AX21	AX21	AX23	AX24	AX24	AX25	AX26
	351〜 800 / 400	AX23	AX23	AX23	AX22	AX23	AX24	AX27	AX27	AX31
	801〜1200 / 400	AX26	AX25	AX25	AX25	AX26	AX28	AX28	AX28	AX29
	401〜 800 / 450	AX24	AX24	AX24	AX24	AX25	AX29	AX29	AX31	AX35
	801〜1200 / 450	AX29	AX29	AX27	AX29	AX29	AX29	AX31	AX31	AX33
	451〜 800 / 500	AX28	AX28	AX28	AX29	AX29	AX32	AX32	AX37	AX38
	801〜1200 / 500	AX32	AX32	AX27	AX31	AX31	AX32	AX32	AX35	AX37
	501〜 800 / 600	AX33	AX33	AX32	AX35	AX35	AX38	AX38	AX41	AX45
	801〜1200 / 600	AX38	AX38	AX37	AX35	AX37	AX38	AX39	AX41	AX45
	601〜 800 / 800	AX44	AX44	AX44	AX44	AX45	AX46	AX49	AX50	AX52
	801〜1200 / 800	AX45	AX45	AX45	AX44	AX46	AX46	AX49	AX50	AX52
SST	501〜 800 / 125	AX10	AX11	AX11	AX11	AX11	AX12	AX12	AX12	AX12
	501〜 800 / 150	AX11	AX12	AX12	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15
	501〜 800 / 160	AX12	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX16
	501〜 800 / 200	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16	AX19
	501〜 800 / 250	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX19	AX20	AX23
	501〜 800 / 300	AX19	AX20	AX20	AX21	AX21	AX23	AX23	AX24	AX26
	301〜 800 / 350	AX21	AX23	AX23	AX24	AX24	AX24	AX24	AX27	AX32
	801〜1200 / 350	AX24	AX24	AX23	AX23	AX25	AX27	AX28	AX27	AX29
	351〜 800 / 400	AX25	AX25	AX26	AX24	AX26	AX27	AX30	AX30	AX34
	801〜1200 / 400	AX29	AX28	AX28	AX28	AX29	AX31	AX31	AX31	AX32
	401〜 800 / 450	AX27	AX27	AX27	AX27	AX28	AX32	AX32	AX34	AX39
	801〜1200 / 450	AX32	AX32	AX30	AX32	AX32	AX32	AX32	AX34	AX37
	451〜 800 / 500	AX31	AX31	AX31	AX32	AX32	AX35	AX35	AX41	AX42
	801〜1200 / 500	AX35	AX35	AX32	AX34	AX34	AX35	AX36	AX39	AX41
	501〜 800 / 600	AX37	AX37	AX36	AX39	AX39	AX42	AX42	AX46	AX50
	801〜1200 / 600	AX42	AX42	AX41	AX39	AX41	AX42	AX43	AX46	AX50
	601〜 800 / 800	AX49	AX49	AX49	AX49	AX50	AX51	AX54	AX55	AX58
	801〜1200 / 800	AX50	AX50	AX50	AX49	AX51	AX51	AX54	AX55

SS400 ANNEALED FREE PLATES

SS400焼鈍材 フリープレート

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

■SS400焼鈍材の特長
焼鈍熱処理を施しているため、加工歪みが出にくく加工時の反り対策にお奨めです。

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223

RoHS



6面仕上品
PV□□□
L−PV□□□

上下面仕上品(側面仕上なし)
SV2F□
L−SV2F□
SV2RG□
L−SV2RG□

上下面仕上方法
(フライス加工) PVF□□ / L−PVF□□ / SV2F□ / L−SV2F□
(ロータリー研磨) PVR□□ / L−PVR□□ / SV2RG□ / L−SV2RG□
(サーフェイス研磨) PVS□□ / L−PVS□□



側面仕上なし(L−)SV2F・SV2RGのA・B面は黒皮・溶断・ノコ切断跡が残ります。また錆が付着している場合があります。

M 材質 SS400焼鈍材

6面仕上品

上下面仕上方法		型式 Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B	T
					A≧B		
フライス加工	標準サイズ	PVF	P Q N M	P Q N M	20 ～ 500	20～ 300	4～50
	大サイズ	L−PVF			300.5～2000	100～ 800	10～50
ロータリー研磨	標準サイズ	PVR			20 ～ 500	20～ 300	4～50
	大サイズ	L−PVR			300.5～1400	100～1000	10～50
サーフェイス研磨	標準サイズ	PVS			20 ～ 500	20～ 300	4～50
	大サイズ	L−PVS			300.5～ 800	100～ 500	10～50

上下面仕上品(側面仕上なし) 公差にご注意ください。

上下面仕上方法		型式 Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	指定0.5mm単位 T
					A≧B		
フライス加工	標準サイズ	SV2F	P Q N M	A^{+5}_{0} B^{+5}_{0}	20～ 500	10～ 300	5～50
	大サイズ	L−SV2F			301～2000	100～1200	10～50
ロータリー研磨	標準サイズ	SV2RG			20～ 500	10～ 300	5～50
	大サイズ	L−SV2RG			301～1400	100～1000	10～50

サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差

上下面仕上方法	P	Q	N	M
フライス加工	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
ロータリー研磨	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
サーフェイス研磨	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差(6面仕上品のみ適用)

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準ー標準サイズー (最大値)

項目		上下面仕上方法 フライス加工	ロータリー研磨	サーフェイス研磨
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T4～7.5	0.1	0.05	0.05
	T8～15.5	0.07	0.03	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015	0.015
	T26～50	0.05	0.012	0.012
基準面直角度(6面仕上品のみ適用)		100mmに対し0.015		
全周面取り	上下面仕上品	バリ取りのみ		
	6面仕上品	C0.2～C0.5		

■精度基準ー大サイズー

項目		フライス加工 ～500	～1000	1000.5～	ロータリー研磨 ～500	～1000	1000.5～	サーフェイス研磨 ～500	500.5～
A・B寸法									
平面度(全長に対して)	T5～9.5	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.1	0.2
	T10～19.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2
	T20～29.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.05	0.1
	T30～50	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.05	0.1
板厚平行度(100mmに対して)		0.05			0.012			0.012	
基準面直角度(6面仕上品のみ適用)		100mmに対し0.015							
全周面取り	上下面仕上品	バリ取りのみ							
	6面仕上品	C0.2～C0.5							

Order 注文例

型式								
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	−	A	− B −	T	
PV	F	Q	M	−	255	− 220 −	18	

Delivery 出荷日

■標準サイズ
- ●SV2F□ / ●PVF□□ : 3 日目発送 — ストークT 800円/1本, ストークA 400円/1本 P.82
  同一サイズ3本以上は一律1,080円(ストークTは除く)
- ●SV2RG□ / ●PVR□□ : 3 日目発送 — ストークA 800円/1本 P.82
  同一サイズ3本以上は一律2,160円
- ●PVS□□ : 3 日目発送

■大サイズ
- ●L−SV2F□ / ●L−PVF□□ : 8 日目発送
- ●L−SV2RG□ / ●L−PVR□□ : 8 日目発送
- ●L−PVS□□ : 9 日目発送

Type	価格ページ
PVF	P.1040
L−PVF	P.1041
PVR	P.1040
L−PVR	P.1042
PVS	P.1040
L−PVS	P.1042
SV2F	P.1043
L−SV2F	P.1044・1045
SV2RG	P.1043
L−SV2RG	P.1046

Alteration 追加工

型式	− A − B − T	− (CSC…etc.)
L−PVRNM	− 1200 − 610 − 30 −	CSC

上下面仕上品SV2F・L-SV2F・SV2RG・L-SV2RGは追加工をご利用できません。

Alterations	全周面取り	コーナーカット変更
		 大サイズプレートのコーナーカット面粗度：A>1000又はB>300はv
Code	CSC・CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	全周面取り値を変更します。 面取り値 規格 C0.2～0.5 / CSC C0.1以下 / CBC C0.5～1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをCSでカットする場合→ CCA5-CCD5
¥/1Code	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～ 5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

Price 価格

(例)PVFQM−255.5−220.0−18.0のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
255.5 × 15.6 = 3,980(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■標準サイズ A・B・T 0.5mm単位

PVF□□ (6面フライス)

型式	A	B \ T	4・4.5	5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PVF□□	20 ～ 50	20～25	A×25.8	A×16.3	A×15.7	A×15.9	A×18.6	A×18.8	A×18.6	A×19.9	A×19.9	A×20	A×20	A×20	A×22.3	A×24.5	A×24.6
	50.5～ 75		A×18.3	A×12	A×12	A×12.1	A×14.2	A×14.3	A×14.3	A×15.4	A×15.5	A×15.6	A×15.6	A×18	A×19.2	A×20.3	A×20.4
	75.5～100		A×15.1	A× 9.8	A× 9.9	A× 9.9	A×11	A×11	A×11.1	A×11.2	A×12.4	A×12.4	A×12.4	A×13.5	A×15.8	A×16.9	A×17
	100.5～250		—	A× 6.6	A× 6.7	A× 6.7	A× 6.7	A× 6.7	A× 6.7	A× 6.8	A× 8	A× 8	A× 9.2	A×11.5	A×11.6	A×12.6	A×12.7
	25.5～ 50	25.5～40	A×20.5	A×15.6	A×15.8	A×15.6	A×18	A×19.2	A×19.2	A×19.2	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×21.6	A×21.6	A×22.8	A×22.8
	50.5～ 75		A×20.4	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.8	A×16.8	A×16.8	A×18	A×19.2	A×20.4	A×20.4
	75.5～100		A×16.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×12	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×15.6
	100.5～200		—	A× 7.2	A× 7.2	A× 7.2	A× 7.2	A×7.2	A× 7.2	A× 8.4	A× 8.4	A× 9.6	A× 9.6	A×10.8	A×12	A×12	A×12
	200.5～500		—	A× 6	A× 6	A× 6	A× 6	A× 6	A× 6	A× 7.2	A× 7.2	A× 7.2	A× 7.2	A× 8.4	A× 9.6	A×10.8	A×10.8
	40.5～ 50	40.5～60	A×21.6	A×14.4	A×14.4	A×15.6	A×13.2	A×13.2	A×15.6	A×16.8	A×19.2	A×21.6	A×21.6	A×25.2	A×26.4	A×31.2	A×31.2
	50.5～ 75		A×20.4	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×12	A×12	A×13.2	A×15.6	A×16.8	A×19.2	A×19.2	A×21.6	A×21.6	A×25.2	A×25.2
	75.5～100		A×18	A×12	A×12	A×12	A×10.8	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×16.8	A×16.8	A×18	A×21.6	A×21.6
	100.5～200		—	A×10.8	A× 9.6	A× 9.6	A× 9.6	A×10.8	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×15.6
	200.5～500		—	A×10.8	A× 9.6	A× 9.6	A× 9.6	A×10.8	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×14.4
	60.5～ 75	60.5～80	A×20.4	A×13.2	A×13.2	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×15.6	A×16.8	A×20.4	A×21.6	A×27.6	A×27.6
	75.5～100		A×18	A×12	A×12	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×18	A×19.2	A×21.6	A×21.6
	100.5～200		—	A× 8.4	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×16.8	A×14.4	A×16.8	A×16.8
	200.5～500		—	A× 7.2	A× 8.4	A× 8.4	A× 9.6	A× 9.6	A×10.8	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×15.6	A×16.8	A×19.2	A×19.2
	80.5～100	80.5～100	A×18	A×12	A×12	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×16.8	A×19.2	A×21.6	A×26.4	A×26.4
	100.5～200		—	A× 9.6	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×16.8	A×21.6	A×25.2	A×25.2
	200.5～500		—	A× 8.4	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×16.8	A×20.4	A×22.8	A×22.8
	100.5～125	100.5～125	—	A×13.2	A×13.2	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×16.8	A×16.8	A×20.4	A×22.8	A×28.8	A×28.8
	125.5～200		—	A×10.8	A×12	A×12	A×10.8	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×15.6	A×16.8	A×19.2	A×21.6	A×27.6	A×27.6
	200.5～500		—	A× 8.4	A×10.8	A×12	A× 9.6	A×10.8	A×12	A×12	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×18	A×21.6	A×24	A×24
	125.5～200	125.5～150	—	A×11.9	A×11	A×12.2	A×11.3	A×12.5	A×12.7	A×14	A×14.2	A×14.5	A×16.7	A×19.1	A×21.5	A×26	A×26.5
	200.5～500		—	A× 9.6	A×10.8	A×10.8	A×10.8	A×12	A×13.2	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×16.8	A×20.4	A×22.8	A×22.8	A×22.8
	150.5～200	150.5～160	—	A×13.2	A×12	A×13.2	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×16.8	A×16.8	A×19.2	A×22.8	A×26.4	A×26.4
	200.5～500		—	A× 8.4	A×10.8	A×10.8	A× 9.6	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×16.8	A×21.6	A×22.8	A×22.8
	160.5～200	160.5～200	—	—	A×14.4	A×14.4	A×14.4	A×14.4	A×15.6	A×16.8	A×18	A×19.2	A×20.4	A×22.8	A×24	A×27.6	A×27.6
	200.5～500		—	—	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13.2	A×13.2	A×14.4	A×15.6	A×16.8	A×19.2	A×21.6	A×24	A×24
	200.5～500	200.5～250	—	—	A×14.4	A×14.4	A×13.2	A×15.6	A×15.6	A×16.8	A×19.2	A×19.2	A×20.4	A×22.8	A×26.4	A×31.2	A×31.2
	250.5～500	250.5～300	—	—	A×16.8	A×16.8	A×16.8	A×16.8	A×19.2	A×20.4	A×21.6	A×22.8	A×24	A×26.4	A×33.6	A×38.4	A×38.4

大サイズは P.1041 に掲載しています。

PVR□□ (6面フライス 上下面ロータリー研磨)

型式	A	B \ T	4・4.5	5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PVR□□	20 ～ 50	20～25	A×28.7	A×19.9	A×19.1	A×19.2	A×22.2	A×22.2	A×22.3	A×23.5	A×23.5	A×23.6	A×23.7	A×24.9	A×27.3	A×29.5	A×29.6
	50.5～ 75		A×23.1	A×14.8	A×14.7	A×14.8	A×17.2	A×17.2	A×17.2	A×18.4	A×18.4	A×18.5	A×19.6	A×21.6	A×22.7	A×24.9	A×25
	75.5～100		A×18.9	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.8	A×12.9	A×13.9	A×14	A×15.1	A×15.2	A×15.2	A×16.4	A×18.8	A×20.9	A×21.1
	100.5～250		—	A× 8.6	A× 7.6	A× 7.6	A× 7.7	A× 7.7	A× 8.7	A× 8.8	A×10	A×10	A×11	A×13.3	A×14.3	A×15.6	A×15.7
	25.5～ 50	25.5～40	A×27.2	A×20.3	A×19.5	A×19.7	A×21.4	A×21.8	A×21.7	A×21.8	A×22.8	A×23	A×23.1	A×25.2	A×25.4	A×26.6	A×26.8
	50.5～ 75		A×23.1	A×14.8	A×14.8	A×14.9	A×16.2	A×17.3	A×17.4	A×17.5	A×18.6	A×18.7	A×18.8	A×21	A×21.9	A×23.2	A×23.4
	75.5～100		A×18.9	A×11.7	A×11.7	A×11.8	A×12.9	A×13	A×13	A×14.2	A×14.2	A×15.4	A×15.5	A×16.6	A×16.8	A×18.1	A×18.2
	100.5～200		—	A× 8.6	A× 8.6	A× 8.6	A× 8.7	A× 8.8	A× 8.8	A×10.1	A×10.2	A×11.1	A×11.2	A×12.4	A×13.7	A×14.7	A×14.9
	200.5～500		—	A× 6.6	A× 6.6	A× 6.7	A× 6.7	A× 6.7	A× 8	A× 9	A× 9.1	A×10.4	A×11.5	A×12.6	A×12.8		
	40.5～ 50	40.5～60	A×24.3	A×16.2	A×16.2	A×17.4	A×16	A×16.3	A×17.7	A×19.9	A×21.9	A×25.3	A×25.5	A×28.9	A×30.2	A×35.2	A×35.5
	50.5～ 75		A×22.2	A×14.9	A×15	A×15.1	A×14.2	A×14.3	A×15.5	A×17.8	A×18.9	A×21.9	A×22	A×25.4	A×25.7	A×29.3	A×29.5
	75.5～100		A×20.1	A×13.9	A×12.9	A×13	A×12.1	A×13.2	A×15.3	A×15.6	A×16.7	A×18	A×19.2	A×20.2	A×21.6	A×24.8	A×24.9
	100.5～200		—	A×11.8	A×10.7	A×10.8	A×10.9	A×12.1	A×13.3	A×14.3	A×14.4	A×14.5	A×15.8	A×16	A×17.3	A×18.5	A×18.7
	200.5～500		—	A×11.8	A×10.7	A×10.8	A×10.9	A×11	A×12.2	A×13.4	A×14.4	A×14.5	A×14.6	A×15.9	A×16.2	A×17.4	A×17.6
	60.5～ 75	60.5～80	A×22.3	A×15	A×15.1	A×14.2	A×13.4	A×14.4	A×15.7	A×17	A×18.1	A×18.3	A×20.6	A×23.8	A×26.2	A×32.6	A×32.9
	75.5～100		A×19.3	A×13	A×14.1	A×13.2	A×13.3	A×13.4	A×14.5	A×15.8	A×16	A×17.2	A×18.4	A×21.9	A×22.9	A×26.3	A×26.6
	100.5～200		—	A× 9.9	A×12	A×12.1	A×12.2	A×12.4	A×13.5	A×14.7	A×15.9	A×16.1	A×17.3	A×19.8	A×17.8	A×20.2	A×19.4
	200.5～500		—	A× 8.7	A×10	A×10.1	A×11.2	A×12.4	A×13.7	A×14.7	A×14.9	A×16.2	A×18.5	A×20.9	A×23	A×23.3	
	80.5～100	80.5～100	A×20.2	A×14.1	A×14.2	A×13.4	A×13.5	A×13.7	A×14.8	A×16.2	A×16.2	A×16.4	A×20	A×23.1	A×26.7	A×31.4	A×31.8
	100.5～200		—	A×10.9	A×12.1	A×12.3	A×12.4	A×12.5	A×13.8	A×15	A×16.2	A×16.4	A×17.7	A×21.1	A×26.5	A×30.2	A×30.6
	200.5～500		—	A×10	A×12.1	A×12.2	A×12.4	A×13.7	A×14.9	A×16.2	A×16.3	A×17.7	A×20	A×24.3	A×27.9	A×28.2	
	100.5～125	100.5～125	—	A×15.3	A×15.4	A×14.4	A×13.7	A×14.8	A×16.1	A×16.3	A×16.3	A×19.8	A×21	A×24.5	A×27.8	A×34.7	A×35
	125.5～200		—	A×12.2	A×14.3	A×13.5	A×12.5	A×13.8	A×14.9	A×15.2	A×16.4	A×18.6	A×20	A×23.4	A×26.7	A×33.4	A×33.8
	200.5～500		—	A×10	A×12.3	A×13.5	A×11.4	A×12.6	A×14	A×15.2	A×16.4	A×17.5	A×18.8	A×22.2	A×25.8	A×29.2	A×29.5
	125.5～200	125.5～150	—	A×14.6	A×13.7	A×14.9	A×14	A×15.2	A×15.3	A×16.6	A×16.7	A×17	A×20.3	A×22.6	A×25.8	A×30.3	A×30.8
	200.5～500		—	A×11.2	A×12.4	A×12.5	A×12.7	A×12.9	A×15.2	A×16.6	A×16.5	A×16.8	A×17.2	A×20.5	A×24	A×28.7	A×27.5
	150.5～200	150.5～160	—	A×15.5	A×13.6	A×15.9	A×14	A×16.2	A×16.3	A×17.8	A×19	A×20.4	A×20.5	A×23	A×28.8	A×33.4	A×32.1
	200.5～500		—	A×10.2	A×12.4	A×12.6	A×11.8	A×14.2	A×14.4	A×16.8	A×16.8	A×17.2	A×18.5	A×20.8	A×26.3	A×27.6	A×28
	160.5～200	160.5～200	—	—	A×16.7	A×16.9	A×17.2	A×17.4	A×18.7	A×20.2	A×22.5	A×23.9	A×24	A×28.8	A×28.8	A×33.4	A×33.8
	200.5～500		—	—	A×14.6	A×14.9	A×14.2	A×15.4	A×16.7	A×16	A×17.3	A×18.6	A×20	A×23.4	A×26.6	A×29.3	A×29.7
	200.5～500	200.5～250	—	—	A×16.9	A×17.2	A×16.3	A×18.8	A×19.2	A×19.7	A×23	A×23.3	A×24.8	A×28	A×32.7	A×37.2	A×37.8
	250.5～500	250.5～300	—	—	A×19.4	A×20.7	A×20	A×21.4	A×23.9	A×24.3	A×26.4	A×27.8	A×29.3	A×32.9	A×40.6	A×46.4	A×47.3

大サイズは P.1042 に掲載しています。

PVS□□ (6面フライス 上下面サーフェイス研磨)

型式	A	B \ T	4・4.5	5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PVS□□	20 ～ 50	20～25	A×41.2	A×28.1	A×28	A×28.1	A×36.5	A×36.6	A×36.6	A×37.9	A×37.9	A×38	A×38.1	A×35.1	A×37.5	A×38.8	A×39
	50.5～ 75		A×36.3	A×24.5	A×27.6	A×27.7	A×26.9	A×27	A×27	A×28.2	A×28.3	A×28.4	A×29.4	A×35.9	A×37.1	A×39.4	A×39.5
	75.5～100		A×34.9	A×24.3	A×24.3	A×24.4	A×25.6	A×25.6	A×26.7	A×26.8	A×27.9	A×28	A×28.1	A×26.2	A×28.6	A×30.9	A×31
	100.5～250		—	A×18.9	A×18	A×18	A×18	A×18.1	A×19.2	A×19.2	A×19.3	A×19.4	A×23.7	A×26	A×27.2	A×25.2	A×25.3
	25.5～ 50	25.5～40	A×39.6	A×27.3	A×27.2	A×27.4	A×30.5	A×35.9	A×36	A×36.1	A×37.2	A×37.4	A×37.5	A×39.7	A×35.6	A×36.9	A×37
	50.5～ 75		A×40.3	A×27.6	A×27.7	A×27.7	A×25.9	A×27.1	A×27.2	A×27.3	A×28.5	A×28.6	A×28.6	A×30.9	A×36.3	A×37.6	A×37.8
	75.5～100		A×34.9	A×24.4	A×24.4	A×24.5	A×25.7	A×25.8	A×25.8	A×27	A×27	A×28.2	A×28.3	A×25.3	A×26.6	A×27.9	A×28
	100.5～200		—	A×19	A×19	A×19.1	A×19.2	A×19.2	A×19.3	A×19.5	A×19.5	A×23.8	A×23.9	A×25.2	A×26.5	A×27.6	A×27.8
	200.5～500		—	A×16.9	A×16.9	A×16.9	A×17	A×17.1	A×17.1	A×18.4	A×19.4	A×19.5	A×19.6	A×19.7	A×24.2	A×25.4	A×25.6
	40.5～ 50	40.5～60	A×37.6	A×25.9	A×25.9	A×27.1	A×28.4	A×28.6	A×27.4	A×29.8	A×36.2	A×35.5	A×35.6	A×38.1	A×39.4	A×51.5	A×51.8
	50.5～ 75		A×40.4	A×27.8	A×27.8	A×24.8	A×26.9	A×27.1	A×25.1	A×27.5	A×28.8	A×36.3	A×36.4	A×39.9	A×35.9	A×38.4	A×38.6
	75.5～100		A×39.2	A×26.6	A×25.7	A×25.8	A×24.7	A×25.9	A×28.2	A×25.2	A×26.4	A×27.7	A×29	A×30.1	A×31.5	A×39.3	A×39.5
	100.5～200		—	A×24.5	A×23.4	A×23.5	A×23.6	A×24.8	A×26.1	A×27.2	A×27.3	A×27.4	A×28.7	A×25.7	A×27	A×28.3	A×28.5
	200.5～500		—	A×24.5	A×23.4	A×23.5	A×23.6	A×23.7	A×24.9	A×26.2	A×27.3	A×27.4	A×27.5	A×28.8	A×25.8	A×27.1	A×27.3
	60.5～ 75	60.5～80	A×40.5	A×27.9	A×28	A×27	A×26.1	A×27.3	A×25.4	A×26.7	A×28	A×28.1	A×30.4	A×38.3	A×36.4	A×48.7	A×49
	75.5～100		A×37.3	A×25.8	A×26.8	A×25.9	A×26.1	A×26.2	A×27.4	A×28.7	A×25.6	A×26.9	A×28.2	A×31.7	A×37.4	A×41	A×41.3
	100.5～200		—	A×19.3	A×24.7	A×24.8	A×24.9	A×25	A×26.3	A×27.6	A×28.8	A×29	A×27	A×29.5	A×27.5	A×30	A×30.3
	200.5～500		—	A×19.2	A×19.3	A×19.4	A×23.8	A×23.9	A×25.2	A×26.5	A×27.6	A×27.8	A×29.1	A×28.3	A×30.7	A×37.5	A×37.8
	80.5～100	80.5～100	A×39.3	A×26.9	A×27	A×26.1	A×26.3	A×26.5	A×27.7	A×29.1	A×25.9	A×26.1	A×29.8	A×37.6	A×36.9	A×40.7	A×41
	100.5～200		—	A×23.6	A×24.8	A×25	A×25.1	A×25.3	A×26.6	A×27.9	A×29.2	A×29.4	A×27.4	A×31	A×41.2	A×39.4	A×39.7
	200.5～500		—	A×19.4	A×24.8	A×25	A×25.1	A×25.3	A×26.6	A×27.8	A×29.1	A×29.3	A×27.3	A×29.9	A×38.9	A×38.2	A×38.5
	100.5～125	100.5～125	—	A×27.1	A×27.2	A×26.2	A×25.4	A×26.6	A×27.9	A×28.2	A×28.3	A×31.9	A×33.2	A×36.9	A×41.6	A×47.5	A×47.9
	125.5～200		—	A×23.8	A×26	A×25.2	A×24.2	A×25.5	A×26.8	A×27	A×28.3	A×30.7	A×32.1	A×35.7	A×40.4	A×46.3	A×46.7
	200.5～500		—	A×21.5	A×23.9	A×25.2	A×23.1	A×24.4	A×25.7	A×27	A×28.3	A×29.5	A×30.9	A×34.5	A×38.3	A×42.9	A×43.3
	125.5～200	125.5～150	—	A×27.2	A×26.1	A×27.5	A×26.5	A×27.9	A×29.1	A×30.6	A×30.8	A×31	A×34.6	A×37.3	A×40.9	A×45.9	A×46.3
	200.5～500		—	A×23.8	A×25.1	A×25.3	A×25.5	A×25.7	A×26.9	A×28.4	A×29.6	A×29.9	A×31.3	A×34.9	A×38.8	A×42.4	A×42.8
	150.5～200	150.5～160	—	A×27.3	A×25.2	A×27.6	A×25.7	A×28	A×29.3	A×30.8	A×32.2	A×33.6	A×35	A×37.6	A×42.4	A×47.4	A×47.9
	200.5～500		—	A×22.8	A×25.2	A×25.4	A×24.5	A×25.8	A×26.1	A×28.6	A×29.8	A×31.3	A×32.7	A×35.3	A×41.4	A×42.8	A×43.3
	160.5～200	160.5～200	—	—	A×30.7	A×31	A×31.2	A×31.5	A×32.9	A×34.5	A×36.9	A×40.4	A×41.9	A×45.5	A×47.2	A×52.2	A×52.8
	200.5～500		—	—	A×27.4	A×27.6	A×26.9	A×28.1	A×29.6	A×31	A×32.4	A×35.9	A×37.4	A×41.1	A×44.8	A×47.7	A×48.3
	200.5～500	200.5～250	—	—	A×32	A×32.3	A×31.5	A×32.9	A×33.3	A×34.9	A×38.5	A×42	A×43.5	A×48.4	A×52.4	A×58.7	A×59.4
	250.5～500	250.5～300	—	—	A×35.5	A×36.9	A×36.2	A×37.6	A×40.4	A×42.1	A×44.5	A×49.2	A×50.8	A×54.8	A×63.4	A×69.8	A×70.7

大サイズは P.1042 に掲載しています。

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

SS400焼鈍材フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



Price 価格

(例)L−PVFQM−1000.5−301−20.5のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
1000.5	×	33	=	33,010(円)

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

♀表示数量超えは お見積り

■大サイズ L−PVF□□ 6面フライス A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PVF□□	500.5〜 600	100〜125	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17	A×18	A×18	A×20	A×21	A×22	A×22
	600.5〜 800		A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×16	A×17	A×19	A×20	A×21	A×21	A×22	A×22
	800.5〜1000		A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16	A×17	A×19	A×20	A×21	A×21	A×22	A×22
	500.5〜 600	125.5〜150	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×19	A×21	A×22	A×24	A×25	A×25	A×25
	600.5〜 800		A×13	A×13	A×14	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×20	A×23	A×24	A×25	A×27	A×27	A×27
	800.5〜1000		A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16	A×17	A×19	A×20	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×25
	500.5〜 600	150.5〜160	A×14	A×14	A×14	A×15	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×24	A×23	A×25	A×25	A×27	A×27
	600.5〜 800		A×14	A×15	A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×21	A×25	A×27	A×27	A×29	A×29	A×29
	800.5〜1000		A×14	A×15	A×15	A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×21	A×24	A×25	A×26	A×27	A×27	A×27
	500.5〜 600	160.5〜200	A×14	A×15	A×16	A×17	A×19	A×20	A×21	A×23	A×24	A×27	A×29	A×30	A×30	A×32	A×32
	600.5〜 800		A×15	A×16	A×17	A×18	A×21	A×22	A×23	A×23	A×27	A×31	A×31	A×31	A×33	A×33	A×33
	800.5〜1000		A×15	A×16	A×17	A×18	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×31	A×32	A×32	A×34	A×34	A×34
	500.5〜 600	200.5〜250	A×16	A×17	A×18	A×20	A×21	A×21	A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×30	A×33	A×33	A×33
	600.5〜 800		A×17	A×18	A×20	A×21	A×22	A×24	A×26	A×26	A×28	A×30	A×33	A×33	A×36	A×36	A×36
	800.5〜1000		A×17	A×18	A×20	A×21	A×22	A×22	A×25	A×25	A×28	A×29	A×31	A×31	A×35	A×35	A×35
	1000.5〜1200		A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×23	A×25	A×25	A×28	A×29	A×31	A×31	A×35	A×35	A×35
	1200.5〜1400		A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×25	A×25	A×27	A×30	A×31	A×32	A×32	A×35	A×35
	1400.5〜1600		A×18	A×19	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×28	A×29	A×31	A×31	A×34	A×34	A×34
	1600.5〜1800		A×18	A×19	A×19	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×28	A×29	A×31	A×31	A×33	A×33	A×33
	500.5〜 600	250.5〜300	A×18	A×19	A×22	A×23	A×25	A×25	A×28	A×28	A×30	A×32	A×36	A×36	A×38	A×38	A×38
	600.5〜 800		A×20	A×22	A×23	A×25	A×26	A×28	A×30	A×30	A×32	A×36	A×40	A×40	A×42	A×42	A×42
	800.5〜1000		A×19	A×20	A×22	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29	A×31	A×35	A×38	A×38	A×41	A×41	A×41
	1000.5〜1200		A×20	A×21	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×30	A×33	A×34	A×38	A×38	A×41	A×41	A×41
	1200.5〜1400		A×19	A×20	A×21	A×23	A×26	A×26	A×29	A×29	A×31	A×34	A×38	A×38	A×40	A×40	A×40
	1400.5〜1600		A×19	A×20	A×21	A×23	A×24	A×26	A×29	A×29	A×32	A×33	A×36	A×36	A×39	A×39	A×39
	1600.5〜1800		A×19	A×20	A×21	A×23	A×24	A×26	A×28	A×28	A×32	A×33	A×36	A×36	A×39	A×39	A×39
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×24	A×25	A×28	A×28	A×32	A×33	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	300.5〜 500	300.5〜400	A×36	A×36	A×38	A×44	A×44	A×48	A×50	A×50	A×56	A×60	A×65	A×65	A×65	A×65	A×65
	500.5〜 600		A×31	A×31	A×35	A×40	A×40	A×42	A×46	A×46	A×50	A×54	A×58	A×58	A×59	A×59	A×59
	600.5〜 800		A×28	A×28	A×29	A×35	A×35	A×37	A×40	A×40	A×47	A×47	A×50	A×50	A×52	A×52	A×52
	800.5〜1000		A×28	A×28	A×29	A×33	A×33	A×36	A×39	A×39	A×46	A×46	A×50	A×50	A×51	A×51	A×51
	1000.5〜1200		A×27	A×27	A×30	A×33	A×33	A×35	A×39	A×39	A×46	A×46	A×51	A×51	A×53	A×53	A×53
	1200.5〜1400		A×27	A×27	A×29	A×33	A×33	A×35	A×38	A×39	A×44	A×44	A×49	A×49	A×52	A×52	A×52
	1400.5〜1600		A×25	A×25	A×29	A×31	A×31	A×34	A×38	A×38	A×44	A×44	A×48	A×48	A×52	A×52	A×52
	1600.5〜1800		A×27	A×25	A×27	A×31	A×31	A×34	A×35	A×38	A×43	A×43	A×46	A×46	A×50	A×50	A×50
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×31	A×34	A×35	A×38	A×43	A×43	A×46	A×46	A×50	A×50	A×50
	400.5〜 500	400.5〜500	A×31	A×31	A×35	A×40	A×40	A×44	A×45	A×46	A×55	A×55	A×59	A×59	A×65	A×65	A×65
	500.5〜 600		A×31	A×31	A×34	A×39	A×39	A×41	A×44	A×45	A×54	A×54	A×58	A×58	A×61	A×61	A×61
	600.5〜 800		A×34	A×34	A×36	A×41	A×41	A×45	A×48	A×48	A×58	A×58	A×61	A×61	A×66	A×66	A×66
	800.5〜1000		A×31	A×31	A×34	A×39	A×39	A×43	A×44	A×45	A×54	A×54	A×58	A×58	A×63	A×63	A×63
	1000.5〜1200		—	A×32	A×35	A×41	A×41	A×43	A×46	A×47	A×55	A×55	A×61	A×61	A×65	A×65	A×65
	1200.5〜1400		—	A×31	A×35	A×39	A×39	A×42	A×45	A×46	A×53	A×53	A×58	A×58	A×63	A×63	A×63
	1400.5〜1600		—	—	A×34	A×38	A×38	A×42	A×43	A×46	A×53	A×53	A×58	A×58	A×62	A×62	A×62
	1600.5〜1800		—	—	—	—	A×38	A×41	A×43	A×46	A×55	A×55	A×57	A×57	A×63	A×65	A×65
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×38	A×41	A×43	A×46	A×54	A×54	A×59	A×59	A×65	A×68	A×65
	500.5〜 600	500.5〜600	A×38	A×39	A×42	A×47	A×47	A×49	A×53	A×55	A×64	A×65	A×69	A×72	A×77	A×77	A×77
	600.5〜 800		A×43	A×43	A×46	A×53	A×53	A×57	A×60	A×61	A×72	A×72	A×78	A×78	A×85	A×85	A×85
	800.5〜1000		A×40	A×40	A×43	A×48	A×48	A×53	A×56	A×57	A×66	A×66	A×72	A×72	A×79	A×79	A×79
	1000.5〜1200		—	—	A×42	A×49	A×49	A×53	A×57	A×58	A×66	A×66	A×72	A×72	A×80	A×80	A×80
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×47	A×51	A×55	A×55	A×65	A×65	A×70	A×70	A×77	A×77	A×77
	1400.5〜1600		—	—	—	—	A×46	A×50	A×53	A×55	A×63	A×63	A×69	A×69	A×74	A×74	A×74
	1600.5〜1800		—	—	—	—	A×46	A×49	A×53	A×55	A×63	A×63	A×68	A×68	A×76	A×76	A×76
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×45	A×49	A×53	A×55	A×64	A×64	A×70	A×70	A×76	A×76	A×76
	600.5〜 800	600.5〜800	A×63	A×63	A×67	A×76	A×76	A×84	A×88	A×90	A×105	A×105	A×113	A×113	A×125	A×125	A×125
	800.5〜1000		A×59	A×59	A×63	A×71	A×71	A×77	A×83	A×84	A×98	A×98	A×106	A×106	A×115	A×115	A×115
	1000.5〜1200		—	—	A×60	A×69	A×69	A×74	A×80	A×81	A×94	A×94	A×102	A×102	A×111	A×111	A×111
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×67	A×73	A×76	A×77	A×91	A×91	A×98	A×98	A×108	A×108	A×108
	1400.5〜1600		—	—	—	—	A×66	A×71	A×74	A×76	A×90	A×90	A×97	A×97	A×105	A×105	A×105
	1600.5〜1800		—	—	—	—	A×64	A×70	A×73	A×74	A×88	A×88	A×95	A×95	A×104	A×104	A×104
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×63	A×69	A×73	A×74	A×87	A×87	A×94	A×94	A×102	A×102	A×102

♀板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

Price 価格

(例)L−PVRQM−1000.5−301−20.5のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
1000.5	×	35	=	35,010(円)

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

♀表示数量超えは お見積り

■大サイズ L−PVR□□ 上下面ロータリー研磨(側面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PVR□□	500.5〜 600	100〜125	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24
	600.5〜 800		A×15	A×17	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×24	A×24	A×25	A×28	A×28
	800.5〜1000		A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×21	A×22	A×24	A×24	A×25	A×28	A×28
	500.5〜 600	125.5〜150	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×21	A×23	A×25	A×25	A×26	A×28	A×28
	600.5〜 800		A×17	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×21	A×24	A×26	A×28	A×28	A×29	A×30	A×30
	800.5〜1000		A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×22	A×25	A×26	A×26	A×28	A×29	A×29
	500.5〜 600	150.5〜160	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×21	A×23	A×25	A×26	A×26	A×28	A×29	A×29
	600.5〜 800		A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×21	A×21	A×25	A×26	A×28	A×29	A×30	A×31	A×31
	800.5〜1000		A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×21	A×24	A×25	A×26	A×28	A×29	A×30	A×30
	500.5〜 600	160.5〜200	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×23	A×23	A×26	A×29	A×31	A×31	A×33	A×34	A×34
	600.5〜 800		A×18	A×19	A×20	A×21	A×23	A×23	A×25	A×25	A×28	A×31	A×34	A×34	A×38	A×38	A×38
	800.5〜1000		A×18	A×19	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×24	A×27	A×31	A×33	A×33	A×36	A×36	A×36
	500.5〜 600	200.5〜250	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×30	A×33	A×35	A×35	A×37	A×37	A×35
	600.5〜 800		A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29	A×33	A×36	A×38	A×38	A×40	A×40	A×38
	800.5〜1000		A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×29	A×31	A×35	A×37	A×37	A×39	A×39	A×37
	1000.5〜1200		A×20	A×21	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×28	A×30	A×33	A×36	A×36	A×38	A×38	A×39
	1200.5〜1400		A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×30	A×32	A×35	A×35	A×37	A×37	A×38
	500.5〜 600	250.5〜300	A×23	A×25	A×26	A×28	A×29	A×30	A×32	A×32	A×36	A×38	A×41	A×41	A×44	A×44	A×41
	600.5〜 800		A×25	A×26	A×29	A×30	A×31	A×32	A×36	A×36	A×38	A×41	A×44	A×44	A×48	A×48	A×44
	800.5〜1000		A×25	A×26	A×28	A×29	A×31	A×31	A×35	A×35	A×37	A×40	A×42	A×42	A×47	A×47	A×43
	1000.5〜1200		A×23	A×25	A×28	A×29	A×30	A×30	A×32	A×32	A×36	A×38	A×41	A×41	A×44	A×44	A×41
	1200.5〜1400		A×23	A×25	A×26	A×28	A×29	A×30	A×32	A×32	A×35	A×37	A×40	A×40	A×42	A×42	A×41
	300.5〜 500	300.5〜400	A×41	A×41	A×43	A×49	A×49	A×53	A×55	A×56	A×64	A×64	A×70	A×70	A×74	A×74	A×74
	500.5〜 600		A×37	A×37	A×38	A×43	A×43	A×47	A×49	A×50	A×58	A×58	A×61	A×61	A×66	A×66	A×66
	600.5〜 800		A×32	A×32	A×34	A×37	A×37	A×41	A×42	A×43	A×50	A×50	A×54	A×54	A×58	A×58	A×58
	800.5〜1000		A×30	A×30	A×32	A×36	A×36	A×38	A×40	A×41	A×47	A×47	A×50	A×50	A×54	A×54	A×54
	1000.5〜1200		A×28	A×28	A×31	A×35	A×35	A×37	A×38	A×40	A×44	A×48	A×49	A×49	A×53	A×53	A×53
	1200.5〜1400		A×28	A×28	A×30	A×34	A×34	A×36	A×40	A×38	A×43	A×47	A×47	A×51	A×52	A×54	A×54
	400.5〜 500	400.5〜500	A×37	A×37	A×40	A×43	A×43	A×47	A×50	A×50	A×58	A×58	A×62	A×62	A×68	A×68	A×68
	500.5〜 600		A×36	A×36	A×38	A×42	A×42	A×46	A×49	A×49	A×56	A×56	A×60	A×60	A×65	A×65	A×65
	600.5〜 800		A×40	A×40	A×42	A×47	A×47	A×50	A×53	A×54	A×61	A×61	A×66	A×66	A×72	A×72	A×72
	800.5〜1000		A×37	A×37	A×40	A×43	A×43	A×47	A×50	A×50	A×58	A×58	A×62	A×62	A×68	A×68	A×68
	1000.5〜1200		—	A×36	A×37	A×42	A×42	A×44	A×47	A×53	A×61	A×61	A×65	A×65	A×69	A×69	A×69
	1200.5〜1400		—	—	A×37	A×44	A×44	A×48	A×49	A×51	A×59	A×59	A×64	A×64	A×68	A×68	A×68
	500.5〜 600	500.5〜600	A×42	A×42	A×44	A×50	A×50	A×54	A×56	A×58	A×66	A×66	A×72	A×72	A×77	A×77	A×77
	600.5〜 800		A×49	A×49	A×52	A×58	A×58	A×61	A×65	A×65	A×76	A×76	A×80	A×80	A×88	A×88	A×88
	800.5〜1000		A×44	A×44	A×49	A×54	A×54	A×58	A×60	A×61	A×71	A×71	A×76	A×76	A×82	A×82	A×82
	1000.5〜1200		—	—	A×46	A×52	A×52	A×55	A×58	A×64	A×68	A×68	A×73	A×73	A×85	A×85	A×85
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×50	A×54	A×61	A×62	A×72	A×72	A×77	A×77	A×83	A×83	A×83
	600.5〜 800	600.5〜800	A×70	A×70	A×75	A×85	A×85	A×90	A×95	A×96	A×111	A×111	A×120	A×120	A×127	A×127	A×127
	800.5〜1000		A×66	A×66	A×70	A×79	A×79	A×85	A×88	A×90	A×104	A×104	A×111	A×111	A×120	A×120	A×120
	1000.5〜1200		—	—	A×68	A×77	A×77	A×82	A×85	A×86	A×100	A×100	A×107	A×107	A×116	A×116	A×116
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×74	A×79	A×83	A×85	A×98	A×98	A×104	A×104	A×111	A×111	A×111
	800.5〜1000	800.5〜1000	—	—	—	—	A×100	A×107	A×112	A×113	A×130	A×130	A×140	A×140	A×150	A×150	A×150
	1000.5〜1200		—	—	—	—	A×95	A×103	A×107	A×108	A×125	A×125	A×133	A×133	A×144	A×144	A×144
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×92	A×99	A×104	A×105	A×121	A×121	A×130	A×130	A×140	A×140	A×140

■大サイズ L−PVS□□ 上下面サーフェイス研磨(側面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PVS□□	500.5〜800	100 〜125	A×28	A×29	A×28	A×29	A×30	A×30	A×31	A×32	A×35	A×36	A×37	A×37	A×40	A×40	A×40
	500.5〜800	125.5〜150	A×28	A×29	A×28	A×29	A×30	A×30	A×32	A×36	A×37	A×40	A×41	A×42	A×46	A×48	A×48
	500.5〜800	150.5〜160	A×31	A×31	A×31	A×31	A×32	A×35	A×36	A×37	A×38	A×41	A×42	A×42	A×46	A×46	A×46
	500.5〜800	160.5〜200	A×35	A×35	A×35	A×35	A×37	A×37	A×40	A×41	A×42	A×42	A×46	A×48	A×48	A×50	A×50
	500.5〜800	200.5〜250	A×40	A×41	A×40	A×41	A×42	A×44	A×47	A×48	A×50	A×54	A×58	A×58	A×60	A×60	A×60
	500.5〜800	250.5〜300	A×42	A×44	A×42	A×44	A×47	A×48	A×50	A×52	A×56	A×60	A×64	A×64	A×67	A×67	A×67
	300.5〜500	300.5〜400	A×59	A×65	A×59	A×65	A×65	A×68	A×71	A×74	A×83	A×83	A×88	A×88	A×94	A×94	A×94
	500.5〜800		A×54	A×59	A×54	A×59	A×59	A×64	A×66	A×68	A×77	A×77	A×80	A×80	A×86	A×86	A×86
	400.5〜500	400.5〜500	A×52	A×58	A×52	A×58	A×58	A×60	A×64	A×76	A×84	A×84	A×88	A×88	A×94	A×94	A×94
	500.5〜800		A×59	A×66	A×59	A×66	A×66	A×71	A×74	A×85	A×95	A×95	A×102	A×102	A×107	A×107	A×107

♀板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009 かんたん型番チェックは… ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

SS400 ANNEALED FREE PLATES –PRICE–

SS400焼鈍材フリープレート 価格表

24h見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



Price 価格

(例)SV2FM—255—220.0—18.0のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
255	×	14.4	=	3,670(円)

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81

数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	10%

♀表示数量超えはお見積り

■標準サイズSV2F□ 上下面フライス(側面仕上なし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +5 0

型式	A 1mm単位	B \ T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50
SV2F□	20~ 50	10~25	A×12.4	A×12	A×12.2	A×14.3	A×14.4	A×14.3	A×15.4	A×15.5	A×15.6	A×15.7	—	—	—	—
	51~ 75		A× 9.1	A× 9.2	A× 9.2	A×10.8	A×10.9	A×11	A×12	A×12.1	A×12.1	A×12.3	—	—	—	—
	76~100		A× 7.5	A× 7.6	A× 7.6	A× 8.6	A× 8.6	A× 8.7	A× 8.8	A× 9.7	A× 9.8	A× 9.9	—	—	—	—
	101~250		A× 5	A× 5.1	A× 5.1	A× 5.2	A× 5.3	A× 5.4	A× 5.5	A× 6.4	A× 6.5	A× 7.5	—	—	—	—
	26~ 50	26~40	A×13.5	A×13	A×13.3	A×13.5	A×16	A×15.9	A×16.1	A×16.2	A×16.6	A×17	A×17.5	A×16.3	—	—
	51~ 75		A× 9.2	A× 9.3	A× 9.4	A×10.2	A×11.1	A×11.2	A×11.4	A×12.3	A×12.4	A×12.5	A×13.5	A×14.8	—	—
	76~100		A× 7.6	A× 7.7	A× 7.8	A× 8.7	A× 8.8	A× 8.9	A× 9.1	A× 9.2	A×10.2	A×10.3	A×10.3	A×11.2	—	—
	101~200		A× 5.1	A× 5.2	A× 5.3	A× 5.4	A× 5.4	A× 5.6	A× 6.6	A× 6.6	A× 7.7	A× 7.8	A× 8.8	A× 9.9	—	—
	201~500		A× 4.4	A× 4.4	A× 4.5	A× 4.6	A× 4.7	A× 4.8	A× 5.7	A× 5.8	A× 5.9	A× 6	A× 6.9	A× 8.2	—	—
	41~ 50	41~60	A×10.4	A×10.3	A×11.2	A×12.4	A×12.7	A×11.6	A×12.6	A×14.6	A×16.2	A×16.3	A×19	A×20.1	A×24.1	A×24.5
	51~ 75		A× 9.4	A× 9.5	A× 9.5	A× 9.4	A× 9.7	A×10	A×11.8	A×12.7	A×14.7	A×15	A×16.8	A×16.8	A×19.6	A×19.9
	76~100		A× 8.6	A× 8.6	A× 8.8	A× 8.2	A× 9.1	A×10.1	A×10.2	A×11	A×12.1	A×13	A×13.2	A×14.3	A×17.5	A×17.8
	101~200		A× 7.8	A× 7	A× 7.2	A× 7.3	A× 8.3	A× 9.2	A× 9.5	A× 9.6	A× 9.8	A×10.8	A×10.7	A×11.9	A×12.9	A×13.2
	201~500		A× 7.8	A× 7	A× 7.2	A× 7.3	A× 7.4	A× 8.4	A× 9.4	A× 9.6	A× 9.8	A×10	A×11	A×10.9	A×12.1	A×12.4
	61~ 75	61~80	A× 9.6	A× 9.8	A× 9.1	A× 9.5	A×10	A×10.4	A×11.4	A×12.4	A×12.6	A×13.7	A×16.8	A×17.6	A×22.6	A×23.1
	76~100		A× 8.8	A× 8.9	A× 9.1	A× 9.3	A× 9.5	A× 9.7	A×10.8	A×10.7	A×11.8	A×12.8	A×14.7	A×16.4	A×18.4	A×18.9
	101~200		A× 6.3	A× 8.1	A× 8.3	A× 8.5	A× 8.6	A× 9.7	A×10	A×10.9	A×11.2	A×11.9	A×13.8	A×12.5	A×14.5	A×14.9
	201~500		A× 5.4	A× 6.4	A× 6.5	A× 7.6	A× 7.8	A× 8.8	A× 9.9	A×10.1	A×10.4	A×11.4	A×12.9	A×14.1	A×16.5	A×17
	81~100	81~100	A× 9	A× 9.1	A× 9.4	A× 9.6	A× 9.9	A×10.2	A×11.4	A×11.2	A×11.5	A×14.2	A×16.7	A×18.2	A×21.9	A×22.4
	101~200		A× 7.4	A× 8.3	A× 8.6	A× 8.7	A× 9	A×10.1	A×10.5	A×11.5	A×11.8	A×12.4	A×14.4	A×18.7	A×21	A×21.5
	201~500		A× 6.4	A× 8.3	A× 8.5	A× 8.7	A× 8.9	A×10	A×10.4	A×11.4	A×11.7	A×12.4	A×14.3	A×17.8	A×19.3	A×19.7
	101~125	101~125	A× 9.9	A×10	A× 9.4	A× 9.7	A× 9.9	A×11	A×11.4	A×11.7	A×14.4	A×14.7	A×17.7	A×19.9	A×24.4	A×25
	126~200		A× 8.2	A× 9.1	A× 9.4	A× 8.8	A× 9.9	A×10.2	A×10.5	A×11.6	A×13.5	A×14.6	A×16.7	A×18.9	A×23.5	A×24
	201~500		A× 6.6	A× 8.3	A× 9.3	A× 8	A× 9	A×10.1	A×10.5	A×11.5	A×12.6	A×13.8	A×15.9	A×18.8	A×20.9	A×21.5
	126~200	126~150	A× 9.5	A× 8.9	A× 9.9	A× 9.5	A×10.4	A×10.8	A×12	A×12.2	A×12.7	A×14.6	A×16.6	A×18.8	A×22.4	A×23.1
	201~500		A× 7.6	A× 8.6	A× 8.8	A× 9.1	A× 9.4	A×10.5	A×11.8	A×12.1	A×12.4	A×13.7	A×15.8	A×18.9	A×21.2	A×21.9
	151~200	151~160	A×10.2	A× 9.5	A×10.6	A×10.2	A×11.3	A×11.7	A×13	A×14.2	A×15.4	A×15.9	A×18.1	A×21.3	A×24.4	A×25.2
	201~500		A× 6.9	A× 8.7	A× 9	A× 8.6	A×10.5	A×10.8	A×12.2	A×12.4	A×13.7	A×14.9	A×16.3	A×20.3	A×21.9	A×22.6
	161~200	161~200	—	A×11.4	A×11.7	A×12.1	A×12.4	A×13.7	A×15.2	A×16.3	A×17.7	A×19	A×21.3	A×23	A×26.2	A×27.1
	201~500		—	A× 9.7	A×10.1	A×10.5	A×10.8	A×12.1	A×12.6	A×13.8	A×15.1	A×16.4	A×18.7	A×21.2	A×23.7	A×24.5
	201~500	201~250	—	A×11.7	A×12.2	A×11.8	A×13.9	A×14.4	A×16	A×18.1	A×18.6	A×20	A×22.5	A×26	A×30.2	A×31.4
	251~500	251~300	—	A×13.8	A×14.3	A×14.8	A×15.4	A×17.7	A×19.4	A×20.7	A×22.2	A×23.8	A×26.4	A×32.6	A×37.1	A×38.3

大サイズは P.1044・1045 に掲載しています。

■標準サイズSV2RG□ 上下面ロータリー研磨(側面仕上なし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +5 0

型式	A 1mm単位	B \ T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50
SV2RG□	20~ 50	10~25	A×15.1	A×14.5	A×14.6	A×16.9	A×17	A×17.1	A×18.1	A×18.1	A×18.2	A×18.3	—	—	—	—
	51~ 75		A×11.3	A×11.3	A×11.3	A×13.1	A×13.2	A×13.3	A×14.3	A×14.3	A×14.4	A×15.2	—	—	—	—
	76~100		A× 8.9	A× 8.9	A× 9	A× 9.9	A×10	A×10.7	A×10.9	A×11.8	A×11.9	A×12	—	—	—	—
	101~250		A× 6.6	A× 5.9	A× 5.9	A× 6	A× 6.1	A× 6.8	A× 6.9	A× 7.9	A× 8	A× 8.7	—	—	—	—
	26~ 50	26~40	A×16.3	A×15.7	A×16	A×16.4	A×16.7	A×16.7	A×16.9	A×17.8	A×18	A×18.1	A×19.9	A×20	—	—
	51~ 75		A×11.3	A×11.4	A×11.5	A×12.4	A×13.4	A×13.5	A×13.6	A×14.5	A×14.7	A×14.8	A×16.5	A×17.4	—	—
	76~100		A× 8.9	A× 9	A× 9.1	A×10.1	A×10.2	A×10.3	A×11.1	A×11.2	A×12.2	A×12.3	A×12.4	A×13.5	—	—
	101~200		A× 6.7	A× 6.7	A× 6.7	A× 6.8	A× 6.9	A× 7	A× 8.1	A× 8.2	A× 8.9	A× 9.1	A×10.1	A×11.1	—	—
	201~500		A× 5	A× 5.1	A× 5.2	A× 5.3	A× 5.3	A× 5.5	A× 6.5	A× 7.2	A× 7.4	A× 7.5	A×8.6	A× 9.4	—	—
	41~ 50	41~60	A×12.4	A×12.4	A×13.4	A×13.2	A×13.5	A×13.9	A×15.7	A×17.3	A×20	A×20.1	A×22.9	A×24	A×28	A×28.4
	51~ 75		A×11.5	A×11.6	A×11.8	A×11.1	A×11.2	A×12.2	A×14.1	A×15	A×17.4	A×17.6	A×20.1	A×20.6	A×23.4	A×23.8
	76~100		A×10.6	A×10.1	A×10.2	A× 9.5	A×10.5	A×12.2	A×12.4	A×13.3	A×14.3	A×15.3	A×16.3	A×17.5	A×20	A×20.3
	101~200		A× 9.1	A× 8.4	A× 8.6	A× 8.6	A× 9.6	A×10.5	A×11.5	A×11.6	A×11.8	A×12.8	A×13	A×13.2	A×14.3	A×14.6
	201~500		A× 9.1	A× 8.4	A× 8.5	A× 8.6	A× 8.7	A× 9.7	A×10.7	A×11.6	A×11.8	A×12	A×13	A×13.2	A×14.3	A×15.6
	61~ 75	61~80	A×11.7	A×11.8	A×11.1	A×10.6	A×11.6	A×12.5	A×13.7	A×14.6	A×14.9	A×16.8	A×19.4	A×21.4	A×26.4	A×26.8
	76~100		A×10.2	A×10.9	A×10.5	A×10.5	A×10.7	A×11.7	A×12.8	A×13	A×14.1	A×15.1	A×17.9	A×18.9	A×21.7	A×22.1
	101~200		A× 7.8	A× 9.4	A× 9.6	A× 9.8	A× 9.9	A×10.9	A×12	A×12.9	A×13.2	A×14.3	A×16.2	A×14.9	A×17	A×17.4
	201~500		A× 6.9	A× 7.9	A× 8	A× 8.9	A× 9	A×10.1	A×11.1	A×12.1	A×12.3	A×13.3	A×15.2	A×17.2	A×19	A×19.5
	81~100	81~100	A×11	A×11.1	A×10.6	A×10.9	A×11.1	A×12.2	A×13.3	A×13.5	A×13.8	A×16.6	A×19.2	A×22.1	A×25.9	A×26.5
	101~200		A× 8.6	A× 9.6	A× 9.8	A×10.1	A×10.3	A×11.3	A×12.4	A×13.4	A×13.8	A×14.8	A×17.6	A×21.9	A×25	A×25.5
	201~500		A× 8	A× 9.6	A× 9.8	A×10	A×10.2	A×11.2	A×12.4	A×13.3	A×13.7	A×14.7	A×16.7	A×20.2	A×23.1	A×23.6
	101~125	101~125	A×12	A×12.2	A×11.6	A×11.1	A×12.1	A×13.2	A×13.6	A×13.6	A×16.4	A×17.5	A×20.4	A×23.2	A×28.6	A×29.2
	126~200		A× 9.6	A×11.3	A×10.8	A×10.3	A×11.3	A×12.3	A×12.7	A×13.8	A×15.5	A×16.6	A×19.5	A×22.2	A×27.6	A×28.2
	201~500		A× 8	A× 9.7	A×10.7	A× 9.4	A×10.5	A×11.5	A×12.6	A×13.7	A×14.6	A×15.8	A×18.6	A×21.6	A×24.3	A×24.8
	126~200	126~150	A×11.5	A×10.9	A×12	A×11.4	A×12.5	A×12.6	A×13.9	A×14.1	A×14.5	A×17.1	A×19.2	A×21.9	A×25.7	A×26.3
	201~500		A× 9	A×10	A×10.3	A×10.5	A×10.7	A×12.6	A×14	A×14	A×14.3	A×15.6	A×18.5	A×21.7	A×24.4	A×25.1
	151~200	151~160	A×12.4	A×10.9	A×12.8	A×11.6	A×13.5	A×13.6	A×15	A×16.1	A×17.4	A×18.6	A×20.8	A×24.5	A×28.5	A×29.3
	201~500		A× 8.3	A×10.1	A×10.5	A× 9.9	A×11.9	A×12.3	A×14.3	A×14.3	A×15.6	A×16.9	A×19	A×23.8	A×25.1	A×25.8
	161~200	161~200	—	A×13.4	A×13.7	A×14.1	A×14.4	A×15.7	A×17.1	A×19	A×20.4	A×21.8	A×24.5	A×26.2	A×30.3	A×31.2
	201~500		—	A×11.9	A×12.3	A×11.9	A×12.9	A×14.3	A×14.5	A×15.8	A×17	A×18.3	A×21.5	A×24.4	A×26.9	A×27.7
	201~500	201~250	—	A×13.7	A×14.2	A×13.8	A×15.9	A×16.3	A×18	A×20.8	A×21.4	A×22.8	A×25.7	A×30	A×34.1	A×35.2
	251~500	251~300	—	A×15.8	A×17	A×16.8	A×18.1	A×20.4	A×22.1	A×23.9	A×25.5	A×27.1	A×30.5	A×37.1	A×42.5	A×43.8

大サイズは P.1046 に掲載しています。

♀板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

Price 価格

(例)L—SV2FM—1001—400—20.5のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
1001	×	30	=	30,030(円)

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81

数量	1~10
値引率	基準単価

♀表示数量超えはお見積り

■大サイズ L—SV2F□ ①上下面フライス(側面仕上なし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +5 0

型式	A	B \ T	10~11.5	12~13.5	14~16.5	17~20.5	21~22.5	23~25.5	26~28.5	29~30.5	31~35.5	36~39.5	40・40.5	41~44.5	45・45.5	46~49.5	50.0
L—SV2F□	501~ 600	100~125	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×15	A×17	A×17	A×17	A×18	A×20	A×20
	601~ 800		A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17	A×18	A×18	A×20	A×20	A×20
	801~1000		A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17	A×18	A×18	A×20	A×20	A×20
	501~ 600	126~150	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×15	A×15	A×17	A×18	A×18	A×20	A×21	A×21	A×21
	601~ 800		A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17	A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×22	A×22
	801~1000		A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×18	A×20	A×20	A×21	A×22	A×22
	501~ 600	151~160	A×12	A×13	A×13	A×14	A×16	A×17	A×18	A×18	A×18	A×20	A×20	A×21	A×23	A×24	A×24
	601~ 800		A×13	A×14	A×14	A×16	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×22	A×23	A×23	A×25	A×25	A×25
	801~1000		A×13	A×14	A×14	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×24	A×24	A×24
	501~ 600	161~200	A×13	A×14	A×16	A×16	A×18	A×18	A×19	A×19	A×21	A×23	A×24	A×26	A×27	A×28	A×28
	601~ 800		A×14	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×20	A×23	A×24	A×26	A×26	A×30	A×30	A×30
	801~1000		A×14	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×24	A×25	A×26	A×29	A×29	A×29
	501~ 600	201~250	A×16	A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×23	A×23	A×25	A×26	A×29	A×29	A×32	A×32	A×32
	601~ 800		A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×23	A×25	A×25	A×26	A×29	A×30	A×32	A×35	A×35	A×35
	801~1000		A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×24	A×24	A×26	A×28	A×29	A×31	A×31	A×31	A×31
	1001~1200		A×16	A×16	A×17	A×19	A×20	A×20	A×23	A×23	A×25	A×26	A×29	A×29	A×30	A×32	A×31
	1201~1400		A×14	A×16	A×17	A×18	A×20	A×20	A×22	A×22	A×24	A×26	A×29	A×29	A×29	A×31	A×31
	1401~1600		A×16	A×17	A×18	A×19	A×20	A×21	A×23	A×23	A×27	A×27	A×30	A×30	A×32	A×32	A×32
	1601~1800		A×16	A×17	A×17	A×19	A×20	A×21	A×22	A×23	A×27	A×27	A×30	A×30	A×32	A×32	A×32
	1801~2000		—	—	—	—	A×21	A×22	A×23	A×23	A×27	A×29	A×30	A×30	A×33	A×33	A×33
	501~ 600	251~300	A×18	A×20	A×22	A×23	A×25	A×25	A×27	A×27	A×30	A×34	A×36	A×36	A×39	A×39	A×39
	601~ 800		A×21	A×22	A×23	A×25	A×26	A×27	A×30	A×30	A×34	A×36	A×40	A×40	A×43	A×43	A×43
	801~1000		A×20	A×21	A×22	A×25	A×26	A×27	A×29	A×29	A×31	A×33	A×36	A×39	A×42	A×42	A×42
	1001~1200		A×18	A×21	A×22	A×22	A×25	A×26	A×29	A×29	A×31	A×31	A×34	A×36	A×38	A×38	A×38
	1201~1400		A×17	A×18	A×20	A×22	A×23	A×25	A×27	A×27	A×30	A×32	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	1401~1600		A×17	A×18	A×20	A×21	A×23	A×23	A×27	A×27	A×29	A×32	A×34	A×34	A×36	A×36	A×36
	1601~1800		A×17	A×18	A×20	A×21	A×22	A×23	A×25	A×26	A×29	A×32	A×34	A×34	A×36	A×36	A×36
	1801~2000		—	—	—	—	A×22	A×23	A×25	A×25	A×29	A×32	A×32	A×32	A×35	A×35	A×35
	301~ 500	301~400	A×36	A×36	A×39	A×44	A×44	A×46	A×48	A×48	A×57	A×59	A×63	A×63	A×69	A×69	A×69
	501~ 600		A×31	A×31	A×33	A×38	A×40	A×43	A×46	A×46	A×51	A×53	A×57	A×57	A×62	A×62	A×62
	601~ 800		A×27	A×27	A×29	A×33	A×33	A×35	A×40	A×40	A×47	A×49	A×50	A×50	A×54	A×54	A×54
	801~1000		A×25	A×26	A×27	A×31	A×31	A×33	A×35	A×35	A×42	A×43	A×47	A×47	A×51	A×51	A×51
	1001~1200		A×23	A×23	A×26	A×30	A×30	A×31	A×34	A×34	A×40	A×45	A×46	A×46	A×49	A×49	A×49
	1201~1400		A×23	A×23	A×25	A×30	A×30	A×31	A×33	A×34	A×39	A×41	A×45	A×45	A×47	A×47	A×47
	1401~1600		A×22	A×22	A×25	A×27	A×27	A×31	A×33	A×33	A×39	A×41	A×43	A×46	A×47	A×47	A×47
	1601~1800		A×22	A×22	A×23	A×27	A×29	A×30	A×31	A×33	A×38	A×39	A×42	A×42	A×46	A×46	A×46
	1801~2000		—	—	—	—	A×27	A×30	A×31	A×31	A×38	A×39	A×42	A×42	A×46	A×46	A×46

24h見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

【サイト内容】
仕様選択後、ミスミ型番・納期・価格が自動生成、そのままご発注できるWEBサイトです。
♀左記のマークがあるページに記載の商品は、『24時間見積りサイト』対応商品です。

http://misumi.jp/fa24plate/

『金属プレート24時間見積りサイト』

たった6秒。ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

■選定手順

1	仕様選択	材質・仕上方法・サイズ・数量
2	商品自動抽出	ミスミ型番・納期・価格の表示
3	ご注文方法選択	WOSからご注文
		FAX注文書を印刷
		CSVデータダウンロード

※WOSご利用には、「ミスミECサービスご利用ID登録」、「WOSご利用ID登録」が必要です。

ミスミ FAメカ2009 2D・3D CADデータ完備! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

SS400 ANNEALED FREE PLATES -PRICE-

SS400焼鈍材フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/


上下面フライス

上下面ロータリー

Price 価格

(例)L−SV2FM−1001−401−20.5のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
1001 × 36 = 36,030(円)

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

表示数量超えはお見積り

■大サイズ L−SV2F□ ②上下面フライス(側面仕上なし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 $^{+5}_{0}$ B寸公差 $^{+5}_{0}$

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SV2F□	401〜 500	401〜500	A×31	A×31	A×35	A×40	A×40	A×44	A×46	A×47	A×56	A×58	A×62	A×62	A×69	A×69	A×69
	501〜 600		A×31	A×31	A×34	A×39	A×39	A×42	A×44	A×46	A×55	A×57	A×61	A×61	A×65	A×65	A×65
	601〜 800		A×33	A×33	A×35	A×40	A×40	A×44	A×46	A×46	A×53	A×55	A×59	A×59	A×65	A×65	A×65
	801〜1000		A×31	A×31	A×33	A×38	A×38	A×42	A×42	A×43	A×49	A×51	A×55	A×55	A×61	A×61	A×61
	1001〜1200		—	A×30	A×31	A×36	A×39	A×42	A×43	A×45	A×52	A×52	A×56	A×56	A×60	A×60	A×60
	1201〜1400		—	A×29	A×31	A×35	A×38	A×41	A×42	A×43	A×50	A×50	A×53	A×53	A×59	A×59	A×59
	1401〜1600		—	—	A×30	A×34	A×36	A×41	A×41	A×42	A×50	A×50	A×53	A×53	A×57	A×57	A×57
	1601〜1800		—	—	—	—	A×36	A×39	A×41	A×42	A×49	A×49	A×53	A×53	A×56	A×56	A×56
	1801〜2000		—	—	—	—	A×36	A×39	A×41	A×41	A×48	A×48	A×52	A×52	A×56	A×56	A×56
	501〜 600	501〜600	A×35	A×38	A×40	A×46	A×46	A×47	A×49	A×51	A×60	A×66	A×65	A×73	A×78	A×78	A×78
	601〜 800		A×40	A×40	A×42	A×48	A×48	A×51	A×53	A×55	A×65	A×68	A×73	A×73	A×80	A×80	A×80
	801〜1000		A×38	A×38	A×39	A×44	A×44	A×48	A×49	A×51	A×60	A×62	A×68	A×68	A×74	A×74	A×74
	1001〜1200		—	—	A×36	A×43	A×46	A×50	A×53	A×53	A×62	A×62	A×67	A×67	A×74	A×74	A×74
	1201〜1400		—	—	—	—	A×45	A×49	A×52	A×52	A×60	A×60	A×66	A×66	A×71	A×71	A×71
	1401〜1600		—	—	—	—	A×43	A×48	A×50	A×52	A×59	A×59	A×64	A×64	A×70	A×70	A×70
	1601〜1800		—	—	—	—	A×43	A×46	A×49	A×50	A×59	A×59	A×63	A×63	A×69	A×69	A×69
	1801〜2000		—	—	—	—	A×42	A×46	A×49	A×50	A×57	A×57	A×63	A×63	A×69	A×69	A×69
	601〜 800	601〜800	A×51	A×51	A×55	A×62	A×62	A×69	A×73	A×74	A×86	A×89	A×97	A×97	A×105	A×105	A×105
	801〜1000		A×48	A×48	A×51	A×59	A×59	A×64	A×68	A×69	A×81	A×84	A×90	A×90	A×99	A×99	A×99
	1001〜1200		—	—	A×53	A×60	A×60	A×66	A×70	A×71	A×83	A×83	A×90	A×90	A×98	A×98	A×98
	1201〜1400		—	—	—	—	A×59	A×64	A×67	A×69	A×80	A×80	A×87	A×87	A×95	A×95	A×95
	1401〜1600		—	—	—	—	A×57	A×63	A×66	A×67	A×80	A×80	A×85	A×85	A×92	A×92	A×92
	1601〜1800		—	—	—	—	A×56	A×62	A×64	A×66	A×78	A×78	A×84	A×84	A×91	A×91	A×91
	1801〜2000		—	—	—	—	A×55	A×60	A×64	A×66	A×77	A×77	A×83	A×83	A×90	A×90	A×90
	801〜1000	801〜1000	—	—	—	—	A×80	A×85	A×91	A×92	A×108	A×108	A×118	A×118	A×129	A×129	A×129
	1001〜1200		—	—	—	—	A×76	A×81	A×87	A×88	A×105	A×105	A×112	A×112	A×122	A×122	A×122
	1201〜1400		—	—	—	—	A×84	A×92	A×97	A×85	A×101	A×101	A×109	A×109	A×119	A×119	A×119
	1401〜1600		—	—	—	—	A×83	A×90	A×95	A×97	A×113	A×99	A×106	A×106	A×116	A×116	A×116
	1601〜1800		—	—	—	—	A×81	A×87	A×94	A×95	A×112	A×98	A×106	A×106	A×115	A×115	A×115
	1801〜2000		—	—	—	—	A×80	A×87	A×92	A×94	A×111	A×97	A×105	A×105	A×112	A×112	A×112
	1001〜1200	1001〜1200	—	—	—	—	A×91	A×99	A×105	A×106	A×125	A×125	A×134	A×134	A×147	A×147	A×147
	1201〜1400		—	—	—	—	A×88	A×97	A×102	A×104	A×122	A×122	A×132	A×132	A×143	A×143	A×143
	1401〜1600		—	—	—	—	A×98	A×108	A×99	A×101	A×119	A×119	A×129	A×129	A×139	A×139	A×139
	1601〜1800		—	—	—	—	A×97	A×106	A×98	A×99	A×116	A×116	A×126	A×126	A×137	A×137	A×137
	1801〜2000		—	—	—	—	A×97	A×104	A×111	A×112	A×115	A×115	A×125	A×125	A×134	A×134	A×134

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

■大サイズ L−SV2RG□ 上下面ロータリー研磨(側面仕上なし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 $^{+5}_{0}$ B寸公差 $^{+5}_{0}$

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SV2RG□	501〜 600	100〜125	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×20
	601〜 800		A×14	A×15	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	801〜1000		A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	501〜 600	126〜150	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	601〜 800		A×15	A×15	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25	A×25
	801〜1000		A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×22	A×23	A×23	A×24	A×24	A×24
	501〜 600	151〜160	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×22	A×23	A×23	A×24	A×25	A×25
	601〜 800		A×15	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×23	A×24	A×25	A×25	A×26	A×26	A×26
	801〜1000		A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25	A×25
	501〜 600	161〜200	A×15	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×25	A×26	A×28	A×28	A×30	A×30
	601〜 800		A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×24	A×24	A×25	A×26	A×29	A×29	A×31	A×31	A×31
	801〜1000		A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×23	A×24	A×26	A×28	A×28	A×30	A×30	A×30
	501〜 600	201〜250	A×18	A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×29	A×30	A×30	A×32	A×32	A×32
	601〜 800		A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×31	A×33	A×33	A×36	A×36	A×36
	801〜1000		A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×26	A×28	A×30	A×32	A×32	A×35	A×35	A×35
	1001〜1200		A×18	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×25	A×26	A×29	A×31	A×31	A×33	A×33	A×33
	1201〜1400		A×18	A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×30	A×32	A×32	A×33
	501〜 600	251〜300	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×28	A×28	A×30	A×32	A×35	A×35	A×37	A×37	A×37
	601〜 800		A×21	A×22	A×24	A×25	A×26	A×28	A×30	A×30	A×32	A×35	A×37	A×37	A×40	A×40	A×40
	801〜1000		A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×26	A×29	A×29	A×31	A×33	A×36	A×36	A×39	A×39	A×39
	1001〜1200		A×20	A×21	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×28	A×30	A×32	A×35	A×35	A×37	A×37	A×37
	1201〜1400		A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×28	A×28	A×29	A×31	A×33	A×33	A×36	A×36	A×36
	301〜 500	301〜400	A×38	A×38	A×41	A×47	A×47	A×50	A×53	A×54	A×61	A×61	A×66	A×66	A×71	A×71	A×71
	501〜 600		A×35	A×35	A×36	A×41	A×41	A×44	A×47	A×48	A×55	A×55	A×59	A×59	A×64	A×64	A×64
	601〜 800		A×30	A×30	A×31	A×35	A×35	A×38	A×40	A×41	A×48	A×48	A×52	A×52	A×55	A×55	A×55
	801〜1000		A×28	A×28	A×30	A×34	A×34	A×36	A×37	A×38	A×44	A×44	A×48	A×48	A×52	A×52	A×52
	1001〜1200		A×26	A×26	A×29	A×32	A×32	A×35	A×36	A×37	A×42	A×42	A×47	A×47	A×50	A×50	A×50
	1201〜1400		A×26	A×26	A×28	A×31	A×31	A×34	A×35	A×36	A×41	A×41	A×44	A×44	A×49	A×49	A×49
	401〜 500	401〜500	A×35	A×35	A×37	A×41	A×41	A×44	A×48	A×48	A×55	A×55	A×60	A×60	A×65	A×65	A×65
	501〜 600		A×34	A×34	A×36	A×40	A×40	A×43	A×47	A×47	A×54	A×54	A×58	A×58	A×62	A×62	A×62
	601〜 800		A×37	A×37	A×40	A×44	A×44	A×48	A×50	A×52	A×59	A×59	A×64	A×64	A×68	A×68	A×68
	801〜1000		A×35	A×35	A×37	A×41	A×41	A×44	A×48	A×48	A×55	A×55	A×60	A×60	A×65	A×65	A×65
	1001〜1200		—	A×34	A×35	A×40	A×40	A×42	A×44	A×47	A×54	A×54	A×58	A×58	A×61	A×61	A×61
	1201〜1400		—	—	A×35	A×38	A×38	A×42	A×43	A×44	A×52	A×52	A×56	A×56	A×60	A×60	A×60
	501〜 600	501〜600	A×43	A×43	A×46	A×52	A×52	A×56	A×59	A×60	A×69	A×69	A×74	A×74	A×79	A×79	A×79
	601〜 800		A×51	A×51	A×53	A×60	A×60	A×64	A×68	A×68	A×78	A×78	A×83	A×83	A×90	A×90	A×90
	801〜1000		A×46	A×46	A×51	A×56	A×56	A×60	A×62	A×64	A×73	A×73	A×78	A×78	A×85	A×85	A×85
	1001〜1200		—	—	A×47	A×53	A×53	A×57	A×60	A×61	A×70	A×70	A×75	A×75	A×81	A×81	A×81
	1201〜1400		—	—	—	—	A×52	A×56	A×59	A×60	A×69	A×69	A×73	A×73	A×79	A×79	A×79
	601〜 800	601〜800	A×68	A×68	A×72	A×81	A×81	A×86	A×90	A×91	A×105	A×105	A×113	A×113	A×121	A×121	A×121
	801〜1000		A×64	A×64	A×68	A×75	A×75	A×81	A×85	A×86	A×99	A×99	A×105	A×105	A×113	A×113	A×113
	1001〜1200		—	—	A×65	A×73	A×73	A×78	A×81	A×82	A×95	A×95	A×101	A×101	A×109	A×109	A×109
	1201〜1400		—	—	—	—	A×70	A×75	A×79	A×81	A×92	A×92	A×99	A×99	A×105	A×105	A×105
	801〜1000	801〜1000	—	—	—	—	A×95	A×101	A×107	A×108	A×124	A×124	A×133	A×133	A×142	A×142	A×142
	1001〜1200		—	—	—	—	A×90	A×98	A×101	A×103	A×118	A×118	A×126	A×126	A×137	A×137	A×137
	1201〜1400		—	—	—	—	A×88	A×94	A×99	A×100	A×114	A×114	A×124	A×124	A×133	A×133	A×133

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009 ご指定サイズのCADを提供! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

新商品

S50C Precision-Cut Plates (Top, Bottom & 2-Side Milling)

S50C精密切断プレート(上下面・幅フライス仕上)



24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■精密切断プレートの特長:安価・短納期商品
上下面と幅をフライス仕上した母材を長さ1mm単位で精密切断する安価・短納期商品です。

RoHS

寸法公差	基準:長さ	～600mm	601～1200mm
	長さ(A)	±0.2	±0.5
	幅 (B)	−0.1～+0.15	
	板厚(T)	−0.1～+0.2	

S50C−CUT



M 材質 S50C
T6・8・10・11はS45C

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
S50C−CUT	−	100	−	100	−	10

■精度基準 (最大値)

項目		条件	基準値
幅の平行度		長さ 最小～200mm	0.03
		長さ 201～500mm	0.05
		長さ 501～最大	0.1
板厚の平行度		長さ・幅の100mmに対して	0.05
平面度	T 6～15		0.05
	T16～25		0.04
	T26～32		0.03
基準面直角度 ※側面4角			0.05
全周面取り		バリ無きこと C0.1程度の面取りとなる場合があります	

Delivery 出荷日: 1 日目発送

ストークT 400円/1本 P.82

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Price 価格

●S50C−CUT

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て)P.81

数量	1～2	3～4	5～10
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

24時間見積りサイトでは下記の数量スライド対応商品があります

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て)P.81

数量	1～2	3～4	5～10	11～15	16～20
長さ最小～200mm	基準単価	5%	10%	15%	
長さ201～400mm	基準単価	5%	10%	15%	−

S50C−CUT

TYPE	A	B \ T	6	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32
	15～ 50	15	A×16	A×16	A×15	A×15	A×14	A×14	A×14	A×13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～ 100		A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～ 250		A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	251～ 400		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	401～ 600		A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	601～1000		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1001～1200		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20～ 50	20	A×16	A×15	A×15	A×15	A×14	A×14	A×14	A×13	A×13	A×13	A×13	A×12	—	—	—	—	—
	51～ 100		A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	—	—	—	—	—
	101～ 250		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	—	—	—	—	—
	251～ 400		A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—
	401～ 600		A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	—	—	—	—	—
	601～1000		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	—	—	—	—	—
	1001～1200		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	—	—	—	—	—
	25～ 50	25	A×13	A×13	A×12	A×12	A×12	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×10	A×11	A×11	—	—	—
	51～ 100		A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	—	—	—
	101～ 250		A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	—	—	—
	251～ 400		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	—	—	—
	401～ 600		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	—	—	—
	601～1000		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	—	—	—
	1001～1200		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	—	—	—
	30～ 50	30	A×13	A×12	A×12	A×12	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	—	—
	51～ 100		A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	—
	101～ 250		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	—	—
	251～ 400		A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	—	—
	401～ 600		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	—	—
	601～1000		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	—
	1001～1200		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	—
	35～ 50	35	A×11	A×11	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14
	51～ 100		A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	101～ 250		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9
	251～ 400		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8
	401～ 600		A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8
	601～1000		A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	1001～1200		A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	40～ 50	40	A×11	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15
	51～ 100		A×7	A×7	A×8	A×9	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13
	101～ 250		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9
	251～ 400		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9
	401～ 600		A×5	A×5	A×5	A×6	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	601～1000		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	1001～1200		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	45～ 50	45	A×10	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16
	51～ 100		A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14
	101～ 250		A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9
	251～ 400		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8
	401～ 600		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8
	601～1000		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	1001～1200		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	50～ 100	50	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15
	101～ 250		A×5	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10
	251～ 400		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9
	401～ 600		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	55～ 100	55	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16
	101～ 250		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	251～ 400		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	401～ 600		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	60～ 100	60	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15
	101～ 250		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	251～ 400		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10
	401～ 600		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	65～ 100	65	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×16	A×16	A×17
	101～ 250		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	251～ 400		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11
	401～ 600		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11

TYPE	A	B \ T	6	8	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32
	70～ 100	70	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17	A×18
	101～ 250		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12
	251～ 400		A×5	A×6	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	401～ 600		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12
	75～ 100	75	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×15	A×15
	101～ 250		A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	251～ 400		A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11
	401～ 600		A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×8	A×8	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	80～ 100	80	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16
	101～ 250		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	251～ 400		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12
	401～ 600		A×5	A×5	A×6	A×7	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	601～1000		A×6	A×6	A×7	A×8	A×8	A×7	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	1001～1200		A×6	A×6	A×7	A×8	A×8	A×7	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	85～ 100	85	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17
	101～ 250		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	251～ 400		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12
	401～ 600		A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11
	601～1000		A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13
	1001～1200		A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13
	90～ 100	90	A×7	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×12	A×14	A×15	A×15	A×16	A×18
	101～ 250		A×6	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	251～ 400		A×6	A×6	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	401～ 600		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12
	601～1000		A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	1001～1200		A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	95～ 100	95	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17	A×18
	101～ 250		A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	251～ 400		A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13
	401～ 600		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12
	601～1000		A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13
	1001～1200		A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	100～ 250	100	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15
	251～ 400		A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	401～ 600		A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13
	601～1000		A×7	A×7	A×8	A×9	A×8	A×8	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15
	1001～1200		A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	110～ 250	110	—	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×15
	251～ 400		—	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15
	401～ 600		—	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14
	601～1000		—	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×12	A×11	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16
	1001～1200		—	A×7	A×8	A×9	A×9	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×16
	120～ 250	120	—	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17
	251～ 400		—	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×11	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16
	401～ 600		—	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	A×10	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15
	601～1000		—	A×8	A×9	A×10	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×15	A×15	A×16	A×17
	1001～1200		—	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17
	125～ 250	125	—	A×8	A×8	A×9	A×9	—	A×10	A×11	A×11	—	—	A×12	—	A×15	—	A×16	—
	251～ 400		—	A×8	A×8	A×9	A×9	—	A×9	A×10	A×10	—	—	A×12	—	A×14	—	A×16	—
	401～ 600		—	A×7	A×8	A×8	A×8	—	A×9	A×10	A×9	—	—	A×11	—	A×13	—	A×14	—
	601～1000		—	A×8	A×9	A×10	A×10	—	A×10	A×11	A×11	—	—	A×12	—	A×15	—	A×17	—
	1001～1200		—	A×8	A×9	A×9	A×9	—	A×9	A×11	A×10	—	—	A×12	—	A×14	—	A×16	—
	150～ 250	150	—	A×8	A×9	A×10	A×10	—	A×11	A×12	A×12	—	—	A×14	—	A×17	—	A×19	—
	251～ 400		—	A×8	A×9	A×10	A×10	—	A×11	A×12	A×11	—	—	A×13	—	A×16	—	A×18	—
	401～ 600		—	A×8	A×8	A×9	A×9	—	A×10	A×11	A×11	—	—	A×12	—	A×15	—	A×16	—
	601～1000		—	A×9	A×10	A×11	A×11	—	A×11	A×13	A×12	—	—	A×14	—	A×17	—	A×19	—
	1001～1200		—	A×8	A×9	A×10	A×10	—	A×11	A×12	A×12	—	—	A×14	—	A×17	—	A×18	—
	180～ 250	180	—	—	A×11	—	A×12	—	—	A×14	A×14	—	—	A×16	—	—	—	—	—
	251～ 400		—	—	A×11	—	A×11	—	—	A×14	A×13	—	—	A×15	—	—	—	—	—
	401～ 600		—	—	A×10	—	A×10	—	—	A×12	A×12	—	—	A×14	—	—	—	—	—
	601～1000		—	—	A×11	—	A×12	—	—	A×14	A×14	—	—	A×16	—	—	—	—	—
	1001～1200		—	—	A×11	—	A×12	—	—	A×14	A×14	—	—	A×16	—	—	—	—	—
	200～ 250	200	—	—	A×12	—	A×13	—	—	A×16	A×15	—	—	A×18	—	—	—	—	—
	251～ 400		—	—	A×12	—	A×13	—	—	A×15	A×15	—	—	A×17	—	—	—	—	—
	401～ 600		—	—	A×11	—	A×12	—	—	A×14	A×13	—	—	A×15	—	—	—	—	—
	601～1000		—	—	A×12	—	A×13	—	—	A×16	A×15	—	—	A×18	—	—	—	—	—
	1001～1200		—	—	A×12	—	A×13	—	—	A×16	A×15	—	—	A×18	—	—	—	—	—

ミスミ FAメカ2009 ご注文型番を自動生成! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

S50C寸法固定プレート

−6面フライス(エコノミータイプ)/6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)−

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス　6面フライス+上下面ロータリー

納期短縮

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS

型式	仕上げ方法
SC6F	6面フライス
SCAH	6面フライス 上下面ロータリー研磨

寸法公差 A・B	～99mm	100～250	251～
	±0.2	±0.25	±0.4



M 材質　S50C

■6面フライス(エコノミータイプ)

型式	A	B \ T	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	22	25	28	30	34	35	40	50
SC6F	60	60	710	790	730	730	750	700	570	670	670	780	710	860	820	1,060	960	1,200	1,200	1,230	1,430
	80		850	930	810	860	870	830	630	780	750	900	810	970	910	1,080	1,040	1,270	1,270	1,390	1,520
	100		1,180	1,180	1,160	1,060	980	1,080	690	920	820	1,110	1,010	1,160	1,090	1,300	1,460	1,550	1,550	1,640	1,830
	125		1,270	1,270	1,260	1,160	1,310	1,180	1,080	1,200	1,200	1,200	1,290	1,230	1,400	1,340	1,610	1,590	1,590	1,680	1,880
	150		1,350	1,350	1,410	1,300	1,470	1,330	1,170	1,350	1,350	1,290	1,460	1,380	1,560	1,570	1,750	1,900	1,900	2,020	2,250
	160		1,410	1,410	1,440	1,330	1,500	1,400	1,240	1,410	1,410	1,350	1,470	1,420	1,570	1,660	1,870	2,030	2,030	2,160	2,410
	200		1,600	1,540	1,620	1,490	1,620	1,520	1,340	1,740	1,540	1,460	1,590	1,510	1,800	1,900	2,130	2,480	2,480	2,700	3,020
	250		1,810	1,810	1,920	1,760	1,920	1,800	1,590	1,810	1,810	1,740	1,890	1,900	2,130	2,270	2,660	2,970	2,970	3,370	3,760
	300		1,950	2,120	2,070	1,900	2,070	1,930	1,700	1,960	1,960	1,880	2,130	2,070	2,460	2,720	3,050	3,420	3,420	3,860	4,530
	500		2,060	2,930	2,200	3,290	2,280	2,810	2,000	2,070	2,120	3,070	2,280	3,250	2,530	4,220	3,230	5,000	5,000	6,040	7,160
	80	80	850	1,000	890	920	920	920	710	820	830	920	920	820	980	1,130	1,170	1,460	1,460	1,550	1,830
	100		920	1,230	1,020	1,070	1,080	1,150	770	980	930	1,130	1,050	900	1,180	1,400	1,350	1,820	1,820	1,570	2,300
	125		1,000	1,330	1,100	1,170	1,180	1,280	850	1,100	1,030	1,230	1,110	1,010	1,320	1,450	1,580	2,040	2,040	2,180	2,410
	150		1,410	1,410	1,330	1,310	1,270	1,380	920	1,230	1,270	1,350	1,330	1,110	1,460	1,750	1,730	2,110	2,110	2,500	2,890
	160		1,430	1,430	1,530	1,350	1,310	1,440	960	1,270	1,300	1,380	1,370	1,140	1,460	1,860	1,730	2,210	2,180	2,610	3,080
	200		1,660	1,660	1,880	1,600	1,560	1,670	1,060	1,410	1,560	1,630	1,670	1,290	1,840	2,100	2,220	2,510	2,200	2,860	3,440
	250		1,930	1,930	2,170	2,000	1,890	2,000	1,240	1,790	1,700	1,970	1,950	1,510	2,170	2,670	2,690	3,170	2,390	3,610	4,350
	300		2,130	2,130	2,300	2,110	2,140	2,180	1,380	2,000	2,260	2,190	2,200	2,550	2,450	3,300	3,840	3,810	3,810	4,170	5,170
	500		2,310	3,290	2,480	3,720	2,580	3,270	2,320	2,400	2,460	3,630	2,700	2,830	3,010	5,340	3,850	6,080	4,060	7,050	8,630
	100	100	1,000	1,310	1,100	1,160	1,090	1,230	850	1,010	1,020	1,160	1,110	1,010	1,270	1,420	1,440	1,900	1,320	1,410	1,830
	125		1,090	1,400	1,210	1,240	1,190	1,330	940	1,110	1,130	1,240	1,250	1,130	1,360	1,460	1,630	2,060	1,490	1,590	2,700
	150		1,310	1,500	1,360	1,340	1,400	1,400	1,030	1,320	1,290	1,430	1,420	1,240	1,570	1,770	1,890	2,250	2,230	1,770	2,740
	160		1,350	1,550	1,380	1,460	1,450	1,540	1,060	1,360	1,400	1,540	1,470	1,290	1,630	1,880	2,260	2,380	2,330	2,590	3,230
	200		1,590	1,700	1,590	1,620	1,580	1,770	1,180	1,700	1,620	1,740	1,800	1,450	2,090	2,230	2,500	2,680	2,400	2,640	3,360
	250		1,950	1,950	2,240	2,060	2,020	2,110	1,400	1,820	1,950	2,110	2,000	1,740	2,510	2,940	2,970	3,380	3,210	3,470	4,380
	300		2,280	2,400	2,260	2,390	2,400	2,510	1,570	2,280	2,260	2,500	2,530	1,970	2,830	3,450	3,510	3,830	3,340	3,610	5,090
	350		2,320	2,320	2,520	2,660	2,660	2,390	2,420	1,790	1,850	2,750	2,080	2,180	2,350	3,800	3,000	4,280	3,630	3,940	5,750
	400		2,960	2,960	3,160	3,330	3,380	3,040	3,070	2,390	2,450	3,460	2,680	2,810	2,990	4,380	3,810	5,080	4,020	5,760	6,930
	450		3,280	3,320	3,450	3,770	3,690	3,380	3,200	3,340	3,370	3,810	3,610	3,770	3,990	5,080	4,980	5,780	5,610	6,220	7,640
	500		3,320	3,690	3,580	4,090	3,730	3,650	3,220	3,340	3,440	4,110	3,700	3,880	4,140	5,730	5,080	6,100	5,640	6,380	8,480
	125	125	1,270	1,470	1,270	1,270	1,310	1,360	1,080	1,270	1,310	1,310	1,350	1,230	1,490	1,760	1,770	2,080	1,690	1,810	2,840
	150		1,270	1,580	1,360	1,360	1,420	1,480	1,180	1,400	1,430	1,480	1,490	1,360	1,650	1,990	1,970	2,320	1,890	2,030	3,180
	160		1,620	1,620	1,410	1,480	1,460	1,560	1,220	1,440	1,480	1,570	1,550	1,410	1,720	2,060	2,050	2,440	2,440	2,790	3,390
	200		1,770	1,770	1,550	1,630	1,840	1,800	1,370	1,840	1,820	1,770	1,920	1,610	2,150	2,350	2,670	2,820	2,490	3,260	3,940
	250		2,170	2,170	1,930	2,100	2,010	2,130	1,650	2,230	2,200	2,130	2,130	1,950	2,400	2,980	3,030	3,370	2,910	3,150	4,400
	300		2,510	2,510	2,490	2,420	2,600	2,510	1,850	2,400	2,470	2,530	2,420	2,210	2,720	3,530	3,450	3,800	3,320	3,600	5,110
	350		2,470	2,470	2,690	2,750	2,110	2,480	2,510	2,120	2,190	2,880	2,340	2,460	2,650	4,020	3,350	4,250	3,720	4,030	5,890
	400		3,070	3,070	3,290	3,360	3,400	3,060	3,090	3,270	2,870	3,470	2,990	3,130	3,350	4,400	4,070	5,040	4,490	4,850	6,950
	450		3,220	3,520	3,530	3,810	3,690	3,520	3,400	3,610	3,080	3,930	3,230	3,390	3,630	5,100	5,000	5,720	5,610	6,310	7,530
	500		3,230	3,710	3,600	4,130	3,770	3,760	3,530	3,670	3,280	4,280	3,470	3,650	3,910	5,870	5,170	6,330	5,860	6,350	7,940
	150	150	1,610	1,610	1,420	1,550	1,480	1,580	1,230	1,600	1,580	1,560	1,570	1,440	1,780	2,000	2,380	2,340	2,200	2,390	2,920
	160		1,690	1,690	1,860	1,650	1,890	1,690	1,490	1,770	1,810	1,670	1,940	1,760	2,150	2,130	2,480	2,490	2,490	2,820	3,400
	200		1,900	1,900	1,700	1,840	2,020	1,940	1,510	2,040	1,940	1,920	2,080	1,840	2,270	2,670	2,960	2,920	2,750	2,990	3,660
	250		2,180	2,180	1,970	2,150	2,080	2,270	1,780	2,220	2,290	2,260	2,360	2,180	2,700	3,160	3,540	3,440	3,270	3,580	4,380
	300		2,630	2,630	2,610	2,570	2,460	2,590	2,020	2,430	2,610	2,590	2,730	2,510	3,110	3,630	4,090	3,980	3,790	4,150	4,730
	350		2,600	2,600	2,870	2,940	2,280	2,630	2,660	2,370	2,460	3,040	2,680	2,830	3,070	4,110	4,030	4,630	4,300	4,710	6,620
	400		3,320	3,320	3,620	3,700	3,140	3,330	3,370	3,090	3,180	3,760	3,410	3,590	3,870	4,930	4,970	5,610	5,610	6,520	7,400
	450		3,620	3,620	3,930	4,060	4,060	3,640	3,680	3,380	3,480	4,120	3,750	3,950	4,250	5,390	5,480	6,240	6,240	6,920	8,240
	500		3,890	3,890	3,970	4,350	4,170	3,930	3,870	3,650	3,770	4,470	4,070	4,290	4,620	5,890	5,970	6,800	6,350	7,410	9,020
	160	160	1,720	1,720	1,880	1,670	1,690	1,730	1,350	1,610	1,660	1,710	1,780	1,630	2,010	2,260	2,630	2,530	2,430	2,990	3,650
	200		2,150	1,970	2,120	1,890	2,110	2,020	1,580	2,060	1,950	2,010	2,280	1,930	2,390	2,890	3,120	3,010	2,890	3,150	4,410
	250		2,360	2,360	2,590	2,310	2,170	2,360	1,860	2,230	2,300	2,360	2,490	2,290	2,840	3,180	3,710	3,560	3,440	3,770	5,290
	300		2,790	2,790	2,960	2,630	2,470	2,710	2,120	2,550	2,630	2,720	2,870	2,640	3,270	3,810	4,300	4,120	3,990	4,370	6,130
	350		2,830	2,830	3,110	3,170	3,170	2,860	2,890	2,490	2,580	3,290	2,820	2,980	3,230	4,440	4,250	4,660	4,530	4,960	6,630
	400		3,480	3,480	3,800	3,890	3,700	3,380	3,110	3,240	3,340	3,860	3,580	3,770	4,060	5,180	5,230	5,640	5,640	6,540	7,420
	450		3,790	3,790	3,920	4,240	4,060	3,810	3,810	3,540	3,650	4,320	3,930	4,150	4,460	5,690	5,760	6,370	6,130	6,690	8,430
	500		4,050	4,050	4,030	4,540	4,120	4,120	3,840	3,830	3,950	4,690	4,270	4,510	4,860	6,660	6,290	7,000	6,690	7,310	9,220
	200	200	—	—	—	2,330	2,450	2,480	1,860	2,420	2,300	2,480	2,480	2,280	2,840	3,350	3,850	3,510	3,510	3,740	4,560
	250		—	—	—	2,680	2,750	2,890	2,180	2,850	2,710	2,690	2,950	2,720	3,380	3,970	4,570	4,180	4,180	4,460	5,460
	300		—	—	—	3,050	2,870	3,330	2,510	3,010	3,110	3,360	3,410	3,140	3,910	4,600	5,290	4,840	4,840	5,160	6,320
	350		—	—	—	3,520	2,780	3,330	2,810	2,950	3,060	3,900	3,360	3,560	3,860	5,340	5,340	5,630	5,630	6,020	7,370
	400		—	—	—	4,300	3,820	4,090	3,660	3,820	3,950	4,670	4,260	4,490	4,840	6,220	6,220	6,520	6,520	6,930	8,730
	450		—	—	—	4,840	4,890	4,540	4,590	4,180	4,310	5,120	4,680	4,940	5,330	6,830	6,830	7,170	7,170	7,600	9,630
	500		—	—	—	5,270	4,940	4,850	4,600	4,540	4,680	5,550	5,090	5,370	5,810	7,450	7,450	7,800	7,800	8,290	10,500
	250	250	—	—	—	3,470	3,590	3,540	2,970	3,560	3,680	3,650	4,070	3,730	4,620	4,560	5,470	5,150	5,150	5,480	6,350
	300		—	—	—	4,150	3,590	4,250	2,970	3,560	3,840	4,290	4,070	3,730	4,620	5,480	6,540	5,970	5,610	6,140	7,590
	350		—	—	—	4,840	3,980	4,310	4,360	4,010	4,150	4,840	4,630	4,890	5,290	6,390	6,460	6,780	6,780	7,210	8,890
	400		—	—	—	5,520	4,550	4,920	4,400	4,580	4,740	5,520	5,290	5,590	6,030	7,300	7,370	7,730	7,730	8,240	10,160
	450		—	—	—	6,050	5,920	5,430	5,490	5,030	5,200	6,060	5,820	6,150	6,660	8,120	8,120	8,530	8,530	9,100	11,300
	500		—	—	—	6,330	5,940	5,800	5,620	5,470	5,650	6,580	6,340	6,710	7,270	8,840	8,840	9,300	9,300	9,910	12,340
	300	300	—	—	—	4,550	4,680	5,030	3,930	4,710	4,860	5,310	5,430	5,010	6,220	7,080	8,210	7,430	7,430	7,900	9,810
	350		—	—	—	5,250	4,560	5,010	5,060	4,630	4,780	5,990	5,370	5,680	6,150	8,040	8,120	8,430	8,430	9,000	11,160
	400		—	—	—	5,940	5,200	5,500	5,060	5,290	5,460	6,830	6,130	6,480	7,010	9,170	9,270	9,630	9,630	10,270	12,750
	450		—	—	—	6,630	5,670	6,260	6,330	5,800	6,000	7,510	6,750	7,140	7,740	10,110	10,250	10,620	10,620	11,340	14,080
	500		—	—	—	7,160	6,130	6,680	6,390	6,310	6,530	8,150	7,360	7,800	8,460	11,040	11,080	11,600	11,600	12,390	15,400

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
SC6F	−	100	−	100	−	8
SCAH	−	100	−	100	−	8

■精度基準

(最大値)

項目		SC6F	SCAH
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T5・6	0.1	0.05
	T8～15	0.07	0.03
	T16～25	0.05	0.015
	T28～50		0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り		C0.2～C0.5	C0.5～C1.0

Delivery 出荷日

- SC6F□部
  - 在庫品　翌日出荷　P.81
  - ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
- SC6F□部 A(長さ)300mm以下
  - 1 日目発送　ストーク T　800円/1本　P.82
- SC6F□部 A(長さ)350mm以上
  - 3 日目発送　ストーク T　800円/1本　P.82
- SCAH
  - 3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Price 価格

- SC6F
  - 数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～10	11以上
値引率	基準単価	お見積り

- SCAH
  - 数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)

型式	A	B \ T	5・6	8・9	10	12・13	15・16	19・20	22	25	28	30	34・35	40	50
SCAH	60	60	770	770	820	680	730	820	910	950	1,120	1,120	1,220	1,260	1,460
	80		900	900	900	810	880	950	1,020	1,090	1,140	1,220	1,300	1,420	1,550
	100		1,140	1,120	1,160	1,040	1,100	1,170	1,220	1,260	1,370	1,370	1,580	1,670	1,870
	125		1,230	1,220	1,270	1,140	1,170	1,260	1,290	1,360	1,410	1,510	1,620	1,710	1,920
	150		1,310	1,370	1,370	1,230	1,310	1,360	1,450	1,510	1,650	1,650	1,940	2,060	2,300
	160		1,370	1,400	1,450	1,300	1,370	1,420	1,490	1,520	1,750	1,750	2,070	2,200	2,460
	200		1,490	1,570	1,570	1,410	1,490	1,540	1,590	1,740	2,000	2,000	2,530	2,750	3,080
	250		1,750	1,850	1,850	1,670	1,760	1,830	2,000	2,070	2,390	2,390	3,030	3,440	3,840
	300		1,890	2,000	2,000	1,790	1,900	1,980	2,180	2,380	2,860	2,860	3,490	3,940	4,620
	500		3,260	3,460	3,460	2,960	3,110	3,230	3,390	3,560	4,350	4,350	5,100	6,160	7,310
	80	80	970	970	970	840	900	970	1,040	1,100	1,160	1,300	1,490	1,680	1,870
	100		1,190	1,130	1,180	1,050	1,120	1,190	1,230	1,290	1,440	1,540	1,860	2,110	2,350
	125		1,290	1,230	1,280	1,180	1,200	1,290	1,360	1,420	1,490	1,720	2,080	2,220	2,430
	150		1,370	1,380	1,440	1,260	1,350	1,420	1,470	1,610	1,800	1,850	2,150	2,550	2,920
	160		1,390	1,420	1,470	1,330	1,390	1,450	1,520	1,670	1,920	1,920	2,250	2,660	3,110
	200		1,610	1,680	1,720	1,540	1,610	1,720	1,770	1,870	2,170	2,170	2,560	2,920	3,470
	250		1,870	2,100	2,100	1,830	1,930	2,070	2,150	2,240	2,750	2,750	3,230	3,680	4,390
	300		2,070	2,220	2,220	2,000	2,070	2,300	2,660	2,880	3,400	3,520	3,890	4,260	5,220
	500		3,660	3,920	3,920	3,440	3,640	3,820	3,970	4,210	5,510	5,510	6,200	7,190	8,720
	100	100	1,270	1,220	1,220	1,130	1,130	1,220	1,300	1,410	1,460	1,620	1,940	2,140	2,410
	125		1,360	1,310	1,310	1,220	1,220	1,310	1,410	1,510	1,510	1,790	2,100	2,390	2,840
	150		1,460	1,410	1,510	1,280	1,360	1,510	1,610	1,710	1,820	1,940	2,300	2,610	3,130
	160		1,500	1,540	1,610	1,410	1,490	1,620	1,670	1,770	1,940	2,070	2,430	2,780	3,330
	200		1,640	1,700	1,790	1,620	1,720	1,830	1,920	2,020	2,300	2,300	2,730	3,340	4,020
	250		1,890	2,170	2,170	1,940	2,070	2,220	2,330	2,480	3,030	3,050	3,450	3,690	4,520
	300		2,320	2,520	2,520	2,300	2,430	2,630	2,730	2,910	3,560	3,560	3,910	4,280	5,250
	350		2,580	2,800	2,800	2,520	2,680	2,890	3,030	3,210	3,920	3,920	4,370	4,880	5,930
	400		3,290	3,510	3,560	3,200	3,420	3,640	3,800	4,020	4,520	4,520	5,180	5,940	7,140
	450		3,690	3,970	3,970	3,560	3,790	4,010	4,190	4,430	5,240	5,240	5,900	6,620	7,880
	500		3,970	4,300	4,300	3,840	4,070	4,330	4,520	4,810	5,910	5,910	6,220	7,210	8,740
	125	125	1,380	1,340	1,380	1,250	1,340	1,380	1,470	1,560	1,810	1,810	2,140	2,450	2,930
	150		1,480	1,430	1,590	1,300	1,380	1,560	1,650	1,720	2,050	2,050	2,390	2,700	3,280
	160		1,520	1,560	1,630	1,430	1,510	1,650	1,720	1,830	2,120	2,120	2,520	2,880	3,490
	200		1,660	1,720	1,800	1,650	1,750	1,860	1,950	2,060	2,420	2,420	2,910	3,360	4,060
	250		2,030	2,210	2,210	1,960	2,090	2,240	2,350	2,500	3,070	3,070	3,470	3,710	4,540
	300		2,350	2,550	2,550	2,300	2,460	2,660	2,780	2,960	3,640	3,580	3,920	4,290	5,270
	350		2,660	2,890	2,890	2,610	2,780	3,030	3,180	3,390	4,140	4,140	4,380	5,180	6,070
	400		3,300	3,540	3,580	3,220	3,440	3,650	3,820	4,040	4,540	4,540	5,200	5,960	7,160
	450		3,790	4,010	4,100	3,700	3,920	4,140	4,400	4,690	5,260	5,260	5,900	6,640	7,930
	500		3,990	4,350	4,350	3,960	4,190	4,510	4,720	5,030	6,050	5,960	6,530	7,420	8,790
	150	150	1,500	1,630	1,630	1,450	1,550	1,640	1,720	1,830	2,060	2,130	2,410	2,720	3,290
	160		1,580	1,740	1,740	1,550	1,660	1,760	1,830	1,950	2,200	2,270	2,570	2,910	3,510
	200		1,780	1,940	1,940	1,780	1,910	2,020	2,120	2,270	2,750	2,830	3,010	3,380	4,130
	250		2,040	2,260	2,260	2,080	2,220	2,380	2,480	2,660	3,260	3,260	3,550	3,730	4,550
	300		2,460	2,700	2,700	2,380	2,550	2,730	2,880	3,080	3,740	3,740	4,100	4,310	5,280
	350		2,800	3,090	3,090	2,770	2,960	3,200	3,370	3,620	4,240	4,240	4,770	5,760	6,820
	400		3,570	3,890	3,870	3,510	3,740	3,960	4,150	4,430	5,080	5,080	5,780	6,720	7,630
	450		3,890	4,270	4,270	3,830	4,090	4,340	4,550	4,860	5,560	5,560	6,430	7,130	8,490
	500		4,180	4,580	4,580	4,140	4,430	4,710	4,930	5,280	6,070	6,070	7,010	7,640	9,300
	160	160	1,610	1,760	1,760	1,590	1,680	1,800	1,880	2,010	2,330	2,330	2,610	3,080	3,760
	200		1,850	1,990	2,020	1,850	1,980	2,120	2,220	2,380	2,980	2,980	3,100	3,720	4,550
	250		2,210	2,430	2,430	2,170	2,330	2,480	2,610	2,820	3,280	3,280	3,670	4,430	5,450
	300		2,510	2,770	2,770	2,480	2,660	2,860	3,020	3,230	3,930	3,930	4,250	5,110	6,320
	350		3,040	3,340	3,340	3,010	3,200	3,460	3,640	3,920	4,580	4,580	4,800	5,780	6,840
	400		3,740	4,090	3,890	3,560	3,930	4,060	4,270	4,620	5,340	5,340	5,810	6,740	7,650
	450		4,080	4,460	4,370	4,010	4,290	4,550	4,770	5,110	5,870	5,870	6,570	7,150	8,810
	500		4,360	4,780	4,780	4,340	4,640	4,940	5,180	5,550	6,870	6,870	7,220	7,660	9,720
	200	200	—	2,450	2,450	2,270	2,430	2,610	2,740	2,930	3,420	3,420	3,580	3,820	4,650
	250		—	2,820	2,820	2,650	2,850	2,830	3,230	3,470	4,050	4,060	4,270	4,550	5,570
	300		—	3,210	3,210	3,050	3,280	3,540	3,730	4,000	4,690	4,690	4,940	5,270	6,450
	350		—	3,700	3,700	3,510	3,770	4,100	4,310	4,640	5,450	5,450	5,740	6,140	7,520
	400		—	4,530	4,530	4,300	4,620	4,920	5,180	5,530	6,350	6,350	6,650	7,070	8,910
	450		—	5,090	5,310	4,780	5,050	5,390	5,660	6,060	6,970	6,970	7,320	7,760	9,830
	500		—	5,550	5,550	5,110	5,450	5,840	6,150	6,590	7,600	7,600	7,960	8,460	10,710
	250	250	—	3,650	3,650	3,240	3,650	3,840	4,110	4,400	4,650	4,860	5,260	5,590

S50C FREE PLATES

S50Cフリープレート

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/


6面フライス


6面フライス+上下面ロータリー

6面フライス+上下面サーフェイス

納期短縮

プライスダウン 平均3%
PCF□□・PCR□□・PCS□□

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223

一部大サイズは、S45CもしくはS48Cに焼鈍処理を施した材料を使用しています。

上下面仕上品のA・B面は黒皮・溶断・ノコ切断跡が残ります。
また錆が付着している場合があります。



6面仕上品

上下面仕上方法		Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B	指定0.5mm単位 T
					A≧B		
フライス加工	標準サイズ	PCF	P Q N M	P Q N M	20 ～ 500	20 ～ 300	4 ～ 50
	大サイズ	L−PCF			300.5 ～ 2000	100 ～ 800	10 ～ 50
ロータリー研磨	標準サイズ	PCR			20 ～ 500	20 ～ 300	4 ～ 50
	大サイズ	L−PCR			300.5 ～ 1400	100 ～ 1000	10 ～ 50
サーフェイス研磨	標準サイズ	PCS			20 ～ 500	20 ～ 300	4 ～ 50
	大サイズ	L−PCS			300.5 ～ 800	100 ～ 500	10 ～ 50

上下面仕上品(側面仕上なし) 公差にご注意ください。

上下面仕上方法		Type	①板厚公差選択	A・B寸公差 SC2F SC2RG	A・B寸公差 L−SC2F L−SC2RG	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	指定0.5mm単位 T
						A≧B		
フライス加工	標準サイズ	SC2F	P Q N M	A^{+5}_{0}	A^{+5}_{0}	20 ～ 500	20 ～ 300	5～50
	大サイズ	L−SC2F				301 ～ 2000	100 ～ 1200	10～50
ロータリー研磨	標準サイズ	SC2RG		B^{+10}_{+3}	B^{+5}_{0}	20 ～ 500	20 ～ 300	5～50
	大サイズ	L−SC2RG				301 ～ 1400	100 ～ 1000	10～50

サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差

上下面仕上方法	P	Q	N	M
フライス加工	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
ロータリー研磨	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
サーフェイス研磨	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差(6面仕上品のみ適用)

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準−標準サイズ−

(最大値)

項目		上下面仕上方法 フライス加工	ロータリー研磨	サーフェイス研磨
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T4～7.5	0.1	0.05	0.04
	T8～15.5	0.07	0.03	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015	0.015
	T26～50	0.05	0.012	0.012
基準面直角度(6面仕上品のみ適用)		100mmに対し0.015		
全周面取り	上下面仕上品	バリ取りのみ		
	6面仕上品	C0.2～C0.5		

■精度基準−大サイズ−

(最大値)

項目		フライス加工 ～500	～1000	1000.5～	ロータリー研磨 ～500	～1000	1000.5～	サーフェイス研磨 ～500	500.5～
A・B寸法									
平面度(全長に対して)	T5～9.5	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.1	0.2
	T10～19.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2
	T20～29.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.05	0.1
	T30～50	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.05	0.1
板厚平行度(100mmに対して)		0.05			0.012			0.012	
基準面直角度(6面仕上品のみ適用)		100mmに対し0.015							
全周面取り	上下面仕上品	バリ取りのみ							
	6面仕上品	C0.2～C0.5							

Order 注文例

型式								
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	−	A	− B −	T	
PC	F	Q	M	−	255	− 220 −	18	

Delivery 出荷日

■標準サイズ

●PCF□□ ●SC2F□ A(長さ)300mm以下	1 日目発送	ストーク T	800円/1本
●PCF□□ ●SC2F□ A(長さ)300.5mm以上	3 日目発送		
●PCR□□ ●SC2RG□	3 日目発送	ストーク A	800円/1本
●PCS□□	3 日目発送		

P.82
P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

■大サイズ

●L−PCF□□ ●L−PCR□□ ●L−SC2F□ ●L−SC2RG□	8 日目発送	
●L−PCS□□	9 日目発送	

Type	価格ページ
PCF	P.1052
L−PCF	P.1053・1054
PCR	P.1052
L−PCR	P.1055
PCS	P.1052
L−PCS	P.1055
SC2F	P.1056
L−SC2F	P.1057・1058
SC2RG	P.1056
L−SC2RG	P.1059

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加工

型式	− A − B − T	− (CSC・CBC・CCA…etc.)
PCFQM	− 255 − 220 − 18	− CSC

上下面仕上品SC2F・L−SC2F・SC2RG・L−SC2RGは追加工をご利用できません。

	全周面取り	コーナーカット変更
Alterations		 大サイズプレートのコーナーカット面粗度：A>1000又はB>300はバ
Code	CSC・CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	全周面取り値を変更します。 面取り値 規格 CSC CBC: C0.2～0.5 / C0.1以下 / C0.5～1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ···· CCA5−CCD5
¥/1Code	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～ 5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

Price 価格

(例)PCFQM−49−30−14のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
49	×	15.6	=	760(円)

■数量スライド価格

(1円単位切り捨て) P.81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示 数量超えはお見積り

■標準サイズ A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	4・4.5	5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PCF□□ (6面フライス)	20 ～ 50	20～25	A×24.3	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×21.4	A×21.4
	50.5～ 75		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×17.5
	75.5～100		A×14.6	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×14.6
	100.5～250		—	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7
	25.5～ 50	25.5～40	A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×19.4	A×19.4
	50.5～ 75		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5
	75.5～100		A×14.6	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6
	100.5～200		—	A×6.8	A×6.8	A×6.8	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7
	200.5～500		—	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×4.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×6.8	A×8.8	A×8.8
	40.5～ 50	40.5～60	A×18.5	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×18.5	A×18.5	A×20.4	A×21.4	A×25.3	A×25.3
	50.5～ 75		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×21.4
	75.5～100		A×16.5	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5
	100.5～200		—	A×9.7	A×8.8	A×9.7	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6
	200.5～500		—	A×8.8	A×7.8	A×8.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6
	60.5～ 75	60.5～80	A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×23.3
	75.5～100		A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4
	100.5～200		—	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5
	200.5～500		—	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×15.6
	80.5～100	80.5～100	A×16.5	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×17.5	A×18.5	A×22.4	A×22.4
	100.5～200		—	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×20.4
	200.5～500		—	A×9.7	A×8.8	A×9.7	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×18.5
	100.5～125	100.5～125	—	A×11.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×21.4	A×23.3	A×23.3
	125.5～200		—	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×22.4
	200.5～500		—	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×19.4
	125.5～200	125.5～150	—	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×24.3	A×24.3
	200.5～500		—	A×9.7	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×21.4	A×21.4
	150.5～200	150.5～160	—	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×20.4	A×25.3	A×25.3
	200.5～500		—	A×9.7	A×9.7	A×8.8	A×7.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×18.5
	160.5～200	160.5～200	—	—	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×23.3
	200.5～500		—	—	A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×18.5	A×21.4	A×21.4
	200.5～500	200.5～250	—	—	A×12.7	A×12.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×22.4	A×22.4
	250.5～500	250.5～300	—	—	A×14.6	A×14.6	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×19.4	A×21.4	A×21.4	A×25.3	A×25.3	A×35	A×38.8	A×38.8

大サイズは P.1053・1054 に掲載しています。

型式	A	B \ T	4・4.5	5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PCR□□ (6面フライス 上下面ロータリー研磨)	20 ～ 50	20～25	A×28.2	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	A×27.2
	50.5～ 75		A×23.3	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4
	75.5～100		A×18.5	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×18.5
	100.5～250		—	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6
	25.5～ 50	25.5～40	A×26.2	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3
	50.5～ 75		A×22.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×21.4	A×21.4
	75.5～100		A×18.5	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5
	100.5～200		—	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A× 8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6
	200.5～500		—	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×5.9	A×6.8	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×10.7	A×10.7
	40.5～ 50	40.5～60	A×23.3	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×21.4	A×23.3	A×23.3	A×25.3	A×27.2	A×31.1	A×31.1
	50.5～ 75		A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×20.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4	A×26.2	A×26.2
	75.5～100		A×20.4	A×13.6	A×12.7	A×13.6	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×21.4
	100.5～200		—	A×11.7	A×10.7	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×16.5
	200.5～500		—	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×16.5
	60.5～ 75	60.5～80	A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×19.4	A×19.4	A×21.4	A×25.3	A×29.1	A×29.1
	75.5～100		A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×22.4	A×25.3	A×25.3
	100.5～200		—	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×19.4	A×21.4	A×21.4
	200.5～500		—	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×19.4
	80.5～100	80.5～100	A×20.4	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×21.4	A×23.3	A×28.2	A×28.2
	100.5～200		—	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×25.3
	200.5～500		—	A×11.7	A×10.7	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×23.3
	100.5～125	100.5～125	—	A×14.6	A×13.6	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×29.1	A×29.1	
	125.5～200		—	A×13.6	A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×21.4	A×24.3	A×28.2	A×28.2
	200.5～500		—	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3
	125.5～200	125.5～150	—	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×24.3	A×30.1	A×30.1
	200.5～500		—	A×11.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×26.2	A×26.2
	150.5～200	150.5～160	—	A×14.6	A×13.6	A×13.6	A×11.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×20.4	A×25.3	A×31.1	A×31.1
	200.5～500		—	A×12.7	A×11.7	A×10.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×19.4	A×22.4	A×23.3	A×23.3
	160.5～200	160.5～200	—	—	A×17.5	A×16.5	A×15.6	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×19.4	A×21.4	A×22.4	A×25.3	A×26.2	A×29.1	A×29.1
	200.5～500		—	—	A×13.6	A×13.6	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×18.5	A×22.4	A×23.3	A×26.2	A×26.2
	200.5～500	200.5～250	—	—	A×15.6	A×15.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×24.3	A×28.2	A×28.2
	250.5～500	250.5～300	—	—	A×18.5	A×18.5	A×17.5	A×19.4	A×23.3	A×24.3	A×26.2	A×26.2	A×31.1	A×32.1	A×43.7	A×48.5	A×48.5

大サイズは P.1055 に掲載しています。

型式	A	B \ T	4・4.5	5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PCS□□ (6面フライス 上下面サーフェイス研磨)	20 ～ 50	20～25	A×36.9	A×26.2	A×26.2	A×26.2	A×33	A×33	A×33	A×34	A×34	A×35	A×35	A×32.1	A×33	A×35	A×35
	50.5～ 75		A×32.1	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×26.2	A×26.2	A×32.1	A×33	A×31.1	A×31.1
	75.5～100		A×34	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×22.4	A×24.3	A×25.3	A×27.2	A×27.2
	100.5～250		—	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×23.3	A×24.3	A×22.4	A×22.4
	25.5～ 50	25.5～40	A×36.9	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×27.2	A×32.1	A×32.1	A×32.1	A×33	A×33	A×33	A×35	A×31.1	A×33	A×33
	50.5～ 75		A×32.1	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×27.2	A×32.1	A×34	A×34
	75.5～100		A×34	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3
	100.5～200		—	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3
	200.5～500		—	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×17.5	A×22.4	A×22.4
	40.5～ 50	40.5～60	A×35	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×25.3	A×32.1	A×34	A×32.1	A×32.1	A×33	A×35	A×44.7	A×44.7
	50.5～ 75		A×32.1	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×23.3	A×25.3	A×27.2	A×33	A×33	A×35	A×31.1	A×34	A×34
	75.5～100		A×36.9	A×25.3	A×24.3	A×25.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×32.1	A×34	A×34
	100.5～200		—	A×23.3	A×22.4	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×25.3	A×25.3
	200.5～500		—	A×22.4	A×21.4	A×22.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×25.3	A×25.3
	60.5～ 75	60.5～80	A×32.1	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×23.3	A×23.3	A×26.2	A×32.1	A×32.1	A×34	A×33	A×42.7	A×42.7
	75.5～100		A×36.9	A×25.3	A×25.3	A×25.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×26.2	A×33	A×31.1	A×33	A×33
	100.5～200		—	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×27.2	A×32.1	A×34	A×34
	200.5～500		—	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×32.1	A×32.1	A×32.1
	80.5～100	80.5～100	A×32.1	A×22.4	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×26.2	A×34	A×32.1	A×41.8	A×41.8
	100.5～200		—	A×24.3	A×23.3	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×27.2	A×35	A×33	A×33
	200.5～500		—	A×23.3	A×22.4	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×25.3	A×24.3	A×26.2	A×33	A×32.1	A×32.1
	100.5～125	100.5～125	—	A×25.3	A×24.3	A×23.3	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×24.3	A×24.3	A×27.2	A×29.1	A×33	A×37.9	A×39.8	A×39.8
	125.5～200		—	A×24.3	A×23.3	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×23.3	A×24.3	A×26.2	A×28.2	A×32.1	A×35.9	A×38.8	A×38.8
	200.5～500		—	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×21.4	A×21.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×27.2	A×30.1	A×33	A×35.9	A×35.9
	125.5～200	125.5～150	—	A×25.3	A×24.3	A×24.3	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×26.2	A×26.2	A×29.1	A×32.1	A×35.9	A×41.8	A×41.8
	200.5～500		—	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×26.2	A×27.2	A×30.1	A×34	A×37.9	A×37.9
	150.5～200	150.5～160	—	A×26.2	A×25.3	A×24.3	A×22.4	A×25.3	A×26.2	A×27.2	A×27.2	A×28.2	A×29.1	A×32.1	A×36.9	A×43.7	A×43.7
	200.5～500		—	A×23.3	A×22.4	A×22.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×24.3	A×25.3	A×27.2	A×27.2	A×31.1	A×34	A×35	A×35
	160.5～200	160.5～200	—	—	A×30.1	A×29.1	A×28.2	A×30.1	A×31.1	A×31.1	A×31.1	A×35	A×35.9	A×39.8	A×40.8	A×43.7	A×43.7
	200.5～500		—	—	A×26.2	A×26.2	A×24.3	A×26.2	A×27.2	A×28.2	A×28.2	A×32.1	A×33	A×36.9	A×37.9	A×40.8	A×40.8
	200.5～500	200.5～250	—	—	A×28.2	A×28.2	A×27.2	A×28.2	A×29.1	A×31.1	A×32.1	A×35.9	A×36.9	A×39.8	A×40.8	A×43.7	A×43.7
	250.5～500	250.5～300	—	—	A×33	A×33	A×32.1	A×34	A×37.9	A×38.8	A×40.8	A×43.7	A×47.6	A×49.5	A×61.2	A×67	A×67

大サイズは P.1055 に掲載しています。

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時

S50C FREE PLATES

S50Cフリープレート 価格表

24h見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/



㊦一部大サイズは、S45CもしくはS48Cに焼鈍処理を施した材料を使用しています。

Price 価格

(例)L−PCFQM−1000.5−301−20.5のとき
A寸法 × 面積単価 ＝ 価格(1円単位は切捨)
1000.5 × 32 ＝ 32,010(円)

■数量スライド価格 (㊦1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜10
値引率	基準単価

㊦表示数量超えはお見積り

■大サイズ　L−PCF□□　6面フライス　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PCF□□	500.5〜 600	100〜125	A×11	A×12	A×12	A×15	A×15	A×15	A×16	A×18	A×20	A×21	A×21	A×22	A×22	A×24	A×24
	600.5〜 800		A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×16	A×17	A×18	A×20	A×21	A×22	A×22	A×23	A×24	A×24
	800.5〜1000		A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×20	A×21	A×22	A×22	A×23	A×24	A×24
	500.5〜 600	125.5〜150	A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×18	A×20	A×20	A×22	A×22	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26
	600.5〜 800		A×15	A×15	A×16	A×17	A×17	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×28	A×28
	800.5〜1000		A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×20	A×20	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×26	A×26
	500.5〜 600	150.5〜160	A×15	A×15	A×15	A×16	A×20	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×24	A×26	A×26	A×28	A×28
	600.5〜 800		A×15	A×16	A×16	A×17	A×20	A×20	A×21	A×21	A×24	A×25	A×28	A×28	A×29	A×29	A×29
	800.5〜1000		A×15	A×16	A×16	A×17	A×17	A×20	A×21	A×21	A×24	A×24	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29
	500.5〜 600	160.5〜200	A×15	A×16	A×17	A×18	A×21	A×21	A×22	A×23	A×25	A×26	A×29	A×30	A×30	A×31	A×31
	600.5〜 800		A×16	A×17	A×20	A×21	A×21	A×22	A×23	A×24	A×28	A×29	A×31	A×31	A×34	A×34	A×34
	800.5〜1000		A×16	A×17	A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×29	A×30	A×30	A×31	A×33	A×33
	500.5〜 600	200.5〜250	A×17	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×26	A×26	A×29	A×30	A×33	A×33	A×37	A×37	A×37
	600.5〜 800		A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×29	A×29	A×30	A×33	A×37	A×37	A×39	A×39	A×39
	800.5〜1000		A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×24	A×28	A×28	A×30	A×32	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	1000.5〜1200		A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×26	A×29	A×30	A×33	A×33	A×37	A×37	A×37
	1200.5〜1400		A×18	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×26	A×26	A×28	A×31	A×33	A×33	A×35	A×37	A×37
	1400.5〜1600		A×19	A×20	A×22	A×23	A×23	A×25	A×26	A×26	A×30	A×31	A×34	A×34	A×38	A×38	A×38
	1600.5〜1800		A×19	A×20	A×21	A×23	A×23	A×25	A×26	A×26	A×30	A×31	A×34	A×34	A×36	A×36	A×36
	500.5〜 600	250.5〜300	A×20	A×21	A×23	A×24	A×26	A×26	A×29	A×29	A×32	A×35	A×38	A×38	A×40	A×42	A×42
	600.5〜 800		A×22	A×23	A×24	A×26	A×28	A×29	A×32	A×32	A×35	A×38	A×41	A×41	A×45	A×45	A×45
	800.5〜1000		A×21	A×22	A×23	A×26	A×28	A×29	A×30	A×30	A×33	A×37	A×40	A×40	A×43	A×43	A×43
	1000.5〜1200		A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×30	A×33	A×35	A×38	A×38	A×41	A×43	A×43
	1200.5〜1400		A×20	A×21	A×22	A×24	A×26	A×26	A×29	A×29	A×32	A×35	A×38	A×38	A×40	A×44	A×44
	1400.5〜1600		A×21	A×21	A×22	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29	A×33	A×33	A×37	A×37	A×41	A×43	A×41
	1600.5〜1800		A×21	A×22	A×23	A×25	A×25	A×28	A×29	A×29	A×33	A×36	A×40	A×40	A×43	A×43	A×43
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×25	A×26	A×29	A×29	A×33	A×36	A×38	A×38	A×41	A×41	A×41

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PCF□□	300.5〜 500	300.5〜400	A×38	A×38	A×40	A×47	A×47	A×51	A×53	A×53	A×60	A×63	A×68	A×68	A×68	A×68	A×68
	500.5〜 600		A×33	A×33	A×37	A×41	A×41	A×45	A×48	A×48	A×53	A×58	A×61	A×61	A×62	A×62	A×62
	600.5〜 800		A×29	A×29	A×30	A×37	A×37	A×39	A×41	A×41	A×49	A×49	A×53	A×53	A×54	A×56	A×56
	800.5〜1000		A×28	A×28	A×29	A×33	A×33	A×37	A×39	A×39	A×47	A×47	A×51	A×51	A×52	A×56	A×56
	1000.5〜1200		A×26	A×26	A×29	A×32	A×33	A×35	A×38	A×38	A×45	A×46	A×49	A×52	A×50	A×53	A×53
	1200.5〜1400		A×29	A×29	A×30	A×35	A×35	A×38	A×40	A×41	A×46	A×46	A×53	A×53	A×51	A×51	A×51
	1400.5〜1600		A×26	A×26	A×30	A×33	A×33	A×36	A×40	A×40	A×46	A×46	A×51	A×51	A×51	A×51	A×51
	1600.5〜1800		A×26	A×26	A×29	A×33	A×33	A×36	A×38	A×40	A×45	A×45	A×49	A×49	A×50	A×50	A×50
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×33	A×36	A×38	A×38	A×45	A×45	A×49	A×49	A×50	A×50	A×50
	400.5〜 500	400.5〜500	A×32	A×32	A×36	A×40	A×40	A×45	A×46	A×47	A×55	A×55	A×60	A×60	A×66	A×68	A×68
	500.5〜 600		A×32	A×32	A×35	A×39	A×39	A×41	A×45	A×46	A×54	A×54	A×59	A×59	A×62	A×68	A×68
	600.5〜 800		A×35	A×35	A×37	A×41	A×41	A×46	A×48	A×48	A×59	A×59	A×62	A×62	A×67	A×73	A×73
	800.5〜1000		A×32	A×32	A×35	A×39	A×39	A×43	A×47	A×46	A×54	A×56	A×59	A×61	A×63	A×69	A×69
	1000.5〜1200		—	A×30	A×33	A×38	A×38	A×40	A×43	A×45	A×52	A×52	A×58	A×58	A×61	A×66	A×66
	1200.5〜1400		—	A×31	A×36	A×40	A×40	A×43	A×45	A×46	A×54	A×54	A×59	A×59	A×65	A×65	A×65
	1400.5〜1600		—	—	A×35	A×39	A×39	A×43	A×44	A×45	A×54	A×54	A×59	A×59	A×64	A×64	A×64
	1600.5〜1800		—	—	—	—	A×39	A×41	A×44	A×45	A×53	A×53	A×58	A×58	A×63	A×63	A×63
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×39	A×41	A×44	A×44	A×51	A×51	A×56	A×56	A×63	A×63	A×63
	500.5〜 600	500.5〜600	A×37	A×38	A×40	A×46	A×46	A×48	A×54	A×53	A×62	A×66	A×67	A×73	A×78	A×81	A×81
	600.5〜 800		A×41	A×41	A×45	A×52	A×52	A×55	A×59	A×60	A×70	A×70	A×76	A×76	A×83	A×90	A×90
	800.5〜1000		A×39	A×39	A×41	A×47	A×47	A×52	A×56	A×55	A×64	A×67	A×70	A×73	A×77	A×84	A×84
	1000.5〜1200		—	—	A×43	A×50	A×50	A×54	A×58	A×59	A×68	A×68	A×73	A×73	A×81	A×81	A×81
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×47	A×53	A×56	A×56	A×66	A×66	A×71	A×71	A×79	A×79	A×79
	1400.5〜1600		—	—	—	—	A×46	A×51	A×54	A×56	A×65	A×65	A×70	A×70	A×76	A×76	A×76
	1600.5〜1800		—	—	—	—	A×46	A×50	A×53	A×54	A×65	A×65	A×69	A×69	A×74	A×74	A×74
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×45	A×50	A×53	A×54	A×64	A×64	A×69	A×69	A×74	A×74	A×74
	600.5〜 800	600.5〜800	A×58	A×58	A×61	A×68	A×68	A×76	A×79	A×81	A×95	A×95	A×102	A×102	A×113	A×118	A×118
	800.5〜1000		A×53	A×53	A×58	A×64	A×64	A×70	A×75	A×76	A×89	A×89	A×97	A×97	A×108	A×108	A×108
	1000.5〜1200		—	—	A×56	A×65	A×65	A×70	A×76	A×80	A×93	A×93	A×100	A×100	A×109	A×109	A×109
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×66	A×71	A×74	A×76	A×90	A×90	A×96	A×96	A×106	A×106	A×106
	1400.5〜1600		—	—	—	—	A×65	A×70	A×73	A×74	A×88	A×88	A×95	A×95	A×104	A×104	A×104
	1600.5〜1800		—	—	—	—	A×64	A×69	A×71	A×73	A×86	A×86	A×94	A×94	A×101	A×101	A×101
	1800.5〜2000		—	—	—	—	A×63	A×68	A×71	A×73	A×85	A×85	A×93	A×93	A×100	A×100	A×100

㊦板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

24h見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

【サイト内容】
仕様選択後、ミスミ型番・納期・価格が自動生成、そのままご発注できるWEBサイトです。
㊦左記のマークがあるページに記載の商品は、『24時間見積りサイト』対応商品です。

http://misumi.jp/fa24plate/

『金属プレート24時間見積りサイト』

たった6秒。ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

■選定手順

1	仕様選択	材質・仕上方法・サイズ・数量
2	商品自動抽出	ミスミ型番・納期・価格の表示
3	ご注文方法選択	WOSからご注文
		FAX注文書を印刷
		CSVデータダウンロード

※WOSご利用には、「ミスミECサービスご利用ID登録」、「WOSご利用ID登録」が必要です。

ミスミ FAメカ2009 WEBなら素早く部品検索! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

S50Cフリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



一部大サイズは、S45CもしくはS48Cに焼鈍処理を施した材料を使用しています。

Price 価格

(例)L−PCRQM−1000.5−301−20.5のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
1000.5	×	34	=	34,010(円)

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

表示数量超えはお見積り

■大サイズ L−PCR□□ 6面フライス 上下面ロータリー研磨 A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PCR□□	500.5〜 600	100〜125	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×21	A×22	A×22	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25
	600.5〜 800		A×15	A×17	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×23	A×24	A×26	A×26	A×28	A×28	A×28
	800.5〜1000		A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×23	A×24	A×26	A×26	A×28	A×28	A×28
	500.5〜 600	125.5〜150	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×21	A×19	A×22	A×24	A×24	A×26	A×26	A×28	A×29	A×29
	600.5〜 800		A×17	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×24	A×26	A×28	A×29	A×29	A×30	A×30	A×30
	800.5〜1000		A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×23	A×24	A×26	A×28	A×28	A×29	A×29	A×29
	500.5〜 600	150.5〜160	A×15	A×17	A×17	A×18	A×21	A×22	A×23	A×23	A×26	A×26	A×28	A×29	A×29	A×30	A×30
	600.5〜 800		A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×21	A×24	A×28	A×29	A×30	A×30	A×32	A×32	A×32
	800.5〜1000		A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×21	A×21	A×24	A×26	A×28	A×29	A×29	A×30	A×30	A×30
	500.5〜 600	160.5〜200	A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×23	A×23	A×26	A×30	A×29	A×32	A×34	A×33	A×35	A×35
	600.5〜 800		A×18	A×19	A×20	A×21	A×23	A×23	A×25	A×29	A×30	A×32	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	800.5〜1000		A×18	A×19	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×28	A×30	A×32	A×33	A×33	A×37	A×37	A×37
	500.5〜 600	200.5〜250	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×32	A×33	A×33	A×35	A×35	A×35
	600.5〜 800		A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29	A×32	A×34	A×36	A×36	A×39	A×39	A×36
	800.5〜1000		A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×29	A×30	A×33	A×35	A×35	A×37	A×37	A×35
	1000.5〜1200		A×20	A×21	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×28	A×29	A×32	A×34	A×34	A×36	A×36	A×37
	1200.5〜1400		A×20	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×33	A×33	A×35	A×35	A×37	A×38
	500.5〜 600	250.5〜300	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×28	A×30	A×30	A×33	A×35	A×37	A×37	A×41	A×41	A×43
	600.5〜 800		A×23	A×24	A×26	A×28	A×29	A×30	A×33	A×33	A×35	A×37	A×41	A×41	A×44	A×44	A×47
	800.5〜1000		A×23	A×24	A×25	A×26	A×29	A×29	A×32	A×32	A×34	A×36	A×39	A×39	A×43	A×43	A×46
	1000.5〜1200		A×21	A×23	A×25	A×26	A×28	A×28	A×30	A×30	A×33	A×35	A×37	A×37	A×41	A×41	A×43
	1200.5〜1400		A×23	A×23	A×24	A×28	A×29	A×28	A×33	A×33	A×35	A×37	A×40	A×40	A×43	A×43	A×41
	300.5〜 500	300.5〜400	A×37	A×37	A×40	A×45	A×45	A×48	A×51	A×52	A×58	A×58	A×64	A×64	A×68	A×68	A×68
	500.5〜 600		A×34	A×34	A×35	A×40	A×40	A×43	A×45	A×46	A×53	A×53	A×56	A×56	A×61	A×61	A×61
	600.5〜 800		A×30	A×30	A×31	A×34	A×34	A×37	A×39	A×40	A×46	A×46	A×50	A×50	A×53	A×53	A×53
	800.5〜1000		A×28	A×28	A×30	A×33	A×33	A×35	A×36	A×37	A×43	A×45	A×48	A×48	A×53	A×53	A×53
	1000.5〜1200		A×26	A×28	A×30	A×34	A×34	A×36	A×39	A×38	A×43	A×45	A×45	A×50	A×53	A×53	A×55
	1200.5〜1400		A×28	A×28	A×31	A×34	A×34	A×36	A×39	A×39	A×44	A×46	A×47	A×52	A×52	A×54	A×54
	400.5〜 500	400.5〜500	A×34	A×34	A×36	A×40	A×40	A×43	A×46	A×46	A×53	A×53	A×57	A×57	A×63	A×63	A×63
	500.5〜 600		A×33	A×33	A×35	A×39	A×39	A×42	A×45	A×45	A×52	A×52	A×55	A×58	A×59	A×59	A×59
	600.5〜 800		A×36	A×36	A×39	A×43	A×43	A×46	A×48	A×50	A×56	A×56	A×61	A×61	A×66	A×66	A×66
	800.5〜1000		A×34	A×34	A×36	A×40	A×40	A×43	A×46	A×46	A×53	A×56	A×60	A×60	A×66	A×66	A×66
	1000.5〜1200		—	A×35	A×36	A×41	A×41	A×45	A×47	A×50	A×57	A×57	A×61	A×61	A×67	A×67	A×67
	1200.5〜1400		—	—	A×37	A×43	A×43	A×47	A×48	A×52	A×58	A×58	A×62	A×62	A×68	A×68	A×68
	500.5〜 600	500.5〜600	A×39	A×39	A×41	A×46	A×46	A×50	A×52	A×53	A×61	A×64	A×69	A×69	A×74	A×74	A×74
	600.5〜 800		A×45	A×45	A×47	A×53	A×53	A×56	A×59	A×59	A×69	A×72	A×78	A×78	A×84	A×84	A×84
	800.5〜1000		A×41	A×41	A×45	A×50	A×50	A×53	A×55	A×56	A×65	A×68	A×72	A×72	A×79	A×79	A×79
	1000.5〜1200		—	—	A×44	A×49	A×49	A×56	A×58	A×62	A×69	A×69	A×74	A×74	A×79	A×79	A×79
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×51	A×55	A×57	A×61	A×70	A×70	A×75	A×75	A×81	A×81	A×81
	600.5〜 800	600.5〜800	A×59	A×59	A×64	A×72	A×72	A×76	A×80	A×81	A×94	A×94	A×101	A×101	A×108	A×108	A×108
	800.5〜1000		A×56	A×56	A×59	A×67	A×67	A×72	A×75	A×76	A×88	A×88	A×94	A×94	A×101	A×101	A×101
	1000.5〜1200		—	—	A×57	A×65	A×65	A×69	A×72	A×80	A×94	A×94	A×99	A×99	A×108	A×108	A×108
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×69	A×74	A×77	A×83	A×95	A×95	A×101	A×101	A×108	A×108	A×108
	800.5〜1000	800.5〜1000	—	—	—	—	A×85	A×90	A×95	A×96	A×110	A×110	A×119	A×119	A×127	A×127	A×127
	1000.5〜1200		—	—	—	—	A×80	A×87	A×99	A×100	A×117	A×117	A×123	A×123	A×134	A×134	A×134
	1200.5〜1400		—	—	—	—	A×86	A×92	A×101	A×102	A×117	A×117	A×127	A×127	A×137	A×137	A×137

■大サイズ L−PCS□□ 6面フライス 上下面サーフェイス研磨 A・B・T 0.5mm単位

型式	A 0.5mm単位	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−PCS□□	500.5〜800	100.5〜125	A×24	A×24	A×24	A×25	A×26	A×26	A×27	A×28	A×30	A×31	A×32	A×32	A×34	A×34	A×34
	500.5〜800	125.5〜150	A×24	A×24	A×24	A×25	A×26	A×26	A×28	A×31	A×32	A×34	A×35	A×35	A×36	A×36	A×36
	500.5〜800	150.5〜160	A×27	A×27	A×27	A×27	A×28	A×30	A×31	A×32	A×33	A×35	A×36	A×36	A×39	A×39	A×39
	500.5〜800	160.5〜200	A×30	A×30	A×30	A×30	A×32	A×32	A×34	A×35	A×36	A×39	A×41	A×41	A×43	A×43	A×43
	500.5〜800	200.5〜250	A×34	A×34	A×34	A×35	A×36	A×38	A×40	A×41	A×43	A×46	A×49	A×49	A×52	A×52	A×52
	500.5〜800	250.5〜300	A×36	A×36	A×36	A×38	A×40	A×41	A×43	A×44	A×48	A×52	A×55	A×55	A×58	A×58	A×58
	300.5〜500	300.5〜400	A×50	A×50	A×50	A×56	A×56	A×59	A×61	A×64	A×71	A×71	A×75	A×75	A×80	A×80	A×80
	500.5〜800		A×46	A×46	A×46	A×50	A×50	A×55	A×57	A×59	A×66	A×66	A×69	A×69	A×74	A×74	A×74
	400.5〜500	400.5〜500	A×44	A×44	A×44	A×49	A×49	A×52	A×55	A×65	A×72	A×72	A×75	A×75	A×80	A×80	A×80
	500.5〜800		A×50	A×50	A×50	A×57	A×57	A×61	A×64	A×73	A×81	A×81	A×88	A×88	A×92	A×92	A×92

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。

■標準サイズ SC2F□ 上下面フライス(側面仕上げなし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +10 +3

型式	A 1mm単位	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
SC2F□	20〜 50	20〜25	A×13	A×13	A×13	A×15	A×15	A×15	A×16	A×16	A×16	A×16	—	—	—	—
	51〜 75		A×10	A×10	A×10	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×13	—	—	—	—
	76〜100		A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	—	—	—	—
	101〜250		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	—	—	—	—
	26〜 50	26〜40	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15	A×16	A×16	—	—
	51〜 75		A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	—	—
	76〜100		A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	—	—
	101〜200		A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	—	—
	201〜500		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	—	—
	41〜 50	41〜60	A×12	A×12	A×13	A×10	A×11	A×13	A×14	A×16	A×17	A×17	A×19	A×20	A×23	A×23
	51〜 75		A×10	A×10	A×11	A×9	A×10	A×11	A×13	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×20	A×20
	76〜100		A×10	A×9	A×10	A×9	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×16	A×16
	101〜200		A×9	A×8	A×9	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×13
	201〜500		A×8	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×13
	61〜 75	61〜80	A×10	A×10	A×11	A×9	A×10	A×11	A×11	A×13	A×14	A×14	A×16	A×19	A×22	A×22
	76〜100		A×10	A×10	A×10	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×15	A×16	A×19	A×19
	101〜200		A×9	A×9	A×9	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×12	A×14	A×14	A×16	A×16
	201〜500		A×7	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×11	A×13	A×13	A×14	A×14
	81〜100	81〜100	A×10	A×10	A×10	A×9	A×9	A×10	A×10	A×12	A×12	A×13	A×16	A×17	A×21	A×21
	101〜200		A×9	A×9	A×9	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×12	A×14	A×16	A×19	A×19
	201〜500		A×9	A×8	A×9	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17	A×17
	101〜125	101〜125	A×11	A×10	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×13	A×14	A×16	A×20	A×22	A×22
	126〜200		A×10	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×16	A×18	A×21	A×21
	201〜500		A×9	A×9	A×9	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×13	A×14	A×16	A×18	A×18
	126〜200	126〜150	A×10	A×10	A×10	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×13	A×15	A×18	A×23	A×23
	201〜500		A×9	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×12	A×14	A×16	A×20	A×20
	151〜200	151〜160	A×11	A×10	A×10	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×15	A×19	A×23	A×23
	201〜500		A×9	A×9	A×8	A×7	A×9	A×9	A×10	A×10	A×12	A×12	A×14	A×16	A×17	A×18
	161〜200	161〜200	—	A×13	A×13	A×12	A×13	A×14	A×14	A×14	A×16	A×16	A×19	A×20	A×22	A×23
	201〜500		—	A×10	A×10	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×17	A×18	A×21	A×21
	201〜500	201〜250	—	A×12	A×12	A×10	A×12	A×13	A×14	A×14	A×16	A×17	A×18	A×19	A×22	A×22
	251〜500	250〜300	—	A×14	A×14	A×13	A×14	A×17	A×18	A×20	A×20	A×23	A×23	A×32	A×36	A×36

大サイズは P.1057・1058 に掲載しています。

■標準サイズ SC2RG□ 上下面ロータリー研磨(側面仕上げなし) A・B 1mm単位 T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0 B寸公差 +10 +3

型式	A 1mm単位	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
SC2RG□	20〜 50	20〜25	A×16	A×16	A×16	A×19	A×19	A×19	A×20	A×20	A×21	A×21	—	—	—	—
	51〜 75		A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	—	—	—	—
	76〜100		A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	—	—	—	—
	101〜250		A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	—	—	—	—
	26〜 50	26〜40	A×15	A×15	A×15	A×17	A×18	A×18	A×18	A×19	A×19	A×19	A×21	A×21	—	—
	51〜 75		A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15	A×17	A×18	—	—
	76〜100		A×11	A×11	A×11	A12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	—	—
	101〜200		A×8	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×12	—	—
	201〜500		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	—	—
	41〜 50	41〜60	A×14	A×14	A×15	A×13	A×14	A×15	A×18	A×20	A×22	A×22	A×23	A×25	A×29	A×29
	51〜 75		A×13	A×13	A×14	A×12	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×19	A×21	A×21	A×24	A×24
	76〜100		A×13	A×12	A×13	A×11	A×12	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×16	A×18	A×20	A×20
	101〜200		A×11	A×10	A×11	A×10	A×10	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×15
	201〜500		A×10	A×9	A×10	A×9	A×9	A×10	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×15
	61〜 75	61〜80	A×13	A×13	A×14	A×12	A×13	A×14	A×14	A×16	A×18	A×18	A×20	A×23	A×27	A×27
	76〜100		A×13	A×13	A×13	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×19	A×21	A×23	A×23
	101〜200		A×11	A×11	A×11	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×17	A×18	A×20	A×20
	201〜500		A×9	A×9	A×10	A×9	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×14	A×15	A×16	A×18	A×18
	81〜100	81〜100	A×13	A×13	A×13	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×20	A×22	A×26	A×26
	101〜200		A×12	A×11	A×11	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×17	A×21	A×23	A×23
	201〜500		A×11	A×10	A×11	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×16	A×19	A×22	A×22
	101〜125	101〜125	A×14	A×13	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×15	A×17	A×21	A×25	A×27	A×27
	126〜200		A×13	A×12	A×12	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×16	A×20	A×23	A×26	A×26
	201〜500		A×12	A×11	A×11	A×10	A×10	A×11	A×12	A×13	A×14	A×15	A×18	A×21	A×23	A×23
	126〜200	126〜150	A×13	A×13	A×13	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×16	A×19	A×23	A×28	A×28
	201〜500		A×11	A×10	A×10	A×10	A×10	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×17	A×21	A×24	A×24
	151〜200	151〜160	A×14	A×13	A×13	A×11	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×16	A×19	A×23	A×29	A×29
	201〜500		A×12	A×11	A×10	A×9	A×11	A×11	A×13	A×13	A×14	A×14	A×18	A×21	A×22	A×22
	161〜200	161〜200	—	A×16	A×15	A×14	A×16	A×17	A×18	A×18	A×20	A×21	A×23	A×24	A×27	A×27
	201〜500		—	A×13	A×13	A×12	A×13	A×14	A×14	A×14	A×16	A×17	A×21	A×22	A×24	A×26
	201〜500	201〜250	—	A×14	A×14	A×13	A×14	A×15	A×17	A×18	A×19	A×20	A×23	A×25	A×28	A×28
	251〜500	251〜300	—	A×17	A×17	A×16	A×18	A×22	A×23	A×24	A×24	A×29	A×30	A×41	A×45	A×45

大サイズは P.1059 に掲載しています。

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009 3クリックで見積・注文へ! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

S50Cフリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/


上下面フライス

一部大サイズは、S45CもしくはS48Cに焼鈍処理を施した材料を使用しています。

Price 価格

(例)L−SC2FQ−1001−301−20.5のとき
A寸法 1001 × 面積単価 31 ＝ 価格(1円単位は切捨) ＝ 31,030(円)

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜10
値引率	基準単価

表示数量超えはお見積り

■大サイズ　L−SC2F□　上下面フライス(側面仕上げなし)　A・B1mm単位　T0.5mm単位

A寸公差 +5 0　B寸公差 +5 0

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SC2F□	501〜 600	100〜125	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	A×14	A×16	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19
	601〜 800		A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×19
	801〜1000		A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×19
	501〜 600	126〜150	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×19	A×20	A×20	A×21	A×22	A×22
	601〜 800		A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17	A×17	A×19	A×19	A×20	A×21	A×22	A×22	A×23
	801〜1000		A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×16	A×19	A×20	A×19	A×21	A×22	A×22	A×22
	501〜 600	151〜160	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×17	A×17	A×20	A×20	A×22	A×22	A×22	A×23	A×25	A×25
	601〜 800		A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×17	A×17	A×20	A×21	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25	A×25
	801〜1000		A×12	A×13	A×13	A×14	A×14	A×17	A×17	A×20	A×23	A×22	A×23	A×23	A×24	A×25	A×25
	501〜 600	161〜200	A×12	A×13	A×14	A×14	A×17	A×20	A×21	A×21	A×24	A×25	A×28	A×28	A×29	A×29	A×29
	601〜 800		A×13	A×14	A×15	A×17	A×17	A×21	A×22	A×22	A×25	A×25	A×28	A×28	A×29	A×29	A×29
	801〜1000		A×13	A×14	A×15	A×15	A×17	A×21	A×22	A×22	A×25	A×25	A×26	A×29	A×28	A×30	A×30
	501〜 600	201〜250	A×14	A×15	A×17	A×18	A×19	A×22	A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×30	A×35	A×35	A×35
	601〜 800		A×15	A×17	A×18	A×19	A×20	A×24	A×26	A×26	A×28	A×30	A×32	A×35	A×37	A×37	A×37
	801〜1000		A×15	A×17	A×18	A×19	A×20	A×23	A×25	A×25	A×28	A×29	A×30	A×33	A×33	A×35	A×35
	1001〜1200		A×14	A×14	A×15	A×18	A×19	A×22	A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×30	A×32	A×34	A×34
	1201〜1400		A×15	A×16	A×17	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×25	A×28	A×30	A×30	A×30	A×33	A×33
	1401〜1600		A×16	A×18	A×19	A×19	A×21	A×23	A×25	A×25	A×28	A×29	A×31	A×31	A×33	A×33	A×33
	1601〜1800		A×16	A×18	A×18	A×19	A×21	A×23	A×24	A×24	A×28	A×29	A×31	A×31	A×33	A×33	A×33
	1801〜2000		—	—	—	—	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×30	A×31	A×31	A×35	A×35	A×35
	501〜 600	251〜300	A×15	A×17	A×19	A×20	A×23	A×26	A×29	A×29	A×31	A×36	A×39	A×39	A×41	A×41	A×41
	601〜 800		A×18	A×19	A×20	A×21	A×24	A×29	A×31	A×31	A×36	A×39	A×43	A×43	A×45	A×45	A×45
	801〜1000		A×17	A×18	A×19	A×21	A×24	A×29	A×30	A×30	A×33	A×35	A×39	A×41	A×44	A×44	A×44
	1001〜1200		A×19	A×18	A×20	A×23	A×25	A×28	A×30	A×30	A×33	A×33	A×36	A×39	A×40	A×40	A×40
	1201〜1400		A×18	A×19	A×21	A×24	A×25	A×26	A×29	A×29	A×31	A×33	A×36	A×36	A×39	A×39	A×39
	1401〜1600		A×18	A×19	A×21	A×23	A×25	A×25	A×29	A×29	A×30	A×33	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	1601〜1800		A×18	A×19	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×28	A×30	A×33	A×35	A×35	A×38	A×38	A×38
	1801〜2000		—	—	—	—	A×24	A×25	A×26	A×26	A×30	A×33	A×33	A×33	A×36	A×36	A×36
	301〜 500	301〜400	A×31	A×31	A×33	A×37	A×37	A×39	A×41	A×41	A×48	A×48	A×52	A×52	A×56	A×56	A×56
	501〜 600		A×26	A×26	A×28	A×32	A×34	A×45	A×49	A×49	A×54	A×54	A×58	A×58	A×64	A×64	A×64
	601〜 800		A×23	A×23	A×26	A×28	A×32	A×38	A×43	A×43	A×50	A×50	A×51	A×51	A×55	A×55	A×55
	801〜1000		A×21	A×23	A×25	A×29	A×30	A×35	A×38	A×38	A×44	A×44	A×49	A×49	A×53	A×53	A×53
	1001〜1200		A×25	A×25	A×28	A×31	A×31	A×33	A×36	A×36	A×43	A×45	A×46	A×46	A×50	A×50	A×50
	1201〜1400		A×25	A×25	A×26	A×31	A×31	A×33	A×35	A×36	A×41	A×41	A×45	A×45	A×49	A×49	A×49
	1401〜1600		A×24	A×24	A×26	A×29	A×29	A×33	A×35	A×35	A×41	A×41	A×44	A×46	A×49	A×49	A×49
	1601〜1800		A×24	A×24	A×25	A×29	A×30	A×31	A×33	A×35	A×40	A×40	A×43	A×43	A×46	A×46	A×46
	1801〜2000		—	—	—	—	A×29	A×31	A×33	A×33	A×40	A×40	A×43	A×43	A×46	A×46	A×46

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SC2F□	401〜 500	401〜500	A×26	A×27	A×30	A×34	A×36	A×46	A×49	A×50	A×59	A×59	A×64	A×64	A×70	A×70	A×70
	501〜 600		A×26	A×27	A×30	A×33	A×36	A×44	A×46	A×49	A×58	A×58	A×63	A×63	A×66	A×66	A×66
	601〜 800		A×28	A×28	A×33	A×34	A×39	A×46	A×49	A×49	A×56	A×56	A×60	A×60	A×66	A×66	A×66
	801〜1000		A×33	A×33	A×35	A×40	A×40	A×44	A×44	A×45	A×53	A×53	A×56	A×56	A×63	A×63	A×63
	1001〜1200		—	A×31	A×33	A×39	A×39	A×41	A×43	A×44	A×51	A×51	A×55	A×55	A×59	A×59	A×59
	1201〜1400		—	A×30	A×33	A×38	A×38	A×40	A×41	A×43	A×50	A×50	A×53	A×53	A×58	A×58	A×58
	1401〜1600		—	—	A×31	A×36	A×36	A×40	A×40	A×41	A×50	A×50	A×53	A×53	A×56	A×56	A×56
	1601〜1800		—	—	—	—	A×36	A×39	A×40	A×41	A×49	A×49	A×53	A×53	A×55	A×55	A×55
	1801〜2000		—	—	—	—	A×36	A×39	A×40	A×40	A×46	A×46	A×51	A×51	A×55	A×55	A×55
	501〜 600	501〜600	A×38	A×40	A×43	A×49	A×49	A×50	A×53	A×54	A×64	A×68	A×66	A×74	A×80	A×80	A×80
	601〜 800		A×43	A×43	A×44	A×51	A×51	A×54	A×56	A×58	A×69	A×69	A×74	A×74	A×81	A×81	A×81
	801〜1000		A×40	A×40	A×41	A×46	A×46	A×51	A×53	A×54	A×64	A×64	A×69	A×69	A×76	A×76	A×76
	1001〜1200		—	—	A×39	A×45	A×45	A×50	A×53	A×53	A×60	A×60	A×66	A×66	A×73	A×73	A×73
	1201〜1400		—	—	—	—	A×44	A×49	A×51	A×51	A×59	A×59	A×65	A×65	A×70	A×70	A×70
	1401〜1600		—	—	—	—	A×43	A×46	A×50	A×51	A×58	A×58	A×64	A×64	A×69	A×69	A×69
	1601〜1800		—	—	—	—	A×43	A×45	A×49	A×50	A×58	A×58	A×63	A×63	A×68	A×68	A×68
	1801〜2000		—	—	—	—	A×41	A×45	A×49	A×50	A×56	A×56	A×63	A×63	A×68	A×68	A×68
	601〜 800	601〜800	A×54	A×54	A×58	A×66	A×66	A×73	A×78	A×79	A×91	A×91	A×99	A×99	A×108	A×108	A×108
	801〜1000		A×51	A×51	A×54	A×63	A×63	A×68	A×71	A×73	A×85	A×85	A×93	A×93	A×100	A×100	A×100
	1001〜1200		—	—	A×53	A×59	A×59	A×65	A×69	A×70	A×81	A×81	A×88	A×88	A×96	A×96	A×96
	1201〜1400		—	—	—	—	A×58	A×64	A×66	A×68	A×79	A×79	A×85	A×85	A×94	A×94	A×94
	1401〜1600		—	—	—	—	A×56	A×63	A×65	A×66	A×79	A×79	A×84	A×84	A×91	A×91	A×91
	1601〜1800		—	—	—	—	A×55	A×60	A×64	A×65	A×78	A×78	A×83	A×83	A×90	A×90	A×90
	1801〜2000		—	—	—	—	A×54	A×59	A×64	A×65	A×76	A×76	A×81	A×81	A×88	A×88	A×88
	801〜1000	801〜1000	—	—	—	—	A×79	A×84	A×90	A×91	A×106	A×106	A×115	A×115	A×126	A×126	A×126
	1001〜1200		—	—	—	—	A×74	A×80	A×85	A×86	A×104	A×104	A×110	A×110	A×120	A×120	A×120
	1201〜1400		—	—	—	—	A×83	A×91	A×95	A×84	A×99	A×99	A×108	A×108	A×118	A×118	A×118
	1401〜1600		—	—	—	—	A×81	A×88	A×94	A×95	A×111	A×98	A×105	A×105	A×114	A×114	A×114
	1601〜1800		—	—	—	—	A×80	A×85	A×93	A×94	A×110	A×96	A×105	A×105	A×113	A×113	A×113
	1801〜2000		—	—	—	—	A×79	A×85	A×91	A×93	A×109	A×95	A×104	A×104	A×110	A×110	A×110
	1001〜1200	1001〜1200	—	—	—	—	A×90	A×98	A×104	A×105	A×123	A×123	A×133	A×133	A×145	A×145	A×145
	1201〜1400		—	—	—	—	A×86	A×95	A×100	A×101	A×120	A×120	A×129	A×129	A×140	A×140	A×140
	1401〜1600		—	—	—	—	A×96	A×106	A×98	A×99	A×118	A×118	A×126	A×126	A×136	A×136	A×136
	1601〜1800		—	—	—	—	A×95	A×105	A×96	A×98	A×114	A×114	A×124	A×124	A×135	A×135	A×135
	1801〜2000		—	—	—	—	A×95	A×101	A×109	A×110	A×113	A×113	A×123	A×123	A×133	A×133	A×133

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009　かんたん型番チェックは…　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

S50C FREE PLATES

S50Cフリープレート 価格表

上下面ロータリー

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

一部大サイズは、S45CもしくはS48Cに焼鈍処理を施した材料を使用しています。

Price 価格

(例)L−SC2RGQ−1001−301−20.5のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格(1円単位は切捨)
1001	×	33	＝	33,030(円)

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜10
値引率	基準単価

表示数量超えはお見積り

■大サイズ　L−SC2RG□　上下面ロータリー研磨(側面仕上げなし)　A・B 1mm単位　T 0.5mm単位

A寸公差 +5 0　B寸公差 +5 0

型式	A	B \ T	10〜11.5	12〜13.5	14〜16.5	17〜20.5	21〜22.5	23〜25.5	26〜28.5	29〜30.5	31〜35.5	36〜39.5	40・40.5	41〜44.5	45・45.5	46〜49.5	50.0
L−SC2RG□	501〜 600	100〜125	A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×20
	601〜 800		A×14	A×15	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	801〜1000		A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	501〜 600	126〜150	A×14	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×20	A×20	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	601〜 800		A×15	A×15	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25	A×25
	801〜1000		A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×22	A×23	A×23	A×24	A×24	A×24
	501〜 600	151〜160	A×14	A×15	A×15	A×17	A×17	A×18	A×19	A×20	A×23	A×23	A×23	A×25	A×25	A×27	A×27
	601〜 800		A×15	A×17	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×23	A×24	A×25	A×25	A×26	A×27	A×27
	801〜1000		A×15	A×17	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×27	A×27
	501〜 600	161〜200	A×15	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×23	A×26	A×26	A×26	A×29	A×29	A×31	A×31
	601〜 800		A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×24	A×24	A×27	A×27	A×29	A×29	A×31	A×31	A×31
	801〜1000		A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×23	A×26	A×26	A×28	A×29	A×30	A×33	A×33
	501〜 600	201〜250	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×29	A×31	A×29	A×32	A×33	A×36	A×36
	601〜 800		A×19	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×30	A×32	A×32	A×34	A×37	A×37
	801〜1000		A×19	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×25	A×27	A×30	A×31	A×33	A×33	A×37	A×37
	1001〜1200		A×18	A×19	A×20	A×21	A×22	A×24	A×26	A×26	A×28	A×31	A×33	A×33	A×35	A×35	A×35
	1201〜1400		A×19	A×20	A×20	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×28	A×30	A×32	A×32	A×34	A×36	A×36
	501〜 600	251〜300	A×19	A×20	A×21	A×22	A×24	A×25	A×27	A×27	A×30	A×32	A×34	A×35	A×36	A×42	A×42
	601〜 800		A×20	A×21	A×23	A×24	A×26	A×27	A×30	A×30	A×32	A×34	A×36	A×36	A×40	A×43	A×43
	801〜1000		A×20	A×21	A×22	A×23	A×26	A×26	A×29	A×29	A×31	A×33	A×35	A×41	A×38	A×41	A×41
	1001〜1200		A×20	A×21	A×23	A×24	A×25	A×26	A×29	A×29	A×32	A×36	A×36	A×38	A×39	A×42	A×42
	1201〜1400		A×20	A×21	A×22	A×24	A×25	A×26	A×29	A×29	A×32	A×35	A×37	A×38	A×39	A×43	A×43
	301〜 500	301〜400	A×35	A×35	A×37	A×43	A×43	A×46	A×48	A×50	A×56	A×56	A×61	A×61	A×65	A×72	A×72
	501〜 600		A×32	A×32	A×33	A×37	A×39	A×43	A×45	A×46	A×54	A×54	A×57	A×57	A×61	A×64	A×64
	601〜 800		A×28	A×28	A×29	A×32	A×34	A×37	A×38	A×39	A×46	A×46	A×49	A×49	A×54	A×56	A×56
	801〜1000		A×25	A×25	A×28	A×31	A×33	A×35	A×37	A×39	A×45	A×45	A×48	A×48	A×52	A×54	A×54
	1001〜1200		A×26	A×26	A×29	A×33	A×33	A×35	A×40	A×41	A×47	A×47	A×52	A×54	A×51	A×58	A×58
	1201〜1400		A×26	A×29	A×30	A×35	A×35	A×37	A×38	A×40	A×44	A×46	A×51	A×51	A×56	A×56	A×56
	401〜 500	401〜500	A×32	A×32	A×34	A×37	A×37	A×41	A×44	A×44	A×51	A×56	A×61	A×61	A×65	A×68	A×68
	501〜 600		A×31	A×31	A×33	A×36	A×38	A×40	A×43	A×43	A×50	A×55	A×58	A×58	A×63	A×66	A×66
	601〜 800		A×34	A×34	A×36	A×41	A×41	A×44	A×46	A×47	A×54	A×59	A×64	A×64	A×69	A×72	A×72
	801〜1000		A×32	A×32	A×34	A×37	A×39	A×43	A×46	A×46	A×54	A×56	A×61	A×61	A×65	A×68	A×74
	1001〜1200		—	A×36	A×37	A×43	A×43	A×47	A×49	A×52	A×60	A×60	A×64	A×64	A×70	A×70	A×70
	1201〜1400		—	—	A×38	A×44	A×42	A×47	A×48	A×51	A×59	A×59	A×65	A×65	A×69	A×69	A×69
	501〜 600	501〜600	A×36	A×36	A×39	A×44	A×44	A×47	A×53	A×54	A×61	A×64	A×69	A×72	A×77	A×80	A×80
	601〜 800		A×43	A×43	A×45	A×51	A×51	A×54	A×57	A×57	A×66	A×66	A×70	A×81	A×87	A×87	A×87
	801〜1000		A×39	A×39	A×43	A×47	A×47	A×51	A×56	A×57	A×65	A×68	A×73	A×76	A×83	A×83	A×83
	1001〜1200		—	—	A×46	A×52	A×52	A×55	A×59	A×62	A×71	A×71	A×77	A×77	A×85	A×85	A×85
	1201〜1400		—	—	—	—	A×53	A×56	A×60	A×61	A×70	A×70	A×78	A×78	A×84	A×84	A×84
	601〜 800	601〜800	A×57	A×57	A×61	A×68	A×68	A×73	A×76	A×77	A×89	A×89	A×96	A×96	A×112	A×112	A×112
	801〜1000		A×54	A×54	A×57	A×64	A×64	A×68	A×72	A×77	A×88	A×88	A×98	A×98	A×110	A×110	A×110
	1001〜1200		—	—	A×58	A×68	A×68	A×73	A×75	A×79	A×92	A×92	A×99	A×99	A×112	A×112	A×112
	1201〜1400		—	—	—	—	A×71	A×77	A×80	A×82	A×94	A×94	A×101	A×101	A×111	A×111	A×111
	801〜1000	801〜1000	—	—	—	—	A×88	A×95	A×99	A×100	A×116	A×116	A×123	A×123	A×138	A×138	A×138
	1001〜1200		—	—	—	—	A×84	A×91	A×95	A×100	A×115	A×115	A×123	A×123	A×139	A×139	A×139
	1201〜1400		—	—	—	—	A×90	A×95	A×101	A×102	A×116	A×116	A×126	A×126	A×140	A×140	A×140

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

S50C A DIMENSION SPECIFIED PLATES -STANDARD SIZE/LARGE SIZE-

S50C A寸フリープレート

ー標準サイズ/大サイズー


6面フライス

6面フライス+上下面ロータリー

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS

型式	仕上げ方法	サイズ
SCA	6面フライス 上下面ロータリー研磨	標準サイズ
SCG6F	6面フライス	大サイズ
SCG	6面フライス 上下面ロータリー研磨	

寸法公差 A・B	～99mm	100～250	251～
	±0.2	±0.25	±0.4



Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
SCA		100		100		8

Delivery 出荷日

●SCA　3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P.82
同一サイズ3本以上は一律2,160円

●SCG6F ●SCG　5 日目発送　ストーク B　800円/1本　P.82
同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

(例)SCA−380−100−25のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格(1円単位は切捨)
380	×	14	＝	5,320(円)

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■精度基準

(最大値)

項目		SCG6F	SCA・SCG
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T 5・6	—	0.05
	T 8〜15	0.07	0.03
	T16〜25	0.05	0.015
	T26〜	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015以下	
全周面取り		C0.5〜C1.0	

■標準サイズ
■6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)

型式	A 1mm単位	B \ T	5・6	8・9	10	12・13	15・16	19・20	22	25	28	30	34・35	40	50
SCA	25〜 50	25	AX18	AX18	AX18	AX21	AX21	AX21	AX22	AX22	AX23	AX23	AX24	AX25	AX28
	51〜 75		AX14	AX14	AX14	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX23
	76〜100		AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX16	AX17	AX19
	101〜250		AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX10	AX12	AX13	AX14	
	30〜 50	40	AX17	AX17	AX17	AX19	AX20	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21	AX23	AX25	
	51〜 75		AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX19	AX20	AX22
	76〜100		AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17
	101〜200		AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14
	201〜500		AX6	AX6	AX6	AX6	AX6	AX7	AX7	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX11
	30〜 50	60	AX16	AX16	AX17	AX14	AX15	AX17	AX20	AX22	AX24	AX24	AX26	AX28	AX32
	51〜 75		AX14	AX14	AX15	AX13	AX14	AX15	AX17	AX19	AX21	AX21	AX23	AX23	AX27
	76〜100		AX14	AX13	AX14	AX12	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX20	AX22
	101〜200		AX12	AX11	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX17
	201〜500		AX11	AX10	AX11	AX10	AX10	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX17
	30〜 50	80	AX16	AX16	AX17	AX14	AX15	AX17	AX17	AX20	AX23	AX22	AX23	AX30	AX34
	51〜 75		AX14	AX14	AX15	AX13	AX14	AX15	AX15	AX18	AX20	AX20	AX22	AX26	AX30
	76〜100		AX14	AX14	AX14	AX12	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX18	AX21	AX23	AX26
	101〜200		AX12	AX12	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX19	AX20	AX22
	201〜500		AX10	AX10	AX11	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX15	AX17	AX18	AX20
	30〜 50	100	AX18	AX17	AX17	AX15	AX16	AX17	AX18	AX21	AX21	AX23	AX26	AX29	AX33
	51〜 75		AX16	AX15	AX15	AX14	AX14	AX15	AX16	AX18	AX18	AX21	AX23	AX27	AX31
	76〜100		AX14	AX14	AX14	AX13	AX13	AX14	AX14	AX16	AX16	AX18	AX22	AX24	AX29
	101〜200		AX13	AX12	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX19	AX23	AX26
	201〜500		AX12	AX11	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX18	AX21	AX24
	50〜 75	125	AX18	AX16	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX19	AX20	AX25	AX32	
	76〜100		AX16	AX15	AX14	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX18	AX19	AX24	AX30	AX32
	101〜125		AX15	AX14	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX17	AX19	AX23	AX28	AX30
	126〜200		AX14	AX13	AX13	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX16	AX18	AX22	AX25	AX29
	201〜500		AX13	AX12	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX15	AX17	AX20	AX23	AX25
	101〜200	150	AX14	AX14	AX14	AX13	AX14	AX14	AX15	AX15	AX15	AX18	AX21	AX25	AX31
	201〜500		AX12	AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX14	AX14	AX15	AX16	AX19	AX23	AX27
	101〜200	160	AX15	AX14	AX14	AX12	AX14	AX15	AX16	AX16	AX17	AX18	AX21	AX26	AX32
	201〜500		AX13	AX12	AX11	AX10	AX12	AX12	AX14	AX14	AX16	AX16	AX20	AX23	AX24
	101〜200	200	−	AX18	AX17	AX16	AX18	AX19	AX20	AX20	AX22	AX23	AX26	AX27	AX30
	201〜500		−	AX14	AX14	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX18	AX19	AX23	AX24	AX27
	101〜200	250	−	AX20	AX20	AX19	AX20	AX23	AX24	AX25	AX25	AX27	AX28	AX29	AX32
	201〜500		−	AX16	AX16	AX14	AX16	AX17	AX19	AX20	AX21	AX22	AX24	AX25	AX29
	101〜200	300	−	AX25	AX25	AX24	AX26	AX29	AX32	AX33	AX33	AX36	AX39	AX49	AX54
	201〜500		−	AX19	AX19	AX18	AX20	AX24	AX25	AX27	AX27	AX32	AX33	AX45	AX50

■大サイズ
■6面フライス(エコノミータイプ)

型式	A 1mm単位	B \ T	10	12	13	15	16	20	22	25	30
SCG6F	501〜 800	125	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX15	AX16	AX16
	501〜 800	150	AX15	AX16	AX16	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX21
	501〜 800	160	AX16	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX22
	501〜 800	200	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX21	AX21	AX22	AX26
	501〜 800	250	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23	AX26	AX26	AX27	AX32
	501〜 800	300	AX26	AX27	AX27	AX29	AX29	AX32	AX32	AX32	AX35
	301〜 800	350	AX29	AX32	AX32	AX32	AX32	AX32	AX32	AX37	AX43
	801〜1200		AX32	AX32	AX32	AX32	AX34	AX37	AX38	AX37	AX40
	351〜 800	400	AX34	AX34	AX35	AX32	AX35	AX37	AX41	AX41	AX46
	801〜1200		AX40	AX38	AX38	AX38	AX40	AX42	AX42	AX42	AX43
	401〜 800	450	AX37	AX37	AX37	AX37	AX38	AX43	AX43	AX46	AX53
	801〜1200		AX43	AX43	AX41	AX43	AX43	AX43	AX43	AX46	AX50
	451〜 800	500	AX42	AX42	AX42	AX43	AX43	AX48	AX48	AX56	AX57
	801〜1200		AX48	AX48	AX41	AX46	AX46	AX48	AX49	AX53	AX56
	501〜 800	600	AX50	AX50	AX49	AX53	AX53	AX57	AX57	AX62	AX68
	801〜1200		AX57	AX57	AX56	AX53	AX56	AX57	AX59	AX62	AX68
	601〜 800	800	AX67	AX67	AX67	AX67	AX68	AX69	AX73	AX75	AX78
	801〜1200		AX68	AX68	AX68	AX67	AX69	AX69	AX73	AX75	AX78

■6面フライス上下面ロータリー研磨(標準タイプ)

型式	A 1mm単位	B \ T	10	12	13	15	16	20	22	25	30
SCG	501〜 800	125	AX15	AX17	AX17	AX17	AX17	AX18	AX17	AX18	AX18
	501〜 800	150	AX17	AX18	AX18	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX23
	501〜 800	160	AX18	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX24
	501〜 800	200	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX23	AX23	AX24	AX29
	501〜 800	250	AX24	AX24	AX26	AX26	AX29	AX29	AX30	AX30	AX35
	501〜 800	300	AX29	AX30	AX30	AX32	AX32	AX35	AX35	AX36	AX39
	301〜 800	350	AX32	AX35	AX35	AX36	AX36	AX36	AX36	AX41	AX48
	801〜1200		AX36	AX36	AX35	AX35	AX38	AX41	AX42	AX41	AX44
	351〜 800	400	AX38	AX38	AX39	AX36	AX39	AX41	AX45	AX45	AX51
	801〜1200		AX44	AX42	AX42	AX42	AX44	AX47	AX47	AX47	AX48
	401〜 800	450	AX41	AX41	AX41	AX41	AX42	AX48	AX48	AX51	AX59
	801〜1200		AX48	AX48	AX45	AX48	AX48	AX48	AX48	AX51	AX56
	451〜 800	500	AX47	AX47	AX47	AX48	AX48	AX53	AX53	AX62	AX63
	801〜1200		AX53	AX53	AX46	AX51	AX51	AX53	AX54	AX59	AX62
	501〜 800	600	AX56	AX56	AX54	AX59	AX59	AX63	AX63	AX69	AX75
	801〜1200		AX63	AX63	AX62	AX59	AX62	AX63	AX65	AX69	AX75
	601〜 800	800	AX74	AX74	AX74	AX74	AX75	AX77	AX81	AX83	AX87
	801〜1200		AX75	AX75	AX75	AX74	AX77	AX77	AX81	AX83	AX87

Alteration 追加工

型式	−	A	−	B	−	T	− (BC・CNC・TC…etc.)
SCA		320		200		20	− BC195 − CNC

	幅(B寸法)変更	全周面取り変更	板厚変更	板厚公差変更		コーナーカット
Alterations						
Code	BC	CNC	TC	TKP	TKM	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 SCA 26≦BC≦299 SCG(6F) 126≦BC≦799	面取り値を変更します。 C0.5〜C1.0 …› C0.1以下 SCA・SCGのみに適用	T寸法をカットします。 TC=指定1mm単位 指定方法 (例)T=18…›TC18 7≦TC≦49 SCAのみに適用	T寸法公差をプラス目に変更します。 T±0.1…›$T^{+0.1}_{0}$ SCA・SCGのみに適用	T寸法公差をマイナス目に変更します。 T±0.1…›$T^{0}_{-0.1}$ SCA・SCGのみに適用	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 SCA・SCGのみに適用 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 …›CCA5−CCD5
¥/1Code	800	800	2,000	800		500/1コーナー

S55CNフリープレート

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■S55CNの特長
S55Cにノルマ処理を施し、内部応力を軽減させています。
また快削成分添加により、切削性を向上させています。
S50Cに比べ、機械的強度に優れます。


6面フライス

6面フライス+上下面ロータリー

6面フライス+上下面サーフェイス

RoHS

P55□□□



Ⓜ 材質 S55CN

型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	A	B	T
				A≧B		
P55	F(フライス加工) R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	20～500	20～300	8～30

①板厚公差

上下面仕上	P	Q	N	M
F(フライス加工)	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
R(ロータリー研磨)	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
S(サーフェイス研磨)	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

(最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	R(ロータリー研磨)	S(サーフェイス研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T8～15.5	0.07	0.03	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015	0.015
	T26～30	0.05	0.012	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		C0.2～C0.5		

Order 注文例

型式								
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差		A		B		T
P55	F	Q	M	−	50	−	30	−	14

Delivery 出荷日

●P55F□□
3 日目発送
ストークT 800円/1本
ストークA 400円/1本
P.82
㊦同一サイズ3本以上は一律1,080円(ストークTは除く)

●P55R□□
3 日目発送
ストークA 800円/1本
P.82
㊦同一サイズ3本以上は一律2,160円

●P55S□□
3 日目発送

Alteration 追加工

型式	A	B	T	(CSC・CBC・CCA…etc.)
P55RNM	300	280	20	CBC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
			
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯› C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯› C0.5～C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーを C5でカットする場合⋯CCA5—CCD5
¥/1Code	800	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

■上下面フライス機による平面度のばらつき比較



*当社社内試験による

【試験方法】同テーブルにS55CN/S50Cの2材質(205×205×19mm)を載せ、1パス2mmずつ同時加工を行い、平面度を測定(3次元測定器)。

S55CはS50Cより内部応力が大きいとされていますがS55Cにノルマ処理を施したS55CNは上記よりS50Cとほぼ同等であることがわかります。

Price 価格

(例)P55FQM−50−30−14のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
50	×	16	=	800(円)

■数量スライド価格 (㊦1円単位切り捨て) P81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

㊦表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	8～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30
P55F□□	20 ～ 50	20～25	A×14	A×14	A×17	A×17	A×17	A×18	A×18	A×18	A×18
	50.5～ 75		A×11	A×11	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×14
	75.5～100		A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×12	A×12	A×12
	100.5～250		A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8
	25.5～ 50	25.5～40	A×14	A×14	A×16	A×16	A×16	A×16	A×17	A×17	A×17
	50.5～ 75		A×11	A×11	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15
	75.5～100		A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12
	100.5～200		A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	200.5～500		A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7
	40.5～ 50	40.5～60	A×14	A×15	A×11	A×13	A×15	A×16	A×18	A×20	A×20
	50.5～ 75		A×12	A×13	A×10	A×11	A×13	A×15	A×16	A×17	A×17
	75.5～100		A×10	A×11	A×10	A×10	A×11	A×13	A×13	A×14	A×15
	100.5～200		A×9	A×10	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11
	200.5～500		A×8	A×9	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11
	60.5～ 75	60.5～80	A×12	A×13	A×10	A×12	A×13	A×13	A×15	A×17	A×17
	75.5～100		A×11	A×11	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×15	A×16
	100.5～200		A×10	A×10	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×15
	200.5～500		A×8	A×9	A×8	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×13
	80.5～100	80.5～100	A×12	A×12	A×10	A×12	A×12	A×13	A×16	A×16	A×16
	100.5～200		A×10	A×10	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×14
	200.5～500		A×9	A×10	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×14
	100.5～125	100.5～125	A×12	A×11	A×11	A×12	A×12	A×12	A×12	A×17	A×18
	125.5～200		A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×11	A×12	A×14	A×15
	200.5～500		A×11	A×11	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×15
	125.5～200	125.5～150	A×12	A×12	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15
	200.5～500		A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×14	A×14
	150.5～200	150.5～160	A×12	A×12	A×11	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×16
	200.5～500		A×11	A×10	A×9	A×12	A×12	A×12	A×12	A×15	A×15
	160.5～200	160.5～200	A×15	A×15	A×14	A×16	A×16	A×17	A×17	A×20	A×20
	200.5～500		A×12	A×12	A×11	A×13	A×14	A×15	A×15	A×16	A×17
	200.5～500	200.5～250	A×14	A×14	A×13	A×16	A×16	A×18	A×18	A×20	A×21
	250.5～500	250.5～300	A×16	A×16	A×16	A×20	A×21	A×23	A×25	A×26	A×28

型式	A	B \ T	8～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30
P55R□□	20 ～ 50	20～25	A×20	A×20	A×23	A×23	A×23	A×24	A×24	A×25	A×25
	50.5～ 75		A×16	A×16	A×18	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20
	75.5～100		A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15
	100.5～250		A×9	A×9	A×9	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11
	25.5～ 50	25.5～40	A×19	A×19	A×21	A×23	A×23	A×23	A×24	A×24	A×24
	50.5～ 75		A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×18	A×19	A×20	A×20
	75.5～100		A×13	A×13	A×14	A×14	A×15	A×15	A×15	A×15	A×15
	100.5～200		A×11	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×12
	200.5～500		A×7	A×7	A×8	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9
	40.5～ 50	40.5～60	A×18	A×19	A×15	A×17	A×19	A×22	A×24	A×27	A×27
	50.5～ 75		A×16	A×17	A×14	A×15	A×17	A×19	A×21	A×23	A×23
	75.5～100		A×14	A×15	A×13	A×14	A×15	A×17	A×17	A×18	A×19
	100.5～200		A×13	A×14	A×13	A×12	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15
	200.5～500		A×12	A×13	A×12	A×11	A×12	A×14	A×14	A×14	A×15
	60.5～ 75	60.5～80	A×16	A×17	A×15	A×15	A×17	A×17	A×20	A×22	A×22
	75.5～100		A×15	A×15	A×14	A×14	A×15	A×16	A×17	A×18	A×20
	100.5～200		A×14	A×14	A×13	A×12	A×13	A×14	A×15	A×16	A×18
	200.5～500		A×12	A×13	A×12	A×11	A×13	A×13	A×14	A×15	A×17
	80.5～100	80.5～100	A×17	A×17	A×14	A×15	A×16	A×17	A×18	A×19	A×21
	100.5～200		A×15	A×14	A×14	A×13	A×14	A×15	A×16	A×16	A×19
	200.5～500		A×13	A×14	A×14	A×13	A×14	A×15	A×16	A×16	A×19
	100.5～125	100.5～125	A×16	A×15	A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×22	A×24
	125.5～200		A×15	A×15	A×14	A×15	A×16	A×16	A×17	A×21	A×23
	200.5～500		A×14	A×14	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17	A×20	A×22
	125.5～200	125.5～150	A×16	A×16	A×16	A×18	A×19	A×20	A×20	A×20	A×23
	200.5～500		A×13	A×13	A×14	A×15	A×17	A×18	A×19	A×20	A×21
	150.5～200	150.5～160	A×17	A×16	A×15	A×19	A×20	A×21	A×21	A×23	A×24
	200.5～500		A×14	A×13	A×13	A×16	A×16	A×18	A×19	A×22	A×22
	160.5～200	160.5～200	A×21	A×20	A×20	A×24	A×25	A×26	A×26	A×28	A×29
	200.5～500		A×17	A×17	A×16	A×20	A×21	A×21	A×21	A×24	A×25
	200.5～500	200.5～250	A×18	A×18	A×17	A×23	A×23	A×25	A×26	A×28	A×29
	250.5～500	250.5～300	A×22	A×22	A×22	A×28	A×32	A×33	A×35	A×36	A×41

型式	A	B \ T	8～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30
P55S□□	20 ～ 50	20～25	A×33	A×33	A×36	A×37	A×37	A×38	A×38	A×39	A×39
	50.5～ 75		A×29	A×29	A×31	A×31	A×31	A×33	A×33	A×34	A×34
	75.5～100		A×26	A×26	A×27	A×27	A×27	A×27	A×29	A×29	A×28
	100.5～250		A×20	A×20	A×20	A×20	A×20	A×21	A×22	A×22	A×25
	25.5～ 50	25.5～40	A×32	A×32	A×34	A×36	A×36	A×36	A×37	A×37	A×37
	50.5～ 75		A×29	A×29	A×30	A×32	A×32	A×32	A×33	A×33	A×33
	75.5～100		A×26	A×26	A×27	A×27	A×29	A×30	A×28	A×28	A×28
	100.5～200		A×24	A×21	A×21	A×22	A×25	A×25	A×26	A×26	A×26
	200.5～500		A×21	A×20	A×20	A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×23
	40.5～ 50	40.5～60	A×31	A×32	A×28	A×31	A×33	A×37	A×39	A×42	A×42
	50.5～ 75		A×29	A×30	A×25	A×27	A×29	A×31	A×33	A×35	A×35
	75.5～100		A×27	A×28	A×24	A×26	A×27	A×29	A×29	A×30	A×31
	100.5～200		A×29	A×29	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×26	A×27
	200.5～500		A×28	A×29	A×22	A×23	A×24	A×26	A×26	A×26	A×27
	60.5～ 75	60.5～80	A×29	A×30	A×26	A×27	A×29	A×29	A×32	A×34	A×34
	75.5～100		A×28	A×28	A×25	A×26	A×27	A×28	A×29	A×30	A×32
	100.5～200		A×28	A×28	A×24	A×24	A×25	A×26	A×27	A×27	A×30
	200.5～500		A×26	A×27	A×23	A×23	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29
	80.5～100	80.5～100	A×31	A×31	A×26	A×27	A×27	A×28	A×30	A×31	A×33
	100.5～200		A×28	A×28	A×24	A×25	A×25	A×26	A×27	A×28	A×31
	200.5～500		A×27	A×28	A×24	A×25	A×25	A×26	A×27	A×28	A×31
	100.5～125	100.5～125	A×32	A×31	A×28	A×29	A×30	A×30	A×31	A×35	A×37
	125.5～200		A×31	A×31	A×27	A×28	A×29	A×29	A×30	A×34	A×36
	200.5～500		A×29	A×29	A×26	A×27	A×28	A×29	A×30	A×33	A×35
	125.5～200	125.5～150	A×30	A×30	A×29	A×31	A×32	A×33	A×33	A×34	A×37
	200.5～500		A×29	A×29	A×27	A×28	A×30	A×31	A×32	A×34	A×35
	150.5～200	150.5～160	A×31	A×30	A×28	A×33	A×34	A×35	A×35	A×36	A×37
	200.5～500		A×28	A×27	A×26	A×30	A×29	A×31	A×33	A×35	A×35
	160.5～200	160.5～200	A×36	A×35	A×35	A×38	A×39	A×40	A×40	A×45	A×47
	200.5～500		A×32	A×32	A×30	A×34	A×35	A×36	A×36	A×41	A×42
	200.5～500	200.5～250	A×35	A×35	A×34	A×38	A×38	A×41	A×42	A×47	A×46
	250.5～500	250.5～300	A×40	A×40	A×40	A×45	A×49	A×51	A×53	A×57	A×62

SKS93 FREE PLATES

SKS93フリープレート（油焼入用）

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス


6面フライス+上下面ロータリー


6面フライス+上下面サーフェイス

納期短縮

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223

RoHS



PK□□□

（フライス加工）PKF□□　（ロータリー研磨）PKR□□　（サーフェイス研磨）PKS□□



材質　SKS93（油焼入用）

型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	A	B	T
				A≧B		
PK	F（フライス加工） R（ロータリー研磨） S（サーフェイス研磨）	H P Q N M	P Q N M	20～500	20～300	5～35

①板厚公差

上下面仕上	H	P	Q	N	M
F（フライス加工）	+0.3～+0.5	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
R（ロータリー研磨）	+0.3～+0.5	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
S（サーフェイス研磨）	+0.2～+0.3	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F（フライス加工） R（ロータリー研磨） S（サーフェイス研磨）	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

（最大値）

項目		上下面仕上 F	R	S
板厚平行度（100mmに対して）		0.05	0.012	0.012
平面度（100mmに対して）	T5～7.5	0.1	0.05	0.05
	T8～15.5	0.07	0.03	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015	0.015
	T26～35	0.05	0.012	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		C0.2～C0.5		

Order 注文例

型式						
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
PK	F	Q	M	−120	−120	−24

Delivery 出荷日

●PKF□□ A（長さ）300mm以下
1 日目発送　ストーク T　800円/1本　P.82

●PKF□□ A（長さ）300.5mm以上
3 日目発送

●PKR□□
3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P.82

●PKS□□
3 日目発送

同一サイズ3本以上は一律2,160円

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加工

型式	A	B	T	（CSC・CBC・CCA…etc.）
PKRNM	300	280	20	CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
			
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯ C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯ C0.5～C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯CCA5−CCD5
¥/1Code	800	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

Price 価格

（例）PKFQM−120−120−24のとき

A寸法		面積単価		価格（1円単位は切捨）
120	×	20	＝	2,400（円）

■数量スライド価格（1円単位切り捨て）P81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

PKF□□

型式	A	B	T 5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35
PKF□□	20 ～ 50	20～25	A×18	A×16	A×17	A×20	A×20	A×20	A×21	A×21	A×21	A×22	A×20
	50.5～ 75		A×14	A×13	A×14	A×16	A×16	A×16	A×17	A×17	A×17	A×18	A×18
	75.5～100		A×11	A×10	A×10	A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×14
	100.5～250		A×8	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11
	25.5～ 50	25.5～40	A×21	A×18	A×18	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×21	A×22	A×23
	50.5～ 75		A×17	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×18	A×18	A×19
	75.5～100		A×13	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×13	A×14	A×15
	100.5～200		A×9	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11
	200.5～500		A×6	A×6	A×7	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×10
	40.5～ 50	40.5～60	A×14	A×15	A×16	A×15	A×17	A×18	A×18	A×20	A×20	A×22	A×27
	50.5～ 75		A×12	A×14	A×15	A×14	A×15	A×17	A×18	A×18	A×18	A×20	A×25
	75.5～100		A×11	A×12	A×14	A×13	A×14	A×15	A×16	A×18	A×18	A×18	A×22
	100.5～200		A×10	A×11	A×13	A×12	A×13	A×14	A×15	A×16	A×16	A×18	A×18
	200.5～500		A×10	A×11	A×11	A×11	A×11	A×13	A×14	A×15	A×15	A×16	A×18
	60.5～ 75	60.5～80	A×13	A×14	A×15	A×14	A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×22	A×24
	75.5～100		A×11	A×12	A×14	A×12	A×14	A×15	A×17	A×18	A×18	A×20	A×22
	100.5～200		A×10	A×11	A×12	A×11	A×12	A×14	A×15	A×16	A×16	A×18	A×20
	200.5～500		A×10	A×11	A×12	A×11	A×12	A×14	A×15	A×16	A×16	A×18	A×20
	80.5～100	80.5～100	A×12	A×14	A×14	A×14	A×14	A×17	A×18	A×19	A×19	A×22	A×24
	100.5～200		A×11	A×12	A×13	A×11	A×13	A×14	A×17	A×18	A×18	A×19	A×22
	200.5～500		A×11	A×11	A×13	A×11	A×13	A×14	A×17	A×17	A×17	A×18	A×22
	100.5～125	100.5～125	A×13	A×14	A×16	A×15	A×16	A×18	A×19	A×20	A×20	A×24	A×26
	125.5～200		A×11	A×13	A×14	A×14	A×14	A×16	A×18	A×18	A×18	A×22	A×24
	200.5～500		A×11	A×12	A×13	A×12	A×13	A×14	A×16	A×18	A×18	A×21	A×22
	125.5～200	125.5～150	A×15	A×16	A×17	A×15	A×17	A×19	A×20	A×20	A×20	A×22	A×33
	200.5～500		A×12	A×13	A×14	A×12	A×14	A×15	A×17	A×18	A×18	A×21	A×30
	150.5～200	150.5～160	A×14	A×15	A×18	A×15	A×18	A×19	A×20	A×21	A×21	A×23	A×33
	200.5～500		A×11	A×12	A×13	A×12	A×13	A×14	A×16	A×17	A×17	A×21	A×29
	160.5～200	160.5～200	—	A×17	A×19	A×17	A×19	A×22	A×22	A×24	A×24	A×24	A×34
	200.5～500		—	A×13	A×15	A×13	A×14	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×30
	200.5～500	200.5～250	—	A×16	A×18	A×17	A×19	A×21	A×22	A×23	A×23	A×33	A×36
	250.5～500	250.5～300	—	A×20	A×22	A×22	A×24	A×26	A×28	A×31	A×31	A×33	A×40

PKR□□

型式	A	B	T 5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35
PKR□□	20 ～ 50	20～25	A×22	A×20	A×21	A×25	A×25	A×25	A×26	A×26	A×26	A×27	A×25
	50.5～ 75		A×18	A×16	A×17	A×20	A×20	A×20	A×21	A×21	A×21	A×22	A×22
	75.5～100		A×14	A×12	A×13	A×15	A×15	A×15	A×16	A×16	A×16	A×17	A×17
	100.5～250		A×10	A×8	A×9	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×14
	25.5～ 50	25.5～40	A×26	A×22	A×23	A×23	A×24	A×24	A×25	A×26	A×26	A×27	A×29
	50.5～ 75		A×21	A×18	A×19	A×19	A×20	A×20	A×21	A×22	A×22	A×23	A×24
	75.5～100		A×16	A×14	A×14	A×15	A×15	A×16	A×16	A×16	A×16	A×17	A×19
	100.5～200		A×11	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×12	A×12	A×12	A×13	A×14
	200.5～500		A×8	A×8	A×9	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×13
	40.5～ 50	40.5～60	A×17	A×19	A×20	A×19	A×21	A×22	A×23	A×25	A×25	A×27	A×34
	50.5～ 75		A×15	A×17	A×19	A×18	A×19	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×31
	75.5～100		A×14	A×15	A×17	A×16	A×18	A×19	A×20	A×22	A×22	A×23	A×27
	100.5～200		A×12	A×14	A×16	A×15	A×16	A×18	A×19	A×20	A×20	A×22	A×23
	200.5～500		A×12	A×14	A×14	A×14	A×14	A×16	A×18	A×19	A×19	A×20	A×23
	60.5～ 75	60.5～80	A×16	A×18	A×19	A×18	A×20	A×21	A×22	A×24	A×24	A×27	A×30
	75.5～100		A×14	A×15	A×17	A×15	A×17	A×19	A×21	A×22	A×22	A×25	A×27
	100.5～200		A×13	A×14	A×15	A×14	A×15	A×17	A×19	A×20	A×20	A×23	A×25
	200.5～500		A×13	A×14	A×15	A×14	A×15	A×17	A×19	A×20	A×20	A×23	A×25
	80.5～100	80.5～100	A×15	A×17	A×18	A×17	A×18	A×21	A×23	A×24	A×24	A×27	A×30
	100.5～200		A×14	A×15	A×16	A×14	A×16	A×18	A×21	A×22	A×22	A×24	A×28
	200.5～500		A×14	A×14	A×16	A×14	A×16	A×18	A×21	A×21	A×21	A×23	A×27
	100.5～125	100.5～125	A×16	A×18	A×20	A×19	A×20	A×23	A×24	A×25	A×25	A×30	A×32
	125.5～200		A×14	A×16	A×18	A×17	A×18	A×20	A×23	A×23	A×23	A×28	A×30
	200.5～500		A×14	A×15	A×16	A×15	A×16	A×18	A×20	A×22	A×22	A×26	A×28
	125.5～200	125.5～150	A×19	A×20	A×21	A×19	A×21	A×24	A×25	A×25	A×25	A×28	A×41
	200.5～500		A×15	A×16	A×17	A×15	A×17	A×19	A×21	A×22	A×22	A×26	A×37
	150.5～200	150.5～160	A×18	A×19	A×22	A×19	A×22	A×24	A×25	A×26	A×26	A×29	A×41
	200.5～500		A×14	A×15	A×16	A×15	A×16	A×18	A×20	A×21	A×21	A×26	A×36
	160.5～200	160.5～200	—	A×21	A×24	A×21	A×24	A×27	A×28	A×30	A×30	A×30	A×42
	200.5～500		—	A×16	A×19	A×16	A×18	A×22	A×24	A×25	A×25	A×28	A×38
	200.5～500	200.5～250	—	A×20	A×23	A×21	A×24	A×26	A×28	A×29	A×29	A×41	A×45
	250.5～500	250.5～300	—	A×25	A×27	A×27	A×30	A×33	A×35	A×39	A×39	A×41	A×50

PKS□□

型式	A	B	T 5～7	7.5～9	9.5～11	11.5～13	13.5～16	16.5～20	20.5～22	22.5～25	25.5～28	28.5～30	30.5～35
PKS□□	20 ～ 50	20～25	A×31	A×29	A×30	A×34	A×34	A×34	A×35	A×35	A×35	A×36	A×34
	50.5～ 75		A×27	A×25	A×26	A×29	A×29	A×29	A×30	A×30	A×30	A×31	A×31
	75.5～100		A×27	A×21	A×26	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×26	A×26
	100.5～250		A×19	A×18	A×19	A×19	A×19	A×19	A×20	A×20	A×20	A×21	A×27
	25.5～ 50	25.5～40	A×35	A×31	A×31	A×32	A×33	A×33	A×34	A×35	A×35	A×36	A×37
	50.5～ 75		A×30	A×27	A×28	A×28	A×29	A×29	A×30	A×31	A×31	A×31	A×33
	75.5～100		A×25	A×27	A×24	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×26	A×28
	100.5～200		A×20	A×19	A×20	A×20	A×20	A×21	A×21	A×21	A×21	A×26	A×24
	200.5～500		A×18	A×18	A×19	A×18	A×18	A×18	A×19	A×19	A×19	A×19	A×26
	40.5～ 50	40.5～60	A×26	A×28	A×29	A×28	A×30	A×31	A×31	A×34	A×34	A×36	A×43
	50.5～ 75		A×25	A×26	A×28	A×27	A×28	A×30	A×31	A×32	A×32	A×34	A×39
	75.5～100		A×27	A×25	A×26	A×25	A×27	A×28	A×29	A×31	A×31	A×32	A×36
	100.5～200		A×21	A×27	A×25	A×25	A×25	A×27	A×28	A×29	A×29	A×31	A×32
	200.5～500		A×21	A×27	A×27	A×27	A×27	A×25	A×27	A×28	A×28	A×29	A×31
	60.5～ 75	60.5～80	A×25	A×27	A×28	A×27	A×29	A×30	A×31	A×33	A×33	A×36	A×38
	75.5～100		A×24	A×25	A×26	A×25	A×26	A×28	A×30	A×31	A×31	A×34	A×36
	100.5～200		A×26	A×27	A×25	A×27	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29	A×31	A×34
	200.5～500		A×26	A×27	A×25	A×27	A×25	A×26	A×28	A×29	A×29	A×31	A×34
	80.5～100	80.5～100	A×25	A×26	A×27	A×26	A×27	A×30	A×32	A×33	A×33	A×36	A×38
	100.5～200		A×27	A×25	A×25	A×24	A×25	A×27	A×30	A×31	A×31	A×33	A×37
	200.5～500		A×27	A×24	A×25	A×27	A×25	A×27	A×30	A×30	A×30	A×32	A×36
	100.5～125	100.5～125	A×26	A×28	A×30	A×29	A×30	A×32	A×34	A×35	A×35	A×39	A×41
	125.5～200		A×24	A×26	A×28	A×27	A×28	A×30	A×32	A×33	A×33	A×37	A×39
	200.5～500		A×28	A×25	A×26	A×25	A×26	A×28	A×30	A×31	A×31	A×36	A×37
	125.5～200	125.5～150	A×29	A×30	A×31	A×29	A×31	A×35	A×35	A×35	A×35	A×38	A×50
	200.5～500		A×26	A×27	A×28	A×26	A×28	A×29	A×31	A×32	A×32	A×36	A×47
	150.5～200	150.5～160	A×29	A×29	A×32	A×29	A×32	A×35	A×35	A×36	A×36	A×39	A×50
	200.5～500		A×25	A×26	A×27	A×26	A×27	A×29	A×30	A×31	A×31	A×36	A×46
	160.5～200	160.5～200	—	A×32	A×35	A×32	A×35	A×38	A×39	A×41	A×43	A×43	A×55
	200.5～500		—	A×28	A×30	A×28	A×29	A×33	A×35	A×36	A×38	A×41	A×50
	200.5～500	200.5～250	—	A×32	A×35	A×33	A×36	A×38	A×39	A×40	A×43	A×54	A×59
	250.5～500	250.5～300	—	A×38	A×40	A×40	A×43	A×46	A×48	A×51	A×54	A×56	A×64

SPECIAL STEEL PLATES

特殊鋼フリープレート

−SKS3/SKD11/DC53−



6面フライス

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■SKS3の特長
球状化焼きなましにより切削性が良好です。
SKS93に比べ焼入性が良く熱処理歪みが少ないです。

■SKD11の特長
焼入れ性が大きく空気焼入れ、真空焼入れが出来ます。
熱処理歪みが非常に少ないです。
耐摩耗性に優れています。

■DC53の特長
SKD11より靭性に優れています。
低温焼戻しでSKD11と同等。
高温焼戻しで62HRCの高硬度が得られます。
切削性、研削性に優れています。

納期短縮

RoHS

型式	M 材質
PSKS3F	SKS3
PSKD11F	SKD11
PDC53F	DC53



6面フライス

型式			指定0.5mm単位		
Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	A	B	T
			A≧B		
PSKS3F PSKD11F PDC53F	H P Q N M	P Q N M	20〜500	20〜300	5〜35

①T寸公差

H	P	Q	N	M
+0.3〜0.5	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0

②A・B寸公差

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
250.5mm以上	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0

■精度基準

(最大値)

項目		基準値
板厚平行度(100mmに対して)		0.05
平面度(100mmに対して)	T5〜7.5	0.1
	T8〜15.5	0.07
	T16〜35	0.05
基準面直角度		100mmに対し0.015
全周面取り		C0.2〜C0.5

Order 注文例

型式						
Type	板厚公差	A・B寸公差	−	A	B	T
PSKS3F	Q	M	−	255	155	18

Delivery 出荷日

●PSKS3F□□・PSKD11F□□
・A(長さ)300mm以下
1 日目発送 | ストーク T | 800円/1本 P.82
・A(長さ)300.5mm以上
3 日目発送
●PDC53F□□
3 日目発送 | ストーク A | 800円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加工

型式 − A − B − T −(CSC・CBC・CCA…etc.)
PSKS3FNM − 300 − 200 − 20 − CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
			
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5 ⋯ C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5 ⋯ C0.5〜C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯ CCA5−CCD5
¥/1Code	800	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1〜5	200
6〜10	250
11〜20	450
21〜30	600
31〜40	700
41〜50	800

Price 価格

(例)PSKS3FQM−255−165−18のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
255 × 39 = 9,940(円)

■数量スライド価格

(1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35
PSKS3F□□	20 〜 50	20〜25	A×27	A×13	A×14	A×15	A×18	A×20	A×22	A×25	A×29	A×32	−
	50.5〜 75		A×27	A×13	A×14	A×15	A×18	A×20	A×22	A×25	A×29	A×32	−
	75.5〜100		A×29	A×13	A×14	A×17	A×20	A×22	A×23	A×27	A×31	A×33	−
	100.5〜250		−	−	A×14	A×17	A×20	A×22	A×23	A×27	A×31	A×33	−
	25.5〜 50	25.5〜40	A×29	A×15	A×16	A×18	A×21	A×23	A×24	A×28	A×32	A×34	−
	50.5〜 75		A×29	A×15	A×16	A×18	A×21	A×23	A×24	A×28	A×32	A×34	−
	75.5〜100		A×31	A×15	A×16	A×17	A×20	A×22	A×23	A×27	A×31	A×33	−
	100.5〜200		−	A×12	A×13	A×15	A×18	A×21	A×23	A×26	A×30	A×32	−
	200.5〜500		−	−	A×21	A×23	A×25	A×28	A×32	A×34	A×37	A×40	−
	40.5〜 50	40.5〜60	A×30	A×23	A×23	A×23	A×23	A×25	A×26	A×27	A×30	A×32	−
	50.5〜 75		A×30	A×23	A×23	A×23	A×23	A×25	A×26	A×27	A×30	A×32	−
	75.5〜100		A×32	A×21	A×23	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×28	−
	100.5〜200		−	A×14	A×16	A×15	A×18	A×19	A×20	A×23	A×25	A×28	−
	200.5〜500		−	−	A×16	A×15	A×18	A×19	A×20	A×23	−	−	−
	60.5〜 75	60.5〜80	A×32	A×23	A×25	A×23	A×23	A×25	A×28	A×30	A×32	A×32	A×37
	75.5〜100		A×32	A×20	A×22	A×20	A×21	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×32
	100.5〜200		−	A×16	A×17	A×12	A×19	A×20	A×21	A×23	A×25	A×27	A×31
	200.5〜500		−	−	A×17	A×16	A×19	A×20	A×21	A×23	A×25	A×27	A×31
	80.5〜100	80.5〜100	A×34	A×25	A×26	A×23	A×27	A×30	A×32	A×33	A×35	A×37	A×40
	100.5〜200		−	A×22	A×23	A×21	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×35
	200.5〜500		−	−	A×20	A×18	A×21	A×22	A×23	A×26	A×29	A×30	A×33
	100.5〜125	100.5〜125	−	A×26	A×27	A×27	A×28	A×32	A×35	A×38	A×40	A×41	A×49
	125.5〜200		−	A×23	A×23	A×22	A×23	A×27	A×31	A×32	A×36	A×38	A×44
	200.5〜500		−	−	A×23	A×21	A×23	A×26	A×29	A×32	A×34	A×35	A×41
	125.5〜200	125.5〜150	−	A×32	A×30	A×28	A×32	A×37	A×41	A×43	A×47	A×50	A×57
	200.5〜500		−	−	A×27	A×26	A×31	A×33	A×37	A×41	A×44	A×48	A×51
	150.5〜200	150.5〜160	−	A×34	A×29	A×27	A×32	A×36	A×40	A×42	A×48	A×50	A×55
	200.5〜500		−	−	A×26	A×25	A×30	A×32	A×36	A×40	A×46	A×47	A×53
	160.5〜200	160.5〜200	−	A×41	A×36	A×35	A×39	A×42	A×46	A×50	A×57	A×58	A×67
	200.5〜500		−	−	−	A×32	A×35	A×39	A×43	A×50	A×53	A×56	A×64
	200.5〜500	200.5〜250	−	−	−	A×35	A×38	A×47	A×51	A×60	A×64	A×66	A×76
	250.5〜500	250.5〜300	−	−	−	A×54	A×55	A×61	A×66	A×73	A×79	A×85	A×104

型式	A	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35
PSKD11F□□	20 〜 50	20〜25	A×30	A×24	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×33	A×35	−
	50.5〜 75		A×30	A×24	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	75.5〜100		A×29	A×25	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	100.5〜250		−	−	A×21	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×33	−
	25.5〜 50	25.5〜40	A×30	A×24	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	50.5〜 75		A×30	A×24	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	75.5〜100		A×29	A×25	A×21	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×33	−
	100.5〜200		−	A×27	A×20	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	−
	200.5〜500		−	−	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	A×36	A×38	A×40	−
	40.5〜 50	40.5〜60	A×31	A×29	A×28	A×27	A×29	A×32	A×32	A×36	A×41	A×45	−
	50.5〜 75		A×31	A×29	A×28	A×22	A×23	A×26	A×27	A×31	A×36	A×40	−
	75.5〜100		A×30	A×28	A×23	A×22	A×23	A×26	A×27	A×31	A×36	A×40	−
	100.5〜200		−	A×27	A×22	A×21	A×22	A×23	A×25	A×27	A×32	A×36	−
	200.5〜500		−	−	A×22	A×21	A×22	A×23	A×25	A×27	−	−	−
	60.5〜 75	60.5〜80	A×32	A×31	A×29	A×28	A×30	A×32	A×33	A×37	A×41	A×41	A×45
	75.5〜100		A×32	A×31	A×29	A×23	A×23	A×27	A×29	A×30	A×36	A×36	A×39
	100.5〜200		−	A×28	A×23	A×21	A×23	A×26	A×27	A×29	A×34	A×36	A×39
	200.5〜500		−	−	A×22	A×20	A×23	A×23	A×25	A×27	A×31	A×32	A×38
	80.5〜100	80.5〜100	A×34	A×32	A×30	A×29	A×31	A×36	A×38	A×41	A×43	A×47	A×50
	100.5〜200		−	A×22	A×25	A×23	A×26	A×30	A×32	A×33	A×38	A×41	A×45
	200.5〜500		−	−	A×23	A×23	A×25	A×29	A×30	A×32	A×37	A×41	A×43
	100.5〜125	100.5〜125	−	A×36	A×33	A×32	A×38	A×41	A×43	A×48	A×53	A×53	A×59
	125.5〜200		−	A×32	A×27	A×26	A×30	A×33	A×37	A×41	A×45	A×48	A×53
	200.5〜500		−	−	A×26	A×25	A×29	A×32	A×34	A×38	A×43	A×44	A×51
	125.5〜200	125.5〜150	−	A×43	A×41	A×41	A×41	A×47	A×50	A×53	A×61	A×60	A×70
	200.5〜500		−	−	A×35	A×33	A×36	A×41	A×45	A×50	A×58	A×58	A×67
	150.5〜200	150.5〜160	−	A×44	A×40	A×39	A×41	A×46	A×49	A×55	A×58	A×62	A×72
	200.5〜500		−	−	A×32	A×32	A×37	A×43	A×46	A×54	A×56	A×60	A×72
	160.5〜200	160.5〜200	−	A×53	A×50	A×50	A×51	A×56	A×59	A×70	A×73	A×82	A×84
	200.5〜500		−	−	−	A×45	A×48	A×53	A×55	A×66	A×70	A×75	A×84
	200.5〜500	200.5〜250	−	−	−	A×48	A×51	A×62	A×65	A×84	A×84	A×86	A×101
	250.5〜500	250.5〜300	−	−	−	A×61	A×66	A×74	A×81	A×99	A×104	A×116	A×123

型式	A	B \ T	5〜7	7.5〜9	9.5〜11	11.5〜13	13.5〜16	16.5〜20	20.5〜22	22.5〜25	25.5〜28	28.5〜30	30.5〜35
PDC53F□□	20 〜 50	20〜25	A×30	A×24	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×33	A×35	−
	50.5〜 75		A×30	A×24	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	75.5〜100		A×29	A×25	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	100.5〜250		−	−	A×21	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×33	−
	25.5〜 50	25.5〜40	A×30	A×24	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	50.5〜 75		A×30	A×24	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	−
	75.5〜100		A×29	A×25	A×21	A×23	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×33	−
	100.5〜200		−	A×27	A×20	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31	A×32	−
	200.5〜500		−	−	A×27	A×29	A×31	A×32	A×34	A×36	A×38	A×40	−
	40.5〜 50	40.5〜60	A×31	A×29	A×28	A×27	A×29	A×32	A×32	A×36	A×41	A×45	−
	50.5〜 75		A×31	A×29	A×28	A×22	A×23	A×26	A×27	A×31	A×36	A×40	−
	75.5〜100		A×30	A×28	A×23	A×22	A×23	A×26	A×27	A×31	A×36	A×40	−
	100.5〜200		−	A×27	A×22	A×21	A×22	A×23	A×25	A×27	A×32	A×36	−
	200.5〜500		−	−	A×22	A×21	A×22	A×23	A×25	A×27	−	−	−
	60.5〜 75	60.5〜80	A×32	A×31	A×29	A×28	A×30	A×32	A×33	A×37	A×41	A×41	A×45
	75.5〜100		A×32	A×31	A×29	A×23	A×23	A×27	A×29	A×30	A×36	A×36	A×43
	100.5〜200		−	A×28	A×23	A×21	A×23	A×26	A×27	A×29	A×34	A×36	A×43
	200.5〜500		−	−	A×22	A×20	A×23	A×23	A×27	A×29	A×31	A×33	A×40
	80.5〜100	80.5〜100	A×34	A×32	A×30	A×29	A×31	A×36	A×38	A×41	A×46	A×47	A×50
	100.5〜200		−	A×32	A×25	A×23	A×26	A×30	A×32	A×37	A×38	A×43	A×47
	200.5〜500		−	−	A×23	A×23	A×25	A×29	A×31	A×36	A×37	A×41	A×45
	100.5〜125	100.5〜125	−	A×36	A×33	A×32	A×38	A×41	A×43	A×48	A×53	A×53	A×65
	125.5〜200		−	A×32	A×27	A×26	A×31	A×33	A×37	A×45	A×47	A×48	A×54
	200.5〜500		−	−	A×26	A×27	A×30	A×32	A×35	A×44	A×45	A×46	A×53
	125.5〜200	125.5〜150	−	A×43	A×41	A×41	A×41	A×47	A×50	A×53	A×61	A×64	A×74
	200.5〜500		−	−	A×35	A×33	A×36	A×41	A×50	A×55	A×61	A×64	A×74
	150.5〜200	150.5〜160	−	A×44	A×40	A×39	A×41	A×46	A×54	A×58	A×61	A×65	A×73
	200.5〜500		−	−	A×32	A×32	A×41	A×45	A×48	A×57	A×59	A×63	A×73
	160.5〜200	160.5〜200	−	A×53	A×50	A×50	A×51	A×56	A×65	A×74	A×77	A×83	A×85
	200.5〜500		−	−	−	A×45	A×48	A×59	A×61	A×71	A×73	A×76	A×85
	200.5〜500	200.5〜250	−	−	−	A×51	A×54	A×63	A×68	A×85	A×88	A×89	A×103
	250.5〜500	250.5〜300	−	−	−	A×61	A×69	A×78	A×85	A×102	A×109	A×117	A×124

SUS303 PLATES

SUS303プレート

6面フライス+上下面サーフェイス

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS

SUS（フリーサイズ）



はサーフェイス研磨仕上げとなります。 M 材質 SUS303HP−NO1

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
SUS	−	351	−	200	−	20

Delivery 出荷日 5 日目発送

ストーク B 800円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

（例）SUS−351−150−20のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
351	×	58	＝	20,350（円）

■数量スライド価格 （1円単位切り捨て）P.81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A 1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
SUS（フリーサイズ）	25〜 50	25	A×58	A×55	A×51	A×52	A×53	A×54	A×58	A×60	A×61	A×64	A×68
	51〜 75		A×44	A×42	A×40	A×41	A×42	A×43	A×46	A×49	A×50	A×53	A×58
	76〜100		A×31	A×31	A×30	A×31	A×31	A×32	A×34	A×39	A×40	A×43	A×47
	101〜250		A×20	A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×29	A×31	A×33	A×37
	30〜 50	40	A×39	A×50	A×48	A×48	A×49	A×53	A×58	A×62	A×66	A×74	A×78
	51〜 75		A×32	A×40	A×39	A×39	A×40	A×43	A×48	A×52	A×55	A×64	A×68
	76〜100		A×26	A×31	A×30	A×31	A×32	A×34	A×39	A×42	A×45	A×54	A×58
	101〜200		A×22	A×22	A×22	A×23	A×25	A×25	A×30	A×33	A×35	A×44	A×48
	201〜500		A×18	A×16	A×17	A×18	A×20	A×22	A×25	A×28	A×30	A×37	A×40
	30〜 50	60	A×58	A×55	A×52	A×56	A×59	A×64	A×72	A×75	A×79	A×93	A×98
	51〜 75		A×46	A×44	A×43	A×46	A×49	A×52	A×60	A×65	A×67	A×80	A×85
	76〜100		A×35	A×33	A×34	A×36	A×39	A×41	A×49	A×53	A×55	A×68	A×74
	101〜200		A×25	A×24	A×25	A×26	A×29	A×31	A×38	A×42	A×43	A×56	A×61
	201〜500		A×23	A×22	A×23	A×24	A×25	A×28	A×32	A×37	A×39	A×49	A×55
	30〜 50	80	A×55	A×53	A×55	A×58	A×61	A×65	A×75	A×84	A×84	A×104	A×112
	51〜 75		A×45	A×43	A×45	A×49	A×51	A×55	A×65	A×72	A×74	A×91	A×98
	76〜100		A×35	A×34	A×36	A×39	A×41	A×45	A×54	A×60	A×62	A×77	A×84
	101〜200		A×26	A×25	A×27	A×29	A×31	A×35	A×43	A×49	A×51	A×66	A×72
	201〜500		A×25	A×23	A×24	A×26	A×29	A×31	A×39	A×44	A×46	A×59	A×66
	30〜 50	100	A×57	A×55	A×57	A×60	A×62	A×68	A×78	A×85	A×89	A×111	A×120
	51〜 75		A×47	A×45	A×47	A×50	A×52	A×58	A×68	A×75	A×77	A×98	A×106
	76〜100		A×37	A×36	A×37	A×40	A×43	A×49	A×58	A×65	A×67	A×84	A×93
	101〜200		A×28	A×27	A×28	A×31	A×34	A×39	A×48	A×54	A×57	A×73	A×80
	201〜500		A×25	A×24	A×25	A×27	A×31	A×33	A×40	A×47	A×49	A×66	A×72
	50〜 75	125	A×66	A×64	A×66	A×69	A×74	A×81	A×96	A×108	A×111	A×137	A×149
	76〜100		A×54	A×52	A×54	A×58	A×63	A×69	A×83	A×93	A×96	A×120	A×128
	101〜125		A×42	A×40	A×43	A×46	A×51	A×57	A×70	A×78	A×81	A×101	A×110
	126〜200		A×31	A×30	A×32	A×35	A×40	A×44	A×57	A×65	A×67	A×82	A×90
	201〜500		A×31	A×30	A×31	A×34	A×39	A×43	A×54	A×62	A×66	A×79	A×87
	101〜200	150	A×32	A×31	A×35	A×39	A×43	A×49	A×63	A×73	A×75	A×93	A×102
	201〜500		A×32	A×31	A×33	A×37	A×41	A×46	A×58	A×67	A×71	A×86	A×95
	101〜200	160	A×39	A×37	A×39	A×42	A×48	A×54	A×69	A×78	A×82	A×100	A×110
	201〜500		A×39	A×36	A×39	A×42	A×48	A×53	A×67	A×76	A×80	A×98	A×108
	101〜200	200	A×41	A×39	A×43	A×48	A×55	A×62	A×79	A×92	A×97	A×119	A×130
	201〜500		A×41	A×39	A×42	A×47	A×53	A×59	A×75	A×87	A×92	A×112	A×124

Alteration 追加工

型式	−	A	−	B	−	T	−（BC・CNC・TC…etc.）
SUS	−	320	−	200	−	20	− BC195

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅（B寸法）変更 	BC	B寸法をカットします。 BC＝指定1mm単位 指定方法 BC195 26≦BC≦199	800
全周面取り変更	CNC	面取り値を変更します。 C0.5〜C1.0 ⋯› C0.1以下	800

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
板厚変更 	TC	T寸法をカットします。 TC＝指定1mm単位 指定方法 （例）T＝18 ⋯› TC18 7≦TC≦39	2,000
コーナーカット 	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10　1mm単位指定 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯› CCA5−CCD5	500／1コーナー

■精度基準

- ●板厚平行度　100mmに対し0.012以下
- ●平面度

T / 100mmに対し	8未満	8〜15	16〜25	26以上
	0.05	0.03	0.015	0.012

- ●A・B寸法公差

99mm以下	100〜250	251〜
±0.2	±0.25	±0.4

- ●基準面直角度　100mmに対し0.015以下
- ●全周面取り　C0.5〜C1.0

SUS304 PLATES

SUS304プレート



6面フライス+上下面ロータリー

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/



RoHS

SUSS（フリーサイズ）



はロータリー研磨仕上げとなります。 M 材質 SUS304HP−NO1

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
SUSS	−	351	−	200	−	20

Delivery 出荷日 5 日目発送

ストーク B 800円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

（例）SUSS−351−150−20のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
351	×	67	＝	23,510（円）

■数量スライド価格 （1円単位切り捨て）P.81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A 1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
SUSS（フリーサイズ）	25〜 50	25	A×65	A×62	A×58	A×59	A×60	A×61	A×67	A×68	A×69	A×72	A×76
	51〜 75		A×49	A×48	A×46	A×47	A×48	A×49	A×52	A×56	A×57	A×60	A×65
	76〜100		A×36	A×35	A×33	A×35	A×36	A×37	A×39	A×44	A×46	A×49	A×53
	101〜250		A×23	A×23	A×23	A×23	A×24	A×25	A×25	A×32	A×35	A×38	A×41
	30〜 50	40	A×44	A×57	A×54	A×54	A×55	A×60	A×65	A×70	A×74	A×84	A×88
	51〜 75		A×37	A×46	A×44	A×44	A×46	A×49	A×54	A×59	A×62	A×72	A×76
	76〜100		A×30	A×35	A×33	A×35	A×37	A×39	A×44	A×48	A×51	A×61	A×65
	101〜200		A×24	A×24	A×24	A×25	A×28	A×29	A×33	A×38	A×40	A×49	A×54
	201〜500		—	—	—	A×21	A×23	A×24	A×28	A×31	A×33	A×41	A×46
	30〜 50	60	A×65	A×62	A×59	A×63	A×67	A×72	A×80	A×85	A×90	A×106	A×111
	51〜 75		A×52	A×49	A×49	A×52	A×55	A×59	A×68	A×73	A×75	A×91	A×97
	76〜100		A×40	A×38	A×39	A×40	A×44	A×47	A×55	A×60	A×62	A×76	A×83
	101〜200		A×28	A×26	A×29	A×30	A×32	A×35	A×43	A×48	A×49	A×63	A×69
	201〜500		—	—	—	A×26	A×29	A×31	A×37	A×41	A×44	A×56	A×62
	30〜 50	80	A×62	A×60	A×62	A×67	A×69	A×73	A×85	A×94	A×95	A×118	A×126
	51〜 75		A×51	A×49	A×51	A×55	A×58	A×62	A×73	A×80	A×83	A×102	A×111
	76〜100		A×40	A×39	A×40	A×44	A×47	A×51	A×61	A×68	A×70	A×87	A×95
	101〜200		A×30	A×29	A×31	A×32	A×36	A×40	A×49	A×55	A×58	A×74	A×80
	201〜500		—	—	—	A×30	A×32	A×36	A×44	A×49	A×52	A×67	A×74
	30〜 50	100	A×64	A×62	A×64	A×68	A×70	A×76	A×88	A×97	A×101	A×125	A×134
	51〜 75		A×53	A×51	A×53	A×57	A×59	A×67	A×76	A×84	A×87	A×111	A×120
	76〜100		A×41	A×40	A×41	A×46	A×49	A×55	A×65	A×73	A×75	A×95	A×105
	101〜200		A×31	A×31	A×31	A×36	A×39	A×44	A×54	A×61	A×64	A×82	A×91
	201〜500		—	—	—	A×31	A×35	A×38	A×46	A×53	A×56	A×74	A×80
	50〜 75	125	A×74	A×72	A×74	A×77	A×84	A×92	A×109	A×122	A×125	A×155	A×169
	76〜100		A×61	A×59	A×61	A×65	A×71	A×77	A×93	A×105	A×109	A×134	A×146
	101〜125		A×48	A×46	A×49	A×52	A×58	A×64	A×78	A×88	A×92	A×114	A×123
	126〜200		A×36	A×33	A×37	A×40	A×45	A×49	A×64	A×73	A×75	A×93	A×102
	201〜500		—	—	—	A×39	A×44	A×49	A×61	A×70	A×74	A×90	A×99
	101〜200	150	A×37	A×36	A×40	A×44	A×49	A×56	A×71	A×82	A×85	A×105	A×116
	201〜500		—	—	—	A×41	A×47	A×52	A×67	A×75	A×79	A×98	A×108
	101〜200	160	A×44	A×41	A×44	A×48	A×54	A×61	A×77	A×88	A×93	A×113	A×123
	201〜500		—	—	—	A×48	A×54	A×60	A×75	A×86	A×91	A×111	A×122
	101〜200	200	A×47	A×44	A×49	A×54	A×62	A×70	A×90	A×103	A×110	A×133	A×147
	201〜500		—	—	—	A×53	A×60	A×67	A×85	A×99	A×103	A×126	A×140

Alteration 追加工

型式	−	A	−	B	−	T	−（BC・CNC・TC…etc.）
SUSS	−	320	−	200	−	20	− BC195

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅（B寸法）変更 	BC	B寸法をカットします。 BC＝指定1mm単位 指定方法 BC195 26≦BC≦199	800
全周面取り変更	CNC	面取り値を変更します。 C0.5〜C1.0 ⋯› C0.1以下	800

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
板厚変更 	TC	T寸法をカットします。 TC＝指定1mm単位 指定方法 （例）T＝18 ⋯› TC18 7≦TC≦39	2,000
コーナーカット 	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10　1mm単位指定 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯› CCA5−CCD5	500／1コーナー

■精度基準

- ●板厚平行度　100mmに対し0.012以下
- ●平面度

T / 100mmに対し	8未満	8〜15	16〜25	26以上
	0.05	0.03	0.015	0.012

- ●A・B寸法公差

99mm以下	100〜250	251〜
±0.2	±0.25	±0.4

- ●基準面直角度　100mmに対し0.015以下
- ●全周面取り　C0.5〜C1.0

ミスミ FAメカ2009　ご指定サイズのCADを提供!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

SUS303 FREE PLATES

SUS303フリープレート

規格追加 赤文字表示

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス　6面フライス+上下面ロータリー　6面フライス+上下面サーフェイス

納期短縮

プライスダウン 平均3% PFF□□・PFR□□・PFS□□(一部サイズ除く)

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223

RoHS



M 材質　SUS303HP−NO1

型式 Type	上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B	指定0.5mm単位 T
				A≧B		
PF(標準サイズ)	F(フライス加工) R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	15〜500	10〜200	5〜50
H−PF(細長サイズ)	F(フライス加工)			150〜1200	10〜19.5	3〜19.5
L−PF(大サイズ)				200.5〜1200	20〜1000	4〜50

①板厚公差

上下面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工)	550mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	550.5mm以上	+0.1〜+0.4	0〜+0.3	±0.15	−0.3〜0
R(ロータリー研磨)	−	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
S(サーフェイス研磨)	−	+0.1〜+0.2	0〜+0.1	±0.05	−0.1〜0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	250.5mm以上	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0

■精度基準

(最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	R(ロータリー研磨)	S(サーフェイス研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T3〜7.5	0.1	0.05	0.05
	T8〜15.5	0.07	0.03	0.03
	T16〜25.5	0.05	0.015	0.015
	T26〜50	0.05	0.012	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り	標準サイズ	C0.2〜C0.5		
	細長・大サイズ	C0.1程度の糸面取り		

Order 注文例

型式 Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	− A	− B	− T
PF	F	Q	M	− 255	− 155	− 18

Delivery 出荷日

●PFF□□　A(長さ)300mm以下

1 日目発送　ストークT　800円/1本　P.82

1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

●PFF□□　A(長さ)300.5mm以上

3 日目発送

●PFR□□・PFS□□・H−PFF□□・L−PFF□□

5 日目発送　ストークB　800円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工

型式	− A	− B	− T	−(CSC・CBC・CCA…etc.)
PFRNM	− 300	− 155	− 20	− CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations			
Code	CSC	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5 ⋯› C0.1以下 標準サイズ(PF□□□)のみ適用	面取り値を変更します。	任意のコーナーをカットすることができます。 標準サイズ　1≦コーナーカット≦50 細長・大サイズ　1≦コーナーカット≦20 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯› CCA5−CCD5
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

サイズ	規格	変更値	Code	¥/1Code
標準サイズ	C0.2〜C0.5	C0.5〜C1.0	CBC	800
		C0.2〜C0.5	CBB	1,500
細長サイズ 大サイズ	C0.1程度の糸面取り	C0.5〜C1.0	CBC	2,000
		C1.0〜C1.5	CBD	2,500
		C1.5〜C2.0	CBE	2,700

指定1mm	¥/1Code
1〜5	200
6〜10	250
11〜20	450
21〜30	600
31〜40	700
41〜50	800

Price 価格

(例)PFFQM−255−100−10のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
255	×	23	=	5,860(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	5.5〜6	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PFF□□	15 〜 50	10〜19.5	A×41	A×38	A×35	A×38	A×43	A×46	A×50	A×58	A×63	A×65	A×70	A×84	A×94
	50.5〜100		A×25	A×21	A×20	A×21	A×23	A×24	A×27	A×30	A×33	A×35	A×38	A×47	A×51
	100.5〜150		A×18	A×18	A×15	A×17	A×18	A×20	A×20	A×23	A×25	A×27	A×30	A×36	A×39
	20.5〜 50	20〜25	A×35	A×34	A×33	A×33	A×33	A×34	A×38	A×40	A×41	A×43	A×47	A×60	A×65
	50.5〜 75		A×28	A×27	A×26	A×27	A×28	A×29	A×30	A×33	A×34	A×36	A×40	A×51	A×55
	75.5〜100		A×21	A×21	A×20	A×21	A×22	A×23	A×24	A×27	A×29	A×31	A×33	A×44	A×48
	100.5〜250		A×13	A×13	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17	A×22	A×24	A×25	A×28	A×36	A×39
	250.5〜350		A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×15	A×17	A×21	A×23	A×25	A×27	A×34	A×36
	25.5〜 50	25.5〜40	A×25	A×32	A×31	A×31	A×32	A×35	A×39	A×43	A×46	A×52	A×56	A×66	A×71
	50.5〜 75		A×22	A×27	A×26	A×26	A×28	A×29	A×33	A×36	A×39	A×45	A×48	A×60	A×65
	75.5〜100		A×18	A×21	A×21	A×22	A×24	A×24	A×28	A×30	A×33	A×39	A×42	A×53	A×56
	100.5〜200		A×15	A×15	A×15	A×17	A×18	A×19	A×23	A×25	A×27	A×33	A×35	A×46	A×49
	200.5〜500		−	−	A×12	A×13	A×15	A×16	A×20	A×23	A×24	A×29	A×32	A×42	A×44
	40.5〜 50	40.5〜60	A×37	A×35	A×34	A×37	A×40	A×43	A×49	A×53	A×57	A×66	A×69	A×86	A×93
	50.5〜 75		A×30	A×29	A×29	A×31	A×33	A×36	A×42	A×47	A×49	A×59	A×64	A×78	A×84
	75.5〜100		A×24	A×24	A×24	A×26	A×28	A×29	A×34	A×39	A×41	A×50	A×55	A×69	A×73
	100.5〜200		A×18	A×17	A×19	A×20	A×22	A×24	A×29	A×33	A×33	A×43	A×47	A×62	A×65
	200.5〜500		−	−	A×17	A×18	A×20	A×22	A×26	A×29	A×31	A×39	A×43	A×57	A×60
	60.5〜 75	60.5〜80	A×30	A×29	A×31	A×33	A×35	A×39	A×47	A×53	A×55	A×67	A×72	A×93	A×98
	75.5〜100		A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×33	A×40	A×46	A×48	A×60	A×65	A×84	A×88
	100.5〜200		A×19	A×19	A×21	A×23	A×24	A×28	A×33	A×38	A×41	A×51	A×57	A×76	A×80
	200.5〜500		−	−	A×19	A×21	A×23	A×25	A×31	A×35	A×38	A×47	A×53	A×71	A×74
	80.5〜100	80.5〜100	A×26	A×26	A×27	A×30	A×32	A×36	A×44	A×50	A×54	A×66	A×72	A×97	A×101
	100.5〜200		A×21	A×21	A×22	A×25	A×27	A×30	A×37	A×44	A×47	A×59	A×65	A×89	A×93
	200.5〜500		−	−	A×21	A×23	A×25	A×28	A×33	A×39	A×43	A×54	A×60	A×82	A×86
	100.5〜125	100.5〜125	A×29	A×29	A×32	A×33	A×38	A×43	A×54	A×62	A×65	A×79	A×87	A×115	A×121
	125.5〜200		A×24	A×24	A×25	A×28	A×31	A×35	A×46	A×52	A×57	A×67	A×74	A×103	A×107
	200.5〜500		−	−	A×25	A×28	A×31	A×34	A×44	A×50	A×55	A×65	A×72	A×99	A×103
	125.5〜200	125.5〜150	A×25	A×25	A×28	A×31	A×34	A×40	A×51	A×61	A×65	A×77	A×86	A×120	A×125
	200.5〜500		−	−	A×27	A×30	A×33	A×38	A×48	A×57	A×62	A×73	A×82	A×114	A×117
	150.5〜200	150.5〜160	A×29	A×29	A×30	A×33	A×38	A×44	A×56	A×65	A×68	A×83	A×92	A×130	A×133
	200.5〜500		−	−	A×30	A×33	A×38	A×43	A×55	A×64	A×68	A×82	A×91	A×128	A×131
	160.5〜200	160.5〜200	A×31	A×30	A×34	A×38	A×45	A×51	A×65	A×76	A×84	A×100	A×111	A×153	A×159
	200.5〜500		−	−	A×33	A×38	A×43	A×49	A×64	A×73	A×80	A×96	A×107	A×148	A×153

細長サイズ 大サイズは P.1071・1072 に掲載しています。

型式	A	B \ T	5	5.5〜6	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PFR□□	15 〜 50	10〜19.5	A×51	A×47	A×44	A×46	A×53	A×56	A×61	A×69	A×76	A×78	A×84	−	−
	50.5〜100		A×31	A×26	A×24	A×25	A×28	A×29	A×32	A×34	A×39	A×41	A×45	−	−
	100.5〜150		A×22	A×22	A×19	A×20	A×22	A×23	A×24	A×27	A×29	A×31	A×33	−	−
	20.5〜 50	20〜25	A×47	A×45	A×42	A×43	A×44	A×45	A×47	A×49	A×50	A×53	A×57	−	−
	50.5〜 75		A×36	A×34	A×33	A×34	A×35	A×36	A×37	A×40	A×41	A×44	A×48	−	−
	75.5〜100		A×26	A×26	A×25	A×26	A×27	A×28	A×29	A×33	A×33	A×36	A×39	−	−
	100.5〜250		A×17	A×17	A×17	A×18	A×19	A×20	A×20	A×25	A×26	A×29	A×32	−	−
	250.5〜350		A×14	A×14	A×15	A×16	A×16	A×18	A×18	A×24	A×26	A×28	A×31	−	−
	25.5〜 50	25.5〜40	A×33	A×41	A×39	A×40	A×41	A×45	A×47	A×51	A×55	A×63	A×66	−	−
	50.5〜 75		A×27	A×33	A×33	A×33	A×34	A×36	A×39	A×43	A×46	A×54	A×58	−	−
	75.5〜100		A×23	A×26	A×25	A×26	A×28	A×30	A×33	A×35	A×38	A×46	A×49	−	−
	100.5〜200		A×19	A×19	A×19	A×21	A×22	A×23	A×26	A×29	A×31	A×38	A×41	−	−
	200.5〜500		−	−	A×15	A×16	A×18	A×20	A×22	A×25	A×27	A×33	A×35	−	−
	40.5〜 50	40.5〜60	A×46	A×44	A×42	A×45	A×49	A×53	A×60	A×64	A×67	A×78	A×82	A×104	A×113
	50.5〜 75		A×37	A×35	A×35	A×37	A×40	A×43	A×50	A×55	A×58	A×68	A×72	A×95	A×101
	75.5〜100		A×29	A×28	A×29	A×30	A×33	A×34	A×41	A×45	A×47	A×59	A×64	A×83	A×89
	100.5〜200		A×21	A×21	A×22	A×23	A×25	A×27	A×33	A×36	A×38	A×49	A×54	A×71	A×76
	200.5〜500		−	−	A×20	A×21	A×23	A×25	A×29	A×33	A×34	A×43	A×48	A×66	A×70
	60.5〜 75	60.5〜80	A×36	A×35	A×37	A×40	A×43	A×46	A×55	A×62	A×64	A×77	A×84	A×110	A×118
	75.5〜100		A×29	A×29	A×31	A×33	A×35	A×38	A×46	A×52	A×54	A×67	A×73	A×98	A×105
	100.5〜200		A×23	A×23	A×24	A×25	A×28	A×31	A×37	A×43	A×46	A×58	A×64	A×87	A×92
	200.5〜500		−	−	A×21	A×24	A×25	A×28	A×34	A×39	A×41	A×53	A×59	A×82	A×86
	80.5〜100	80.5〜100	A×31	A×31	A×32	A×34	A×37	A×42	A×50	A×57	A×60	A×74	A×81	A×113	A×120
	100.5〜200		A×25	A×24	A×25	A×28	A×30	A×34	A×42	A×48	A×51	A×65	A×72	A×101	A×106
	200.5〜500		−	−	A×23	A×25	A×27	A×30	A×36	A×42	A×45	A×59	A×65	A×93	A×97
	100.5〜125	100.5〜125	A×35	A×34	A×36	A×39	A×44	A×49	A×61	A×69	A×72	A×89	A×97	A×133	A×141
	125.5〜200		A×27	A×26	A×29	A×31	A×35	A×39	A×50	A×58	A×62	A×73	A×81	A×116	A×121
	200.5〜500		−	−	A×28	A×31	A×34	A×38	A×48	A×56	A×60	A×72	A×79	A×113	A×118
	125.5〜200	125.5〜150	A×28	A×28	A×31	A×34	A×38	A×44	A×57	A×65	A×70	A×84	A×93	A×134	A×139
	200.5〜500		−	−	A×30	A×33	A×37	A×41	A×53	A×62	A×65	A×79	A×87	A×127	A×131
	150.5〜200	150.5〜160	A×33	A×32	A×34	A×37	A×42	A×48	A×62	A×71	A×74	A×90	A×99	A×146	A×151
	200.5〜500		−	−	A×33	A×37	A×42	A×47	A×61	A×69	A×73	A×89	A×97	A×143	A×149
	160.5〜200	160.5〜200	A×35	A×34	A×38	A×42	A×49	A×56	A×72	A×83	A×89	A×108	A×120	A×172	A×179
	200.5〜500		−	−	A×37	A×42	A×48	A×54	A×69	A×79	A×85	A×102	A×114	A×166	A×172

型式	A	B \ T	5	5.5〜6	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PFS□□	15 〜 50	10〜19.5	A×61	A×56	A×52	A×55	A×63	A×65	A×71	A×82	A×89	A×91	A×97	−	−
	50.5〜100		A×36	A×31	A×28	A×29	A×32	A×33	A×36	A×39	A×46	A×47	A×51	−	−
	100.5〜150		A×26	A×26	A×22	A×24	A×25	A×27	A×28	A×30	A×33	A×34	A×38	−	−
	20.5〜 50	20〜25	A×57	A×54	A×51	A×51	A×52	A×53	A×55	A×57	A×57	A×60	A×64	−	−
	50.5〜 75		A×43	A×41	A×40	A×41	A×41	A×42	A×43	A×46	A×47	A×50	A×54	−	−
	75.5〜100		A×32	A×31	A×30	A×31	A×32	A×33	A×33	A×36	A×38	A×40	A×44	−	−
	100.5〜250		A×20	A×20	A×20	A×21	A×22	A×24	A×22	A×27	A×29	A×32	A×34	−	−
	250.5〜350		A×16	A×16	A×16	A×18	A×18	A×20	A×20	A×26	A×27	A×29	A×33	−	−
	25.5〜 50	25.5〜40	A×38	A×50	A×47	A×47	A×48	A×52	A×54	A×58	A×62	A×69	A×73	−	−
	50.5〜 75		A×33	A×40	A×38	A×38	A×40	A×42	A×44	A×49	A×51	A×60	A×64	−	−
	75.5〜100		A×26	A×31	A×30	A×31	A×33	A×33	A×36	A×39	A×42	A×51	A×54	−	−
	100.5〜200		A×22	A×22	A×22	A×24	A×25	A×25	A×28	A×32	A×33	A×41	A×44	−	−
	200.5〜500		−	−	A×17	A×18	A×20	A×22	A×24	A×27	A×28	A×34	A×38	−	−
	40.5〜 50	40.5〜60	A×54	A×51	A×49	A×52	A×56	A×60	A×67	A×71	A×73	A×87	A×92	A×111	A×121
	50.5〜 75		A×43	A×41	A×40	A×43	A×45	A×49	A×57	A×61	A×63	A×74	A×79	A×98	A×106
	75.5〜100		A×33	A×32	A×33	A×33	A×36	A×38	A×45	A×50	A×51	A×64	A×68	A×86	A×92
	100.5〜200		A×24	A×23	A×25	A×25	A×27	A×29	A×35	A×39	A×40	A×52	A×57	A×74	A×79
	200.5〜500		−	−	A×22	A×23	A×25	A×27	A×31	A×34	A×36	A×46	A×51	A×67	A×71
	60.5〜 75	60.5〜80	A×42	A×40	A×42	A×45	A×48	A×51	A×61	A×67	A×68	A×85	A×92	A×116	A×125
	75.5〜100		A×33	A×33	A×33	A×36	A×38	A×42	A×51	A×57	A×58	A×72	A×79	A×102	A×110
	100.5〜200		A×25	A×25	A×26	A×27	A×30	A×33	A×40	A×45	A×48	A×62	A×67	A×88	A×94
	200.5〜500		−	−	A×23	A×25	A×27	A×30	A×36	A×41	A×43	A×56	A×62	A×81	A×86
	80.5〜100	80.5〜100	A×34	A×33	A×34	A×38	A×40	A×45	A×54	A×61	A×63	A×79	A×86	A×115	A×122
	100.5〜200		A×27	A×26	A×27	A×30	A×33	A×36	A×44	A×51	A×53	A×68	A×74	A×102	A×107
	200.5〜500		−	−	A×25	A×26	A×29	A×32	A×38	A×44	A×46	A×62	A×67	A×92	A×97
	100.5〜125	100.5〜125	A×39	A×38	A×40	A×43	A×48	A×53	A×65	A×73	A×75	A×94	A×102	A×135	A×143
	125.5〜200		A×30	A×28	A×31	A×33	A×37	A×41	A×53	A×61	A×63	A×76	A×84	A×117	A×122
	200.5〜500		−	−	A×30	A×33	A×36	A×40	A×51	A×58	A×62	A×73	A×81	A×113	A×118
	125.5〜200	125.5〜150	A×31	A×30	A×33	A×36	A×40	A×46	A×59	A×68	A×71	A×86	A×96	A×134	A×140
	200.5〜500		−	−	A×32	A×34	A×38	A×43	A×55	A×63	A×66	A×80	A×89	A×126	A×130
	150.5〜200	150.5〜160	A×36	A×34	A×36	A×39	A×44	A×51	A×65	A×73	A×76	A×93	A×102	A×145	A×151
	200.5〜500		−	−	A×36	A×39	A×44	A×50	A×63	A×72	A×74	A×92	A×100	A×142	A×148
	160.5〜200	160.5〜200	A×38	A×36	A×40	A×44	A×51	A×58	A×73	A×86	A×91	A×110	A×121	A×172	A×179
	200.5〜500		−	−	A×39	A×44	A×50	A×56	A×71	A×81	A×86	A×104	A×116	A×165	A×171

SUS303 FREE PLATES -PRICE-

SUS303フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス

プライスダウン 最大7%
L−PFF□□(一部サイズ除く)

Price 価格

数量スライド価格 (円)1円単位切り捨て) P.81
(円)表示数量超えはお見積り

数量	1~10
値引率	基準単価

●大サイズ価格(例)L−PFF0M−650−300−14.5のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
650	×	117	=	76,050(円)

■細長サイズ H−PFF□□(6面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	3~3.5	4~4.5	5~5.5	6~7.5	8~9.5	10~14.5	15~19.5
H−PFF□□	150 ~ 200	10~15	3,310	3,560	3,630	3,420	4,000	4,760	—
	200.5~ 250		4,430	4,740	4,870	4,610	4,690	5,560	—
	250.5~ 300		5,590	6,100	6,270	5,950	6,130	7,300	—
	300.5~ 350		6,468	7,520	7,710	7,350	7,640	9,140	—
	350.5~ 400		7,774	8,920	9,150	8,680	8,930	10,250	—
	400.5~ 450		9,081	10,370	10,620	10,100	10,440	12,040	—
	450.5~ 500		10,959	12,520	12,810	12,080	12,140	13,750	—
	500.5~ 600		13,228	13,228	15,780	14,900	14,720	17,110	—
	600.5~ 700		—	15,414	15,414	17,210	16,950	19,670	—
	700.5~ 800		—	18,074	18,074	18,450	19,670	22,190	—
	800.5~ 900		—	—	—	—	—	24,870	—
	900.5~1000		—	—	—	—	—	30,200	—
	150.5~ 200	15.5~19.5	3,680	3,980	4,120	3,840	4,480	5,120	5,660
	200.5~ 300		6,460	7,000	7,210	6,800	6,830	7,830	9,780
	300.5~ 350		6,341	8,560	8,810	8,330	8,440	9,400	10,290
	350.5~ 400		7,528	10,220	10,500	9,890	9,910	10,940	11,940
	400.5~ 450		8,838	11,820	12,140	11,460	11,230	12,780	13,920
	450.5~ 500		10,556	14,450	14,800	13,850	13,190	14,740	15,970
	500.5~ 600		13,143	13,143	18,170	17,020	16,320	18,280	19,770
	600.5~ 700		—	15,309	15,309	19,340	18,830	21,050	22,730
	700.5~ 800		—	17,949	17,949	20,950	21,920	23,710	25,630
	800.5~ 900		—	—	—	—	—	26,590	28,720
	900.5~1000		—	—	—	—	—	32,110	34,490
	1000.5~1100		—	—	—	—	—	—	42,270
	1100.5~1200		—	—	—	—	—	—	45,940

■大サイズ L−PFF□□(6面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	4~4.5	5~5.5	6~7.5	8~9.5	10~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5	25~29.5	30~34.5	35~39.5	40~50
L−PFF□□	350 ~ 400	20~25	A×19	A×20	A×22	A×22	A×26	A×30	A×31	A×33	A×34	—	—	—	—
	400.5~ 450		A×19	A×19	A×21	A×22	A×26	A×30	A×31	A×33	A×34	—	—	—	—
	450.5~ 500		A×16	A×16	A×18	A×18	A×21	A×24	A×25	A×27	A×28	—	—	—	—
	500.5~ 600		A×22	A×17	A×18	A×19	A×22	A×25	A×26	A×28	A×29	—	—	—	—
	600.5~ 700		A×23	A×23	A×18	A×18	A×21	A×25	A×25	A×28	A×29	—	—	—	—
	700.5~ 800		A×23	A×23	A×18	A×18	A×21	A×24	A×25	A×27	A×28	—	—	—	—
	800.5~ 900		—	—	—	—	A×21	A×24	A×25	A×27	A×28	—	—	—	—
	900.5~1000		—	—	—	—	A×23	A×27	A×27	A×30	A×31	—	—	—	—
	1000.5~1100		—	—	—	—	—	A×27	A×27	A×29	A×30	—	—	—	—
	1100.5~1200		—	—	—	—	—	A×26	A×27	A×29	A×30	—	—	—	—
	500.5~ 600	25~40	A×24	A×17	A×19	A×20	A×24	A×27	A×28	A×31	A×32	A×36	A×42	—	—
	600.5~ 700		A×24	A×24	A×19	A×19	A×23	A×27	A×28	A×30	A×32	A×36	A×41	—	—
	700.5~ 800		A×24	A×24	A×18	A×19	A×23	A×26	A×27	A×30	A×31	A×35	A×41	—	—
	800.5~ 900		—	—	—	—	A×23	A×26	A×27	A×30	A×31	A×35	A×41	—	—
	900.5~1000		—	—	—	—	A×25	A×28	A×29	A×32	A×33	A×37	A×44	—	—
	1000.5~1100		—	—	—	—	—	A×28	A×29	A×32	A×33	A×37	A×43	—	—
	1100.5~1200		—	—	—	—	—	A×28	A×29	A×32	A×33	A×37	A×43	—	—
	500.5~ 600	40.5~50	A×25	A×18	A×20	A×21	A×26	A×30	A×31	A×34	A×35	A×39	A×46	A×51	A×60
	600.5~ 700		A×26	A×26	A×20	A×21	A×25	A×29	A×30	A×33	A×34	A×39	A×45	A×50	A×59
	700.5~ 800		A×27	A×27	A×20	A×21	A×25	A×29	A×30	A×33	A×34	A×38	A×44	A×49	A×59
	800.5~ 900		—	—	—	—	A×25	A×28	A×30	A×32	A×33	A×38	A×44	A×49	A×58
	900.5~1000		—	—	—	—	A×27	A×31	A×32	A×35	A×36	A×40	A×47	A×52	A×62
	1000.5~1100		—	—	—	—	—	A×31	A×32	A×35	A×35	A×40	A×47	A×51	A×61
	1100.5~1200		—	—	—	—	—	A×31	A×32	A×34	A×35	A×40	A×47	A×51	A×61
	500.5~ 600	50.5~60	A×27	A×21	A×23	A×24	A×29	A×34	A×34	A×37	A×40	A×45	A×52	A×57	A×68
	600.5~ 700		—	A×27	A×23	A×24	A×29	A×33	A×34	A×37	A×39	A×44	A×51	A×56	A×67
	700.5~ 800		—	A×30	A×22	A×24	A×29	A×33	A×33	A×36	A×38	A×44	A×50	A×56	A×66
	800.5~ 900		—	—	—	A×24	A×28	A×32	A×33	A×36	A×38	A×43	A×50	A×55	A×66
	900.5~1000		—	—	—	A×25	A×30	A×35	A×35	A×38	A×40	A×45	A×53	A×58	A×70
	1000.5~1100		—	—	—	A×25	A×30	A×35	A×35	A×38	A×40	A×45	A×53	A×58	A×69
	1100.5~1200		—	—	—	A×25	A×30	A×34	A×35	A×38	A×40	A×45	A×52	A×57	A×69
	500.5~ 600	60.5~80	A×29	A×26	A×29	A×31	A×37	A×41	A×43	A×47	A×49	A×56	A×65	A×71	A×85
	600.5~ 700		—	A×28	A×28	A×30	A×36	A×40	A×42	A×46	A×49	A×55	A×63	A×70	A×83
	700.5~ 800		—	A×31	A×28	A×30	A×36	A×40	A×42	A×45	A×48	A×54	A×63	A×69	A×82
	800.5~ 900		—	—	—	A×31	A×38	A×42	A×44	A×47	A×50	A×57	A×66	A×72	A×86
	900.5~1000		—	—	—	A×31	A×37	A×42	A×44	A×47	A×50	A×56	A×65	A×71	A×85
	1000.5~1100		—	—	—	A×31	A×37	A×41	A×43	A×47	A×49	A×56	A×65	A×71	A×85
	1100.5~1200		—	—	—	A×31	A×37	A×41	A×43	A×46	A×49	A×55	A×64	A×70	A×84
	500.5~ 600	80.5~100	A×33	A×31	A×34	A×37	A×43	A×49	A×52	A×56	A×59	A×67	A×77	A×84	A×100
	600.5~ 700		—	A×33	A×34	A×36	A×43	A×48	A×51	A×55	A×58	A×66	A×76	A×82	A×98
	700.5~ 800		—	A×36	A×33	A×36	A×42	A×48	A×50	A×54	A×58	A×65	A×75	A×81	A×97
	800.5~ 900		—	—	—	A×37	A×44	A×50	A×52	A×56	A×60	A×67	A×78	A×84	A×101
	900.5~1000		—	—	—	A×37	A×43	A×50	A×52	A×56	A×59	A×67	A×77	A×83	A×100
	1000.5~1100		—	—	—	A×37	A×43	A×49	A×51	A×55	A×59	A×66	A×76	A×83	A×99
	1100.5~1200		—	—	—	A×36	A×43	A×49	A×51	A×55	A×59	A×66	A×76	A×82	A×99
	500.5~ 600	100.5~146	A×37	A×43	A×48	A×50	A×60	A×68	A×71	A×77	A×82	A×93	A×105	A×115	A×138
	600.5~ 700		—	A×38	A×47	A×49	A×59	A×67	A×70	A×76	A×81	A×91	A×103	A×113	A×135
	700.5~ 800		—	A×41	A×46	A×48	A×59	A×66	A×69	A×75	A×80	A×90	A×101	A×112	A×133
	800.5~ 900		—	—	—	A×50	A×60	A×68	A×72	A×77	A×82	A×92	A×104	A×115	A×137
	900.5~1000		—	—	—	A×50	A×60	A×68	A×71	A×76	A×81	A×91	A×103	A×114	A×136
	1000.5~1100		—	—	—	A×49	A×59	A×67	A×70	A×76	A×81	A×90	A×103	A×113	A×135
	1100.5~1200		—	—	—	A×49	A×59	A×67	A×70	A×75	A×80	A×90	A×102	A×112	A×134

■大サイズ L−PFF□□(6面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	4~4.5	5~5.5	6~7.5	8~9.5	10~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5	25~29.5	30~34.5	35~39.5	40~50
L−PFF□□	500.5~ 600	146.5~200	—	—	A×62	A×67	A×80	A×90	A×94	A×101	A×108	A×122	A×137	A×152	A×181
	600.5~ 700		—	—	A×61	A×66	A×79	A×89	A×92	A×99	A×106	A×120	A×135	A×149	A×178
	700.5~ 800		—	—	A×62	A×67	A×80	A×91	A×94	A×101	A×108	A×122	A×137	A×151	A×181
	800.5~ 900		—	—	—	A×66	A×80	A×89	A×93	A×100	A×107	A×120	A×136	A×149	A×178
	900.5~1000		—	—	—	A×65	A×79	A×89	A×92	A×99	A×106	A×119	A×134	A×148	A×177
	1000.5~1100		—	—	—	A×65	A×78	A×88	A×92	A×98	A×105	A×118	A×133	A×147	A×176
	1100.5~1200		—	—	—	A×65	A×78	A×88	A×91	A×97	A×104	A×118	A×133	A×146	A×175
	200.5~ 250	200.5~250	A×71	A×74	A×81	A×87	A×105	A×117	A×123	A×133	A×141	A×159	A×180	A×199	A×236
	250.5~ 300		A×69	A×72	A×79	A×85	A×102	A×114	A×120	A×129	A×137	A×154	A×174	A×192	A×229
	300.5~ 350		A×67	A×70	A×77	A×83	A×100	A×111	A×117	A×126	A×133	A×151	A×170	A×188	A×223
	350.5~ 400		A×66	A×69	A×76	A×82	A×98	A×109	A×115	A×123	A×131	A×148	A×167	A×184	A×219
	400.5~ 450		—	—	A×75	A×81	A×97	A×108	A×113	A×122	A×129	A×146	A×165	A×182	A×216
	450.5~ 500		—	—	A×74	A×80	A×96	A×106	A×112	A×120	A×128	A×145	A×163	A×180	A×214
	500.5~ 600		—	—	A×76	A×82	A×99	A×110	A×116	A×124	A×132	A×149	A×168	A×185	A×220
	600.5~ 700		—	—	A×75	A×81	A×97	A×108	A×114	A×122	A×129	A×146	A×165	A×181	A×216
	700.5~ 800		—	—	A×76	A×82	A×99	A×110	A×115	A×123	A×131	A×148	A×167	A×183	A×218
	800.5~ 900		—	—	—	A×81	A×98	A×108	A×114	A×122	A×130	A×146	A×165	A×181	A×216
	900.5~1000		—	—	—	A×80	A×97	A×107	A×113	A×121	A×128	A×145	A×163	A×180	A×214
	1000.5~1100		—	—	—	A×80	A×96	A×107	A×112	A×120	A×128	A×144	A×162	A×178	A×212
	1100.5~1200		—	—	—	A×79	A×95	A×106	A×112	A×119	A×127	A×143	A×161	A×177	A×211
	250.5~ 300	250.5~300	A×81	A×85	A×94	A×101	A×120	A×135	A×141	A×151	A×162	A×182	A×207	A×227	A×90
	300.5~ 350		A×80	A×83	A×91	A×99	A×118	A×132	A×138	A×148	A×159	A×178	A×202	A×222	A×86
	350.5~ 400		A×78	A×82	A×90	A×97	A×116	A×130	A×136	A×145	A×156	A×175	A×198	A×218	A×83
	400.5~ 450		—	—	A×89	A×96	A×114	A×128	A×134	A×143	A×154	A×173	A×195	A×215	A×255
	450.5~ 500		—	—	A×88	A×95	A×113	A×126	A×132	A×142	A×152	A×171	A×193	A×212	A×252
	500.5~ 600		—	—	A×90	A×98	A×116	A×130	A×136	A×146	A×157	A×176	A×199	A×218	A×260
	600.5~ 700		—	—	A×91	A×98	A×117	A×131	A×138	A×147	A×158	A×177	A×200	A×219	A×261
	700.5~ 800		—	—	A×90	A×97	A×116	A×130	A×136	A×145	A×155	A×174	A×197	A×216	A×257
	800.5~ 900		—	—	—	A×96	A×114	A×128	A×134	A×143	A×154	A×172	A×195	A×213	A×254
	900.5~1000		—	—	—	A×95	A×113	A×127	A×133	A×142	A×152	A×171	A×193	A×211	A×252
	1000.5~1100		—	—	—	A×94	A×113	A×126	A×132	A×141	A×151	A×169	A×192	A×210	A×250
	1100.5~1200		—	—	—	A×98	A×117	A×132	A×138	A×147	A×157	A×175	A×199	A×217	A×260
	300.5~ 350	300.5~350	A×92	A×96	A×106	A×113	A×136	A×152	A×160	A×170	A×183	A×207	A×233	A×255	A×304
	350.5~ 400		A×91	A×95	A×104	A×111	A×134	A×149	A×157	A×167	A×180	A×203	A×228	A×251	A×299
	400.5~ 450		—	—	A×103	A×110	A×132	A×147	A×155	A×165	A×177	A×200	A×225	A×247	A×295
	450.5~ 500		—	—	A×102	A×109	A×131	A×145	A×153	A×163	A×175	A×198	A×223	A×245	A×291
	500.5~ 600		—	—	A×105	A×112	A×135	A×150	A×158	A×168	A×181	A×204	A×229	A×252	A×300
	600.5~ 700		—	—	A×105	A×113	A×136	A×151	A×159	A×169	A×181	A×204	A×230	A×252	A×301
	700.5~ 800		—	—	A×104	A×111	A×134	A×149	A×157	A×166	A×178	A×201	A×226	A×248	A×296
	800.5~ 900		—	—	—	A×110	A×132	A×147	A×155	A×164	A×177	A×199	A×224	A×245	A×293
	900.5~1000		—	—	—	A×109	A×131	A×146	A×154	A×163	A×175	A×197	A×222	A×243	A×290
	1000.5~1100		—	—	—	A×108	A×130	A×144	A×152	A×162	A×174	A×196	A×220	A×241	A×288
	1100.5~1200		—	—	—	A×112	A×135	A×150	A×158	A×167	A×179	A×202	A×228	A×249	A×297
	350.5~ 400	350.5~400	—	—	—	A×127	A×153	A×169	A×178	A×190	A×203	A×230	A×259	A×284	A×339
	400.5~ 450		—	—	—	A×125	A×151	A×167	A×175	A×188	A×201	A×227	A×255	A×280	A×334
	450.5~ 500		—	—	—	A×127	A×153	A×170	A×178	A×190	A×203	A×229	A×258	A×283	A×338
	500.5~ 600		—	—	—	A×130	A×157	A×174	A×183	A×195	A×209	A×235	A×265	A×291	A×347
	600.5~ 700		—	—	—	A×128	A×154	A×171	A×180	A×191	A×205	A×231	A×260	A×285	A×340
	700.5~ 800		—	—	—	A×126	A×152	A×169	A×177	A×189	A×202	A×227	A×256	A×281	A×335
	800.5~ 900		—	—	—	A×125	A×150	A×167	A×175	A×186	A×199	A×225	A×253	A×277	A×331
	900.5~1000		—	—	—	A×124	A×149	A×165	A×173	A×185	A×198	A×223	A×251	A×275	A×328
	1000.5~1100		—	—	—	A×128	A×154	A×171	A×179	A×191	A×203	A×229	A×258	A×283	A×338
	1100.5~1200		—	—	—	A×127	A×153	A×170	A×178	A×189	A×202	A×227	A×257	A×281	A×335
	400.5~ 450	400.5~450	—	—	—	A×140	A×168	A×186	A×197	A×209	A×225	A×253	A×285	A×313	A×373
	450.5~ 500		—	—	—	A×142	A×170	A×189	A×199	A×212	A×227	A×255	A×288	A×316	A×377
	500.5~ 600		—	—	—	A×146	A×175	A×194	A×205	A×218	A×234	A×263	A×296	A×324	A×387
	600.5~ 700		—	—	—	A×143	A×171	A×190	A×201	A×213	A×229	A×257	A×290	A×318	A×379
	700.5~ 800		—	—	—	A×141	A×169	A×188	A×198	A×210	A×226	A×254	A×285	A×313	A×374
	800.5~ 900		—	—	—	A×140	A×167	A×185	A×196	A×208	A×223	A×251	A×282	A×310	A×369
	900.5~1000		—	—	—	A×138	A×166	A×184	A×194	A×206	A×221	A×249	A×279	A×307	A×366
	1000.5~1100		—	—	—	A×142	A×171	A×190	A×200	A×212	A×227	A×254	A×287	A×314	A×376
	1100.5~1200		—	—	—	A×141	A×169	A×189	A×199	A×210	A×226	A×253	A×285	A×312	A×373
	450.5~ 500	450.5~500	—	—	—	A×156	A×188	A×209	A×220	A×233	A×251	A×282	A×317	A×348	A×416
	500.5~ 600		—	—	—	A×160	A×193	A×215	A×226	A×240	A×258	A×290	A×326	A×358	A×427
	600.5~ 700		—	—	—	A×157	A×190	A×211	A×221	A×235	A×253	A×284	A×320	A×351	A×419
	700.5~ 800		—	—	—	A×155	A×187	A×208	A×218	A×232	A×249	A×280	A×315	A×346	A×413
	800.5~ 900		—	—	—	A×153	A×185	A×205	A×216	A×229	A×246	A×277	A×311	A×342	A×408
	900.5~1000		—	—	—	A×158	A×190	A×211	A×222	A×235	A×252	A×282	A×319	A×349	A×417
	1000.5~1100		—	—	—	A×156	A×188	A×210	A×220	A×233	A×250	A×280	A×316	A×346	A×414
	1100.5~1200		—	—	—	A×155	A×187	A×208	A×219	A×231	A×248	A×278	A×314	A×344	A×411
	500.5~ 600	500.5~600	—	—	—	A×183	A×221	A×244	A×257	A×274	A×293	A×331	A×371	A×407	A×486
	600.5~ 650		—	—	—	A×182	A×219	A×242	A×255	A×272	A×291	A×328	A×368	A×404	A×483
	650.5~ 700		—	—	—	A×187	A×226	A×251	A×263	A×280	A×299	A×336	A×379	A×415	A×496
	700.5~ 800		—	—	—	A×192	A×231	A×256	A×269	A×286	A×306	A×344	A×387	A×424	A×507
	800.5~ 900		—	—	—	A×189	A×228	A×253	A×266	A×282	A×302	A×340	A×382	A×419	A×501
	900.5~1000		—	—	—	A×187	A×226	A×250	A×263	A×279	A×299	A×336	A×378	A×414	A×495
	1000.5~1100		—	—	—	A×186	A×224	A×248	A×261	A×277	A×297	A×334	A×375	A×411	A×491
	1100.5~1200		—	—	—	A×185	A×222	A×246	A×259	A×275	A×295	A×331	A×372	A×408	A×488
	600.5~ 700	600.5~700	—	—	—	A×225	A×271	A×301	A×316	A×336	A×360	A×404	A×455	A×498	A×595
	700.5~ 800		—	—	—	A×221	A×267	A×296	A×311	A×331	A×354	A×397	A×447	A×490	A×585
	800.5~ 900		—	—	—	A×219	A×263	A×292	A×307	A×326	A×350	A×392	A×441	A×484	A×577
	900.5~1000		—	—	—	A×216	A×261	A×289	A×304	A×323	A×346	A×388	A×436	A×479	A×571
	1000.5~1100		—	—	—	A×215	A×259	A×286	A×301	A×320	A×343	A×385	A×433	A×474	A×566
	1100.5~1200		—	—	—	A×213	A×257	A×284	A×299	A×318	A×341	A×382	A×430	A×471	A×562
	700.5~ 800	700.5~800	—	—	—	A×221	A×266	A×317	A×328	A×344	A×372	A×403	A×471	A×521	A×617
	800.5~ 900		—	—	—	A×224	A×269	A×320	A×331	A×347	A×375	A×405	A×473	A×523	A×618
	900.5~1000		—	—	—	A×221	A×266	A×316	A×327	A×343	A×371	A×401	A×468	A×517	A×611
	1000.5~1100		—	—	—	A×220	A×264	A×313	A×324	A×340	A×367	A×397	A×463	A×512	A×604
	1100.5~1200		—	—	—	A×218	A×262	A×311	A×322	A×337	A×365	A×394	A×460	A×508	A×599
	800.5~ 900	800.5~900	—	—	—	A×250	A×300	A×357	A×370	A×387	A×419	A×453	A×528	A×584	A×690
	900.5~1000		—	—	—	A×248	A×297	A×353	A×366	A×383	A×414	A×448	A×522	A×577	A×681
	1000.5~1100		—	—	—	A×246	A×295	A×350	A×362	A×380	A×411	A×444	A×518	A×571	A×674
	1100.5~1200		—	—	—	A×244	A×293	A×347	A×359	A×377	A×408	A×441	A×514	A×567	A×668
	900.5~1000	900.5~1000	—	—	—	A×274	A×329	A×390	A×404	A×423	A×458	A×495	A×577	A×637	A×752
	1000.5~1100		—	—	—	A×272	A×326	A×386	A×400	A×420	A×454	A×491	A×572	A×631	A×744
	1100.5~1200		—	—	—	A×270	A×324	A×383	A×397	A×416	A×451	A×488	A×567	A×626	A×737

SUS304フリープレート

規格追加 赤文字表示

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス　6面フライス+上下面ロータリー　プライスダウン 平均3% PAF□□・PAR□□(一部サイズ除く)



RoHS



M 材質　SUS304HP−NO1

型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	A	B (A≧B)	T
PA(標準サイズ)	F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	P Q N M	P Q N M	15〜500	10〜200	5〜50
H−PA(細長サイズ)	F(フライス加工)			150〜800	10〜19.5	5〜19.5
L−PA(大サイズ)				300〜1200	20〜1000	5〜50

①板厚公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	550mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	550.5mm以上	+0.1〜+0.4	0〜+0.3	±0.15	−0.3〜0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	250.5mm以上	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0

■精度基準

(最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	上下面仕上 R(ロータリー研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T5〜07.5	0.1	0.05
	T8〜15.5	0.07	0.03
	T16〜25.5	0.05	0.015
	T26〜50	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り	標準サイズ	C0.2〜C0.5	
	細長・大サイズ	C0.1程度の糸面取り	

Order 注文例

型式						
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
PA	F	Q	M	−255	−136	−18

Delivery 出荷日

● PAF□□
3 日目発送　ストークT 800円/1本　ストークA 200円/1本　P.82
同一サイズ3本以上は一律540円(ストークTは除く)

● PAR□□・H−PAF□□・L−PAF□□
5 日目発送　ストークB 800円/1本　P.82
同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工

型式 − A − B − T −(CSC・CBC・CCA…etc.)
PARNM − 300 − 155 − 20 −CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations	標準サイズのみ適応(PA□□□)		CCA CCD CCB CCC 基準面
Code	CSC	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5 ⇢ C0.1以下	面取値を変更します。	任意のコーナーをカットすることができます。 標準サイズ 1≦コーナーカット≦50 細長・大サイズ 1≦コーナーカット≦20 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⇢ CCA5−CCD5
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

サイズ	規格	変更値	Code	¥/1Code
標準サイズ	C0.2〜C0.5	C0.5〜C1.0	CBC	800
細長サイズ 大サイズ	C0.1程度の糸面取り	C0.2〜C0.5	CBB	1,500
		C0.5〜C1.0	CBC	2,000
		C1.0〜C1.5	CBD	2,500
		C1.5〜C2.0	CBE	2,700

指定1mm	¥/1Code
1〜5	200
6〜10	250
11〜20	450
21〜30	600
31〜40	700
41〜50	800

Price 価格

(例)PAFQM−255−100−10のとき
A寸法 255 × 面積単価 25 = 価格(1円単位は切捨) 6,370(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	5.5〜6	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PAF□□	15 〜 50	10 〜19.5	A×51	A×46	A×43	A×46	A×53	A×55	A×61	A×68	A×74	A×77	A×83	A×97	A×110
	50.5〜100		A×31	A×26	A×24	A×25	A×27	A×29	A×32	A×33	A×38	A×40	A×44	A×53	A×58
	100.5〜150		A×22	A×21	A×18	A×20	A×21	A×23	A×24	A×26	A×27	A×30	A×33	A×39	A×43
	20.5〜 50	20〜25	A×46	A×44	A×41	A×42	A×43	A×44	A×47	A×49	A×50	A×52	A×57	A×68	A×75
	50.5〜 75		A×34	A×33	A×33	A×33	A×33	A×34	A×37	A×40	A×41	A×45	A×47	A×59	A×64
	75.5〜100		A×26	A×26	A×24	A×26	A×27	A×28	A×29	A×33	A×33	A×36	A×39	A×49	A×54
	100.5〜250		A×17	A×17	A×17	A×17	A×18	A×20	A×20	A×25	A×27	A×29	A×32	A×41	A×44
	250.5〜350		A×14	A×14	A×14	A×15	A×17	A×18	A×19	A×24	A×26	A×29	A×32	A×38	A×41
	25.5〜 50	25.5〜40	A×32	A×40	A×38	A×39	A×39	A×44	A×47	A×51	A×55	A×63	A×65	A×75	A×83
	50.5〜 75		A×27	A×33	A×32	A×32	A×33	A×35	A×40	A×44	A×47	A×54	A×58	A×66	A×72
	75.5〜100		A×23	A×26	A×25	A×26	A×28	A×29	A×33	A×35	A×39	A×47	A×49	A×58	A×63
	100.5〜200		A×18	A×18	A×18	A×20	A×22	A×23	A×26	A×29	A×31	A×38	A×42	A×50	A×54
	200.5〜500		—	—	—	A×16	A×17	A×19	A×23	A×25	A×27	A×33	A×36	A×44	A×48
	40.5〜 50	40.5〜60	A×46	A×45	A×43	A×46	A×49	A×52	A×60	A×65	A×67	A×79	A×83	A×96	A×104
	50.5〜 75		A×37	A×35	A×35	A×38	A×40	A×44	A×50	A×55	A×58	A×68	A×73	A×87	A×95
	75.5〜100		A×29	A×28	A×29	A×30	A×33	A×35	A×41	A×46	A×47	A×60	A×65	A×76	A×83
	100.5〜200		A×22	A×21	A×23	A×24	A×25	A×28	A×33	A×37	A×38	A×49	A×54	A×65	A×69
	200.5〜500		—	—	—	A×21	A×23	A×25	A×29	A×33	A×35	A×44	A×49	A×61	A×65
	60.5〜 75	60.5〜80	A×37	A×35	A×37	A×40	A×43	A×47	A×55	A×62	A×65	A×78	A×84	A×101	A×110
	75.5〜100		A×29	A×29	A×30	A×33	A×35	A×39	A×47	A×53	A×55	A×67	A×74	A×90	A×97
	100.5〜200		A×23	A×23	A×24	A×26	A×29	A×31	A×38	A×43	A×46	A×59	A×65	A×78	A×83
	200.5〜500		—	—	—	A×24	A×26	A×29	A×34	A×39	A×42	A×54	A×60	A×73	A×78
	80.5〜100	80.5〜100	A×31	A×30	A×31	A×34	A×37	A×42	A×50	A×57	A×61	A×74	A×83	A×102	A×109
	100.5〜200		A×24	A×24	A×25	A×29	A×30	A×34	A×43	A×48	A×52	A×65	A×72	A×92	A×97
	200.5〜500		—	—	—	A×25	A×29	A×30	A×37	A×43	A×46	A×61	A×65	A×84	A×89
	100.5〜125	100.5〜125	A×35	A×34	A×36	A×40	A×44	A×49	A×62	A×68	A×72	A×90	A×98	A×122	A×130
	125.5〜200		A×28	A×26	A×29	A×31	A×35	A×39	A×51	A×59	A×63	A×74	A×83	A×105	A×111
	200.5〜500		—	—	—	A×31	A×34	A×38	A×48	A×57	A×62	A×72	A×80	A×103	A×109
細長サイズ 大サイズは P.1075・1076 に掲載しています。	125.5〜200	125.5〜150	A×29	A×29	A×31	A×34	A×39	A×45	A×57	A×66	A×69	A×85	A×95	A×123	A×129
	200.5〜500		—	—	—	A×33	A×37	A×42	A×54	A×63	A×65	A×80	A×89	A×117	A×122
	150.5〜200	150.5〜160	A×33	A×32	A×34	A×37	A×43	A×48	A×63	A×70	A×76	A×92	A×101	A×131	A×137
	200.5〜500		—	—	—	A×37	A×43	A×48	A×62	A×69	A×74	A×90	A×99	A×130	A×135
	160.5〜200	160.5〜200	A×36	A×34	A×38	A×43	A×49	A×57	A×72	A×84	A×90	A×109	A×121	A×158	A×164
	200.5〜500		—	—	—	A×43	A×48	A×55	A×68	A×81	A×86	A×103	A×116	A×151	A×158

型式	A	B \ T	5	5.5〜6	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
PAR□□	15 〜 50	10〜19.5	A×63	A×58	A×54	A×57	A×65	A×67	A×73	A×84	A×90	A×94	A×100	—	—
	50.5〜 100		A×37	A×32	A×29	A×30	A×33	A×33	A×37	A×40	A×46	A×48	A×52	—	—
	100.5〜 150		A×27	A×26	A×22	A×24	A×26	A×27	A×28	A×31	A×32	A×34	A×38	—	—
	20.5〜 50	20〜25	A×64	A×61	A×56	A×58	A×59	A×60	A×65	A×66	A×67	A×70	A×74	—	—
	50.5〜 75		A×48	A×46	A×45	A×46	A×46	A×47	A×51	A×55	A×55	A×59	A×64	—	—
	75.5〜100		A×35	A×34	A×33	A×34	A×35	A×36	A×37	A×43	A×45	A×47	A×52	—	—
	100.5〜250		A×22	A×22	A×22	A×23	A×24	A×25	A×25	A×32	A×34	A×37	A×40	—	—
	250.5〜350		A×19	A×19	A×19	A×19	A×21	A×22	A×23	A×29	A×31	A×33	A×36	—	—
	25.5〜 50	25.5〜40	A×43	A×55	A×53	A×53	A×54	A×59	A×64	A×68	A×72	A×81	A×86	—	—
	50.5〜 75		A×36	A×45	A×43	A×43	A×45	A×47	A×53	A×58	A×61	A×70	A×74	—	—
	75.5〜100		A×29	A×34	A×33	A×34	A×36	A×37	A×43	A×46	A×50	A×60	A×64	—	—
	100.5〜200		A×24	A×24	A×24	A×25	A×28	A×29	A×33	A×37	A×38	A×48	A×53	—	—
	200.5〜500		—	—	—	A×21	A×22	A×24	A×28	A×31	A×33	A×40	A×45	—	—
	40.5〜 50	40.5〜60	A×64	A×61	A×58	A×62	A×65	A×70	A×78	A×83	A×88	A×103	A×107	A×126	A×138
	50.5〜 75		A×51	A×48	A×47	A×51	A×54	A×58	A×66	A×71	A×73	A×88	A×95	A×111	A×122
	75.5〜100		A×38	A×37	A×37	A×39	A×43	A×46	A×54	A×59	A×61	A×74	A×80	A×97	A×106
	100.5〜200		A×28	A×26	A×29	A×29	A×32	A×34	A×42	A×46	A×47	A×62	A×67	A×83	A×90
	200.5〜500		—	—	—	A×26	A×29	A×31	A×36	A×40	A×43	A×55	A×61	A×75	A×81
	60.5〜 75	60.5〜80	A×50	A×47	A×50	A×54	A×56	A×61	A×71	A×78	A×80	A×99	A×107	A×130	A×141
	75.5〜100		A×38	A×37	A×39	A×43	A×46	A×50	A×60	A×66	A×68	A×85	A×93	A×114	A×123
	100.5〜200		A×29	A×29	A×30	A×32	A×35	A×38	A×47	A×54	A×56	A×72	A×78	A×97	A×105
	200.5〜500		—	—	—	A×29	A×32	A×35	A×43	A×48	A×51	A×65	A×72	A×91	A×97
	80.5〜100	80.5〜100	A×40	A×39	A×40	A×45	A×47	A×54	A×64	A×71	A×73	A×93	A×102	A×127	A×136
	100.5〜200		A×31	A×30	A×31	A×35	A×37	A×43	A×53	A×60	A×63	A×79	A×88	A×112	A×120
	200.5〜500		—	—	—	A×30	A×34	A×37	A×45	A×52	A×55	A×72	A×78	A×100	A×107
	100.5〜125	100.5〜125	A×46	A×45	A×47	A×51	A×56	A×63	A×76	A×86	A×89	A×111	A×120	A×151	A×162
	125.5〜200		A×35	A×33	A×36	A×38	A×44	A×48	A×63	A×71	A×73	A×90	A×98	A×128	A×135
	200.5〜500		—	—	—	A×37	A×43	A×47	A×60	A×68	A×72	A×88	A×96	A×124	A×131
	125.5〜200	125.5〜150	A×36	A×35	A×38	A×43	A×47	A×55	A×69	A×79	A×83	A×102	A×113	A×146	A×155
	200.5〜500		—	—	—	A×40	A×46	A×51	A×65	A×73	A×77	A×96	A×104	A×137	A×145
	150.5〜200	150.5〜160	A×43	A×40	A×43	A×46	A×53	A×60	A×75	A×86	A×90	A×110	A×120	A×159	A×167
	200.5〜500		—	—	—	A×46	A×53	A×59	A×73	A×84	A×88	A×107	A×119	A×157	A×165
	160.5〜200	160.5〜200	A×46	A×43	A×47	A×53	A×61	A×68	A×88	A×100	A×106	A×130	A×143	A×187	A×197
	200.5〜500		—	—	—	A×52	A×59	A×65	A×83	A×96	A×100	A×122	A×136	A×179	A×190

ミスミ FAメカ2009　ご注文型番を自動生成!　ミスミFA 検索　http://fa.misumi.jp/

SUS304フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス

プライスダウン
最大5%
L−PAF□□(一部サイズ除く)

Price 価格

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81
♀表示数量超えはお見積り

数　量	1〜10
値引率	基準単価

●大サイズ価格(例)L−PAFQM−650−300−14.5のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
650 × 123 = 79,950(円)

■細長サイズ　H−PAF□□(6面フライス)　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	5〜5.5	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜19.5
H−PAF□□	150 〜200	10〜15	4,530	4,210	4,830	5,490	—
	200.5〜250		6,100	5,740	5,610	6,330	—
	250.5〜300		7,920	7,480	7,440	8,480	—
	300.5〜350		9,790	9,280	9,350	10,740	—
	350.5〜400		11,660	11,010	10,970	12,490	—
	400.5〜450		13,590	12,860	12,910	14,420	—
	450.5〜500		16,500	15,480	15,100	16,560	—
	500.5〜600		20,380	19,160	18,480	20,740	—
	600.5〜700		20,434	20,434	21,350	23,900	—
	700.5〜800		23,989	23,989	24,800	26,920	—
	150.5〜200	15.5〜19.5	5,110	4,720	5,390	6,000	6,460
	200.5〜300		9,120	8,550	8,260	9,230	9,540
	300.5〜350		11,200	10,530	10,310	11,290	12,010
	350.5〜400		13,400	12,550	12,140	13,160	13,990
	400.5〜450		15,540	14,590	14,220	15,510	16,440
	450.5〜500		19,110	17,780	16,460	17,960	18,980
	500.5〜600		23,510	21,910	20,450	22,400	23,630
	600.5〜700		19,870	19,870	23,630	25,860	27,240
	700.5〜800		23,338	23,338	27,570	29,070	30,650

■大サイズ　L−PAF□□(6面フライス)　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	5〜5.5	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30〜34.5	35〜39.5	40〜50
L−PAF□□	300 〜 350	20〜25	A×25	A×28	A×28	A×32	A×37	A×38	A×40	A×41	—	—	—	—
	350.5〜 400		A×24	A×27	A×28	A×32	A×37	A×37	A×39	A×40	—	—	—	—
	400.5〜 450		A×24	A×27	A×27	A×31	A×36	A×36	A×39	A×39	—	—	—	—
	450.5〜 500		A×20	A×21	A×22	A×25	A×28	A×28	A×31	A×31	—	—	—	—
	500.5〜 600		A×20	A×22	A×22	A×25	A×29	A×29	A×32	A×32	—	—	—	—
	600.5〜 700		A×29	A×29	A×22	A×25	A×28	A×29	A×31	A×32	—	—	—	—
	700.5〜 800		A×30	A×30	A×22	A×25	A×28	A×28	A×31	A×31	—	—	—	—
	500.5〜 600	25.5〜40	A×20	A×22	A×23	A×26	A×30	A×30	A×33	A×34	A×38	A×44	—	—
	600.5〜 700		A×30	A×30	A×22	A×26	A×29	A×30	A×32	A×33	A×37	A×43	—	—
	700.5〜 800		A×31	A×31	A×22	A×25	A×29	A×30	A×32	A×33	A×36	A×42	—	—
	500.5〜 600	40.5〜50	A×21	A×23	A×24	A×28	A×32	A×33	A×35	A×36	A×40	A×46	A×50	A×59
	600.5〜 700		A×34	A×34	A×24	A×27	A×31	A×32	A×35	A×35	A×39	A×45	A×49	A×58
	700.5〜 800		A×35	A×35	A×23	A×27	A×31	A×32	A×34	A×35	A×38	A×45	A×49	A×57
	500.5〜 600	50.5〜60	A×24	A×26	A×27	A×32	A×36	A×36	A×39	A×40	A×45	A×52	A×56	A×66
	600.5〜 700		—	—	A×27	A×31	A×35	A×35	A×38	A×40	A×44	A×51	A×55	A×65
	700.5〜 800		—	—	A×26	A×31	A×35	A×35	A×38	A×39	A×44	A×50	A×55	A×64
	800.5〜 900		—	—	A×26	A×30	A×34	A×34	A×37	A×39	A×43	A×50	A×54	A×64
	900.5〜1000		—	—	A×28	A×33	A×38	A×38	A×41	A×42	A×46	A×54	A×59	A×69
	1000.5〜1100		—	—	—	A×43	A×38	A×38	A×40	A×42	A×46	A×54	A×58	A×69
	1100.5〜1200		—	—	—	A×43	A×37	A×37	A×40	A×42	A×46	A×54	A×58	A×68
	500.5〜 600	60.5〜80	A×30	A×32	A×34	A×39	A×43	A×45	A×48	A×50	A×55	A×63	A×69	A×81
	600.5〜 700		—	—	A×33	A×39	A×42	A×44	A×47	A×49	A×54	A×62	A×68	A×79
	700.5〜 800		—	—	A×33	A×38	A×42	A×43	A×46	A×48	A×54	A×61	A×67	A×78
	800.5〜 900		—	—	A×35	A×41	A×45	A×47	A×50	A×52	A×57	A×66	A×71	A×84
	900.5〜1000		—	—	A×35	A×40	A×45	A×46	A×49	A×51	A×56	A×65	A×70	A×83
	1000.5〜1100		—	—	—	A×44	A×44	A×46	A×49	A×51	A×56	A×65	A×70	A×82
	1100.5〜1200		—	—	—	A×44	A×44	A×46	A×49	A×51	A×56	A×64	A×70	A×82
	500.5〜 600	80.5〜100	A×36	A×39	A×41	A×46	A×51	A×53	A×57	A×60	A×66	A×75	A×80	A×94
	600.5〜 700		—	—	A×40	A×45	A×50	A×52	A×56	A×59	A×65	A×74	A×79	A×93
	700.5〜 800		—	—	A×39	A×45	A×50	A×51	A×55	A×58	A×64	A×73	A×78	A×91
	800.5〜 900		—	—	A×42	A×47	A×53	A×55	A×58	A×61	A×67	A×77	A×82	A×97
	900.5〜1000		—	—	A×41	A×47	A×53	A×54	A×58	A×60	A×67	A×76	A×81	A×96
	1000.5〜1100		—	—	—	A×53	A×52	A×54	A×57	A×60	A×66	A×76	A×81	A×95
	1100.5〜1200		—	—	—	A×52	A×52	A×54	A×57	A×60	A×66	A×75	A×80	A×95
	500.5〜 600	100.5〜146	A×50	A×53	A×55	A×64	A×70	A×73	A×78	A×82	A×90	A×101	A×109	A×128
	600.5〜 700		—	—	A×54	A×62	A×69	A×72	A×76	A×80	A×88	A×99	A×107	A×126
	700.5〜 800		—	—	A×53	A×62	A×68	A×71	A×75	A×79	A×87	A×97	A×106	A×124
	800.5〜 900		—	—	A×55	A×64	A×71	A×74	A×78	A×82	A×90	A×102	A×110	A×129
	900.5〜1000		—	—	A×55	A×64	A×71	A×73	A×78	A×82	A×89	A×101	A×109	A×128
	1000.5〜1100		—	—	—	A×59	A×70	A×73	A×77	A×81	A×89	A×100	A×108	A×127
	1100.5〜1200		—	—	—	A×59	A×70	A×72	A×77	A×80	A×88	A×99	A×107	A×126

■大サイズ　L−PAF□□(6面フライス)　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30〜34.5	35〜39.5	40〜50
L−PAF□□	500.5〜 600	146.5〜200	—	A×73	A×84	A×93	A×95	A×101	A×107	A×118	A×131	A×142	A×166
	600.5〜 700		—	A×72	A×83	A×91	A×93	A×99	A×104	A×115	A×128	A×139	A×163
	700.5〜 800		—	A×74	A×85	A×94	A×97	A×102	A×107	A×118	A×132	A×143	A×168
	800.5〜 900		—	A×73	A×84	A×93	A×95	A×101	A×106	A×117	A×131	A×141	A×166
	900.5〜1000		—	A×72	A×83	A×92	A×95	A×100	A×105	A×116	A×129	A×140	A×164
	1000.5〜1100		—	—	A×65	A×91	A×94	A×99	A×104	A×115	A×128	A×139	A×163
	1100.5〜1200		—	—	A×64	A×91	A×93	A×99	A×104	A×114	A×128	A×138	A×162
	200.5〜 250	200.5〜250	A×91	A×96	A×111	A×121	A×126	A×134	A×140	A×154	A×173	A×188	A×219
	250.5〜 300		A×88	A×93	A×107	A×117	A×122	A×129	A×135	A×149	A×167	A×181	A×211
	300.5〜 350		—	A×91	A×105	A×114	A×119	A×126	A×132	A×145	A×162	A×176	A×205
	350.5〜 400		—	A×89	A×103	A×112	A×117	A×124	A×129	A×143	A×159	A×173	A×201
	400.5〜 450		—	A×88	A×101	A×110	A×115	A×122	A×127	A×141	A×157	A×170	A×198
	450.5〜 500		—	A×87	A×100	A×109	A×114	A×120	A×126	A×139	A×155	A×168	A×195
	500.5〜 600		—	A×90	A×103	A×112	A×117	A×124	A×129	A×143	A×159	A×173	A×201
	600.5〜 700		—	A×88	A×101	A×110	A×115	A×121	A×127	A×140	A×156	A×169	A×197
	700.5〜 800		—	A×90	A×104	A×113	A×118	A×124	A×130	A×143	A×160	A×173	A×202
	800.5〜 900		—	A×89	A×103	A×112	A×116	A×123	A×128	A×141	A×158	A×171	A×199
	900.5〜1000		—	A×88	A×102	A×111	A×115	A×122	A×127	A×140	A×156	A×169	A×197
	1000.5〜1100		—	—	A×89	A×110	A×114	A×121	A×126	A×139	A×155	A×168	A×195
	1100.5〜1200		—	—	A×88	A×109	A×114	A×120	A×125	A×138	A×154	A×166	A×194
	250.5〜 300	250.5〜300	A×105	A×110	A×126	A×139	A×143	A×152	A×160	A×176	A×197	A×213	A×112
	300.5〜 350		—	A×108	A×123	A×135	A×140	A×148	A×156	A×171	A×192	A×207	A×107
	350.5〜 400		—	A×106	A×121	A×133	A×137	A×145	A×153	A×168	A×188	A×203	A×104
	400.5〜 450		—	A×104	A×119	A×131	A×135	A×143	A×151	A×166	A×185	A×200	A×233
	450.5〜 500		—	A×103	A×118	A×129	A×134	A×141	A×149	A×164	A×183	A×197	A×230
	500.5〜 600		—	A×106	A×121	A×133	A×137	A×145	A×153	A×168	A×188	A×203	A×236
	600.5〜 700		—	A×108	A×123	A×136	A×140	A×148	A×156	A×170	A×191	A×206	A×240
	700.5〜 800		—	A×106	A×121	A×133	A×138	A×145	A×153	A×168	A×188	A×202	A×236
	800.5〜 900		—	A×105	A×120	A×132	A×136	A×143	A×151	A×166	A×185	A×200	A×233
	900.5〜1000		—	A×104	A×119	A×131	A×135	A×142	A×150	A×164	A×184	A×198	A×231
	1000.5〜1100		—	—	A×112	A×130	A×134	A×141	A×149	A×163	A×182	A×196	A×229
	1100.5〜1200		—	—	A×112	A×138	A×142	A×149	A×157	A×171	A×193	A×207	A×243
	300.5〜 350	300.5〜350	—	A×124	A×142	A×155	A×162	A×170	A×179	A×198	A×221	A×238	A×278
	350.5〜 400		—	A×121	A×140	A×152	A×159	A×167	A×176	A×195	A×216	A×234	A×272
	400.5〜 450		—	A×120	A×138	A×150	A×156	A×164	A×174	A×192	A×213	A×230	A×268
	450.5〜 500		—	A×119	A×136	A×148	A×155	A×162	A×172	A×189	A×210	A×227	A×265
	500.5〜 600		—	A×122	A×140	A×153	A×159	A×167	A×176	A×195	A×216	A×233	A×272
	600.5〜 700		—	A×123	A×142	A×155	A×161	A×169	A×178	A×196	A×219	A×236	A×275
	700.5〜 800		—	A×122	A×140	A×153	A×159	A×166	A×176	A×193	A×215	A×232	A×271
	800.5〜 900		—	A×120	A×138	A×151	A×157	A×164	A×173	A×191	A×212	A×229	A×267
	900.5〜1000		—	A×119	A×137	A×149	A×155	A×163	A×172	A×189	A×210	A×227	A×264
	1000.5〜1100		—	—	A×128	A×148	A×154	A×161	A×170	A×188	A×208	A×225	A×262
	1100.5〜1200		—	—	A×128	A×157	A×163	A×170	A×179	A×196	A×220	A×236	A×276
	350.5〜 400	350.5〜400	—	—	A×159	A×173	A×179	A×189	A×199	A×220	A×244	A×264	A×288
	400.5〜 450		—	—	A×157	A×171	A×177	A×187	A×196	A×217	A×240	A×260	A×284
	450.5〜 500		—	—	A×160	A×175	A×181	A×191	A×200	A×220	A×246	A×265	A×290
	500.5〜 600		—	—	A×164	A×179	A×186	A×195	A×205	A×226	A×252	A×272	A×297
	600.5〜 700		—	—	A×161	A×176	A×182	A×191	A×201	A×222	A×246	A×266	A×290
	700.5〜 800		—	—	A×159	A×173	A×179	A×188	A×198	A×218	A×242	A×261	A×285
	800.5〜 900		—	—	A×157	A×171	A×177	A×186	A×196	A×215	A×239	A×258	A×282
	900.5〜1000		—	—	A×155	A×169	A×175	A×184	A×194	A×213	A×237	A×255	A×279
	1000.5〜1100		—	—	A×144	A×178	A×184	A×193	A×202	A×222	A×248	A×267	A×293
	1100.5〜1200		—	—	A×146	A×176	A×182	A×191	A×201	A×220	A×246	A×265	A×290
	400.5〜 450	400.5〜450	—	—	A×174	A×190	A×198	A×208	A×220	A×242	A×268	A×290	A×316
	450.5〜 500		—	—	A×178	A×194	A×202	A×212	A×224	A×245	A×273	A×276	A×323
	500.5〜 600		—	—	A×183	A×199	A×207	A×217	A×230	A×252	A×280	A×283	A×330
	600.5〜 700		—	—	A×179	A×195	A×203	A×213	A×225	A×247	A×274	A×277	A×323
	700.5〜 800		—	—	A×176	A×192	A×200	A×209	A×221	A×243	A×270	A×272	A×318
	800.5〜 900		—	—	A×174	A×190	A×198	A×207	A×219	A×240	A×266	A×269	A×314
	900.5〜1000		—	—	A×173	A×188	A×196	A×205	A×217	A×238	A×263	A×266	A×310
	1000.5〜1100		—	—	A×155	A×197	A×205	A×214	A×225	A×246	A×275	A×277	A×324
	1100.5〜1200		—	—	A×158	A×195	A×203	A×212	A×224	A×244	A×273	A×275	A×322
	450.5〜 500	450.5〜500	—	—	A×197	A×215	A×223	A×233	A×246	A×270	A×283	A×304	A×355
	500.5〜 600		—	—	A×202	A×220	A×228	A×239	A×253	A×278	A×290	A×312	A×364
	600.5〜 700		—	—	A×198	A×216	A×224	A×234	A×248	A×272	A×283	A×305	A×356
	700.5〜 800		—	—	A×195	A×212	A×220	A×231	A×244	A×267	A×279	A×300	A×350
	800.5〜 900		—	—	A×193	A×210	A×217	A×228	A×241	A×264	A×275	A×296	A×346
	900.5〜1000		—	—	A×200	A×219	A×226	A×237	A×250	A×256	A×286	A×307	A×360
	1000.5〜1100		—	—	A×183	A×217	A×224	A×234	A×247	A×254	A×284	A×304	A×356
	1100.5〜1200		—	—	A×188	A×215	A×223	A×233	A×230	A×252	A×281	A×302	A×353
	500.5〜 600	500.5〜600	—	—	A×230	A×250	A×259	A×272	A×270	A×296	A×328	A×354	A×413
	600.5〜 650		—	—	A×228	A×248	A×257	A×270	A×268	A×294	A×326	A×351	A×410
	650.5〜 700		—	—	A×238	A×260	A×269	A×264	A×279	A×305	A×341	A×366	A×428
	700.5〜 800		—	—	A×243	A×265	A×274	A×269	A×284	A×311	A×347	A×373	A×436
	800.5〜 900		—	—	A×240	A×261	A×271	A×266	A×280	A×307	A×342	A×368	A×430
	900.5〜1000		—	—	A×237	A×258	A×267	A×263	A×277	A×303	A×338	A×363	A×425
	1000.5〜1100		—	—	A×214	A×255	A×265	A×260	A×275	A×300	A×335	A×360	A×421
	1100.5〜1200		—	—	A×212	A×253	A×263	A×258	A×273	A×298	A×332	A×357	A×417
	600.5〜 700	600.5〜700	—	—	A×285	A×292	A×303	A×317	A×334	A×366	A×407	A×439	A×512
	700.5〜 800		—	—	A×280	A×287	A×297	A×311	A×328	A×359	A×399	A×430	A×503
	800.5〜 900		—	—	A×276	A×282	A×293	A×306	A×324	A×354	A×393	A×424	A×495
	900.5〜1000		—	—	A×273	A×279	A×290	A×303	A×320	A×350	A×389	A×419	A×489
	1000.5〜1100		—	—	A×246	A×277	A×287	A×300	A×317	A×347	A×385	A×415	A×484
	1100.5〜1200		—	—	A×245	A×274	A×285	A×297	A×314	A×344	A×382	A×411	A×480
	700.5〜 800	700.5〜800	—	—	A×293	A×336	A×343	A×353	A×375	A×400	A×456	A×500	A×580
	800.5〜 900		—	—	A×304	A×349	A×355	A×388	A×412	A×438	A×500	A×548	A×634
	900.5〜1000		—	—	A×301	A×345	A×351	A×384	A×407	A×433	A×494	A×541	A×626
	1000.5〜1100		—	—	A×298	A×342	A×348	A×380	A×403	A×429	A×489	A×535	A×619
	1100.5〜1200		—	—	A×296	A×339	A×345	A×378	A×401	A×426	A×485	A×530	A×613
	800.5〜 900	800.5〜 900	—	—	A×338	A×388	A×395	A×432	A×458	A×487	A×556	A×608	A×704
	900.5〜1000		—	—	A×336	A×385	A×392	A×428	A×455	A×483	A×551	A×602	A×697
	1000.5〜1100		—	—	A×332	A×381	A×388	A×424	A×450	A×478	A×545	A×595	A×688
	1100.5〜1200		—	—	A×330	A×378	A×385	A×421	A×447	A×475	A×541	A×590	A×682
	900.5〜1000	900.5〜 1000	—	—	A×371	A×425	A×432	A×473	A×502	A×534	A×608	A×663	A×767
	1000.5〜1100		—	—	A×367	A×420	A×428	A×468	A×497	A×528	A×601	A×656	A×758
	1100.5〜1200		—	—	A×365	A×417	A×425	A×465	A×493	A×525	A×596	A×650	A×751

ミスミ FAメカ2009　ミスミFA　検索
お問合せ窓口 P.1227　緊急対応 P.82　特注対応 P.89

規格追加 赤文字表示

SUS303 ANNEALED FREE PLATES

SUS303焼鈍材フリープレート

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■SUS303焼鈍材の特長
応力除去熱処理を施し、
加工歪みが出にくく、
加工時の反り対策にお奨めです。
但し、耐食性が若干劣ります。


6面フライス

6面フライス+上下面サーフェイス

プライスダウン 平均3%
PQF□□・PQS□□(一部サイズ除く)

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223


RoHS



型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	A	B (A≧B)	T
PQ(標準サイズ)	F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	15〜500	10〜200	5〜50
H−PQ(細長サイズ)	F(フライス加工)			150〜1200	10〜19.5	3〜19.5
L−PQ(大サイズ)				200.5〜1200	20〜1000	4〜30

①板厚公差

上下面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工)	550mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	550.5mm以上	+0.1〜+0.4	0〜+0.3	±0.15	−0.3〜0
S(サーフェイス研磨)	−	+0.1〜+0.2	0〜+0.1	±0.05	−0.1〜0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	250.5mm以上	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0

■精度基準

(最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	上下面仕上 S(サーフェイス研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T3〜7.5	0.1	0.05
	T8〜15.5	0.07	0.03
	T16〜25.5	0.05	0.015
	T26〜30	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り	標準サイズ	C0.2〜C0.5	
	細長・大サイズ	C0.1程度の糸面取り	

Order 注文例

型式								
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	−	A	−	B	−	T
PQ	F	Q	M	−	255	−	155	−	18

Delivery 出荷日

●PQF□□
3 日目発送
ストークT 800円/1本
ストークA 200円/1本
P.82
同一サイズ3本以上は一律540円(ストークTは除く)

●PQS□□
5 日目発送
ストークB 800円/1本
P.82
同一サイズ3本以上は2,160円

●H−PQF□・L−PQF□
8 日目発送

Alteration 追加工

型式	−	A	−	B	−	T	− (CSC・CBC・CCA…etc.)
PQFNM	−	300	−	155	−	20	− CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations			
Code	CSC	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5→C0.1以下 標準サイズ(P0□□□)のみ適用	面取り値を変更します。 標準サイズ C0.2〜C0.5→C0.1 CBC 800 / C0.2〜C0.5→C0.5 CBB 1,500 / 細長サイズ大サイズ C0.1程度の糸面取り C0.5〜C1.0→C0.5 CBC 2,000 / C1.0〜C1.5→C1.0 CBD 2,500 / C1.5〜C2.0→C1.5 CBE 2,700	任意のコーナーをカットすることができます。 1mm単位指定 標準サイズ 1≦コーナーカット≦50 細長サイズ・大サイズ 1≦コーナーカット≦20 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 …CCA5−CCD5 / 指定1mm ¥/1Code: 1〜5 200, 6〜10 250, 11〜20 450, 21〜30 600, 31〜40 700, 41〜50 800
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

■上下面フライス機による平面度のばらつき比較



【試験方法】上記4材質(155×155×12mm)に1パス0.5mmずつフライス加工を行い、平面度を測定(3次元測定器)。

上記より通常のSUS303/304に比べ、焼鈍材品の方が加工後の平面度ばらつきが安定していることがわかります。

Price 価格

(例)PQFQM−255−100−10のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
255	×	25	=	6,370(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30
PQF□□	15 〜 50	10〜19.5	A×36	A×39	A×45	A×48	A×53	−	−
	50.5〜100		A×21	A×22	A×24	A×26	A×29	−	−
	100.5〜150		A×16	A×18	A×19	A×21	A×22	−	−
	20 〜 50	20〜25	A×33	A×33	A×34	A×36	A×39	A×41	A×44
	50.5〜 75		A×27	A×27	A×29	A×29	A×33	A×35	A×38
	75.5〜100		A×21	A×22	A×23	A×24	A×26	A×29	A×32
	100.5〜200		A×14	A×15	A×16	A×17	A×19	A×24	A×26
	25.5〜 50	25.5〜40	A×31	A×32	A×33	A×36	A×41	A×45	A×49
	50.5〜 75		A×26	A×26	A×28	A×32	A×35	A×39	A×43
	75.5〜100		A×24	A×22	A×24	A×26	A×31	A×34	A×38
	100.5〜200		A×16	A×18	A×20	A×21	A×25	A×29	A×32
	200.5〜500		−	A×14	A×16	A×18	A×21	A×26	A×29
	40.5〜 50	40.5〜60	A×35	A×39	A×41	A×46	A×52	A×58	A×63
	50.5〜 75		A×31	A×33	A×35	A×39	A×45	A×51	A×56
	75.5〜100		A×26	A×27	A×30	A×33	A×38	A×44	A×47
	100.5〜200		A×20	A×22	A×24	A×26	A×32	A×37	A×40
	200.5〜500		−	A×20	A×23	A×24	A×29	A×34	A×37
	60.5〜 75	60.5〜80	A×33	A×36	A×40	A×43	A×51	A×59	A×64
	75.5〜100		A×28	A×31	A×33	A×38	A×46	A×52	A×57
	100.5〜200		A×22	A×26	A×28	A×32	A×39	A×45	A×50
	200.5〜500		−	A×23	A×27	A×30	A×36	A×42	A×47
	80.5〜100	80.5〜100	A×30	A×33	A×37	A×42	A×50	A×60	A×65
	100.5〜200		A×25	A×28	A×32	A×36	A×45	A×53	A×60
	200.5〜500		−	A×25	A×29	A×33	A×40	A×48	A×54
	100.5〜125	100.5〜125	A×36	A×38	A×44	A×50	A×62	A×72	A×80
	125.5〜200		A×30	A×33	A×37	A×42	A×53	A×63	A×70
	200.5〜500		−	A×32	A×37	A×42	A×52	A×61	A×68
	125.5〜200	125.5〜150	A×33	A×37	A×43	A×50	A×61	A×73	A×82
	200.5〜500		−	A×35	A×41	A×47	A×58	A×69	A×79
	150.5〜200	150.5〜160	A×36	A×41	A×47	A×54	A×67	A×80	A×90
	200.5〜500		−	A×40	A×46	A×53	A×66	A×78	A×88
	160.5〜200	160.5〜200	A×42	A×47	A×55	A×63	A×79	A×95	A×107
	200.5〜500		−	A×46	A×53	A×61	A×76	A×91	A×102

細長サイズ 大サイズは P.1079・1080 に掲載しています。

型式	A	B \ T	6.5〜8	8.5〜10	10.5〜12	12.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30
PQS□□	15 〜 50	10〜19.5	A×57	A×61	A×68	A×72	A×80	−	−
	50.5〜100		A×31	A×33	A×35	A×37	A×42	−	−
	100.5〜150		A×24	A×27	A×28	A×31	A×32	−	−
	20 〜 50	20〜25	A×53	A×53	A×54	A×56	A×58	A×60	A×63
	50.5〜 75		A×42	A×42	A×43	A×45	A×45	A×49	A×52
	75.5〜100		A×31	A×33	A×33	A×34	A×35	A×40	A×43
	100.5〜200		A×23	A×25	A×25	A×27	A×28	A×34	A×37
	25.5〜 50	25.5〜40	A×48	A×49	A×49	A×54	A×57	A×63	A×66
	50.5〜 75		A×39	A×40	A×42	A×46	A×48	A×53	A×58
	75.5〜100		A×32	A×33	A×34	A×36	A×40	A×44	A×49
	100.5〜200		A×24	A×25	A×28	A×28	A×32	A×35	A×38
	200.5〜500		−	A×20	A×22	A×24	A×28	A×32	A×34
	40.5〜 50	40.5〜60	A×51	A×54	A×60	A×64	A×71	A×77	A×83
	50.5〜 75		A×42	A×46	A×49	A×53	A×62	A×67	A×72
	75.5〜100		A×34	A×37	A×40	A×43	A×51	A×57	A×61
	100.5〜200		A×26	A×29	A×32	A×33	A×40	A×46	A×49
	200.5〜500		−	A×25	A×28	A×31	A×36	A×42	A×45
	60.5〜 75	60.5〜80	A×46	A×50	A×54	A×58	A×67	A×75	A×80
	75.5〜100		A×37	A×41	A×43	A×49	A×58	A×65	A×69
	100.5〜200		A×29	A×33	A×34	A×38	A×47	A×55	A×61
	200.5〜500		−	A×30	A×33	A×35	A×44	A×50	A×54
	80.5〜100	80.5〜100	A×40	A×44	A×46	A×54	A×63	A×72	A×79
	100.5〜200		A×32	A×35	A×39	A×44	A×53	A×62	A×68
	200.5〜500		−	A×31	A×36	A×38	A×47	A×56	A×61
	100.5〜125	100.5〜125	A×45	A×49	A×57	A×63	A×76	A×88	A×95
	125.5〜200		A×36	A×39	A×45	A×51	A×65	A×74	A×82
	200.5〜500		−	A×39	A×45	A×49	A×61	A×71	A×78
	125.5〜200	125.5〜150	A×39	A×45	A×50	A×57	A×72	A×85	A×93
	200.5〜500		−	A×43	A×48	A×54	A×67	A×80	A×88
	150.5〜200	150.5〜160	A×45	A×49	A×56	A×64	A×80	A×93	A×101
	200.5〜500		−	A×49	A×55	A×63	A×78	A×91	A×99
	160.5〜200	160.5〜200	A×49	A×55	A×65	A×72	A×92	A×107	A×120
	200.5〜500		−	A×55	A×63	A×70	A×88	A×102	A×113

SUS303 ANNEALED FREE PLATES -PRICE-

SUS303焼鈍材フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



プライスダウン 最大5%
L−PQF□□(一部サイズ除く)

Price 価格

■数量スライド価格 (円)1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜10
値引率	基準単価

(円)表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格(例)L−PQFQM−650−300−14.5のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
650	×	121	=	78,650(円)

■細長サイズ H−PQF□□(6面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	3〜3.5	4〜4.5	5〜5.5	6〜6.5	8〜8.5	10〜14.5	15〜19.5
H−PQF□□	150 〜 200	10〜15	3,700	3,950	4,020	3,810	4,390	5,150	—
	200.5〜 250		4,820	5,130	5,260	5,000	5,080	5,950	—
	250.5〜 300		5,980	6,490	6,660	6,340	6,520	7,690	—
	300.5〜 350		6,551	7,960	8,150	7,790	8,080	9,580	—
	350.5〜 400		7,870	9,360	9,590	9,120	9,370	10,690	—
	400.5〜 450		9,189	10,810	11,060	10,540	10,880	12,480	—
	450.5〜 500		11,079	12,960	13,250	12,520	12,580	14,190	—
	500.5〜 600		13,366	13,366	16,410	15,530	15,350	17,740	—
	600.5〜 700		—	15,576	15,576	17,840	17,580	20,300	—
	700.5〜 800		—	18,259	18,259	19,080	20,300	22,820	—
	800.5〜 900		—	—	—	—	—	25,700	—
	900.5〜1000		—	—	—	—	—	31,240	—
	150.5〜 200	15.5〜19.5	4,070	4,370	4,510	4,230	4,870	5,510	6,050
	200.5〜 300		6,850	7,390	7,600	7,190	7,220	8,220	10,170
	300.5〜 350		6,498	9,000	9,250	8,770	8,880	9,840	10,730
	350.5〜 400		7,708	10,660	10,940	10,330	10,350	11,380	12,380
	400.5〜 450		9,041	12,260	12,580	11,900	11,670	13,220	14,360
	450.5〜 500		10,784	14,890	15,240	14,290	13,630	15,180	16,410
	500.5〜 600		13,419	13,419	18,800	17,650	16,950	18,910	20,400
	600.5〜 700		—	15,634	15,634	19,970	19,460	21,680	23,360
	700.5〜 800		—	18,321	18,321	21,580	22,550	24,340	26,260
	800.5〜 900		—	—	—	—	—	27,420	29,550
	900.5〜1000		—	—	—	—	—	33,150	35,530
	1000.5〜1100		—	—	—	—	—	—	43,310
	1100.5〜1200		—	—	—	—	—	—	46,980

■大サイズ L−PQF□□(6面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	4〜4.5	5〜5.5	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30
L−PQF□□	350 〜 400	20〜25	A×20	A×21	A×23	A×23	A×27	A×31	A×32	A×34	A×35	—	—
	400.5〜 450		A×20	A×20	A×22	A×23	A×27	A×31	A×32	A×34	A×35	—	—
	450.5〜 500		A×17	A×17	A×19	A×19	A×22	A×25	A×26	A×28	A×29	—	—
	500.5〜 600		A×23	A×18	A×19	A×20	A×23	A×26	A×27	A×29	A×30	—	—
	600.5〜 700		A×24	A×24	A×19	A×19	A×22	A×26	A×26	A×29	A×30	—	—
	700.5〜 800		A×24	A×24	A×19	A×19	A×22	A×25	A×26	A×28	A×29	—	—
	800.5〜 900		—	—	—	—	A×22	A×25	A×26	A×28	A×29	—	—
	900.5〜1000		—	—	—	—	A×24	A×28	A×28	A×31	A×32	—	—
	1000.5〜1100		—	—	—	—	—	A×28	A×28	A×30	A×31	—	—
	1100.5〜1200		—	—	—	—	—	A×27	A×28	A×30	A×31	—	—
	500.5〜 600	25.5〜40	A×25	A×18	A×20	A×21	A×25	A×28	A×29	A×32	A×33	A×37	A×43
	600.5〜 700		A×25	A×25	A×20	A×20	A×24	A×28	A×29	A×31	A×33	A×37	A×42
	700.5〜 800		A×25	A×25	A×19	A×20	A×24	A×27	A×28	A×31	A×32	A×36	A×42
	800.5〜 900		—	—	—	—	A×24	A×27	A×28	A×31	A×32	A×36	A×42
	900.5〜1000		—	—	—	—	A×26	A×29	A×30	A×33	A×34	A×38	A×45
	1000.5〜1100		—	—	—	—	—	A×29	A×30	A×33	A×34	A×38	A×44
	1100.5〜1200		—	—	—	—	—	A×29	A×30	A×33	A×34	A×38	A×44
	500.5〜 600	40.5〜50	A×26	A×19	A×21	A×22	A×27	A×31	A×32	A×35	A×36	A×40	A×47
	600.5〜 700		A×27	A×27	A×21	A×22	A×26	A×30	A×31	A×34	A×35	A×40	A×46
	700.5〜 800		A×28	A×28	A×21	A×22	A×26	A×30	A×31	A×34	A×35	A×39	A×45
	800.5〜 900		—	—	—	—	A×26	A×29	A×31	A×33	A×34	A×39	A×45
	900.5〜1000		—	—	—	—	A×28	A×32	A×33	A×36	A×37	A×41	A×48
	1000.5〜1100		—	—	—	—	—	A×32	A×33	A×36	A×36	A×41	A×48
	1100.5〜1200		—	—	—	—	—	A×32	A×33	A×35	A×36	A×41	A×48
	500.5〜 600	50.5〜60	A×29	A×22	A×24	A×25	A×30	A×35	A×35	A×38	A×41	A×46	A×54
	600.5〜 700		—	A×29	A×24	A×25	A×30	A×34	A×35	A×38	A×40	A×45	A×53
	700.5〜 800		—	A×31	A×23	A×25	A×30	A×34	A×34	A×37	A×39	A×45	A×52
	800.5〜 900		—	—	—	A×25	A×29	A×33	A×34	A×37	A×39	A×44	A×52
	900.5〜1000		—	—	—	A×26	A×31	A×36	A×36	A×39	A×41	A×46	A×55
	1000.5〜1100		—	—	—	A×26	A×31	A×36	A×36	A×39	A×41	A×46	A×55
	1100.5〜1200		—	—	—	A×26	A×31	A×35	A×36	A×39	A×41	A×46	A×54
	500.5〜 600	60.5〜80	A×31	A×27	A×30	A×32	A×38	A×42	A×44	A×48	A×51	A×58	A×67
	600.5〜 700		—	A×30	A×29	A×31	A×37	A×41	A×43	A×47	A×51	A×57	A×65
	700.5〜 800		—	A×33	A×29	A×31	A×37	A×41	A×43	A×46	A×50	A×56	A×65
	800.5〜 900		—	—	—	A×32	A×39	A×43	A×45	A×48	A×52	A×59	A×68
	900.5〜1000		—	—	—	A×32	A×38	A×43	A×45	A×48	A×52	A×58	A×67
	1000.5〜1100		—	—	—	A×32	A×38	A×42	A×44	A×48	A×51	A×58	A×67
	1100.5〜1200		—	—	—	A×32	A×38	A×42	A×44	A×47	A×50	A×57	A×66
	500.5〜 600	80.5〜100	A×38	A×32	A×35	A×38	A×44	A×50	A×54	A×58	A×61	A×69	A×80
	600.5〜 700		—	A×37	A×35	A×37	A×44	A×49	A×53	A×57	A×60	A×68	A×79
	700.5〜 800		—	A×40	A×34	A×37	A×43	A×49	A×52	A×56	A×60	A×67	A×78
	800.5〜 900		—	—	—	A×38	A×45	A×51	A×53	A×58	A×62	A×69	A×81
	900.5〜1000		—	—	—	A×38	A×44	A×51	A×54	A×58	A×61	A×69	A×80
	1000.5〜1100		—	—	—	A×38	A×44	A×50	A×53	A×57	A×61	A×68	A×79
	1100.5〜1200		—	—	—	A×37	A×45	A×51	A×53	A×57	A×62	A×69	A×80
	500.5〜 600	100.5〜146	A×40	A×44	A×49	A×51	A×62	A×70	A×73	A×79	A×85	A×96	A×109
	600.5〜 700		—	A×41	A×48	A×50	A×61	A×69	A×72	A×79	A×84	A×94	A×107
	700.5〜 800		—	A×44	A×47	A×49	A×61	A×68	A×71	A×77	A×83	A×93	A×105
	800.5〜 900		—	—	—	A×51	A×62	A×70	A×74	A×80	A×85	A×95	A×108
	900.5〜1000		—	—	—	A×51	A×62	A×70	A×73	A×78	A×84	A×94	A×107
	1000.5〜1100		—	—	—	A×50	A×61	A×69	A×72	A×78	A×84	A×94	A×107
	1100.5〜1200		—	—	—	A×50	A×61	A×69	A×72	A×78	A×83	A×93	A×106

■大サイズ L−PQF□□(6面フライス) A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	4〜4.5	5〜5.5	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30
L−PQF□□	500.5〜 600	146.5〜200	—	—	A×63	A×69	A×82	A×93	A×97	A×105	A×112	A×127	A×143
	600.5〜 700		—	—	A×62	A×68	A×81	A×92	A×95	A×103	A×110	A×125	A×141
	700.5〜 800		—	—	A×63	A×69	A×82	A×94	A×97	A×105	A×112	A×127	A×143
	800.5〜 900		—	—	—	A×68	A×82	A×92	A×96	A×103	A×111	A×125	A×141
	900.5〜1000		—	—	—	A×66	A×81	A×92	A×95	A×102	A×110	A×124	A×139
	1000.5〜1100		—	—	—	A×66	A×80	A×91	A×95	A×101	A×109	A×123	A×138
	1100.5〜1200		—	—	—	A×66	A×80	A×91	A×94	A×100	A×108	A×123	A×138
	200.5〜 250	200.5〜250	A×73	A×76	A×82	A×89	A×108	A×120	A×127	A×137	A×146	A×164	A×186
	250.5〜 300		A×70	A×73	A×80	A×87	A×105	A×117	A×124	A×133	A×141	A×159	A×180
	300.5〜 350		A×68	A×71	A×79	A×85	A×103	A×115	A×121	A×130	A×138	A×157	A×177
	350.5〜 400		A×67	A×70	A×78	A×84	A×101	A×113	A×119	A×127	A×136	A×154	A×174
	400.5〜 450		—	—	A×77	A×83	A×100	A×112	A×117	A×126	A×134	A×152	A×172
	450.5〜 500		—	—	A×76	A×82	A×99	A×109	A×116	A×124	A×133	A×151	A×170
	500.5〜 600		—	—	A×78	A×84	A×102	A×114	A×120	A×129	A×137	A×155	A×175
	600.5〜 700		—	—	A×77	A×83	A×100	A×112	A×118	A×126	A×134	A×152	A×172
	700.5〜 800		—	—	A×78	A×84	A×102	A×114	A×119	A×127	A×136	A×154	A×174
	800.5〜 900		—	—	—	A×83	A×101	A×112	A×118	A×126	A×135	A×152	A×172
	900.5〜1000		—	—	—	A×82	A×100	A×110	A×117	A×125	A×133	A×151	A×170
	1000.5〜1100		—	—	—	A×82	A×99	A×110	A×116	A×124	A×133	A×150	A×169
	1100.5〜1200		—	—	—	A×81	A×98	A×109	A×116	A×123	A×132	A×149	A×168
	250.5〜 300	250.5〜300	A×82	A×86	A×96	A×103	A×123	A×139	A×145	A×156	A×167	A×188	A×215
	300.5〜 350		A×81	A×85	A×93	A×101	A×122	A×136	A×143	A×153	A×165	A×185	A×210
	350.5〜 400		A×79	A×83	A×92	A×99	A×120	A×134	A×141	A×150	A×162	A×182	A×206
	400.5〜 450		—	—	A×91	A×98	A×118	A×132	A×139	A×148	A×160	A×180	A×203
	450.5〜 500		—	—	A×90	A×97	A×116	A×130	A×137	A×147	A×158	A×178	A×201
	500.5〜 600		—	—	A×92	A×101	A×120	A×134	A×141	A×151	A×163	A×183	A×208
	600.5〜 700		—	—	A×93	A×100	A×121	A×135	A×143	A×152	A×164	A×184	A×208
	700.5〜 800		—	—	A×92	A×99	A×120	A×134	A×141	A×150	A×161	A×181	A×205
	800.5〜 900		—	—	—	A×98	A×118	A×132	A×139	A×148	A×160	A×179	A×203
	900.5〜1000		—	—	—	A×97	A×116	A×131	A×138	A×147	A×158	A×178	A×201
	1000.5〜1100		—	—	—	A×96	A×116	A×130	A×137	A×146	A×157	A×176	A×200
	1100.5〜1200		—	—	—	A×101	A×120	A×136	A×143	A×152	A×163	A×182	A×207
	300.5〜 350	300.5〜350	A×93	A×98	A×108	A×116	A×140	A×157	A×166	A×176	A×190	A×215	A×243
	350.5〜 400		A×92	A×97	A×106	A×114	A×138	A×154	A×163	A×173	A×187	A×211	A×238
	400.5〜 450		—	—	A×105	A×113	A×136	A×152	A×161	A×171	A×184	A×208	A×234
	450.5〜 500		—	—	A×104	A×112	A×135	A×150	A×158	A×169	A×182	A×206	A×233
	500.5〜 600		—	—	A×107	A×115	A×139	A×155	A×164	A×174	A×188	A×213	A×239
	600.5〜 700		—	—	A×107	A×116	A×140	A×156	A×165	A×175	A×188	A×212	A×240
	700.5〜 800		—	—	A×106	A×114	A×138	A×154	A×163	A×172	A×185	A×209	A×236
	800.5〜 900		—	—	—	A×113	A×136	A×152	A×161	A×170	A×184	A×207	A×233
	900.5〜1000		—	—	—	A×112	A×135	A×151	A×159	A×169	A×182	A×205	A×232
	1000.5〜1100		—	—	—	A×111	A×134	A×149	A×157	A×168	A×181	A×204	A×230
	1100.5〜1200		—	—	—	A×115	A×139	A×155	A×163	A×173	A×186	A×210	A×237
	350.5〜 400	350.5〜400	—	—	—	A×130	A×158	A×175	A×184	A×197	A×211	A×240	A×270
	400.5〜 450		—	—	—	A×128	A×156	A×173	A×181	A×195	A×209	A×236	A×266
	450.5〜 500		—	—	—	A×130	A×158	A×176	A×184	A×197	A×211	A×238	A×269
	500.5〜 600		—	—	—	A×133	A×162	A×180	A×190	A×202	A×217	A×245	A×276
	600.5〜 700		—	—	—	A×131	A×159	A×177	A×187	A×198	A×213	A×240	A×271
	700.5〜 800		—	—	—	A×129	A×157	A×175	A×183	A×196	A×210	A×237	A×267
	800.5〜 900		—	—	—	A×128	A×155	A×173	A×181	A×193	A×207	A×234	A×264
	900.5〜1000		—	—	—	A×127	A×154	A×171	A×179	A×192	A×206	A×232	A×262
	1000.5〜1100		—	—	—	A×131	A×159	A×177	A×185	A×198	A×211	A×238	A×269
	1100.5〜1200		—	—	—	A×130	A×158	A×176	A×184	A×196	A×210	A×236	A×268
	400.5〜 450	400.5〜450	—	—	—	A×144	A×174	A×192	A×204	A×217	A×234	A×264	A×297
	450.5〜 500		—	—	—	A×145	A×175	A×195	A×206	A×220	A×236	A×265	A×300
	500.5〜 600		—	—	—	A×150	A×181	A×201	A×212	A×226	A×243	A×274	A×308
	600.5〜 700		—	—	—	A×147	A×176	A×196	A×208	A×221	A×238	A×268	A×303
	700.5〜 800		—	—	—	A×145	A×174	A×194	A×205	A×218	A×235	A×265	A×298
	800.5〜 900		—	—	—	A×144	A×173	A×191	A×203	A×216	A×232	A×262	A×294
	900.5〜1000		—	—	—	A×141	A×171	A×190	A×201	A×214	A×230	A×259	A×291
	1000.5〜1100		—	—	—	A×145	A×176	A×197	A×207	A×220	A×236	A×264	A×299
	1100.5〜1200		—	—	—	A×144	A×174	A×195	A×206	A×218	A×235	A×264	A×297
	450.5〜 500	450.5〜500	—	—	—	A×160	A×194	A×216	A×228	A×242	A×261	A×293	A×331
	500.5〜 600		—	—	—	A×164	A×199	A×222	A×234	A×249	A×268	A×302	A×340
	600.5〜 700		—	—	—	A×161	A×196	A×218	A×229	A×244	A×264	A×296	A×334
	700.5〜 800		—	—	—	A×159	A×193	A×215	A×226	A×241	A×259	A×292	A×328
	800.5〜 900		—	—	—	A×157	A×191	A×212	A×224	A×237	A×256	A×288	A×325
	900.5〜1000		—	—	—	A×162	A×196	A×218	A×230	A×243	A×262	A×293	A×333
	1000.5〜1100		—	—	—	A×160	A×194	A×217	A×228	A×241	A×260	A×291	A×330
	1100.5〜1200		—	—	—	A×159	A×193	A×215	A×227	A×240	A×257	A×289	A×327
	500.5〜 600	500.5〜600	—	—	—	A×188	A×228	A×253	A×267	A×285	A×305	A×345	A×388
	600.5〜 650		—	—	—	A×187	A×226	A×250	A×264	A×282	A×302	A×342	A×384
	650.5〜 700		—	—	—	A×192	A×233	A×259	A×272	A×290	A×311	A×350	A×395
	700.5〜 800		—	—	—	A×197	A×238	A×264	A×279	A×297	A×318	A×358	A×403
	800.5〜 900		—	—	—	A×194	A×235	A×261	A×275	A×292	A×314	A×354	A×398
	900.5〜1000		—	—	—	A×192	A×233	A×258	A×272	A×290	A×310	A×350	A×394
	1000.5〜1100		—	—	—	A×191	A×231	A×256	A×270	A×288	A×308	A×348	A×391
	1100.5〜1200		—	—	—	A×190	A×229	A×254	A×268	A×285	A×306	A×345	A×388
	600.5〜 700	600.5〜700	—	—	—	A×231	A×279	A×311	A×327	A×348	A×374	A×421	A×475
	700.5〜 800		—	—	—	A×227	A×275	A×306	A×323	A×344	A×367	A×413	A×466
	800.5〜 900		—	—	—	A×225	A×271	A×302	A×318	A×338	A×364	A×408	A×460
	900.5〜1000		—	—	—	A×221	A×269	A×299	A×315	A×335	A×360	A×404	A×456
	1000.5〜1100		—	—	—	A×221	A×268	A×296	A×312	A×332	A×357	A×401	A×453
	1100.5〜1200		—	—	—	A×219	A×265	A×293	A×310	A×330	A×355	A×398	A×449
	700.5〜 800	700.5〜800	—	—	—	A×242	A×297	A×358	A×373	A×394	A×430	A×468	A×518
	800.5〜 900		—	—	—	A×244	A×299	A×361	A×376	A×397	A×432	A×469	A×519
	900.5〜1000		—	—	—	A×242	A×296	A×357	A×372	A×393	A×428	A×465	A×514
	1000.5〜1100		—	—	—	A×240	A×294	A×354	A×369	A×390	A×424	A×461	A×510
	1100.5〜1200		—	—	—	A×239	A×292	A×351	A×366	A×387	A×422	A×458	A×506
	800.5〜 900	800.5〜900	—	—	—	A×273	A×335	A×403	A×420	A×444	A×484	A×526	A×581
	900.5〜1000		—	—	—	A×271	A×332	A×399	A×416	A×440	A×479	A×521	A×575
	1000.5〜1100		—	—	—	A×269	A×329	A×396	A×412	A×436	A×475	A×517	A×571
	1100.5〜1200		—	—	—	A×267	A×327	A×393	A×410	A×433	A×472	A×513	A×567
	900.5〜1000	900.5〜1000	—	—	—	A×300	A×367	A×441	A×460	A×486	A×530	A×576	A×637
	1000.5〜1100		—	—	—	A×298	A×364	A×437	A×456	A×482	A×526	A×572	A×631
	1100.5〜1200		—	—	—	A×296	A×362	A×434	A×453	A×479	A×522	A×568	A×627

ミスミ FAメカ2009 WEBなら素早く部品検索! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

規格追加 赤文字表示

SUS304 ANNEALED FREE PLATES

SUS304焼鈍材フリープレート

24h見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

■SUS304焼鈍材の特長
応力除去熱処理を施し、
加工歪みが出にくく、
加工時の反り対策にお奨めです。
但し、耐食性が若干劣ります。

6面フライス

6面フライス+上下面ロータリー

プライスダウン 平均3% PEF□□・PER□□(一部サイズ除く)



RoHS



型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	A	B A≧B	T
PE(標準サイズ)	F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	P Q N M	P Q N M	15 ～ 500	10～ 200	5～ 50
H−PE(細長サイズ)	F(フライス加工)			150 ～ 800	10～ 19.5	5～ 19.5
L−PE(大サイズ)				200.5～1200	20～1000	5～ 30

①板厚公差

上下面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	550mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	550.5mm以上	+0.1～+0.4	0～+0.3	±0.15	−0.3～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

(最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	上下面仕上 R(ロータリー研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T5～7.5	0.1	0.05
	T8～15.5	0.07	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015
	T26～30	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り	標準サイズ	C0.2～C0.5	
	細長・大サイズ	C0.1程度の糸面取り	

Order 注文例

型式								
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差		A		B		T
PE	F	Q	M	−	255	−	155	−	18

Delivery 出荷日

●PEF□□
3 日目発送 ストークT 800円/1本 ストークA 200円/1本 P.82
同一サイズ3本以上は一律540円(ストークTは除く)

●PER□□
5 日目発送 ストークB 800円/1本 P.82
同一サイズ3本以上は一律2,160円

●H−PEF□□・L−PEF□□
8 日目発送

Alteration 追加工

型式 − A − B − T − (CSC・CBC・CCA…etc.)
PERNM − 300 − 155 − 20 − CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations			
Code	CSC	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯ C0.1以下 標準サイズ(PE□□□)のみ適用	面取値を変更します。 標準サイズ C0.2～C0.5: C0.5～C1.0 CBC 800; C0.2～C0.5 CBB 1,500 細長サイズ 大サイズ C0.1程度の糸面取り: C0.5～C1.0 CBC 2,000; C1.0～C1.5 CBD 2,500; C1.5～C2.0 CBE 2,700	任意のコーナーをカットすることができます。 1mm単位指定 標準サイズ 1≦コーナーカット≦50 細長サイズ・大サイズ 1≦コーナーカット≦20 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯CCA5−CCD5 指定1mm: 1～5 ¥200; 6～10 ¥250; 11～20 ¥450; 21～30 ¥600; 31～40 ¥700; 41～50 ¥800
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

■上下面フライス機による平面度のばらつき比較



【試験方法】上記4材質(155×155×12mm)に1パス0.5mmずつフライス加工を行い、平面度を測定(3次元測定器)。

上記より通常のSUS303/304に比べ、焼鈍材品の方が加工後の平面度ばらつきが安定していることがわかります。

Price 価格

(例)PEFQM−255−100−10のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
255 × 29 = 7,390(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PEF□□	15 ～ 50	10～19.5	A×45	A×48	A×54	A×58	A×65	A×72	A×79
	50.5～100		A×25	A×26	A×29	A×31	A×35	A×37	A×42
	100.5～150		A×20	A×22	A×23	A×25	A×27	A×29	A×31
	20 ～ 50	20～25	A×42	A×43	A×43	A×44	A×51	A×52	A×54
	50.5～ 75		A×33	A×34	A×35	A×36	A×41	A×43	A×45
	75.5～100		A×25	A×27	A×28	A×29	A×32	A×35	A×37
	100.5～200		A×18	A×18	A×19	A×22	A×24	A×29	A×31
	25.5～ 50	25.5～40	A×39	A×40	A×40	A×45	A×52	A×56	A×60
	50.5～ 75		A×33	A×33	A×34	A×37	A×43	A×47	A×51
	75.5～100		A×26	A×27	A×29	A×32	A×38	A×40	A×44
	100.5～200		A×20	A×22	A×23	A×25	A×30	A×33	A×36
	200.5～500		−	A×17	A×19	A×21	A×28	A×30	A×32
	40.5～ 50	40.5～60	A×44	A×46	A×50	A×55	A×65	A×68	A×74
	50.5～ 75		A×36	A×40	A×42	A×47	A×57	A×60	A×65
	75.5～100		A×30	A×33	A×34	A×38	A×48	A×52	A×55
	100.5～200		A×25	A×25	A×28	A×31	A×40	A×42	A×45
	200.5～500		−	A×23	A×25	A×29	A×36	A×38	A×42
	60.5～ 75	60.5～80	A×40	A×44	A×46	A×51	A×64	A×69	A×74
	75.5～100		A×33	A×37	A×38	A×44	A×56	A×60	A×65
	100.5～200		A×27	A×29	A×32	A×36	A×47	A×52	A×56
	200.5～500		−	A×28	A×29	A×33	A×44	A×47	A×52
	80.5～100	80.5～100	A×34	A×39	A×42	A×49	A×63	A×67	A×73
	100.5～200		A×30	A×33	A×35	A×42	A×54	A×60	A×65
	200.5～500		−	A×29	A×33	A×37	A×48	A×54	A×59
	100.5～125	100.5～125	A×41	A×45	A×50	A×57	A×75	A×81	A×88
	125.5～200		A×34	A×37	A×40	A×48	A×65	A×71	A×77
	200.5～500		−	A×36	A×40	A×47	A×63	A×68	A×75
	125.5～200	125.5～150	A×37	A×42	A×46	A×55	A×75	A×81	A×89
	200.5～500		−	A×41	A×44	A×52	A×70	A×77	A×84
	150.5～200	150.5～160	A×42	A×46	A×51	A×61	A×81	A×89	A×97
	200.5～500		−	A×46	A×49	A×59	A×79	A×87	A×95
	160.5～200	160.5～200	A×47	A×53	A×58	A×69	A×96	A×104	A×115
	200.5～500		−	A×51	A×56	A×67	A×92	A×100	A×109

細長サイズ 大サイズは P.1083・1084 に掲載しています。

型式	A	B \ T	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PER□□	15 ～ 50	10～19.5	A×60	A×63	A×71	A×75	A×84	−	−
	50.5～100		A×33	A×33	A×36	A×39	A×44	−	−
	100.5～150		A×25	A×28	A×29	A×32	A×33	−	−
	20 ～ 50	20～25	A×58	A×60	A×61	A×62	A×70	A×71	A×73
	50.5～ 75		A×47	A×48	A×49	A×50	A×55	A×59	A×60
	75.5～100		A×34	A×36	A×37	A×39	A×43	A×47	A×49
	100.5～200		A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×36	A×39
	25.5～ 50	25.5～40	A×55	A×56	A×60	A×63	A×69	A×73	A×79
	50.5～ 75		A×45	A×45	A×47	A×51	A×59	A×63	A×67
	75.5～100		A×34	A×36	A×39	A×42	A×49	A×53	A×57
	100.5～200		A×26	A×28	A×31	A×32	A×38	A×42	A×45
	200.5～500		−	A×23	A×25	A×28	A×34	A×36	A×39
	40.5～ 50	40.5～60	A×61	A×64	A×68	A×74	A×87	A×92	A×98
	50.5～ 75		A×50	A×54	A×57	A×63	A×75	A×79	A×83
	75.5～100		A×41	A×43	A×46	A×51	A×62	A×66	A×70
	100.5～200		A×32	A×33	A×36	A×39	A×51	A×55	A×57
	200.5～500		−	A×31	A×32	A×36	A×45	A×47	A×52
	60.5～ 75	60.5～80	A×54	A×58	A×61	A×67	A×82	A×89	A×94
	75.5～100		A×44	A×48	A×50	A×57	A×70	A×77	A×81
	100.5～200		A×33	A×37	A×40	A×45	A×59	A×64	A×68
	200.5～500		A×11	A×34	A×37	A×42	A×54	A×59	A×63
	80.5～100	80.5～100	A×45	A×51	A×53	A×62	A×78	A×84	A×90
	100.5～200		A×36	A×41	A×44	A×52	A×67	A×72	A×78
	200.5～500		−	A×35	A×39	A×45	A×59	A×65	A×70
	100.5～125	100.5～125	A×54	A×58	A×63	A×72	A×95	A×101	A×109
	125.5～200		A×43	A×46	A×51	A×60	A×79	A×87	A×93
	200.5～500		A×17	A×46	A×50	A×58	A×76	A×83	A×91
	125.5～200	125.5～150	A×46	A×52	A×56	A×67	A×91	A×98	A×107
	200.5～500		−	A×49	A×54	A×63	A×85	A×93	A×100
	150.5～200	150.5～160	A×52	A×58	A×63	A×73	A×98	A×107	A×116
	200.5～500		−	A×58	A×63	A×73	A×97	A×105	A×114
	160.5～200	160.5～200	A×58	A×65	A×71	A×85	A×115	A×125	A×136
	200.5～500		−	A×64	A×70	A×81	A×110	A×120	A×130

SUS304 FREE ANNEALED PLATES -PRICE-

SUS304焼鈍材フリープレート 価格表

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

Price 価格

■数量スライド価格 (円1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜10
値引率	基準単価

円表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格(例)L−PEFQM−650−300−14.5のとき

A寸法 × 面積単価 ＝ 価格(1円単位は切捨)

650 × 127 ＝ 82,550(円)

■細長サイズ　H−PEF□□(6面フライス)　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	5〜5.5	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜19.5
H−PEF□□	150 〜200	10〜15	4,920	4,600	5,220	5,880	—
	200.5〜250		6,490	6,130	6,000	6,720	—
	250.5〜300		8,310	7,870	7,830	8,870	—
	300.5〜350		10,230	9,720	9,790	11,180	—
	350.5〜400		12,100	11,450	11,410	12,930	—
	400.5〜450		14,030	13,300	13,350	14,860	—
	450.5〜500		16,940	15,920	15,540	17,000	—
	500.5〜600		21,010	19,790	19,110	21,370	—
	600.5〜700		20,596	20,596	21,980	24,530	—
	700.5〜800		24,175	24,175	25,430	27,550	—
	150.5〜200	15.5〜19.5	5,500	5,110	5,780	6,390	6,850
	200.5〜300		9,510	8,940	8,650	9,620	9,930
	300.5〜350		11,640	10,970	10,750	11,730	12,450
	350.5〜400		13,840	12,990	12,580	13,600	14,430
	400.5〜450		15,980	15,030	14,660	15,950	16,880
	450.5〜500		19,550	18,220	16,900	18,400	19,420
	500.5〜600		24,140	22,540	21,080	23,030	24,260
	600.5〜700		20,194	20,194	24,260	26,490	27,870
	700.5〜800		23,709	23,709	28,200	29,700	31,280

■大サイズ　L−PEF□□(6面フライス)　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	5〜5.5	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30
L−PEF□□	300 〜 350	20〜25	A×26	A×29	A×29	A×33	A×38	A×39	A×41	A×42	—	—
	350.5〜 400		A×25	A×28	A×29	A×33	A×38	A×38	A×40	A×41	—	—
	400.5〜 450		A×25	A×28	A×28	A×32	A×37	A×37	A×40	A×40	—	—
	450.5〜 500		A×21	A×22	A×23	A×26	A×29	A×29	A×32	A×32	—	—
	500.5〜 600		A×21	A×23	A×23	A×26	A×30	A×30	A×33	A×33	—	—
	600.5〜 700		A×31	A×31	A×23	A×26	A×29	A×30	A×32	A×33	—	—
	700.5〜 800		A×32	A×32	A×23	A×26	A×29	A×29	A×32	A×32	—	—
	500.5〜 600	25.5〜40	A×21	A×23	A×24	A×27	A×31	A×31	A×34	A×35	A×39	A×45
	600.5〜 700		A×30	A×30	A×23	A×27	A×30	A×31	A×33	A×34	A×38	A×44
	700.5〜 800		A×30	A×30	A×23	A×26	A×30	A×31	A×33	A×34	A×37	A×43
	500.5〜 600	40.5〜50	A×22	A×24	A×25	A×29	A×33	A×34	A×36	A×37	A×41	A×47
	600.5〜 700		A×35	A×35	A×25	A×28	A×32	A×33	A×36	A×36	A×40	A×46
	700.5〜 800		A×36	A×36	A×24	A×28	A×32	A×33	A×35	A×36	A×39	A×46
	500.5〜 600	50.5〜60	A×25	A×27	A×28	A×33	A×37	A×37	A×40	A×41	A×46	A×54
	600.5〜 700		—	—	A×28	A×32	A×36	A×36	A×39	A×41	A×45	A×53
	700.5〜 800		—	—	A×27	A×32	A×36	A×36	A×39	A×40	A×45	A×52
	800.5〜 900		—	—	A×27	A×31	A×35	A×35	A×38	A×40	A×44	A×52
	900.5〜1000		—	—	A×29	A×34	A×39	A×39	A×42	A×43	A×47	A×56
	1000.5〜1100		—	—	—	A×46	A×39	A×39	A×41	A×43	A×47	A×56
	1100.5〜1200		—	—	—	A×42	A×38	A×38	A×41	A×43	A×47	A×56
	500.5〜 600	60.5〜80	A×31	A×33	A×35	A×40	A×44	A×46	A×49	A×52	A×57	A×65
	600.5〜 700		—	—	A×34	A×40	A×43	A×45	A×48	A×51	A×56	A×64
	700.5〜 800		—	—	A×34	A×39	A×43	A×44	A×47	A×50	A×56	A×63
	800.5〜 900		—	—	A×36	A×42	A×46	A×48	A×51	A×54	A×59	A×68
	900.5〜1000		—	—	A×36	A×41	A×46	A×47	A×50	A×52	A×58	A×67
	1000.5〜1100		—	—	—	A×50	A×45	A×47	A×50	A×53	A×58	A×67
	1100.5〜1200		—	—	—	A×46	A×45	A×47	A×50	A×52	A×58	A×66
	500.5〜 600	80.5〜100	A×37	A×40	A×42	A×47	A×52	A×55	A×59	A×62	A×68	A×78
	600.5〜 700		—	—	A×41	A×46	A×51	A×54	A×58	A×61	A×67	A×77
	700.5〜 800		—	—	A×40	A×46	A×51	A×53	A×57	A×60	A×66	A×76
	800.5〜 900		—	—	A×43	A×48	A×54	A×56	A×60	A×63	A×69	A×80
	900.5〜1000		—	—	A×42	A×48	A×54	A×55	A×60	A×62	A×69	A×79
	1000.5〜1100		—	—	—	A×56	A×53	A×56	A×59	A×62	A×68	A×79
	1100.5〜1200		—	—	—	A×56	A×53	A×55	A×59	A×62	A×68	A×78
	500.5〜 600	100.5〜146	A×51	A×54	—	—	A×72	A×75	A×80	A×85	A×93	A×105
	600.5〜 700		—	—	A×55	A×64	A×71	A×74	A×78	A×83	A×91	A×103
	700.5〜 800		—	—	A×54	A×64	A×70	A×73	A×77	A×82	A×90	A×101
	800.5〜 900		—	—	A×56	A×66	A×73	A×76	A×81	A×85	A×93	A×106
	900.5〜1000		—	—	A×56	A×66	A×73	A×75	A×80	A×85	A×93	A×105
	1000.5〜1100		—	—	—	A×64	A×72	A×75	A×79	A×84	A×92	A×104
	1100.5〜1200		—	—	—	A×64	A×72	A×74	A×80	A×83	A×91	A×103

■大サイズ　L−PEF□□(6面フライス)　A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B \ T	6〜7.5	8〜9.5	10〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30
L−PEF□□	500.5〜 600	146.5〜200	—	A×75	A×86	A×96	A×98	A×105	A×111	A×123	A×137
	600.5〜 700		—	A×74	A×85	A×94	A×96	A×103	A×108	A×120	A×134
	700.5〜 800		—	A×76	A×87	A×97	A×100	A×106	A×111	A×123	A×138
	800.5〜 900		—	A×75	A×86	A×96	A×98	A×104	A×110	A×122	A×136
	900.5〜1000		—	A×74	A×85	A×95	A×98	A×103	A×109	A×121	A×134
	1000.5〜1100		—	—	A×70	A×94	A×97	A×102	A×108	A×120	A×133
	1100.5〜1200		—	—	A×70	A×94	A×96	A×102	A×108	A×119	A×133
	200.5〜 250	200.5〜250	A×92	A×98	A×114	A×124	A×130	A×138	A×145	A×159	A×179
	250.5〜 300		A×89	A×95	A×110	A×120	A×126	A×133	A×139	A×154	A×173
	300.5〜 350		—	A×93	A×108	A×118	A×123	A×130	A×137	A×151	A×169
	350.5〜 400		—	A×91	A×106	A×116	A×121	A×128	A×134	A×149	A×166
	400.5〜 450		—	A×90	A×104	A×114	A×119	A×126	A×132	A×147	A×164
	450.5〜 500		—	A×89	A×103	A×112	A×118	A×124	A×131	A×145	A×162
	500.5〜 600		—	A×92	A×106	A×116	A×121	A×129	A×134	A×149	A×166
	600.5〜 700		—	A×90	A×104	A×114	A×119	A×125	A×132	A×146	A×163
	700.5〜 800		—	A×92	A×107	A×117	A×122	A×128	A×135	A×149	A×167
	800.5〜 900		—	A×91	A×106	A×116	A×120	A×127	A×133	A×147	A×165
	900.5〜1000		—	A×90	A×105	A×114	A×119	A×126	A×132	A×146	A×163
	1000.5〜1100		—	—	A×97	A×113	A×118	A×125	A×131	A×145	A×162
	1100.5〜1200		—	—	A×97	A×112	A×118	A×124	A×130	A×144	A×161
	250.5〜 300	250.5〜300	A×107	A×112	A×129	A×143	A×147	A×157	A×165	A×182	A×205
	300.5〜 350		—	A×110	A×127	A×139	A×145	A×153	A×162	A×178	A×200
	350.5〜 400		—	A×108	A×125	A×137	A×142	A×150	A×159	A×175	A×196
	400.5〜 450		—	A×106	A×123	A×135	A×140	A×148	A×157	A×173	A×193
	450.5〜 500		—	A×105	A×121	A×133	A×139	A×146	A×155	A×171	A×191
	500.5〜 600		—	A×109	A×125	A×137	A×142	A×150	A×159	A×175	A×197
	600.5〜 700		—	A×111	A×127	A×140	A×145	A×153	A×162	A×177	A×199
	700.5〜 800		—	A×108	A×125	A×137	A×143	A×150	A×159	A×175	A×196
	800.5〜 900		—	A×107	A×124	A×136	A×141	A×148	A×157	A×173	A×193
	900.5〜1000		—	A×106	A×122	A×135	A×140	A×147	A×156	A×171	A×192
	1000.5〜1100		—	—	A×123	A×134	A×139	A×146	A×155	A×170	A×190
	1100.5〜1200		—	—	A×123	A×142	A×147	A×154	A×163	A×178	A×201
	300.5〜 350	300.5〜350	—	A×127	A×146	A×160	A×168	A×176	A×186	A×206	A×231
	350.5〜 400		—	A×124	A×144	A×157	A×165	A×173	A×183	A×203	A×226
	400.5〜 450		—	A×123	A×142	A×155	A×162	A×170	A×181	A×200	A×222
	450.5〜 500		—	A×122	A×140	A×153	A×160	A×168	A×179	A×197	A×220
	500.5〜 600		—	A×125	A×144	A×158	A×165	A×173	A×183	A×204	A×226
	600.5〜 700		—	A×126	A×146	A×160	A×167	A×175	A×185	A×204	A×229
	700.5〜 800		—	A×125	A×144	A×158	A×165	A×172	A×183	A×201	A×225
	800.5〜 900		—	A×123	A×142	A×156	A×163	A×170	A×180	A×199	A×221
	900.5〜1000		—	A×122	A×141	A×154	A×160	A×169	A×179	A×197	A×220
	1000.5〜1100		—	—	A×141	A×153	A×159	A×167	A×177	A×196	A×218
	1100.5〜1200		—	—	A×141	A×162	A×168	A×176	A×186	A×204	A×229
	350.5〜 400	350.5〜400	—	—	A×164	A×179	A×185	A×196	A×207	A×230	A×255
	400.5〜 450		—	—	A×162	A×177	A×183	A×194	A×204	A×226	A×251
	450.5〜 500		—	—	A×165	A×181	A×187	A×198	A×208	A×229	A×257
	500.5〜 600		—	—	A×169	A×185	A×193	A×202	A×213	A×236	A×263
	600.5〜 700		—	—	A×166	A×182	A×189	A×198	A×209	A×231	A×257
	700.5〜 800		—	—	A×164	A×179	A×185	A×195	A×206	A×228	A×253
	800.5〜 900		—	—	A×162	A×177	A×183	A×193	A×204	A×224	A×250
	900.5〜1000		—	—	A×160	A×175	A×181	A×191	A×202	A×222	A×248
	1000.5〜1100		—	—	A×159	A×184	A×190	A×200	A×210	A×231	A×259
	1100.5〜1200		—	—	A×161	A×182	A×188	A×198	A×209	A×229	A×257
	400.5〜 450	400.5〜450	—	—	A×180	A×196	A×205	A×216	A×229	A×253	A×280
	450.5〜 500		—	—	A×183	A×200	A×209	A×220	A×233	A×255	A×285
	500.5〜 600		—	—	A×189	A×206	A×214	A×225	A×239	A×263	A×292
	600.5〜 700		—	—	A×184	A×201	A×210	A×221	A×234	A×258	A×287
	700.5〜 800		—	—	A×181	A×198	A×207	A×217	A×230	A×254	A×283
	800.5〜 900		—	—	A×180	A×196	A×205	A×215	A×228	A×251	A×278
	900.5〜1000		—	—	A×178	A×194	A×203	A×213	A×226	A×248	A×275
	1000.5〜1100		—	—	A×171	A×204	A×212	A×222	A×234	A×256	A×287
	1100.5〜1200		—	—	A×174	A×201	A×210	A×220	A×233	A×255	A×285
	450.5〜 500	450.5〜500	—	—	A×203	A×222	A×231	A×242	A×256	A×281	A×296
	500.5〜 600		—	—	A×208	A×227	A×236	A×249	A×263	A×290	A×303
	600.5〜 700		—	—	A×204	A×223	A×232	A×243	A×259	A×284	A×297
	700.5〜 800		—	—	A×201	A×219	A×228	A×239	A×254	A×279	A×292
	800.5〜 900		—	—	A×199	A×217	A×225	A×237	A×251	A×275	A×288
	900.5〜1000		—	—	A×206	A×226	A×234	A×245	A×260	A×267	A×299
	1000.5〜1100		—	—	A×201	A×224	A×232	A×243	A×257	A×265	A×297
	1100.5〜1200		—	—	A×206	A×222	A×231	A×242	A×239	A×263	A×293
	500.5〜 600	500.5〜600	—	—	A×237	A×259	A×269	A×282	A×281	A×310	A×344
	600.5〜 650		—	—	A×235	A×256	A×266	A×280	A×279	A×307	A×341
	650.5〜 700		—	—	A×245	A×268	A×278	A×274	A×290	A×318	A×356
	700.5〜 800		—	—	A×250	A×273	A×284	A×279	A×295	A×325	A×362
	800.5〜 900		—	—	A×247	A×269	A×280	A×276	A×291	A×321	A×357
	900.5〜1000		—	—	A×244	A×266	A×276	A×273	A×288	A×316	A×353
	1000.5〜1100		—	—	A×235	A×263	A×274	A×270	A×286	A×313	A×350
	1100.5〜1200		—	—	A×234	A×261	A×272	A×267	A×284	A×311	A×347
	600.5〜 700	600.5〜700	—	—	A×293	A×301	A×313	A×328	A×348	A×382	A×426
	700.5〜 800		—	—	A×288	A×296	A×308	A×323	A×341	A×374	A×417
	800.5〜 900		—	—	A×284	A×291	A×303	A×317	A×336	A×369	A×411
	900.5〜1000		—	—	A×281	A×288	A×300	A×314	A×333	A×365	A×408
	1000.5〜1100		—	—	A×271	A×286	A×297	A×312	A×330	A×362	A×404
	1100.5〜1200		—	—	A×270	A×283	A×295	A×308	A×327	A×359	A×400
	700.5〜 800	700.5〜800	—	—	A×324	A×377	A×388	A×403	A×433	A×464	A×536
	800.5〜 900		—	—	A×334	A×390	A×400	A×414	A×444	A×475	A×548
	900.5〜1000		—	—	A×331	A×386	A×396	A×410	A×439	A×470	A×542
	1000.5〜1100		—	—	A×328	A×382	A×392	A×406	A×435	A×466	A×537
	1100.5〜1200		—	—	A×326	A×380	A×390	A×404	A×433	A×463	A×533
	800.5〜 900	800.5〜 900	—	—	A×373	A×434	A×446	A×462	A×495	A×530	A×610
	900.5〜1000		—	—	A×370	A×431	A×442	A×458	A×491	A×526	A×605
	1000.5〜1100		—	—	A×367	A×427	A×438	A×454	A×486	A×521	A×600
	1100.5〜1200		—	—	A×365	A×424	A×435	A×451	A×483	A×518	A×596
	900.5〜1000	900.5〜 1000	—	—	A×409	A×476	A×488	A×506	A×542	A×581	A×669
	1000.5〜1100		—	—	A×406	A×471	A×484	A×502	A×537	A×576	A×662
	1100.5〜1200		—	—	A×403	A×468	A×481	A×498	A×534	A×573	A×658

SUS316 FREE PLATES

SUS316フリープレート

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■SUS316の特長
・SUS304を超える耐食性を持つ
オーステナイト系ステンレスです。


6面フライス

6面フライス+上下面サーフェイス



P316□□ (フライス加工) P316F□□ (サーフェイス研磨) P316S□□



M 材質 SUS316

型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	A	B A≧B	T
P316	F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	15～500	10～200	8～30

①板厚公差

上下面仕上	P	Q	N	M
F(フライス加工)	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
S(サーフェイス研磨)	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準 (最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	上下面仕上 S(サーフェイス研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012
平面度(100mmに対して)	T8～15.5	0.07	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015
	T26～30	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り		C0.2～C0.5	

Order 注文例

型式 Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
P316	F	Q	M	−255	−155	−18

Delivery 出荷日

●P316F□□
3 日目発送 ストーク A 800円/1本 P.82
(同一サイズ3本以上は一律2,160円)

●P316S□□
5 日目発送 ストーク B 800円/1本 P.82
(同一サイズ3本以上は一律2,160円)

Alteration 追加工

型式 − A − B − T −(CSC・CBC・CCA…etc.)
P316FNM − 300 − 155 − 20 −CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
			
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯› C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⋯› C0.5～C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯› CCA5−CCD5
¥/1Code	800	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

Price 価格
(例)P316FQM−255−100−10.5のとき
A寸法 255 × 面積単価 41 = 価格(1円単位は切捨) 10,450(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

(表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	8～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
P316F□□	15 ～ 50	10～19.5	A×59	A×67	A×71	A×80	A×90	A×98
	50.5～100		A×32	A×35	A×38	A×43	A×46	A×53
	100.5～150		A×26	A×28	A×31	A×33	A×36	A×38
	20 ～ 50	20～25	A×52	A×54	A×55	A×63	A×64	A×67
	50.5～ 75		A×42	A×42	A×45	A×51	A×54	A×56
	75.5～100		A×32	A×34	A×35	A×39	A×44	A×46
	100.5～200		A×25	A×27	A×30	A×32	A×39	A×41
	25.5～ 50	25.5～40	A×50	A×50	A×56	A×65	A×69	A×74
	50.5～ 75		A×41	A×43	A×46	A×54	A×59	A×63
	75.5～100		A×33	A×35	A×40	A×48	A×50	A×55
	100.5～200		A×26	A×28	A×31	A×38	A×42	A×45
	200.5～500		−	A×23	A×26	A×34	A×37	A×40
	40.5～ 50	40.5～60	A×58	A×63	A×68	A×82	A×86	A×92
	50.5～ 75		A×49	A×53	A×58	A×71	A×75	A×80
	75.5～100		A×41	A×43	A×48	A×61	A×65	A×69
	100.5～200		A×31	A×34	A×38	A×51	A×53	A×57
	200.5～500		−	A×31	A×36	A×46	A×48	A×53
	60.5～ 75	60.5～80	A×54	A×58	A×64	A×80	A×87	A×93
	75.5～100		A×46	A×48	A×56	A×70	A×76	A×81
	100.5～200		A×36	A×39	A×46	A×60	A×65	A×71
	200.5～500		−	A×36	A×42	A×56	A×60	A×65
	80.5～100	80.5～100	A×49	A×53	A×62	A×79	A×86	A×92
	100.5～200		A×41	A×44	A×53	A×68	A×76	A×82
	200.5～500		−	A×41	A×48	A×61	A×68	A×74
	100.5～125	100.5～125	A×56	A×63	A×72	A×96	A×103	A×111
	125.5～200		A×46	A×51	A×61	A×83	A×91	A×98
	200.5～500		−	A×51	A×60	A×80	A×87	A×95
	125.5～200	125.5～150	A×53	A×58	A×70	A×96	A×104	A×113
	200.5～500		−	A×56	A×66	A×90	A×98	A×107
	150.5～200	150.5～160	A×58	A×65	A×77	A×104	A×114	A×123
	200.5～500		−	A×63	A×75	A×102	A×111	A×121
	160.5～200	160.5～200	A×67	A×73	A×89	A×122	A×133	A×146
	200.5～500		−	A×71	A×86	A×118	A×129	A×139

型式	A	B \ T	8～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
P316S□□	15 ～ 50	10～19.5	A×78	A×88	A×93	A×105	−	−
	50.5～100		A×42	A×46	A×48	A×56	−	−
	100.5～150		A×34	A×36	A×39	A×42	−	−
	20 ～ 50	20～25	A×68	A×70	A×71	A×81	A×82	−
	50.5～ 75		A×55	A×54	A×58	A×65	A×68	−
	75.5～100		A×41	A×43	A×44	A×49	A×54	−
	100.5～200		A×32	A×34	A×37	A×39	A×48	−
	25.5～ 50	25.5～40	A×64	A×64	A×72	A×82	A×87	A×92
	50.5～ 75		A×53	A×55	A×58	A×68	A×74	A×79
	75.5～100		A×42	A×44	A×50	A×59	A×62	A×68
	100.5～200		A×33	A×35	A×39	A×46	A×51	A×54
	200.5～500		−	A×28	A×32	A×41	A×45	A×48
	40.5～ 50	40.5～60	A×74	A×80	A×87	A×102	A×107	A×115
	50.5～ 75		A×63	A×67	A×73	A×89	A×93	A×99
	75.5～100		A×52	A×54	A×60	A×75	A×80	A×83
	100.5～200		A×39	A×42	A×47	A×62	A×65	A×68
	200.5～500		−	A×38	A×44	A×55	A×58	A×63
	60.5～ 75	60.5～80	A×68	A×72	A×79	A×98	A×107	A×113
	75.5～100		A×57	A×59	A×68	A×85	A×92	A×97
	100.5～200		A×44	A×48	A×55	A×71	A×78	A×84
	200.5～500		−	A×43	A×50	A×67	A×71	A×77
	80.5～100	80.5～100	A×61	A×65	A×75	A×95	A×103	A×109
	100.5～200		A×50	A×53	A×63	A×81	A×89	A×96
	200.5～500		−	A×49	A×56	A×72	A×80	A×86
	100.5～125	100.5～125	A×69	A×77	A×87	A×116	A×123	A×132
	125.5～200		A×56	A×61	A×72	A×98	A×108	A×114
	200.5～500		−	A×61	A×71	A×95	A×103	A×111
	125.5～200	125.5～150	A×64	A×69	A×83	A×113	A×122	A×131
	200.5～500		−	A×67	A×78	A×105	A×115	A×124
	150.5～200	150.5～160	A×69	A×77	A×91	A×122	A×133	A×143
	200.5～500		−	A×75	A×89	A×119	A×130	A×140
	160.5～200	160.5～200	A×80	A×87	A×104	A×143	A×156	A×170
	200.5～500		−	A×85	A×102	A×138	A×151	A×161

SUS430フリープレート

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■SUS430の特長
耐食性に優れたフェライト系ステンレス。
磁性を持ち、加工時の反り対策にお奨めです。
焼入れ硬化性はありません。





PL□□□　（フライス加工）PLF□□　（ロータリー研磨）PLR□□　（サーフェイス研磨）PLS□□



型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差	②A・B寸公差	A	B A≧B	T
PL	F（フライス加工） R（ロータリー研磨） S（サーフェイス研磨）	P Q N M	P Q N M	20～500	20～200	5～30

①板厚公差

上下面仕上	P	Q	N	M
F（フライス加工）	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
R（ロータリー研磨）	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
S（サーフェイス研磨）	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F（フライス加工） R（ロータリー研磨） S（サーフェイス研磨）	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

（最大値）

項目		上下面仕上 F（フライス加工）	R（ロータリー研磨）	S（サーフェイス研磨）
板厚平行度（100mmに対して）		0.05	0.012	0.012
平面度（100mmに対して）	T5～7.5	0.1	0.05	0.05
	T8～15.5	0.07	0.03	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015	0.015
	T26～30	0.05	0.012	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		C0.2～C0.5		

Order 注文例

型式								
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	−	A	−	B	−	T
PL	F	Q	M	−	255	−	155	−	18

Delivery 出荷日

●PLF□□
3 日目発送　ストークT 800円/1本　ストークA 200円/1本　P.82
（?）同一サイズ3本以上は一律540円（ストークTは除く）

●PLR□□
3 日目発送　ストークA 800円/1本　P.82
（?）同一サイズ3本以上は一律2,160円

●PLS□□
5 日目発送　ストークB 800円/1本　P.82
（?）同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工

型式 − A − B − T −（CSC・CBC・CCA…etc.）
PLRNM − 300 − 155 − 20 − CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations			
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 …→ C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 …→ C0.5～C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーを C5でカットする場合…→ CCA5−CCD5
¥/1Code	800	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

■ステンレス材耐食性（参考）
試験方法　複合腐食試験として
JIS H 8502 サイクル試験方法に準拠
試験条件　①塩水噴霧試験（5% NaCl, 35℃）2hr
②乾燥（60℃）
③湿潤（85%RH 50℃）
試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観を比較。

	SUS430	SUS303	SUS304
試験前			
48H			
168H			

Price 価格

（例）PLFQM−255−100−10のとき

A寸法		面積単価		価格（1円単位は切捨）
255	×	21	＝	5,350（円）

■数量スライド価格（?）1円単位切り捨て）P.81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

（?）表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PLF□□	20 ～ 50	20～25	A×33	A×32	A×30	A×30	A×31	A×32	A×36	A×38	A×39
	50.5～ 75		A×26	A×25	A×24	A×25	A×26	A×27	A×29	A×30	A×32
	75.5～100		A×19	A×19	A×18	A×19	A×20	A×21	A×22	A×25	A×27
	100.5～250		A×12	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×20	A×22
	250.5～350		–	A×12	A×12	A×13	A×13	A×15	A×17	A×21	A×23
	25.5～ 50	25.5～40	A×23	A×30	A×29	A×29	A×30	A×33	A×37	A×40	A×43
	50.5～ 75		A×20	A×25	A×24	A×24	A×26	A×28	A×30	A×34	A×37
	75.5～100		A×16	A×19	A×19	A×20	A×22	A×22	A×26	A×29	A×30
	100.5～200		A×13	A×13	A×13	A×15	A×16	A×17	A×21	A×23	A×25
	200.5～500		–	–	–	A×12	A×13	A×14	A×18	A×21	A×22
	40.5～ 50	40.5～60	A×35	A×33	A×32	A×35	A×38	A×40	A×47	A×49	A×53
	50.5～ 75		A×29	A×28	A×28	A×29	A×30	A×34	A×39	A×44	A×47
	75.5～100		A×22	A×22	A×22	A×24	A×26	A×28	A×32	A×37	A×39
	100.5～200		A×16	A×15	A×17	A×18	A×20	A×22	A×27	A×30	A×31
	200.5～500		–	–	A×15	A×16	A×18	A×20	A×24	A×28	A×29
	60.5～ 75	60.5～80	A×29	A×28	A×29	A×31	A×33	A×37	A×44	A×49	A×51
	75.5～100		A×22	A×22	A×24	A×26	A×29	A×30	A×38	A×43	A×46
	100.5～200		A×17	A×17	A×19	A×21	A×22	A×26	A×31	A×36	A×39
	200.5～500		–	–	A×17	A×19	A×21	A×23	A×29	A×33	A×36
	80.5～100	80.5～100	A×24	A×24	A×25	A×29	A×30	A×34	A×41	A×48	A×50
	100.5～200		A×19	A×19	A×20	A×23	A×25	A×29	A×35	A×41	A×44
	200.5～500		–	–	A×19	A×21	A×23	A×27	A×32	A×38	A×41
	100.5～125	100.5～125	A×28	A×28	A×30	A×31	A×36	A×43	A×53	A×61	A×64
	125.5～200		A×22	A×22	A×23	A×26	A×29	A×35	A×46	A×51	A×56
	200.5～500		–	–	A×23	A×26	A×29	A×34	A×44	A×49	A×54
	125.5～200	125.5～150	A×23	A×23	A×26	A×29	A×32	A×40	A×50	A×60	A×64
	200.5～500		–	–	A×25	A×29	A×31	A×38	A×48	A×56	A×61
	150.5～200	150.5～160	A×27	A×27	A×29	A×31	A×36	A×44	A×55	A×64	A×68
	200.5～500		–	–	A×29	A×31	A×36	A×43	A×54	A×63	A×67
	160.5～200	160.5～200	A×29	A×29	A×32	A×36	A×42	A×50	A×65	A×76	A×83
	200.5～500		–	–	A×31	A×36	A×40	A×48	A×63	A×73	A×80

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PLR□□	20 ～ 50	20～25	A×47	A×45	A×42	A×43	A×44	A×45	A×47	A×48	A×49
	50.5～ 75		A×36	A×34	A×33	A×34	A×35	A×36	A×37	A×40	A×41
	75.5～100		A×26	A×26	A×25	A×26	A×27	A×28	A×29	A×32	A×33
	100.5～250		A×16	A×16	A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×25	A×26
	250.5～350		–	A×14	A×15	A×16	A×16	A×18	A×18	A×24	A×26
	25.5～ 50	25.5～40	A×32	A×41	A×39	A×40	A×41	A×45	A×47	A×50	A×54
	50.5～ 75		A×27	A×33	A×32	A×32	A×34	A×36	A×39	A×43	A×46
	75.5～100		A×22	A×26	A×25	A×26	A×28	A×29	A×32	A×35	A×38
	100.5～200		A×18	A×18	A×18	A×20	A×21	A×22	A×26	A×29	A×30
	200.5～500		–	–	–	A×15	A×17	A×19	A×21	A×25	A×27
	40.5～ 50	40.5～60	A×46	A×44	A×42	A×45	A×48	A×52	A×59	A×63	A×67
	50.5～ 75		A×37	A×35	A×35	A×37	A×40	A×43	A×49	A×54	A×57
	75.5～100		A×29	A×28	A×29	A×29	A×32	A×34	A×41	A×45	A×47
	100.5～200		A×20	A×20	A×21	A×22	A×25	A×27	A×32	A×36	A×38
	200.5～500		–	–	A×19	A×20	A×22	A×24	A×29	A×32	A×34
	60.5～ 75	60.5～80	A×36	A×35	A×37	A×40	A×43	A×46	A×54	A×61	A×63
	75.5～100		A×29	A×29	A×30	A×32	A×35	A×38	A×46	A×51	A×53
	100.5～200		A×22	A×22	A×23	A×25	A×28	A×30	A×37	A×43	A×46
	200.5～500		–	–	A×20	A×23	A×25	A×28	A×34	A×39	A×41
	80.5～100	80.5～100	A×30	A×30	A×31	A×34	A×37	A×42	A×49	A×56	A×59
	100.5～200		A×24	A×23	A×24	A×28	A×29	A×34	A×42	A×48	A×50
	200.5～500		–	–	A×22	A×24	A×27	A×29	A×35	A×40	A×43
	100.5～125	100.5～125	A×35	A×34	A×36	A×39	A×44	A×48	A×60	A×68	A×71
	125.5～200		A×27	A×26	A×29	A×30	A×35	A×39	A×49	A×57	A×61
	200.5～500		–	–	A×28	A×30	A×34	A×38	A×48	A×55	A×59
	125.5～200	125.5～150	A×28	A×28	A×30	A×34	A×38	A×44	A×56	A×65	A×69
	200.5～500		–	–	A×29	A×32	A×37	A×41	A×52	A×61	A×65
	150.5～200	150.5～160	A×33	A×31	A×34	A×37	A×42	A×48	A×61	A×70	A×74
	200.5～500		–	–	A×33	A×37	A×42	A×47	A×60	A×68	A×73
	160.5～200	160.5～200	A×35	A×34	A×38	A×42	A×48	A×55	A×71	A×83	A×88
	200.5～500		–	–	A×37	A×42	A×48	A×53	A×68	A×79	A×85

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PLS□□	20 ～ 50	20～25	A×56	A×53	A×50	A×50	A×51	A×52	A×54	A×56	A×56
	50.5～ 75		A×43	A×41	A×40	A×41	A×41	A×42	A×43	A×46	A×47
	75.5～100		A×31	A×30	A×29	A×30	A×31	A×32	A×32	A×36	A×38
	100.5～250		A×19	A×19	A×19	A×20	A×21	A×23	A×21	A×27	A×29
	250.5～350		–	A×17	A×17	A×18	A×18	A×20	A×20	A×26	A×28
	25.5～ 50	25.5～40	A×38	A×49	A×47	A×47	A×48	A×51	A×53	A×57	A×61
	50.5～ 75		A×32	A×40	A×38	A×38	A×40	A×42	A×44	A×48	A×50
	75.5～100		A×26	A×30	A×29	A×30	A×32	A×33	A×36	A×39	A×42
	100.5～200		A×21	A×21	A×21	A×23	A×24	A×25	A×28	A×31	A×32
	200.5～500		–	–	–	A×17	A×19	A×21	A×23	A×27	A×28
	40.5～ 50	40.5～60	A×53	A×50	A×48	A×51	A×55	A×59	A×67	A×70	A×73
	50.5～ 75		A×43	A×41	A×40	A×43	A×45	A×48	A×56	A×60	A×62
	75.5～100		A×32	A×31	A×32	A×33	A×36	A×38	A×45	A×49	A×50
	100.5～200		A×23	A×22	A×24	A×25	A×27	A×29	A×35	A×39	A×40
	200.5～500		–	–	A×21	A×22	A×24	A×27	A×30	A×34	A×36
	60.5～ 75	60.5～80	A×42	A×40	A×42	A×45	A×48	A×50	A×60	A×67	A×67
	75.5～100		A×32	A×32	A×33	A×36	A×38	A×42	A×50	A×56	A×57
	100.5～200		A×25	A×24	A×26	A×27	A×29	A×32	A×40	A×45	A×48
	200.5～500		–	–	A×22	A×25	A×27	A×29	A×36	A×41	A×43
	80.5～100	80.5～100	A×34	A×33	A×34	A×38	A×40	A×45	A×53	A×60	A×62
	100.5～200		A×27	A×26	A×27	A×29	A×32	A×36	A×44	A×50	A×52
	200.5～500		–	–	A×24	A×26	A×29	A×32	A×39	A×45	A×47
	100.5～125	100.5～125	A×39	A×38	A×40	A×43	A×48	A×53	A×66	A×75	A×77
	125.5～200		A×29	A×28	A×30	A×32	A×37	A×42	A×53	A×61	A×63
	200.5～500		–	–	A×29	A×32	A×36	A×41	A×51	A×58	A×62
	125.5～200	125.5～150	A×30	A×29	A×32	A×36	A×40	A×47	A×59	A×69	A×72
	200.5～500		–	–	A×31	A×34	A×38	A×44	A×55	A×63	A×67
	150.5～200	150.5～160	A×36	A×34	A×36	A×39	A×44	A×51	A×65	A×75	A×78
	200.5～500		–	–	A×36	A×39	A×44	A×50	A×63	A×73	A×76
	160.5～200	160.5～200	A×38	A×36	A×40	A×44	A×50	A×58	A×75	A×87	A×92
	200.5～500		–	–	A×39	A×44	A×49	A×56	A×72	A×82	A×87

ミスミ FAメカ2009　かんたん型番チェックは…　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

SUS440Cフリープレート

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■SUS440Cの特長
熱処理によりステンレス鋼の中で
最高硬度を持つマルテンサイト系ステンレスです。







型式				指定0.5mm単位		
Type	上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	A	B (A≧B)	T
PM	F(フライス加工) R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	20～500	20～200	5～30

①板厚公差

上下面仕上	P	Q	N	M
F(フライス加工)	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
R(ロータリー研磨)	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
S(サーフェイス研磨)	+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

(最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	R(ロータリー研磨)	S(サーフェイス研磨)
板厚平行度(100mmに対して)		0.05	0.012	0.012
平面度(100mmに対して)	T5～7.5	0.1	0.05	0.05
	T8～15.5	0.07	0.03	0.03
	T16～25.5	0.05	0.015	0.015
	T26～30	0.05	0.012	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		C0.2～C0.5		

Order 注文例

型式					A		B		T
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差						
PM	F	Q	M	−	255	−	155	−	18

Delivery 出荷日

●PMF□□
3 日目発送 | ストークT 800円/1本 / ストークA 200円/1本 P.82
(♀)同一サイズ3本以上は一律540円(ストークTは除く)

●PMR□□
3 日目発送 | ストークA 800円/1本 P.82
(♀)同一サイズ3本以上は一律2,160円

●PMS□□
5 日目発送 | ストークB 800円/1本 P.82
(♀)同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工

型式	A	B	T	(CSC・CBC・CCA…etc.)
PMRNM	300	155	20	CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
			
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⇢ C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2～C0.5 ⇢ C0.5～C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⇢ CCA5−CCD5 指定1mm ¥/1Code: 1～5 200 / 6～10 250 / 11～20 450 / 21～30 600 / 31～40 700 / 41～50 800
¥/1Code	800	800	Spec.参照

Price 価格
(例)PMFQM−255−100−10のとき
A寸法 255 × 面積単価 25 = 価格(1円単位は切捨) 6,370(円)

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

♀表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PMF□□	20 ～ 50	20～25	A×48	A×48	A×36	A×37	A×38	A×39	A×43	A×45	A×47
	50.5～ 75		A×39	A×39	A×29	A×30	A×31	A×32	A×34	A×37	A×39
	75.5～100		A×29	A×29	A×22	A×23	A×24	A×25	A×27	A×30	A×32
	100.5～250		−	−	A×14	A×15	A×16	A×18	A×19	A×24	A×26
	250.5～350		−	−	−	A×15	A×17	A×18	A×19	A×24	A×26
	25.5～ 50	25.5～40	A×46	A×46	A×35	A×35	A×36	A×40	A×44	A×48	A×51
	50.5～ 75		A×38	A×38	A×29	A×29	A×30	A×33	A×37	A×41	A×44
	75.5～100		A×30	A×30	A×23	A×24	A×26	A×28	A×31	A×34	A×37
	100.5～200		−	−	A×16	A×18	A×20	A×21	A×25	A×29	A×30
	200.5～500		−	−	−	A×14	A×16	A×18	A×21	A×25	A×27
	40.5～ 50	40.5～60	A×54	A×54	A×39	A×42	A×45	A×48	A×56	A×60	A×65
	50.5～ 75		A×46	A×46	A×32	A×35	A×38	A×41	A×48	A×52	A×55
	75.5～100		A×37	A×37	A×27	A×29	A×30	A×33	A×40	A×45	A×47
	100.5～200		−	−	A×21	A×22	A×24	A×27	A×32	A×37	A×39
	200.5～500		−	−	−	A×20	A×22	A×25	A×29	A×33	A×36
	60.5～ 75	60.5～80	A×49	A×49	A×35	A×38	A×41	A×45	A×53	A×60	A×63
	75.5～100		A×41	A×41	A×29	A×31	A×34	A×37	A×46	A×51	A×54
	100.5～200		−	−	A×23	A×25	A×28	A×30	A×38	A×44	A×48
	200.5～500		−	−	−	A×23	A×26	A×29	A×35	A×40	A×44
	80.5～100	80.5～100	−	−	A×30	A×34	A×36	A×42	A×49	A×57	A×61
	100.5～200		−	−	A×25	A×28	A×30	A×34	A×43	A×49	A×53
	200.5～500		−	−	−	A×25	A×28	A×31	A×38	A×45	A×48
	100.5～125	100.5～125	−	−	A×36	A×39	A×44	A×48	A×61	A×69	A×74
	125.5～200		−	−	A×29	A×31	A×35	A×40	A×51	A×60	A×65
	200.5～500		−	−	−	A×30	A×35	A×40	A×49	A×58	A×63
	125.5～200	125.5～150	−	−	A×31	A×35	A×40	A×46	A×58	A×68	A×74
	200.5～500		−	−	−	A×34	A×38	A×43	A×55	A×65	A×70
	150.5～200	150.5～160	−	−	A×34	A×38	A×43	A×49	A×64	A×73	A×80
	200.5～500		−	−	−	A×38	A×43	A×48	A×62	A×72	A×78
	160.5～200	160.5～200	−	−	A×39	A×44	A×50	A×58	A×75	A×87	A×95
	200.5～500		−	−	−	A×44	A×49	A×56	A×72	A×84	A×91

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PMR□□	20 ～ 50	20～25	A×63	A×63	A×48	A×49	A×49	A×51	A×53	A×55	A×56
	50.5～ 75		A×50	A×50	A×38	A×39	A×40	A×41	A×42	A×46	A×47
	75.5～100		A×38	A×38	A×28	A×29	A×30	A×31	A×32	A×36	A×38
	100.5～250		−	−	A×19	A×19	A×20	A×22	A×22	A×28	A×30
	250.5～350		−	−	−	A×19	A×21	A×22	A×23	A×29	A×31
	25.5～ 50	25.5～40	A×59	A×59	A×45	A×45	A×46	A×50	A×53	A×58	A×62
	50.5～ 75		A×48	A×48	A×37	A×37	A×39	A×42	A×45	A×49	A×52
	75.5～100		A×39	A×39	A×29	A×30	A×31	A×33	A×37	A×41	A×44
	100.5～200		−	−	A×21	A×22	A×24	A×25	A×29	A×33	A×35
	200.5～500		−	−	−	A×18	A×19	A×21	A×24	A×28	A×30
	40.5～ 50	40.5～60	A×67	A×67	A×48	A×51	A×55	A×59	A×67	A×72	A×76
	50.5～ 75		A×56	A×56	A×40	A×43	A×45	A×49	A×57	A×62	A×65
	75.5～100		A×44	A×44	A×32	A×34	A×37	A×40	A×47	A×51	A×54
	100.5～200		−	−	A×24	A×25	A×28	A×30	A×37	A×42	A×43
	200.5～500		−	−	−	A×23	A×25	A×28	A×32	A×37	A×39
	60.5～ 75	60.5～80	A×59	A×59	A×42	A×46	A×49	A×52	A×62	A×69	A×72
	75.5～100		A×48	A×48	A×34	A×37	A×40	A×44	A×52	A×59	A×62
	100.5～200		−	−	A×26	A×28	A×31	A×35	A×43	A×49	A×52
	200.5～500		−	−	−	A×26	A×29	A×32	A×39	A×45	A×47
	80.5～100	80.5～100	−	−	A×36	A×39	A×42	A×48	A×57	A×64	A×68
	100.5～200		−	−	A×28	A×31	A×34	A×39	A×48	A×55	A×58
	200.5～500		−	−	−	A×27	A×31	A×34	A×42	A×48	A×52
	100.5～125	100.5～125	−	−	A×42	A×45	A×50	A×56	A×69	A×78	A×82
	125.5～200		−	−	A×32	A×35	A×40	A×45	A×57	A×66	A×70
	200.5～500		−	−	−	A×34	A×39	A×44	A×55	A×63	A×68
	125.5～200	125.5～150	−	−	A×35	A×39	A×44	A×50	A×64	A×74	A×79
	200.5～500		−	−	−	A×38	A×42	A×47	A×60	A×70	A×75
	150.5～200	150.5～160	−	−	A×39	A×43	A×48	A×55	A×70	A×81	A×86
	200.5～500		−	−	−	A×43	A×48	A×54	A×68	A×79	A×84
	160.5～200	160.5～200	−	−	A×44	A×49	A×56	A×64	A×82	A×95	A×102
	200.5～500		−	−	−	A×48	A×54	A×61	A×91	A×97	

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30
PMS□□	20 ～ 50	20～25	A×75	A×75	A×57	A×58	A×59	A×60	A×61	A×63	A×64
	50.5～ 75		A×60	A×60	A×45	A×46	A×47	A×48	A×48	A×52	A×53
	75.5～100		A×45	A×45	A×33	A×34	A×35	A×36	A×36	A×41	A×43
	100.5～250		−	−	A×22	A×23	A×24	A×26	A×24	A×31	A×33
	250.5～350		−	−	−	A×25	A×27	A×29	A×29	A×38	A×40
	25.5～ 50	25.5～40	A×69	A×69	A×53	A×53	A×54	A×59	A×61	A×65	A×69
	50.5～ 75		A×56	A×56	A×43	A×43	A×45	A×48	A×50	A×55	A×58
	75.5～100		A×45	A×45	A×33	A×34	A×36	A×38	A×41	A×45	A×48
	100.5～200		−	−	A×24	A×26	A×28	A×29	A×32	A×36	A×38
	200.5～500		−	−	−	A×20	A×22	A×24	A×26	A×30	A×32
	40.5～ 50	40.5～60	A×76	A×76	A×55	A×59	A×62	A×67	A×76	A×80	A×84
	50.5～ 75		A×63	A×63	A×46	A×49	A×51	A×55	A×64	A×68	A×71
	75.5～100		A×50	A×50	A×36	A×38	A×41	A×44	A×51	A×56	A×58
	100.5～200		−	−	A×27	A×28	A×31	A×33	A×40	A×45	A×46
	200.5～500		−	−	−	A×25	A×27	A×30	A×35	A×39	A×41
	60.5～ 75	60.5～80	A×67	A×67	A×48	A×51	A×54	A×58	A×68	A×76	A×78
	75.5～100		A×54	A×54	A×38	A×41	A×44	A×48	A×57	A×64	A×66
	100.5～200		−	−	A×29	A×31	A×34	A×38	A×46	A×52	A×55
	200.5～500		−	−	−	A×28	A×31	A×34	A×41	A×47	A×49
	80.5～100	80.5～100	−	−	A×39	A×43	A×46	A×52	A×61	A×69	A×71
	100.5～200		−	−	A×30	A×34	A×37	A×41	A×51	A×57	A×60
	200.5～500		−	−	−	A×29	A×33	A×36	A×43	A×50	A×53
	100.5～125	100.5～125	−	−	A×46	A×49	A×54	A×60	A×74	A×84	A×87
	125.5～200		−	−	A×35	A×38	A×42	A×47	A×60	A×69	A×72
	200.5～500		−	−	−	A×37	A×41	A×46	A×57	A×66	A×70
	125.5～200	125.5～150	−	−	A×38	A×41	A×46	A×53	A×67	A×77	A×81
	200.5～500		−	−	−	A×40	A×44	A×49	A×62	A×72	A×76
	150.5～200	150.5～160	−	−	A×41	A×45	A×51	A×57	A×73	A×84	A×88
	200.5～500		−	−	−	A×45	A×51	A×56	A×72	A×82	A×86
	160.5～200	160.5～200	−	−	A×46	A×51	A×58	A×66	A×85	A×98	A×104
	200.5～500		−	−	−	A×50	A×56	A×63	A×81	A×93	A×98

ミスミ FAメカ2009 2D・3D CADデータ完備! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

PREHARDENED FREE PLATES

プリハードン鋼フリープレート

−G-STAR/PX5/NAK55−

24h見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

■G−STARの特長
マルテンサイト系快削ステンレス鋼プリハードン鋼で耐食性が有り切削性に優れています。
焼入れ焼戻して高硬度化可能(1030℃焼入　硬度48HRC)です。

■PX5の特長
SCM系のプリハードン鋼で切削性が良く靭性があります。

■NAK55の特長
快削プリハードン鋼で切削性が極めて優れています。
切削加工面が優れている為研削加工が容易です。

6面フライス



RoHS

NAK55プレートは各面に対し直角度保証しているため、基準面シールはありません。

型式	M 材質	H 硬度
PG−STARF	G−STAR	33〜37HRC
PPX5F	PX5	30〜33HRC
PNAK55F	NAK55	37〜43HRC



6面フライス

型式 Type	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B (A≧B)	指定1mm単位 T
PG−STARF PPX5F	P Q N M	P Q N M	50〜500	20〜200	5〜40
PNAK55F			50〜300		

①板厚公差

P	Q	N	M
+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0

②A・B寸公差

Type	PG−STARF・PPX5F				PNAK55F			
A・B寸法	P	Q	N	M	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
250.5mm以上	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0				

■精度基準

(最大値)

項目		基準値
板厚平行度(100mmに対して)		0.05
平面度(100mmに対して)	T5〜7	0.1
	T8〜15	0.07
	T16〜25	0.05
	T26〜	0.05
G−STAR PX5 基準面直角度		100mmに対し0.015
NAK55 各面直角度		100mmに対し0.015
全周面取り		C0.2〜C0.5

耐食性(参考)

材　質	1% HNO_3 24h室温	蒸留水 24h室温
G−STAR	9.2g/m²h	0g/m²h
PX5	16.2g/m²h	0.01g/m²h
NAK55	18.2g/m²h	0.01g/m²h

G−STAR焼入・焼戻し温度



Order 注文例

型式 Type	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
PG−STARF	Q	M	− 255	− 155	− 18

Delivery 出荷日

●PG−STARF・PPX5F
3 日目発送

●PNAK55F
3 日目発送　ストーク A 800円/1本 P.82
同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工

型式	A	B	T	(CSC・CBC)
PPX5FNN	− 300	− 155	− 20	− CSC

Alterations	全周面取り変更	
Code	CSC	CBC
Spec.	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5 ···› C0.1以下	面取り値を変更します。 C0.2〜C0.5 ···› C0.5〜C1.0
¥/1Code	800	800

Price 価格

(例)PG−STARFQM−255−165−18のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
255	×	62	=	15,810(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	6	7・8	9・10	11・12	13〜15	16〜20	21〜25	26〜30	31〜35	36〜40
PG−STARF□□	50〜 75	20〜25	A×36	A×36	A×36	A×36	A×36	A×36	A×36	A×38	A×42	A×46	A×52
	76〜100		A×28	A×28	A×28	A×28	A×28	A×28	A×28	A×28	A×29	A×29	A×32
	101〜200		A×23	A×23	A×23	A×23	A×23	A×23	A×23	A×25	A×28	A×29	A×30
	50〜 75	26〜40	A×36	A×36	A×36	A×36	A×36	A×36	A×36	A×38	A×42	A×46	A×52
	76〜100		A×28	A×28	A×29	A×29	A×29	A×29	A×29	A×32	A×36	A×42	A×46
	101〜200		A×24	A×24	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×29	A×33	A×38	A×42
	201〜300		A×24	A×24	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×29	A×33	A×38	A×42
	50〜 75	41〜60	A×39	A×42	A×42	A×42	A×42	A×42	A×42	A×46	A×52	A×59	A×65
	76〜100		A×35	A×35	A×36	A×38	A×38	A×38	A×38	A×39	A×45	A×52	A×56
	101〜200		A×33	A×33	A×35	A×38	A×38	A×38	A×38	A×38	A×42	A×48	A×53
	201〜300		A×26	A×28	A×29	A×30	A×30	A×30	A×30	A×33	A×38	A×45	A×50
	61〜 75	61〜80	A×46	A×46	A×48	A×52	A×52	A×52	A×52	A×52	A×58	A×66	A×73
	76〜100		A×42	A×42	A×45	A×45	A×45	A×45	A×45	A×48	A×53	A×60	A×68
	101〜200		A×42	A×42	A×43	A×45	A×45	A×45	A×45	A×46	A×50	A×58	A×66
	201〜300		A×35	A×35	A×38	A×39	A×39	A×39	A×39	A×40	A×48	A×56	A×63
	81〜100	81〜100	A×49	A×50	A×53	A×56	A×58	A×58	A×58	A×69	A×79	A×91	A×102
	101〜200		A×46	A×48	A×49	A×52	A×56	A×56	A×56	A×59	A×64	A×69	A×77
	201〜500		—	—	—	—	A×38	A×39	A×39	A×46	A×53	A×62	A×70
	101〜125	101〜125	—	—	A×73	A×73	A×73	A×73	A×74	A×81	A×81	A×92	A×104
	126〜200		—	—	A×63	A×63	A×63	A×63	A×64	A×70	A×70	A×77	A×85
	201〜500		—	—	—	—	A×45	A×45	A×46	A×65	A×65	A×74	A×84
	126〜200	126〜150	—	—	A×73	A×73	A×73	A×73	A×73	A×81	A×81	A×92	A×104
	201〜500		—	—	—	—	A×63	A×63	A×63	A×63	A×70	A×77	A×85
	151〜200	151〜160	—	—	A×72	A×72	A×72	A×72	A×74	A×75	A×81	A×96	A×107
	201〜500		—	—	—	—	A×57	A×57	A×59	A×71	A×76	A×90	A×101
	161〜200	161〜200	—	—	A×88	A×88	A×88	A×88	A×88	A×92	A×98	A×109	A×121
	201〜500		—	—	—	—	A×62	A×62	A×62	A×75	A×87	A×101	A×113

型式	A	B \ T	5	6	7・8	9・10	11・12	13〜15	16〜20	21〜25	26〜30	31〜35	36〜40
PPX5F□□	50〜 75	20〜25	A×33	A×33	A×33	A×33	A×33	A×33	A×33	A×34	A×36	A×36	A×36
	76〜100		A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×26	A×27	A×27	A×27	A×27
	101〜200		A×20	A×20	A×20	A×20	A×20	A×20	A×21	A×22	A×23	A×25	A×25
	50〜 75	26〜40	A×33	A×33	A×33	A×33	A×33	A×33	A×34	A×36	A×36	A×39	A×41
	76〜100		A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×25	A×27	A×27	A×28	A×30	A×33
	101〜200		A×20	A×20	A×20	A×20	A×20	A×21	A×23	A×25	A×25	A×27	A×31
	201〜300		A×14	A×14	A×14	A×14	A×14	A×17	A×20	A×23	A×25	A×27	A×30
	50〜 75	41〜60	A×40	A×40	A×40	A×40	A×40	A×42	A×45	A×47	A×51	A×54	A×57
	76〜100		A×25	A×25	A×25	A×25	A×27	A×27	A×28	A×31	A×34	A×37	A×41
	101〜200		A×20	A×20	A×20	A×20	A×23	A×25	A×27	A×31	A×34	A×37	A×41
	201〜300		A×14	A×14	A×14	A×14	A×15	A×17	A×20	A×25	A×27	A×30	A×34
	61〜 75	61〜80	A×33	A×33	A×33	A×33	A×34	A×37	A×37	A×42	A×45	A×50	A×54
	76〜100		A×25	A×25	A×25	A×27	A×28	A×28	A×31	A×34	A×37	A×42	A×45
	101〜200		A×22	A×22	A×22	A×23	A×25	A×27	A×28	A×34	A×37	A×41	A×48
	201〜300		A×17	A×17	A×18	A×18	A×20	A×22	A×25	A×28	A×31	A×37	A×42
	81〜100	81〜100	A×25	A×25	A×25	A×27	A×39	A×39	A×42	A×48	A×56	A×64	A×70
	101〜200		A×25	A×25	A×25	A×25	A×27	A×30	A×33	A×39	A×44	A×47	A×57
	201〜500		—	—	—	—	A×25	A×25	A×27	A×33	A×36	A×42	A×48
	101〜125	101〜125	—	—	A×25	A×30	A×36	A×36	A×41	A×47	A×54	A×62	A×68
	126〜200		—	—	A×25	A×25	A×28	A×31	A×34	A×41	A×47	A×53	A×62
	201〜500		—	—	—	—	A×28	A×30	A×31	A×39	A×44	A×51	A×57
	126〜200	126〜150	—	—	A×27	A×28	A×30	A×31	A×33	A×41	A×47	A×54	A×61
	201〜500		—	—	—	—	A×28	A×30	A×31	A×37	A×44	A×51	A×57
	151〜200	151〜160	—	—	A×25	A×28	A×31	A×36	A×41	A×50	A×56	A×62	A×74
	201〜500		—	—	—	—	A×31	A×34	A×39	A×48	A×54	A×59	A×71
	161〜200	161〜200	—	—	A×28	A×30	A×33	A×39	A×44	A×54	A×61	A×71	A×78
	201〜500		—	—	—	—	A×31	A×37	A×42	A×51	A×57	A×67	A×74

型式	A	B \ T	5	6	7・8	9・10	11・12	13〜15	16〜20	21〜25	26〜30	31〜35	36〜40
PNAK55F□□	50〜 75	20〜25	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×36	A×39	A×41	A×44
	76〜100		A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×28	A×28	A×28	A×30
	101〜200		A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×22	A×24	A×25	A×27	A×28
	50〜 75	26〜40	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×35	A×37	A×39	A×43	A×47
	76〜100		A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×27	A×28	A×30	A×32	A×36	A×40
	101〜200		A×22	A×22	A×23	A×23	A×23	A×24	A×25	A×27	A×29	A×33	A×37
	201〜300		A×19	A×19	A×20	A×20	A×20	A×22	A×23	A×26	A×29	A×33	A×36
	50〜 75	41〜60	A×40	A×41	A×41	A×41	A×41	A×42	A×44	A×47	A×52	A×57	A×62
	76〜100		A×30	A×30	A×31	A×32	A×33	A×33	A×33	A×35	A×40	A×45	A×49
	101〜200		A×26	A×26	A×27	A×29	A×30	A×32	A×33	A×35	A×38	A×43	A×47
	201〜300		A×21	A×22	A×22	A×23	A×23	A×24	A×25	A×29	A×34	A×40	A×45
	61〜 75	61〜80	A×40	A×40	A×41	A×43	A×43	A×45	A×45	A×47	A×54	A×61	A×67
	76〜100		A×34	A×34	A×35	A×36	A×37	A×37	A×38	A×41	A×48	A×54	A×60
	101〜200		A×32	A×32	A×32	A×34	A×35	A×36	A×37	A×40	A×46	A×52	A×60
	201〜300		A×26	A×26	A×28	A×28	A×29	A×30	A×32	A×34	A×42	A×50	A×56
	81〜100	81〜100	A×37	A×38	A×39	A×42	A×52	A×52	A×53	A×62	A×72	A×82	A×91
	101〜200		A×35	A×36	A×37	A×39	A×46	A×47	A×48	A×52	A×57	A×62	A×71
	201〜300		—	—	—	—	A×33	A×34	A×35	A×42	A×47	A×55	A×63
	101〜125	101〜125	—	—	A×57	A×59	A×61	A×61	A×63	A×70	A×73	A×82	A×92
	126〜200		—	—	A×50	A×50	A×51	A×52	A×54	A×60	A×62	A×70	A×77
	201〜300		—	—	—	—	A×39	A×40	A×41	A×56	A×58	A×67	A×75
	126〜200	126〜150	—	—	A×58	A×58	A×59	A×59	A×60	A×68	A×70	A×79	A×89
	201〜300		—	—	—	—	A×51	A×52	A×52	A×54	A×61	A×69	A×75
	151〜200	151〜160	—	—	A×56	A×57	A×58	A×60	A×63	A×67	A×73	A×84	A×96
	201〜300		—	—	—	—	A×48	A×49	A×52	A×63	A×69	A×79	A×91
	161〜200	161〜200	—	—	A×69	A×69	A×70	A×72	A×74	A×79	A×85	A×96	A×107
	201〜300		—	—	—	—	A×61	A×61	A×61	A×74	A×86	A×100	A×112

ミスミ FAメカ2009　ご指定サイズのCADを提供!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

METAL PLATES –0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION STANDARD TYPE–

金属プレート

–0.1mm単位指定　標準タイプ–

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



プライスダウン
平均3%
SCFF・SCFS

RoHS

型式	M 材質	H 硬度
SSFB	SS400	–
SCFB	S50C	–
SCNFB	S50C調質	25±3HRC
SCFF	SUS303HP–NO1	–
SCFS	SUS304HP–NO1	–



6面フライス

0.1mm単位 A	0.1mm単位 B	T 0.1mm単位 1.5～9.9 SSFB	SCFB	SCNFB	5.0～9.9 SCFF	SCFS
10.0～ 60.0	10.0～60.0	830	890	1,210	1,650	2,230
60.1～100.0		870	940	1,260	2,020	2,530
10.0～ 60.0	60.1～ 100.0	870	940	1,260	–	–
60.1～100.0		970	1,120	1,540	–	–

0.1mm単位 A	0.1mm単位 B	T 0.1mm単位 10.0～20.0 SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	20.1～30.0 SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	30.1～40.0 SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS
10.0～ 60.0	10.0～60.0	830	890	1,210	1,930	2,340	890	920	1,280	2,310	2,630	1,040	1,080	1,500	2,850	3,180
60.1～100.0		870	940	1,260	2,480	2,750	940	980	1,390	3,060	3,190	1,140	1,220	1,710	4,280	4,010
100.1～130.0		950	1,080	1,490	3,010	3,250	1,080	1,140	1,630	4,150	3,820	1,330	1,400	2,020	5,240	4,790
130.1～160.0		1,080	1,260	1,710	3,580	3,860	1,260	1,330	1,900	4,950	4,530	1,550	1,640	2,370	6,280	5,680
160.1～180.0		1,130	1,280	1,780	3,860	4,050	1,310	1,390	2,000	5,330	4,740	1,630	1,740	2,510	6,770	5,960
180.1～200.0		1,160	1,340	1,860	4,100	4,200	1,380	1,470	2,120	5,790	5,090	1,700	1,820	2,640	7,380	6,440
200.1～250.0	20.0～60.0	1,360	1,380	–	4,280	4,210	1,450	1,520	–	6,430	5,530	1,830	1,930	–	11,320	13,580
250.1～300.0		1,610	1,660	–	5,550	4,740	1,710	1,800	–	8,330	7,010	2,170	2,300	–	13,690	16,210
300.1～350.0		1,940	1,980	–	6,530	5,570	2,040	2,140	–	9,790	8,240	2,560	2,710	–	16,070	18,990
350.1～400.0		2,190	2,250	–	7,500	6,410	2,330	2,450	–	11,240	9,480	2,920	3,080	–	15,680	13,200
400.1～450.0		2,490	2,540	–	8,470	7,240	2,630	2,760	–	12,700	10,710	3,190	3,380	–	17,720	14,910
450.1～500.0		2,760	2,830	–	9,440	8,070	2,900	3,050	–	14,160	11,940	3,520	3,730	–	19,760	16,620
10.0～ 60.0	60.1～100.0	870	940	1,260	2,480	2,750	940	980	1,390	3,060	3,190	1,140	1,220	1,710	4,280	4,010
60.1～100.0		970	1,120	1,540	3,560	3,590	1,170	1,250	1,760	4,600	4,380	1,470	1,560	2,230	5,860	5,540
100.1～130.0		1,120	1,300	1,790	4,660	4,300	1,370	1,470	2,090	6,070	5,320	1,720	1,850	2,660	7,750	6,770
130.1～160.0		1,300	1,530	2,110	5,580	5,120	1,590	1,710	2,460	7,250	6,300	2,030	2,180	3,160	9,310	8,670
160.1～180.0		1,370	1,540	2,190	6,010	5,380	1,670	1,810	2,610	7,710	6,920	2,140	2,310	3,380	10,240	9,410
180.1～200.0		1,410	1,630	2,310	6,550	5,800	1,770	1,930	2,790	8,730	7,960	2,280	2,470	3,620	11,200	10,210
200.1～250.0		1,540	1,620	–	9,290	10,580	1,950	2,070	–	12,210	12,870	2,520	2,690	–	16,940	18,030
250.1～300.0		1,830	1,930	–	11,230	12,770	2,300	2,440	–	14,780	15,540	2,980	3,180	–	20,490	21,770
300.1～350.0		2,180	2,290	–	13,160	14,960	2,730	2,890	–	17,340	18,220	3,490	3,730	–	24,050	25,530
350.1～400.0		2,470	2,600	–	15,100	17,150	3,080	3,270	–	19,900	20,900	3,960	4,230	–	27,600	29,270
400.1～450.0		2,730	2,880	–	17,040	19,350	3,430	3,650	–	22,460	23,570	4,300	4,610	–	31,150	33,020
450.1～500.0		3,030	3,200	–	18,970	21,550	3,790	4,030	–	25,020	26,240	4,760	5,100	–	34,710	36,770
10.0～ 60.0	100.1～130.0	950	1,080	1,490	3,010	3,250	1,080	1,140	1,630	4,150	3,820	1,330	1,400	2,020	5,240	4,790
60.1～100.0		1,120	1,300	1,790	4,380	4,300	1,370	1,470	2,090	5,720	5,320	1,720	1,850	2,660	7,290	6,770
100.1～130.0		1,340	1,450	2,000	5,320	5,060	1,700	1,830	2,550	7,210	6,680	2,210	2,360	3,310	9,270	8,590
130.1～160.0		1,580	1,700	2,390	6,790	6,010	1,980	2,130	3,020	9,160	7,900	2,600	2,790	3,930	11,850	11,020
160.1～180.0		1,620	1,780	2,440	7,430	6,470	2,050	2,150	3,110	9,930	8,780	2,680	2,820	4,090	12,840	11,670
180.1～200.0		1,680	1,850	2,640	8,030	6,900	2,160	2,360	3,410	10,960	9,660	2,840	3,080	4,480	14,130	12,820
200.1～250.0		2,060	2,100	–	12,200	14,280	2,640	2,710	–	16,150	16,990	3,450	3,550	–	21,160	22,760
250.1～300.0		2,440	2,510	–	14,740	17,240	3,110	3,220	–	19,530	20,510	4,090	4,240	–	25,600	27,490
300.1～350.0		3,000	3,110	–	17,280	20,190	3,810	3,950	–	22,910	24,040	4,930	5,130	–	30,050	32,240
350.1～400.0		3,400	3,530	–	19,820	23,150	4,320	4,490	–	26,290	27,570	5,610	5,840	–	34,490	36,970
400.1～450.0		3,640	3,750	–	22,360	26,110	4,650	4,800	–	29,680	31,100	5,960	6,180	–	38,940	41,710
450.1～500.0		4,030	4,160	–	24,900	29,060	5,140	5,340	–	33,050	34,630	6,580	6,840	–	43,380	46,440
10.0～ 60.0	130.1～160.0	1,080	1,260	1,710	3,580	3,860	1,260	1,330	1,900	4,950	4,530	1,550	1,640	2,370	6,280	5,680
60.1～100.0		1,300	1,530	2,110	5,250	5,120	1,590	1,710	2,460	6,820	6,300	2,030	2,180	3,160	8,760	8,670
100.1～130.0		1,580	1,700	2,390	6,390	6,010	1,980	2,130	3,020	8,630	7,900	2,600	2,790	3,930	11,140	11,020
130.1～160.0		1,830	1,980	2,800	8,100	7,120	2,330	2,520	3,570	11,020	9,440	3,070	3,300	4,660	14,250	13,190
160.1～180.0		1,870	2,050	2,890	8,840	7,610	2,430	2,610	3,810	12,050	10,640	3,170	3,480	4,930	15,650	14,270
180.1～200.0		1,990	2,180	3,090	9,650	8,230	2,550	2,810	4,100	13,210	11,600	3,410	3,710	5,300	17,110	15,470
200.1～250.0		2,480	2,540	–	13,520	15,780	3,170	3,260	–	17,760	18,640	4,150	4,280	–	23,010	24,730
250.1～300.0		2,940	3,010	–	16,330	19,040	3,760	3,880	–	21,470	22,520	4,910	5,090	–	27,850	29,880
300.1～350.0		3,580	3,710	–	19,150	22,310	4,530	4,690	–	25,200	26,390	5,900	6,120	–	32,700	35,030
350.1～400.0		4,080	4,200	–	21,970	25,570	5,140	5,340	–	28,920	30,270	6,680	6,960	–	37,540	40,190
400.1～450.0		4,340	4,470	–	24,790	28,840	5,540	5,730	–	32,650	34,140	7,100	7,370	–	42,380	45,340
450.1～500.0		4,800	4,970	–	27,610	32,110	6,130	6,350	–	36,370	38,020	7,850	8,170	–	47,230	50,490
10.0～ 60.0	160.1～180.0	1,130	1,280	1,780	3,860	4,050	1,310	1,390	2,000	5,410	4,860	1,630	1,740	2,510	6,900	6,160
60.1～100.0		1,370	1,540	2,190	6,010	5,380	1,670	1,810	2,610	7,980	6,830	2,140	2,310	3,380	10,240	9,410
100.1～130.0		1,620	1,780	2,440	7,430	6,470	2,050	2,150	3,110	9,930	8,780	2,680	2,820	4,090	12,840	11,670
130.1～160.0		1,870	2,050	2,890	8,840	7,610	2,430	2,610	3,810	12,050	10,640	3,170	3,480	4,930	15,660	14,290
160.1～180.0		1,930	2,120	3,090	9,650	8,150	2,470	2,710	3,970	13,190	11,440	3,290	3,570	5,260	17,070	15,250
180.1～200.0		2,030	2,240	3,280	10,540	9,230	2,620	2,890	4,250	14,430	12,420	3,500	3,830	5,650	18,700	16,580
200.1～250.0		2,480	2,630	–	15,140	17,680	3,190	3,400	–	19,870	20,880	4,170	4,470	–	25,750	27,700
250.1～300.0		2,950	3,120	–	18,300	21,340	3,770	4,030	–	24,040	25,220	4,930	5,290	–	31,170	33,470
300.1～350.0		3,600	3,800	–	21,450	25,000	4,540	4,840	–	28,200	29,570	5,920	6,340	–	36,590	39,240
350.1～400.0		4,070	4,310	–	24,600	28,670	5,150	5,490	–	32,370	33,910	6,700	7,180	–	42,010	45,020
400.1～450.0		4,340	4,600	–	27,770	32,330	5,560	5,940	–	36,540	38,250	7,100	7,640	–	47,430	50,790
450.1～500.0		4,810	5,100	–	30,920	35,990	6,130	6,550	–	40,710	42,600	7,860	8,460	–	52,850	56,570
10.0～ 60.0	180.1～200.0	1,160	1,340	1,860	4,170	4,320	1,380	1,470	2,120	5,890	5,240	1,700	1,820	2,640	7,480	6,590
60.1～100.0		1,410	1,630	2,310	6,550	5,800	1,770	1,930	2,790	8,730	7,770	2,280	2,470	3,620	11,200	10,210
100.1～130.0		1,680	1,850	2,640	8,030	6,900	2,160	2,360	3,410	10,960	9,660	2,840	3,080	4,480	14,130	12,820
130.1～160.0		1,990	2,180	3,090	9,650	8,230	2,550	2,810	4,100	13,210	11,600	3,410	3,710	5,300	17,110	15,470
160.1～180.0		2,030	2,240	3,280	10,540	9,230	2,620	2,890	4,250	14,430	12,420	3,500	3,830	5,650	18,700	16,580
180.1～200.0		2,190	2,440	3,560	11,600	10,130	2,890	3,200	4,700	15,930	13,720	3,850	4,210	6,250	20,620	18,270
200.1～250.0		2,720	2,880	–	16,350	19,050	3,490	3,730	–	21,750	22,420	4,610	4,950	–	28,440	30,210
250.1～300.0		3,200	3,400	–	19,760	22,990	4,130	4,420	–	26,320	27,100	5,450	5,850	–	34,420	36,510
300.1～350.0		3,880	4,110	–	23,180	26,940	4,960	5,300	–	30,880	31,760	6,500	6,980	–	40,410	42,800
350.1～400.0		4,410	4,670	–	26,590	30,900	5,630	6,010	–	35,450	36,430	7,350	7,900	–	46,390	49,110
400.1～450.0		4,710	5,010	–	30,000	34,850	6,080	6,510	–	40,010	41,100	7,840	8,450	–	52,380	55,400
450.1～500.0		5,210	5,540	–	33,410	38,800	6,720	7,200	–	44,580	45,770	8,670	9,340	–	58,360	61,700

Order 注文例

型式	–	A	–	B	–	T
SCFB	–	30.5	–	20.6	–	17.1

Delivery 出荷日

3 日目発送　ストーク A 800円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.81

●SSFB・SCFB・SCNFB

数　量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

●SCFF・SCFS

数　量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

■精度基準　(最大値)

項目		SS400 S50C S50C調質	SUS303HP–NO1 SUS304HP–NO1
板厚平行度(100mmに対して)		0.02	0.05
平面度(100mmに対して)	T1.5～7.9	0.04	0.1
	T8～15.9		0.07
	T16～		0.05
直角度(各面)		100mmに対し0.02	
全周面取り		C0.5以下	

SCFFのみT寸55.0mmまでとなります。

0.1mm単位 A	0.1mm単位 B	T 0.1mm単位 40.1～50.0 SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	50.1～60.0 SSFB	SCFB	SCNFB	SCFF	SCFS	60.1～70 SSFB	SCFB	70.1～80 SSFB	SCFB	80.1～90 SSFB	SCFB	90.1～100 SSFB	SCFB
10.0～ 60.0	10.0～60.0	1,310	1,380	1,710	3,560	4,000	1,410	1,490	1,810	4,030	4,530	1,430	1,480	1,580	1,630	1,660	1,720	1,720	1,790
60.1～100.0		1,400	1,480	1,960	5,210	4,880	1,460	1,540	2,160	5,360	5,460	1,960	1,820	2,230	2,140	2,350	2,380	2,500	2,380
100.1～130.0		1,800	1,890	2,340	6,630	6,200	1,870	1,970	2,570	6,820	6,950	2,340	2,150	2,650	2,570	2,810	2,820	2,980	2,820
130.1～160.0		2,120	2,220	2,750	7,960	7,380	2,220	2,340	3,020	9,050	8,330	2,740	2,530	3,100	3,010	3,320	3,300	3,490	3,310
160.1～180.0		2,130	2,240	2,910	8,550	7,710	2,300	2,420	3,230	9,730	8,740	2,940	2,700	3,330	3,210	3,540	3,550	3,780	3,560
180.1～200.0		2,300	2,420	3,100	9,170	8,090	2,390	2,510	3,450	10,540	10,030	3,140	2,860	3,580	3,420	3,800	3,800	4,050	3,810
200.1～250.0	20.0～60.0	2,520	2,250	–	14,230	19,630	2,460	2,520	–	17,740	23,280	–	–	–	–	–	–	–	–
250.1～300.0		2,990	2,680	–	17,210	23,660	2,920	2,980	–	21,440	28,070	–	–	–	–	–	–	–	–
300.1～350.0		3,530	3,160	–	20,180	27,710	3,470	3,530	–	25,150	32,860	–	–	–	–	–	–	–	–
350.1～400.0		4,030	3,590	–	23,160	31,740	3,960	4,010	–	28,850	37,650	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1～450.0		4,310	3,830	–	26,140	35,780	4,260	4,300	–	32,560	42,430	–	–	–	–	–	–	–	–
450.1～500.0		4,770	4,250	–	26,060	20,460	4,710	4,760	–	34,390	23,930	–	–	–	–	–	–	–	–
10.0～ 60.0	60.1～100.0	1,400	1,480	1,960	5,210	4,880	1,460	1,540	2,160	5,360	5,460	1,960	1,820	2,230	2,140	2,350	2,380	2,500	2,380
60.1～100.0		1,730	1,820	2,610	7,060	6,600	2,170	2,270	2,930	8,500	8,220	2,610	2,480	3,020	2,860	3,280	3,410	3,700	4,220
100.1～130.0		2,040	2,150	3,130	9,320	8,650	2,590	2,730	3,510	11,270	10,110	3,140	2,970	3,620	3,440	3,950	4,120	4,430	5,090
130.1～160.0		2,400	2,520	3,720	11,190	10,290	3,050	3,200	4,150	13,510	12,030	3,700	3,490	4,300	4,040	4,660	4,870	5,230	6,030
160.1～180.0		2,560	2,680	3,990	11,010	9,050	3,290	3,450	4,480	14,920	14,180	4,000	3,770	4,640	4,360	5,040	5,290	5,660	6,190
180.1～200.0		2,720	2,850	4,270	13,210	11,690	3,530	3,710	4,820	16,350	15,420	4,280	4,030	4,990	4,700	5,440	5,710	6,100	6,860
200.1～250.0	60.1～100.0	3,370	3,180	–	21,080	27,000	3,420	3,600	–	25,410	30,660	–	–	–	–	–	–	–	–
250.1～300.0		3,990	3,750	–	25,510	32,570	4,080	4,270	–	30,730	36,990	–	–	–	–	–	–	–	–
300.1～350.0		4,680	4,410	–	29,930	38,150	4,810	5,000	–	36,070	43,330	–	–	–	–	–	–	–	–
350.1～400.0		5,310	5,000	–	34,350	43,720	5,480	5,660	–	41,390	49,670	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1～450.0		5,700	5,360	–	38,780	49,300	5,920	6,120	–	46,720	56,000	–	–	–	–	–	–	–	–
450.1～500.0		6,310	5,940	–	43,200	54,880	6,540	6,750	–	52,060	62,350	–	–	–	–	–	–	–	–
10.0～ 60.0	100.1～130.0	1,800	1,890	2,340	6,630	6,200	1,870	1,970	2,570	6,820	6,950	2,340	2,150	2,650	2,570	2,810	2,820	2,980	2,820
60.1～100.0		2,040	2,150	3,130	8,770	8,650	2,590	2,730	3,510	10,600	10,110	3,140	2,970	3,620	3,440	3,950	4,120	4,430	5,090
100.1～130.0		2,640	2,760	3,920	11,180	11,010	3,010	3,160	4,460	13,090	13,120	3,530	3,730	4,140	4,380	4,510	5,270	5,050	5,900
130.1～160.0		3,120	3,280	4,670	14,310	13,210	3,560	3,740	5,310	16,740	15,700	4,200	4,440	4,890	5,180	5,350	6,290	5,990	7,030
160.1～180.0		3,200	3,360	4,830	15,580	14,090	3,860	4,050	5,520	18,520	17,240	3,800	4,500	4,710	5,280	5,390	6,470	6,250	7,210
180.1～200.0		3,430	3,600	5,350	17,070	15,310	4,140	4,360	6,120	20,310	18,780	4,190	4,990	5,130	5,860	5,810	7,190	6,680	8,030
200.1～250.0	100.1～130.0	4,100	4,210	–	26,350	33,930	4,270	4,840	–	31,750	38,530	–	–	–	–	–	–	–	–
250.1～300.0		4,860	5,020	–	31,880	40,930	5,080	5,760	–	38,420	46,510	–	–	–	–	–	–	–	–
300.1～350.0		5,850	6,070	–	37,420	47,940	6,120	6,910	–	45,080	54,470	–	–	–	–	–	–	–	–
350.1～400.0		6,620	6,910	–	42,950	54,950	6,980	7,870	–	51,740	62,440	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1～450.0		6,970	7,230	–	48,480	61,960	7,370	8,280	–	58,410	70,420	–	–	–	–	–	–	–	–
450.1～500.0		7,710	8,020	–	54,010	68,970	8,170	9,180	–	65,070	78,380	–	–	–	–	–	–	–	–
10.0～ 60.0	130.1～160.0	2,120	2,220	2,750	7,960	7,380	2,220	2,340	3,020	9,050	8,330	2,740	2,530	3,100	3,010	3,320	3,300	3,490	3,310
60.1～100.0		2,400	2,520	3,720	10,530	10,290	3,050	3,200	4,150	12,710	12,030	3,700	3,490	4,300	4,040	4,660	4,870	5,230	6,030
100.1～130.0		3,120	3,280	4,670	13,470	13,210	3,560	3,740	5,310	15,750	15,700	4,200	4,440	4,890	5,180	5,350	6,290	5,990	7,030
130.1～160.0		3,660	3,850	5,550	17,170	15,720	4,200	4,410	6,330	20,120	18,750	4,290	5,230	5,230	6,140	5,710	7,480	6,810	8,320
160.1～180.0		3,860	4,050	5,970	18,860	17,000	4,520	4,740	6,800	22,220	20,520	4,680	5,300	5,660	6,240	6,350	7,670	7,460	8,540
180.1～200.0		3,980	4,190	6,410	20,460	18,160	4,850	5,090	7,310	24,360	22,330	5,070	5,890	6,280	6,930	6,770	8,540	8,100	9,540
200.1～250.0	130.1～160.0	4,930	5,070	–	28,720	37,660	5,190	5,790	–	34,600	42,810	–	–	–	–	–	–	–	–
250.1～300.0		5,830	6,040	–	34,760	45,450	6,180	6,910	–	41,890	51,680	–	–	–	–	–	–	–	–
300.1～350.0		6,960	7,240	–	40,800	53,240	7,420	8,250	–	49,160	60,530	–	–	–	–	–	–	–	–
350.1～400.0		7,920	8,260	–	46,840	61,030	8,440	9,400	–	56,440	69,400	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1～450.0		8,300	8,620	–	52,880	68,820	8,910	9,880	–	63,720	78,250	–	–	–	–	–	–	–	–
450.1～500.0		9,180	9,550	–	58,920	76,610	9,870	10,960	–	71,000	87,120	–	–	–	–	–	–	–	–
10.0～ 60.0	160.1～180.0	2,130	2,240	2,910	8,570	7,760	2,300	2,420	3,230	9,840	8,910	2,940	2,700	3,330	3,210	3,540	3,550	3,780	3,560
60.1～100.0		2,560	2,680	3,990	12,310	11,190	3,290	3,450	4,480	14,920	14,180	3,570	3,770	4,640	4,360	5,040	5,290	5,660	6,190
100.1～130.0		3,200	3,360	4,830	15,580	14,090	3,860	4,050	5,520	18,520	17,240	3,630	4,500	4,710	5,280	5,390	6,470	6,250	7,210
130.1～160.0		3,860	4,050	5,970	18,860	17,000	4,520	4,740	6,800	22,220	20,520	4,020	5,300	5,660	6,240	6,350	7,670	7,460	8,540
160.1～180.0		3,950	4,140	6,250	20,570	18,150	4,920	5,170	7,140	24,650	22,630	4,410	5,780	6,280	6,790	6,980	8,400	8,100	9,360
180.1～200.0		4,220	4,440	6,730	22,540	19,750	5,310	5,580	7,710	27,080	24,700	4,790	6,250	6,700	7,350	7,620	9,120	8,740	10,160
200.1～250.0	160.1～180.0	5,340	5,320	–	32,140	42,230	5,670	6,070	–	38,730	47,990	–	–	–	–	–	–	–	–
250.1～300.0		6,320	6,280	–	38,900	50,960	6,760	7,200	–	46,880	57,920	–	–	–	–	–	–	–	–
300.1～350.0		7,550	7,490	–	45,650	59,690	8,080	8,550	–	55,010	67,860	–	–	–	–	–	–	–	–
350.1～400.0		8,550	8,500	–	52,410	68,420	9,190	9,690	–	63,160	77,790	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1～450.0		9,020	8,960	–	59,170	77,150	9,760	10,280	–	71,300	87,720	–	–	–	–	–	–	–	–
450.1～500.0		9,970	9,900	–	65,940	85,880	10,810	11,360	–	79,450	97,650	–	–	–	–	–	–	–	–
10.0～ 60.0	180.1～200.0	2,300	2,420	3,100	9,400	8,450	2,390	2,510	3,450	10,660	9,510	3,140	2,860	3,580	3,420	3,800	3,800	4,050	3,810
60.1～100.0		2,720	2,850	4,270	13,460	12,120	3,530	3,710	4,820	16,350	15,420	4,280	4,030	4,990	4,700	5,440	5,710	6,100	6,860
100.1～130.0		3,430	3,600	5,350	17,070	15,310	4,140	4,360	6,120	20,310	18,780	4,540	4,990	5,130	5,860	5,810	7,190	6,680	8,030
130.1～160.0		3,980	4,190	6,410	20,460	18,160	4,850	5,090	7,310	24,360	22,330	5,070	5,890	6,280	6,930	6,770	8,540	8,100	9,540
160.1～180.0		4,220	4,440	6,730	22,540	19,750	5,310	5,580	7,710	27,080	24,700	5,460	6,250	6,700	7,350	7,620	9,120	8,740	10,160
180.1～200.0		4,680	5,060	7,490	25,090	22,140	5,720	5,780	8,430	29,410	26,450	6,040	6,950	7,330	9,260	8,250	10,200	9,600	11,370
200.1～250.0	180.1～200.0	5,480	5,900	–	35,690	45,540	6,160	6,760	–	43,010	51,800	–	–	–	–	–	–	–	–
250.1～300.0		6,470	6,970	–	43,190	54,960	7,340	7,990	–	52,050	62,530	–	–	–	–	–	–	–	–
300.1～350.0		7,700	8,280	–	50,700	64,380	8,760	9,460	–	61,090	73,260	–	–	–	–	–	–	–	–
350.1～400.0		8,720	9,380	–	58,200	73,800	9,950	10,720	–	70,130	83,990	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1～450.0	

METAL PLATES −0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION LONG TYPE−

金属プレート

−0.1mm単位指定　ロングタイプ−



6面フライス

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

型式	M 材質
SSFBL	SS400
SCFBL	S50C



6面フライス

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	L
SSFBL	−	20.0	−	20.5	−	400.0

Delivery 出荷日

3 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (?1円未満切り捨て) P.81

数　量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

?表示数量超えはお見積り

■精度基準 (最大値)

項目	基準値
板厚平行度	100mmに対し、0.02
平面度	100mmに対し、0.05
面直角度(各面)	100mmに対し、0.02
全周面取り	C0.5以下

0.1mm単位 A \ B	L	200.1〜300.0		300.1〜400.0		400.1〜500.0		500.1〜600.0		600.1〜700.0		700.1〜800.0		800.1〜900.0		900.1〜1000.0	
		SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL	SSFBL	SCFBL
20.0〜 30.0	20.0〜30.0	1,900	2,030	2,780	2,990	3,000	3,320	4,690	4,740	6,100	6,150	7,500	7,570	8,420	8,510	9,340	9,450
30.1〜 40.0		1,790	1,980	2,590	2,970	2,840	3,300	4,060	4,610	5,220	5,860	6,370	7,120	7,150	7,980	7,920	8,850
40.1〜 50.0		2,000	2,230	3,040	3,410	3,780	3,850	4,240	5,280	5,420	6,630	6,600	7,990	7,390	8,960	8,190	9,920
50.1〜 60.0		2,250	2,480	3,410	3,680	3,940	4,290	5,350	5,770	6,380	6,880	7,420	7,990	8,330	8,960	9,230	9,930
60.1〜 70.0		2,420	2,700	3,410	4,000	3,940	4,670	5,350	6,200	6,390	7,380	7,430	8,560	8,330	9,610	9,240	10,650
70.1〜 80.0		2,660	2,990	3,760	4,450	4,370	5,220	5,860	6,880	6,970	8,160	8,080	9,440	9,070	10,580	10,060	11,720
80.1〜 90.0		2,890	3,260	3,720	4,900	4,380	5,760	5,960	7,530	7,070	8,910	8,170	10,280	9,230	11,530	10,290	12,790
90.1〜100.0		2,890	3,260	4,080	4,900	4,740	5,830	6,330	7,530	7,520	8,910	8,170	10,280	9,770	11,530	10,830	12,790
20.1〜 30.0	30.1〜40.0	1,790	1,980	2,590	2,970	2,840	3,300	4,060	4,610	5,220	5,860	6,370	7,120	7,150	7,980	7,920	8,850
30.1〜 40.0		2,070	2,410	2,890	3,360	4,080	3,630	4,310	5,010	5,500	6,320	6,690	7,630	7,510	8,560	8,320	9,500
40.1〜 50.0		2,500	2,830	3,460	3,890	3,750	4,300	5,150	5,800	6,480	7,240	7,800	8,670	8,750	9,730	9,700	10,790
50.1〜 60.0		2,780	3,110	3,760	4,200	4,190	4,730	5,640	6,290	6,720	7,480	7,810	8,670	8,760	9,730	9,710	10,790
60.1〜 70.0		3,000	3,380	4,050	4,560	4,530	5,160	6,060	6,810	7,210	8,090	8,360	9,360	9,370	10,490	10,380	11,630
70.1〜 80.0		3,220	3,780	4,350	5,100	5,930	5,810	6,480	7,580	7,690	8,980	8,900	10,370	9,980	11,640	11,060	12,900
80.1〜 90.0		3,680	4,210	4,910	5,610	6,000	6,460	7,320	8,370	8,660	9,890	10,010	11,410	11,220	12,790	12,420	14,170
90.1〜100.0		3,680	4,210	4,910	5,610	6,000	6,500	7,320	8,370	8,660	9,890	10,010	11,410	11,220	12,790	12,420	14,170
20.1〜 30.0	40.1〜50.0	2,000	2,230	2,710	3,410	4,090	3,630	4,240	5,280	6,060	6,630	7,880	7,990	8,040	8,960	8,190	9,920
30.1〜 40.0		2,500	2,830	3,460	3,890	4,070	4,290	5,150	5,800	6,480	7,240	7,800	8,670	8,750	9,730	9,700	10,790
40.1〜 50.0		3,420	3,310	3,670	4,530	5,100	5,180	5,260	6,550	6,600	8,100	7,930	9,660	8,890	10,840	9,850	12,010
50.1〜 60.0		3,190	3,620	4,330	4,860	5,970	6,000	6,240	7,040	7,420	8,350	8,590	9,670	9,630	10,840	10,670	12,010
60.1〜 70.0		3,490	3,950	4,690	5,310	6,390	6,200	6,340	7,690	7,800	9,100	9,260	10,500	10,390	11,780	11,510	13,050
70.1〜 80.0		3,760	4,440	5,040	5,960	6,840	7,030	7,280	8,640	8,960	10,190	10,650	11,750	11,500	13,170	12,350	14,590
80.1〜 90.0		4,290	4,930	5,730	6,590	7,000	7,500	8,300	9,580	9,790	11,290	11,290	12,990	12,650	14,580	14,020	16,160
90.1〜100.0		4,290	4,930	5,730	6,590	7,000	7,500	8,300	9,580	9,790	11,290	11,290	12,990	12,650	14,580	14,020	16,160
20.1〜 30.0	50.1〜60.0	2,250	2,480	3,410	3,680	4,050	4,190	5,350	5,770	6,380	6,880	7,420	7,990	8,330	8,960	9,230	9,930
30.1〜 40.0		2,780	3,110	3,760	4,200	4,220	4,440	5,640	6,290	6,720	7,480	7,810	8,670	8,760	9,730	9,710	10,790
40.1〜 50.0		3,190	3,620	4,330	4,860	4,510	5,000	6,240	7,040	7,420	8,350	8,590	9,670	9,620	10,840	10,640	12,010
50.1〜 60.0		3,520	4,000	5,200	5,980	5,200	5,980	6,860	7,800	8,130	9,220	9,390	10,640	10,530	11,940	11,670	13,240
60.1〜 70.0		3,750	4,400	5,710	6,610	5,710	6,610	7,520	8,540	8,950	10,090	10,370	11,630	11,560	13,040	12,750	14,460
70.1〜 80.0		4,130	5,000	6,290	7,570	6,290	7,570	8,100	9,670	9,620	11,400	11,140	13,120	12,520	14,720	13,910	16,310
80.1〜 90.0		4,330	5,590	6,670	8,500	6,670	8,500	8,680	10,810	10,300	12,710	11,910	14,610	13,390	16,380	14,870	18,140
90.1〜100.0		4,720	5,590	7,240	8,500	7,240	8,500	9,260	10,810	10,970	12,710	12,680	14,610	14,260	16,380	15,830	18,140

HIGH PRECISION PLATES

高精度プレート



6面フライス+上下面サーフェイス

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

型式 薄板サイズ	型式 標準サイズ	M 材質	H 硬度
U−SSFBG	SSFBG	SS400	−
U−SCFBG	SCFBG	S50C	−
U−PXSG	PXSG	PX5	30〜33HRC
U−NAKSG	NAKSG	NAK55	37〜43HRC

■精度基準 (最大値)

項目	基準値
板厚平行度	100mmに対し0.01
板厚平面度	100mmに対し0.01
直角度(各面)	100mmに対し0.02
全周面取り	C0.2〜0.3



Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
U−SCFBG	−	99.9	−	10.1	−	3.01
SSFBG	−	30.5	−	20.6	−	17.13

Delivery 出荷日

●薄板サイズ
3 日目発送

●標準サイズ
3 日目発送　ストーク A 800円/1本 P.82
?同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (?1円未満切り捨て) P.81

数　量	1〜4	5〜10
値引率	基準単価	5%

?表示数量超えはお見積り

■薄板サイズ(T=3〜9.99mm)

0.1mm単位 A	B	T 0.01mm単位 3〜4.99 U−SCFBG	U−PXSG	U−NAKSG	5〜7.99 U−SSFBG	U−SCFBG	U−PXSG	U−NAKSG	8.0〜9.99 U−SSFBG	U−SCFBG	U−PXSG	U−NAKSG
10.0〜 60.0	10.0〜 60.0	2,290	3,030	3,480	1,820	1,760	2,330	2,680	1,430	1,630	2,160	2,680
60.1〜100.0		2,440	3,460	4,010	1,750	1,870	2,660	3,080	1,440	1,740	2,470	3,080
100.1〜130.0		−	−	−	−	−	−	−	1,610	2,010	2,920	−
130.1〜160.0		−	−	−	−	−	−	−	1,840	2,290	3,370	−
10.0〜 60.0	60.1〜100.0	2,440	3,460	4,010	1,750	1,870	2,660	3,080	1,440	1,740	2,470	2,860
60.1〜100.0		3,030	4,460	5,220	1,840	2,280	3,430	4,020	1,510	2,110	3,180	3,730
100.1〜130.0		−	−	−	−	−	−	−	1,700	2,400	3,730	−
130.1〜160.0		−	−	−	−	−	−	−	1,950	2,690	4,270	−
10.0〜 60.0	100.1〜130.0	−	−	−	−	−	−	−	1,610	2,010	2,920	−
60.1〜100.0		−	−	−	−	−	−	−	1,700	2,400	3,730	−
100.1〜130.0		−	−	−	−	−	−	−	1,740	2,750	4,400	−
130.1〜160.0		−	−	−	−	−	−	−	2,030	3,090	5,070	−
10.0〜 60.0	130.1〜160.0	−	−	−	−	−	−	−	1,840	2,290	3,370	−
60.1〜100.0		−	−	−	−	−	−	−	1,950	2,690	4,270	−
100.1〜130.0		−	−	−	−	−	−	−	2,030	3,090	5,070	−
130.1〜160.0		−	−	−	−	−	−	−	2,320	3,490	5,860	−

■標準サイズ(T=10〜60mm)

0.1mm単位 A	B	T 0.01mm単位 10.0〜20.0 SSFBG	SCFBG	PXSG	NAKSG	20.01〜30.0 SSFBG	SCFBG	PXSG	NAKSG	30.01〜40.0 SSFBG	SCFBG	PXSG	NAKSG	40.01〜50.0 SSFBG	SCFBG	PXSG	NAKSG	50.01〜60.0 SSFBG	SCFBG	PXSG	NAKSG
10.0〜 60.0	10.0〜60.0	1,530	1,540	2,310	2,920	1,560	1,580	2,570	3,300	1,750	1,780	2,980	3,880	2,070	1,990	3,420	4,470	1,990	2,080	3,750	5,330
60.1〜100.0		1,490	1,510	2,470	3,220	1,580	1,620	2,940	3,940	1,870	1,920	3,580	4,830	2,270	2,150	4,130	5,620	2,190	2,300	4,690	6,940
100.1〜130.0		1,750	1,780	2,910	3,860	1,800	1,850	3,460	4,690	2,140	2,200	4,190	5,820	2,640	2,490	4,910	6,860	2,560	2,660	5,610	8,400
130.1〜160.0		2,020	2,050	3,380	4,470	2,080	2,140	4,070	5,530	2,470	2,550	4,970	6,810	3,070	2,900	5,840	8,100	2,990	3,090	6,630	10,090
160.1〜180.0		2,020	2,060	3,530	4,810	2,140	2,200	4,290	5,870	2,570	2,650	5,320	7,370	3,220	3,000	6,210	8,660	3,150	3,230	7,130	10,880
180.1〜200.0		2,100	2,140	3,650	5,040	2,190	2,260	4,380	6,210	2,640	2,730	5,430	7,820	3,280	3,120	6,430	9,340	3,280	3,370	7,310	11,790
200.1〜250.0	20.0〜60.0	2,140	2,170	3,820	5,490	2,240	2,320	4,840	7,000	2,730	2,840	6,030	8,820	3,560	3,260	7,160	10,650	3,480	3,550	8,320	13,670
250.1〜300.0		2,560	2,610	4,700	6,460	2,660	2,760	5,770	8,310	3,250	3,390	7,220	10,620	4,240	3,900	8,580	12,600	4,160	4,230	9,960	16,290
300.1〜350.0		3,150	3,190	−	−	3,250	3,360	−	−	3,940	4,100	−	−	5,120	4,710	−	−	5,040	5,110	−	−
350.1〜400.0		3,580	3,640	−	−	3,720	3,850	−	−	4,500	4,680	−	−	5,840	5,360	−	−	5,770	5,820	−	−
400.1〜450.0		4,070	4,140	−	−	4,220	4,370	−	−	4,830	5,040	−	−	6,060	5,520	−	−	5,990	6,040	−	−
450.1〜500.0		4,530	4,600	−	−	4,680	4,840	−	−	5,340	5,570	−	−	6,710	6,140	−	−	6,640	6,690	−	−
10.0〜 60.0	60.1〜100.0	1,490	1,510	2,470	3,220	1,580	1,620	2,940	3,940	1,870	1,920	3,580	4,830	2,270	2,150	4,130	5,620	2,190	2,300	4,690	6,940
60.1〜100.0		1,630	1,670	3,010	4,170	1,840	1,900	3,630	5,250	2,200	2,280	4,530	6,520	2,700	2,620	5,360	7,780	2,640	2,830	6,120	8,860
100.1〜130.0		1,850	1,900	3,520	4,920	2,110	2,180	4,400	6,340	2,540	2,640	5,460	7,970	3,150	3,050	6,440	9,470	3,120	3,300	7,470	10,890
130.1〜160.0		2,150	2,210	4,160	5,880	2,450	2,530	5,170	7,520	2,970	3,090	6,460	9,520	3,680	3,550	7,680	11,390	3,690	3,860	8,850	13,030
160.1〜180.0		2,220	2,290	4,370	6,330	2,540	2,640	5,520	8,090	3,100	3,230	6,950	10,310	3,870	3,750	8,220	12,400	3,900	4,080	9,590	14,160
180.1〜200.0		2,280	2,350	4,490	6,670	2,630	2,740	5,650	8,650	3,250	3,400	7,130	11,100	3,970	3,930	8,480	13,420	4,130	4,310	9,910	15,400
200.1〜250.0	60.1〜100.0	2,320	2,410	4,910	7,470	2,770	2,900	6,410	10,010	3,460	3,650	8,150	12,890	4,470	4,260	9,820	15,640	4,520	4,710	11,520	18,070
250.1〜300.0		2,780	2,890	6,080	9,000	3,290	3,440	7,640	11,880	4,120	4,340	9,750	15,360	5,310	5,060	11,720	18,600	5,410	5,610	13,770	21,600
300.1〜350.0		3,390	3,520	−	−	3,990	4,170	−	−	4,940	5,200	−	−	6,350	6,060	−	−	6,490	6,700	−	−
350.1〜400.0		3,860	4,000	−	−	4,530	4,740	−	−	5,620	5,920	−	−	7,220	6,890	−	−	7,400	7,610	−	−
400.1〜450.0		4,310	4,470	−	−	5,070	5,300	−	−	6,010	6,340	−	−	7,540	7,160	−	−	7,760	7,980	−	−
450.1〜500.0		4,790	4,970	−	−	5,600	5,870	−	−	6,660	7,030	−	−	8,350	7,950	−	−	8,600	8,830	−	−
10.0〜 60.0	100.1〜130.0	1,750	1,780	2,910	3,860	1,800	1,850	3,460	4,690	2,140	2,200	4,190	5,820	2,640	2,490	4,910	6,860	2,560	2,660	5,610	8,400
60.1〜100.0		1,850	1,900	3,520	4,920	2,110	2,180	4,400	6,340	2,540	2,640	5,460	7,970	3,150	3,050	6,440	9,470	3,120	3,300	7,470	10,890
100.1〜130.0		2,030	2,090	3,860	5,810	2,390	2,480	4,930	7,670	2,970	3,100	6,250	9,840	3,440	3,600	7,430	11,790	3,450	3,980	8,720	13,650
130.1〜160.0		2,380	2,450	4,570	6,920	2,800	2,910	5,850	9,140	3,480	3,640	7,450	11,830	4,060	4,250	8,850	14,150	4,110	4,710	10,410	16,380
160.1〜180.0		2,380	2,460	4,890	7,330	2,810	2,940	6,310	9,700	3,520	3,690	8,050	12,530	4,310	4,290	9,640	15,110	4,400	4,770	11,340	17,490
180.1〜200.0		2,520	2,610	5,040	7,920	3,010	3,150	6,500	10,530	3,780	3,970	8,270	13,590	4,410	4,650	9,920	16,430	4,670	5,160	11,710	19,150
200.1〜250.0	100.1〜130.0	3,020	3,060	6,050	9,600	3,640	3,720	7,850	12,820	4,620	4,730	10,110	16,730	5,420	5,540	12,110	20,180	5,600	6,220	14,290	23,510
250.1〜300.0		3,600	3,670	7,450	11,500	4,330	4,450	9,450	15,420	5,500	5,670	12,080	19,990	6,450	6,630	14,510	24,190	6,690	7,430	17,100	27,990
300.1〜350.0		4,670	4,780	−	−	5,540	5,690	−	−	6,920	7,130	−	−	8,070	8,320	−	−	8,370	9,240	−	−
350.1〜400.0		5,310	5,450	−	−	6,310	6,490	−	−	7,900	8,140	−	−	9,180	9,480	−	−	9,560	10,530	−	−
400.1〜450.0		5,560	5,680	−	−	6,660	6,820	−	−	8,080	8,330	−	−	9,180	9,470	−	−	9,610	10,610	−	−
450.1〜500.0		6,170	6,310	−	−	7,380	7,590	−	−	8,950	9,230	−	−	10,170	10,510	−	−	10,680	11,780	−	−
10.0〜 60.0	130.1〜160.0	2,020	2,050	3,380	4,470	2,080	2,140	4,070	5,530	2,470	2,550	4,970	6,810	3,070	2,900	5,840	8,100	2,990	3,090	6,630	10,090
60.1〜100.0		2,150	2,210	4,160	5,880	2,450	2,530	5,170	7,520	2,970	3,090	6,460	9,520	3,680	3,550	7,680	11,390	3,690	3,860	8,850	13,030
100.1〜130.0		2,380	2,450	4,570	6,920	2,800	2,910	5,850	9,140	3,480	3,640	7,450	11,830	4,060	4,250	8,850	14,150	4,110	4,710	10,410	16,380
130.1〜160.0		2,750	2,840	5,400	8,270	3,260	3,390	6,930	10,960	4,080	4,270	8,820	14,140	4,750	4,980	10,510	16,960	4,870	5,520	12,330	19,650
160.1〜180.0		2,760	2,860	5,790	8,740	3,260	3,420	7,460	11,560	4,100	4,310	9,540	14,980	5,040	5,010	11,420	18,150	5,190	5,590	13,500	20,990
180.1〜200.0		2,910	3,030	5,940	9,440	3,490	3,670	7,700	12,620	4,410	4,650	9,860	16,380	5,160	5,450	11,840	19,810	5,540	6,070	13,930	22,990
200.1〜250.0	130.1〜160.0	3,700	3,770	7,360	11,680	4,460	4,550	9,580	15,690	5,640	5,780	12,250	20,340	6,600	6,760	14,670	24,530	6,880	7,540	17,340	28,530
250.1〜300.0		4,420	4,500	9,080	14,050	5,310	5,440	11,460	18,750	6,710	6,900	14,640	24,300	7,850	8,070	17,560	29,360	8,220	9,010	20,750	34,180
300.1〜350.0		5,620	5,760	−	−	6,660	6,830	−	−	8,340	8,580	−	−	9,680	9,990	−	−	10,180	11,090	−	−
350.1〜400.0		6,420	6,550	−	−	7,580	7,790	−	−	9,470	9,770	−	−	11,030	11,410	−	−	11,600	12,640	−	−
400.1〜450.0		6,700	6,840	−	−	8,010	8,210	−	−	9,710	10,000	−	−	11,010	11,360	−	−	11,670	12,730	−	−
450.1〜500.0		7,430	7,610	−	−	8,870	9,110	−	−	10,750	11,100	−	−	12,190	12,600	−	−	12,940	14,140	−	−
10.0〜 60.0	160.1〜180.0	2,020	2,060	3,530	4,810	2,140	2,200	4,290	5,870	2,570	2,650	5,320	7,370	3,220	3,000	6,210	8,660	3,150	3,230	7,130	10,880
60.1〜100.0		2,220	2,290	4,370	6,330	2,540	2,640	5,520	8,090	3,100	3,230	6,950	10,310	3,870	3,750	8,220	12,400	3,900	4,080	9,590	14,160
100.1〜130.0		2,380	2,460	4,890	7,330	2,810	2,940	6,310	9,700	3,520	3,690	8,050	12,530	4,310	4,290	9,640	15,110	4,400	4,770	11,340	17,490
130.1〜160.0		2,760	2,860	5,790	8,740	3,260	3,420	7,460	11,560	4,100	4,310	9,540	14,980	5,040	5,010	11,420	18,150	5,190	5,590	13,500	20,990
160.1〜180.0		2,890	3,000	6,180	9,530	3,450	3,620	8,100	12,690	4,340	4,570	10,380	16,450	5,390	5,360	12,450	19,850	5,580	5,980	14,730	23,140
180.1〜200.0		3,000	3,130	6,370	10,210	3,620	3,800	8,310	13,710	4,600	4,860	10,710	17,910	5,490	5,690	12,870	21,650	5,960	6,370	15,190	25,170
200.1〜250.0		3,700	3,860	7,910	12,610	4,470	4,700	10,370	17,010	5,650	5,980	13,280	22,070	7,050	7,020	16,000	26,770	7,400	7,840	18,910	31,190
250.1〜300.0		4,420	4,610	9,710	15,120	5,320	5,600	12,430	20,310	6,720	7,110	15,910	26,330	8,370	8,320	19,130	31,880	8,850	9,330	22,620	37,200
300.1〜350.0		5,630	5,850	−	−	6,660	6,980	−	−	8,350	8,800	−	−	10,310	10,250	−	−	10,890	11,400	−	−
350.1〜400.0		6,400	6,660	−	−	7,580	7,950	−	−	9,480	10,000	−	−	11,720	11,670	−	−	12,410	12,960	−	−
400.1〜450.0		6,690	6,980	−	−	8,010	8,430	−	−	9,700	10,280	−	−	11,790	11,730	−	−	12,600	13,160	−	−
450.1〜500.0		7,430	7,750	−	−	8,860	9,320	−	−	10,750	11,400	−	−	13,050	12,970	−	−	13,960	14,570	−	−
10.0〜 60.0	180.1〜200.0	2,100	2,140	3,650	5,040	2,190	2,260	4,380	6,210	2,640	2,730	5,430	7,820	3,280	3,120	6,430	9,340	3,280	3,370	7,310	11,790
60.1〜100.0		2,280	2,350	4,490	6,670	2,630	2,740	5,650	8,650	3,250	3,400	7,130	11,100	3,970	3,930	8,480	13,420	4,130	4,310	9,910	15,400
100.1〜130.0		2,520	2,610	5,040	7,920	3,010	3,150	6,500	10,530	3,780	3,970	8,270	13,590	4,410	4,650	9,920	16,430	4,670	5,160	11,710	19,150
130.1〜160.0		2,910	3,030	5,940	9,440	3,490	3,670	7,700	12,620	4,410	4,650	9,860	16,380	5,160	5,450	11,840	19,810	5,540	6,070	13,930	22,990
160.1〜180.0		3,000	3,130	6,370	10,210	3,620	3,800	8,310	13,710	4,600	4,860	10,710	17,910	5,490	5,690	12,870	21,650	5,960	6,370	15,190	25,170
180.1〜200.0		3,190	3,340	6,790	11,020	3,880	4,090	8,970	14,990	4,970	5,270	11,550	19,540	5,840	6,210	13,890	23,650	6,390	6,970	16,520	27,610
200.1〜250.0		3,950	4,130	8,380	13,650	4,790	5,050	11,050	18,520	6,120	6,490	14,230	24,150	7,180	7,640	17,160	29,330	7,920	8,580	20,340	34,200
250.1〜300.0		4,690	4,910	9,980	16,270	5,700	6,010	13,130	22,050	7,270	7,720	16,900	28,750	8,530	9,070	20,360	34,890	9,470	10,180	24,140	40,670
300.1〜350.0		5,930	6,180	−	−	7,110	7,480	−	−	8,980	9,500	−	−	10,470	11,100	−	−	11,620	12,390	−	−
350.1〜400.0		6,760	7,050	−	−	8,090	8,510	−	−	10,190	10,780	−	−	11,900	12,620	−	−	13,240	14,070	−	−
400.1〜450.0		7,090	7,410	−	−	8,570	9,050	−	−	10,500	11,160	−	−	11,990	12,800	−	−	13,520	14,420	−	−
450.1〜500.0		7,860	8,220	−	−	9,500	10,020	−	−	11,630	12,360	−	−	13,260	14,160	−	−	14,990	15,970	−	−

アルミプレート

−A5052P−（Aℓ−Mg系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス（圧延）

納期短縮

プライスダウン 平均3%
ALNS・ALN

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223・224



RoHS

ALNH（標準サイズ）
ALNS（フリーサイズ）
ALN（フリーサイズ）
ALNT（フリーサイズ）

6.3 1.6 3.2



M材質 A5052P−H112
（T=5・6・8はH34含む）

Price 価格

■数量スライド価格（1円単位切り捨て） P81

数　量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

⊗ALNH（標準サイズ）は追加工をご利用できません。
追加工が必要な場合は、フリーサイズタイプでご発注ください。

型式	A	B＼T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALNH（標準サイズ）	100	100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,130	1,300	1,460
	125		1,080	1,080	1,080	1,170	1,260	1,310	1,410	1,620	1,820
	150		1,270	1,290	1,310	1,440	1,560	1,580	1,700	1,940	2,190
	160		1,350	1,370	1,400	1,530	1,670	1,680	1,810	2,070	2,330
	200		1,580	1,750	1,760	1,920	2,090	2,110	2,270	2,590	2,920
	250		1,800	2,020	2,150	2,220	2,220	2,220	2,430	3,030	3,240
	300		1,870	2,150	2,410	2,410	2,470	2,470	2,750	3,650	3,890
	350		1,980	2,270	2,550	2,550	2,550	2,550	2,840	3,680	3,970
	400		2,270	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	3,240	4,210	4,540
	450		2,550	2,920	3,260	3,280	3,280	3,280	3,650	4,730	5,100
	500		2,840	3,240	3,560	3,650	3,650	3,650	4,050	5,270	5,670
	125	125	1,110	1,110	1,110	1,220	1,310	1,410	1,710	1,920	2,120
	150		1,310	1,310	1,330	1,460	1,580	1,700	2,060	2,300	2,550
	160		1,390	1,390	1,420	1,550	1,680	1,810	2,200	2,460	2,720
	200		1,590	1,760	1,780	1,940	2,110	2,270	2,750	3,080	3,400
	250		1,880	2,130	2,220	2,300	2,610	2,840	3,250	3,650	4,040
	300		2,190	2,390	2,430	2,430	2,670	2,920	3,650	4,130	4,620
	350		2,250	2,520	2,700	2,840	2,880	3,400	4,210	4,770	5,320
	400		2,540	2,880	3,200	3,240	3,330	3,890	4,710	5,340	5,980
	450		2,880	3,220	3,510	3,650	3,780	4,370	5,210	5,920	6,620
	500		3,200	3,510	3,830	4,050	4,410	4,860	5,720	6,510	7,290
	150	150	1,330	1,330	1,460	1,580	1,700	2,060	2,190	2,670	2,990
	160		1,420	1,420	1,550	1,680	1,810	2,200	2,330	2,840	3,220
	200		1,620	1,780	1,940	2,110	2,270	2,660	2,920	3,430	3,810
	250		1,980	2,220	2,430	2,630	2,830	3,110	3,580	4,060	4,530
	300		2,220	2,420	2,760	2,990	3,050	3,560	4,120	4,690	5,260
	350		2,270	2,550	2,840	3,060	3,110	3,970	4,540	5,330	5,990
	400		2,590	2,920	3,240	3,420	3,560	4,470	5,180	5,980	6,730
	450		2,920	3,280	3,650	3,870	4,010	4,940	5,790	6,630	7,480
	500		3,240	3,650	4,050	4,320	4,460	5,420	6,350	7,300	8,240
	160	160	1,550	1,550	1,680	1,810	2,070	2,330	2,690	3,020	3,350
	200		1,650	1,800	1,980	2,270	2,510	2,750	3,160	3,560	3,970
	250		2,030	2,300	2,500	2,710	2,910	3,210	3,720	4,220	4,730
	300		2,480	2,590	2,840	3,070	3,310	3,680	4,280	4,890	5,490
	350		2,750	2,840	3,110	3,110	3,680	4,150	4,850	5,550	6,260
	400		3,030	3,190	3,510	3,560	4,150	4,640	5,440	6,240	7,040
	450		3,320	3,500	3,860	4,010	4,580	5,120	6,020	6,920	7,820
	500		3,620	3,820	4,220	4,460	5,010	5,620	6,620	7,610	8,610
	200	200	1,690	1,850	2,030	2,320	2,540	2,820	3,560	4,100	4,600
	250		2,120	2,320	2,540	2,840	3,030	3,440	4,250	4,870	5,500
	300		2,540	2,670	2,920	3,400	3,650	4,130	4,910	5,660	6,410
	350		2,790	2,890	3,400	3,830	4,190	4,710	5,580	6,450	7,330
	400		3,110	3,240	3,870	4,280	4,670	5,270	6,260	7,250	8,250
	450		3,400	3,560	4,270	4,710	5,160	5,830	6,950	8,060	9,180
	500		3,780	3,870	4,660	5,160	5,650	6,400	7,640	8,880	10,130
	250	250	2,220	2,430	3,030	3,350	3,650	4,130	4,910	5,690	6,470
	300		2,670	2,920	3,470	3,830	4,200	4,770	5,700	6,630	7,810
	350		2,990	3,200	3,890	4,320	4,760	5,410	6,500	7,580	9,050
	400		3,200	3,440	4,320	4,820	5,320	6,060	7,300	8,530	9,770
	450		3,490	3,670	4,770	5,320	5,880	6,710	8,110	9,500	10,890
	500		3,870	3,920	5,220	5,830	6,450	7,380	8,920	10,470	12,020
	300	300	3,020	3,240	3,810	4,260	4,710	5,370	6,490	7,610	8,720
	350		3,250	3,510	4,290	4,810	5,330	6,110	7,410	9,100	10,400
	400		3,480	3,780	4,780	5,370	5,960	6,850	8,330	9,810	11,300
	450		3,730	4,060	5,270	5,940	6,610	7,610	9,260	10,930	12,590
	500		3,960	4,330	5,770	6,510	7,250	8,360	10,210	12,050	13,900

Order 注文例

型式	A	B	T
ALNH	350	200	10
ALN	310	160	15

Delivery 出荷日

●ALNH ●ALNS ●ALN　1 日目発送　ストークT 800円/1本 P.82

●ALNT　5 日目発送

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Price 価格

（例）ALN−350−200−10のとき
A寸法 × 面積単価 ＝ 価格（1円単位は切捨）
350 × 12.7 ＝ 4,440（円）

■数量スライド価格（1円単位切り捨て） P81

数　量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	¥基準単価 T5・6	T8・10	T12・15	T20	T25	T30
ALNS（フリーサイズ）	25〜50	25〜50	810	900	1,010	1,100	1,220	1,320
	51〜75	25〜50	890	1,010	1,190	1,340	1,500	1,650
		51〜75	970	1,140	1,350	1,560	1,770	1,970
	76〜100	25〜50	1,010	1,190	1,430	1,660	1,900	2,140
		51〜75	1,120	1,370	1,690	2,000	2,310	2,620
		76〜100	1,280	1,620	2,030	2,440	2,860	3,270

型式	A 1mm単位	B＼T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
ALN（フリーサイズ）	100〜200	100	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	−	−
	201〜300		A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	−	−
	301〜500		A×5.9	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×11.7	A×12.7	−	−
	101〜250	125	A×9.7	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×18.5	−	−
	251〜500		A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	−	−
	126〜300	150	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6	A×19.4	A×22.4	−	−
	301〜500		A×6.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×23.3	A×24.3
	151〜300	160	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×23.3	−	−
	301〜500		A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×19.4	A×21.4	A×23.3	A×26.2
	161〜500	200	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×19.4	A×22.4	A×26.2	−	−
	201〜500	250	A×9.7	A×10.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×32.1	−	−
	251〜500	300	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×27.2	A×33	A×38.8	−	−
ALNT（フリーサイズ）	501〜800	125	A× 5	A× 5	A× 6	A× 7	A× 8	A× 10	A× 12	A× 14	A× 16	A× 19	A× 21
	501〜800	150	A× 5	A× 6	A× 7	A× 8	A× 9	A× 11	A× 14	A× 16	A×20	A×23	A×24
	501〜800	160	A× 6	A× 7	A× 8	A× 9	A× 10	A× 11	A× 14	A× 17	A×20	A×23	A×25
	501〜800	200	A× 7	A× 8	A× 9	A× 10	A× 11	A× 14	A× 17	A×21	A×25	A×27	A×31
	501〜800	250	A× 8	A× 10	A× 10	A× 12	A× 14	A× 17	A×21	A×25	A×31	A×33	A×38
	501〜800	300	A× 9	A× 10	A× 11	A× 14	A× 15	A× 19	A× 24	A× 29	A× 34	A×40	A×45
	350〜1200	350	A× 9	A× 10	A× 11	A× 14	A× 15	A× 20	A×25	A×31	A×36	A×41	A×46
	400〜1200	400	A× 10	A× 11	A× 13	A× 15	A× 18	A× 23	A× 28	A×35	A×42	A×47	A×53
	450〜1200	450	A× 12	A× 14	A× 15	A× 18	A× 21	A× 26	A× 33	A×41	A×48	A×52	A×59
	500〜1200	500	A× 13	A× 14	A× 16	A× 20	A× 23	A× 29	A× 35	A×44	A×52	A×58	A×66
	600〜1200	600	A× 14	A× 15	A× 19	A× 23	A× 27	A× 33	A×43	A×51	A×62	A×68	A×77
	800〜1200	800	A× 19	A× 21	A× 25	A× 31	A× 35	A× 45	A× 56	A×69	A× 83	A× 92	A×104

Alteration 追加工

型式 ALN − A − B − T − (BC・CCA…etc.)
例：ALN − 315 − 200 − 20 − BC176

⊗ALNH（標準サイズ）は追加工をご利用できません。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅（B寸法）変更	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ALN 26≦BC≦B−1 ALNT 126≦BC≦B−1 ALN、ALNTのみ適用	800
コーナーカット	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 …CCA5−CCD5	500/1コーナー

■精度基準

●平面（平坦）度　1000mmに対し1.5以下

●Tの寸法公差

5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40
±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1

●A・B寸法公差

25〜100	101〜250	251〜1000	1001〜
±0.2	±0.25	±0.4	±1.0

●基準面直角度　100mmに対し0.015以下

●全周面取り　C0.3以下

ミスミ FAメカ2009　ご注文型番を自動生成!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

アルミフリープレート

–A5052P–（Al–Mg系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス（圧延）


6面フライス


6面フライス+上下面サーフェイス

納期短縮

プライスダウン 平均3%
PNLN□・PNF□□・PNS□

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223・224



RoHS

PN□□□（標準サイズ）
H–PN□□□（細長サイズ）
L–PN□□□（大サイズ）

（圧延）PNLN□ H–PNLN□ L–PNLN□
（フライス加工）PNF□□ H–PNF□□ L–PNF□□
（サーフェイス研磨）PNS□□



基準面

Ⓜ材質 A5052P–H112（T5～8はH34含む）

型式 Type		上下面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸交差 選択	指定0.5mm単位 A A≧B	指定0.5mm単位 B	T 選択・指定
標準サイズ	PN	L（圧延）	N	P Q N M	25～ 500	10～ 300	5・6・8・10・12・15・20・25・30 ・40 ・50
細長サイズ	H–PN				6～1600	6～ 19.5	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35
大サイズ	L–PN				250～3000	20～1500	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
標準サイズ	PN	F（フライス加工）	P Q N M	P Q N M	25～ 500	10～ 300	5～49 （指定0.5mm単位）
細長サイズ	H–PN				7～1600	8～ 19.5	3～29.5（指定0.5mm単位）
大サイズ	L–PN				250～3000	20～ 800	5～50 （指定0.5mm単位）
標準サイズ	PN	S（サーフェイス研磨）			25～ 500	10～ 300	5・6・7～49 （指定0.5mm単位）

①板厚公差

上下面仕上	Nのみ選択可 T寸法 3	4・5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40	45・50
N（圧延）	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3

上下面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F（フライス加工）	550mm以下	+0.1～+0.3	0～0.2	±0.1	−0.2～0
	550.5mm以上	+0.1～+0.4	0～0.3	±0.15	−0.3～0
S（サーフェイス研磨）		+0.1～+0.2	0～0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
L（圧延） F（フライス加工） S（サーフェイス研磨）	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

（最大値）

項目		上下面仕上 L（圧延）	F（フライス加工）	S（サーフェイス研磨）
板厚平行度（100mmに対して）	T3～6.5	—	0.05	0.025
	T7～12.5			0.03
	T13～15.5			0.05
	T16～20.5		0.07	0.07
	T21～50		0.1	0.1
平面（平坦）度（100mmに対して）	T3～8.5	0.15	0.15	0.12
	T9～12.5		0.13	0.06
	T13～20.5		0.12	
	T21～50		0.1	
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		標準サイズ 細長・大サイズ	C0.3以下 C0.1程度の糸面取り	

Order 注文例

型式 Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
PN	F	Q	M	−255	−220	−18

Delivery 出荷日

●PNLN□
1 日目発送 ストーク T 800円/1本 P.82

●PNF□□ A（長さ）300mm以下
1 日目発送 ストーク T 800円/1本 P.82

●PNF□□ A（長さ）300.5mm以上
3 日目発送

●H–PN□□□・L–PN□□□
3 日目発送

●PNS□□
5 日目発送 ストーク A 800円/1本 ストーク B 500円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律A2,160円 B1,350円

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加工

型式 PNFNM − A 300 − B 280 − T 20 −（CSC・CBC…etc.） 例：PNFNM − 300 − 280 − 20 − CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
	標準サイズのみ適応		CCA CCB CCC CCD 基準面
Code	CSC	（下記参照）	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.3 ⋯ C0.1以下	面取り値を変更します。 サイズ 標準サイズ / 細長サイズ 大サイズ：規格 C0.3以下 / C0.1程度の糸面取り；変更値 C0.5～C1.0 CBC 800；C0.2～C0.5 CBB 1,000；C0.5～C1.0 CBC 1,200；C1.0～C1.5 CBD 1,500；C1.5～C2.0 CBE 1,600	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯ CCA5−CCD5 指定1mm 1～5 ¥200；6～10 ¥250；11～20 ¥450；21～30 ¥600；31～40 ¥700；41～50 ¥800
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

Price 価格

（例）PNFQM−255−220−18のとき
A寸法 255 × 面積単価 25.3 ＝ 価格（1円単位は切捨） 6,450（円）

■数量スライド価格 （1円単位切り捨て） P81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B＼T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
PNLN□ H–PNL(細長サイズ) L–PNL(大サイズ)は P.1101・1102 に掲載しています。	25 ～ 50	10～19.5	A×19.4	A×21.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	A×30.1	A×33	A×34	A×36.9	A×40.8	A×45.6
	50.5～ 75		A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×18.5	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×27.2	A×30.1
	75.5～100		A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×23.3	A×26.2
	100.5～250		A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4
	25 ～ 50	20～50	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5	A×19.4	A×19.4	A×21.4	A×23.3	A×25.3	A×30.1	A×35
	50.5～ 75		A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×25.3	A×29.1
	75.5～100		A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×23.3	A×27.2
	100.5～250		A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×20.4	A×23.3
	50.5～ 75	50.5～75	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×15.6	A×18.5	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×27.2	A×34	A×38.8
	75.5～100		A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	A×32.1	A×36.9
	100.5～200		A×8.8	A×8.8	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×29.1	A×33
	200.5～500		A×6.8	A×6.8	A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×25.3	A×29.1
	75.5～100	75.5～100	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×25.3	A×30.1
	100.5～200		A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×23.3	A×27.2
	200.5～300		A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×12.7	A×13.6	A×21.4	A×25.3
	300.5～500		A×5.9	A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×10.7	A×11.7	A×19.4	A×24.3
	100.5～250	100.5～125	A×9.7	A×10.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×14.6	A×16.5	A×17.5	A×28.2	A×34
	250.5～500		A×7.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×26.2	A×32.1
	125.5～300	125.5～150	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×21.4	A×33	A×39.8
	300.5～500		A×6.8	A×7.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×31.1	A×37.9
	150.5～300	150.5～160	A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×21.4	A×23.3	A×36.9	A×41.8
	300.5～500		A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×15.6	A×18.5	A×20.4	A×34	A×37.9
	160.5～500	160.5～200	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×37.9	A×45.6
	200.5～500	200.5～250	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×23.3	A×26.2	A×32.1	A×46.6	A×56.3
	250.5～500	250.5～300	A×10.7	A×11.7	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×26.2	A×32.1	A×37.9	A×56.3	A×67.9

型式	A	B＼T	5	5.5・6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～39	39.5～49
PNF□□ H–PNF(細長サイズ) L–PNF(大サイズ)は P.1103・1104 に掲載しています。	25 ～ 50	10～19.5	A×24.3	A×26.2	A×30.1	A×31.1	A×34	A×37.9	A×41.8	A×42.7	A×45.6	A×53.4	A×59.2
	50.5～ 75		A×17.5	A×18.5	A×20.4	A×20.4	A×22.4	A×23.3	A×27.2	A×28.2	A×30.1	A×35	A×39.8
	75.5～100		A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×24.3	A×26.2	A×30.1	A×34
	100.5～250		A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×24.3
	25 ～ 50	20～50	A×21.4	A×21.4	A×18.5	A×18.5	A×21.4	A×21.4	A×23.3	A×25.3	A×28.2	A×37.9	A×42.7
	50.5～ 75		A×16.5	A×17.5	A×14.6	A×14.6	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×23.3	A×31.1	A×35.9
	75.5～100		A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×29.1	A×33
	100.5～250		A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×25.3	A×28.2
	50.5～ 75	50.5～75	A×19.4	A×19.4	A×16.5	A×16.5	A×20.4	A×20.4	A×23.3	A×27.2	A×30.1	A×41.8	A×47.6
	75.5～100		A×15.6	A×15.6	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×24.3	A×28.2	A×38.8	A×44.7
	100.5～200		A×12.7	A×12.7	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×35	A×39.8
	200.5～500		A×10.7	A×10.7	A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×18.5	A×21.4	A×31.1	A×35
	75.5～100	75.5～100	A×19.4	A×19.4	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×28.2	A×33
	100.5～200		A×15.6	A×15.6	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×26.2	A×31.1
	200.5～300		A×12.7	A×12.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×13.6	A×14.6	A×23.3	A×28.2
	300.5～500		A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×12.7	A×21.4	A×26.2
	100.5～250	100.5～125	A×13.6	A×13.6	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×31.1	A×36.9
	250.5～500		A×11.7	A×11.7	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×29.1	A×35
	125.5～300	125.5～150	A×13.6	A×13.6	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×20.4	A×23.3	A×36.9	A×43.7
	300.5～500		A×11.7	A×11.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×35	A×41.8
	150.5～300	150.5～160	A×15.6	A×15.6	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×23.3	A×25.3	A×41.8	A×46.6
	300.5～500		A×13.6	A×13.6	A×10.7	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×20.4	A×22.4	A×37.9	A×41.8
	160.5～500	160.5～200	A×13.6	A×13.6	A×11.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×42.7	A×50.5
	200.5～500	200.5～250	A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×20.4	A×25.3	A×29.1	A×35	A×52.4	A×62.1
	250.5～500	250.5～300	A×16.5	A×16.5	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×29.1	A×35.9	A×41.8	A×62.1	A×74.7

型式	A	B＼T	5	6	7～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～39	39.5～49
PNS□□	25 ～ 50	10～19.5	A×60.2	A×64.1	A×71.8	A×74.7	A×81.5	A×91.2	A×98	A×100	A×105.8	—	—
	50.5～ 75		A×36.9	A×37.9	A×41.8	A×42.7	A×46.6	A×47.6	A×55.3	A×56.3	A×59.2	—	—
	75.5～100		A×30.1	A×33	A×34	A×35.9	A×35.9	A×37.9	A×39.8	A×42.7	A×44.7	—	—
	100.5～250		A×16.5	A×18.5	A×18.5	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×25.3	—	—
	25 ～ 50	20～50	A×21.4	A×21.4	A×23.3	A×23.3	A×26.2	A×26.2	A×29.1	A×32.1	A×35	—	—
	50.5～ 75		A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4	A×23.3	A×26.2	A×29.1	—	—
	75.5～100		A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×26.2	—	—
	100.5～250		A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	—	—
	50.5～ 75	50.5～75	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4	A×25.3	A×25.3	A×29.1	A×33	A×37.9	A×49.5	A×56.3
	75.5～100		A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×18.5	A×22.4	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×35	A×45.6	A×52.4
	100.5～200		A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×18.5	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×40.8	A×46.6
	200.5～500		A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×15.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×33	A×37.9
	75.5～100	75.5～100	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×21.4	A×23.3	A×34	A×39.8
	100.5～200		A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×24.3	A×28.2	A×38.8	A×45.6
	200.5～300		A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	A×33	A×38.8
	300.5～500		A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×31.1	A×35.9
	100.5～250	100.5～125	A×18.5	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×27.2	A×28.2	A×40.8	A×47.6
	250.5～500		A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×24.3	A×35.9	A×41.8
	125.5～300	125.5～150	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×24.3	A×30.1	A×32.1	A×46.6	A×54.4
	300.5～500		A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×26.2	A×30.1	A×41.8	A×48.5
	150.5～300	150.5～160	A×21.4	A×20.4	A×21.4	A×20.4	A×22.4	A×25.3	A×28.2	A×32.1	A×37.9	A×54.4	A×59.2
	300.5～500		A×19.4	A×19.4	A×17.5	A×17.5	A×18.5	A×20.4	A×24.3	A×30.1	A×34	A×46.6	A×51.5
	160.5～500	160.5～200	A×20.4	A×20.4	A×21.4	A×21.4	A×23.3	A×25.3	A×32.1	A×36.9	A×43.7	A×55.3	A×64.1
	200.5～500	200.5～250	A×23.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	A×32.1	A×37.9	A×43.7	A×52.4	A×66	A×77.6
	250.5～500	250.5～300	A×30.1	A×29.1	A×29.1	A×28.2	A×44.7	A×37.9	A×45.6	A×56.3	A×64.1	A×80.6	A×94.1

PNSNNのT5・6・8・10・12・15・20・25・30は、羽布研磨仕上げとなります。

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。
※サーフェイス研磨を除く

アルミフリープレート 価格表

−A5052P−（Aℓ−Mg系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス（圧延）

プライスダウン 最大9%
L−PNLN□（一部サイズ除く）

Price 価格

■ 数量スライド価格 （㊦1円単位切り捨て） P81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

㊦表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格（例）L−PNLNP−1000.5−700−10のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
1000.5	×	27	＝	27,010（円）

■細長サイズ　H−PNLN□　4面フライス（圧延）　A・B 0.5mm単位

型式	A	B＼T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
H−PNLN□	6 ～ 50	6〜9.5	620	620	620	740	740	740	860	1,030	—	—	—	—
	50.5〜 100		620	620	620	740	740	740	860	1,040	—	—	—	—
	100.5〜 150		720	720	720	860	860	860	1,000	1,210	—	—	—	—
	150.5〜 200		780	780	780	940	940	940	1,100	1,330	—	—	—	—
	200.5〜 250		810	810	810	980	980	980	1,150	1,400	—	—	—	—
	250.5〜 300		830	830	830	1,000	1,000	1,000	1,170	1,460	—	—	—	—
	300.5〜 350		840	840	850	1,020	1,020	1,020	1,220	1,530	—	—	—	—
	350.5〜 400		860	860	860	1,040	1,040	1,060	1,270	1,590	—	—	—	—
	400.5〜 500		1,020	1,020	1,020	1,230	1,250	1,300	1,560	1,950	—	—	—	—
	500.5〜 600		1,270	1,270	1,280	1,560	1,610	1,660	2,000	2,500	—	—	—	—
	30 ～ 50	10〜19.5	620	620	620	740	740	740	860	1,040	1,040	1,040	1,040	1,190
	50.5〜 100		620	630	630	740	740	750	860	1,040	1,040	1,060	1,100	1,290
	100.5〜 150		720	720	720	860	860	870	1,010	1,240	1,300	1,360	1,420	1,650
	150.5〜 200		780	780	780	940	940	950	1,150	1,440	1,640	1,600	1,680	1,960
	200.5〜 250		810	820	820	980	990	970	1,160	1,450	1,550	1,650	1,750	2,040
	250.5〜 300		830	830	830	1,000	1,090	1,140	1,370	1,710	1,830	1,940	2,060	2,400
	300.5〜 350		850	850	850	1,070	1,120	1,180	1,410	1,770	1,900	2,040	2,180	2,540
	350.5〜 500		1,100	1,190	1,270	1,360	1,530	1,910	2,290	2,870	3,290	3,710	4,140	4,830
	500.5〜 600		1,310	1,410	1,510	1,610	1,820	2,270	2,730	3,410	3,920	4,430	4,930	5,760
	600.5〜 700		1,520	1,630	1,750	1,870	2,110	2,640	3,160	3,960	4,550	5,140	5,730	6,690
	700.5〜 800		1,720	1,860	1,990	2,130	2,400	3,000	3,600	4,500	5,180	5,850	6,530	7,620
	800.5〜1000		2,950	3,120	3,290	3,460	3,790	4,740	5,690	7,120	7,960	8,810	9,650	11,260
	1000.5〜1200		3,510	3,720	3,920	4,120	4,530	5,660	6,800	8,490	9,510	10,520	11,540	13,460
	1200.5〜1400		5,580	5,820	6,060	6,290	6,760	8,460	10,150	12,690	13,870	15,050	16,240	18,940
	1400.5〜1600		7,640	7,910	8,180	8,450	8,990	11,230	13,480	16,850	18,210	19,560	20,910	24,400

■大サイズ　L−PNLN□　4面フライス（圧延）　A・B 0.5mm単位

型式	A	B＼T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
L−PNLN□	250 ～ 350	20〜30	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11	A×13
	350.5〜 700		A×3	A×3	A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
	700.5〜 800		A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
	800.5〜 900		A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12
	900.5〜1000		A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12
	1000.5〜1200		A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×10	A×11	A×12
	1200.5〜1400		A×4	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12	A×13
	1400.5〜1600		A×6	A×6	A×6	A×8	A×7	A×7	A×7	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×15	A×16	A×18
	250.5〜 350	30.5〜50	A×3	A×4	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11	A×13
	350.5〜 700		A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12
	700.5〜 800		A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
	800.5〜 900		A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×9	A×10	A×11
	900.5〜1000		A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12
	1000.5〜1200		A×4	A×3	A×4	A×5	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12	A×13
	1200.5〜1400		A×4	A×3	A×4	A×5	A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15
	1400.5〜1600		A×5	A×5	A×5	A×7	A×6	A×6	A×6	A×8	A×8	A×9	A×10	A×11	A×13	A×15	A×16
	1600.5〜1800		A×5	A×5	A×5	A×7	A×6	A×6	A×6	A×8	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17
	1800.5〜2000		A×5	A×5	A×5	A×7	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×10	A×12	A×14	A×16	A×17
	2000.5〜2200		A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×7	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×15	A×16	A×18
	2200.5〜2400		A×6	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×9	A×11	A×12	A×12	A×13	A×15	A×17	A×19	A×21
	2400.5〜2600		—	—	—	—	A×8	A×9	A×9	A×11	A×12	A×12	A×13	A×16	A×17	A×19	A×21
	2600.5〜2800		—	—	—	—	A×8	A×9	A×9	A×11	A×12	A×13	A×13	A×16	A×18	A×19	A×21
	2800.5〜3000		—	—	—	—	A×9	A×9	A×9	A×11	A×12	A×13	A×13	A×16	A×18	A×19	A×21
	500.5〜 950	51.5〜100	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×13	A×15	A×16	A×19	A×20	A×23	A×25
	950.5〜1250		A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×8	A×9	A×11	A×13	A×15	A×16	A×18	A×19	A×22	A×25
	1250.5〜1500		A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×10	A×12	A×14	A×15	A×17	A×19	A×20	A×23	A×26
	1500.5〜2150		A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×14	A×16	A×17	A×19	A×21	A×23	A×27	A×30
	2150.5〜2500		A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×10	A×12	A×13	A×14	A×16	A×17	A×19	A×21	A×24	A×27
	2500.5〜2800		—	—	—	A×7	A×8	A×10	A×12	A×13	A×14	A×16	A×17	A×19	A×21	A×24	A×26
	2800.5〜3000		—	—	—	A×6	A×7	A×8	A×10	A×12	A×14	A×15	A×17	A×19	A×20	A×23	A×26
	500.5〜 900	100.5〜150	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	A×9	A×11	A×14	A×15	A×18	A×20	A×23	A×27	A×31	A×34
	900.5〜1400		A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×13	A×17	A×18	A×20	A×22	A×26	A×30	A×34	A×37
	1400.5〜2150		A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×12	A×14	A×17	A×18	A×20	A×23	A×27	A×31	A×35	A×38
	2150.5〜2500		A×7	A×7	A×8	A×8	A×10	A×12	A×14	A×15	A×17	A×18	A×20	A×24	A×27	A×31	A×35
	2500.5〜2800		—	—	—	A×8	A×9	A×12	A×14	A×15	A×16	A×18	A×20	A×23	A×27	A×30	A×34
	2800.5〜3000		—	—	—	A×7	A×8	A×10	A×12	A×15	A×16	A×18	A×19	A×23	A×26	A×30	A×33
	500.5〜 850	150.5〜200	A×5	A×6	A×7	A×7	A×9	A×11	A×13	A×15	A×18	A×21	A×25	A×29	A×33	A×36	A×41
	850.5〜1350		A×7	A×8	A×8	A×9	A×10	A×13	A×15	A×18	A×21	A×24	A×28	A×33	A×36	A×41	A×46
	1350.5〜2500		A×9	A×10	A×11	A×12	A×13	A×17	A×18	A×19	A×23	A×27	A×30	A×36	A×39	A×44	A×50
	2500.5〜2800		—	—	—	A×9	A×11	A×13	A×15	A×16	A×18	A×21	A×24	A×28	A×32	A×36	A×40
	2800.5〜3000		—	—	—	A×8	A×9	A×11	A×13	A×16	A×18	A×21	A×24	A×28	A×31	A×35	A×39
	500.5〜 800	200.5〜250	A×6	A×7	A×8	A×8	A×10	A×12	A×14	A×18	A×21	A×25	A×29	A×34	A×38	A×44	A×48
	800.5〜1300		A×8	A×9	A×10	A×10	A×12	A×14	A×17	A×21	A×25	A×29	A×33	A×38	A×44	A×49	A×54
	1300.5〜2500		A×10	A×11	A×12	A×13	A×14	A×18	A×21	A×23	A×27	A×32	A×35	A×41	A×47	A×53	A×58
	2500.5〜2800		—	—	—	A×11	A×11	A×14	A×17	A×18	A×21	A×25	A×28	A×33	A×37	A×42	A×46
	2800.5〜3000		—	—	—	A×9	A×10	A×12	A×14	A×18	A×21	A×24	A×27	A×32	A×36	A×41	A×45
	500.5〜 750	250.5〜300	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×13	A×16	A×19	A×24	A×28	A×33	A×38	A×43	A×49	A×55
	750.5〜1300		A×9	A×10	A×11	A×12	A×13	A×17	A×19	A×24	A×30	A×34	A×38	A×45	A×51	A×57	A×64
	1300.5〜2500		A×11	A×12	A×13	A×15	A×16	A×19	A×24	A×25	A×31	A×35	A×40	A×47	A×54	A×60	A×67
	2500.5〜2800		—	—	—	A×12	A×13	A×16	A×19	A×20	A×24	A×28	A×32	A×37	A×42	A×48	A×54
	2800.5〜3000		—	—	—	A×10	A×10	A×13	A×16	A×19	A×24	A×27	A×31	A×36	A×41	A×47	A×52
	300.5〜 700	300.5〜350	A×8	A×10	A×11	A×12	A×14	A×18	A×21	A×26	A×32	A×38	A×45	A×52	A×59	A×66	A×73
	700.5〜1250		A×10	A×11	A×12	A×13	A×15	A×18	A×22	A×28	A×33	A×38	A×44	A×51	A×58	A×66	A×73
	1250.5〜2500		A×12	A×13	A×15	A×15	A×18	A×22	A×27	A×29	A×34	A×40	A×46	A×54	A×61	A×68	A×76
	2500.5〜2800		—	—	—	A×12	A×14	A×18	A×21	A×22	A×26	A×32	A×36	A×41	A×48	A×53	A×59
	2800.5〜3000		—	—	—	A×10	A×12	A×15	A×18	A×22	A×26	A×31	A×36	A×40	A×47	A×52	A×58

㊦板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

■大サイズ　L−PNLN□　4面フライス（圧延）　A・B 0.5mm単位

型式	A	B＼T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
L−PNLN□	350.5〜 650	350.5〜400	A×9	A×10	A×11	A×12	A×15	A×18	A×22	A×28	A×34	A×39	A×45	A×53	A×59	A×68	A×75
	650.5〜1200		A×10	A×12	A×13	A×14	A×17	A×20	A×25	A×31	A×36	A×42	A×48	A×56	A×64	A×72	A×81
	1200.5〜2500		A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×25	A×30	A×36	A×45	A×44	A×50	A×58	A×67	A×75	A×84
	2500.5〜2800		—	—	—	A×13	A×16	A×19	A×23	A×28	A×35	A×34	A×38	A×45	A×51	A×58	A×65
	2800.5〜3000		—	—	—	A×11	A×13	A×16	A×19	A×24	A×29	A×34	A×37	A×44	A×50	A×56	A×63
	400.5〜 600	400.5〜450	A×9	A×10	A×11	A×12	A×15	A×18	A×22	A×27	A×35	A×39	A×46	A×53	A×62	A×69	A×77
	600.5〜1100		A×11	A×13	A×14	A×15	A×18	A×22	A×27	A×33	A×41	A×46	A×54	A×62	A×72	A×80	A×89
	1100.5〜2500		A×14	A×15	A×17	A×18	A×22	A×28	A×33	A×41	A×51	A×49	A×57	A×66	A×75	A×85	A×94
	2500.5〜2800		—	—	—	A×14	A×17	A×21	A×25	A×31	A×38	A×36	A×42	A×49	A×56	A×63	A×71
	2800.5〜3000		—	—	—	A×12	A×14	A×18	A×21	A×25	A×32	A×35	A×41	A×48	A×55	A×62	A×69
	450.5〜 550	450.5〜500	A×9	A×10	A×11	A×12	A×15	A×19	A×23	A×28	A×35	A×40	A×47	A×54	A×62	A×70	A×77
	550.5〜1100		A×12	A×14	A×15	A×17	A×20	A×25	A×31	A×37	A×46	A×53	A×61	A×71	A×80	A×90	A×100
	1100.5〜2500		A×15	A×16	A×18	A×19	A×24	A×30	A×36	A×44	A×54	A×54	A×62	A×72	A×82	A×93	A×103
	2500.5〜2800		—	—	—	A×15	A×18	A×22	A×26	A×34	A×40	A×40	A×47	A×54	A×61	A×70	A×77
	2800.5〜3000		—	—	—	A×12	A×15	A×18	A×22	A×28	A×35	A×39	A×46	A×53	A×60	A×68	A×75
	500.5〜1050	500.5〜550	A×14	A×15	A×17	A×18	A×22	A×28	A×32	A×40	A×49	A×58	A×67	A×78	A×89	A×100	A×111
	1050.5〜1550		A×12	A×13	A×15	A×16	A×19	A×24	A×29	A×35	A×42	A×51	A×58	A×68	A×78	A×87	A×97
	1550.5〜2500		A×14	A×15	A×17	A×18	A×23	A×28	A×34	A×36	A×43	A×52	A×59	A×70	A×79	A×89	A×99
	2500.5〜2800		—	—	—	A×16	A×19	A×23	A×28	A×30	A×36	A×43	A×50	A×59	A×67	A×75	A×84
	2800.5〜3000		—	—	—	A×13	A×17	A×20	A×23	A×29	A×35	A×42	A×49	A×57	A×65	A×73	A×82
	550.5〜1000	550.5〜600	A×14	A×15	A×17	A×18	A×23	A×29	A×34	A×41	A×50	A×59	A×69	A×80	A×90	A×103	A×114
	1000.5〜1550		A×13	A×14	A×16	A×18	A×21	A×27	A×31	A×38	A×47	A×55	A×64	A×74	A×85	A×96	A×107
	1550.5〜2500		A×13	A×16	A×18	A×20	A×24	A×30	A×36	A×37	A×46	A×55	A×64	A×74	A×85	A×96	A×107
	2500.5〜2800		—	—	—	A×17	A×20	A×25	A×31	A×32	A×39	A×46	A×54	A×63	A×71	A×81	A×89
	2800.5〜3000		—	—	—	A×14	A×18	A×21	A×25	A×31	A×38	A×45	A×53	A×61	A×70	A×79	A×88
	600.5〜 900	600.5〜650	A×13	A×15	A×17	A×18	A×23	A×28	A×34	A×41	A×51	A×59	A×69	A×80	A×91	A×103	A×114
	900.5〜1700		A×14	A×16	A×18	A×19	A×24	A×30	A×35	A×44	A×54	A×64	A×73	A×87	A×98	A×110	A×123
	1700.5〜2500		A×14	A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×31	A×38	A×48	A×56	A×66	A×77	A×88	A×99	A×109
	2500.5〜2800		—	—	—	A×18	A×22	A×27	A×27	A×34	A×42	A×50	A×57	A×68	A×77	A×87	A×96
	2800.5〜3000		—	—	—	A×15	A×18	A×22	A×26	A×33	A×41	A×49	A×56	A×66	A×75	A×85	A×93
	650.5〜 900	650.5〜700	A×13	A×15	A×18	A×19	A×23	A×29	A×34	A×42	A×52	A×61	A×71	A×82	A×94	A×107	A×118
	900.5〜1100		A×13	A×15	A×17	A×18	A×22	A×27	A×32	A×40	A×50	A×58	A×68	A×78	A×89	A×101	A×112
	1100.5〜2150		A×14	A×16	A×18	A×20	A×26	A×32	A×36	A×46	A×57	A×68	A×79	A×92	A×105	A×119	A×131
	2150.5〜2500		A×15	A×18	A×19	A×22	A×27	A×34	A×34	A×42	A×53	A×63	A×73	A×85	A×97	A×109	A×122
	700.5〜 850	700.5〜750	A×13	A×15	A×18	A×19	A×23	A×29	A×34	A×42	A×52	A×62	A×71	A×83	A×95	A×106	A×118
	850.5〜1100		A×14	A×16	A×18	A×20	A×24	A×30	A×35	A×43	A×53	A×64	A×73	A×86	A×98	A×110	A×122
	1100.5〜1700		A×14	A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×36	A×45	A×55	A×67	A×78	A×90	A×103	A×116	A×128
	1700.5〜2500		A×15	A×18	A×20	A×23	A×27	A×35	A×35	A×42	A×53	A×64	A×75	A×88	A×100	A×112	A×124
	750.5〜1200	750.5〜800	A×15	A×18	A×20	A×23	A×27	A×35	A×40	A×50	A×61	A×72	A×85	A×99	A×112	A×126	A×141
	1200.5〜1650		A×14	A×16	A×18	A×20	A×24	A×31	A×36	A×45	A×56	A×67	A×78	A×90	A×104	A×116	A×129
	1650.5〜2100		A×13	A×15	A×18	A×19	A×23	A×30	A×35	A×43	A×53	A×64	A×74	A×87	A×99	A×111	A×123
	2100.5〜2500		A×14	A×17	A×19	A×18	A×22	A×27	A×34	A×41	A×51	A×61	A×71	A×83	A×95	A×106	A×119
	800.5〜1200	800.5〜850	A×16	A×18	A×20	A×23	A×27	A×35	A×41	A×51	A×63	A×75	A×88	A×102	A×116	A×130	A×145
	1200.5〜1650		A×14	A×17	A×19	A×21	A×25	A×32	A×38	A×48	A×59	A×71	A×83	A×96	A×109	A×124	A×137
	1650.5〜2100		A×13	A×16	A×18	A×20	A×24	A×30	A×36	A×45	A×56	A×68	A×79	A×91	A×105	A×118	A×131
	2100.5〜2500		A×15	A×18	A×20	A×23	A×23	A×29	A×35	A×43	A×54	A×65	A×76	A×88	A×101	A×113	A×126
	850.5〜1400	850.5〜900	A×17	A×19	A×22	A×25	A×29	A×36	A×43	A×54	A×68	A×82	A×94	A×109	A×125	A×142	A×157
	1400.5〜1950		A×15	A×17	A×19	A×22	A×26	A×34	A×39	A×50	A×62	A×74	A×86	A×101	A×115	A×129	A×143
	1950.5〜2500		A×16	A×18	A×22	A×24	A×25	A×32	A×37	A×47	A×59	A×71	A×82	A×96	A×109	A×123	A×137
	900.5〜1400	900.5〜950	A×17	A×19	A×22	A×25	A×30	A×37	A×44	A×56	A×69	A×83	A×97	A×113	A×129	A×145	A×161
	1400.5〜1950		A×15	A×18	A×20	A×23	A×28	A×35	A×41	A×52	A×64	A×77	A×90	A×106	A×121	A×136	A×151
	1950.5〜2500		A×17	A×19	A×23	A×25	A×26	A×33	A×39	A×49	A×61	A×73	A×87	A×101	A×115	A×130	A×144
	950.5〜1400	950.5〜1000	A×17	A×19	A×23	A×25	A×31	A×38	A×46	A×56	A×71	A×85	A×99	A×116	A×132	A×148	A×165
	1400.5〜1950		A×16	A×18	A×21	A×24	A×29	A×36	A×43	A×53	A×68	A×82	A×95	A×111	A×126	A×142	A×159
	1950.5〜2500		A×17	A×20	A×24	A×26	A×27	A×35	A×41	A×51	A×64	A×77	A×91	A×106	A×121	A×136	A×151
	1000.5〜1500	1000.5〜1050	A×18	A×20	A×24	A×26	A×32	A×39	A×48	A×59	A×74	A×89	A×104	A×122	A×139	A×156	A×173
	1500.5〜2000		A×16	A×18	A×22	A×24	A×30	A×36	A×44	A×54	A×70	A×84	A×97	A×113	A×130	A×146	A×161
	2000.5〜2500		A×18	A×20	A×23	A×27	A×28	A×35	A×42	A×53	A×67	A×80	A×93	A×109	A×124	A×141	A×156
	1050.5〜1500	1050.5〜1100	A×18	A×21	A×24	A×27	A×33	A×40	A×49	A×60	A×76	A×90	A×106	A×124	A×141	A×159	A×177
	1500.5〜2000		A×17	A×19	A×23	A×25	A×31	A×38	A×46	A×57	A×72	A×87	A×102	A×119	A×135	A×152	A×169
	2000.5〜2500		A×18	A×21	A×24	A×28	A×30	A×36	A×44	A×54	A×70	A×83	A×98	A×114	A×130	A×146	A×163
	1100.5〜1500	1100.5〜1150	A×18	A×21	A×25	A×27	A×34	A×41	A×50	A×62	A×77	A×93	A×108	A×126	A×144	A×162	A×180
	1500.5〜2000		A×17	A×20	A×23	A×26	A×32	A×39	A×48	A×59	A×74	A×90	A×106	A×123	A×141	A×158	A×176
	2000.5〜2500		A×18	A×22	A×25	A×29	A×31	A×37	A×46	A×57	A×71	A×87	A×102	A×119	A×136	A×152	A×169
	1150.5〜1600	1150.5〜1200	A×18	A×22	A×25	A×28	A×35	A×43	A×51	A×64	A×80	A×97	A×113	A×132	A×151	A×170	A×188
	1600.5〜2050		A×17	A×20	A×23	A×27	A×33	A×40	A×48	A×61	A×76	A×92	A×107	A×126	A×143	A×161	A×179
	2050.5〜2500		A×18	A×23	A×26	A×30	A×32	A×39	A×46	A×58	A×73	A×89	A×105	A×123	A×139	A×157	A×174
	1200.5〜1600	1200.5〜1250	A×18	A×22	A×25	A×29	A×35	A×43	A×52	A×65	A×82	A×98	A×116	A×134	A×154	A×173	A×193
	1600.5〜2050		A×18	A×21	A×24	A×28	A×34	A×42	A×50	A×62	A×79	A×95	A×112	A×130	A×149	A×168	A×187
	2050.5〜2500		A×19	A×23	A×27	A×31	A×33	A×40	A×48	A×60	A×76	A×92	A×108	A×126	A×145	A×162	A×181
	1250.5〜1650	1250.5〜1300	—	—	—	A×35	A×35	A×45	A×53	A×67	A×85	A×102	A×119	A×139	A×158	A×178	A×198
	1650.5〜2050		—	—	—	A×33	A×34	A×43	A×51	A×64	A×81	A×98	A×114	A×134	A×152	A×172	A×191
	1300.5〜1700	1300.5〜1350	—	—	—	A×35	A×35	A×45	A×53	A×66	A×83	A×101	A×118	A×137	A×158	A×176	A×195
	1700.5〜2050		—	—	—	A×34	A×35	A×44	A×52	A×65	A×82	A×100	A×117	A×136	A×156	A×175	A×194
	1350.5〜1700	1350.5〜1400	—	—	—	A×35	A×35	A×45	A×53	A×68	A×85	A×102	A×121	A×140	A×159	A×180	A×200
	1700.5〜2050		—	—	—	A×34	A×35	A×45	A×53	A×67	A×85	A×103	A×122	A×140	A×160	A×181	A×201
	1400.5〜1700	1400.5〜1450	—	—	—	A×35	A×36	A×45	A×54	A×69	A×87	A×104	A×122	A×142	A×162	A×183	A×203
	1700.5〜2050		—	—	—	A×35	A×37	A×46	A×55	A×70	A×88	A×106	A×124	A×146	A×167	A×187	A×208
	1450.5〜1700	1450.5〜1500	—	—	—	A×35	A×37	A×47	A×56	A×70	A×89	A×107	A×126	A×147	A×168	A×189	A×210
	1700.5〜2050		—	—	—	A×36	A×38	A×48	A×57	A×70	A×90	A×110	A×129	A×150	A×172	A×192	A×215

㊦板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009　ミスミFA　検索

アルミフリープレート 価格表

−A5052P−（Aℓ−Mg系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



Price 価格

数量スライド価格（㊦1円単位切り捨て） P81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

㊦表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格（例）L−PNFNP−1000.5−700−10.5のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
1000.5	×	88	＝	88,040（円）

■細長サイズ　H−PNF□□　（6面フライス）A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B ＼ T	3〜4.5	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5
H−PNF□□	7 〜 50	8〜9.5	820	820	940	—	—	—	—	—	—	—
	50.5〜 100		870	870	990	—	—	—	—	—	—	—
	100.5〜 150		1,050	1,050	1,190	—	—	—	—	—	—	—
	150.5〜 200		1,260	1,200	1,350	—	—	—	—	—	—	—
	200.5〜 250		1,540	1,460	1,470	—	—	—	—	—	—	—
	250.5〜 300		1,670	1,580	1,560	—	—	—	—	—	—	—
	300.5〜 400		2,190	2,030	1,920	—	—	—	—	—	—	—
	400.5〜 500		2,670	2,510	2,380	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜 600		3,290	3,120	2,980	—	—	—	—	—	—	—
	30 〜 50	10〜19.5	870	870	990	1,160	1,130	1,130	1,130	1,130	1,140	1,280
	50.5〜 100		990	1,000	1,120	1,290	1,230	1,240	1,260	1,290	1,330	1,530
	100.5〜 150		1,240	1,240	1,380	1,630	1,580	1,600	1,630	1,670	1,740	1,980
	150.5〜 200		1,570	1,460	1,650	1,940	1,860	1,900	1,940	1,990	2,080	2,370
	200.5〜 250		2,090	1,980	1,880	2,190	2,100	2,140	2,190	2,260	2,370	2,690
	250.5〜 300		2,330	2,240	2,080	2,410	2,300	2,250	2,410	2,490	2,630	2,970
	300.5〜 400		2,850	2,740	2,490	2,860	2,710	2,640	2,860	2,970	3,150	3,540
	400.5〜 500		3,540	3,410	3,080	3,530	3,350	3,260	3,530	3,670	3,900	4,050
	500.5〜 600		4,360	4,190	3,820	4,400	4,190	4,080	4,400	4,560	4,490	5,050
	600.5〜 700		—	4,870	4,440	5,110	4,860	4,730	5,110	4,970	5,200	5,860
	700.5〜 800		—	6,310	6,060	6,820	6,030	5,890	5,980	6,160	6,430	7,180
	800.5〜 900		—	7,090	6,810	7,660	6,760	6,600	6,710	6,900	7,220	8,050
	900.5〜1000		—	8,310	8,080	9,160	7,830	7,990	8,110	8,320	8,680	9,700
	1000.5〜1100		—	9,870	9,770	11,170	9,700	9,540	10,010	10,250	10,630	11,950
	1100.5〜1200		—	10,750	10,630	11,810	10,550	10,380	10,880	11,150	11,560	13,000
	1200.5〜1300		—	—	11,510	12,780	11,430	11,230	11,790	12,060	12,530	14,060
	1300.5〜1400		—	—	12,380	13,750	12,280	12,090	12,670	12,970	13,480	15,130
	1400.5〜1500		—	—	13,870	15,900	14,340	14,120	14,750	15,080	15,600	17,580
	1500.5〜1600		—	—	18,400	21,480	19,800	19,580	20,250	20,600	21,160	24,010

■大サイズ　L−PNF□□　（6面フライス）A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B ＼ T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30〜34.5	35〜39.5	40〜50
L−PNF□□	250 〜 350	20〜30	A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	—	—	—
	350.5〜 500		A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	—	—	—
	500.5〜 650		A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	—	—	—
	650.5〜 800		A×5	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	—	—	—
	800.5〜 900		A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	—	—	—
	900.5〜1000		A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	—	—	—
	1000.5〜1200		A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	—	—	—
	1200.5〜1400		A×7	A×8	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	—	—	—
	1400.5〜1600		A×6	A×7	A×10	A×10	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	—	—	—
	250.5〜 350	30.5〜50	A×7	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×14	A×15	A×18
	350.5〜 500		A×7	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×14	A×15	A×18
	500.5〜 650		A×7	A×8	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×17
	650.5〜 800		A×7	A×8	A×10	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×13	A×14	A×16	A×19
	800.5〜1000		A×7	A×8	A×10	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×16	A×19
	1000.5〜1300		A×8	A×8	A×10	A×11	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×16	A×19
	1300.5〜1600		A×9	A×10	A×13	A×13	A×14	A×14	A×14	A×15	A×16	A×17	A×19	A×22
	500.5〜 650	50.5〜100	A×13	A×14	A×15	A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×22	A×25	A×28
	650.5〜 800		A×12	A×13	A×15	A×16	A×17	A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×24	A×27
	800.5〜1000		A×12	A×13	A×15	A×16	A×17	A×18	A×18	A×19	A×20	A×22	A×24	A×27
	1000.5〜1300		A×13	A×14	A×16	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×24	A×26	A×30
	1300.5〜1600		A×14	A×16	A×19	A×19	A×20	A×20	A×21	A×22	A×24	A×27	A×29	A×34
	1600.5〜2000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×28	A×30	A×35
	2000.5〜2400		—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×32	A×34	A×40
	2400.5〜2800		—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×31	A×33	A×39
	2800.5〜3000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×30	A×32	A×37
	500.5〜 600	100.5〜145	A×17	A×19	A×20	A×21	A×22	A×23	A×23	A×25	A×27	A×30	A×33	A×38
	600.5〜 700		—	A×18	A×19	A×21	A×22	A×23	A×23	A×24	A×27	A×29	A×32	A×37
	700.5〜 800		—	A×18	A×19	A×20	A×22	A×23	A×23	A×24	A×26	A×29	A×32	A×37
	800.5〜 900		—	A×19	A×20	A×21	A×23	A×24	A×24	A×25	A×27	A×30	A×33	A×38
	900.5〜1000		—	A×19	A×20	A×21	A×23	A×24	A×23	A×25	A×27	A×30	A×33	A×38
	1000.5〜1200		—	A×20	A×24	A×25	A×26	A×27	A×27	A×29	A×31	A×35	A×37	A×44
	1200.5〜1400		—	A×20	A×23	A×25	A×26	A×27	A×27	A×28	A×31	A×34	A×37	A×44
	1400.5〜1600		—	A×20	A×23	A×24	A×26	A×27	A×26	A×28	A×30	A×34	A×37	A×43
	500.5〜 600	145.5〜200	A×22	A×24	A×26	A×28	A×29	A×30	A×32	A×34	A×37	A×40	A×43	A×50
	600.5〜 700		—	A×24	A×26	A×28	A×29	A×30	A×31	A×33	A×36	A×39	A×43	A×49
	700.5〜 800		—	A×23	A×25	A×27	A×28	A×30	A×31	A×33	A×36	A×39	A×42	A×49
	800.5〜 900		—	A×24	A×27	A×28	A×29	A×31	A×32	A×34	A×37	A×40	A×44	A×51
	900.5〜1000		—	A×24	A×26	A×28	A×29	A×30	A×32	A×33	A×37	A×39	A×43	A×50
	1000.5〜1200		—	A×27	A×30	A×32	A×33	A×35	A×36	A×37	A×40	A×44	A×49	A×56
	1200.5〜1400		—	A×26	A×30	A×32	A×33	A×34	A×35	A×37	A×39	A×44	A×48	A×55
	1400.5〜1600		—	A×26	A×29	A×31	A×32	A×34	A×35	A×37	A×39	A×43	A×47	A×55
	500.5〜 600	200.5〜250	A×28	A×30	A×31	A×34	A×36	A×37	A×39	A×41	A×45	A×49	A×53	A×62
	600.5〜 700		—	A×30	A×32	A×35	A×37	A×38	A×39	A×42	A×46	A×50	A×54	A×63
	700.5〜 800		—	A×30	A×32	A×34	A×37	A×37	A×39	A×41	A×45	A×49	A×54	A×62
	800.5〜 900		—	A×30	A×32	A×34	A×36	A×37	A×39	A×41	A×45	A×48	A×53	A×62
	900.5〜1000		—	A×29	A×31	A×34	A×36	A×37	A×38	A×41	A×44	A×48	A×53	A×61
	1000.5〜1200		—	A×30	A×32	A×35	A×37	A×38	A×40	A×42	A×46	A×50	A×55	A×63
	1200.5〜1400		—	—	A×35	A×37	A×39	A×40	A×42	A×44	A×48	A×53	A×57	A×68
	1400.5〜1600		—	—	A×35	A×37	A×38	A×40	A×41	A×44	A×48	A×52	A×56	A×67

㊦板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

■大サイズ　L−PNF□□　（6面フライス）A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B ＼ T	8〜9.5	10〜11.5	12〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30〜34.5	35〜39.5	40〜50
L−PNF□□	500.5〜 600	250.5〜300	A×35	A×37	A×40	A×40	A×41	A×43	A×46	A×49	A×54	A×59	A×69
	600.5〜 700		A×34	A×37	A×39	A×39	A×41	A×42	A×45	A×49	A×54	A×58	A×68
	700.5〜 800		A×35	A×37	A×40	A×40	A×42	A×43	A×46	A×49	A×55	A×59	A×70
	800.5〜 900		A×34	A×37	A×40	A×39	A×41	A×43	A×45	A×49	A×54	A×58	A×69
	900.5〜1000		A×36	A×40	A×43	A×42	A×44	A×46	A×48	A×52	A×56	A×62	A×73
	1000.5〜1200		A×37	A×41	A×44	A×43	A×45	A×47	A×50	A×53	A×58	A×64	A×75
	1200.5〜1400		A×37	A×40	A×43	A×43	A×44	A×46	A×49	A×52	A×57	A×63	A×74
	1400.5〜1600		A×36	A×40	A×42	A×42	A×44	A×46	A×48	A×52	A×56	A×62	A×73
	300.5〜 400	300.5〜350	A×42	A×46	A×49	A×49	A×51	A×53	A×55	A×61	A×67	A×72	A×84
	400.5〜 500		A×40	A×44	A×48	A×47	A×50	A×52	A×54	A×58	A×64	A×69	A×81
	500.5〜 600		A×41	A×45	A×48	A×48	A×50	A×52	A×54	A×59	A×65	A×70	A×82
	600.5〜 700		A×40	A×44	A×47	A×47	A×49	A×51	A×53	A×58	A×64	A×69	A×80
	700.5〜 800		A×39	A×43	A×47	A×46	A×48	A×50	A×53	A×57	A×63	A×68	A×79
	800.5〜 900		A×41	A×46	A×50	A×49	A×51	A×53	A×55	A×60	A×66	A×71	A×84
	900.5〜1000		A×41	A×46	A×49	A×49	A×51	A×53	A×55	A×59	A×65	A×71	A×83
	1000.5〜1200		A×42	A×47	A×51	A×50	A×52	A×54	A×56	A×61	A×68	A×73	A×86
	1200.5〜1400		—	A×46	A×50	A×49	A×51	A×53	A×55	A×60	A×66	A×72	A×84
	1400.5〜1600		—	A×46	A×49	A×49	A×51	A×53	A×55	A×59	A×65	A×71	A×83
	350.5〜 500	350.5〜400	A×49	A×54	A×57	A×57	A×58	A×61	A×65	A×71	A×77	A×84	A×98
	500.5〜 600		A×47	A×51	A×55	A×55	A×55	A×58	A×61	A×67	A×73	A×79	A×93
	600.5〜 700		A×46	A×50	A×54	A×54	A×55	A×57	A×60	A×66	A×72	A×78	A×92
	700.5〜 800		A×45	A×49	A×53	A×53	A×54	A×56	A×59	A×65	A×71	A×77	A×91
	800.5〜 900		A×47	A×53	A×56	A×56	A×56	A×59	A×62	A×68	A×73	A×80	A×94
	900.5〜1000		A×47	A×52	A×56	A×55	A×56	A×58	A×61	A×67	A×73	A×80	A×93
	1000.5〜1200		A×48	A×54	A×56	A×56	A×57	A×60	A×64	A×70	A×75	A×82	A×97
	1200.5〜1400		—	A×53	A×56	A×56	A×56	A×59	A×62	A×68	A×74	A×81	A×95
	1400.5〜1600		—	A×53	A×56	A×56	A×57	A×59	A×62	A×68	A×74	A×81	A×95
	400.5〜 500	400.5〜450	A×54	A×58	A×58	A×62	A×64	A×67	A×71	A×77	A×84	A×92	A×107
	500.5〜 600		A×53	A×56	A×56	A×61	A×62	A×65	A×69	A×75	A×82	A×89	A×104
	600.5〜 700		A×52	A×56	A×56	A×59	A×61	A×64	A×68	A×74	A×80	A×88	A×102
	700.5〜 800		A×51	A×55	A×56	A×59	A×60	A×63	A×67	A×74	A×79	A×87	A×100
	800.5〜 900		A×53	A×58	A×58	A×62	A×63	A×66	A×70	A×75	A×82	A×90	A×105
	900.5〜1000		A×52	A×57	A×57	A×61	A×63	A×65	A×69	A×75	A×82	A×90	A×104
	1000.5〜1200		A×54	A×59	A×59	A×63	A×65	A×67	A×71	A×77	A×84	A×92	A×107
	1200.5〜1400		—	A×58	A×58	A×62	A×63	A×66	A×70	A×76	A×83	A×91	A×105
	1400.5〜1600		—	A×58	A×58	A×62	A×63	A×66	A×70	A×76	A×83	A×91	A×105
	450.5〜 500	450.5〜500	A×56	A×61	A×61	A×64	A×67	A×70	A×74	A×80	A×88	A×95	A×111
	500.5〜 600		A×57	A×63	A×63	A×66	A×69	A×72	A×76	A×83	A×91	A×98	A×115
	600.5〜 700		A×56	A×62	A×62	A×65	A×68	A×71	A×75	A×81	A×89	A×96	A×112
	700.5〜 800		A×56	A×61	A×61	A×64	A×67	A×70	A×74	A×80	A×88	A×94	A×111
	800.5〜 900		A×58	A×64	A×64	A×67	A×70	A×73	A×77	A×83	A×92	A×98	A×116
	900.5〜1000		A×57	A×63	A×63	A×67	A×69	A×72	A×76	A×82	A×91	A×97	A×115
	1000.5〜1200		A×59	A×65	A×65	A×69	A×72	A×74	A×78	A×85	A×93	A×101	A×118
	1200.5〜1400		—	A×64	A×64	A×67	A×70	A×73	A×77	A×83	A×92	A×99	A×116
	1400.5〜1600		—	A×64	A×64	A×67	A×70	A×73	A×77	A×83	A×92	A×99	A×116
	500.5〜 600	500.5〜550	A×63	A×69	A×69	A×73	A×76	A×79	A×83	A×91	A×99	A×108	A×125
	600.5〜 700		A×62	A×68	A×68	A×72	A×74	A×77	A×81	A×90	A×97	A×106	A×123
	700.5〜 800		A×61	A×67	A×67	A×71	A×74	A×76	A×80	A×88	A×95	A×104	A×121
	800.5〜 900		A×63	A×70	A×70	A×74	A×76	A×79	A×83	A×91	A×99	A×108	A×126
	900.5〜1000		A×63	A×69	A×69	A×73	A×75	A×79	A×82	A×90	A×98	A×107	A×125
	1000.5〜1200		A×65	A×71	A×71	A×74	A×78	A×81	A×85	A×92	A×101	A×110	A×128
	1200.5〜1400		—	A×70	A×70	A×74	A×76	A×80	A×84	A×92	A×99	A×109	A×127
	1400.5〜1600		—	A×70	A×70	A×74	A×76	A×79	A×83	A×91	A×99	A×109	A×127
	550.5〜 600	550.5〜600	A×66	A×72	A×71	A×75	A×79	A×81	A×86	A×94	A×103	A×111	A×130
	600.5〜 700		A×68	A×74	A×73	A×77	A×81	A×84	A×89	A×97	A×106	A×114	A×134
	700.5〜 800		A×67	A×73	A×72	A×76	A×80	A×82	A×88	A×96	A×104	A×112	A×132
	800.5〜 900		A×69	A×75	A×74	A×80	A×83	A×86	A×91	A×99	A×108	A×116	A×137
	900.5〜1000		A×69	A×75	A×74	A×79	A×82	A×85	A×90	A×98	A×107	A×115	A×136
	1000.5〜1200		A×71	A×77	A×76	A×81	A×85	A×87	A×92	A×101	A×110	A×119	A×140
	1200.5〜1400		—	A×76	A×75	A×81	A×84	A×87	A×92	A×100	A×110	A×118	A×139
	1400.5〜1600		—	A×75	A×74	A×80	A×83	A×86	A×91	A×99	A×108	A×117	A×137
	600.5〜 700	600.5〜650	A×74	A×78	A×78	A×84	A×87	A×91	A×96	A×104	A×114	A×124	A×144
	700.5〜 800		A×73	A×77	A×77	A×83	A×86	A×90	A×94	A×103	A×113	A×122	A×142
	800.5〜 900		A×75	A×81	A×81	A×86	A×89	A×92	A×98	A×106	A×116	A×126	A×147
	900.5〜1000		A×74	A×80	A×80	A×85	A×88	A×92	A×97	A×105	A×115	A×125	A×146
	1000.5〜1200		A×76	A×82	A×82	A×88	A×91	A×94	A×100	A×109	A×119	A×128	A×150
	1200.5〜1400		—	A×82	A×82	A×87	A×90	A×93	A×99	A×108	A×118	A×128	A×149
	1400.5〜1600		—	A×80	A×80	A×86	A×89	A×92	A×98	A×106	A×116	A×126	A×147
	650.5〜 700	650.5〜700	A×79	A×86	A×86	A×92	A×94	A×98	A×104	A×112	A×123	A×133	A×157
	700.5〜 800		A×81	A×88	A×88	A×93	A×96	A×100	A×106	A×115	A×126	A×136	A×161
	800.5〜 900		A×80	A×87	A×87	A×93	A×95	A×99	A×105	A×114	A×125	A×134	A×158
	900.5〜1000		A×79	A×86	A×86	A×92	A×94	A×98	A×104	A×112	A×123	A×133	A×157
	1000.5〜1200		A×82	A×88	A×88	A×94	A×97	A×101	A×107	A×116	A×127	A×137	A×162
	1200.5〜1400		—	A×88	A×88	A×93	A×96	A×100	A×106	A×115	A×126	A×136	A×160
	1400.5〜1600		—	A×86	A×87	A×93	A×95	A×99	A×105	A×114	A×124	A×134	A×158
	700.5〜 800	700.5〜800	A×93	A×100	A×100	A×106	A×110	A×114	A×120	A×131	A×144	A×156	A×182
	800.5〜 900		A×92	A×100	A×100	A×106	A×110	A×114	A×120	A×131	A×143	A×155	A×182
	900.5〜1000		A×91	A×98	A×98	A×104	A×109	A×113	A×119	A×129	A×142	A×153	A×180
	1000.5〜1200		A×94	A×101	A×101	A×108	A×111	A×116	A×123	A×134	A×147	A×158	A×184
	1200.5〜1400		—	A×99	A×99	A×105	A×110	A×114	A×120	A×131	A×144	A×155	A×182
	1400.5〜1600		—	A×98	A×98	A×104	A×109	A×112	A×119	A×129	A×142	A×153	A×179

㊦板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009　WEBなら素早く部品検索!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

アルミ精密切断プレート

−A5052P−（Aℓ−Mg系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

精密切断

RoHS

PNE（エコノミー）



・2面ノコ切断、2面精密切断
・基準面直角保証

PNX（並級）



・4面精密切断
・直角保証なし
・AB寸法公差精級

PNT（精級）



・4面精密切断
・基準面直角保証
・AB寸法公差精級

Ⓜ 材質　A5052P−H112（T5・6はH34含む）

型式		A	B	T
		A≧B		選択
エコノミー	PNE	500〜2500（指定1mm単位）	20〜1500（指定1mm単位）	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
並級	PNX	500〜2500（指定0.1mm単位）	20〜1500（指定0.1mm単位）	
精級	PNT			

■寸法公差

■A・B寸公差

型式	A・B寸法	固定
PNE	20〜2500	0〜+1.0
PNX	20〜 199.9	±0.1
	200〜 399.9	±0.15
	400〜 799.9	±0.2
	800〜2500	±0.25
PNT	20〜 199.9	±0.05
	200〜 399.9	±0.06
	400〜 799.9	±0.08
	800〜1249.9	±0.1
	1250〜2500	±0.12

■板厚公差

T	3	4・5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40	45・50
公差	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3

■精度基準

（最大値）

項目	PNX	PNE・PNT
平面（平坦）度（1000mmに対して）	3mm	
基準面直角度（100mmに対して）	参考値（0.02）	0.015

Ⓡバリ取りは行います。

Alteration 追加工

型式	A	B	T	−（CCA…etc.）
PNX	−510.2−	30.1 −	10	− CCA20−CCC30

Alterations	コーナーカット
	Ⓡ適用サイズ A・B1000mm以下 
Code	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 …CCA5−CCD5
¥/1Code	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1〜 10	150
11〜 20	200
21〜 30	300
31〜 40	350
41〜 50	400
51〜 60	450
61〜 70	500
71〜 80	600
81〜 90	700
91〜100	800

Order 注文例

型式	−	A	−	B	−	T
PNX	−	510	−	30.5	−	10

Delivery 出荷日

2 日目発送

ストーク A　1,200円/1本　P.82

Ⓡ同一サイズ3本以上は一律3,240円

Price 価格

（PNXの場合）（例）PNX−1560.3−300−10

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
1560.3	×	18	＝	28,080（円）

（PNE・PNTの場合）（例）PNE−1560.3−300−10

A寸法	×	面積単価	×	仕上係数	＝	価格（1円単位は切捨）
1560.3	×	18	×	0.86	＝	24,150（円）

■数量スライド価格（Ⓡ1円単位切り捨て）P81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

Ⓡ表示数量超えはお見積り

型式	PNE（仕上係数）	PNT（仕上係数）	A	B \ T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PNE（表価格×係数）	0.83	1.17	500 〜 700	20〜30	A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×8	A×9	A×9
			700.1〜1000		A×3	A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9
			1000.1〜1450		A×3	A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10
			1450.1〜1600		A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×11	A×12	A×14	A×15
			1600.1〜2000		A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11	A×12
			2000.1〜2500		A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×10	A×11	A×13	A×14	A×16
PNX（表価格）	0.84	1.16	500 〜 700	30.1〜50	A×3	A×3	A×3	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×8	A×9	A×10
			700.1〜1000		A×3	A×3	A×3	A×4	A×5	A×5	A×5	A×7	A×8	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9
			1000.1〜1450		A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×8	A×9	A×10	A×11
			1450.1〜1600		A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×11	A×12	A×13
			1600.1〜2000		A×4	A×4	A×4	A×6	A×6	A×6	A×7	A×9	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17
			2000.1〜2500		A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×15	A×17	A×19
PNT（表価格×係数）	0.85	1.15	500 〜 850	50.1〜100	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×6	A×7	A×9	A×10	A×12	A×13	A×16	A×18	A×20	A×22
			850.1〜1250		A×5	A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×8	A×9	A×11	A×12	A×13	A×15	A×18	A×20	A×22
			1250.1〜1500		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×7	A×8	A×10	A×11	A×13	A×14	A×16	A×19	A×21	A×23
			1500.1〜2150		A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×9	A×11	A×14	A×16	A×17	A×19	A×22	A×26	A×29	A×32
			2150.1〜2500		A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×9	A×10	A×13	A×14	A×16	A×18	A×20	A×23	A×26	A×29
	0.86	1.14	500 〜 900	100.1〜150	A×5	A×6	A×5	A×6	A×7	A×8	A×9	A×11	A×13	A×16	A×18	A×21	A×24	A×27	A×30
			900.1〜1400		A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×9	A×11	A×14	A×16	A×18	A×20	A×23	A×27	A×30	A×33
			1400.1〜2150		A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×12	A×14	A×17	A×20	A×22	A×25	A×29	A×33	A×38	A×42
			2150.1〜2500		A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×10	A×12	A×15	A×17	A×20	A×22	A×26	A×30	A×33	A×37
	0.87	1.13	500 〜 650	150.1〜200	A×6	A×7	A×6	A×7	A×7	A×9	A×11	A×13	A×16	A×19	A×22	A×25	A×29	A×33	A×37
			650.1〜1350		A×6	A×6	A×7	A×7	A×9	A×11	A×13	A×16	A×19	A×22	A×25	A×29	A×33	A×37	A×41
			1350.1〜2500		A×8	A×8	A×9	A×10	A×11	A×14	A×17	A×21	A×25	A×29	A×32	A×38	A×43	A×49	A×54
			500 〜 800	200.1〜250	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×10	A×12	A×16	A×19	A×23	A×26	A×30	A×35	A×39	A×44
			800.1〜1300		A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12	A×15	A×19	A×22	A×26	A×29	A×34	A×39	A×44	A×49
			1300.1〜2500		A×8	A×9	A×10	A×11	A×13	A×16	A×20	A×25	A×29	A×34	A×39	A×45	A×52	A×58	A×64
	0.88	1.12	500 〜 750	250.1〜300	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×12	A×14	A×18	A×22	A×26	A×30	A×35	A×40	A×45	A×50
			750.1〜1300		A×7	A×8	A×9	A×10	A×12	A×14	A×17	A×22	A×26	A×30	A×35	A×41	A×46	A×52	A×58
			1300.1〜2500		A×9	A×10	A×11	A×12	A×15	A×18	A×22	A×27	A×33	A×38	A×44	A×52	A×59	A×67	A×74
			500 〜 700	300.1〜350	A×10	A×8	A×9	A×10	A×12	A×16	A×19	A×23	A×29	A×35	A×40	A×47	A×54	A×60	A×67
			700.1〜1250		A×8	A×9	A×10	A×11	A×13	A×16	A×20	A×24	A×30	A×35	A×40	A×47	A×53	A×60	A×66
			1250.1〜2500		A×10	A×11	A×12	A×14	A×16	A×21	A×25	A×31	A×37	A×44	A×51	A×59	A×68	A×76	A×85
	0.89	1.1	500 〜 650	350.1〜400	A×10	A×12	A×9	A×11	A×13	A×16	A×19	A×24	A×30	A×36	A×42	A×49	A×56	A×63	A×70
			650.1〜1200		A×9	A×10	A×11	A×12	A×15	A×18	A×22	A×27	A×33	A×39	A×45	A×53	A×60	A×68	A×75
			1200.1〜2500		A×11	A×12	A×14	A×15	A×18	A×23	A×27	A×34	A×42	A×49	A×57	A×67	A×77	A×86	A×96
			500 〜 600	400.1〜450	A×10	A×12	A×10	A×11	A×13	A×17	A×20	A×25	A×31	A×37	A×44	A×51	A×58	A×65	A×73
			600.1〜1100		A×9	A×11	A×12	A×13	A×16	A×20	A×24	A×30	A×37	A×43	A×50	A×58	A×67	A×75	A×83
			1100.1〜2500		A×12	A×13	A×15	A×17	A×20	A×26	A×31	A×38	A×47	A×56	A×65	A×76	A×87	A×98	A×108
	0.9	1.09	500 〜 550	450.1〜500	A×10	A×12	A×14	A×11	A×14	A×17	A×20	A×25	A×32	A×38	A×44	A×52	A×59	A×66	A×74
			550.1〜1100		A×10	A×12	A×13	A×15	A×18	A×22	A×27	A×34	A×41	A×49	A×56	A×66	A×75	A×85	A×94
			1100.1〜2500		A×12	A×14	A×16	A×18	A×22	A×28	A×33	A×41	A×51	A×61	A×71	A×83	A×95	A×107	A×119
			500.1〜1050	500.1〜550	A×11	A×13	A×15	A×16	A×20	A×25	A×30	A×37	A×45	A×54	A×63	A×73	A×83	A×94	A×104
			1050.1〜1550		A×10	A×11	A×13	A×14	A×17	A×22	A×26	A×33	A×40	A×48	A×55	A×64	A×73	A×83	A×92
			1550.1〜2500		A×12	A×13	A×15	A×17	A×21	A×26	A×32	A×40	A×49	A×58	A×69	A×80	A×91	A×103	A×114
	0.91	1.08	550.1〜1000	550.1〜600	A×11	A×13	A×15	A×17	A×20	A×25	A×30	A×38	A×47	A×56	A×65	A×75	A×86	A×97	A×108
			1000.1〜1550		A×11	A×12	A×14	A×16	A×19	A×24	A×28	A×35	A×44	A×52	A×61	A×71	A×81	A×91	A×101
			1550.1〜2500		A×12	A×14	A×16	A×18	A×22	A×28	A×34	A×42	A×53	A×63	A×74	A×86	A×99	A×111	A×123
			600.1〜 900	600.1〜650	A×11	A×13	A×15	A×17	A×20	A×25	A×31	A×38	A×47	A×56	A×65	A×76	A×87	A×97	A×108
			900.1〜1700		A×12	A×14	A×16	A×18	A×22	A×27	A×32	A×40	A×50	A×60	A×70	A×81	A×93	A×104	A×116
			1700.1〜2500		A×12	A×14	A×17	A×19	A×23	A×29	A×35	A×44	A×54	A×65	A×77	A×89	A×102	A×115	A×128
	0.92	1.07	650.1〜 900	650.1〜700	A×12	A×13	A×15	A×17	A×21	A×26	A×31	A×39	A×49	A×58	A×67	A×78	A×90	A×101	A×112
			900.1〜1100		A×11	A×13	A×15	A×17	A×20	A×25	A×30	A×38	A×46	A×55	A×64	A×75	A×85	A×96	A×107
			1100.1〜2150		A×15	A×17	A×20	A×22	A×27	A×35	A×41	A×52	A×65	A×78	A×91	A×107	A×122	A×137	A×152
			2150.1〜2500		A×13	A×16	A×18	A×21	A×25	A×32	A×38	A×48	A×60	A×72	A×85	A×99	A×113	A×127	A×141
			700.1〜 850	700.1〜750	A×12	A×14	A×15	A×17	A×21	A×26	A×32	A×37	A×46	A×55	A×63	A×74	A×84	A×95	A×106
			850.1〜1100		A×12	A×14	A×16	A×18	A×22	A×27	A×33	A×38	A×47	A×56	A×65	A×76	A×87	A×98	A×109
			1100.1〜1700		A×14	A×17	A×19	A×22	A×27	A×34	A×41	A×48	A×59	A×71	A×84	A×98	A×112	A×126	A×140
			1700.1〜2500		A×13	A×16	A×18	A×21	A×26	A×33	A×39	A×46	A×57	A×69	A×81	A×95	A×108	A×122	A×135
	0.93	1.06	750.1〜1050	750.1〜800	A×14	A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×37	A×43	A×54	A×64	A×75	A×88	A×100	A×113	A×125
			1050.1〜1700		A×14	A×17	A×20	A×22	A×27	A×34	A×41	A×48	A×60	A×72	A×85	A×99	A×113	A×127	A×142
			1700.1〜2500		A×13	A×15	A×18	A×20	A×25	A×31	A×38	A×44	A×55	A×66	A×79	A×92	A×105	A×118	A×131
			800.1〜1200	800.1〜850	A×14	A×16	A×18	A×21	A×25	A×32	A×38	A×45	A×55	A×66	A×77	A×90	A×103	A×116	A×129
			1200.1〜1950		A×15	A×18	A×20	A×23	A×29	A×36	A×43	A×51	A×63	A×76	A×90	A×105	A×120	A×135	A×150
			1950.1〜2500		A×13	A×16	A×18	A×21	A×26	A×33	A×40	A×46	A×58	A×70	A×83	A×97	A×111	A×124	A×138
	0.94	1.05	850.1〜1650	850.1〜900	A×17	A×20	A×23	A×27	A×33	A×41	A×50	A×58	A×72	A×87	A×103	A×120	A×137	A×154	A×171
			1650.1〜2500		A×14	A×17	A×20	A×23	A×28	A×36	A×43	A×50	A×63	A×76	A×90	A×105	A×120	A×136	A×151
			900.1〜1650	900.1〜950	A×18	A×21	A×24	A×27	A×34	A×42	A×51	A×59	A×74	A×89	A×105	A×123	A×141	A×158	A×176
			1650.1〜2500		A×15	A×18	A×21	A×24	A×30	A×37	A×45	A×52	A×66	A×80	A×95	A×111	A×127	A×142	A×158
	0.95	1.04	950.1〜1650	950.1〜1000	A×18	A×21	A×24	A×28	A×34	A×43	A×52	A×61	A×76	A×92	A×108	A×126	A×144	A×162	A×180
			1650.1〜2500		A×15	A×19	A×22	A×25	A×31	A×39	A×47	A×55	A×69	A×84	A×99	A×116	A×133	A×149	A×166
			1000.1〜1650	1000.1〜1050	A×18	A×22	A×25	A×29	A×36	A×45	A×54	A×63	A×80	A×96	A×114	A×132	A×151	A×170	A×189
			1650.1〜2500		A×16	A×19	A×22	A×25	A×32	A×40	A×48	A×56	A×72	A×87	A×103	A×120	A×137	A×154	A×172
	0.96	1.03	1050.1〜1650	1050.1〜1100	A×19	A×22	A×26	A×29	A×37	A×46	A×55	A×65	A×81	A×98	A×116	A×136	A×155	A×174	A×194
			1650.1〜2500		A×16	A×20	A×23	A×27	A×33	A×42	A×50	A×59	A×75	A×90	A×107	A×125	A×143	A×161	A×179
			1100.1〜1650	1100.1〜1150	A×19	A×23	A×26	A×30	A×37	A×47	A×56	A×66	A×83	A×100	A×119	A×139	A×158	A×178	A×198
			1650.1〜2500		A×17	A×20	A×24	A×28	A×35	A×44	A×52	A×61	A×78	A×94	A×112	A×131	A×149	A×168	A×187
	0.97	1.02	1150.1〜1650	1150.1〜1200	A×20	A×23	A×27	A×31	A×39	A×49	A×59	A×69	A×87	A×105	A×124	A×145	A×166	A×186	A×207
			1650.1〜2500		A×17	A×21	A×25	A×28	A×35	A×45	A×54	A×63	A×80	A×97	A×115	A×134	A×154	A×173	A×192
			1200.1〜1750	1200.1〜1250	A×20	A×24	A×28	A×32	A×39	A×50	A×60	A×70	A×88	A×107	A×127	A×148	A×169	A×190	A×211
			1750.1〜2500		A×18	A×22	A×25	A×29	A×37	A×46	A×56	A×65	A×83	A×101	A×120	A×140	A×160	A×180	A×200
	0.98	1.01	1250.1〜1800	1250.1〜1300	A×20	A×24	A×29	A×32	A×41	A×51	A×62	A×72	A×91	A×110	A×131	A×153	A×174	A×196	A×218
			1800.1〜2500		A×20	A×24	A×29	A×31	A×39	A×49	A×59	A×69	A×87	A×106	A×126	A×147	A×168	A×189	A×210
			1300.1〜2000	1300.1〜1350	A×21	A×26	A×31	A×32	A×40	A×51	A×61	A×71	A×90	A×110	A×130	A×152	A×173	A×195	A×217
			2000.1〜2500		A×19	A×23	A×27	A×32	A×40	A×50	A×60	A×70	A×89	A×108	A×129	A×150	A×172	A×193	A×215
			1350.1〜2000	1350.1〜1400	A×21	A×26	A×31	A×33	A×41	A×52	A×62	A×73	A×92	A×112	A×132	A×155	A×177	A×199	A×221
			2000.1〜2500		A×19	A×24	A×28	A×33	A×41	A×52	A×62	A×72	A×92	A×112	A×133	A×156	A×178	A×200	A×222
			1400.1〜2000	1400.1〜1450	A×20	A×26	A×31	A×33	A×42	A×53	A×63	A×74	A×94	A×114	A×135	A×157	A×180	A×202	A×225
			2000.1〜2500		A×20	A×24	A×29	A×34	A×42	A×53	A×64	A×75	A×95	A×116	A×138	A×161	A×184	A×207	A×230
			1450.1〜2000	1450.1〜1500	A×21	A×26	A×31	A×34	A×43	A×54	A×65	A×76	A×97	A×117	A×139	A×163	A×186	A×209	A×232
			2000.1〜2500		A×21	A×26	A×31	A×35	A×44	A×55	A×66	A×77	A×98	A×120	A×142	A×166	A×190	A×214	A×237

HIGH PRECISION ALUMINUM PLATES -A5052P-

ハイプレシジョンアルミプレート

-A5052P-（Aℓ-Mg系アルミニウム合金・精密圧延品）

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス精密圧延

プライスダウン 平均3%
ALA

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



ALAH（標準サイズ）
ALA（フリーサイズ）
ALAT（フリーサイズ）



M材質 A5052P-H112

Price 価格

■数量スライド価格（1円単位切り捨て）P.81

数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

標準サイズで追加工はご利用できません。
追加工が必要な場合は、フリーサイズタイプでご発注ください。

型式	A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALAH（標準サイズ）	100	100	1,150	1,180	1,250	1,300	1,380	1,380	1,460	1,620	1,940
	125		1,260	1,280	1,400	1,490	1,600	1,710	1,820	2,030	2,350
	150		1,420	1,420	1,530	1,650	1,780	1,960	2,190	2,430	2,710
	160		1,510	1,510	1,650	1,760	1,890	2,120	2,330	2,590	2,920
	200		1,800	1,870	2,000	2,130	2,260	2,460	2,790	3,110	3,450
	250		2,040	2,120	2,290	2,450	2,610	2,850	3,270	3,650	4,090
	300		2,290	2,390	2,430	2,490	2,730	3,270	3,750	4,240	4,730
	350		2,480	2,500	2,550	2,550	2,840	3,400	3,970	4,820	5,100
	400		2,800	2,880	2,920	2,920	3,240	3,890	4,540	5,390	5,830
	450		3,070	3,210	3,280	3,280	3,650	4,370	5,100	5,980	6,560
	500		3,340	3,500	3,650	3,650	4,050	4,860	5,670	6,570	7,290
	125	125	1,310	1,310	1,410	1,510	1,620	1,820	2,030	2,220	2,520
	150		1,440	1,440	1,560	1,670	1,800	2,160	2,290	2,670	3,030
	160		1,530	1,530	1,670	1,780	1,930	2,300	2,430	2,840	3,240
	200		1,910	1,930	2,070	2,250	2,410	2,720	3,060	3,530	3,930
	250		2,160	2,270	2,470	2,670	2,870	3,180	3,680	4,190	4,690
	300		2,410	2,430	2,670	2,920	3,160	3,650	4,250	4,850	5,450
	350		2,500	2,520	2,810	3,380	3,650	4,110	4,820	5,520	6,220
	400		2,880	2,900	3,220	3,790	4,110	4,590	5,390	6,190	7,000
	450		3,240	3,260	3,620	4,180	4,540	5,080	5,980	6,890	7,790
	500		3,570	3,630	4,030	4,570	4,970	5,570	6,570	7,570	8,570
	150	150	1,460	1,460	1,580	1,700	1,820	2,190	2,300	2,790	3,280
	160		1,550	1,550	1,680	1,810	1,940	2,330	2,460	2,980	3,490
	200		1,940	1,940	2,110	2,270	2,430	2,920	3,080	3,730	4,370
	250		2,290	2,410	2,630	2,840	3,030	3,490	3,840	4,650	5,300
	300		2,430	2,490	2,750	3,290	3,580	4,010	4,620	5,450	6,180
	350		2,550	2,550	2,840	3,400	3,680	4,540	5,100	6,230	7,070
	400		2,920	2,920	3,240	3,890	4,210	5,090	5,830	7,000	7,960
	450		3,280	3,280	3,650	4,370	4,730	5,630	6,560	7,790	8,860
	500		3,650	3,650	4,050	4,860	5,270	6,180	7,290	8,570	9,770
	160	160	1,680	1,680	1,810	1,940	2,200	2,460	2,840	3,370	3,750
	200		1,980	2,110	2,270	2,430	2,750	3,080	3,560	4,110	4,630
	250		2,340	2,470	2,730	2,980	3,240	3,620	4,270	4,910	5,540
	300		2,640	2,790	3,100	3,400	3,710	4,170	4,930	5,710	6,470
	350		2,840	2,840	3,400	3,680	4,190	4,730	5,620	6,510	7,400
	400		3,240	3,240	3,860	4,210	4,670	5,280	6,300	7,320	8,340
	450		3,560	3,650	4,250	4,710	5,170	5,850	6,990	8,150	9,290
	500		3,890	4,050	4,650	5,160	5,670	6,430	7,700	8,960	10,240
	200	200	2,030	2,160	2,430	2,750	2,920	3,400	4,140	4,780	5,420
	250		2,430	2,630	3,020	3,330	3,650	4,130	4,920	5,720	6,530
	300		2,750	2,930	3,440	3,820	4,200	4,770	5,720	6,680	7,630
	350		2,950	3,180	3,870	4,310	4,750	5,420	6,530	7,640	8,750
	400		3,330	3,420	4,300	4,820	5,320	6,080	7,340	8,600	9,870
	450		3,650	3,690	4,750	5,320	5,890	6,740	8,160	9,590	11,010
	500		3,960	4,190	5,200	5,830	6,460	7,410	8,990	10,570	12,140
	250	250	2,630	2,840	3,380	3,780	4,180	4,770	5,760	6,750	7,740
	300		3,030	3,270	3,870	4,340	4,820	5,530	6,710	7,890	9,320
	350		3,280	3,560	4,370	4,910	5,460	6,290	7,670	9,050	10,810
	400		3,530	3,840	4,860	5,490	6,120	7,070	8,640	10,220	11,790
	450		3,770	4,130	5,370	6,080	6,790	7,850	9,610	11,390	13,150
	500		4,020	4,410	5,890	6,670	7,460	8,630	10,590	12,560	14,530
	300	300	3,320	3,600	4,290	4,860	5,430	6,280	7,700	9,120	10,530
	350		3,600	3,930	4,850	5,520	6,170	7,160	8,810	10,850	12,510
	400		3,890	4,270	5,420	6,170	6,930	8,060	9,940	11,830	13,710
	450		4,180	4,600	5,990	6,840	7,690	8,960	11,070	13,190	15,300
	500		4,460	4,930	6,570	7,520	8,450	9,860	12,200	14,550	16,900

Order 注文例

型式	A	B	T
ALAH	300	100	12
ALA	430	100	15

Delivery 出荷日

- ALAH
- ALA

3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

- ALAT

5 日目発送

Price 価格

（例）ALA-320-100-12のとき

A寸法 × 面積単価 = 価格（1円単位は切捨）

320 × 8.8 = 2,810（円）

■数量スライド価格（1円単位切り捨て）P.81

数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

型式	A 1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALA（フリーサイズ）	100~200	100	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×21.4
	201~300		A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5
	301~500		A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×10.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6
	101~250	125	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4
	251~500		A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4
	126~300	150	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×20.4	A×23.3
	301~500		A×7.8	A×7.8	A×8.8	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×19.4	A×22.4
	151~300	160	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3
	301~500		A×8.8	A×8.8	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×21.4	A×24.3
	161~500	200	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×23.3	A×27.2	A×31.1
	201~500	250	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×31.1	A×37.9
	251~500	300	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×32.1	A×39.8	A×45.6
ALAT（フリーサイズ）	501~800	125	A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×11	A×14	A×16	A×19
	501~800	150	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	A×13	A×16	A×19	A×23
	501~800	160	A×8	A×8	A×9	A×11	A×12	A×14	A×16	A×20	A×24
	501~800	200	A×8	A×9	A×11	A×13	A×14	A×16	A×20	A×24	A×29
	501~800	250	A×9	A×11	A×13	A×14	A×16	A×19	A×24	A×30	A×35
	501~800	300	A×10	A×12	A×14	A×16	A×19	A×23	A×29	A×35	A×41
	350~1200	350	A×12	A×13	A×15	A×18	A×21	A×26	A×33	A×41	A×50
	400~1200	400	A×13	A×14	A×16	A×20	A×23	A×29	A×38	A×46	A×55
	450~1200	450	A×16	A×16	A×20	A×23	A×27	A×33	A×43	A×51	A×62
	500~1200	500	A×16	A×17	A×21	A×24	A×29	A×35	A×46	A×57	A×68
	600~1200	600	A×17	A×19	A×24	A×29	A×33	A×41	A×55	A×67	A×81
	800~1200	800	A×23	A×25	A×32	A×39	A×45	A×56	A×73	A×90	A×109

Alteration 追加工

型式 ALA — A — B — T — (BC・CCA…etc.)

例：ALA — 430 — 300 — 15 — BC270

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅（B寸法）変更 	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ALA 26≦BC≦B-1 ALAT 126≦BC≦B-1 ALA、ALATのみ適用	800
コーナーカット	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 …CCA5-CCD5	500/1コーナー

■精度基準

- 平面（平坦）度　1000mmに対し0.4以下
- Tの寸法公差　5・6 ±0.04 / 8・10・12 ±0.05 / 15 ±0.08 / 20 ±0.10 / 25 ±0.12 / 30 ±0.15
- A・B寸法公差　100~250 ±0.25 / 251~1000 ±0.4 / 1001~ ±1.0
- 基準面直角度　100mmに対し0.015以下
- 全周面取り　C0.3以下

ミスミ FAメカ2009　3クリックで見積・注文へ！　ミスミFA 検索　http://fa.misumi.jp/

ハイプレシジョンアルミフリープレート

–A5052P–（Aℓ–Mg系アルミニウム合金・精密圧延品）

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス精密圧延

プライスダウン 最大8% L–PHLN□（一部サイズ除く）・PHLN□

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS

PHLN（標準サイズ）
H–PHLN（細長サイズ）
L–PHLN（大サイズ）



M 材質 A5052P–H112

型式 Type		A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B	T 選択
			A≧B		
標準サイズ	PHLN	P Q N M	25～500	10～300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
細長サイズ	H–PHLN		6～1600	6～19.5	4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35
大サイズ	L–PHLN		250～2500	20～1000	4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50

A・B寸公差

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

●T寸公差	4・5・6	8・10・12	15	20	25・30・35・40・45・50		
	±0.04	±0.05	±0.08	±0.10	±0.15		

●平面（垣）度　1000mmに対し0.4以下
●基準面直角度　100mmに対し0.015以下
●全周面取り　C0.3以下

Alteration 追加工

型式 – A – B – T –（CCA…etc.）
PHLNP – 500 – 125 – 10 – CCD20

Order 注文例

型式		A	B	T
Type	A・B寸公差			
PHLN	M	– 255	– 220	– 15

Delivery 出荷日

●PHLN□（標準サイズ）
3 日目発送
ストークT 800円/1本
ストークA 400円/1本
P82
同一サイズ3本以上は一律1,080円（ストークTは除く）

●H–PHLN□・L–PHLN□
3 日目発送

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
コーナーカット	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯ CCA5–CCD5	Spec. 参照

指定1mm	¥/1Code
1～5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

■標準サイズ　PHLN□（4面フライス）

型式	A	B＼T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PHLN□	25 ～ 50	10～19.5	A×20.4	A×21.4	A×24.3	A×25.3	A×27.2	A×31.1	A×34	A×35	A×37.9	—	—	—	—
	50.5～ 75		A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×26.2	—	—	—	—
	75.5～100		A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×21.4	—	—	—	—
	100.5～250		A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	—	—	—	—
	25 ～ 50	20～50	A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×18.5	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×27.2	A×29.1	A×33	A×35	A×35	A×40.8
	50.5～ 75		A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×20.4	A×22.4	A×24.3	A×28.2	A×29.1	A×33	A×34
	75.5～100		A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×19.4	A×23.3	A×26.2	A×27.2	A×30.1	A×35.9
	100.5～250		A×7.8	A×7.8	A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×22.4	A×24.3	A×26.2	A×31.1
	50.5～ 75	50.5～75	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×32.1	A×35.9	A×37.9	A×37.9	A×43.7
	75.5～100		A×10.7	A×10.7	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×18.5	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×34	A×35.9	A×35.9	A×41.8
	100.5～200		A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×33	A×35.9	A×41.8
	200.5～500		A×7.8	A×7.8	A×9.7	A×10.7	A×13.6	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×24.3	A×27.2	A×29.1	A×32.1	A×35
	75.5～100	75.5～100	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×20.4	A×23.3	A×27.2	A×29.1	A×33	A×35
	100.5～200		A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×19.4	A×21.4	A×25.3	A×27.2	A×31.1	A×35
	200.5～300		A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×25.3	A×28.2	A×32.1
	300.5～500		A×6.8	A×8.8	A×8.8	A×9.7	A×9.7	A×10.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×26.2	A×30.1
	100.5～250	100.5～125	A×9.7	A×11.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×20.4	A×23.3	A×26.2	A×30.1	A×33	A×36.9	A×38.8
	250.5～500		A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×28.2	A×31.1	A×32.1	A×36.9
	125.5～300	125.5～150	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×19.4	A×21.4	A×27.2	A×30.1	A×35	A×35.9	A×39.8	A×45.6
	300.5～500		A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×16.5	A×19.4	A×24.3	A×29.1	A×33	A×34	A×37.9	A×42.7
	150.5～300	150.5～160	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×24.3	A×29.1	A×33	A×35.9	A×38.8	A×43.7	A×49.5
	300.5～500		A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×17.5	A×21.4	A×27.2	A×30.1	A×32.1	A×35.9	A×39.8	A×45.6
	160.5～500	160.5～200	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×28.2	A×33	A×35.9	A×40.8	A×44.7	A×50.5	A×57.3
	200.5～500	200.5～250	A×11.7	A×13.6	A×17.5	A×20.4	A×21.4	A×27.2	A×34	A×37.9	A×43.7	A×50.5	A×55.3	A×62.1	A×70.9
	250.5～500	250.5～300	A×13.6	A×15.6	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×36.9	A×44.7	A×52.4	A×60.2	A×66	A×73.8	A×83.5

Price 価格

（例）L–PHLNP–1000.5–700–10のとき
A寸法 × 面積単価 ＝ 価格（1円単位は切捨）
1000.5 × 31 ＝ 31,010（円）

■数量スライド価格

（1円単位切り捨て） P81

数　量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

■細長サイズ　H–PHLN（4面フライス）

型式	A	B＼T	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
H–PHLN□	6 ～ 50	6～9.5	660	660	780	780	780	890	1,070	1,070	1,070	1,070	1,220
	50.5～ 100		660	660	780	780	780	900	1,070	1,070	1,080	1,080	1,230
	100.5～ 150		760	760	900	900	900	1,040	1,250	1,250	1,260	1,310	1,520
	150.5～ 200		820	820	980	980	980	1,130	1,370	1,390	1,450	1,510	1,760
	200.5～ 250		850	850	1,010	1,020	1,020	1,180	1,440	1,510	1,580	1,650	1,930
	250.5～ 300		870	870	1,040	1,040	1,040	1,210	1,510	1,590	1,680	1,760	2,060
	300.5～ 350		880	880	1,050	1,060	1,060	1,270	1,580	1,680	1,790	1,880	2,190
	350.5～ 600		1,310	1,310	1,590	1,660	1,730	2,070	2,590	2,760	2,930	3,100	3,620
	30 ～ 50	10～19.5	660	660	780	780	780	900	1,070	1,070	1,080	1,080	1,220
	50.5～ 100		660	660	780	780	780	900	1,080	1,080	1,140	1,190	1,380
	100.5～ 150		760	760	900	900	900	1,040	1,280	1,360	1,440	1,520	1,770
	150.5～ 200		820	820	980	980	980	1,180	1,480	1,580	1,680	1,780	2,080
	200.5～ 250		850	850	1,020	1,020	1,070	1,290	1,610	1,740	1,870	2,000	2,330
	250.5～ 300		870	870	1,040	1,080	1,150	1,370	1,710	1,870	2,030	2,180	2,540
	300.5～ 350		890	890	1,070	1,140	1,210	1,460	1,820	2,000	2,180	2,360	2,750
	350.5～ 950		2,100	2,190	2,720	2,910	3,110	3,730	4,660	4,810	5,210	5,610	6,540
	950.5～1450		4,440	4,580	5,690	5,990	6,290	7,230	9,040	9,650	10,260	10,870	12,670
	1450.5～1500		5,220	5,380	6,690	6,990	7,300	8,440	10,540	11,180	11,800	12,430	14,510
	1500.5～1550		6,370	6,530	8,120	8,440	8,760	10,170	12,720	13,370	14,010	14,670	17,110
	1550.5～1600		7,980	8,150	10,140	10,470	10,800	12,610	15,760	16,420	17,110	17,780	20,730

■大サイズ　L–PHLN（4面フライス）

型式	A	B＼T	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
L–PHLN□	250 ～ 350	20～30	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×8	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15
	350.5～ 700		A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×9	A×10	A×11	A×12
	700.5～1000		A×5	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12	A×13
	1000.5～1450		A×5	A×4	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12	A×13
	1450.5～1500		A×5	A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17
	1500.5～1550		A×5	A×5	A×5	A×5	A×8	A×8	A×8	A×10	A×10	A×10	A×12	A×13	A×15	A×16
	1550.5～1600		A×6	A×6	A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×16
	250.5～ 350	30.5～50	A×4	A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11	A×13	A×15	A×17	A×19
	350.5～ 700		A×4	A×3	A×4	A×4	A×5	A×5	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17
	700.5～1000		A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×6	A×8	A×8	A×9	A×10	A×12	A×14	A×16	A×17
	1000.5～1450		A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×12	A×14	A×16	A×17
	1450.5～1500		A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×19
	1500.5～1550		A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×19
	1550.5～2150		A×6	A×6	A×7	A×7	A×8	A×9	A×12	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×21	A×23
	2150.5～2500		A×6	A×6	A×7	A×8	A×8	A×10	A×13	A×14	A×15	A×16	A×16	A×18	A×19	A×21
	500.5～ 950	50.5～100	A×5	A×5	A×5	A×6	A×8	A×9	A×12	A×14	A×16	A×18	A×20	A×22	A×25	A×28
	950.5～1250		A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×10	A×12	A×14	A×16	A×18	A×20	A×22	A×25	A×28
	1250.5～1500		A×6	A×6	A×6	A×7	A×9	A×10	A×13	A×15	A×17	A×18	A×21	A×23	A×26	A×29
	1500.5～2150		A×6	A×7	A×7	A×8	A×10	A×12	A×15	A×17	A×19	A×20	A×23	A×26	A×29	A×33
	2150.5～2500		A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×13	A×16	A×18	A×19	A×21	A×23	A×26	A×30	A×33
	500.5～ 900	100.5～150	A×6	A×6	A×7	A×8	A×10	A×12	A×15	A×17	A×19	A×23	A×27	A×31	A×35	A×38
	900.5～1400		A×7	A×8	A×8	A×10	A×12	A×14	A×18	A×19	A×22	A×25	A×29	A×34	A×37	A×42
	1400.5～2150		A×8	A×8	A×9	A×10	A×12	A×15	A×19	A×20	A×23	A×26	A×30	A×35	A×38	A×43
	2150.5～2500		A×8	A×8	A×9	A×10	A×13	A×15	A×19	A×18	A×20	A×22	A×26	A×31	A×35	A×38
	500.5～ 850	150.5～200	A×6	A×7	A×8	A×10	A×12	A×14	A×17	A×20	A×24	A×29	A×34	A×37	A×42	A×47
	850.5～1350		A×8	A×9	A×10	A×11	A×14	A×17	A×19	A×23	A×27	A×31	A×37	A×41	A×46	A×52
	1350.5～2500		A×11	A×12	A×12	A×14	A×17	A×18	A×21	A×26	A×30	A×34	A×39	A×44	A×50	A×55
	500.5～ 800	200.5～250	A×7	A×8	A×9	A×11	A×13	A×15	A×19	A×23	A×28	A×32	A×37	A×43	A×49	A×54
	800.5～1300		A×9	A×10	A×11	A×13	A×16	A×18	A×22	A×27	A×32	A×36	A×42	A×48	A×55	A×59
	1300.5～2500		A×11	A×12	A×13	A×16	A×18	A×19	A×24	A×29	A×35	A×38	A×45	A×52	A×58	A×64
	500.5～ 750	250.5～300	A×8	A×9	A×10	A×12	A×15	A×18	A×21	A×27	A×32	A×36	A×43	A×49	A×55	A×61
	750.5～1300		A×11	A×12	A×13	A×15	A×18	A×21	A×26	A×32	A×36	A×42	A×50	A×56	A×64	A×71
	1300.5～2500		A×12	A×13	A×15	A×16	A×18	A×22	A×28	A×34	A×38	A×44	A×53	A×59	A×67	A×74
	300.5～ 700	300.5～350	A×11	A×12	A×13	A×16	A×19	A×23	A×29	A×36	A×43	A×50	A×57	A×67	A×75	A×83
	700.5～1250		A×12	A×13	A×14	A×17	A×20	A×24	A×30	A×36	A×42	A×49	A×56	A×65	A×73	A×81
	1250.5～2500		A×13	A×15	A×15	A×17	A×21	A×25	A×31	A×37	A×44	A×52	A×59	A×68	A×76	A×85
	350.5～ 650	350.5～400	A×11	A×13	A×13	A×17	A×20	A×24	A×30	A×37	A×45	A×52	A×61	A×69	A×78	A×87
	650.5～1200		A×13	A×15	A×15	A×18	A×23	A×27	A×34	A×40	A×48	A×55	A×65	A×73	A×83	A×92
	1200.5～2500		A×14	A×15	A×17	A×18	A×24	A×28	A×35	A×42	A×50	A×57	A×68	A×76	A×87	A×96
	400.5～ 600	400.5～450	A×11	A×12	A×14	A×17	A×21	A×25	A×30	A×38	A×46	A×54	A×62	A×72	A×80	A×90
	600.5～1100		A×14	A×15	A×17	A×20	A×25	A×30	A×36	A×45	A×53	A×61	A×72	A×82	A×91	A×102
	1100.5～2500		A×16	A×17	A×18	A×21	A×27	A×31	A×38	A×48	A×56	A×66	A×76	A×88	A×97	A×109
	450.5～ 550	450.5～500	A×11	A×12	A×14	A×18	A×21	A×25	A×31	A×39	A×46	A×54	A×63	A×71	A×81	A×89
	550.5～1100		A×15	A×17	A×18	A×22	A×28	A×34	A×40	A×51	A×60	A×70	A×81	A×92	A×104	A×115
	1100.5～2500		A×16	A×18	A×20	A×23	A×29	A×34	A×41	A×52	A×61	A×72	A×84	A×95	A×108	A×119
	500.5～1050	500.5～550	A×16	A×18	A×20	A×25	A×32	A×36	A×45	A×55	A×67	A×77	A×90	A×103	A×115	A×128
	1050.5～1550		A×14	A×16	A×18	A×22	A×28	A×31	A×39	A×49	A×58	A×67	A×79	A×90	A×101	A×112
	1550.5～2500		A×15	A×17	A×19	A×22	A×28	A×32	A×39	A×49	A×59	A×69	A×80	A×91	A×103	A×114
	550.5～1000	550.5～600	A×16	A×18	A×21	A×26	A×33	A×36	A×46	A×57	A×68	A×79	A×92	A×105	A×119	A×131
	1000.5～1550		A×15	A×18	A×19	A×24	A×30	A×35	A×43	A×54	A×63	A×74	A×87	A×98	A×111	A×124
	1550.5～2500		A×16	A×18	A×20	A×24	A×30	A×34	A×43	A×53	A×63	A×74	A×87	A×98	A×111	A×124
	600.5～ 900	600.5～650	A×17	A×18	A×21	A×26	A×32	A×36	A×47	A×57	A×68	A×79	A×93	A×106	A×119	A×131
	900.5～1700		A×17	A×19	A×22	A×27	A×34	A×39	A×50	A×61	A×73	A×85	A×100	A×114	A×128	A×142
	1700.5～2500		A×16	A×18	A×21	A×24	A×30	A×35	A×44	A×54	A×66	A×76	A×90	A×102	A×114	A×126
	650.5～ 900	650.5～700	A×17	A×19	A×21	A×27	A×33	A×38	A×47	A×59	A×71	A×82	A×95	A×108	A×123	A×137
	900.5～1100		A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×36	A×45	A×56	A×67	A×78	A×90	A×104	A×117	A×129
	1100.5～2150		A×18	A×20	A×23	A×29	A×36	A×42	A×52	A×66	A×79	A×91	A×107	A×122	A×138	A×153
	2150.5～2500		A×18	A×20	A×23	A×27	A×33	A×38	A×48	A×61	A×72	A×85	A×99	A×112	A×127	A×142
	700.5～ 850	700.5～750	A×17	A×19	A×21	A×27	A×33	A×38	A×48	A×59	A×71	A×83	A×96	A×110	A×124	A×137
	850.5～1100		A×18	A×19	A×22	A×27	A×34	A×39	A×49	A×61	A×73	A×86	A×99	A×113	A×127	A×142
	1100.5～1700		A×18	A×20	A×23	A×28	A×36	A×41	A×51	A×64	A×77	A×90	A×105	A×120	A×135	A×149
	1700.5～2500		A×18	A×20	A×24	A×27	A×33	A×39	A×49	A×61	A×74	A×88	A×102	A×116	A×130	A×144
	750.5～1050	750.5～800	A×18	A×21	A×25	A×30	A×36	A×44	A×54	A×67	A×80	A×93	A×108	A×125	A×140	A×156
	1050.5～1700		A×18	A×21	A×25	A×30	A×36	A×44	A×54	A×69	A×83	A×97	A×113	A×129	A×145	A×161
	1700.5～2500		A×18	A×22	A×25	A×28	A×35	A×42	A×52	A×65	A×78	A×91	A×107	A×123	A×138	A×153
	800.5～1200	800.5～850	A×20	A×23	A×26	A×32	A×38	A×47	A×58	A×72	A×87	A×101	A×118	A×135	A×152	A×168
	1200.5～1950		A×19	A×22	A×26	A×32	A×38	A×47	A×57	A×72	A×88	A×102	A×119	A×136	A×153	A×170
	1950.5～2500		A×18	A×21	A×25	A×28	A×35	A×41	A×52	A×65	A×78	A×91	A×107	A×122	A×137	A×152
	850.5～1650	850.5～900	A×22	A×26	A×29	A×36	A×44	A×52	A×66	A×83	A×99	A×116	A×135	A×154	A×174	A×193
	1650.5～2500		A×20	A×24	A×28	A×32	A×38	A×46	A×58	A×73	A×89	A×104	A×121	A×138	A×155	A×173
	900.5～1650	900.5～950	A×22	A×26	A×30	A×36	A×45	A×54	A×68	A×84	A×102	A×119	A×139	A×159	A×179	A×199
	1650.5～2500		A×21	A×25	A×28	A×34	A×41	A×48	A×61	A×76	A×92	A×108	A×127	A×145	A×163	A×181
	950.5～1650	950.5～1000	A×23	A×27	A×30	A×37	A×46	A×54	A×68	A×87	A×105	A×123	A×143	A×162	A×183	A×204
	1650.5～2500		A×22	A×27	A×30	A×35	A×43	A×51	A×63	A×80	A×97	A×114	A×134	A×152	A×171	A×190

ミスミ FAメカ2009　かんたん型番チェックは…　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

ハイプレシジョンアルミ精密切断プレート

-A5052P-(Aℓ-Mg系アルミニウム合金)

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

精密切断

RoHS

PHE(エコノミー)　**PHX**(並級)　**PHT**(精級)



- 2面ノコ切断、2面精密切断
- 基準面直角保証

- 4面精密切断
- 直角保証なし
- AB寸法公差精級

- 4面精密切断
- 基準面直角保証
- AB寸法公差精級

Ⓜ材質　A5052P-H112

型式		A	B	T
		A≧B		選択
エコノミー	PHE	500～2500 (指定1mm単位)	20～1500 (指定1mm単位)	4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
並級	PHX	500～2500 (指定0.1mm単位)	20～1500 (指定0.1mm単位)	
精級	PHT			

■寸法公差

■A・B寸法公差

型式	A・B寸法	固定
PHE	20～2500	0～+1.0
PHX	20～ 199.9	±0.1
	200～ 399.9	±0.15
	400～ 799.9	±0.2
	800～2500	±0.25
PHT	20～ 199.9	±0.05
	200～ 399.9	±0.06
	400～ 799.9	±0.08
	800～1249.9	±0.1
	1250～2500	±0.12

■板厚公差

T	4・5・6	8・10・12	15	20	25・30・35・40・45・50
公差	±0.04	±0.05	±0.08	±0.10	±0.15

■精度基準　(最大値)

項目	PHX	PHE・PHT
平面(平坦)度 (1000mmに対して)	0.4mm	
基準面直角度 (100mmに対して)	参考値(0.02)	0.015

Ⓡバリ取りは行います。

Alteration 追加工

型式	A	B	T	(CCA…etc.)
PHX	630.5	250.5	10	CCA30 - CCC50

Alterations	コーナーカット
	Ⓡ適用サイズ A・B1000mm以下 
Code	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 …CCA5-CCD5
¥/1Code	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～ 10	150
11～ 20	200
21～ 30	300
31～ 40	350
41～ 50	400
51～ 60	450
61～ 70	500
71～ 80	600
81～ 90	700
91～100	800

Order 注文例

型式	A	B	T
PHX	630.5	121	10

Delivery 出荷日　2 日目発送

ストーク A　1,200円/1本　P82

Ⓡ同一サイズ3本以上は一律3,240円

Price 価格

(PHXの場合)　(例)PHX-1560.3-300-10

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
1560.3	×	30	=	46,800(円)

(PHE・PHTの場合)　(例)PHE-1560.3-300-10

A寸法	×	面積単価	×	仕上係数	=	価格(1円単位は切捨)
1560.3	×	30	×	0.86	=	40,250(円)

■数量スライド価格 (Ⓡ1円単位切り捨て) P81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

Ⓡ表示数量超えはお見積り

型式	PHE (仕上係数)	PHT (仕上係数)	A	B	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PHE (表価格×係数) PHX (表価格) PHT (表価格×係数)	0.83	1.17	500 ～ 700	20～30	A×3	A×3	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
			700.1～1000		A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
			1000.1～1450		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×7	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12
			1450.1～1600		A×6	A×6	A×8	A×8	A×8	A×10	A×12	A×13	A×10	A×11	A×13	A×14	A×16	A×18
			1600.1～2000		A×8	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	A×11	A×9	A×9	A×11	A×12	A×13	A×14
			2000.1～2500		A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×11	A×13	A×10	A×12	A×13	A×15	A×16	A×19
	0.84	1.16	500 ～ 700	30.1～50	A×3	A×3	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×8	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
			700.1～1000		A×3	A×3	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×6	A×7	A×8	A×9	A×10	A×11
			1000.1～1450		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×7	A×8	A×9	A×7	A×8	A×9	A×11	A×12	A×13
			1450.1～1600		A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×8	A×10	A×11	A×9	A×9	A×11	A×13	A×14	A×16
			1600.1～2000		A×6	A×6	A×8	A×8	A×9	A×11	A×13	A×14	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×20
			2000.1～2500		A×7	A×7	A×9	A×9	A×10	A×12	A×11	A×11	A×12	A×13	A×15	A×18	A×20	A×22
	0.84	1.16	500 ～ 950	50.1～100	A×6	A×6	A×7	A×8	A×10	A×12	A×11	A×12	A×14	A×16	A×19	A×21	A×24	A×26
			950.1～1250		A×7	A×7	A×7	A×8	A×10	A×12	A×11	A×13	A×14	A×16	A×18	A×21	A×23	A×26
			1250.1～1500		A×7	A×8	A×8	A×9	A×11	A×10	A×12	A×13	A×15	A×16	A×19	A×22	A×25	A×27
			1500.1～2150		A×10	A×11	A×11	A×12	A×16	A×13	A×17	A×19	A×21	A×23	A×26	A×30	A×34	A×38
			2150.1～2500		A×9	A×10	A×10	A×11	A×14	A×12	A×15	A×17	A×19	A×21	A×24	A×28	A×31	A×34
	0.85	1.15	500 ～ 900	100.1～150	A×7	A×8	A×8	A×10	A×12	A×11	A×13	A×16	A×18	A×21	A×25	A×28	A×32	A×35
			900.1～1400		A×9	A×10	A×11	A×12	A×15	A×13	A×16	A×19	A×21	A×24	A×27	A×31	A×35	A×39
			1400.1～2150		A×12	A×13	A×13	A×15	A×19	A×16	A×20	A×23	A×26	A×30	A×35	A×39	A×44	A×49
			2150.1～2500		A×10	A×11	A×12	A×13	A×17	A×14	A×18	A×21	A×23	A×26	A×31	A×35	A×39	A×44
	0.85	1.15	500 ～ 850	150.1～200	A×8	A×9	A×10	A×12	A×15	A×13	A×16	A×19	A×23	A×26	A×30	A×35	A×39	A×43
			850.1～1350		A×11	A×11	A×12	A×14	A×18	A×15	A×19	A×22	A×26	A×29	A×34	A×39	A×44	A×48
			1350.1～2500		A×14	A×15	A×16	A×19	A×23	A×20	A×25	A×29	A×34	A×38	A×45	A×51	A×58	A×64
	0.86	1.14	500 ～ 800	200.1～250	A×9	A×10	A×11	A×14	A×17	A×15	A×18	A×23	A×27	A×31	A×36	A×41	A×46	A×51
			800.1～1300		A×12	A×13	A×14	A×16	A×21	A×18	A×22	A×26	A×30	A×35	A×40	A×46	A×52	A×58
			1300.1～2500		A×15	A×17	A×18	A×21	A×27	A×23	A×29	A×34	A×40	A×46	A×53	A×61	A×68	A×76
	0.86	1.14	500 ～ 750	250.1～300	A×10	A×11	A×13	A×15	A×19	A×17	A×21	A×26	A×30	A×35	A×41	A×47	A×53	A×59
			750.1～1300		A×13	A×15	A×16	A×19	A×24	A×20	A×26	A×31	A×36	A×41	A×48	A×55	A×61	A×68
			1300.1～2500		A×17	A×19	A×20	A×24	A×30	A×26	A×32	A×39	A×45	A×52	A×61	A×70	A×79	A×87
	0.87	1.13	500 ～ 700	300.1～350	A×9	A×11	A×12	A×15	A×18	A×22	A×28	A×34	A×41	A×47	A×55	A×63	A×71	A×79
			700.1～1250		A×11	A×12	A×13	A×15	A×19	A×23	A×29	A×35	A×41	A×47	A×55	A×63	A×71	A×78
			1250.1～2500		A×13	A×15	A×16	A×19	A×24	A×29	A×36	A×44	A×52	A×60	A×70	A×80	A×90	A×100
	0.87	1.13	500 ～ 650	350.1～400	A×10	A×11	A×13	A×15	A×19	A×23	A×29	A×36	A×43	A×50	A×58	A×66	A×75	A×83
			650.1～1200		A×12	A×13	A×14	A×17	A×21	A×26	A×32	A×39	A×46	A×53	A×62	A×71	A×80	A×89
			1200.1～2500		A×14	A×16	A×18	A×21	A×27	A×32	A×40	A×49	A×58	A×68	A×79	A×90	A×102	A×113
	0.88	1.12	500 ～ 600	400.1～450	A×10	A×11	A×13	A×16	A×20	A×24	A×30	A×37	A×44	A×51	A×60	A×69	A×77	A×86
			600.1～1100		A×13	A×14	A×16	A×19	A×24	A×28	A×35	A×43	A×51	A×59	A×69	A×79	A×89	A×98
			1100.1～2500		A×16	A×18	A×20	A×24	A×30	A×36	A×45	A×55	A×66	A×77	A×90	A×102	A×115	A×128
	0.88	1.12	500 ～ 550	450.1～500	A×10	A×11	A×13	A×16	A×20	A×24	A×30	A×37	A×45	A×52	A×61	A×70	A×78	A×87
			550.1～1100		A×14	A×16	A×17	A×21	A×26	A×32	A×40	A×49	A×58	A×67	A×78	A×89	A×100	A×111
			1100.1～2500		A×17	A×19	A×21	A×26	A×33	A×39	A×49	A×60	A×72	A×84	A×98	A×112	A×126	A×140
	0.89	1.1	500.1～1050	500.1～550	A×15	A×17	A×19	A×23	A×29	A×35	A×44	A×54	A×64	A×74	A×86	A×98	A×111	A×123
			1050.1～1550		A×13	A×15	A×17	A×20	A×26	A×31	A×38	A×47	A×56	A×65	A×76	A×87	A×97	A×108
			1550.1～2500		A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×37	A×47	A×58	A×69	A×81	A×94	A×108	A×121	A×135
	0.89	1.1	550.1～1000	550.1～600	A×15	A×18	A×20	A×24	A×30	A×36	A×45	A×55	A×66	A×76	A×89	A×102	A×114	A×127
			1000.1～1550		A×14	A×16	A×18	A×22	A×28	A×33	A×42	A×52	A×62	A×71	A×83	A×95	A×107	A×119
			1550.1～2500		A×17	A×19	A×22	A×26	A×33	A×40	A×50	A×62	A×74	A×87	A×102	A×116	A×131	A×146
	0.9	1.09	600.1～ 900	600.1～650	A×16	A×18	A×20	A×24	A×30	A×36	A×45	A×56	A×66	A×77	A×89	A×102	A×115	A×128
			900.1～1700		A×16	A×19	A×21	A×25	A×32	A×38	A×48	A×59	A×71	A×82	A×96	A×110	A×123	A×137
			1700.1～2500		A×17	A×20	A×22	A×27	A×34	A×41	A×51	A×64	A×77	A×90	A×105	A×120	A×136	A×151
	0.9	1.09	650.1～ 900	650.1～700	A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×37	A×46	A×57	A×68	A×79	A×93	A×106	A×119	A×132
			900.1～1100		A×15	A×17	A×19	A×24	A×30	A×35	A×44	A×55	A×65	A×76	A×88	A×101	A×113	A×126
			1100.1～2150		A×20	A×23	A×26	A×32	A×41	A×46	A×57	A×71	A×85	A×101	A×117	A×134	A×151	A×168
			2150.1～2500		A×19	A×21	A×24	A×30	A×38	A×42	A×53	A×66	A×79	A×93	A×109	A×125	A×140	A×156
	0.91	1.08	700.1～ 850	700.1～750	A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×35	A×44	A×54	A×64	A×75	A×87	A×100	A×112	A×125
			850.1～1100		A×17	A×19	A×21	A×26	A×32	A×36	A×45	A×56	A×66	A×77	A×90	A×103	A×115	A×128
			1100.1～1700		A×20	A×23	A×26	A×33	A×40	A×44	A×54	A×69	A×84	A×99	A×115	A×132	A×148	A×164
			1700.1～2500		A×19	A×22	A×25	A×30	A×38	A×43	A×54	A×67	A×81	A×96	A×112	A×128	A×144	A×160
	0.91	1.08	750.1～1050	750.1～800	A×19	A×21	A×24	A×29	A×37	A×41	A×51	A×64	A×76	A×89	A×103	A×118	A×133	A×148
			1050.1～1700		A×20	A×23	A×26	A×32	A×41	A×45	A×57	A×71	A×85	A×100	A×117	A×134	A×150	A×167
			1700.1～2500		A×18	A×21	A×24	A×29	A×37	A×41	A×52	A×65	A×78	A×93	A×108	A×124	A×139	A×154
	0.92	1.07	800.1～1200	800.1～850	A×19	A×22	A×25	A×30	A×38	A×42	A×53	A×65	A×78	A×91	A×106	A×122	A×137	A×152
			1200.1～1950		A×21	A×24	A×27	A×34	A×43	A×48	A×60	A×75	A×90	A×106	A×124	A×141	A×159	A×177
			1950.1～2500		A×19	A×22	A×25	A×31	A×39	A×44	A×54	A×69	A×83	A×98	A×114	A×131	A×147	A×163
	0.92	1.07	850.1～1650	850.1～900	A×24	A×28	A×31	A×39	A×49	A×55	A×68	A×85	A×103	A×121	A×141	A×161	A×181	A×202
			1650.1～2500		A×20	A×24	A×27	A×33	A×42	A×47	A×59	A×75	A×90	A×107	A×124	A×142	A×160	A×178
	0.93	1.06	900.1～1650	900.1～950	A×25	A×28	A×32	A×40	A×50	A×56	A×70	A×88	A×105	A×124	A×145	A×166	A×187	A×207
			1650.1～2500		A×21	A×25	A×28	A×35	A×44	A×49	A×62	A×78	A×95	A×112	A×131	A×149	A×168	A×187
	0.93	1.06	950.1～1650	950.1～1000	A×25	A×29	A×33	A×40	A×51	A×57	A×72	A×90	A×108	A×128	A×149	A×170	A×191	A×213
			1650.1～2500		A×22	A×26	A×29	A×37	A×46	A×52	A×65	A×82	A×99	A×117	A×137	A×157	A×176	A×196
	0.94	1.05	1000.1～1650	1000.1～1050	A×26	A×30	A×34	A×42	A×53	A×60	A×75	A×94	A×113	A×134	A×156	A×179	A×201	A×223
			1650.1～2500		A×23	A×26	A×30	A×38	A×48	A×53	A×67	A×84	A×102	A×121	A×142	A×162	A×182	A×202
	0.94	1.05	1050.1～1650	1050.1～1100	A×26	A×31	A×35	A×43	A×54	A×61	A×76	A×96	A×116	A×137	A×160	A×183	A×206	A×228
			1650.1～2500		A×23	A×27	A×31	A×39	A×50	A×55	A×69	A×88	A×107	A×127	A×148	A×169	A×190	A×211
	0.95	1.04	1100.1～1650	1100.1～1150	A×27	A×31	A×35	A×44	A×56	A×62	A×78	A×98	A×118	A×140	A×163	A×187	A×210	A×234
			1650.1～2500		A×24	A×28	A×32	A×41	A×51	A×58	A×72	A×92	A×111	A×132	A×154	A×176	A×198	A×220
	0.95	1.04	1150.1～1650	1150.1～1200	A×28	A×32	A×37	A×46	A×58	A×65	A×81	A×102	A×124	A×147	A×171	A×195	A×220	A×244
			1650.1～2500		A×25	A×29	A×33	A×42	A×53	A×59	A×74	A×94	A×114	A×136	A×159	A×181	A×204	A×227
	0.96	1.03	1200.1～1750	1200.1～1250	A×28	A×33	A×37	A×47	A×59	A×66	A×82	A×104	A×126	A×150	A×174	A×199	A×224	A×249
			1750.1～2500		A×26	A×30	A×34	A×43	A×55	A×61	A×77	A×98	A×119	A×141	A×165	A×188	A×212	A×235
	0.96	1.03	1250.1～1800	1250.1～1300	A×29	A×34	A×38	A×48	A×61	A×68	A×85	A×107	A×130	A×154	A×180	A×206	A×231	A×257
			1800.1～2500		A×29	A×34	A×37	A×46	A×58	A×65	A×81	A×103	A×125	A×149	A×174	A×198	A×223	A×248
	0.97	1.02	1300.1～2000	1300.1～1350	A×30	A×36	A×38	A×48	A×60	A×67	A×84	A×107	A×129	A×153	A×179	A×205	A×230	A×256
			2000.1～2500		A×27	A×32	A×37	A×47	A×59	A×66	A×83	A×105	A×128	A×152	A×177	A×203	A×228	A×254
	0.97	1.02	1350.1～2000	1350.1～1400	A×30	A×36	A×39	A×48	A×61	A×68	A×86	A×109	A×132	A×156	A×182	A×208	A×235	A×261
			2000.1～2500		A×28	A×33	A×38	A×48	A×61	A×68	A×85	A×109	A×132	A×157	A×184	A×210	A×236	A×262
	0.98	1.01	1400.1～2000	1400.1～1450	A×30	A×37	A×39	A×49	A×62	A×70	A×87	A×111	A×134	A×159	A×186	A×212	A×239	A×265
			2000.1～2500		A×29	A×34	A×40	A×50	A×63	A×71	A×88	A×112	A×137	A×163	A×190	A×217	A×244	A×271
	0.98	1.01	1450.1～2000	1450.1～1500	A×31	A×37	A×40	A×51	A×64	A×72	A×90	A×114	A×139	A×165	A×192	A×219	A×247	A×274
			2000.1～2500		A×30	A×36	A×41	A×51	A×65	A×73	A×91	A×116	A×141	A×168	A×196	A×224	A×252	A×280

ミスミ FAメカ2009　2D・3D　CADデータ完備!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

ジュラルミンプレート

-A2017P-(Aℓ-Cu系アルミニウム合金)

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス(圧延)

納期短縮

プライスダウン 平均3%
ALDS・ALD

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック:P.223



RoHS

ALDH (標準サイズ)
ALDS (フリーサイズ)
ALD (フリーサイズ)
ALDT (フリーサイズ)



材質 A2017P-T351
(T=5・6はT3含む)

Price 価格

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P81

数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

ALDH(標準サイズ)は追加工をご利用できません。
追加工が必要な場合は、フリーサイズタイプでご発注ください。

型式	A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALDH (標準サイズ)	100	100	1,130	1,220	1,300	1,300	1,380	1,380	1,540	1,780	2,030
	125		1,290	1,400	1,490	1,580	1,710	1,710	1,920	2,220	2,520
	150		1,510	1,620	1,680	1,910	2,050	2,060	2,300	2,670	3,030
	160		1,620	1,740	1,850	2,030	2,180	2,200	2,460	2,840	3,240
	200		1,940	2,030	2,220	2,420	2,630	2,750	3,080	3,560	4,050
	250		2,080	2,370	2,420	2,630	2,840	3,030	3,440	4,250	4,650
	300		2,210	2,490	2,490	3,040	3,210	3,650	4,130	5,100	5,590
	350		2,270	2,550	2,550	3,110	3,400	3,970	4,250	5,380	5,950
	400		2,590	2,920	2,920	3,560	3,890	4,540	4,860	6,160	6,800
	450		2,920	3,280	3,280	4,010	4,370	5,100	5,460	6,920	7,650
	500		3,240	3,650	3,650	4,460	4,860	5,670	6,080	7,700	8,510
	125	125	1,310	1,410	1,510	1,620	1,820	1,920	2,220	2,520	2,930
	150		1,530	1,650	1,710	1,940	2,070	2,300	2,670	3,030	3,520
	160		1,640	1,760	1,870	2,070	2,210	2,460	2,840	3,240	3,750
	200		2,030	2,160	2,340	2,590	2,770	3,080	3,560	4,050	4,700
	250		2,340	2,500	2,840	3,060	3,470	3,840	4,460	5,060	5,870
	300		2,430	2,670	2,920	3,160	3,650	4,370	4,860	5,590	6,560
	350		2,700	2,930	3,400	3,680	4,250	5,100	5,670	6,520	7,650
	400		3,060	3,330	3,890	4,210	4,860	5,810	6,480	7,450	8,750
	450		3,560	3,910	4,370	4,730	5,460	6,460	7,290	8,380	9,840
	500		3,970	4,280	4,860	5,270	6,080	7,110	8,100	9,320	10,940
	150	150	1,580	1,700	1,820	2,190	2,190	2,670	3,160	3,760	4,370
	160		1,680	1,810	1,940	2,210	2,330	2,840	3,370	4,010	4,660
	200		2,110	2,270	2,430	2,750	2,920	3,560	4,210	5,020	5,830
	250		2,520	2,700	3,030	3,470	3,650	4,410	5,270	6,270	7,220
	300		2,770	2,930	3,560	4,010	4,370	5,120	6,250	7,360	8,480
	350		2,840	3,060	3,680	4,250	4,540	5,380	6,520	7,940	9,350
	400		3,240	3,510	4,210	4,860	5,180	6,160	7,450	9,070	10,690
	450		3,650	3,950	4,730	5,460	5,830	6,920	8,380	10,210	12,020
	500		4,050	4,370	5,270	6,080	6,480	7,700	9,320	11,340	13,370
	160	160	1,940	2,070	2,200	2,330	2,720	3,240	3,750	4,550	4,920
	200		2,140	2,310	2,750	2,920	3,380	3,860	4,660	5,460	6,160
	250		2,600	2,800	3,210	3,610	4,010	4,610	5,600	6,600	7,590
	300		2,960	3,020	3,680	4,160	4,640	5,360	6,540	7,730	8,920
	350		3,110	3,110	3,970	4,540	5,100	5,950	7,490	8,780	10,210
	400		3,560	3,560	4,540	5,180	5,830	6,800	8,450	10,030	11,610
	450		4,010	4,010	5,100	5,830	6,560	7,630	9,410	11,190	12,960
	500		4,460	4,460	5,650	6,440	7,230	8,410	10,380	12,350	14,320
	200	200	2,200	2,360	2,870	3,080	3,400	4,050	5,020	5,990	7,130
	250		2,630	2,840	3,440	3,840	4,250	5,060	6,270	7,490	8,910
	300		3,160	3,400	4,130	4,620	5,100	6,080	7,530	8,990	10,690
	350		3,600	3,940	4,820	5,380	5,950	7,080	8,780	10,490	12,320
	400		4,010	4,410	5,270	6,050	6,800	8,060	10,030	11,990	13,960
	450		4,440	4,880	6,020	6,720	7,610	8,980	11,190	13,480	15,600
	500		4,860	5,360	6,420	7,400	8,420	9,900	12,350	14,800	17,380
	250	250	3,030	3,440	3,840	4,460	5,060	5,670	7,490	9,320	10,940
	300		3,650	4,130	4,620	5,350	6,080	6,800	8,990	11,080	12,970
	350		4,080	4,510	5,380	6,240	7,080	7,940	10,490	12,760	14,900
	400		4,550	5,040	6,080	7,060	8,100	9,070	11,990	14,450	16,890
	450		5,040	5,590	6,750	7,850	8,950	10,210	13,400	16,150	18,820
	500		5,530	6,140	7,430	8,640	9,930	11,340	14,810	17,850	20,960
	300	300	4,130	4,370	5,350	6,280	7,210	8,510	10,690	12,930	15,130
	350		4,790	5,100	6,150	7,170	8,250	9,790	12,360	14,910	17,480
	400		5,090	5,680	6,910	8,080	9,310	11,060	13,990	16,900	19,830
	450		5,640	6,300	7,680	8,990	10,370	12,330	15,620	18,900	22,180
	500		6,190	6,920	8,450	9,900	11,430	13,620	17,260	20,900	24,410

Order 注文例

型式	A	B	T
ALDH	160	100	10
ALD	300	100	15

Delivery 出荷日

- ALDH
- ALDS
- ALD

1 日目発送 | ストークT 800円/1本 P82

- ALDT

5 日目発送

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Price 価格

(例)ALD-300-100-15のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
300	×	13.6	=	4,080(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P81

数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	¥基準単価 T5・6	T8・10	T12・15	T20	T25	T30
ALDS (フリーサイズ)	25~50	25~50	990	1,100	1,240	1,360	1,500	1,630
	51~75	25~50	1,100	1,270	1,460	1,660	1,870	2,060
		51~75	1,270	1,500	1,810	2,110	2,410	2,720
	76~100	25~50	1,200	1,420	1,690	1,960	2,240	2,500
		51~75	1,420	1,740	2,150	2,560	2,960	3,370
		76~100	1,630	2,060	2,600	3,150	3,700	4,230

型式	A 1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
ALD (フリーサイズ)	100~ 200	100	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	-	-
	201~ 300		A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×18.5	A×20.4	-	-
	301~ 500		A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	-	-
	101~ 250	125	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	-	-
	251~ 500		A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	-	-
	126~ 300	150	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×19.4	A×22.4	A×27.2	A×31.1	-	-
	301~ 500		A×8.8	A×9.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×20.4	A×24.3	A×29.1	A×32.1	A×36.9
	151~ 300	160	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×31.1	A×33	-	-
	301~ 500		A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×35.9	A×39.8
	161~ 500	200	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×32.1	A×38.8	-	-
	201~ 500	250	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×24.3	A×32.1	A×39.8	A×47.6	-	-
	251~ 500	300	A×14.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×26.2	A×31.1	A×38.8	A×47.6	A×55.3	A×63.1	A×70.9
ALDT (フリーサイズ)	501~ 800	125	A×8	A×8	A×8	A×10	A×11	A×14	A×16	A×20	A×24	A×28	A×32
	501~ 800	150	A×8	A×8	A×10	A×11	A×13	A×15	A×18	A×23	A×28	A×32	A×35
	501~ 800	160	A×8	A×8	A×10	A×12	A×13	A×16	A×20	A×24	A×29	A×32	A×38
	501~ 800	200	A×9	A×10	A×12	A×14	A×16	A×19	A×24	A×31	A×35	A×40	A×45
	501~ 800	250	A×10	A×12	A×14	A×16	A×19	A×23	A×31	A×37	A×44	A×50	A×57
	501~ 800	300	A×12	A×14	A×16	A×20	A×23	A×27	A×35	A×43	A×51	A×59	A×67
	350~1200	350	A×12	A×14	A×16	A×21	A×24	A×31	A×38	A×48	A×57	A×65	A×73
	400~1200	400	A×14	A×15	A×19	A×23	A×27	A×33	A×42	A×52	A×64	A×72	A×82
	450~1200	450	A×16	A×18	A×23	A×27	A×32	A×40	A×49	A×60	A×73	A×81	A×92
	500~1200	500	A×17	A×20	A×24	A×29	A×34	A×42	A×54	A×67	A×80	A×89	A×104
	600~1200	600	A×20	A×23	A×28	A×34	A×41	A×50	A×57	A×79	A×95	A×105	A×124
	800~1200	800	A×27	A×31	A×39	A×47	A×55	A×68	A×86	A×105	A×128	A×141	A×162

Alteration 追加工

型式 - A - B - T - (BC・CCA…etc.)
ALD - 315 - 200 - 20 - BC176

ALDH(標準サイズ)は追加工をご利用できません。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅(B寸法)変更 	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ALD 26≦BC≦B-1 ALDT 126≦BC≦B-1 ALD、ALDTのみ適用	800
コーナーカット 	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例) A,Dのコーナーを5でカットする場合 …CCA5-CCD5	500/1コーナー

■精度基準

- 平面(平坦)度 1000mmに対し2以下
- Tの寸法公差 5 6 8 10 12・15 20 25 30・35 40 / ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0 ±1.1
- A・B寸法公差 25~100 ±0.2 / 101~250 ±0.25 / 251~1000 ±0.4 / 1001~ ±1.0
- 基準面直角度 100mmに対し0.015以下
- 全周面取り C0.3以下

ミスミ FAメカ2009 ご指定サイズのCADを提供! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

DURALUMIN FREE PLATES -A2017P-

ジュラルミンフリープレート

-A2017P-(Aℓ-Cu系アルミニウム合金)

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

4面フライス(圧延)　6面フライス　6面フライス+上下面サーフェイス

納期短縮

プライスダウン 平均3%
PDLN□・PDF□□・PDS□□

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS

PD□□□(標準サイズ)
H-PD□□□(細長サイズ)
L-PD□□□(大サイズ)

(圧延) PDLN□ H-PDLN□ L-PDLN□
(フライス加工) PDF□□ H-PDF□□ L-PDF□□
(サーフェイス研磨) PDS□□



M 材質　A2017P-T351(T5・6はT3含む)

型式 Type		上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B (A≧B)	T 選択・指定
標準サイズ	PD	L(圧延)	N	P Q N M	25～ 500	10～ 300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・40・50
細長サイズ	H-PD				6～1600	6～ 19.5	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35
大サイズ	L-PD				250～2500	20～1250	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
標準サイズ	PD	F(フライス加工)	P Q N M	P Q N M	25～ 500	10～ 300	5～49 (指定0.5mm単位)
細長サイズ	H-PD				8～1600	8～ 19.5	3～29.5 (指定0.5mm単位)
大サイズ	L-PD				250～2400	20～ 800	5～50 (指定0.5mm単位)
標準サイズ	PD	S(サーフェイス研磨)			25～ 500	10～ 300	5～49 (指定0.5mm単位)

①板厚公差

Nのみ選択可

上下面仕上	T寸法 3	4・5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40	45・50
L(圧延)	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3

上下面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工)	550mm以下	+0.1～+0.3	0～0.2	±0.1	−0.2～0
	550.5mm以上	+0.1～+0.4	0～0.3	±0.15	−0.3～0
S(サーフェイス研磨)		+0.1～+0.2	0～0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸長さ	P	Q	N	M
L(圧延) F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準 (最大値)

項目		上下面仕上 L(圧延)	F(フライス加工)	S(サーフェイス研磨)
板厚平行度 (100mmに対して)	T3～ 6.5	—	0.05	0.025
	T7～12.5			0.03
	T13～15.5			0.05
	T16～20.5		0.07	0.07
	T21～50		0.1	0.1
平面(平坦)度 (100mmに対して)	T3～ 8.5	0.2	0.15	0.12
	T9～12.5		0.13	0.06
	T13～20.5		0.12	
	T21～50		0.1	
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		標準サイズ C0.3以下		
		細長・大サイズ C0.1程度の糸面取り		

Order 注文例

型式 Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	− A −	B −	T
PD	F	Q	M	− 255 −	220 −	15

Delivery 出荷日

- PDLN□ 1 日目発送 ストック T 800円/1本 P.82
- PDF□□ A(長さ)300mm以下 1 日目発送 ストック T 800円/1本 P.82
- PDF□□ A(長さ)300.5mm以上 3 日目発送
- H-PD□□□・L-PD□□□ 3 日目発送
- PDS□□ 5 日目発送 ストック A 800円/1本 ストック B 500円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律A2,160円 B1,350円

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加工

型式 PDFNM − A 300 − B 280 − T 20 − (CSC・CBC・CCA…etc.) CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
	標準サイズのみ適用		CCA CCD CCB CCC 基準面
Code	CSC	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.3以下 ⋯ C0.1以下	面取り値を変更します。	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯ CCA5−CCD5
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

サイズ	規格	変更値	Code	¥/1Code
標準サイズ	C0.3以下	C0.5～C1.0	CBC	800
		C0.2～C0.5	CBB	1,000
細長サイズ 大サイズ	C0.1程度の糸面取り	C0.5～C1.0	CBC	1,200
		C1.0～C1.5	CBD	1,500
		C1.5～C2.0	CBE	1,600

指定1mm	¥/1Code
1～ 5	200
6～10	250
11～20	450
21～30	600
31～40	700
41～50	800

Price 価格

(例)PDFQM−255−220−18のとき
A寸法 255 × 面積単価 37.9 = 価格(1円単位は切捨) 9,660(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
PDLN□	25 ～ 50	10～19.5	A×20.4	A×21.4	A×24.3	A×25.3	A×28.2	A×31.1	A×34	A×35.9	A×37.9	A×43.7	A×48.5
	50.5～ 75		A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×25.3	A×26.2	A×30.1	A×34
	75.5～100		A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×22.4	A×25.3	A×29.1
	100.5～250		A×9.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4
	25 ～ 50	20～50	A×19.4	A×19.4	A×21.4	A×21.4	A×23.3	A×23.3	A×26.2	A×29.1	A×31.1	A×37.9	A×43.7
	50.5～ 75		A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×26.2	A×32.1	A×37.9
	75.5～100		A×11.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×24.3	A×29.1	A×34
	100.5～250		A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×26.2	A×30.1
	50.5～ 75	50.5～75	A×16.5	A×16.5	A×19.4	A×19.4	A×23.3	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×35	A×42.7	A×50.5
	75.5～100		A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×16.5	A×20.4	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×32.1	A×41.8	A×48.5
	100.5～200		A×10.7	A×10.7	A×13.6	A×13.6	A×17.5	A×17.5	A×21.4	A×25.3	A×29.1	A×36.9	A×42.7
	200.5～500		A×8.8	A×8.8	A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×33	A×38.8
	75.5～100	75.5～100	A×16.5	A×17.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×20.4	A×23.3	A×26.2	A×37.9	A×45.6
	100.5～200		A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×35	A×41.8
	200.5～300		A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×18.5	A×20.4	A×33	A×38.8
	300.5～500		A×6.8	A×7.8	A×7.8	A×9.7	A×10.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×29.1	A×35.9
	100.5～250	100.5～125	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×25.3	A×39.8	A×48.5
	250.5～500		A×8.8	A×9.7	A×10.7	A×11.7	A×13.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×37.9	A×45.6
	125.5～300	125.5～150	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×15.6	A×19.4	A×22.4	A×27.2	A×31.1	A×49.5	A×60.2
	300.5～500		A×8.8	A×9.7	A×11.7	A×13.6	A×13.6	A×16.5	A×20.4	A×24.3	A×29.1	A×46.6	A×56.3
	150.5～300	150.5～160	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×31.1	A×33	A×49.5	A×60.2
	300.5～500		A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×47.6	A×58.2
	160.5～500	160.5～200	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×32.1	A×38.8	A×57.3	A×69.9
	200.5～500	200.5～250	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×19.4	A×22.4	A×24.3	A×32.1	A×39.8	A×47.6	A×69.9	A×84.4
	250.5～500	250.5～300	A×14.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×26.2	A×31.1	A×38.8	A×47.6	A×55.3	A×83.5	A×100.9

H-PDL(圧延) 細長サイズ L-PDL(圧延) 大サイズは P.1117・1118 に掲載しています。

型式	A	B \ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～39	39.5～49
PDF□□	25 ～ 50	10～19.5	A×25.3	A×26.2	A×30.1	A×32.1	A×35	A×39.8	A×42.7	A×44.7	A×47.6	A×54.4	A×65
	50.5～ 75		A×20.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×25.3	A×27.2	A×29.1	A×31.1	A×33	A×37.9	A×45.6
	75.5～100		A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×22.4	A×24.3	A×26.2	A×27.2	A×32.1	A×37.9
	100.5～250		A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×20.4	A×22.4	A×27.2
	25 ～ 50	20～50	A×27.2	A×27.2	A×23.3	A×23.3	A×26.2	A×26.2	A×29.1	A×32.1	A×35	A×42.7	A×48.5
	50.5～ 75		A×19.4	A×19.4	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4	A×23.3	A×26.2	A×29.1	A×36.9	A×41.8
	75.5～100		A×16.5	A×17.5	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×26.2	A×33	A×37.9
	100.5～250		A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×12.7	A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×29.1	A×34
	50.5～ 75	50.5～75	A×23.3	A×23.3	A×21.4	A×21.4	A×25.3	A×25.3	A×30.1	A×34	A×37.9	A×48.5	A×55.3
	75.5～100		A×19.4	A×19.4	A×18.5	A×18.5	A×22.4	A×22.4	A×27.2	A×31.1	A×35.9	A×45.6	A×53.4
	100.5～200		A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×15.6	A×19.4	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×32.1	A×40.8	A×46.6
	200.5～500		A×12.7	A×13.6	A×12.7	A×12.7	A×16.5	A×16.5	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×36.9	A×42.7
	75.5～100	75.5～100	A×23.3	A×26.2	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×20.4	A×22.4	A×26.2	A×29.1	A×40.8	A×48.5
	100.5～200		A×19.4	A×22.4	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×36.9	A×43.7
	200.5～300		A×15.6	A×17.5	A×13.6	A×13.6	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×21.4	A×24.3	A×35	A×41.8
	300.5～500		A×10.7	A×13.6	A×9.7	A×11.7	A×12.7	A×14.6	A×15.6	A×19.4	A×21.4	A×31.1	A×37.9
	100.5～250	100.5～125	A×17.5	A×20.4	A×15.6	A×16.5	A×18.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×42.7	A×50.5
	250.5～500		A×13.6	A×15.6	A×12.7	A×13.6	A×15.6	A×18.5	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×39.8	A×48.5
	125.5～300	125.5～150	A×17.5	A×20.4	A×15.6	A×18.5	A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×32.1	A×36.9	A×53.4	A×64.1
	300.5～500		A×13.6	A×16.5	A×13.6	A×15.6	A×16.5	A×19.4	A×24.3	A×29.1	A×34	A×49.5	A×55.3
	150.5～300	150.5～160	A×21.4	A×22.4	A×17.5	A×18.5	A×21.4	A×26.2	A×30.1	A×36.9	A×39.8	A×52.4	A×63.1
	300.5～500		A×15.6	A×16.5	A×14.6	A×16.5	A×18.5	A×21.4	A×28.2	A×32.1	A×36.9	A×50.5	A×61.2
	160.5～500	160.5～200	A×17.5	A×21.4	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×26.2	A×32.1	A×37.9	A×45.6	A×61.2	A×73.8
	200.5～500	200.5～250	A×22.4	A×25.3	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×29.1	A×37.9	A×47.6	A×56.3	A×74.7	A×89.3
	250.5～500	250.5～300	A×24.3	A×26.2	A×22.4	A×28.2	A×31.1	A×35.9	A×45.6	A×56.3	A×65	A×88.3	A×105.8

H-PDF(フライス) 細長サイズ L-PDF(フライス) 大サイズは P.1119・1120 に掲載しています。

型式	A	B \ T	5	6	7～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～39	39.5～49
PDS□□	25 ～ 50	10～19.5	A×61.2	A×64.1	A×72.8	A×75.7	A×82.5	A×93.2	A×100	A×101.9	A×108.7	—	—
	50.5～ 75		A×37.9	A×38.8	A×41.8	A×42.7	A×47.6	A×49.5	A×56.3	A×58.2	A×61.2	—	—
	75.5～100		A×30.1	A×33	A×35	A×36.9	A×36.9	A×39.8	A×41.8	A×44.7	A×46.6	—	—
	100.5～250		—	—	A×19.4	A×20.4	A×20.4	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	—	—
	25 ～ 50	20～50	A×21.4	A×21.4	A×23.3	A×23.3	A×26.2	A×26.2	A×29.1	A×32.1	A×35	—	—
	50.5～ 75		A×15.6	A×15.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4	A×23.3	A×26.2	A×29.1	—	—
	75.5～100		A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×26.2	—	—
	100.5～250		A×9.7	A×9.7	A×12.7	A×12.7	A×14.6	A×14.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	—	—
	50.5～ 75	50.5～75	A×17.5	A×17.5	A×20.4	A×20.4	A×25.3	A×25.3	A×29.1	A×33	A×37.9	A×63.1	A×71.8
	75.5～100		A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×18.5	A×22.4	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×35	A×60.2	A×68.9
	100.5～200		A×11.7	A×11.7	A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×18.5	A×22.4	A×26.2	A×30.1	A×52.4	A×60.2
	200.5～500		A×9.7	A×9.7	A×11.7	A×11.7	A×15.6	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×46.6	A×53.4
	75.5～100	75.5～100	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×18.5	A×21.4	A×23.3	A×49.5	A×58.2
	100.5～200		A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×15.6	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×24.3	A×28.2	A×43.7	A×51.5
	200.5～300		A×11.7	A×11.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×16.5	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×40.8	A×48.5
	300.5～500		A×10.7	A×10.7	A×10.7	A×11.7	A×12.7	A×13.6	A×17.5	A×20.4	A×23.3	A×35.9	A×42.7
	100.5～250	100.5～125	A×18.5	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×21.4	A×23.3	A×27.2	A×28.2	A×49.5	A×58.2
	250.5～500		A×14.6	A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×24.3	A×46.6	A×55.3
	125.5～300	125.5～150	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×24.3	A×30.1	A×32.1	A×63.1	A×68.9
	300.5～500		A×15.6	A×15.6	A×16.5	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×26.2	A×30.1	A×57.3	A×64.1
	150.5～300	150.5～160	A×21.4	A×20.4	A×21.4	A×20.4	A×22.4	A×25.3	A×28.2	A×32.1	A×37.9	A×61.2	A×72.8
	300.5～500		A×19.4	A×19.4	A×17.5	A×17.5	A×18.5	A×20.4	A×24.3	A×30.1	A×34	A×59.2	A×69.9
	160.5～500	160.5～200	A×20.4	A×20.4	A×21.4	A×21.4	A×23.3	A×25.3	A×32.1	A×36.9	A×43.7	A×71.8	A×85.4
	200.5～500	200.5～250	A×23.3	A×22.4	A×23.3	A×24.3	A×27.2	A×32.1	A×37.9	A×43.7	A×52.4	A×87.3	A×103.8
	250.5～500	250.5～300	A×30.1	A×29.1	A×29.1	A×28.2	A×44.7	A×37.9	A×45.6	A×56.3	A×64.1	A×102.9	A×121.3

サーフェイスのT=5～7は1mm単位
板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。
※サーフェイス研磨は除く

ミスミ FAメカ2009　ご注文型番を自動生成!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

ジュラルミンフリープレート 価格表

−A2017P−（Aℓ−Cu系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

プライスダウン
最大8%
L−PDLN□（一部サイズ除く）

Price 価格

数量スライド価格（円1円単位切り捨て） P.81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

円表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格（例）L−PDLNM−1000.5−700−10のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
1000.5	×	38	＝	38,010（円）

■細長サイズ　H−PDLN□　4面フライス（圧延）　A・B 0.5mm単位

型式	A	B \ T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
H−PDLN□	6 〜 50	6〜9.5	710	710	710	820	820	820	940	1,120	—	—	—	—
	50.5〜 100		710	710	710	820	830	830	940	1,120	—	—	—	—
	100.5〜 150		800	800	800	940	940	950	1,090	1,300	—	—	—	—
	150.5〜 200		860	860	870	1,020	1,030	1,030	1,190	1,420	—	—	—	—
	200.5〜 250		890	900	900	1,060	1,070	1,070	1,240	1,490	—	—	—	—
	250.5〜 300		910	910	920	1,080	1,090	1,090	1,260	1,570	—	—	—	—
	300.5〜 350		930	930	930	1,110	950	1,110	1,320	1,650	—	—	—	—
	350.5〜 400		940	950	950	1,130	1,130	1,160	1,390	1,740	—	—	—	—
	400.5〜 500		1,100	1,100	1,110	1,320	1,350	1,420	1,710	2,140	—	—	—	—
	500.5〜 600		1,360	1,360	1,370	1,650	1,730	1,810	2,180	2,720	—	—	—	—
	30 〜 50	10〜19.5	710	710	710	820	830	830	940	1,120	1,120	1,130	1,130	1,280
	50.5〜 100		710	710	710	830	830	830	950	1,130	1,140	1,200	1,270	1,480
	100.5〜 150		800	800	810	950	950	950	1,100	1,340	1,440	1,540	1,640	1,910
	150.5〜 200		870	870	870	1,030	1,030	1,040	1,240	1,560	1,690	1,820	1,950	2,280
	200.5〜 250		900	900	900	1,070	1,080	1,140	1,370	1,720	1,880	2,040	2,200	2,570
	250.5〜 300		920	920	920	1,090	1,150	1,230	1,470	1,840	2,030	2,230	2,430	2,840
	300.5〜 350		930	940	940	1,120	1,220	1,310	1,570	1,970	2,200	2,430	2,660	3,100
	350.5〜 500		1,110	1,110	1,180	1,460	1,590	1,720	2,060	2,580	2,910	3,240	3,560	3,820
	500.5〜 600		1,370	1,430	1,500	1,860	2,010	2,170	2,600	3,260	3,650	4,040	4,080	4,770
	600.5〜 700		1,550	1,640	1,730	2,150	2,330	2,510	3,020	3,770	4,230	4,350	4,740	5,530
	700.5〜 800		1,760	1,870	1,970	2,440	2,650	2,860	3,430	4,290	4,810	4,950	5,390	6,290
	800.5〜1000		2,540	2,670	2,800	3,470	3,730	3,990	4,790	5,990	6,270	6,810	7,370	8,600
	1000.5〜1200		3,670	3,820	3,980	4,930	5,250	5,560	6,670	8,000	8,670	9,340	10,010	11,840
	1200.5〜1400		4,260	4,440	4,630	5,740	6,110	6,470	7,450	9,310	10,090	10,870	11,650	13,590
	1400.5〜1600		7,950	8,160	8,370	10,410	10,830	11,250	13,120	16,410	17,300	18,190	19,090	22,270

■大サイズ　L−PDLN□　4面フライス（圧延）　A・B 0.5mm単位

型式	A	B \ T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
L−PDLN□	250 〜 350	20〜30	A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×7	A×8	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17	A×19	A×21	A×24
	350.5〜 700		A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×13	A×15	A×16	A×19	A×21	A×24	A×26
	700.5〜 800		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×18	A×19	A×21
	800.5〜 900		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×17	A×19	A×21
	900.5〜1000		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×12	A×13	A×16	A×18	A×19	A×21
	1000.5〜1200		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×8	A×9	A×11	A×12	A×14	A×16	A×19	A×20	A×22
	1200.5〜1400		A×4	A×4	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×20	A×22
	1400.5〜1600		A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×8	A×9	A×11	A×13	A×14	A×16	A×18	A×20	A×23	A×25
	250.5〜 350	30.5〜50	A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×8	A×11	A×12	A×14	A×15	A×18	A×20	A×22	A×25
	350.5〜 700		A×4	A×4	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×13	A×15	A×16	A×19	A×21	A×24	A×26
	700.5〜 800		A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×18	A×19	A×21
	800.5〜 900		A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×19	A×22
	900.5〜1000		A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×12	A×13	A×16	A×18	A×19	A×21
	1000.5〜1200		A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×8	A×9	A×11	A×12	A×14	A×16	A×19	A×20	A×22
	1200.5〜1400		A×4	A×4	A×4	A×4	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×20	A×22
	1400.5〜1600		A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×8	A×9	A×11	A×13	A×14	A×16	A×18	A×20	A×23	A×25
	1600.5〜1800		A×5	A×5	A×5	A×5	A×6	A×7	A×9	A×11	A×13	A×14	A×16	A×18	A×20	A×22	A×25
	1800.5〜2000		A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×8	A×10	A×13	A×14	A×16	A×17	A×19	A×22	A×25	A×27
	2000.5〜2200		A×5	A×6	A×6	A×6	A×7	A×8	A×10	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×22	A×24	A×27
	500.5〜 950	50.5〜100	A×5	A×6	A×7	A×7	A×9	A×11	A×13	A×16	A×19	A×22	A×25	A×29	A×33	A×37	A×41
	950.5〜1250		A×6	A×6	A×7	A×8	A×9	A×11	A×13	A×16	A×19	A×21	A×24	A×27	A×31	A×36	A×39
	1250.5〜1500		A×6	A×7	A×8	A×8	A×9	A×12	A×14	A×17	A×19	A×22	A×25	A×28	A×32	A×36	A×40
	1500.5〜2150		A×8	A×8	A×9	A×9	A×11	A×13	A×16	A×19	A×22	A×25	A×28	A×31	A×36	A×40	A×45
	2150.5〜2500		A×7	A×7	A×8	A×8	A×10	A×12	A×14	A×18	A×20	A×22	A×25	A×28	A×33	A×37	A×41
	500.5〜 900	100.5〜150	A×6	A×7	A×8	A×9	A×11	A×14	A×17	A×20	A×24	A×29	A×34	A×39	A×45	A×51	A×55
	900.5〜1400		A×8	A×9	A×10	A×11	A×13	A×16	A×19	A×23	A×27	A×32	A×36	A×42	A×48	A×54	A×59
	1400.5〜2150		A×9	A×10	A×11	A×12	A×13	A×17	A×19	A×24	A×28	A×32	A×37	A×42	A×49	A×55	A×60
	2150.5〜2500		A×8	A×9	A×9	A×10	A×12	A×15	A×18	A×21	A×24	A×28	A×32	A×37	A×43	A×49	A×53
	500.5〜 850	150.5〜200	A×7	A×9	A×10	A×11	A×14	A×17	A×19	A×24	A×30	A×37	A×42	A×49	A×55	A×63	A×70
	850.5〜1350		A×10	A×11	A×12	A×13	A×16	A×19	A×22	A×28	A×34	A×39	A×45	A×52	A×59	A×67	A×74
	1350.5〜2500		A×10	A×12	A×13	A×14	A×17	A×20	A×24	A×30	A×37	A×42	A×49	A×55	A×64	A×73	A×80
	500.5〜 800	200.5〜250	A×8	A×10	A×12	A×13	A×15	A×18	A×22	A×28	A×36	A×42	A×50	A×58	A×66	A×74	A×83
	800.5〜1300		A×11	A×12	A×14	A×16	A×18	A×21	A×26	A×33	A×40	A×47	A×54	A×63	A×72	A×81	A×90
	1300.5〜2500		A×12	A×13	A×15	A×17	A×18	A×23	A×28	A×36	A×43	A×50	A×58	A×68	A×77	A×87	A×96
	500.5〜 750	250.5〜300	A×9	A×11	A×13	A×14	A×18	A×21	A×26	A×33	A×40	A×49	A×57	A×66	A×76	A×85	A×94
	750.5〜1300		A×12	A×14	A×16	A×18	A×20	A×25	A×31	A×38	A×47	A×55	A×65	A×75	A×86	A×96	A×108
	1300.5〜2500		A×13	A×15	A×17	A×18	A×21	A×27	A×32	A×40	A×49	A×58	A×68	A×78	A×90	A×100	A×111

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。

■大サイズ　L−PDLN□　4面フライス（圧延）　A・B 0.5mm単位

型式	A	B \ T	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
L−PDLN□	300.5〜 700	300.5〜350	A×11	A×13	A×15	A×16	A×19	A×25	A×30	A×37	A×46	A×56	A×67	A×77	A×89	A×98	A×110
	700.5〜1250		A×12	A×14	A×16	A×17	A×19	A×25	A×30	A×37	A×46	A×55	A×64	A×74	A×85	A×95	A×107
	1250.5〜2500		A×14	A×17	A×18	A×19	A×24	A×30	A×37	A×46	A×56	A×67	A×77	A×91	A×103	A×116	A×128
	350.5〜 650	350.5〜400	A×11	A×13	A×15	A×17	A×20	A×26	A×31	A×39	A×49	A×59	A×70	A×81	A×92	A×104	A×115
	650.5〜1200		A×13	A×15	A×17	A×18	A×22	A×28	A×34	A×42	A×53	A×63	A×73	A×85	A×96	A×110	A×121
	1200.5〜2500		A×16	A×18	A×19	A×22	A×27	A×35	A×41	A×51	A×63	A×75	A×89	A×103	A×118	A×132	A×146
	400.5〜 600	400.5〜450	A×11	A×14	A×15	A×17	A×21	A×27	A×32	A×39	A×51	A×60	A×72	A×83	A×95	A×107	A×119
	600.5〜1100		A×14	A×17	A×18	A×20	A×25	A×31	A×37	A×46	A×58	A×69	A×81	A×94	A×108	A×121	A×135
	1100.5〜2500		A×17	A×19	A×21	A×25	A×31	A×38	A×45	A×57	A×72	A×86	A×100	A×118	A×134	A×150	A×167
	450.5〜 550	450.5〜500	A×11	A×13	A×15	A×18	A×21	A×27	A×32	A×40	A×52	A×62	A×72	A×85	A×96	A×108	A×120
	550.5〜1100		A×16	A×17	A×19	A×22	A×28	A×36	A×42	A×52	A×66	A×78	A×91	A×107	A×122	A×137	A×152
	1100.5〜2500		A×18	A×20	A×23	A×27	A×34	A×42	A×50	A×62	A×78	A×94	A×110	A×128	A×146	A×165	A×183
	500.5〜1050	500.5〜550	A×17	A×18	A×22	A×25	A×31	A×39	A×46	A×57	A×72	A×88	A×102	A×118	A×136	A×152	A×169
	1050.5〜1550		A×15	A×17	A×19	A×22	A×27	A×35	A×40	A×51	A×63	A×76	A×90	A×104	A×119	A×133	A×148
	1550.5〜2500		A×17	A×19	A×22	A×26	A×33	A×39	A×48	A×60	A×75	A×91	A×106	A×124	A×142	A×160	A×177
	550.5〜1000	550.5〜600	A×17	A×19	A×22	A×25	A×32	A×39	A×47	A×59	A×74	A×90	A×105	A×123	A×140	A×157	A×175
	1000.5〜1550		A×16	A×18	A×21	A×24	A×30	A×37	A×44	A×55	A×70	A×84	A×99	A×115	A×131	A×146	A×164
	1550.5〜2500		A×17	A×20	A×24	A×28	A×35	A×42	A×52	A×64	A×81	A×98	A×115	A×134	A×153	A×172	A×191
	600.5〜 900	600.5〜650	A×17	A×19	A×22	A×26	A×32	A×39	A×48	A×60	A×74	A×90	A×105	A×123	A×140	A×158	A×175
	900.5〜1700		A×17	A×20	A×24	A×27	A×35	A×42	A×51	A×64	A×80	A×97	A×113	A×132	A×151	A×170	A×189
	1700.5〜2500		A×18	A×21	A×25	A×29	A×35	A×44	A×54	A×66	A×84	A×101	A×119	A×139	A×158	A×178	A×198
	650.5〜 900	650.5〜700	A×17	A×19	A×23	A×27	A×34	A×40	A×49	A×61	A×76	A×93	A×109	A×127	A×145	A×163	A×181
	900.5〜1100		A×16	A×19	A×22	A×25	A×32	A×38	A×47	A×58	A×72	A×89	A×104	A×121	A×138	A×155	A×172
	1100.5〜1550		A×18	A×21	A×25	A×29	A×37	A×45	A×55	A×67	A×86	A×105	A×123	A×143	A×163	A×183	A×203
	1550.5〜2500		A×19	A×23	A×27	A×32	A×38	A×49	A×59	A×73	A×92	A×112	A×132	A×154	A×177	A×199	A×220
	700.5〜 850	700.5〜750	A×17	A×20	A×23	A×27	A×33	A×41	A×50	A×61	A×77	A×93	A×109	A×127	A×145	A×163	A×182
	850.5〜1100		A×18	A×20	A×24	A×28	A×34	A×42	A×51	A×63	A×80	A×96	A×112	A×131	A×150	A×169	A×188
	1100.5〜1700		A×18	A×21	A×25	A×29	A×36	A×44	A×54	A×66	A×84	A×102	A×120	A×140	A×160	A×180	A×199
	1700.5〜2500		A×19	A×23	A×28	A×32	A×39	A×50	A×59	A×74	A×95	A×115	A×135	A×158	A×181	A×203	A×226
	750.5〜1200	750.5〜800	A×19	A×23	A×28	A×32	A×38	A×49	A×59	A×73	A×92	A×111	A×131	A×153	A×174	A×196	A×218
	1200.5〜1650		A×18	A×21	A×25	A×29	A×36	A×45	A×54	A×67	A×85	A×103	A×122	A×142	A×162	A×181	A×202
	1650.5〜2100		A×17	A×20	A×24	A×28	A×34	A×43	A×52	A×64	A×81	A×99	A×116	A×136	A×155	A×174	A×194
	2100.5〜2500		A×18	A×22	A×27	A×31	A×38	A×48	A×57	A×72	A×91	A×111	A×131	A×153	A×174	A×196	A×217
	800.5〜1200	800.5〜850	A×18	A×23	A×27	A×31	A×37	A×48	A×56	A×71	A×90	A×109	A×126	A×147	A×169	A×190	A×211
	1200.5〜1650		A×18	A×21	A×25	A×29	A×36	A×45	A×54	A×67	A×85	A×103	A×121	A×141	A×161	A×180	A×201
	1650.5〜2100		A×17	A×20	A×24	A×28	A×34	A×43	A×51	A×64	A×81	A×99	A×115	A×135	A×154	A×173	A×193
	2100.5〜2500		A×18	A×22	A×27	A×30	A×38	A×47	A×57	A×72	A×91	A×111	A×130	A×152	A×174	A×196	A×216
	850.5〜1400	850.5〜900	A×19	A×23	A×27	A×32	A×38	A×49	A×58	A×73	A×91	A×111	A×130	A×152	A×174	A×196	A×217
	1400.5〜1950		A×18	A×21	A×25	A×29	A×36	A×45	A×53	A×67	A×84	A×102	A×121	A×141	A×161	A×180	A×200
	1950.5〜2500		A×19	A×23	A×28	A×31	A×39	A×49	A×59	A×73	A×94	A×114	A×135	A×158	A×179	A×201	A×224
	900.5〜1400	900.5〜950	A×18	A×23	A×27	A×31	A×37	A×48	A×56	A×71	A×90	A×108	A×127	A×148	A×169	A×191	A×212
	1400.5〜1950		A×18	A×21	A×25	A×28	A×36	A×45	A×53	A×66	A×84	A×102	A×121	A×140	A×160	A×179	A×200
	1950.5〜2500		A×19	A×23	A×28	A×31	A×39	A×49	A×59	A×73	A×93	A×114	A×134	A×157	A×179	A×200	A×223
	950.5〜1400	950.5〜1000	—	—	—	—	—	A×46	A×55	A×69	A×88	A×106	A×124	A×144	A×165	A×185	A×206
	1400.5〜1950		—	—	—	—	—	A×44	A×53	A×66	A×84	A×102	A×120	A×140	A×160	A×178	A×199
	1950.5〜2500		—	—	—	—	—	A×49	A×58	A×73	A×93	A×113	A×134	A×156	A×178	A×200	A×222
	1000.5〜1500	1000.5〜1050	—	—	—	—	—	A×46	A×55	A×69	A×88	A×106	A×125	A×145	A×165	A×186	A×206
	1500.5〜2000		—	—	—	—	—	A×43	A×52	A×65	A×82	A×99	A×117	A×136	A×156	A×176	A×194
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	A×49	A×57	A×71	A×92	A×111	A×131	A×154	A×175	A×197	A×219
	1050.5〜1500	1050.5〜1100	—	—	—	—	—	A×45	A×54	A×68	A×85	A×104	A×121	A×142	A×161	A×181	A×202
	1500.5〜2000		—	—	—	—	—	A×43	A×52	A×65	A×81	A×99	A×116	A×136	A×156	A×175	A×194
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	A×49	A×57	A×71	A×91	A×111	A×131	A×153	A×175	A×196	A×218
	1100.5〜1500	1100.5〜1150	—	—	—	—	—	A×44	A×53	A×66	A×83	A×101	A×118	A×139	A×158	A×177	A×196
	1500.5〜2000		—	—	—	—	—	A×43	A×51	A×64	A×81	A×99	A×116	A×136	A×155	A×175	A×193
	2000.5〜2500		—	—	—	—	—	A×48	A×57	A×71	A×91	A×110	A×131	A×153	A×174	A×195	A×218
	1150.5〜1600	1150.5〜1200	—	—	—	—	—	A×44	A×53	A×66	A×84	A×101	A×119	A×139	A×158	A×178	A×197
	1600.5〜2050		—	—	—	—	—	A×42	A×50	A×62	A×80	A×96	A×114	A×132	A×151	A×170	A×189
	2050.5〜2500		—	—	—	—	—	A×47	A×57	A×71	A×90	A×109	A×128	A×150	A×171	A×193	A×214
	1200.5〜1600	1200.5〜1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×174	A×193
	1600.5〜2050		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×169	A×189
	2050.5〜2500		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×192	A×213

板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009　ミスミFA　検索

ジュラルミンフリープレート 価格表

−A2017P−(Aℓ−Cu系アルミニウム合金)

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/



プライスダウン
最大4%
L−PDF□□(一部サイズ除く)

Price 価格

■数量スライド価格 (㊟1円単位切り捨て) P81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

㊟表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格(例)L−PDFNM−1000−700−15のとき

A寸法 × 面積単価 ＝ 価格(1円単位は切捨)

1000 × 117 ＝ 117,000(円)

■細長サイズ　H−PDF□□　(6面フライス)A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B	T	3〜4.5	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5
H−PDF□□	8 〜 50	8〜9.5		900	900	1,020	—	—	—	—	—	—	—
	50.5〜 100			950	950	1,070	—	—	—	—	—	—	—
	100.5〜 150			1,140	1,140	1,280	—	—	—	—	—	—	—
	150.5〜 200			1,340	1,280	1,440	—	—	—	—	—	—	—
	200.5〜 250			1,620	1,550	1,560	—	—	—	—	—	—	—
	250.5〜 300			1,760	1,670	1,650	—	—	—	—	—	—	—
	300.5〜 400			2,280	2,120	2,040	—	—	—	—	—	—	—
	400.5〜 500			2,770	2,630	2,520	—	—	—	—	—	—	—
	500.5〜 600			—	3,270	3,150	—	—	—	—	—	—	—
	30 〜 50	10〜19.5		950	950	1,070	1,250	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,370
	50.5〜 100			1,080	1,090	1,200	1,380	1,330	1,330	1,400	1,400	1,470	1,680
	100.5〜 150			1,330	1,330	1,480	1,730	1,730	1,730	1,840	1,840	2,030	2,210
	150.5〜 200			1,660	1,550	1,760	2,070	2,080	2,080	2,210	2,210	2,350	2,680
	200.5〜 250			2,180	2,090	2,010	2,350	2,370	2,370	2,530	2,530	2,710	3,070
	250.5〜 300			2,420	2,370	2,240	2,610	2,620	2,620	2,830	2,830	3,030	3,440
	300.5〜 400			2,960	2,920	2,700	3,120	3,140	3,140	3,410	3,410	3,680	4,160
	400.5〜 500			3,670	3,630	3,340	3,860	3,880	3,880	4,220	4,220	4,560	4,820
	500.5〜 600			—	4,460	4,140	4,800	4,820	4,820	5,220	5,220	5,270	5,960
	600.5〜 700			—	5,180	4,810	5,570	5,600	5,600	5,730	5,730	6,120	6,930
	700.5〜 800			—	6,660	6,490	7,350	6,880	6,880	7,020	7,020	7,470	8,390
	800.5〜 900			—	7,490	7,280	8,250	7,370	7,370	7,870	7,870	8,390	9,400
	900.5〜1000			—	8,750	8,610	9,820	8,840	8,840	9,390	9,390	9,970	11,220
	1000.5〜1100			—	—	—	—	—	10,810	11,440	11,440	12,070	13,610
	1100.5〜1200			—	—	—	—	—	11,750	12,440	12,440	13,120	14,810
	1200.5〜1300			—	—	—	—	—	12,740	13,460	13,460	14,210	16,030
	1300.5〜1400			—	—	—	—	—	13,690	14,490	14,490	15,290	17,250
	1400.5〜1500			—	—	—	—	—	15,840	16,700	16,700	17,550	19,850
	1500.5〜1600			—	—	—	—	—	21,410	22,320	22,320	23,230	26,450

■大サイズ　L−PDF□□　(6面フライス)A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B	T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30〜34.5	35〜39.5	40〜50
L−PDF□□	250 〜 350	20〜30		A×5	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	—	—	—
	350.5〜 500			A×5	A×6	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×10	—	—	—
	500.5〜 650			A×5	A×6	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×10	—	—	—
	650.5〜 800			A×6	A×6	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×11	—	—	—
	800.5〜 900			A×5	A×6	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	—	—	—
	900.5〜1000			A×5	A×6	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	—	—	—
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	—	—	—
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×11	A×12	A×12	A×12	A×13	—	—	—
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	—	—	—
	250.5〜 350	30.5〜50		A×8	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×21
	350.5〜 500			A×8	A×9	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×21
	500.5〜 650			A×8	A×9	A×10	A×11	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×16	A×18	A×20
	650.5〜 800			A×8	A×9	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×22
	800.5〜1000			A×8	A×9	A×11	A×12	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×22
	1000.5〜1300			—	—	—	—	A×13	A×13	A×14	A×14	A×16	A×17	A×19	A×22
	1300.5〜1600			—	—	—	—	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	A×19	A×22	A×26
	1600.5〜2000			—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×20	A×23	A×28
	2000.5〜2400			—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×20	A×22	A×27
	500.5〜 650	50.5〜100		A×14	A×16	A×18	A×19	A×19	A×20	A×21	A×23	A×25	A×28	A×31	A×37
	650.5〜 800			A×14	A×15	A×17	A×18	A×19	A×20	A×21	A×22	A×25	A×28	A×31	A×36
	800.5〜1000			A×14	A×15	A×17	A×19	A×19	A×20	A×21	A×22	A×25	A×28	A×31	A×36
	1000.5〜1300			—	—	—	—	A×21	A×22	A×23	A×24	A×27	A×30	A×33	A×37
	1300.5〜1600			—	—	—	—	A×23	A×24	A×25	A×26	A×29	A×32	A×36	A×41
	1600.5〜2000			—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×33	A×37	A×43
	2000.5〜2400			—	—	—	—	—	—	—	—	—	A×33	A×36	A×42
	500.5〜 600	100.5〜145		A×19	A×20	A×23	A×25	A×27	A×28	A×29	A×31	A×33	A×37	A×40	A×48
	600.5〜 700			—	A×20	A×22	A×24	A×26	A×28	A×28	A×30	A×33	A×37	A×39	A×47
	700.5〜 800			—	A×20	A×22	A×24	A×26	A×27	A×28	A×30	A×32	A×36	A×39	A×47
	800.5〜 900			—	A×20	A×23	A×25	A×27	A×28	A×29	A×31	A×33	A×37	A×40	A×49
	900.5〜1000			—	A×20	A×23	A×25	A×27	A×28	A×29	A×31	A×33	A×37	A×40	A×48
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×31	A×32	A×33	A×35	A×37	A×41	A×45	A×55
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×30	A×31	A×32	A×34	A×37	A×40	A×45	A×54
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×30	A×31	A×32	A×34	A×36	A×40	A×44	A×53
	500.5〜 600	145.5〜200		A×25	A×28	A×31	A×33	A×35	A×37	A×38	A×41	A×45	A×50	A×55	A×64
	600.5〜 700			—	A×27	A×30	A×33	A×35	A×37	A×38	A×40	A×44	A×49	A×54	A×63
	700.5〜 800			—	A×27	A×30	A×32	A×34	A×36	A×37	A×40	A×43	A×48	A×53	A×62
	800.5〜 900			—	A×27	A×31	A×34	A×35	A×37	A×38	A×41	A×44	A×49	A×55	A×64
	900.5〜1000			—	A×27	A×30	A×33	A×35	A×37	A×38	A×41	A×44	A×49	A×54	A×63
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×38	A×40	A×42	A×45	A×49	A×54	A×59	A×70
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×38	A×40	A×42	A×44	A×48	A×53	A×58	A×69
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×37	A×39	A×41	A×44	A×47	A×53	A×58	A×68
	500.5〜 600	200.5〜250		A×31	A×34	A×37	A×39	A×43	A×45	A×48	A×51	A×56	A×60	A×67	A×79
	600.5〜 700			—	A×35	A×37	A×40	A×44	A×46	A×49	A×52	A×56	A×61	A×68	A×80
	700.5〜 800			—	A×34	A×37	A×40	A×43	A×46	A×48	A×52	A×56	A×60	A×67	A×79
	800.5〜 900			—	A×34	A×37	A×39	A×43	A×45	A×48	A×51	A×55	A×60	A×66	A×78
	900.5〜1000			—	A×34	A×36	A×39	A×42	A×45	A×47	A×51	A×55	A×59	A×65	A×78
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×44	A×46	A×49	A×52	A×56	A×61	A×68	A×80
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×46	A×49	A×51	A×55	A×58	A×64	A×71	A×84
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×46	A×48	A×51	A×54	A×57	A×63	A×70	A×83

㊟板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

■大サイズ　L−PDF□□　(6面フライス)A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B	T	5〜7.5	8〜9.5	10〜11.5	12〜14.5	15〜17.5	18〜19.5	20〜21.5	22〜24.5	25〜29.5	30〜34.5	35〜39.5	40〜50
L−PDF□□	500.5〜 600	250.5〜300		A×38	A×39	A×43	A×47	A×52	A×55	A×57	A×60	A×65	A×73	A×79	A×93
	600.5〜 700			—	A×38	A×42	A×47	A×47	A×50	A×53	A×58	A×64	A×72	A×78	A×92
	700.5〜 800			—	A×39	A×43	A×48	A×48	A×51	A×53	A×59	A×65	A×72	A×79	A×93
	800.5〜 900			—	A×39	A×43	A×47	A×48	A×50	A×53	A×58	A×64	A×72	A×78	A×92
	900.5〜1000			—	A×41	A×46	A×50	A×50	A×53	A×56	A×59	A×64	A×72	A×79	A×93
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×52	A×55	A×57	A×61	A×66	A×74	A×81	A×96
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×51	A×54	A×56	A×60	A×65	A×73	A×80	A×94
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×51	A×53	A×56	A×59	A×64	A×72	A×79	A×93
	300.5〜 400	300.5〜350		—	—	A×54	A×58	A×59	A×62	A×64	A×69	A×77	A×86	A×92	A×111
	400.5〜 500			—	—	A×52	A×56	A×57	A×60	A×62	A×67	A×74	A×83	A×90	A×107
	500.5〜 600			—	A×47	A×52	A×56	A×57	A×60	A×62	A×67	A×74	A×83	A×90	A×108
	600.5〜 700			—	A×46	A×51	A×56	A×56	A×59	A×61	A×66	A×74	A×81	A×89	A×106
	700.5〜 800			—	A×46	A×51	A×55	A×56	A×58	A×60	A×65	A×73	A×80	A×88	A×104
	800.5〜 900			—	A×48	A×54	A×58	A×58	A×61	A×63	A×68	A×74	A×83	A×91	A×109
	900.5〜1000			—	A×47	A×53	A×57	A×57	A×60	A×63	A×67	A×74	A×83	A×90	A×108
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×59	A×62	A×65	A×69	A×76	A×85	A×92	A×111
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×58	A×61	A×64	A×68	A×75	A×84	A×92	A×110
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×58	A×61	A×63	A×67	A×74	A×83	A×91	A×108
	350.5〜 500	350.5〜400		—	A×56	A×62	A×68	A×69	A×72	A×75	A×81	A×90	A×99	A×109	A×129
	500.5〜 600			—	A×54	A×59	A×64	A×65	A×68	A×71	A×76	A×85	A×93	A×103	A×121
	600.5〜 700			—	A×53	A×58	A×63	A×64	A×67	A×70	A×75	A×83	A×92	A×101	A×119
	700.5〜 800			—	A×52	A×57	A×62	A×63	A×66	A×69	A×74	A×82	A×91	A×100	A×118
	800.5〜 900			—	A×54	A×60	A×65	A×66	A×69	A×72	A×76	A×85	A×93	A×103	A×122
	900.5〜1000			—	A×54	A×59	A×65	A×65	A×68	A×71	A×76	A×84	A×92	A×102	A×121
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×68	A×70	A×74	A×78	A×87	A×95	A×106	A×125
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×66	A×69	A×72	A×77	A×86	A×94	A×104	A×123
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×66	A×69	A×72	A×77	A×86	A×94	A×104	A×123
	400.5〜 500	400.5〜450		—	A×61	A×68	A×74	A×74	A×78	A×82	A×88	A×96	A×108	A×117	A×140
	500.5〜 600			—	A×60	A×66	A×73	A×73	A×76	A×80	A×86	A×94	A×105	A×114	A×136
	600.5〜 700			—	A×59	A×65	A×71	A×71	A×74	A×78	A×84	A×92	A×103	A×112	A×134
	700.5〜 800			—	A×58	A×64	A×70	A×70	A×74	A×77	A×83	A×92	A×102	A×110	A×132
	800.5〜 900			—	A×60	A×67	A×73	A×73	A×76	A×80	A×86	A×94	A×105	A×114	A×137
	900.5〜1000			—	A×59	A×66	A×73	A×72	A×75	A×79	A×85	A×93	A×104	A×113	A×135
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×74	A×78	A×82	A×88	A×96	A×108	A×117	A×140
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×73	A×76	A×80	A×86	A×94	A×106	A×115	A×137
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×73	A×76	A×80	A×86	A×94	A×105	A×115	A×137
	450.5〜 500	450.5〜500		—	A×64	A×71	A×77	A×77	A×82	A×86	A×91	A×101	A×112	A×123	A×146
	500.5〜 600			—	A×66	A×73	A×80	A×80	A×84	A×89	A×94	A×105	A×116	A×127	A×150
	600.5〜 700			—	A×65	A×72	A×78	A×78	A×83	A×87	A×92	A×103	A×114	A×125	A×147
	700.5〜 800			—	A×64	A×71	A×77	A×77	A×82	A×86	A×92	A×102	A×112	A×123	A×146
	800.5〜 900			—	A×67	A×74	A×80	A×80	A×85	A×89	A×94	A×104	A×116	A×127	A×150
	900.5〜1000			—	A×66	A×74	A×80	A×79	A×84	A×88	A×93	A×103	A×115	A×126	A×148
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×82	A×87	A×91	A×96	A×107	A×119	A×129	A×154
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×81	A×85	A×89	A×94	A×105	A×117	A×128	A×151
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×80	A×85	A×89	A×94	A×105	A×116	A×128	A×150
	500.5〜 600	500.5〜550		—	A×73	A×80	A×87	A×88	A×93	A×96	A×103	A×115	A×127	A×140	A×166
	600.5〜 700			—	A×72	A×78	A×85	A×86	A×91	A×94	A×102	A×113	A×125	A×137	A×163
	700.5〜 800			—	A×71	A×77	A×84	A×85	A×90	A×93	A×100	A×111	A×123	A×135	A×160
	800.5〜 900			—	A×73	A×81	A×87	A×88	A×93	A×96	A×103	A×114	A×127	A×139	A×165
	900.5〜1000			—	A×72	A×80	A×86	A×87	A×92	A×95	A×102	A×113	A×125	A×138	A×164
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×90	A×94	A×98	A×106	A×117	A×129	A×142	A×168
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×89	A×93	A×96	A×104	A×115	A×127	A×140	A×166
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×88	A×93	A×96	A×103	A×114	A×127	A×139	A×166
	550.5〜 600	550.5〜600		—	—	—	—	A×92	A×95	A×100	A×108	A×119	A×132	A×145	A×171
	600.5〜 700			—	—	—	—	A×101	A×105	A×111	A×119	A×131	A×146	A×160	A×189
	700.5〜 800			—	—	—	—	A×99	A×104	A×110	A×117	A×129	A×144	A×158	A×186
	800.5〜 900			—	—	—	—	A×103	A×107	A×112	A×120	A×132	A×148	A×162	A×192
	900.5〜1000			—	—	—	—	A×102	A×106	A×111	A×119	A×131	A×146	A×160	A×190
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×105	A×110	A×114	A×123	A×136	A×151	A×166	A×196
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×104	A×109	A×114	A×122	A×134	A×149	A×164	A×194
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×103	A×107	A×112	A×121	A×133	A×148	A×162	A×192
	600.5〜 700	600.5〜650		—	—	—	—	A×109	A×114	A×120	A×128	A×143	A×157	A×172	A×204
	700.5〜 800			—	—	—	—	A×108	A×112	A×118	A×126	A×141	A×155	A×169	A×202
	800.5〜 900			—	—	—	—	A×111	A×115	A×121	A×129	A×144	A×159	A×174	A×206
	900.5〜1000			—	—	—	—	A×110	A×114	A×120	A×128	A×142	A×157	A×172	A×204
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×113	A×118	A×124	A×132	A×147	A×163	A×178	A×211
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×112	A×117	A×123	A×130	A×146	A×161	A×176	A×209
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×111	A×115	A×122	A×129	A×144	A×159	A×174	A×207
	650.5〜 700	650.5〜700		—	—	—	—	A×117	A×123	A×128	A×137	A×152	A×168	A×184	A×220
	700.5〜 800			—	—	—	—	A×119	A×126	A×131	A×141	A×156	A×172	A×189	A×224
	800.5〜 900			—	—	—	—	A×118	A×124	A×129	A×139	A×154	A×170	A×187	A×221
	900.5〜1000			—	—	—	—	A×117	A×123	A×129	A×137	A×153	A×169	A×185	A×220
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×121	A×127	A×132	A×142	A×158	A×175	A×191	A×227
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×120	A×126	A×131	A×141	A×157	A×173	A×189	A×225
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×118	A×124	A×129	A×139	A×154	A×171	A×187	A×222
	700.5〜 800	700.5〜800		—	—	—	—	A×136	A×143	A×149	A×160	A×177	A×196	A×215	A×256
	800.5〜 900			—	—	—	—	A×136	A×143	A×149	A×160	A×177	A×195	A×214	A×255
	900.5〜1000			—	—	—	—	A×134	A×142	A×148	A×158	A×175	A×193	A×212	A×252
	1000.5〜1200			—	—	—	—	A×138	A×146	A×152	A×163	A×181	A×200	A×219	A×260
	1200.5〜1400			—	—	—	—	A×136	A×144	A×149	A×161	A×178	A×196	A×215	A×256
	1400.5〜1600			—	—	—	—	A×134	A×142	A×148	A×158	A×175	A×194	A×212	A×252

㊟板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。

ミスミ FAメカ2009　WEBなら素早く部品検索!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

DURALUMIN CUTTING PLATES –A2017P–

ジュラルミン精密切断プレート

–A2017P–（Aℓ–Cu系アルミニウム合金）

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

精密切断

価格改訂

PDE・PDX・PDT（一部サイズ除く）



RoHS

PDE（エコノミー）



・2面ノコ切断、2面精密切断
・基準面直角保証

PDX（並級）



・4面精密切断
・直角保証なし
・AB寸法公差精級

PDT（精級）



・4面精密切断
・基準面直角保証
・AB寸法公差精級

Ⓜ 材質　A2017P—T351（T5・6はT3含む）

型式		A	B	T
		A≧B		選択
エコノミー	PDE	500～2000（指定1mm単位）	20～1000（指定1mm単位）	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
並級	PDX	500～2000（指定0.1mm単位）	20～1000（指定0.1mm単位）	
精級	PDT			

■A・B寸公差

型式	A・B寸法	固定
PDE	20～2000	0～+1.0
PDX	20～ 199.9	±0.1
	200～ 399.9	±0.15
	400～ 799.9	±0.2
	800～2000	±0.25
PDT	20～ 199.9	±0.05
	200～ 399.9	±0.06
	400～ 799.9	±0.08
	800～1249.9	±0.1
	1250～2000	±0.12

■板厚公差

T	3	4・5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40	45・50
公差	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3

■精度基準

（最大値）

項目	PDX	PDE・PDT
平面（平坦）度（1000mmに対して）	4mm	
基準面直角度（100mmに対して）	参考値（0.02）	0.015

バリ取りは行います。

Alteration 追加工

型式 – A – B – T – （CCA…etc.）
PDT – 1000.5 – 50.2 – 10 – CCA10 – CCC20

Alterations	コーナーカット
	適用サイズ A・B1000mm以下 
Code	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 …CCA5–CCD5
¥/1Code	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1～ 10	150
11～ 20	200
21～ 30	300
31～ 40	350
41～ 50	400
51～ 60	450
61～ 70	500
71～ 80	600
81～ 90	700
91～100	800

Order 注文例

型式	–	A	–	B	–	T
PDX	–	520.5	–	30.3	–	10

Delivery 出荷日

2 日目発送

ストーク A　1,200円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律3,240円

Price 価格

（PDXの場合）（例）PDX—1560.3—300—10

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
1560.3	×	29	＝	45,240（円）

（PDE・PDTの場合）（例）PDE—1560.3—300—10

A寸法	×	面積単価	×	仕上係数	＝	価格（1円単位は切捨）
1560.3	×	29	×	0.86	＝	38,910（円）

■数量スライド価格

（1円単位切り捨て）P.81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	PDE（仕上係数）	PDT（仕上係数）	A	B	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PDE（表価格×係数）	0.83	1.17	500 ～ 700	20 ～ 30	A×5	A×5	A×5	A×7	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×10	A×13	A×14	A×17	A×18
			700.1～1000		A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×13	A×14	A×15	A×18
			1000.1～1250		A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×8	A×9	A×9	A×9	A×10	A×12	A×13	A×15	A×18	A×19
			1250.1～1600		A×8	A×10	A×9	A×13	A×13	A×13	A×15	A×14	A×15	A×17	A×18	A×20	A×23	A×23	A×25
			1600.1～2000		A×10	A×10	A×10	A×10	A×12	A×12	A×13	A×13	A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×20	A×22
PDX（表価格）	0.84	1.16	500 ～ 700	30.1～ 50	A×5	A×5	A×5	A×7	A×8	A×8	A×12	A×10	A×15	A×10	A×10	A×13	A×14	A×17	A×18
			700.1～1000		A×5	A×5	A×5	A×7	A×7	A×7	A×10	A×10	A×15	A×9	A×10	A×13	A×14	A×15	A×18
			1000.1～1250		A×8	A×7	A×7	A×8	A×8	A×9	A×13	A×13	A×18	A×12	A×13	A×15	A×17	A×19	A×20
			1250.1～1600		A×7	A×8	A×8	A×10	A×10	A×12	A×12	A×17	A×15	A×14	A×15	A×18	A×20	A×23	A×23
			1600.1～2000		A×9	A×9	A×10	A×12	A×12	A×13	A×14	A×14	A×15	A×17	A×19	A×22	A×24	A×24	A×26
PDT（表価格×係数）	0.84	1.16	500 ～ 900	50.1～ 100	A×10	A×9	A×10	A×12	A×13	A×12	A×14	A×17	A×19	A×23	A×23	A×26	A×27	A×30	A×33
			900.1～1250		A×13	A×10	A×12	A×12	A×13	A×12	A×14	A×18	A×20	A×23	A×23	A×26	A×26	A×29	A×33
			1250.1～1600		A×14	A×12	A×13	A×13	A×14	A×13	A×15	A×19	A×22	A×24	A×24	A×27	A×27	A×31	A×34
			1600.1～2000		A×13	A×14	A×15	A×15	A×15	A×18	A×19	A×23	A×24	A×27	A×28	A×32	A×36	A×41	A×45
	0.85	1.15	500 ～ 900	100.1～ 150	A×13	A×12	A×13	A×14	A×15	A×14	A×17	A×22	A×23	A×26	A×26	A×31	A×35	A×40	A×44
			900.1～1250		A×10	A×10	A×12	A×13	A×14	A×17	A×20	A×23	A×26	A×26	A×30	A×34	A×39	A×44	A×49
			1250.1～1600		A×13	A×13	A×15	A×17	A×18	A×22	A×23	A×26	A×28	A×33	A×38	A×43	A×49	A×55	A×61
			1600.1～2000		A×12	A×13	A×14	A×14	A×17	A×18	A×22	A×24	A×28	A×29	A×33	A×38	A×43	A×49	A×54
	0.85	1.15	500 ～ 850	150.1～ 200	A×14	A×13	A×14	A×15	A×19	A×17	A×20	A×23	A×27	A×28	A×33	A×38	A×44	A×49	A×55
			850.1～1250		A×12	A×12	A×13	A×14	A×17	A×20	A×24	A×27	A×28	A×32	A×36	A×42	A×49	A×55	A×61
			1250.1～2000		A×17	A×18	A×20	A×22	A×23	A×26	A×27	A×32	A×39	A×46	A×54	A×62	A×70	A×79	A×88
	0.86	1.14	500 ～ 800	200.1～ 250	A×15	A×14	A×17	A×18	A×22	A×19	A×23	A×26	A×28	A×33	A×39	A×45	A×52	A×58	A×64
			800.1～1250		A×13	A×14	A×15	A×17	A×19	A×23	A×25	A×28	A×33	A×38	A×43	A×51	A×58	A×65	A×72
			1250.1～2000		A×19	A×20	A×23	A×23	A×26	A×27	A×32	A×38	A×47	A×56	A×65	A×75	A×85	A×95	A×107
	0.86	1.14	500 ～ 800	250.1～ 300	A×10	A×12	A×13	A×14	A×18	A×22	A×24	A×26	A×32	A×38	A×44	A×52	A×59	A×66	A×74
			800.1～1250		A×14	A×15	A×17	A×18	A×22	A×24	A×26	A×32	A×38	A×45	A×51	A×60	A×69	A×77	A×86
			1250.1～2000		A×19	A×22	A×24	A×24	A×28	A×29	A×34	A×41	A×51	A×60	A×71	A×82	A×93	A×104	A×116
	0.87	1.13	500 ～ 800	300.1～ 350	A×13	A×15	A×17	A×19	A×23	A×26	A×28	A×35	A×43	A×51	A×59	A×69	A×79	A×89	A×99
			800.1～1250		A×15	A×17	A×19	A×20	A×24	A×27	A×29	A×36	A×44	A×51	A×59	A×69	A×79	A×88	A×98
			1250.1～2000		A×20	A×24	A×24	A×26	A×28	A×33	A×38	A×46	A×58	A×70	A×81	A×94	A×107	A×120	A×134
	0.87	1.13	500 ～1000	350.1～ 400	A×13	A×15	A×18	A×20	A×24	A×27	A×29	A×36	A×45	A×54	A×62	A×73	A×83	A×94	A×104
			1000.1～1500		A×17	A×19	A×20	A×23	A×25	A×27	A×32	A×40	A×49	A×58	A×67	A×78	A×89	A×100	A×111
			1500.1～2000		A×23	A×23	A×26	A×30	A×31	A×37	A×43	A×52	A×66	A×79	A×93	A×108	A×123	A×138	A×153
	0.88	1.12	500 ～1000	400.1～ 450	A×14	A×15	A×18	A×20	A×23	A×28	A×30	A×37	A×46	A×55	A×65	A×75	A×86	A×97	A×108
			1000.1～1500		A×18	A×20	A×23	A×23	A×27	A×30	A×36	A×44	A×54	A×64	A×69	A×81	A×92	A×104	A×115
			1500.1～2000		A×23	A×26	A×26	A×29	A×35	A×42	A×49	A×60	A×76	A×85	A×100	A×116	A×132	A×149	A×166
	0.88	1.12	500 ～1000	450.1～ 500	A×14	A×17	A×18	A×20	A×23	A×28	A×30	A×35	A×44	A×52	A×61	A×71	A×82	A×92	A×102
			1000.1～1500		A×19	A×22	A×23	A×25	A×26	A×33	A×40	A×46	A×57	A×67	A×78	A×91	A×104	A×117	A×130
			1500.1～2000		A×24	A×27	A×28	A×31	A×38	A×46	A×54	A×61	A×78	A×94	A×111	A×129	A×148	A×167	A×185
	0.89	1.1	500.1～1050	500.1～ 550	A×22	A×24	A×25	A×27	A×29	A×36	A×44	A×51	A×63	A×75	A×86	A×101	A×115	A×130	A×144
			1050.1～1550		A×19	A×22	A×24	A×24	A×26	A×32	A×39	A×45	A×55	A×66	A×76	A×89	A×101	A×114	A×127
			1550.1～2000		A×23	A×24	A×27	A×28	A×34	A×41	A×48	A×55	A×70	A×85	A×99	A×116	A×133	A×158	A×166
	0.89	1.1	550.1～1000	550.1～ 600	A×22	A×24	A×25	A×28	A×30	A×37	A×45	A×52	A×65	A×77	A×89	A×104	A×119	A×134	A×149
			1000.1～1550		A×20	A×23	A×24	A×26	A×28	A×35	A×42	A×49	A×61	A×72	A×84	A×98	A×112	A×126	A×139
			1550.1～2000		A×24	A×26	A×26	A×29	A×36	A×44	A×51	A×58	A×75	A×91	A×107	A×125	A×143	A×161	A×179
	0.9	1.09	600.1～ 900	600.1～ 650	A×22	A×23	A×25	A×28	A×30	A×38	A×45	A×53	A×65	A×77	A×90	A×105	A×120	A×135	A×150
			900.1～1700		A×22	A×23	A×26	A×26	A×32	A×40	A×48	A×56	A×69	A×83	A×96	A×112	A×128	A×144	A×160
			1700.1～2000		A×24	A×25	A×26	A×29	A×36	A×44	A×52	A×59	A×76	A×92	A×109	A×127	A×145	A×164	A×182
	0.9	1.09	650.1～ 900	650.1～ 700	A×22	A×23	A×26	A×28	A×31	A×39	A×46	A×54	A×67	A×80	A×93	A×108	A×124	A×139	A×155
			900.1～1100		A×22	A×24	A×25	A×27	A×30	A×37	A×44	A×52	A×64	A×76	A×88	A×103	A×118	A×133	A×148
			1100.1～1700		A×25	A×26	A×31	A×35	A×44	A×53	A×63	A×72	A×92	A×112	A×133	A×154	A×176	A×198	A×220
			1700.1～2000		A×23	A×25	A×28	A×28	A×35	A×43	A×51	A×58	A×74	A×90	A×107	A×125	A×142	A×160	A×178
	0.91	1.08	700.1～ 850	700.1～ 750	A×22	A×23	A×26	A×26	A×31	A×39	A×47	A×55	A×68	A×81	A×94	A×109	A×125	A×141	A×156
			850.1～1100		A×23	A×24	A×27	A×26	A×32	A×40	A×48	A×56	A×70	A×83	A×97	A×113	A×129	A×145	A×161
			1100.1～1700		A×24	A×28	A×29	A×33	A×41	A×50	A×59	A×68	A×86	A×105	A×124	A×145	A×165	A×185	A×206
			1700.1～2000		A×24	A×28	A×32	A×33	A×40	A×49	A×56	A×67	A×86	A×105	A×124	A×144	A×165	A×186	A×209
	0.91	1.08	750.1～1050	750.1～ 800	A×23	A×26	A×27	A×30	A×37	A×46	A×55	A×64	A×80	A×95	A×111	A×130	A×148	A×167	A×185
			1050.1～1700		A×25	A×26	A×31	A×35	A×43	A×53	A×62	A×72	A×92	A×112	A×133	A×154	A×176	A×198	A×220
			1700.1～2000		A×24	A×28	A×29	A×33	A×41	A×50	A×59	A×68	A×88	A×107	A×127	A×148	A×169	A×190	A×220
	0.92	1.07	800.1～1200	800.1～ 850	A×23	A×27	A×27	A×31	A×38	A×47	A×56	A×66	A×82	A×98	A×114	A×133	A×153	A×172	A×191
			1200.1～1700		A×25	A×27	A×31	A×36	A×45	A×55	A×65	A×75	A×97	A×118	A×139	A×162	A×185	A×208	A×231
			1700.1～2000		A×23	A×27	A×28	A×32	A×41	A×50	A×59	A×67	A×87	A×106	A×126	A×147	A×168	A×189	A×210
	0.92	1.07	850.1～1650	850.1～ 900	A×27	A×32	A×37	A×43	A×54	A×65	A×77	A×89	A×114	A×139	A×165	A×192	A×219	A×246	A×274
			1650.1～2000		A×26	A×28	A×32	A×37	A×46	A×57	A×67	A×77	A×100	A×122	A×145	A×169	A×193	A×217	A×242
	0.93	1.06	900.1～1650	900.1～ 950	A×27	A×32	A×38	A×43	A×54	A×66	A×78	A×90	A×116	A×142	A×168	A×195	A×223	A×250	A×278
			1650.1～2000		A×27	A×29	A×34	A×39	A×49	A×59	A×70	A×81	A×105	A×128	A×152	A×177	A×203	A×228	A×254
	0.93	1.06	950.1～1650	950.1～1000	A×27	A×33	A×38	A×44	A×55	A×67	A×79	A×91	A×118	A×144	A×170	A×198	A×226	A×254	A×283
			1650.1～2000		A×28	A×30	A×35	A×40	A×51	A×62	A×74	A×85	A×111	A×137	A×162	A×189	A×216	A×242	A×269

ミスミ FAメカ2009　3クリックで見積・注文へ!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

EXTRA SUPER DURALUMIN FREE PLATES -A7075P-

超々ジュラルミンフリープレート

-A7075P-(Aℓ-Zn-Mg系アルミニウム合金)

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

6面フライス　6面フライス+上下面サーフェイス　納期短縮　プライスダウン 平均3%　PPF□□・PPS□□

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.223



RoHS



型式					指定0.5mm単位		
Type		上下面仕上	①板厚公差	②A・B寸公差	A	B	T
			選択	選択	A≧B		
標準サイズ	PP	F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	P Q N M	P Q N M	25～ 500	10～300	5～50
細長サイズ	H-PP	F(フライス加工)			8～1600	8～ 19.5	3～24.5
大サイズ	L-PP				250～2400	20～800	3～50

①板厚公差

上下面仕上げ	A・B寸長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工)	550mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	550.5mm以上	+0.1～+0.4	0～+0.3	±0.15	−0.3～0
S(サーフェイス研磨)		+0.1～+0.2	0～+0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

上下面仕上げ	A・B寸長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準 (最大値)

項目		上下面仕上 F(フライス加工)	上下面仕上 S(サーフェイス研磨)
板厚平行度 (100mmに対して)	T3～ 6.5	0.05	0.025
	T7～12.5		0.03
	T13～15.5		0.05
	T16～20.5	0.07	0.07
	T21～50	0.1	0.1
平面度 (100mmに対して)	T5～ 8.5	0.15	0.12
	T9～12.5	0.13	0.06
	T13～20.5	0.12	
	T21～50	0.1	
基準面直角度		100mmに対し0.015	
全周面取り		C0.3以下	

Order 注文例

型式							
Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	− A	− B	− T
PP	F	Q	M	− 255	− 220	− 18

Delivery 出荷日

●PPF□□　A(長さ)300mm以下
1 日目発送　ストーク T 800円/1本　P.82

●PPF□□　A(長さ)300.5mm以上
3 日目発送

●PPS□□
3 日目発送　ストーク A 400円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律1,080円
1日目出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

●H-PP□□□・L-PP□□□
3 日目発送

Alteration 追加工

型式	− A	− B	− T	−(CSC・CBC・CCA…etc.)
PPFNM	− 300	− 280	− 20	− CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations	標準サイズのみ適用		
Code	CSC	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。 C0.3以下 ⋯ C0.1以下	面取り値を変更します。 サイズ: 標準サイズ / 規格: C0.3以下 / 変更値: C0.5～C1.0 / Code: CBC / ¥/1Code: 800 C0.2～C0.5 / CBB / 1,000 細長サイズ 大サイズ / C0.1程度の糸面取り / C0.5～C1.0 / CBC / 1,200 C1.0～C1.5 / CBD / 1,500 C1.5～C2.0 / CBE / 1,600	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50　1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯ CCA5-CCD5 指定1mm / ¥/1Code: 1～5: 200 6～10: 250 11～20: 450 21～30: 600 31～40: 700 41～50: 800
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照

Price 価格

(例)PPFQM-255-220-18のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
255	×	56.3	=	14,350(円)

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.81

数量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	5	5.5～6.5	7～10	10.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PPF□□	25 ～ 50	10～19.5	A×41.8	A×44.7	A×50.5	A×54.4	A×60.2	A×67.9	A×73.8	A×76.7	A×82.5	A×108.7	A×131
	50.5～ 75		A×26.2	A×27.2	A×30.1	A×32.1	A×35.9	A×37.9	A×44.7	A×45.6	A×49.5	A×64.1	A×76.7
	75.5～100		A×21.4	A×23.3	A×25.3	A×27.2	A×29.1	A×32.1	A×34	A×36.9	A×39.8	A×50.5	A×60.2
	100.5～250		A×12.7	A×13.6	A×14.6	A×16.5	A×17.5	A×19.4	A×21.4	A×23.3	A×26.2	A×32.1	A×37.9
	25 ～ 50	20～50	A×29.1	A×30.1	A×25.3	A×29.1	A×33	A×35.9	A×39.8	A×48.5	A×57.3	A×62.1	A×72.8
	50.5～ 75		A×20.4	A×21.4	A×20.4	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×34	A×41.8	A×49.5	A×53.4	A×63.1
	75.5～100		A×18.5	A×19.4	A×17.5	A×20.4	A×24.3	A×28.2	A×32.1	A×37.9	A×45.6	A×49.5	A×57.3
	100.5～250		A×14.6	A×14.6	A×14.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×35.9	A×43.7	A×46.6	A×54.4
	50.5～ 75	50.5～75	A×26.2	A×27.2	A×24.3	A×30.1	A×35	A×40.8	A×45.6	A×57.3	A×68.9	A×73.8	A×86.4
	75.5～100		A×21.4	A×22.4	A×21.4	A×27.2	A×32.1	A×37.9	A×42.7	A×53.4	A×64.1	A×68.9	A×80.6
	100.5～200		A×17.5	A×18.5	A×19.4	A×24.3	A×30.1	A×35	A×40.8	A×50.5	A×60.2	A×64.1	A×75.7
	200.5～500		A×14.6	A×16.5	A×17.5	A×22.4	A×27.2	A×33	A×37.9	A×46.6	A×56.3	A×60.2	A×70.9
	75.5～100	75.5～100	A×26.2	A×30.1	A×26.2	A×33	A×35	A×39.8	A×43.7	A×58.2	A×69.9	A×73.8	A×87.3
	100.5～200		A×22.4	A×26.2	A×24.3	A×30.1	A×33	A×36.9	A×41.8	A×54.4	A×66	A×68.9	A×81.5
	200.5～300		A×18.5	A×21.4	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×34	A×38.8	A×50.5	A×62.1	A×64.1	A×76.7
	300.5～500		A×13.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×31.1	A×35	A×47.6	A×58.2	A×60.2	A×71.8
	100.5～250	100.5～125	A×21.4	A×25.3	A×25.3	A×30.1	A×34	A×40.8	A×44.7	A×59.2	A×72.8	A×75.7	A×90.3
	250.5～500		A×16.5	A×20.4	A×21.4	A×25.3	A×33	A×36.9	A×42.7	A×58.2	A×70.9	A×72.8	A×87.3
	125.5～300	125.5～150	A×22.4	A×26.2	A×26.2	A×32.1	A×38.8	A×44.7	A×52.4	A×69.9	A×85.4	A×88.3	A×104.8
	300.5～500		A×17.5	A×22.4	A×23.3	A×27.2	A×35	A×41.8	A×47.6	A×65	A×79.6	A×81.5	A×97
	150.5～300	150.5～160	A×26.2	A×29.1	A×26.2	A×33	A×41.8	A×48.5	A×54.4	A×74.7	A×92.2	A×94.1	A×112.6
	300.5～500		A×20.4	A×23.3	A×23.3	A×29.1	A×37.9	A×43.7	A×51.5	A×69.9	A×86.4	A×88.3	A×104.8
	160.5～300	160.5～200	A×29.1	A×34	A×29.1	A×38.8	A×46.6	A×54.4	A×63.1	A×85.4	A×104.8	A×107.7	A×128.1
	300.5～500		A×23.3	A×29.1	A×26.2	A×35.9	A×43.7	A×52.4	A×52.4	A×73.8	A×91.2	A×93.2	A×110.6
	200.5～350	200.5～250	A×33	A×38.8	A×33	A×44.7	A×56.3	A×67	A×77.6	A×105.8	A×129.1	A×132.9	A×158.2
	350.5～500		A×27.2	A×33	A×31.1	A×42.7	A×54.4	A×64.1	A×74.7	A×101.9	A×125.2	A×129.1	A×153.3
	250.5～500	250.5～300	A×33	A×39.8	A×39.8	A×52.4	A×66	A×80.6	A×91.2	A×124.2	A×153.3	A×157.2	A×186.3

H-PP 細長サイズ L-PP 大サイズは P.1125に掲載されています。

型式	A	B \ T	5・6	7～10	10.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～35	35.5～40	40.5～45	45.5～50
PPS□□	25 ～ 50	10～19.5	A×62.1	A×66	A×74.7	A×77.6	A×85.4	A×96.1	A×103.8	A×105.8	A×112.6	A×182.4
	50.5～ 75		A×38.8	A×39.8	A×43.7	A×44.7	A×49.5	A×52.4	A×60.2	A×61.2	A×65	A×102.9
	75.5～100		A×31.1	A×34	A×35.9	A×38.8	A×39.8	A×42.7	A×45.6	A×47.6	A×50.5	A×78.6
	100.5～250		A×17.5	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4	A×25.3	A×26.2	A×28.2	A×30.1	A×46.6
	25 ～ 50	20～50	A×23.3	A×27.2	A×30.1	A×34	A×37.9	A×41.8	A×51.5	A×58.2	A×69.9	A×82.5
	50.5～ 75		A×18.5	A×21.4	A×25.3	A×28.2	A×32.1	A×35.9	A×43.7	A×50.5	A×60.2	A×70.9
	75.5～100		A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×33	A×40.8	A×46.6	A×55.3	A×65
	100.5～250		A×12.7	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×38.8	A×43.7	A×52.4	A×62.1
	50.5～ 75	50.5～75	A×21.4	A×26.2	A×31.1	A×36.9	A×42.7	A×48.5	A×61.2	A×69.9	A×83.5	A×98
	75.5～100		A×18.5	A×23.3	A×28.2	A×34	A×39.8	A×45.6	A×58.2	A×66	A×77.6	A×92.2
	100.5～200		A×15.6	A×20.4	A×26.2	A×32.1	A×36.9	A×42.7	A×54.4	A×61.2	A×72.8	A×86.4
	200.5～500		A×13.6	A×18.5	A×23.3	A×29.1	A×35	A×39.8	A×50.5	A×57.3	A×67.9	A×80.6
	75.5～100	75.5～100	A×21.4	A×27.2	A×35	A×36.9	A×41.8	A×46.6	A×60.2	A×67	A×79.6	A×93.2
	100.5～200		A×21.4	A×26.2	A×32.1	A×34	A×38.8	A×43.7	A×56.3	A×63.1	A×74.7	A×87.3
	200.5～300		A×18.5	A×23.3	A×27.2	A×31.1	A×35.9	A×40.8	A×53.4	A×58.2	A×69.9	A×81.5
	300.5～500		A×16.5	A×20.4	A×23.3	A×28.2	A×32.1	A×36.9	A×49.5	A×54.4	A×65	A×75.7
	100.5～250	100.5～125	A×21.4	A×27.2	A×32.1	A×35.9	A×42.7	A×47.6	A×64.1	A×69.9	A×82.5	A×97
	250.5～500		A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×34	A×38.8	A×45.6	A×62.1	A×67.9	A×80.6	A×94.1
	125.5～300	125.5～150	A×22.4	A×28.2	A×33	A×40.8	A×47.6	A×54.4	A×73.8	A×81.5	A×96.1	A×112.6
	300.5～500		A×19.4	A×24.3	A×29.1	A×36.9	A×43.7	A×50.5	A×68.9	A×74.7	A×88.3	A×103.8
	150.5～300	150.5～160	A×22.4	A×28.2	A×35	A×43.7	A×51.5	A×57.3	A×78.6	A×86.4	A×101.9	A×119.4
	300.5～500		A×19.4	A×24.3	A×31.1	A×39.8	A×46.6	A×53.4	A×73.8	A×79.6	A×94.1	A×110.6
	160.5～300	160.5～200	A×25.3	A×31.1	A×40.8	A×49.5	A×57.3	A×67	A×90.3	A×99	A×117.4	A×136.8
	300.5～500		A×22.4	A×28.2	A×37.9	A×46.6	A×55.3	A×55.3	A×76.7	A×83.5	A×98	A×114.5
	200.5～350	200.5～250	A×28.2	A×35	A×47.6	A×59.2	A×70.9	A×81.5	A×110.6	A×121.3	A×143.6	A×167.9
	350.5～500		A×26.2	A×32.1	A×44.7	A×57.3	A×67.9	A×78.6	A×107.7	A×117.4	A×138.8	A×162
	250.5～500	250.5～300	A×34	A×41.8	A×55.3	A×69.9	A×84.4	A×96.1	A×132	A×143.6	A×169.8	A×198.9

S(サーフェイス)のT=5～7は1mm単位
板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細は**P.1019**をご参照ください。
※サーフェイス研磨を除く

ミスミ FAメカ2009　かんたん型番チェックは…　ミスミFA 検索　http://fa.misumi.jp/

EXTRA SUPER DURALUMIN FREE PLATES PRICE -A7075P- PRICE

超々ジュラルミンフリープレート 価格表

-A7075P-(Aℓ-Zn-Mg系アルミニウム合金)



プライスダウン 最大3%
L-PPF□□(一部サイズ除く)

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

ALUMINUM BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DEMENSION A5052P・A2017P・A7075P-

アルミブロック

-0.1mm単位指定 A5052P・A2017P・A7075P-



納期短縮

プライスダウン 平均3%
ALNB・ALDB・ALPB

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

Price 価格

■数量スライド価格 (?1円未満切り捨て) P.81

数量	1~4	5~19
値引率	基準単価	5%

?表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格(例)L-PPFQM-1000-700-10.5のとき

A寸法 1000 × 面積単価 124 = 価格(1円単位は切捨) 124,000(円)

■細長サイズ H-PPF□□ (6面フライス)

型式	A	B \ T	3~4.5	5~7.5	8~9.5	10~11.5	12~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5
H-PPF□□	8 ~ 50	8~9.5	990	990	1,100	-	-	-	-	-	-
	50.5~ 100		1,040	1,040	1,160	-	-	-	-	-	-
	100.5~ 150		1,220	1,220	1,370	-	-	-	-	-	-
	150.5~ 200		1,430	1,370	1,480	-	-	-	-	-	-
	200.5~ 250		1,710	1,640	1,570	-	-	-	-	-	-
	250.5~ 300		1,850	1,760	1,760	-	-	-	-	-	-
	300.5~ 350		2,090	1,990	2,450	-	-	-	-	-	-
	350.5~ 500		2,900	2,740	3,040	-	-	-	-	-	-
	500.5~ 600		-	3,390	3,690	-	-	-	-	-	-
	30 ~ 50	10~19.5	1,030	1,040	1,150	1,300	1,310	1,310	1,310	1,320	1,320
	50.5~ 100		1,170	1,170	1,290	1,410	1,460	1,560	1,560	1,650	1,650
	100.5~ 150		1,410	1,420	1,430	1,590	1,800	1,950	1,950	2,110	2,110
	150.5~ 200		1,750	1,630	1,700	1,940	2,160	2,370	2,370	2,570	2,570
	200.5~ 250		2,280	2,180	1,970	2,230	2,470	2,730	2,730	2,980	2,980
	250.5~ 300		2,590	2,480	2,220	2,510	2,750	3,050	3,050	3,360	3,360
	300.5~ 350		2,900	2,770	2,470	2,780	3,030	3,380	3,380	3,740	3,740
	350.5~ 500		3,910	3,810	3,380	3,060	4,100	4,600	4,600	5,100	5,100
	500.5~1000		-	9,120	8,570	9,510	9,660	10,070	10,070	10,940	10,940
	1000.5~1250		-	-	11,510	12,850	12,720	13,780	13,780	14,870	14,870
	1250.5~1600		-	-	18,090	20,480	22,020	23,390	23,390	24,760	24,760

■大サイズ L-PPF□□ (6面フライス)

型式	A	B \ T	3~4.5	5~7.5	8~9.5	10~11.5	12~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5	25~29.5	30~34.5	35~39.5	40~50
L-PPF□□	250 ~ 350	20~30	A×6	A×7	A×8	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	-	-	-
	350.5~ 500		A×6	A×7	A×8	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	-	-	-
	500.5~1000		-	A×7	A×8	A×10	A×11	A×12	A×12	A×13	A×14	A×15	-	-	-
	1000.5~1200		-	A×7	A×9	A×10	A×11	A×12	A×13	A×13	A×14	A×15	-	-	-
	1200.5~1400		-	-	A×11	A×14	A×14	A×15	A×16	A×16	A×17	A×18	-	-	-
	1400.5~1600		-	-	A×10	A×13	A×14	A×15	A×15	A×16	A×17	A×18	-	-	-
	250.5~ 350	30.5~50	A×10	A×11	A×13	A×15	A×16	A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×21	A×24	A×29
	350.5~ 500		A×10	A×11	A×13	A×15	A×16	A×17	A×18	A×19	A×20	A×22	A×21	A×24	A×29
	500.5~1000		-	A×11	A×13	A×15	A×16	A×18	A×19	A×19	A×20	A×22	A×22	A×24	A×29
	1000.5~1300		-	-	A×13	A×15	A×17	A×18	A×19	A×19	A×20	A×23	A×22	A×25	A×30
	1300.5~1600		-	-	A×15	A×18	A×19	A×20	A×21	A×22	A×23	A×25	A×25	A×28	A×34
	1600.5~2000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A×26	A×29	A×35
	2000.5~2400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A×25	A×28	A×35
	500.5~1000	50.5~100	-	A×19	A×21	A×24	A×26	A×29	A×30	A×29	A×30	A×34	A×38	A×42	A×50
	1000.5~1300		-	-	A×19	A×22	A×24	A×26	A×28	A×30	A×32	A×36	A×40	A×44	A×53
	1300.5~1600		-	-	A×20	A×24	A×26	A×29	A×30	A×32	A×34	A×38	A×42	A×47	A×56
	1600.5~2000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A×43	A×48	A×57
	2000.5~2400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A×42	A×47	A×56
	500.5~1000	100.5~145	-	-	A×25	A×28	A×32	A×35	A×36	A×37	A×40	A×46	A×52	A×57	A×70
	1000.5~1200		-	-	A×28	A×32	A×36	A×38	A×40	A×42	A×45	A×51	A×56	A×63	A×76
	1200.5~1400		-	-	A×27	A×32	A×35	A×38	A×40	A×41	A×44	A×50	A×56	A×62	A×75
	1400.5~1600		-	-	A×27	A×31	A×35	A×38	A×39	A×40	A×44	A×49	A×56	A×61	A×75
	500.5~1000	145.5~200	-	-	A×34	A×38	A×41	A×45	A×48	A×51	A×55	A×62	A×70	A×77	A×93
	1000.5~1200		-	-	A×37	A×41	A×46	A×50	A×53	A×56	A×59	A×67	A×75	A×84	A×100
	1200.5~1400		-	-	A×36	A×41	A×45	A×49	A×52	A×55	A×58	A×66	A×75	A×82	A×99
	1400.5~1600		-	-	A×36	A×40	A×45	A×48	A×51	A×54	A×58	A×65	A×74	A×82	A×98
	500.5~1000	200.5~250	-	-	A×41	A×45	A×50	A×56	A×59	A×62	A×68	A×76	A×85	A×94	A×114
	1000.5~1200		-	-	A×42	A×46	A×52	A×57	A×61	A×65	A×70	A×79	A×88	A×98	A×118
	1200.5~1400		-	-	-	A×49	A×55	A×59	A×63	A×67	A×72	A×81	A×91	A×100	A×122
	1400.5~1600		-	-	-	A×48	A×54	A×58	A×62	A×66	A×72	A×80	A×90	A×99	A×120
	500.5~1000	250.5~300	-	-	A×50	A×56	A×63	A×69	A×74	A×77	A×83	A×93	A×106	A×117	A×141
	1000.5~1200		-	-	-	A×58	A×65	A×72	A×75	A×80	A×86	A×96	A×109	A×121	A×146
	1200.5~1400		-	-	-	A×57	A×64	A×71	A×75	A×79	A×85	A×95	A×108	A×119	A×144
	1400.5~1600		-	-	-	A×56	A×63	A×70	A×74	A×78	A×84	A×94	A×106	A×118	A×142
	300.5~ 400	300.5~350	-	-	-	A×67	A×75	A×83	A×88	A×93	A×100	A×114	A×128	A×141	A×170
	400.5~ 500		-	-	-	A×64	A×73	A×80	A×85	A×90	A×97	A×111	A×124	A×137	A×166
	500.5~1000		-	-	A×57	A×65	A×73	A×80	A×85	A×89	A×96	A×109	A×122	A×134	A×163
	1000.5~1200		-	-	-	A×67	A×75	A×82	A×88	A×92	A×99	A×112	A×126	A×139	A×168
	1200.5~1400		-	-	-	A×66	A×74	A×81	A×86	A×91	A×98	A×111	A×124	A×137	A×166
	1400.5~1600		-	-	-	A×65	A×73	A×80	A×85	A×90	A×96	A×110	A×123	A×135	A×164
	350.5~ 500	350.5~400	-	-	A×70	A×77	A×87	A×96	A×102	A×109	A×118	A×133	A×149	A×166	A×199
	500.5~1000		-	-	A×65	A×74	A×82	A×91	A×95	A×101	A×110	A×124	A×138	A×153	A×185
	1000.5~1200		-	-	-	A×76	A×85	A×94	A×98	A×104	A×113	A×128	A×143	A×158	A×190
	1200.5~1400		-	-	-	A×75	A×83	A×92	A×97	A×103	A×112	A×126	A×140	A×156	A×187
	1400.5~1600		-	-	-	A×75	A×83	A×92	A×96	A×102	A×111	A×125	A×140	A×155	A×187
	400.5~ 500	400.5~450	-	-	A×75	A×85	A×94	A×104	A×111	A×117	A×127	A×143	A×161	A×177	A×215
	500.5~1000		-	-	A×74	A×82	A×92	A×100	A×107	A×113	A×123	A×137	A×154	A×170	A×206
	1000.5~1200		-	-	-	A×85	A×94	A×104	A×111	A×116	A×127	A×142	A×160	A×177	A×214
	1200.5~1400		-	-	-	A×83	A×94	A×102	A×109	A×115	A×125	A×140	A×157	A×174	A×210
	1400.5~1600		-	-	-	A×83	A×93	A×102	A×108	A×114	A×124	A×139	A×157	A×173	A×209
	450.5~ 500	450.5~500	-	-	A×79	A×89	A×99	A×109	A×116	A×123	A×132	A×150	A×167	A×186	A×224
	500.5~1000		-	-	A×81	A×91	A×101	A×111	A×118	A×125	A×134	A×152	A×170	A×189	A×228
	1000.5~1200		-	-	-	A×94	A×105	A×114	A×122	A×130	A×139	A×157	A×176	A×196	A×236
	1200.5~1400		-	-	-	A×93	A×103	A×112	A×120	A×127	A×137	A×155	A×173	A×193	A×232
	1400.5~1600		-	-	-	A×92	A×103	A×112	A×119	A×127	A×136	A×154	A×172	A×192	A×231
	500.5~1000	500.5~550	-	-	A×89	A×99	A×110	A×122	A×130	A×136	A×148	A×168	A×187	A×207	A×250
	1000.5~1200		-	-	-	A×102	A×113	A×126	A×133	A×141	A×152	A×173	A×193	A×214	A×259
	1200.5~1400		-	-	-	A×101	A×112	A×124	A×131	A×138	A×150	A×170	A×190	A×210	A×255
	1400.5~1600		-	-	-	A×100	A×112	A×123	A×131	A×138	A×149	A×169	A×189	A×209	A×254
	550.5~1000	550.5~600	-	-	A×96	A×108	A×120	A×132	A×140	A×149	A×161	A×181	A×204	A×225	A×272
	1000.5~1200		-	-	-	A×111	A×124	A×136	A×145	A×153	A×167	A×187	A×210	A×233	A×281
	1200.5~1400		-	-	-	A×110	A×123	A×135	A×143	A×151	A×165	A×186	A×208	A×231	A×279
	1400.5~1600		-	-	-	A×109	A×121	A×134	A×142	A×150	A×163	A×184	A×206	A×228	A×275
	600.5~1000	600.5~650	-	-	A×104	A×115	A×130	A×143	A×151	A×160	A×173	A×196	A×220	A×243	A×293
	1000.5~1200		-	-	-	A×119	A×133	A×148	A×156	A×166	A×179	A×203	A×227	A×251	A×303
	1200.5~1400		-	-	-	A×118	A×132	A×147	A×155	A×164	A×177	A×201	A×224	A×249	A×300
	1400.5~1600		-	-	-	A×116	A×131	A×145	A×153	A×162	A×175	A×198	A×222	A×245	A×297
	650.5~1000	650.5~700	-	-	A×113	A×124	A×139	A×152	A×163	A×171	A×186	A×211	A×236	A×261	A×316
	1000.5~1200		-	-	-	A×128	A×144	A×158	A×168	A×177	A×192	A×218	A×244	A×270	A×326
	1200.5~1400		-	-	-	A×127	A×142	A×156	A×167	A×175	A×190	A×216	A×242	A×267	A×323
	1400.5~1600		-	-	-	A×126	A×140	A×154	A×165	A×173	A×188	A×213	A×239	A×264	A×319
	700.5~1000	700.5~800	-	-	A×128	A×143	A×159	A×175	A×187	A×197	A×214	A×241	A×270	A×299	A×361
	1000.5~1200		-	-	-	A×147	A×165	A×181	A×192	A×204	A×221	A×249	A×279	A×309	A×373
	1200.5~1400		-	-	-	A×145	A×162	A×178	A×189	A×200	A×218	A×245	A×275	A×304	A×368
	1400.5~1600		-	-	-	A×143	A×160	A×176	A×187	A×198	A×215	A×242	A×272	A×300	A×363

?板厚50を越えるサイズ・精級公差は『24時間見積りサイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1019をご参照ください。



RoHS

型式	M 材質
ALNB	A5052P-H112
ALDB	A2017P-T351
ALPB	A7075P-T651



型式	指定0.1mm単位 A	B	T
ALNB(A5052P)	25.0~200.0	25.0~200.0	30.1~100.0
ALDB(A2017P)			30.1~ 95.0
ALPB(A7075P)			30.1~100.0

■精度基準

項目	基準値
直角度(各面)	100mmに対し、0.02以下
上下面平行度(各面)	100mmに対し、0.02以下
上下面平面度(各面)	100mmに対し、0.04以下
全周面取り	C0.3以下

Order 注文例

型式	-	A	-	B	-	T
ALNB	-	147.0	-	87.0	-	56.0

Delivery 出荷日 1 日目発送 ストークT 800円/1本 P.82

Price 価格

■数量スライド価格 (?1円未満切り捨て) P.81

数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	10%

?表示数量超えはお見積り

0.1mm単位 A	B \ T	T 0.1mm単位 ALNB(A5052P) ¥基準単価 30.1~45.0	45.1~60.0	60.1~85.0	85.1~100.0	ALDB(A2017P) ¥基準単価 30.1~45.0	45.1~60.0	60.1~85.0	85.1~95.0	ALPB(A7075P) ¥基準単価 30.1~45.0	45.1~60.0	60.1~85.0	85.1~100.0
25.0~ 55.0	25.0~ 55.0	1,910	2,050	2,270	2,410	2,500	2,730	3,110	3,330	3,460	3,890	4,600	5,030
55.1~ 85.0	25.0~ 55.0	2,130	2,330	2,670	2,930	2,880	3,230	3,790	4,180	4,180	4,830	5,900	6,600
	55.1~ 85.0	2,520	2,980	3,650	4,150	3,510	4,200	5,250	5,980	5,310	6,490	8,340	9,560
85.1~115.0	25.0~ 55.0	2,360	2,670	3,280	3,720	3,260	3,780	4,720	5,370	4,890	5,820	7,470	8,560
	55.1~ 85.0	3,230	3,830	4,720	5,350	4,520	5,430	6,810	7,760	6,920	8,460	10,900	12,500
	85.1~115.0	4,200	4,970	6,150	6,980	5,890	7,080	8,910	10,170	9,050	11,100	14,330	16,450
115.1~145.0	25.0~ 55.0	2,750	3,240	3,990	4,530	3,830	4,590	5,740	6,540	5,820	7,120	9,160	10,510
	55.1~ 85.0	3,940	4,680	5,790	6,570	5,540	6,660	8,380	9,560	8,510	10,440	13,460	15,460
	85.1~115.0	5,160	6,130	7,570	8,610	7,240	8,730	11,000	12,570	11,190	13,740	17,770	20,390
	115.1~145.0	6,360	7,560	9,370	10,650	8,960	10,800	13,640	15,570	13,870	17,050	22,060	25,340
145.1~175.0	25.0~ 55.0	3,220	3,810	4,690	5,330	4,500	5,400	6,780	7,740	6,880	8,430	10,860	12,460
	55.1~ 85.0	4,660	5,540	6,850	7,780	6,550	7,890	9,940	11,340	10,100	12,400	16,030	18,400
	85.1~115.0	6,120	7,270	9,010	10,230	8,610	10,380	13,110	14,960	13,320	16,380	21,190	24,340
	115.1~145.0	7,560	9,000	11,160	12,690	10,670	12,890	16,270	18,580	16,550	20,360	26,360	30,280
	145.1~175.0	9,020	10,730	13,320	15,150	12,730	15,370	19,430	22,200	19,770	24,320	31,520	36,220
175.1~200.0	25.0~ 55.0	3,600	4,270	5,270	5,990	5,050	6,080	7,640	8,720	7,760	9,510	12,280	14,090
	55.1~ 85.0	5,260	6,250	7,740	8,790	7,400	8,920	11,250	12,840	11,430	14,040	18,160	20,860
	85.1~115.0	6,920	8,230	10,200	11,590	9,740	11,760	14,860	16,970	15,110	18,570	24,050	27,640
	115.1~145.0	8,570	10,200	12,650	14,380	12,100	14,610	18,470	21,090	18,780	23,100	29,940	34,410
	145.1~175.0	10,220	12,180	15,120	17,190	14,460	17,450	22,070	25,220	22,460	27,640	35,840	41,170
	175.1~200.0	11,600	13,830	17,160	19,520	16,410	19,810	25,080	28,650	25,530	31,410	40,740	46,830

52 金属プレート

ミスミ FAメカ2009 2D・3D CADデータ完備! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

ANP79 FREE PLATES

ANP79フリープレート

−A7000系−(Aℓ−Zn−Mg−Cu系アルミニウム合金)

規格変更 紫文字表示

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

■ANP79の特長
鉄の15Cを越える硬度を持ち、切削性は少なくとも10倍以上優れています。
7075材と比較し、強度が劣らず機械的特性の均一性に優れる他、内部応力が軽減されています。
強度・軽量化・高精度が必要なベースプレート・ロボット部品・治具・金型等にご利用ください。

4面フライス(圧延)

6面フライス

6面フライス+上下面サーフェイス

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック:P.223

対応サイズを一部変更いたしました。





型式 Type		上下面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B (A≧B)	T 選択・指定
標準サイズ	P79	L(圧延)	N	P Q N M	25〜 500	20〜 300	8・10・15・20・25・30・35・40・45・50
細長サイズ	H−P79				10〜1000	10〜 19.5	8・10・15・20・25・30・35
大サイズ	L−P79				250〜1000	20〜 300	8・10・15・20・25・30・35・40・45・50
標準サイズ	P79	F(フライス加工)	P Q N M	P Q N M	25〜 500	20〜 300	7〜50 (指定0.5mm単位)
細長サイズ	H−P79				10〜 700	10〜 19.5	6〜24.5 (指定0.5mm単位)
大サイズ	L−P79				250〜 700	20〜 300	6〜50 (指定0.5mm単位)
標準サイズ	P79	S(サーフェイス研磨)			25〜 500	20〜 300	7〜50 (指定0.5mm単位)

①板厚公差

上下面仕上	Nのみ選択可 T寸法 8	10	15	20	25	30	35・40	45・50
L(圧延)	0〜+0.8	0〜+0.9	0〜+1.2	0〜+1.3	0〜+1.46	0〜+1.5	0〜+2.0	0〜+2.5

上下面仕上	A・B寸長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工)	550mm以下	+0.1〜+0.3	0〜0.2	±0.1	−0.2〜0
	550.5mm以上	+0.1〜+0.4	0〜0.3	±0.15	−0.3〜0
S(サーフェイス研磨)		+0.1〜+0.2	0〜0.1	±0.05	−0.1〜0

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸長さ	P	Q	N	M
L(圧延) F(フライス加工) S(サーフェイス研磨)	250mm以下	+0.1〜+0.3	0〜+0.2	±0.1	−0.2〜0
	250.5〜1000	+0.1〜+0.6	0〜+0.5	±0.25	−0.5〜0

■精度基準 (最大値)

項目		上下面仕上 L(圧延)	F(フライス加工)	S(サーフェイス研磨)
板厚平行度 (100mmに対して)	T6〜6.5	—	0.05	0.025
	T7〜12.5			0.03
	T13〜15.5			0.05
	T16〜20.5		0.07	0.07
	T21〜50		0.1	0.1
平面(平坦)度 (100mmに対して)	T6〜8.5	—	0.15	0.12
	T9〜12.5		0.13	0.06
	T13〜20.5		0.12	
	T21〜50		0.1	
基準面直角度		100mmに対し0.03		
全周面取り		C0.3以下		

Order 注文例

型式 Type	上下面仕上	板厚公差	A・B寸公差	− A	− B	− T
P79	F	Q	M	− 255	− 220	− 18

Delivery 出荷日

●P79LN□
3 日目発送 ストークT 800円/1本 ストークA 400円/1本 P.82
同一サイズ3本以上は一律2,160円(ストークTは除く)

●P79F□□
3 日目発送 ストークA 400円/1本 P.82
同一サイズ3本以上は一律1,080円

●P79S□□
5 日目発送 ストークA 800円/1本 ストークB 500円/1本 P.82
同一サイズ3本以上は一律A2,160円 B1,350円

●H−P79LN□・L−P79LN□・H−P79F□□・L−P79F□□
8 日目発送

Alteration 追加工

型式 P79LNM − A 300 − B 280 − T 20 − (CSC・CBC・CCA…etc.) CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
			CCA CCD CCB CCC 基準面
Code	CSC	(P.1115参照)	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を変更します。C0.3以下 …C0.1以下	面取り値を変更します。 P.1115を参照	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合…CCA5−CCD5
¥/1Code	800	800	Spec.参照

指定1mm	¥/1Code
1〜 5	200
6〜10	250
11〜20	450
21〜30	600
31〜40	700
41〜50	800

Price 価格

(例)P79FQM−255−220−18のとき
A寸法 255 × 面積単価 55 = 価格(1円単位は切捨) 14,020(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

型式	A	B \ T	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50
P79LN□	25 〜 50	20〜50	A×23	A×24	A×28	A×33	A×36	A×41	A×48	A×49	A×55	A×57
	50.5〜 75		A×18	A×19	A×23	A×27	A×31	A×36	A×41	A×43	A×48	A×50
	75.5〜100		A×15	A×16	A×20	A×25	A×28	A×32	A×38	A×39	A×44	A×46
	100.5〜250		A×14	A×14	A×17	A×22	A×26	A×29	A×34	A×35	A×40	A×42
	50.5〜 75	50.5〜75	A×23	A×24	A×31	A×36	A×43	A×49	A×57	A×59	A×67	A×71
	75.5〜100		A×20	A×21	A×28	A×33	A×40	A×47	A×54	A×57	A×64	A×68
	100.5〜200		A×17	A×18	A×24	A×30	A×36	A×42	A×49	A×51	A×58	A×61
	200.5〜500		A×15	A×16	A×21	A×27	A×33	A×38	A×45	A×47	A×53	A×57
	75.5〜100	75.5〜100	A×23	A×24	A×29	A×34	A×40	A×46	A×54	A×59	A×66	A×71
	100.5〜200		A×20	A×21	A×26	A×30	A×36	A×43	A×50	A×54	A×61	A×66
	200.5〜300		A×16	A×18	A×24	A×28	A×34	A×40	A×47	A×52	A×58	A×63
	300.5〜500		A×14	A×16	A×22	A×27	A×33	A×37	A×44	A×48	A×54	A×59
	100.5〜250	100.5〜125	A×21	A×22	A×29	A×36	A×43	A×50	A×59	A×64	A×72	A×79
	250.5〜500		A×18	A×19	A×28	A×34	A×41	A×48	A×56	A×62	A×70	A×76
	125.5〜300	125.5〜150	A×22	A×25	A×35	A×42	A×53	A×62	A×72	A×79	A×89	A×96
	300.5〜500		A×19	A×24	A×31	A×40	A×49	A×59	A×68	A×75	A×84	A×92
	150.5〜300	150.5〜160	A×24	A×27	A×39	A×47	A×60	A×67	A×78	A×86	A×96	A×105
	300.5〜500		A×21	A×25	A×35	A×46	A×55	A×65	A×76	A×83	A×94	A×102
	160.5〜500	160.5〜200	A×26	A×30	A×42	A×53	A×64	A×77	A×90	A×99	A×111	A×120
	200.5〜500	200.5〜250	A×30	A×35	A×49	A×63	A×80	A×94	A×110	A×121	A×136	A×148
	250.5〜500	250.5〜300	A×35	A×43	A×59	A×77	A×95	A×112	A×131	A×144	A×162	A×177

L−P79(圧延) 細長サイズ H−P79(圧延) 大サイズは P.1129に掲載しています。

型式	A	B \ T	7〜10	10.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
P79F□□	25 〜 50	20〜50	A×24	A×27	A×31	A×34	A×39	A×50	A×59	A×64	A×75
	50.5〜 75		A×19	A×23	A×26	A×30	A×33	A×43	A×51	A×55	A×65
	75.5〜100		A×17	A×20	A×23	A×27	A×30	A×39	A×47	A×51	A×59
	100.5〜250		A×14	A×17	A×21	A×24	A×29	A×37	A×45	A×48	A×56
	50.5〜 75	50.5〜75	A×23	A×29	A×34	A×39	A×44	A×59	A×71	A×76	A×89
	75.5〜100		A×21	A×26	A×31	A×36	A×41	A×55	A×66	A×71	A×83
	100.5〜200		A×19	A×24	A×29	A×34	A×39	A×52	A×62	A×66	A×78
	200.5〜500		A×16	A×21	A×27	A×31	A×36	A×48	A×58	A×62	A×73
	75.5〜100	75.5〜100	A×26	A×31	A×34	A×39	A×43	A×60	A×72	A×76	A×90
	100.5〜200		A×24	A×29	A×31	A×36	A×40	A×56	A×68	A×71	A×84
	200.5〜300		A×21	A×24	A×29	A×33	A×37	A×52	A×64	A×66	A×79
	300.5〜500		A×19	A×21	A×26	A×30	A×34	A×49	A×60	A×62	A×74
	100.5〜250	100.5〜125	A×24	A×29	A×33	A×39	A×43	A×61	A×75	A×78	A×93
	250.5〜500		A×20	A×24	A×31	A×36	A×41	A×60	A×73	A×75	A×90
	125.5〜300	125.5〜150	A×26	A×30	A×37	A×43	A×50	A×72	A×88	A×91	A×108
	300.5〜500		A×21	A×26	A×34	A×40	A×46	A×67	A×82	A×84	A×100
	150.5〜300	150.5〜160	A×26	A×31	A×40	A×46	A×53	A×77	A×95	A×97	A×116
	300.5〜500		A×21	A×29	A×36	A×43	A×49	A×72	A×89	A×91	A×108
	160.5〜500	160.5〜200	A×29	A×37	A×45	A×53	A×60	A×88	A×108	A×111	A×132
	200.5〜500	200.5〜250	A×32	A×43	A×55	A×65	A×75	A×109	A×133	A×137	A×163
	250.5〜500	250.5〜300	A×39	A×50	A×63	A×77	A×87	A×128	A×158	A×162	A×192

H−P79(フライス) 細長サイズ L−P79(フライス) 大サイズは P.1129に掲載しています。

型式	A	B \ T	7〜10	10.5〜15	15.5〜20	20.5〜25	25.5〜30	30.5〜35	35.5〜40	40.5〜45	45.5〜50
P79S□□	25 〜 50	20〜50	A×48	A×33	A×38	A×43	A×47	A×61	A×70	A×83	A×99
	50.5〜 75		A×33	A×28	A×31	A×36	A×40	A×45	A×52	A×62	A×73
	75.5〜100		A×30	A×25	A×28	A×33	A×37	A×42	A×48	A×57	A×67
	100.5〜250		A×23	A×21	A×26	A×30	A×35	A×40	A×45	A×54	A×64
	50.5〜 75	50.5〜75	A×41	A×35	A×42	A×48	A×56	A×63	A×72	A×86	A×101
	75.5〜100		A×34	A×32	A×38	A×45	A×52	A×60	A×68	A×80	A×95
	100.5〜200		A×27	A×28	A×35	A×42	A×49	A×56	A×63	A×75	A×89
	200.5〜500		A×23	A×27	A×33	A×39	A×46	A×52	A×59	A×70	A×83
	75.5〜100	75.5〜100	A×45	A×39	A×42	A×48	A×54	A×62	A×69	A×82	A×96
	100.5〜200		A×38	A×35	A×39	A×44	A×50	A×58	A×65	A×77	A×90
	200.5〜300		A×31	A×31	A×36	A×41	A×47	A×55	A×60	A×72	A×84
	300.5〜500		A×24	A×27	A×33	A×38	A×44	A×51	A×56	A×67	A×78
	100.5〜250	100.5〜125	A×35	A×36	A×41	A×50	A×56	A×66	A×72	A×85	A×100
	250.5〜500		A×28	A×31	A×40	A×45	A×54	A×64	A×70	A×83	A×97
	125.5〜300	125.5〜150	A×36	A×38	A×47	A×55	A×65	A×76	A×84	A×99	A×116
	300.5〜500		A×29	A×33	A×43	A×51	A×60	A×71	A×77	A×91	A×107
	150.5〜300	150.5〜160	A×40	A×42	A×50	A×59	A×69	A×81	A×89	A×105	A×123
	300.5〜500		A×30	A×37	A×47	A×54	A×64	A×76	A×82	A×97	A×114
	160.5〜500	160.5〜200	A×47	A×47	A×57	A×68	A×80	A×93	A×102	A×121	A×141
	200.5〜500	200.5〜250	A×53	A×56	A×69	A×82	A×97	A×114	A×125	A×148	A×173
	250.5〜500	250.5〜300	A×52	A×65	A×82	A×99	A×115	A×136	A×148	A×175	A×205

ANP79 FREE PLATES –PRICE–

ANP79フリープレート 価格表

–A7000系–(Al–Zn–Mg–Cu系アルミニウム合金)


4面フライス(圧延)


6面フライス

規格変更 紫文字表示

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

COPPER PLATES OXYGEN FREE COPPER PLATES

タフピッチ銅プレート/無酸素銅プレート


4面フライス(圧延)

24h 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24plate/

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック:P.223

Price 価格

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1~4	5~19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

●大サイズ価格(例)L–P79LNM–600–180–20のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
600	×	40	=	24,000(円)

■細長サイズ H–P79LN□ 4面フライス(上下面圧延)

型式	A	B \ T	8	10	15	20	25	30	35
H–P79LN□	10 ~ 30	10~19.5	760	760	760	760	760	760	760
	30.5~ 50		1,430	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,540
	50.5~ 100		1,350	1,350	1,500	1,630	1,680	1,680	1,790
	100.5~ 150		2,080	2,080	2,290	2,500	2,710	2,710	2,920
	150.5~ 200		2,770	2,620	2,920	3,210	3,500	3,500	3,790
	200.5~ 250		3,370	3,190	3,370	3,750	4,130	4,130	4,880
	250.5~ 300		3,890	3,670	3,890	4,350	5,040	5,040	5,500
	300.5~ 350		4,330	4,060	4,330	4,870	5,420	5,420	6,500
	350.5~ 500		5,310	4,960	5,310	6,020	6,730	6,940	7,790
	500.5~ 600		6,420	6,230	6,690	7,610	8,520	8,890	10,080
	600.5~ 700		6,500	7,040	7,690	8,670	9,750	10,400	11,920
	700.5~ 800		7,500	8,120	8,750	9,750	11,670	11,870	13,750
	800.5~1000		9,000	9,450	10,200	11,400	12,750	13,950	16,500

■大サイズ L–P79LN□ 4面フライス(上下面圧延)

型式	A	B \ T	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50
L–P79LN□	250 ~ 500	20~50	AX13	AX14	AX20	AX23	AX27	AX32	AX36	AX41	AX45	AX51
	500.5~ 950	50.5~100	AX12	AX14	AX19	AX22	AX26	AX31	AX36	AX40	AX45	AX50
	950.5~1000		AX11	AX13	AX18	AX21	AX26	AX30	AX35	AX39	AX44	AX49
	500.5~ 900	100.5~150	AX16	AX18	AX26	AX31	AX37	AX44	AX51	AX58	AX65	AX70
	900.5~1000		AX15	AX18	AX25	AX30	AX37	AX43	AX49	AX57	AX64	AX70
	500.5~ 850	150.5~200	AX20	AX23	AX33	AX40	AX48	AX57	AX66	AX74	AX83	AX93
	850.5~1000		AX19	AX22	AX32	AX39	AX48	AX57	AX65	AX74	AX83	AX92
	500.5~ 800	200.5~250	AX22	AX27	AX37	AX48	AX59	AX71	AX80	AX92	AX103	AX115
	800.5~1000		AX21	AX25	AX36	AX47	AX59	AX69	AX80	AX91	AX102	AX113
	500.5~ 750	250.5~300	AX26	AX31	AX44	AX57	AX71	AX84	AX95	AX110	AX123	AX136
	750.5~1000		AX25	AX30	AX43	AX55	AX69	AX82	AX95	AX108	AX120	AX134

■細長サイズ H–P79F□□ (6面フライス)

型式	A	B \ T	6~7.5	8~9.5	10~11.5	12~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5
H–P79F□□	10 ~ 30	10~19.5	800	800	830	830	830	830	830	830
	30.5~ 50		1,640	1,640	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
	50.5~ 100		3,010	3,010	3,010	3,010	2,500	2,500	2,500	2,500
	100.5~ 150		4,590	4,590	4,590	4,590	3,130	3,130	3,130	3,130
	150.5~ 200		5,840	5,840	5,840	5,840	4,380	4,380	4,380	4,380
	200.5~ 250		7,500	7,500	7,500	7,500	5,250	5,250	5,250	5,250
	250.5~ 300		6,880	6,880	6,880	6,880	5,960	5,960	5,960	5,960
	300.5~ 350		5,420	5,150	5,150	8,130	6,500	6,500	6,500	6,500
	350.5~ 500		6,370	6,370	6,370	7,080	7,790	7,790	7,790	7,790
	500.5~ 700		11,250	11,620	11,620	12,500	13,750	13,750	13,750	13,750

■大サイズ L–P79F□□ (6面フライス)

型式	A	B \ T	6~7.5	8~9.5	10~11.5	12~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5	25~29.5	30~34.5	35~39.5	40~50
L–P79F□□	250 ~ 350	20~30	AX14	AX15	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18	AX19	AX20	AX22	AX25
	350.5~ 500		AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX18	AX19	AX21	AX24	AX26
	500.5~ 700		AX16	AX16	AX16	AX18	AX18	AX18	AX19	AX19	AX19	AX23	AX24	AX29
	250.5~ 350	30.5~50	AX29	AX29	AX30	AX31	AX39	AX40	AX40	AX41	AX42	AX47	AX52	AX63
	350.5~ 500		AX29	AX29	AX30	AX31	AX39	AX40	AX40	AX41	AX42	AX47	AX52	AX63
	500.5~ 700		AX29	AX29	AX30	AX31	AX39	AX40	AX41	AX42	AX42	AX47	AX52	AX63
	500.5~ 600	50.5~100	AX36	AX37	AX37	AX39	AX49	AX50	AX51	AX52	AX51	AX58	AX63	AX77
	600.5~ 700		AX36	AX37	AX37	AX39	AX50	AX51	AX52	AX53	AX51	AX58	AX63	AX77
	500.5~ 600	100.5~146	AX52	AX53	AX54	AX55	AX56	AX57	AX58	AX59	AX58	AX64	AX71	AX86
	600.5~ 700		AX50	AX51	AX52	AX53	AX55	AX56	AX57	AX58	AX56	AX64	AX71	AX86
	500.5~ 600	145.5~200	AX66	AX68	AX69	AX70	AX72	AX73	AX75	AX76	AX74	AX84	AX93	AX112
	600.5~ 700		AX68	AX69	AX70	AX72	AX73	AX75	AX76	AX78	AX75	AX85	AX93	AX112
	500.5~ 600	200.5~250	AX78	AX80	AX81	AX83	AX84	AX86	AX88	AX90	AX91	AX103	AX116	AX135
	600.5~ 700		AX78	AX80	AX81	AX83	AX84	AX86	AX88	AX90	AX91	AX104	AX116	AX136
	500.5~ 600	250.5~300	AX89	AX91	AX93	AX95	AX97	AX99	AX101	AX103	AX104	AX117	AX132	AX160
	600.5~ 700		AX89	AX91	AX93	AX95	AX97	AX99	AX101	AX103	AX104	AX117	AX133	AX160



RoHS

型式	M 材質
CTA	タフピッチ銅 JIS H3100 C1100P
CJA	無酸素銅 JIS H3100 C1020P



A≧B

※上下面は素材のままとなるため、擦り傷がある場合があります。

Order 注文例

型式	–	A	–	B	–	T
CTA		200		150		10

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

(例)CTA–200–150–10のとき

A寸法	×	面積単価	=	価格(1円単位は切捨)
200	×	49	=	9,800(円)

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.81

数量	1~4	5~19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

■タフピッチ銅

型式	A 指定1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
CTA (フリーサイズ)	25~ 50	25	AX18	AX19	AX21	AX25	AX29	AX35	AX37	AX39	AX41	AX45
	51~ 75		AX14	AX15	AX16	AX19	AX23	AX27	AX30	AX31	AX33	AX37
	76~100		AX12	AX13	AX15	AX17	AX20	AX25	AX27	AX28	AX31	AX34
	101~200		AX12	AX13	AX15	AX18	AX17	AX21	AX23	AX27	AX27	AX31
	201~250		AX10	AX11	AX12	AX14	AX17	AX21	AX23	AX24	AX27	AX31
	40~ 50	40	AX19	AX20	AX22	AX26	AX31	AX37	AX40	AX42	AX45	AX50
	51~ 75		AX18	AX19	AX21	AX25	AX29	AX35	AX39	AX41	AX45	AX50
	76~100		AX16	AX17	AX19	AX23	AX26	AX32	AX35	AX37	AX41	AX46
	101~200		AX16	AX16	AX18	AX20	AX23	AX28	AX31	AX33	AX38	AX43
	201~300		AX14	AX15	AX17	AX20	AX21	AX24	AX27	AX29	AX34	AX38
	60~ 75	60	AX24	AX25	AX29	AX34	AX37	AX40	AX44	AX47	AX54	AX61
	76~100		AX22	AX24	AX27	AX32	AX35	AX39	AX43	AX46	AX49	AX56
	101~200		AX19	AX20	AX23	AX28	AX31	AX38	AX43	AX46	AX53	AX61
	201~300		AX18	AX20	AX23	AX24	AX27	AX33	AX37	AX40	AX47	AX54
	80~100	80	AX24	AX26	AX30	AX36	AX42	AX51	AX57	AX61	AX64	AX81
	101~200		AX23	AX24	AX28	AX33	AX39	AX47	AX53	AX57	AX67	AX72
	201~300		AX23	AX22	AX26	AX29	AX34	AX41	AX44	AX47	AX55	AX64
	100~200	100	AX26	AX28	AX33	AX40	AX46	AX52	AX59	AX64	AX76	AX88
	201~300		AX22	AX25	AX29	AX33	AX38	AX46	AX52	AX56	AX67	AX77
	125~200	125	AX31	AX32	AX38	AX42	AX49	AX59	AX67	AX73	AX86	AX100
	201~300		AX33	AX32	AX38	AX43	AX49	AX60	AX68	AX74	AX87	AX101
	150~200	150	AX33	AX37	AX41	AX49	AX56	AX68	AX78	AX84	AX100	AX116
	201~300		AX32	AX35	AX42	AX50	AX58	AX69	AX79	AX86	AX103	AX119
	200~300	200	AX41	AX45	AX54	AX65	AX75	AX90	AX104	AX112	AX134	AX156
	250~300	250	AX46	AX51	AX61	AX72	AX84	AX101	AX116	AX126	AX151	AX176

■無酸素銅

型式	A 指定1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
CJA (フリーサイズ)	25~ 50	25	AX18	AX19	AX21	AX25	AX29	AX35	AX38	AX39	AX41	AX46
	51~ 75		AX14	AX15	AX17	AX20	AX23	AX28	AX30	AX32	AX34	AX38
	76~100		AX13	AX13	AX15	AX18	AX20	AX25	AX27	AX28	AX31	AX35
	101~200		AX12	AX13	AX15	AX17	AX20	AX24	AX26	AX28	AX28	AX35
	201~300		AX10	AX11	AX12	AX15	AX17	AX21	AX23	AX24	AX28	AX31
	40~ 50	40	AX19	AX20	AX23	AX27	AX31	AX37	AX40	AX43	AX45	AX51
	51~ 75		AX18	AX19	AX22	AX26	AX30	AX33	AX37	AX39	AX45	AX48
	76~100		AX16	AX17	AX19	AX23	AX27	AX32	AX36	AX38	AX42	AX47
	101~200		AX16	AX17	AX19	AX22	AX26	AX28	AX31	AX33	AX39	AX44
	201~300		AX14	AX15	AX17	AX19	AX23	AX27	AX31	AX33	AX38	AX43
	60~ 75	60	AX24	AX26	AX29	AX32	AX35	AX42	AX47	AX50	AX57	AX65
	76~100		AX23	AX24	AX27	AX30	AX33	AX41	AX45	AX48	AX56	AX63
	101~200		AX19	AX21	AX24	AX28	AX32	AX39	AX44	AX47	AX54	AX62
	201~300		AX18	AX19	AX22	AX27	AX31	AX34	AX38	AX41	AX48	AX61
	80~100	80	AX24	AX26	AX30	AX37	AX43	AX48	AX54	AX58	AX68	AX77
	101~200		AX22	AX27	AX28	AX34	AX39	AX48	AX54	AX58	AX68	AX79
	201~300		AX22	AX24	AX28	AX33	AX38	AX46	AX47	AX51	AX60	AX77
	100~200	100	AX26	AX29	AX34	AX40	AX47	AX57	AX65	AX70	AX82	AX95
	201~300		AX25	AX28	AX33	AX36	AX41	AX50	AX57	AX61	AX73	AX84
	125~200	125	AX33	AX36	AX43	AX51	AX53	AX65	AX73	AX79	AX94	AX109
	201~300		AX31	AX34	AX41	AX48	AX50	AX61	AX69	AX75	AX89	AX104
	150~200	150	AX35	AX39	AX46	AX55	AX64	AX77	AX88	AX95	AX113	AX132
	201~300		AX36	AX36	AX43	AX51	AX59	AX71	AX81	AX88	AX105	AX122
	200~300	200	AX47	AX46	AX55	AX66	AX76	AX92	AX106	AX115	AX137	AX160
	250~300	250	AX52	AX52	AX62	AX74	AX85	AX103	AX118	AX129	AX171	AX200

■精度基準

(最大値)

平面度(1000mmに対して)	2mm
基準面直角度	100mmに対し0.015
全周面取り	C0.3以下

寸法公差							
A・B	100mm以下			101mm以上			
	±0.2			±0.3			
T	T5	T6・8	T10・12	T15~20	T25	T30	
	±0.18	±0.23	±0.28	±0.35	±0.55	±0.66	

Alteration 追加工

型式	–	A	–	B	–	T	–(BC・CCA…etc.)
CTA		300		200		12	BC195

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	BC	幅(B寸法)変更 B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 15≦BC≦249	800

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 …→ CCA5–CCD5	500/1コーナー

ミスミ FAメカ2009 ご指定サイズのCADを提供! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

COPPER·BRASS FREE PLATES

銅・真鍮フリープレート

ータフピッチ銅・無酸素銅・クローム銅・真鍮板ー

4面フライス（圧延）


6面フライス

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

■タフピッチ銅の特長
一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れています。

■無酸素銅の特長
市販される銅の中で最高純度品。酸素を含まず、高温に加熱した際にもろくなる現象（水素ぜい化）を起こしません。

■クローム銅の特長
機械的強度に優れ、高温時の耐摩耗性に優れています。

■真鍮板の特長
強度が高く展延性に優れています。

RoHS



型式	M 材質
CTAP□	タフピッチ銅　JIS H3100 C1100P—1/4
CJAP□	無酸素銅　JIS H3100 C1020P—1/2
CCSP□	クローム銅　JIS Z3234 2級
C28P□	真鍮板　JIS H3100 C2801P—1/4

（圧延）C□□PL　（フライス加工）C□□PF



型式 Type	上下面仕上	指定0.1mm単位 A	指定0.1mm単位 B	T 選択・指定
CTAP（タフピッチ銅） CJAP（無酸素銅） CCSP（クローム銅） C28P（真鍮板）	※L（圧延）	6〜300	6〜300	5・6・8・10・12・15・20・25・30
	F（フライス加工）	16〜300	6〜300	3〜30（指定0.1mm単位）

CCSP（クローム銅）のL（圧延）はT15以上は黒皮鍛造品となります。

■精度基準

（最大値）

項目	上下面仕上 L（圧延）	上下面仕上 F（フライス）
平行度（100mmに対し）	—	0.02以下
平面度（100mmに対し）	2mm（1000mmに対し）	0.02以下
直角度（100mmに対し）	0.02以下	
全周面取り	C0.1程度の糸面取り	

■板厚公差

上下面仕上	T					
	5	6・8	10・12	15・20	25	30
L（圧延）	±0.18	±0.23	±0.28	±0.35	±0.55	±0.66
F（フライス加工）	±0.05					

Order 注文例

型式					
Type	上下面仕上	— A	— B	— T	
C28P	F	— 255.3	— 221.1	— 18.9	

Delivery 出荷日　3 日目発送

Alteration 追加工

型式	— A	— B	— T	—（CKA・CKB…etc.）
C28PF	— 255.3	— 221.1	— 18.9	— CKT

	寸法公差変更（縮小）
Alterations	
Code	CKA・CKB・CKT
Spec.	寸法公差を下記に変更することができます。 ±0.05→±0.025 指定方法 A寸法のとき　CKA B寸法のとき　CKB T寸法のとき　CKT Code / ¥/1Code A（長さ） CKA 500 B（幅） CKB 500 T（板厚） CKT 500
¥/1Code	Spec.参照

Price 価格　（例）CTAPL—220.3—100—10のとき　A寸法 220.3 × 面積単価 35 ＝ 価格（1円単位は切捨） 7,710（円）

■数量スライド価格（1円単位切り捨て） P81

数量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

■CTAPL（タフピッチ銅　4面フライス圧延）

A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
6 〜 50	6〜10	A×47	A×49	A×51	A×61	A× 66	—	—	—	—
50.1〜100		A×12	A×12	A×13	A×16	A× 17	—	—	—	—
100.1〜150		A× 8	A× 9	A× 9	A×11	A× 12	—	—	—	—
150.1〜200		A× 7	A× 8	A× 8	A×10	A× 11	—	—	—	—
200.1〜250		A× 7	A× 7	A× 8	A× 9	A× 10	—	—	—	—
250.1〜300		A× 7	A× 7	A× 7	A× 9	A× 10	—	—	—	—
10.1〜 50	10.1〜15	A×47	A×49	A×51	A×61	A× 76	A× 90	A× 89	—	—
50.1〜100		A×11	A×12	A×13	A×15	A× 18	A× 22	A× 23	—	—
100.1〜150		A× 9	A×10	A×11	A×13	A× 15	A× 18	A× 19	—	—
150.1〜200		A× 8	A× 9	A×10	A×12	A× 14	A× 17	A× 18	—	—
200.1〜250		A× 8	A× 8	A× 9	A×11	A× 13	A× 16	A× 17	—	—
250.1〜300		A× 7	A× 8	A× 9	A×11	A× 12	A× 15	A× 17	—	—
15.1〜 50	15.1〜20	A×40	A×41	A×44	A×56	A× 64	A× 77	A× 84	A× 84	A× 93
50.1〜100		A×13	A×13	A×15	A×17	A× 20	A× 24	A× 28	A× 30	A× 33
100.1〜150		A×10	A×11	A×12	A×14	A× 17	A× 21	A× 24	A× 25	A× 28
150.1〜200		A× 9	A×10	A×11	A×13	A× 16	A× 19	A× 22	A× 24	A× 26
200.1〜250		A× 9	A× 9	A×11	A×13	A× 15	A× 18	A× 20	A× 21	A× 24
250.1〜300		A×8	A× 9	A×10	A×12	A× 14	A× 17	A× 18	A× 21	A× 23
20.1〜100	20.1〜30	A×31	A×33	A×37	A×43	A× 50	A× 60	A× 71	A× 80	A× 79
100.1〜150		A×12	A×13	A×15	A×18	A× 21	A× 25	A× 30	A× 33	A× 37
150.1〜200		A×11	A×12	A×14	A×17	A× 19	A× 23	A× 26	A× 29	A× 32
200.1〜250		A×11	A×12	A×13	A×16	A× 18	A× 21	A× 24	A× 27	A× 31
250.1〜300		A×10	A×11	A×13	A×15	A× 17	A× 19	A× 23	A× 27	A× 30
30.1〜100	30.1〜40	A×20	A×22	A×24	A×30	A× 34	A× 41	A× 48	A× 53	A× 61
100.1〜150		A×14	A×16	A×18	A×22	A× 24	A× 29	A× 34	A× 37	A× 43
150.1〜200		A×13	A×15	A×17	A×19	A× 22	A× 27	A× 30	A× 35	A× 40
200.1〜250		A×12	A×13	A×15	A×18	A× 21	A× 24	A× 29	A× 34	A× 39
250.1〜300		A×12	A×13	A×15	A×18	A× 19	A× 23	A× 28	A× 33	A× 38
40.1〜100	40.1〜60	A×24	A×26	A×30	A×36	A× 39	A× 48	A× 58	A× 67	A× 72
100.1〜150		A×19	A×21	A×24	A×27	A× 32	A× 36	A× 44	A× 51	A× 59
150.1〜200		A×17	A×18	A×21	A×26	A× 28	A× 34	A× 41	A× 48	A× 55
200.1〜250		A×16	A×18	A×21	A×23	A× 27	A× 32	A× 39	A× 46	A× 54
250.1〜300		A×16	A×17	A×19	A×22	A× 26	A× 32	A× 38	A× 45	A× 52
60.1〜100	60.1〜80	A×25	A×27	A×31	A×38	A× 44	A× 53	A× 60	A× 71	A× 81
100.1〜150		A×23	A×25	A×29	A×35	A× 38	A× 46	A× 56	A× 66	A× 76
150.1〜200		A×21	A×23	A×27	A×30	A× 35	A× 43	A× 52	A× 62	A× 71
200.1〜250		A×20	A×22	A×24	A×29	A× 34	A× 41	A× 50	A× 59	A× 69
250.1〜300		A×18	A×20	A×24	A×28	A× 33	A× 40	A× 49	A× 58	A× 67
80.1〜150	80.1〜100	A×30	A×33	A×38	A×43	A× 50	A× 60	A× 74	A× 87	A×101
150.1〜200		A×25	A×28	A×33	A×37	A× 43	A× 51	A× 63	A× 75	A× 87
200.1〜250		A×24	A×27	A×32	A×35	A× 41	A× 49	A× 61	A× 72	A× 84
250.1〜300		A×22	A×24	A×29	A×34	A× 40	A× 48	A× 59	A× 71	A× 82
100.1〜150	100.1〜146	A×35	A×39	A×46	A×55	A× 64	A× 77	A× 95	A×113	A×132
150.1〜200		A×33	A×36	A×43	A×51	A× 60	A× 72	A× 89	A×106	A×123
200.1〜250		A×31	A×35	A×41	A×49	A× 57	A× 69	A× 86	A×102	A×119
250.1〜300		A×31	A×34	A×40	A×48	A× 56	A× 67	A× 83	A×100	A×116
146.1〜250	146.1〜200	A×47	A×53	A×63	A×75	A× 87	A×104	A×130	A×156	A×182
250.1〜300		A×41	A×45	A×54	A×64	A× 74	A× 89	A×112	A×134	A×156
200.1〜300	200.1〜250	A×55	A×61	A×73	A×87	A×100	A×121	A×151	A×182	A×212
250.1〜300	250.1〜300	A×59	A×66	A×79	A×94	A×109	A×131	A×164	A×197	A×230

■CTAPF（タフピッチ銅　6面フライス）

A	B \ T	3〜3.9	4〜4.9	5〜5.9	6〜7.9	8〜9.9	10〜14.9	15〜19.9	20〜24.9	25〜30
16 〜 50	6〜10	A×27	A×31	A×31	A×35	A× 40	—	—	—	—
50.1〜100		A×19	A×21	A×20	A×23	A× 26	—	—	—	—
100.1〜150		A×12	A×14	A×14	A×16	A× 18	—	—	—	—
16 〜 50	10.1〜15	A×28	A×32	A×33	A×37	A× 40	A× 43	—	—	—
50.1〜100		A×16	A×18	A×18	A×20	A× 23	A× 26	—	—	—
100.1〜150		A×13	A×15	A×15	A×17	A× 20	A× 22	—	—	—
150.1〜200		—	—	—	A×16	A× 18	A× 20	—	—	—
200.1〜250		—	—	—	A×15	A× 17	A× 19	—	—	—
250.1〜300		—	—	—	A×15	A× 17	A× 17	—	—	—
16 〜 50	15.1〜20	A×30	A×33	A×34	A×36	A× 42	A× 46	A× 50	—	—
50.1〜100		A×17	A×19	A×19	A×22	A× 25	A× 28	A× 32	—	—
100.1〜150		A×14	A×16	A×16	A×19	A× 21	A× 25	A× 27	—	—
150.1〜200		—	—	—	A×17	A× 20	A× 23	A× 25	—	—
200.1〜250		—	—	—	A×16	A× 19	A× 22	A× 22	—	—
250.1〜300		—	—	—	A×16	A× 18	A× 19	A× 21	—	—
20.1〜100	20.1〜25	A×21	A×24	A×25	A×28	A× 32	A× 37	A× 43	A× 48	—
100.1〜150		A×15	A×17	A×18	A×20	A× 23	A× 27	A× 30	A× 33	—
150.1〜200		—	—	—	A×19	A× 21	A× 25	A× 27	A× 29	—
200.1〜250		—	—	—	A×18	A× 20	A× 22	A× 25	A× 28	—
250.1〜300		—	—	—	A×17	A× 18	A× 21	A× 24	A× 27	—
25.1〜100	25.1〜40	A×22	A×25	A×26	A×30	A× 36	A× 42	A× 49	A× 54	A× 60
100.1〜150		A×18	A×20	A×21	A×25	A× 28	A× 33	A× 38	A× 41	A× 46
150.1〜200		—	—	—	A×23	A× 25	A× 29	A× 34	A× 39	A× 44
200.1〜250		—	—	—	A×21	A× 23	A× 28	A× 32	A× 37	A× 42
250.1〜300		—	—	—	A×19	A× 22	A× 27	A× 32	A× 36	A× 41
40.1〜100	40.1〜60	A×25	A×28	A×30	A×35	A× 40	A× 47	A× 55	A× 64	A× 73
100.1〜150		A×23	A×26	A×27	A×32	A× 35	A× 41	A× 48	A× 56	A× 64
150.1〜200		—	—	—	A×27	A× 31	A× 38	A× 45	A× 53	A× 60
200.1〜250		—	—	—	A×26	A× 30	A× 37	A× 44	A× 51	A× 58
250.1〜300		—	—	—	A×25	A× 29	A× 36	A× 43	A× 50	A× 57
60.1〜100	60.1〜80	A×27	A×30	A×32	A×37	A× 43	A× 53	A× 59	A× 69	A× 78
100.1〜150		A×28	A×31	A×33	A×39	A× 42	A× 52	A× 62	A× 72	A× 82
150.1〜200		—	—	—	A×34	A× 39	A× 49	A× 58	A× 68	A× 77
200.1〜250		—	—	—	A×33	A× 38	A× 47	A× 56	A× 65	A× 75
250.1〜300		—	—	—	A×32	A× 37	A× 46	A× 55	A× 64	A× 73
80.1〜150	80.1〜100	A×34	A×38	A×41	A×44	A× 51	A× 63	A× 76	A× 88	A×101
150.1〜200		—	—	—	A×41	A× 47	A× 59	A× 71	A× 83	A× 95
200.1〜250		—	—	—	A×40	A× 46	A× 57	A× 69	A× 80	A× 92
250.1〜300		—	—	—	A×39	A× 44	A× 56	A× 67	A× 78	A× 90
100.1〜150	100.1〜146	A×45	A×50	A×53	A×62	A× 71	A× 89	A×108	A×126	A×144
150.1〜200		—	—	—	A×58	A× 67	A× 84	A×101	A×118	A×135
200.1〜250		—	—	—	A×56	A× 64	A× 81	A× 97	A×114	A×131
250.1〜300		—	—	—	A×53	A× 61	A× 77	A× 94	A×110	A×126
146.1〜250	146.1〜200	—	—	—	—	A× 84	A×107	A×129	A×152	A×175
250.1〜300		—	—	—	—	A× 80	A×102	A×125	A×147	A×169
200.1〜300	200.1〜250	—	—	—	—	A× 99	A×127	A×155	A×182	A×210
250.1〜300	250.1〜300	—	—	—	—	A×118	A×151	A×185	A×218	A×251

■CJAPL（無酸素銅　4面フライス圧延）

A	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
6 〜 50	6〜10	A×47	A×50	A×53	A×64	A× 69	—	—	—	—
50.1〜100		A×12	A×12	A×13	A×16	A× 17	—	—	—	—
100.1〜150		A× 8	A× 9	A× 9	A×11	A× 12	—	—	—	—
150.1〜200		A× 7	A× 8	A× 8	A×10	A× 11	—	—	—	—
200.1〜250		A× 7	A× 7	A× 8	A× 9	A× 11	—	—	—	—
250.1〜300		A× 7	A× 7	A× 8	A× 9	A× 10	—	—	—	—
10.1〜 50	10.1〜15	A×47	A×50	A×53	A×64	A× 79	A× 93	A× 93	—	—
50.1〜100		A×12	A×12	A×13	A×16	A× 18	A× 22	A× 23	—	—
100.1〜150		A× 9	A×10	A×11	A×13	A× 15	A× 18	A× 20	—	—
150.1〜200		A× 8	A× 9	A×10	A×12	A× 14	A× 17	A× 18	—	—
200.1〜250		A× 8	A× 8	A× 9	A×11	A× 13	A× 16	A× 17	—	—
250.1〜300		A× 8	A× 8	A× 9	A×11	A× 13	A× 15	A× 17	—	—
15.1〜 50	15.1〜20	A× 40	A×43	A×47	A×57	A× 64	A× 79	A× 86	A× 89	A× 94
50.1〜100		A×13	A×13	A×15	A×18	A× 20	A× 25	A× 28	A× 30	A× 33
100.1〜150		A×10	A×11	A×12	A×15	A× 17	A× 21	A× 24	A× 26	A× 29
150.1〜200		A× 9	A×10	A×11	A×14	A× 16	A× 19	A× 22	A× 24	A× 27
200.1〜250		A× 9	A× 9	A×11	A×13	A× 15	A× 18	A× 20	A× 21	A× 24
250.1〜300		A× 9	A× 9	A×10	A×12	A× 14	A× 17	A× 18	A× 21	A× 23
20.1〜100	20.1〜30	A×31	A×34	A×37	A×46	A× 51	A× 64	A× 71	A× 83	A× 80
100.1〜150		A×13	A×13	A×15	A×18	A× 21	A× 26	A× 30	A× 33	A× 38
150.1〜200		A×12	A×12	A×14	A×17	A× 20	A× 24	A× 27	A× 29	A× 33
200.1〜250		A×11	A×12	A×13	A×16	A× 18	A× 22	A× 24	A× 28	A× 32
250.1〜300		A×11	A×11	A×13	A×15	A× 17	A× 20	A× 23	A× 27	A× 31
30.1〜100	30.1〜40	A×20	A×22	A×25	A×30	A× 35	A× 42	A× 49	A× 54	A× 62
100.1〜150		A×15	A×16	A×18	A×22	A× 24	A× 29	A× 35	A× 38	A× 43
150.1〜200		A×14	A×15	A×17	A×19	A× 23	A× 27	A× 31	A× 36	A× 41
200.1〜250		A×12	A×13	A×15	A×19	A× 22	A× 25	A× 29	A× 34	A× 39
250.1〜300		A×12	A×13	A×15	A×18	A× 20	A× 24	A× 29	A× 34	A× 38
40.1〜100	40.1〜60	A×24	A×27	A×31	A×37	A× 40	A× 49	A× 59	A× 69	A× 74
100.1〜150		A×19	A×21	A×25	A×28	A× 33	A× 39	A× 45	A× 52	A× 60
150.1〜200		A×17	A×19	A×22	A×26	A× 28	A× 34	A× 42	A× 49	A× 57
200.1〜250		A×16	A×18	A×21	A×23	A× 27	A× 34	A× 40	A× 47	A× 55
250.1〜300		A×16	A×17	A×19	A×23	A× 27	A× 32	A× 39	A× 46	A× 53
60.1〜100	60.1〜80	A×25	A×27	A×32	A×38	A× 45	A× 54	A× 61	A× 72	A× 83
100.1〜150		A×23	A×25	A×30	A×35	A× 38	A× 47	A× 57	A× 67	A× 78
150.1〜200		A×21	A×24	A×28	A×31	A× 36	A× 43	A× 53	A× 63	A× 73
200.1〜250		A×21	A×21	A×25	A×30	A× 34	A× 42	A× 51	A× 61	A× 70
250.1〜300		A×19	A×21	A×24	A×29	A× 34	A× 41	A× 50	A× 59	A× 69
80.1〜150	80.1〜100	A×30	A×33	A×39	A×44	A× 51	A× 61	A× 75	A× 89	A×103
150.1〜200		A×26	A×28	A×34	A×37	A× 43	A× 52	A× 65	A× 77	A× 89
200.1〜250		A×23	A×25	A×30	A×36	A× 42	A× 50	A× 62	A× 74	A× 86
250.1〜300		A×22	A×25	A×29	A×35	A× 41	A× 49	A× 61	A× 72	A× 84
100.1〜150	100.1〜146	A×36	A×40	A×47	A×56	A× 65	A× 79	A× 97	A×116	A×134
150.1〜200		A×34	A×37	A×44	A×52	A× 61	A× 73	A× 91	A×109	A×126
200.1〜250		A×32	A×35	A×42	A×50	A× 58	A× 70	A× 87	A×105	A×122
250.1〜300		A×31	A×35	A×41	A×49	A× 57	A× 68	A× 85	A×102	A×119
146.1〜250	146.1〜200	A×48	A×54	A×64	A×76	A× 88	A×107	A×133	A×159	A×186
250.1〜300		A×41	A×46	A×55	A×65	A× 76	A× 91	A×114	A×137	A×160
200.1〜300	200.1〜250	A×56	A×62	A×75	A× 89	A×103	A×124	A×155	A×186	A×217
250.1〜300	250.1〜300	A×60	A×67	A×81	A× 96	A×111	A×134	A×168	A×202	A×236

■CJAPF（無酸素銅　6面フライス）

A	B \ T	3〜3.9	4〜4.9	5〜5.9	6〜7.9	8〜9.9	10〜14.9	15〜19.9	20〜24.9	25〜30
16 〜 50	6〜10	A×27	A×31	A×31	A×35	A× 40	—	—	—	—
50.1〜100		A×19	A×21	A×20	A×23	A× 27	—	—	—	—
100.1〜150		A×12	A×14	A×14	A×16	A× 18	—	—	—	—
16 〜 50	10.1〜15	A×28	A×32	A×33	A×37	A× 40	A× 43	—	—	—
50.1〜100		A×16	A×18	A×18	A×20	A× 23	A× 26	—	—	—
100.1〜150		A×13	A×15	A×15	A×17	A× 20	A× 22	—	—	—
150.1〜200		—	—	—	A×16	A× 18	A× 21	—	—	—
200.1〜250		—	—	—	A×15	A× 17	A× 20	—	—	—
250.1〜300		—	—	—	A×15	A× 17	A× 18	—	—	—
16 〜 50	15.1〜20	A×30	A×33	A×34	A×36	A× 42	A× 46	A× 50	—	—
50.1〜100		A×17	A×19	A×19	A×22	A× 25	A× 29	A× 32	—	—
100.1〜150		A×14	A×16	A×16	A×19	A× 21	A× 25	A× 28	—	—
150.1〜200		—	—	—	A×17	A× 20	A× 23	A× 26	—	—
200.1〜250		—	—	—	A×17	A× 19	A× 22	A× 22	—	—
250.1〜300		—	—	—	A×16	A× 18	A× 19	A× 22	—	—
20.1〜100	20.1〜25	A×21	A×24	A×25	A×28	A× 33	A× 38	A× 43	A× 48	—
100.1〜150		A×15	A×17	A×18	A×20	A× 23	A× 27	A× 31	A× 33	—
150.1〜200		—	—	—	A×19	A× 22	A× 25	A× 28	A× 29	—
200.1〜250		—	—	—	A×18	A× 21	A× 22	A× 25	A× 28	—
250.1〜300		—	—	—	A×17	A× 19	A× 21	A× 24	A× 27	—
25.1〜100	25.1〜40	A×23	A×25	A×27	A×31	A× 36	A× 43	A× 50	A× 55	A× 61
100.1〜150		A×18	A×20	A×22	A×25	A× 29	A× 33	A× 39	A× 42	A× 47
150.1〜200		—	—	—	A×23	A× 26	A× 29	A× 34	A× 39	A× 44
200.1〜250		—	—	—	A×21	A× 23	A× 28	A× 33	A× 38	A× 43
250.1〜300		—	—	—	A×19	A× 22	A× 27	A× 32	A× 37	A× 42
40.1〜100	40.1〜60	A×25	A×28	A×30	A×35	A× 40	A× 47	A× 56	A× 65	A× 74
100.1〜150		A×23	A×26	A×28	A×32	A× 36	A× 41	A× 49	A× 57	A× 65
150.1〜200		—	—	—	A×27	A× 31	A× 39	A× 46	A× 54	A× 61
200.1〜250		—	—	—	A×26	A× 30	A× 37	A× 45	A× 52	A× 59
250.1〜300		—	—	—	A×25	A× 29	A× 36	A× 43	A× 51	A× 58
60.1〜100	60.1〜80	A×27	A×30	A×32	A×38	A× 41	A× 50	A× 60	A× 70	A× 79
100.1〜150		A×28	A×32	A×34	A×37	A× 43	A× 53	A× 63	A× 74	A× 84
150.1〜200		—	—	—	A×34	A× 40	A× 50	A× 59	A× 69	A× 79
200.1〜250		—	—	—	A×33	A× 38	A× 48	A× 57	A× 67	A× 76
250.1〜300		—	—	—	A×32	A× 37	A× 47	A× 56	A× 65	A× 74
80.1〜150	80.1〜100	A×34	A×38	A×41	A×45	A× 52	A× 64	A× 77	A× 90	A×103
150.1〜200		—	—	—	A×42	A× 48	A× 60	A× 73	A× 85	A× 97
200.1〜250		—	—	—	A×40	A× 46	A× 58	A× 70	A× 82	A× 93
250.1〜300		—	—	—	A×39	A× 45	A× 57	A× 68	A× 80	A× 91
100.1〜150	100.1〜146	A×45	A×50	A×54	A×63	A× 72	A× 91	A×110	A×128	A×147
150.1〜200		—	—	—	A×59	A× 68	A× 85	A×103	A×120	A×138
200.1〜250		—	—	—	A×57	A× 65	A× 82	A× 99	A×116	A×133
250.1〜300		—	—	—	A×54	A× 62	A× 79	A× 96	A×112	A×129
146.1〜250	146.1〜200	—	—	—	—	A× 85	A×109	A×132	A×155	A×178
250.1〜300		—	—	—	—	A× 81	A×104	A×127	A×150	A×173
200.1〜300	200.1〜250	—	—	—	—	A×101	A×129	A×158	A×186	A×214
250.1〜300	250.1〜300	—	—	—	—	A×120	A×154	A×188	A×222	A×256

クローム銅・真鍮板の価格表は次ページに掲載されています。

COPPER·BRASS FREE PLATES PRICE

銅・真鍮フリープレート 価格表

ークローム銅・真鍮板ー

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

Price 価格

（例）C28PL−255.3−100−10のとき

A寸法	×	面積単価	＝	価格（1円単位は切捨）
255.3	×	29	＝	7,400（円）

■数量スライド価格（円1円単位切り捨て）P.81

数　量	1〜4	5〜19
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

■CCSPL（クローム銅　4面フライス圧延）

A	B＼T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
6 〜 50	6〜10	AX 57	AX 60	AX 64	AX 79	AX 83	—	—	—	—
50.1〜100		AX 15	AX 16	AX 18	AX 21	AX 23	—	—	—	—
100.1〜150		AX 11	AX 12	AX 13	AX 16	AX 17	—	—	—	—
150.1〜200		AX 10	AX 11	AX 12	AX 14	AX 16	—	—	—	—
200.1〜250		AX 9	AX 10	AX 11	AX 14	AX 15	—	—	—	—
250.1〜300		AX 9	AX 10	AX 11	AX 13	AX 15	—	—	—	—
10.1〜 50	10.1〜15	AX 60	AX 63	AX 69	AX 83	AX 97	AX117	AX121	—	—
50.1〜100		AX 16	AX 17	AX 19	AX 23	AX 26	AX 32	AX 36	—	—
100.1〜150		AX 13	AX 14	AX 16	AX 19	AX 22	AX 27	AX 31	—	—
150.1〜200		AX 12	AX 13	AX 15	AX 18	AX 21	AX 25	AX 27	—	—
200.1〜250		AX 11	AX 12	AX 14	AX 17	AX 20	AX 22	AX 26	—	—
250.1〜300		AX 11	AX 12	AX 14	AX 16	AX 18	AX 21	AX 25	—	—
15.1〜 50	15.1〜20	AX 54	AX 57	AX 64	AX 79	AX 93	AX107	AX126	AX131	AX150
50.1〜100		AX 18	AX 20	AX 22	AX 27	AX 31	AX 37	AX 44	AX 49	AX 56
100.1〜150		AX 15	AX 17	AX 19	AX 23	AX 26	AX 32	AX 38	AX 40	AX 46
150.1〜200		AX 14	AX 15	AX 18	AX 21	AX 24	AX 28	AX 33	AX 38	AX 43
200.1〜250		AX 13	AX 15	AX 17	AX 20	AX 22	AX 26	AX 31	AX 36	AX 42
250.1〜300		AX 13	AX 14	AX 16	AX 18	AX 21	AX 25	AX 30	AX 35	AX 41
20.1〜100	20.1〜30	AX 29	AX 31	AX 36	AX 43	AX 50	AX 60	AX 73	AX 80	AX 89
100.1〜150		AX 20	AX 21	AX 25	AX 30	AX 35	AX 39	AX 47	AX 54	AX 62
150.1〜200		AX 18	AX 20	AX 23	AX 28	AX 30	AX 36	AX 43	AX 51	AX 59
200.1〜250		AX 17	AX 19	AX 22	AX 25	AX 28	AX 34	AX 42	AX 49	AX 57
250.1〜300		AX 17	AX 19	AX 20	AX 24	AX 27	AX 33	AX 41	AX 48	AX 55
30.1〜100	30.1〜40	AX 32	AX 35	AX 41	AX 50	AX 57	AX 69	AX 78	AX 90	AX104
100.1〜150		AX 24	AX 27	AX 31	AX 37	AX 39	AX 50	AX 58	AX 68	AX 79
150.1〜200		AX 22	AX 25	AX 27	AX 31	AX 36	AX 44	AX 54	AX 64	AX 74
200.1〜250		AX 21	AX 21	AX 25	AX 30	AX 35	AX 42	AX 52	AX 62	AX 72
250.1〜300		AX 19	AX 21	AX 25	AX 29	AX 34	AX 41	AX 51	AX 61	AX 70
40.1〜100	40.1〜60	AX 40	AX 45	AX 53	AX 63	AX 70	AX 85	AX 98	AX117	AX136
100.1〜150		AX 33	AX 36	AX 40	AX 47	AX 54	AX 65	AX 81	AX 97	AX112
150.1〜200		AX 28	AX 31	AX 37	AX 44	AX 51	AX 61	AX 76	AX 91	AX106
200.1〜250		AX 27	AX 30	AX 36	AX 42	AX 49	AX 59	AX 74	AX 88	AX103
250.1〜300		AX 26	AX 29	AX 35	AX 41	AX 48	AX 58	AX 72	AX 86	AX100
60.1〜100	60.1〜80	AX 44	AX 48	AX 58	AX 64	AX 74	AX 90	AX111	AX133	AX155
100.1〜150		AX 38	AX 42	AX 51	AX 60	AX 70	AX 84	AX105	AX125	AX146
150.1〜200		AX 36	AX 40	AX 48	AX 57	AX 65	AX 79	AX 99	AX118	AX138
200.1〜250		AX 34	AX 38	AX 46	AX 55	AX 63	AX 76	AX 95	AX114	AX133
250.1〜300		AX 34	AX 37	AX 45	AX 53	AX 62	AX 74	AX 93	AX112	AX130
80.1〜150	80.1〜100	AX 51	AX 56	AX 67	AX 80	AX 93	AX112	AX140	AX167	AX195
150.1〜200		AX 44	AX 49	AX 58	AX 69	AX 80	AX 97	AX121	AX145	AX170
200.1〜250		AX 42	AX 47	AX 56	AX 67	AX 77	AX 93	AX117	AX140	AX164
250.1〜300		AX 41	AX 46	AX 55	AX 65	AX 76	AX 91	AX114	AX137	AX160
100.1〜150	100.1〜146	AX 66	AX 73	AX 88	AX105	AX121	AX146	AX183	AX220	AX258
150.1〜200		AX 62	AX 69	AX 83	AX 98	AX114	AX137	AX172	AX208	AX243
200.1〜250		AX 60	AX 66	AX 80	AX 95	AX110	AX132	AX166	AX201	AX235
250.1〜300		AX 58	AX 65	AX 78	AX 93	AX107	AX129	AX163	AX196	AX230
146.1〜250	146.1〜200	AX 91	AX102	AX123	AX145	AX168	AX202	AX255	AX308	AX361
250.1〜300		AX 78	AX 87	AX106	AX125	AX145	AX174	AX220	AX265	AX311
200.1〜300	200.1〜250	AX106	AX119	AX144	AX170	AX197	AX237	AX299	AX362	AX425
250.1〜300	250.1〜300	AX115	AX129	AX156	AX185	AX214	AX257	AX325	AX393	AX461

■CCSPF（クローム銅　6面フライス）

A	B＼T	3〜3.9	4〜4.9	5〜5.9	6〜7.9	8〜9.9	10〜14.9	15〜19.9	20〜24.9	25〜30
16 〜 50	6〜10	AX31	AX35	AX36	AX 41	AX 48	—	—	—	—
50.1〜100		AX22	AX25	AX24	AX 28	AX 33	—	—	—	—
100.1〜150		AX15	AX17	AX18	AX 20	AX 23	—	—	—	—
16 〜 50	10.1〜15	AX34	AX38	AX40	AX 45	AX 50	AX 57	—	—	—
50.1〜100		AX20	AX23	AX24	AX 28	AX 32	AX 38	—	—	—
100.1〜150		AX17	AX20	AX21	AX 24	AX 27	AX 33	—	—	—
150.1〜200		—	—	—	AX 22	AX 25	AX 29	—	—	—
200.1〜250		—	—	—	AX 21	AX 23	AX 27	—	—	—
250.1〜300		—	—	—	AX 19	AX 22	AX 27	—	—	—
16 〜 50	15.1〜20	AX37	AX41	AX43	AX 47	AX 55	AX 64	AX 73	—	—
50.1〜100		AX23	AX26	AX27	AX 31	AX 36	AX 44	AX 52	—	—
100.1〜150		AX20	AX22	AX23	AX 27	AX 31	AX 38	AX 42	—	—
150.1〜200		—	—	—	AX 25	AX 27	AX 33	AX 39	—	—
200.1〜250		—	—	—	AX 23	AX 26	AX 32	AX 37	—	—
250.1〜300		—	—	—	AX 22	AX 25	AX 31	AX 36	—	—
20.1〜100	20.1〜25	AX30	AX34	AX36	AX42	AX 49	AX 60	AX 72	AX 83	—
100.1〜150		AX22	AX24	AX26	AX30	AX 35	AX 41	AX 49	AX 55	—
150.1〜200		—	—	—	AX 28	AX 31	AX 38	AX 45	AX 52	—
200.1〜250		—	—	—	AX 25	AX 29	AX 36	AX 43	AX 50	—
250.1〜300		—	—	—	AX 25	AX 29	AX 35	AX 42	AX 49	—
25.1〜100	25.1〜40	AX34	AX39	AX42	AX 49	AX 54	AX 69	AX 83	AX 95	AX110
100.1〜150		AX28	AX31	AX34	AX 38	AX 44	AX 55	AX 67	AX 79	AX 91
150.1〜200		—	—	—	AX 35	AX 40	AX 52	AX 63	AX 74	AX 86
200.1〜250		—	—	—	AX 33	AX 39	AX 50	AX 61	AX 72	AX 83
250.1〜300		—	—	—	AX 33	AX 38	AX 49	AX 60	AX 70	AX 81
40.1〜100	40.1〜60	AX40	AX45	AX50	AX 59	AX 69	AX 87	AX 99	AX118	AX136
100.1〜150		AX38	AX43	AX43	AX 51	AX 59	AX 76	AX 94	AX111	AX129
150.1〜200		—	—	—	AX 47	AX 55	AX 72	AX 89	AX105	AX122
200.1〜250		—	—	—	AX 46	AX 53	AX 69	AX 86	AX102	AX118
250.1〜300		—	—	—	AX 45	AX 52	AX 68	AX 84	AX110	AX115
60.1〜100	60.1〜80	AX45	AX51	AX55	AX 61	AX 72	AX 93	AX115	AX137	AX158
100.1〜150		AX44	AX50	AX55	AX 65	AX 76	AX 99	AX122	AX145	AX168
150.1〜200		—	—	—	AX 61	AX 71	AX 93	AX115	AX137	AX159
200.1〜250		—	—	—	AX 59	AX 69	AX 90	AX111	AX133	AX154
250.1〜300		—	—	—	AX 58	AX 67	AX 88	AX109	AX130	AX151
80.1〜150	80.1〜100	AX58	AX61	AX67	AX 80	AX 93	AX122	AX150	AX179	AX208
150.1〜200		—	—	—	AX 75	AX 87	AX115	AX142	AX169	AX196
200.1〜250		—	—	—	AX 72	AX 84	AX111	AX137	AX163	AX190
250.1〜300		—	—	—	AX 71	AX 82	AX108	AX134	AX160	AX186
100.1〜150	100.1〜146	AX77	AX87	AX95	AX113	AX132	AX174	AX215	AX257	AX298
150.1〜200		—	—	—	AX107	AX124	AX164	AX203	AX242	AX282
200.1〜250		—	—	—	AX103	AX120	AX158	AX196	AX234	AX273
250.1〜300		—	—	—	AX100	AX116	AX153	AX191	AX228	AX266
146.1〜250	146.1〜200	—	—	—	—	AX160	AX212	AX264	AX316	AX368
250.1〜300		—	—	—	—	AX155	AX206	AX257	AX308	AX359
200.1〜300	200.1〜250	—	—	—	—	AX192	AX256	AX319	AX383	AX446
250.1〜300	250.1〜300	—	—	—	—	AX230	AX306	AX382	AX458	AX534

■C28PL（真鍮板　4面フライス圧延）

A	B＼T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
6 〜 50	6〜10	AX46	AX49	AX50	AX60	AX64	—	—	—	—
50.1〜100		AX11	AX12	AX13	AX15	AX16	—	—	—	—
100.1〜150		AX 8	AX 8	AX 9	AX10	AX11	—	—	—	—
150.1〜200		AX 7	AX 7	AX 8	AX 9	AX10	—	—	—	—
200.1〜250		AX 6	AX 7	AX 7	AX 9	AX10	—	—	—	—
250.1〜300		AX 6	AX 6	AX 7	AX 8	AX 9	—	—	—	—
10.1〜 50	10.1〜15	AX46	AX49	AX50	AX60	AX71	AX 89	AX 84	—	—
50.1〜100		AX11	AX11	AX12	AX14	AX17	AX 20	AX 21	—	—
100.1〜150		AX 9	AX 9	AX10	AX12	AX14	AX 17	AX 18	—	—
150.1〜200		AX 8	AX 8	AX 9	AX11	AX13	AX 15	AX 16	—	—
200.1〜250		AX 7	AX 8	AX 8	AX10	AX12	AX 14	AX 15	—	—
250.1〜300		AX 7	AX 7	AX 8	AX10	AX11	AX 14	AX 15	—	—
15.1〜 50	15.1〜20	AX37	AX40	AX43	AX54	AX60	AX 71	AX 80	AX 79	AX 86
50.1〜100		AX12	AX12	AX13	AX16	AX18	AX 22	AX 25	AX 26	AX 29
100.1〜150		AX 9	AX10	AX11	AX13	AX15	AX 19	AX 21	AX 23	AX 25
150.1〜200		AX 9	AX 9	AX10	AX12	AX14	AX 17	AX 19	AX 21	AX 23
200.1〜250		AX 8	AX 8	AX10	AX11	AX13	AX 16	AX 18	AX 20	AX 22
250.1〜300		AX 8	AX 8	AX 9	AX11	AX12	AX 15	AX 17	AX 18	AX 20
20.1〜100	20.1〜30	AX39	AX40	AX46	AX54	AX61	AX 74	AX 80	AX 88	AX 93
100.1〜150		AX11	AX12	AX13	AX16	AX19	AX 23	AX 26	AX 29	AX 32
150.1〜200		AX10	AX11	AX12	AX15	AX17	AX 21	AX 23	AX 27	AX 28
200.1〜250		AX10	AX10	AX12	AX14	AX16	AX 19	AX 22	AX 24	AX 27
250.1〜300		AX 9	AX10	AX11	AX14	AX15	AX 17	AX 20	AX 23	AX 26
30.1〜100	30.1〜40	AX18	AX19	AX22	AX26	AX31	AX 37	AX 43	AX 47	AX 53
100.1〜150		AX13	AX14	AX16	AX19	AX21	AX 26	AX 30	AX 35	AX 39
150.1〜200		AX12	AX13	AX15	AX17	AX20	AX 24	AX 28	AX 30	AX 35
200.1〜250		AX11	AX12	AX13	AX16	AX19	AX 21	AX 25	AX 29	AX 33
250.1〜300		AX10	AX11	AX13	AX16	AX18	AX 21	AX 25	AX 28	AX 32
40.1〜100	40.1〜60	AX21	AX23	AX27	AX32	AX34	AX 42	AX 50	AX 58	AX 66
100.1〜150		AX17	AX18	AX21	AX24	AX28	AX 34	AX 38	AX 44	AX 51
150.1〜200		AX15	AX16	AX19	AX22	AX26	AX 29	AX 35	AX 41	AX 48
200.1〜250		AX14	AX15	AX18	AX21	AX23	AX 28	AX 34	AX 40	AX 46
250.1〜300		AX14	AX15	AX17	AX19	AX23	AX 27	AX 33	AX 39	AX 45
60.1〜100	60.1〜80	AX22	AX24	AX27	AX33	AX38	AX 46	AX 56	AX 61	AX 70
100.1〜150		AX20	AX22	AX25	AX30	AX35	AX 40	AX 48	AX 56	AX 65
150.1〜200		AX18	AX20	AX23	AX28	AX30	AX 37	AX 45	AX 53	AX 61
200.1〜250		AX18	AX19	AX22	AX27	AX29	AX 35	AX 43	AX 51	AX 59
250.1〜300		AX17	AX19	AX22	AX26	AX28	AX 34	AX 42	AX 49	AX 57
80.1〜150	80.1〜100	AX26	AX28	AX33	AX39	AX43	AX 52	AX 63	AX 75	AX 86
150.1〜200		AX22	AX24	AX28	AX32	AX37	AX 44	AX 54	AX 64	AX 74
200.1〜250		AX21	AX23	AX25	AX30	AX35	AX 42	AX 52	AX 62	AX 71
250.1〜300		AX20	AX22	AX25	AX29	AX34	AX 41	AX 51	AX 60	AX 70
100.1〜150	100.1〜146	AX33	AX36	AX40	AX47	AX55	AX 66	AX 81	AX 97	AX112
150.1〜200		AX30	AX33	AX37	AX44	AX51	AX 62	AX 76	AX 90	AX105
200.1〜250		AX29	AX32	AX35	AX42	AX49	AX 59	AX 73	AX 87	AX101
250.1〜300		AX28	AX31	AX34	AX41	AX47	AX 57	AX 71	AX 84	AX 98
146.1〜250	146.1〜200	AX43	AX48	AX53	AX64	AX74	AX 89	AX110	AX132	AX153
250.1〜300		AX37	AX41	AX46	AX54	AX63	AX 76	AX 95	AX113	AX132
200.1〜300	200.1〜250	AX50	AX55	AX62	AX74	AX85	AX103	AX128	AX154	AX179
250.1〜300	250.1〜300	AX54	AX60	AX67	AX79	AX92	AX111	AX138	AX166	AX194

■C28PF（真鍮板　6面フライス）

A	B＼T	3〜3.9	4〜4.9	5〜5.9	6〜7.9	8〜9.9	10〜14.9	15〜19.9	20〜24.9	25〜30
16 〜 50	6〜10	AX27	AX30	AX30	AX34	AX 39	—	—	—	—
50.1〜100		AX18	AX20	AX20	AX22	AX 26	—	—	—	—
100.1〜150		AX12	AX13	AX13	AX15	AX 17	—	—	—	—
16 〜 50	10.1〜15	AX28	AX31	AX32	AX36	AX 38	AX 41	—	—	—
50.1〜100		AX15	AX17	AX17	AX19	AX 22	AX 24	—	—	—
100.1〜150		AX13	AX14	AX14	AX16	AX 19	AX 20	—	—	—
150.1〜200		—	—	—	AX15	AX 17	AX 19	—	—	—
200.1〜250		—	—	—	AX14	AX 16	AX 18	—	—	—
250.1〜300		—	—	—	AX14	AX 16	AX 17	—	—	—
16 〜 50	15.1〜20	AX29	AX32	AX33	AX35	AX 40	AX 44	AX 47	—	—
50.1〜100		AX16	AX18	AX18	AX21	AX 24	AX 26	AX 29	—	—
100.1〜150		AX13	AX15	AX15	AX17	AX 20	AX 23	AX 25	—	—
150.1〜200		—	—	—	AX16	AX 19	AX 21	AX 23	—	—
200.1〜250		—	—	—	AX15	AX 18	AX 20	AX 22	—	—
250.1〜300		—	—	—	AX15	AX 17	AX 19	AX 21	—	—
20.1〜100	20.1〜25	AX20	AX22	AX23	AX26	AX 30	AX 34	AX 39	AX 43	—
100.1〜150		AX14	AX16	AX16	AX19	AX 21	AX 25	AX 28	AX 30	—
150.1〜200		—	—	—	AX17	AX 20	AX 23	AX 25	AX 28	—
200.1〜250		—	—	—	AX17	AX 19	AX 21	AX 24	AX 27	—
250.1〜300		—	—	—	AX16	AX 18	AX 20	AX 23	AX 26	—
25.1〜100	25.1〜40	AX21	AX23	AX24	AX28	AX 33	AX 38	AX 44	AX 47	AX 53
100.1〜150		AX16	AX18	AX20	AX23	AX 26	AX 29	AX 34	AX 39	AX 41
150.1〜200		—	—	—	AX21	AX 23	AX 28	AX 32	AX 36	AX 38
200.1〜250		—	—	—	AX19	AX 22	AX 26	AX 31	AX 35	AX 37
250.1〜300		—	—	—	AX19	AX 22	AX 24	AX 28	AX 32	AX 36
40.1〜100	40.1〜60	AX23	AX25	AX27	AX31	AX 36	AX 42	AX 49	AX 56	AX 63
100.1〜150		AX21	AX23	AX25	AX29	AX 32	AX 39	AX 45	AX 49	AX 55
150.1〜200		—	—	—	AX26	AX 30	AX 36	AX 43	AX 46	AX 52
200.1〜250		—	—	—	AX25	AX 29	AX 35	AX 41	AX 44	AX 50
250.1〜300		—	—	—	AX24	AX 28	AX 34	AX 40	AX 43	AX 49
60.1〜100	60.1〜80	AX24	AX27	AX29	AX34	AX 39	AX 47	AX 56	AX 60	AX 68
100.1〜150		AX25	AX28	AX30	AX35	AX 38	AX 46	AX 54	AX 63	AX 71
150.1〜200		—	—	—	AX30	AX 35	AX 43	AX 51	AX 59	AX 67
200.1〜250		—	—	—	AX29	AX 34	AX 41	AX 49	AX 57	AX 65
250.1〜300		—	—	—	AX28	AX 33	AX 40	AX 48	AX 55	AX 63
80.1〜150	80.1〜100	AX31	AX34	AX37	AX42	AX 45	AX 56	AX 66	AX 77	AX 87
150.1〜200		—	—	—	AX37	AX 42	AX 52	AX 62	AX 72	AX 82
200.1〜250		—	—	—	AX35	AX 41	AX 50	AX 60	AX 69	AX79
250.1〜300		—	—	—	AX34	AX 40	AX 49	AX 58	AX 68	AX77
100.1〜150	100.1〜146	AX43	AX48	AX51	AX55	AX 63	AX 79	AX 94	AX109	AX124
150.1〜200		—	—	—	AX52	AX 59	AX 73	AX 88	AX102	AX116
200.1〜250		—	—	—	AX50	AX 57	AX 71	AX 84	AX 98	AX112
250.1〜300		—	—	—	AX47	AX 54	AX 68	AX 81	AX 95	AX108
146.1〜250	146.1〜200	—	—	—	—	AX 74	AX 93	AX112	AX131	AX150
250.1〜300		—	—	—	—	AX 70	AX 89	AX107	AX126	AX145
200.1〜300	200.1〜250	—	—	—	—	AX 87	AX110	AX133	AX156	AX180
250.1〜300	250.1〜300	—	—	—	—	AX104	AX131	AX159	AX187	AX214

形状加工品のご案内

24h 形状加工見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24keijou

サイトについての詳細は次ページ⇒

■特長：手間がかかる形状加工・穴加工の工程を省く事が出来ます。

形状加工サイトのみの対応　サイト・カタログ両対応

加工例	材質		加工対応サイズ（　）はカタログ掲載範囲 長さ	幅	厚み	カタログ掲載ページ
不等角コーナー 	構造用鋼 炭素鋼	SS400・S50C	50〜1000	50〜500	5〜80	—
		S55CN	50〜1000	50〜500	5〜80	
	特殊鋼	SKS93・SKS3・SKD11	50〜1000	50〜300	5〜60	
	ステンレス鋼	SUS303・SUS304	50〜500	50〜200	5〜50	
		SUS303焼鈍材・304焼鈍材	50〜500	50〜200	6.5〜50	
	アルミ合金	A5052P・52ハイプレート・A2017P・A7075P	50〜1400	50〜600	5〜50	
L型　凹型　凸型　傾斜型 	構造用鋼 炭素鋼	SS400・S50C	20〜1000（10〜200）	20〜500（10〜200）	5〜80（10〜100）	P.1139〜1143
		S55CN	20〜1000	20〜500	5〜80	—
	特殊鋼	SKS93・SKS3・SKD11	20〜1000 ※（10〜200）	20〜300 ※（10〜200）	5〜60 ※（10〜50）	P.1139〜1143 ※SKS93・SKD11のみ
	ステンレス鋼	SUS303・SUS304	20〜500 ※（10〜200）	20〜200 ※（10〜200）	5〜50 ※（10〜100）	P.1139〜1143 ※SUS303のみ
		SUS303焼鈍材・304焼鈍材	20〜500	20〜200	6.5〜50	—
	アルミ合金	A5052P・52ハイプレート・A2017P・A7075P	20〜1400 ※（10〜200）	20〜600 ※（10〜200）	5〜50 ※（10〜100）	P.1139〜1143 ※A5052Pのみ
側面加工（タップ・精度穴H7） 	構造用鋼 炭素鋼	SS400・S50C	50〜1000	50〜500	5〜80	—
		S55CN	50〜1000	50〜500	5〜80	
	特殊鋼	SKS93・SKS3・SKD11	50〜1000	50〜300	5〜60	
	ステンレス鋼	SUS303・SUS304	50〜500	50〜200	5〜50	
		SUS303焼鈍材・304焼鈍材	50〜500	50〜200	6.5〜50	
	アルミ合金	A5052P・52ハイプレート・A2017P・A7075P	50〜1400	50〜600	5〜50	
抜き穴加工 	炭素鋼 構造用鋼	SS400・S50C	50〜1000	50〜500	5〜80	—
		S55CN	50〜1000	50〜500	5〜80	
	特殊鋼	SKS93・SKS3・SKD11	50〜1000	50〜300	5〜60	
	ステンレス鋼	SUS303・SUS304	50〜500	50〜200	5〜50	
		SUS303焼鈍材・304焼鈍材	50〜500	50〜200	6.5〜50	
	アルミ合金	A5052P・52ハイプレート・A2017P・A7075P	50〜1400	50〜600	5〜50	
円形プレート 	構造用鋼 炭素鋼	SS400	外径 φ50〜800	内径 φ0〜100	—	P.1144〜1146
		S50C	外径 φ60〜300	内径 φ10〜100	—	P.1144〜1146
	ステンレス鋼	SUS303	外径 φ50〜300	内径 φ0〜100	—	P.1144〜1146
	アルミ合金	A5052P	外径 φ50〜800	内径 φ0〜100	—	P.1144〜1146
		A2017P	外径 φ50〜800	内径 φ0〜100	—	P.1144

ミスミ FAメカ2009　ご注文型番を自動生成!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

新商品

METAL PLATES GUIDE

『形状加工24時間見積りサイト』のご案内

24h 形状加工 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24keijou

【サイト内容】
追加工形状を選択後、ミスミ型番・納期・価格が自動生成、そのままご発注できるWEBサイトです。
【商品特長】手間がかかる形状加工・穴加工の工程を省く事が出来ます。

金属プレート http://misumi.jp/fa24keijou/

『形状加工24時間見積りサイト』

ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

■選定手順

1	形状選択	不等角コーナーカット、L凹凸・傾斜ブロック、側面穴加工(タップ・精度穴H7)、抜き穴○□、円形
2	仕様選択	材質・仕上方法・加工仕様・数量
3	商品自動抽出	ミスミ型番・納期・価格の表示
4	ご注文方法選択	WOSからご注文
		FAX注文書を印刷
		CSVデータダウンロード

※WOSご利用には、「ミスミECサービスご利用ID登録」、「WOSご利用ID登録」が必要です。 各形状詳細はP.1134

形状加工24時間見積りサイト画面イメージ

不等角

プレートコーナーを自由に選択(1角～4角)不等角にカットします。
逃げや挿入幅の無い箇所に便利!

不等角



L凹凸傾斜

様々なL・凹凸・傾斜のブランクに加工します。
ブロック部品・ベースプレートに最適!

L凹凸傾斜

側面タップ・精度穴

側面にタップ穴・精度穴(H7)を開けたプレート。
吊り穴・組付け用穴に最適!

側面タップ・精度穴

抜き穴○□

大穴(通し穴・精度穴H7・角穴)を開けたプレート。
手間と時間のかかる大穴をミスミで加工してご提供!

抜き穴○□

円形プレート

円形プレート(フラット・凹凸形状)に穴あけ加工を施します。
治具受けやインデックステーブルのベースに最適!

円形プレート

不等角コーナーカット

仕上げプレートの1～4角を0.1mm単位で不等角に加工します。

選定手順
1. 材質・仕上選択、サイズ入力
2. 下記図①②③④からコーナー選択
3. カット長さ入力(0.1㎜単位)
4. 数量入力
5. 『見積りをする』ボタンをクリック



■材質別対応表

対応材質	加工対象のプレート仕上・サイズ				
	仕上	サイズ	A(長さ)	B(幅)	T(板厚)
SS400・S50C・S55CN	6F・4F2RG 4F2G	標準	50～500	50～300	5～50
		大	501～1000	301～500	20～80
SKS93・SKS3・SKD11	6F・4F2RG 4F2G	標準	50～500	50～300	5～50
		大	50.1～1000	50.1～300	20～60
A5052P・52ハイプレシジョン A2017P・A7075P	4F 6F	標準	50～500	50～300	5～50
		大	200～1400	100～600	5～50
SUS303・SUS304	6F	標準	50～500	50～200	5～50
303・304焼鈍材					6.5～30

?材質・仕上により、加工不可領域があります。

■表面処理(大サイズ不可)

SS400・S50C・S55CN	四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ・三価クロムメッキ
A5052P・52ハイプレシジョン A2017P・A7075P	白アルマイト・黒アルマイト

?サイズにより長手側面に1～2箇所のつり穴(タップ穴)があく場合があります。

■出荷日

仕上	標準サイズ		大サイズ
	―	表面処理付	
4F/6F	3日目	5日目	5日目
4F2RG	5日目	8日目	8日目
4F2G			

※精度基準詳細は、WEB上の精度・加工範囲をご参照ください

側面加工 側面タップ穴&精度穴H7

仕上げプレートの指定加工側面に等ピッチでタップ穴・精度穴(H7)をあけます。

選定手順
1. 材質・仕上選択、サイズ入力
2. 穴加工面選択(A面とB面併用不可)
3. 穴数選択
4. ネジ呼び径選択
5. 穴間ピッチ寸法入力(1㎜単位)
6. 数量入力
7. 『見積りをする』ボタンをクリック



■側面タップ穴

呼び径(M)	ピッチ	有効深さ	サイズ 標準	サイズ 大
3	0.5	M×2	○	―
4	0.7			
5	0.8			
6	1			○
8	1.25			
10	1.5			
12	1.75			
14	2			
16	2			

?側面の奥行き(A面の場合、B寸法)がM×3以下の場合、貫通する場合があります。
?両面指定時、奥行きがM×4以下の場合、タップ穴が貫通します。

■側面精度穴(H7)

呼び径(D)	有効深さ(最大)	寸法精度	サイズ 標準	サイズ 大
2	10	●ピッチ精度【±0.02】 ●端面からの位置精度【±0.02】	○	―
2.5	15			
3	20			
4	25			
5	25			
6	30			
8	30			
10	30			

■加工限界



■穴と穴の最小距離(b)、穴と端面の最小距離[1](c)

対象	最小距離(b)/(1c)
下記を除く商品	2mm
アルミ大サイズ	5mm

新商品

METAL PLATES GUIDE

『形状加工24時間見積りサイト』のご案内

24h 形状加工見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24keijou

仕上げプレートをL型・凹型・凸型・傾斜型に形状加工します

選定手順

1 材質・仕上選択



2 サイズ入力

3 数量入力　数量 1

4 『見積りをする』ボタンをクリック　見積りをする

■材質別対応表

対応材質	加工対象のプレート仕上・サイズ					内溝R　選択（プレートTYPEのみ）
	仕上	サイズ	A（長さ）	B（幅）	T（板厚）	
SS400・S50C・S55CN	6F	標準	20～500	20～300	5～50	L≦20　5R・10R・15R・20R L＞20　6R・10R・15R・20R
		大	501～1000	301～500	20～80	L≦35　10R・15R・20R L＞35　15R・20R
SKS93・SKS3・SKD11		標準	20～500	20～300	5～50	L≦20　5R・10R・15R・20R L＞20　6R・10R・15R・20R
		大	50.1～1000	50.1～300	20～60	L≦35　10R・15R・20R L＞35　15R・20R
A5052P・52ハイプレシジョン A2017P・A7075P		標準	20～500	20～300	5～50	L≦20　5R・10R・15R・20R L＞20　6R・10R・15R・20R
		大	200～1400	100～600	5～50	L≦30　5R・10R・15R・20R 30＜L≦40　10R・15R・20R L＞40　15R・20R
SUS303・SUS304		標準	20～500	20～200	5～50	L≦20　5R・10R・15R・20R L＞20　6R・10R・15R・20R
303・304焼鈍材					6.5～30	

材質・仕上により、加工不可領域があります。

■表面処理（標準サイズのみとなります）

SS400・S50C・S55CN	四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ・三価クロムメッキ
A5052P・52ハイプレシジョン A2017P・A7075P	白アルマイト・黒アルマイト

サイズにより長手側面に1～2箇所のつり穴（タップ穴）があく場合があります。

■出荷日

仕上	標準サイズ		大サイズ
	―	表面処理付	―
4F/6F	3日目	5日目	5日目
4F2RG	5日目	8日目	8日目
4F2G			

※精度基準詳細は、WEB上の精度・加工範囲をご参照ください。

仕上げプレートに大穴（通し穴・精度穴H7・角穴を穴あけ加工します）

選定手順

1 材質・仕上選択

2 穴形状選択



3 穴位置・穴サイズ入力、穴種選択

4 数量入力　数量 1

5 『見積りをする』ボタンをクリック　見積りをする

■材質別対応表

対応材質	加工対象のプレート仕上・サイズ					穴加工　サイズ範囲
	仕上	サイズ	A（長さ）	B（幅）	T（板厚）	抜き穴□ 角R　選択
SS400・S50C・S55CN	6F 4F2RG 4F2G	標準	50～500	50～300	5～50	T≦20　5R・10R・15R・20R T＞20　6R・10R・15R・20R
		大	501～1000	301～500	20～80	T≦35　10R・15R・20R T＞35　15R・20R
SKS93・SKS3・SKD11	6F 4F2RG 4F2G	標準	50～500	50～300	5～50	T≦20　5R・10R・15R・20R T＞20　6R・10R・15R・20R
		大	50.1～1000	50.1～300	20～60	T≦35　10R・15R・20R T＞35　15R・20R
A5052P・52ハイプレシジョン A2017P・A7075P	4F 6F	標準	50～500	50～300	5～50	T≦20　5R・10R・15R・20R T＞20　6R・10R・15R・20R
		大	200～1400	100～600	5～50	T≦30　5R・10R・15R・20R 30＜T≦40　10R・15R・20R T＞40　15R・20R
SUS303・SUS304	6F	標準	50～500	50～200	5～50	T≦20　5R・10R・15R・20R T＞20　6R・10R・15R・20R
303・304焼鈍材					6.5～30	

材質・仕上により、加工不可領域があります。

■精度穴の寸法精度

端面からの位置・精度穴間の寸法精度：±0.02

■穴と穴の最小距離（b）

対象	必要距離
それ以外	2mm
アルミ大サイズ	10mm

■穴と端面の最小距離（'c）

対象	必要距離
それ以外	10mm
アルミ大サイズ	20mm



※精度基準詳細は、WEB上の精度・加工範囲をご参照ください。

■表面処理（標準サイズのみとなります）

SS400・S50C・S55CN	四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ・三価クロムメッキ
A5052P・52ハイプレシジョン A2017P・A7075P	白アルマイト・黒アルマイト

サイズにより長手側面に1～2箇所のつり穴（タップ穴）があく場合があります。

■出荷日

仕上	標準サイズ		大サイズ
	―	表面処理付	―
4F/6F	3日目	5日目	5日目
4F2RG	5日目	8日目	8日目
4F2G			

L型ブロック
−0.1mm単位指定−

納期短縮
24h 形状加工 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24keijou

RoHS

型式 並級	型式 精級	M 材質
SSLF	SSLG	SS400
SCLF	SCLG	S50C
SULF	—	SUS303
ALLF	—	A5052P
SKLF	—	SKS93
SDLF	—	SKD11





■並級

型式	指定0.1mm単位 A	B	L	C	D
SSLF SCLF SULF ALLF SKLF SDLF	10.0〜200.0	※ 10.0〜100.0	10.0〜200.0	5.0〜200.0 (C≦A)	5.0〜100.0 (B−D≦80.0 D≦B)

■精級

型式	指定0.1mm単位 A	B	L	C	D
SSLG SCLG	10.0〜160.0	10.0〜100.0	10.0〜100.0	5.0〜160.0 (C≦A)	5.0〜100.0 (B−D≦60.0 D≦B)

※SKLF・SDLFはB10.0〜50.0となります。

■並級（B10.0〜60.0mm）

0.1mm単位 A	L	B 0.1mm単位 10.0〜30.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SKLF	SDLF	30.1〜50.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF	SKLF	SDLF	50.1〜60.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF
10.0〜 60.0	10.0〜60.0	2,110	2,180	5,480	5,270	3,580	5,060	3,110	3,270	8,430	5,860	5,400	7,660	3,750	3,960	10,720	6,450
60.1〜100.0		2,230	2,320	7,270	6,660	4,020	5,900	3,320	3,510	11,260	7,390	6,110	9,000	3,880	4,090	14,260	8,130
100.1〜130.0		2,560	2,700	8,940	7,560	4,750	7,040	4,270	4,490	14,330	8,400	7,820	11,520	4,970	5,240	18,170	9,240
130.1〜160.0		2,990	3,160	10,690	8,550	5,590	8,330	5,030	5,270	17,180	9,500	9,240	13,670	5,900	6,220	21,870	10,450
160.1〜180.0		3,110	3,300	11,510	9,330	5,920	8,890	5,060	5,320	18,470	10,370	9,480	14,200	6,110	6,440	23,600	11,410
180.1〜200.0		3,270	3,490	12,490	9,920	6,310	9,530	5,460	5,740	19,810	11,030	10,290	15,460	6,350	6,670	25,500	12,130
10.0〜 60.0	60.1〜100.0	2,230	2,320	7,270	5,800	4,020	5,900	3,320	3,510	11,260	6,450	6,110	9,000	3,880	4,090	14,260	7,080
60.1〜100.0		2,780	2,970	9,950	7,230	5,340	8,040	4,110	4,320	15,250	8,030	7,880	11,970	5,770	6,040	20,570	8,840
100.1〜130.0		3,250	3,490	13,110	8,410	6,380	9,720	4,840	5,110	20,150	9,350	9,470	14,540	6,880	7,250	27,250	10,280
130.1〜160.0		3,780	4,060	15,670	9,800	7,500	11,480	5,700	5,980	24,170	10,880	11,190	17,280	8,110	8,510	32,700	11,980
160.1〜180.0		3,970	4,300	16,660	10,520	8,030	12,390	6,080	6,360	23,800	11,690	12,040	18,720	8,750	9,170	36,140	12,860
180.1〜200.0		4,200	4,580	18,850	13,890	8,630	13,390	6,460	6,770	28,540	15,430	12,930	20,220	9,380	9,870	39,600	16,980
10.0〜 60.0	100.1〜130.0	2,560	2,700	8,940	6,050	4,750	7,040	4,270	4,490	14,330	6,720	7,820	11,520	4,970	5,310	18,330	7,390
60.1〜100.0		3,250	3,490	12,340	8,020	6,380	9,720	4,840	5,110	18,960	8,910	9,470	14,540	6,880	7,250	25,660	9,800
100.1〜130.0		4,030	4,350	15,560	8,680	8,000	12,220	6,270	6,550	24,150	9,640	12,150	18,670	8,000	8,400	31,670	10,610
130.1〜160.0		4,700	5,060	19,790	10,190	9,400	14,450	7,410	7,790	30,930	11,320	14,530	22,400	9,470	9,940	40,510	12,460
160.1〜180.0		4,870	5,110	21,460	11,700	9,710	15,130	7,600	7,980	33,690	13,000	15,180	23,690	10,270	10,770	44,840	14,300
180.1〜200.0		5,130	5,600	23,670	15,120	10,670	16,660	8,150	8,550	36,890	16,800	16,390	25,690	11,010	11,600	49,840	18,480
10.0〜 60.0	130.1〜160.0	2,990	3,160	10,690	7,230	5,590	8,330	5,030	5,270	17,180	8,030	9,240	13,670	5,900	6,220	21,870	8,840
60.1〜100.0		3,780	4,060	14,750	8,880	7,500	11,480	5,700	5,980	22,750	9,860	11,190	17,280	8,110	8,510	30,790	10,840
100.1〜130.0		4,700	5,060	18,630	9,740	9,400	14,450	7,410	7,790	29,110	10,830	14,530	22,400	9,470	9,940	38,130	11,910
130.1〜160.0		5,530	5,980	23,820	10,680	11,190	17,280	8,690	9,140	37,130	11,870	17,210	26,670	11,170	11,730	48,710	13,060
160.1〜180.0		5,770	6,200	25,860	13,280	11,800	18,420	9,160	9,620	40,770	14,760	18,360	28,710	12,020	12,600	53,810	16,230
180.1〜200.0		6,060	6,670	28,540	17,860	12,790	20,040	9,450	9,950	44,240	19,840	19,300	30,470	12,900	13,530	59,000	21,830
10.0〜 60.0	160.1〜180.0	3,110	3,300	11,680	9,200	5,920	8,890	5,060	5,320	18,520	10,230	9,480	14,200	6,110	6,440	23,810	11,250
60.1〜100.0		3,970	4,300	17,230	10,110	8,030	12,390	6,080	6,360	26,630	11,230	12,040	18,720	8,750	9,170	36,140	11,250
100.1〜130.0		4,870	5,110	21,460	10,860	9,710	15,130	7,600	7,980	33,690	12,070	15,180	23,690	10,270	10,770	44,840	13,280
130.1〜160.0		5,770	6,200	26,040	14,600	11,800	18,420	9,160	9,620	26,160	16,220	18,360	28,710	12,020	12,600	53,810	17,840
160.1〜180.0		5,870	6,440	28,500	15,780	12,470	19,670	9,380	9,830	44,460	17,530	19,180	30,370	12,910	13,750	59,710	19,290
180.1〜200.0		6,220	6,860	31,190	18,850	13,420	21,290	10,020	10,540	48,730	20,950	20,730	32,990	14,120	14,830	65,560	23,040
10.0〜 60.0	180.1〜200.0	3,270	3,490	12,740	10,050	6,310	9,530	5,460	5,740	21,300	11,160	10,290	15,460	6,350	6,670	26,480	12,280
60.1〜100.0		4,200	4,580	18,850	11,170	8,630	13,390	6,460	6,770	29,080	12,400	12,930	20,220	9,380	9,870	39,600	13,650
100.1〜130.0		5,130	5,600	23,670	12,360	10,670	16,660	8,150	8,550	36,890	13,730	16,390	25,690	11,010	11,600	49,180	15,110
130.1〜160.0		6,060	6,670	28,540	15,770	12,790	20,040	9,450	9,950	44,240	17,520	19,300	30,470	12,900	13,530	59,000	19,270
160.1〜180.0		6,220	6,860	31,190	17,550	13,420	21,290	8,430	10,540	48,730	19,510	20,730	32,990	14,120	14,830	59,510	21,460
180.1〜200.0		6,850	7,600	34,460	19,840	14,860	23,570	11,110	12,010	54,260	22,050	23,460	37,190	15,210	15,200	65,560	24,260

Order 注文例: 型式 − A − B − L − C − D　SSLF − A120.5 − B100.0 − L120.0 − C30.3 − D40.0

Alteration 追加工: 型式 − A − B − L − C − D − (NG...etc.)　SSLF − A100.0 − B90.0 − L90.0 − C40.0 − D60.0 − NG

Delivery 出荷日
●並級 3 日目発送　ストーク A　800円/1本　P82
(?)同一サイズ3本以上は一律2,160円
●精級 5 日目発送　ストーク B　800円/1本　P82
(?)同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格
■数量スライド価格 (?)1円単位切り捨て) P81
(?)表示数量超えはお見積り

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

Alterations	逃げ溝加工	寸法公差変更 (?)精級のみ)
Code	NG	CKA・CKB・CKL・CKC・CKD
Spec.	逃げ溝を追加します。 C, D≧10 A−C≧10 B−D≧10 0.5 1.2 (?)並級のみ適用 ⊗SK□□・SD□□は適用不可	CKC CKB CKD CKA CKL 寸法公差を変更します。 ±0.1→±0.02 指定方法 A寸のとき CKA B寸のとき CKB L寸のとき CKL C寸のとき CKC D寸のとき CKD (?)精級のみ適用
¥/1Code	500	700

■精級

0.1mm単位 A	L	B 0.1mm単位 10〜30.0 SSLG	SCLG	30.1〜50.0 SSLG	SCLG	50.1〜60.0 SSLG	SCLG	60.1〜70.0 SSLG	SCLG	70.1〜80.0 SSLG	SCLG	80.1〜90.0 SSLG	SCLG	90.1〜100.0 SSLG	SCLG
10.0〜 60.0	10.0〜60.0	3,830	3,950	4,570	4,700	5,100	5,250	5,800	5,970	6,420	6,610	6,430	7,090	6,550	7,230
60.1〜100.0		4,850	5,000	5,750	5,920	6,350	6,540	6,750	6,950	7,420	7,640	7,450	7,670	7,600	7,830
100.1〜130.0		5,350	5,510	6,120	6,300	7,470	7,690	7,670	7,900	7,830	8,590	8,640	9,370	8,810	9,560
130.1〜160.0		5,880	6,060	6,680	6,880	8,180	8,430	8,970	9,740	9,400	10,210	10,260	11,140	10,460	11,360
10.0〜 60.0	60.1〜100.0	4,950	5,100	6,070	6,250	7,270	7,480	7,950	8,190	8,620	8,880	8,650	8,910	8,820	9,080
60.1〜100.0		6,180	6,370	7,570	7,790	8,320	8,570	9,370	9,650	10,370	10,680	10,800	11,120	11,080	11,420
100.1〜130.0		7,650	7,880	7,900	8,140	10,520	10,830	10,970	11,300	12,020	12,380	12,480	12,860	12,830	13,220
130.1〜160.0		7,850	8,090	9,030	9,300	11,080	11,420	11,950	13,320	12,520	13,960	14,090	15,230	14,370	15,720

■並級（B60.1〜100.0mm）

0.1mm単位 A	L	B 0.1mm単位 60.1〜70.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF	70.1〜80.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF	80.1〜90.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF	90.1〜100.0 SSLF	SCLF	SULF	ALLF
10.0〜 60.0	10.0〜60.0	4,920	5,200	14,070	7,030	5,150	5,450	14,300	8,200	5,620	5,940	14,750	9,370	5,730	6,060	15,040	10,540
60.1〜100.0		5,100	5,370	18,720	8,870	5,330	5,630	19,010	10,350	5,820	6,140	19,610	11,830	5,940	6,270	20,000	13,310
100.1〜130.0		6,520	6,870	23,840	10,080	6,840	7,200	24,220	11,760	7,450	7,850	24,980	13,440	7,610	8,010	25,470	15,120
130.1〜160.0		7,750	8,170	28,700	11,400	8,120	8,560	29,160	13,300	8,850	9,330	30,070	15,200	9,030	9,520	30,680	17,100
160.1〜180.0		8,020	8,440	30,980	12,450	8,410	8,850	31,420	14,520	9,170	9,650	32,450	16,600	9,350	9,850	33,100	18,670
180.1〜200.0		8,340	8,750	33,470	13,230	8,740	9,170	34,010	15,430	9,530	10,010	35,070	17,640	9,720	10,210	35,770	19,840
10.0〜 60.0	60.1〜100.0	5,100	5,370	18,720	7,730	5,330	5,630	19,010	9,020	5,820	6,140	19,610	10,310	5,940	6,270	20,000	11,600
60.1〜100.0		7,570	7,920	27,000	14,460	7,930	8,300	27,590	11,250	8,650	9,050	28,290	12,860	8,830	9,230	28,860	14,460
100.1〜130.0		9,040	9,520	35,760	11,220	9,470	9,980	36,330	13,090	10,330	10,890	37,470	14,960	10,540	11,110	38,220	16,830
130.1〜160.0		10,650	11,170	42,920	13,060	11,150	11,700	43,600	15,240	12,170	12,760	44,970	17,420	12,410	13,180	45,860	19,590
160.1〜180.0		11,480	12,040	47,430	14,030	12,030	12,610	48,190	16,360	13,120	13,760	49,690	18,700	13,390	14,040	50,690	21,040
180.1〜200.0		12,320	12,940	51,980	18,520	12,910	13,560	52,810	21,610	14,080	14,800	54,450	24,700	14,360	15,090	55,540	27,780
10.0〜 60.0	100.1〜130.0	6,520	6,970	24,060	8,060	6,840	7,300	24,220	9,410	7,450	7,970	25,210	10,750	7,610	8,130	25,710	12,100
60.1〜100.0		9,040	9,520	33,670	10,690	9,470	9,980	34,210	12,480	10,330	10,890	35,280	14,260	10,540	11,110	35,980	16,040
100.1〜130.0		10,500	11,030	41,570	11,570	11,010	11,560	42,230	13,500	12,000	12,600	43,540	15,430	12,250	12,860	44,420	17,360
130.1〜160.0		12,420	13,050	53,170	13,590	13,020	13,680	54,010	15,850	14,200	14,920	55,700	20,810	14,480	15,210	56,820	22,650
160.1〜180.0		13,480	14,130	58,840	15,600	14,110	14,810	59,780	18,210	15,400	16,160	61,640	20,810	15,710	16,480	62,880	23,410
180.1〜200.0		14,450	15,210	65,410	20,160	15,140	15,950	65,570	23,530	16,520	17,390	68,530	26,890	16,850	17,740	69,910	30,250
10.0〜 60.0	130.1〜160.0	7,750	8,170	28,700	9,640	8,120	8,560	29,160	11,250	8,850	9,330	30,070	12,860	9,030	9,520	30,680	14,460
60.1〜100.0		10,650	11,170	40,410	11,830	11,150	11,700	42,510	13,810	12,170	12,760	42,330	15,780	12,410	13,020	43,180	17,750
100.1〜130.0		12,420	13,050	50,040	12,990	13,020	13,680	50,840	15,160	14,200	14,920	52,430	16,700	14,480	15,210	53,470	19,490
130.1〜160.0		14,660	15,400	63,930	14,250	15,360	16,130	64,950	16,620	16,750	17,590	66,980	19,000	17,090	17,940	68,320	21,370
160.1〜180.0		15,780	16,540	70,640	17,710	16,530	17,330	72,930	20,660	18,030	18,910	74,000	23,610	18,390	19,290	75,480	26,570
180.1〜200.0		16,920	17,770	77,440	23,810	17,730	18,620	78,670	27,780	19,350	20,310	81,140	31,750	19,740	20,720	82,760	35,730
10.0〜 60.0	160.1〜180.0	8,020	8,440	31,250	12,270	8,410	8,850	31,740	14,320	9,170	9,650	32,740	16,360	9,350	9,850	33,400	18,410
60.1〜100.0		11,480	12,040	47,430	13,490	12,030	12,610	48,190	15,730	13,120	13,760	49,690	17,980	13,390	14,040	50,690	20,230
100.1〜130.0		13,480	14,130	58,840	14,480	14,110	14,810	59,780	16,900	15,400	16,160	61,640	19,310	15,710	16,480	62,880	21,700
130.1〜160.0		15,780	16,540	70,640	19,460	16,530	17,330	71,760	22,710	18,030	18,910	74,000	25,950	18,390	19,290	75,480	29,200
160.1〜180.0		16,940	18,050	78,370	21,040	17,750	18,900	79,620	24,550	19,360	20,620	82,100	21,040	19,750	21,040	83,750	31,560
180.1〜200.0		18,530	19,480	86,040	25,140	19,410	20,400	87,410	29,420	21,180	22,260	90,140	33,520	21,610	22,710	77,330	37,710
10.0〜 60.0	180.1〜200.0	8,340	8,750	34,760	13,390	8,740	9,170	34,370	15,630	9,530	10,010	35,450	17,870	9,720	10,070	36,150	20,100
60.1〜100.0		12,320	12,940	51,980	14,880	12,910	13,560	49,510	17,370	14,080	14,800	54,450	19,850	14,360	15,090	55,540	22,330
100.1〜130.0		14,450	15,210	64,550	16,480	15,140	15,950	65,570	19,230	16,500	17,390	67,620	21,980	16,830	17,740	68,980	24,720
130.1〜160.0		16,920	17,770	77,440	21,030	17,730	18,620	78,670	24,520	19,350	20,310	81,130	28,030	19,740	20,720	82,750	31,540
160.1〜180.0		18,530	19,480	78,100	23,410	19,410	20,400	80,310	27,310	21,180	22,260	81,830	31,210	21,610	22,710	83,460	35,120
180.1〜200.0		19,960	19,950	86,040	26,460	20,910	20,900	87,410	30,870	22,810	22,800	90,140	35,280	23,740	23,250	91,950	39,700

ミスミ FAメカ2009　3クリックで見積・注文へ!　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

凹SHAPED BLOCKS −0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION−

凹型ブロック
−0.1mm単位指定−

納期短縮

24h 形状加工見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24keijou

RoHS

型式 並級	型式 精級	M 材質
SSHF	SSHG	SS400
SCHF	SCHG	S50C
SUHF	—	SUS303
ALHF	—	A5052P
SKHF	—	SKS93
SDHF	—	SKD11



■並級

型式	指定0.1mm単位 A	B	L	C	D	E
SSHF SUHF SCHF ALHF SKHF SDHF	15.0〜200.0	10.0〜100.0	10.0〜200.0	5.0〜190.0	1.0〜80.0 (B−D≧5) (5≦E<20の時、D≦10)	5.0〜190.0 (C+E+5≦A)

■精級

型式	指定0.1mm単位 A	B	L	C	D	E
SSHG SCHG	20.0〜160.0	10.0〜100.0	10.0〜100.0	5.0〜145.0	1.0〜60.0 (B−D≧5) (10≦E≦35の時、D≦30)	10.0〜150.0 (C+E+5≦A)

Order 注文例

型式 − A − B − L − C − D − E

SSHF − A120.5 − B100.0 − L120.0 − C30.3 − D40.0 − E50.2

Price 価格

■数量スライド価格 (?1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

(?)表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日

●並級 3 日目発送 ストーク A 800円/1本 P.82

●精級 5 日目発送 ストーク B 800円/1本 P.82

(?)同一サイズ3本以上は一律2,160円

■並級 凹型・凸型 共通

A	L \ B	10.0〜30.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11	30.1〜50.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11	50.1〜60.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11
10.0〜 60.0 (凹型15.0〜)	10.0〜60.0 (SK・SD□□10.0〜50)	2,250	2,320	5,840	5,510	4,420	6,130	3,310	3,490	9,000	6,090	6,660	9,270	4,000	4,220	11,440	7,610	8,040	11,170
60.1〜100.0		2,380	2,480	7,760	6,950	4,880	7,000	3,540	3,750	12,010	7,690	7,410	10,670	4,140	4,370	15,210	9,610	8,640	12,460
100.1〜130.0		2,730	2,880	9,530	7,900	5,740	8,310	4,560	4,780	15,290	8,740	9,460	13,640	5,300	5,240	19,380	10,920	10,450	15,170
130.1〜160.0		3,190	3,370	11,410	8,930	6,740	9,810	5,360	5,620	18,330	9,880	11,170	16,150	6,290	6,640	23,330	12,350	13,190	19,070
160.1〜180.0		3,310	3,520	12,270	9,750	7,100	10,410	5,390	5,670	19,710	10,790	11,400	16,660	6,520	6,440	25,140	13,490	13,010	19,100
180.1〜200.0		3,490	3,720	13,320	10,360	7,550	11,120	5,820	6,120	21,130	11,460	12,350	18,110	6,780	7,120	27,200	14,330	14,390	21,140
10.0〜 60.0	60.1〜100.0 (SK・SD□□50.1〜)	2,380	2,480	7,760	6,060	4,880	7,000	3,540	3,750	12,010	6,700	7,410	10,670	4,140	4,370	15,210	8,370	—	—
60.1〜100.0		2,960	3,160	10,620	7,550	6,390	9,390	4,380	4,600	16,270	8,360	9,400	13,930	6,150	6,440	22,070	10,450	—	—
100.1〜130.0		3,460	3,720	13,980	8,790	7,610	11,290	5,160	5,440	21,480	9,720	11,240	16,820	7,340	7,740	29,070	12,160	—	—
130.1〜160.0		4,020	4,330	19,050	10,230	8,910	13,300	6,080	6,380	25,790	9,720	13,260	19,950	8,650	9,080	34,880	14,150	—	—
160.1〜180.0		4,220	4,580	17,770	10,990	9,520	14,310	6,480	6,790	25,390	12,160	14,220	21,530	9,330	9,780	38,550	15,200	—	—
180.1〜200.0		4,480	4,890	20,110	14,510	10,210	15,420	6,880	7,220	30,440	16,050	15,220	23,170	10,010	10,520	42,240	20,070	—	—
10.0〜 60.0	100.1〜130.0	2,730	2,880	9,530	6,310	5,740	8,310	4,560	4,780	15,290	6,990	9,460	13,640	5,300	5,580	19,380	8,740	—	—
60.1〜100.0		3,460	3,720	13,160	8,370	7,610	11,290	5,160	5,440	20,220	9,270	11,240	16,820	7,340	7,740	27,370	11,590	—	—
100.1〜130.0		4,300	4,630	16,600	9,060	9,520	14,180	6,680	6,230	25,770	10,030	13,100	19,880	8,540	8,960	33,780	12,540	—	—
130.1〜160.0		5,010	5,390	21,110	10,650	11,160	16,710	7,900	8,310	32,990	11,780	17,240	25,890	10,090	10,610	43,210	14,720	—	—
160.1〜180.0		5,190	5,440	22,890	10,650	11,440	17,360	8,100	8,510	35,930	13,520	17,900	27,190	10,950	11,490	47,820	16,910	—	—
180.1〜200.0		5,470	5,970	25,250	15,790	12,570	19,110	8,690	9,120	39,350	17,480	19,280	29,420	11,740	12,360	52,450	21,850	—	—
10.0〜 60.0	130.1〜160.0	3,190	3,370	11,410	7,550	6,740	9,810	5,360	5,620	18,330	8,360	11,170	16,150	6,290	6,640	23,330	10,450	—	—
60.1〜100.0		4,020	4,330	15,740	9,270	8,910	13,300	6,080	6,380	24,270	10,260	13,260	19,950	8,650	9,080	34,010	12,820	—	—
100.1〜130.0		5,010	5,390	19,870	10,180	11,160	16,710	7,900	8,310	31,050	11,260	17,240	25,890	8,610	10,610	40,670	12,820	—	—
130.1〜160.0		5,900	6,380	25,420	11,160	13,260	19,950	9,270	9,750	39,610	12,350	20,360	30,720	11,910	12,510	51,960	15,430	—	—
160.1〜180.0		6,150	6,610	27,770	13,880	13,910	21,120	9,770	10,260	43,490	15,350	21,620	32,900	12,820	13,450	58,340	19,190	—	—
180.1〜200.0		6,460	7,110	15,820	18,650	15,040	22,930	10,080	10,610	47,180	20,640	22,620	34,740	13,760	14,440	62,930	25,800	—	—
10.0〜 60.0	160.1〜180.0	3,310	3,520	12,460	9,610	7,100	10,410	5,390	5,670	19,760	10,640	11,400	16,660	6,520	6,860	25,400	13,300	—	—
60.1〜100.0		4,220	4,580	18,380	10,560	9,520	14,310	6,480	6,790	28,410	11,680	14,220	21,530	9,330	9,780	38,550	14,610	—	—
100.1〜130.0		5,190	5,440	22,890	11,340	11,440	17,360	8,100	8,510	35,930	12,550	17,900	27,190	10,950	11,490	47,820	15,690	—	—
130.1〜160.0		6,150	6,610	27,770	11,340	13,910	21,120	9,770	10,260	43,490	16,870	21,620	32,900	12,820	13,450	57,400	21,090	—	—
160.1〜180.0		6,260	6,860	30,400	16,480	14,630	22,450	10,000	10,480	47,420	18,240	22,450	34,580	13,950	14,660	63,690	22,800	—	—
180.1〜200.0		6,640	7,320	33,270	19,690	15,700	24,220	10,680	11,240	51,980	21,790	24,220	37,470	15,060	15,830	69,930	27,320	—	—
10.0〜 60.0	180.1〜200.0	3,490	3,720	13,580	10,490	7,550	11,120	5,820	6,120	21,670	7,230	12,350	18,110	6,780	7,120	27,500	14,510	—	—
60.1〜100.0		4,480	4,890	20,110	11,660	10,210	15,420	6,880	7,220	31,020	12,900	15,220	23,170	10,010	10,810	42,240	16,130	—	—
100.1〜130.0		5,470	5,970	25,250	12,910	12,570	19,110	8,690	9,120	39,350	14,280	19,280	29,420	11,750	12,360	52,450	17,860	—	—
130.1〜160.0		6,460	7,110	30,440	16,470	15,040	22,930	10,080	10,610	47,180	18,220	22,620	34,740	13,760	14,440	62,930	22,780	—	—
160.1〜180.0		6,640	7,320	33,270	18,340	15,700	24,220	10,680	11,240	51,980	20,290	24,220	37,470	15,060	14,690	64,240	25,360	—	—
180.1〜200.0		7,320	8,100	36,760	20,720	17,380	26,810	11,850	12,810	57,870	22,930	27,460	42,320	16,220	15,830	69,930	28,670	—	—

■精級

A	L \ B	10.0〜30.0 SSHG	SCHG	30.1〜50.0 SSHG	SCHG	50.1〜60.0 SSHG	SCHG	60.1〜70.0 SSHG	SCHG	70.1〜80.0 SSHG	SCHG	80.1〜90.0 SSHG	SCHG	90.1〜100.0 SSHG	SCHG
20.0〜 60.0	10.0〜60.0	3,980	4,100	5,050	5,200	5,620	5,790	6,370	6,560	6,420	6,930	6,950	7,560	7,090	7,710
60.1〜100.0		5,150	5,300	6,220	6,400	7,000	7,210	7,950	8,190	8,620	8,880	8,670	8,930	8,820	9,080
100.1〜130.0		5,470	5,630	6,970	7,180	7,650	7,880	10,480	10,800	11,220	11,550	11,380	11,720	11,550	11,900
130.1〜160.0		5,970	6,150	7,570	7,790	8,300	8,550	11,800	12,150	12,270	12,630	12,450	12,820	12,650	13,030
20.0〜 60.0	60.1〜100.0	5,150	5,300	6,220	6,400	7,270	7,480	7,950	8,190	8,620	8,880	8,670	8,930	8,800	9,060
60.1〜100.0		6,480	6,680	7,630	7,860	9,530	9,820	11,770	12,120	12,780	13,170	13,200	13,600	13,500	13,910
100.1〜130.0		6,950	7,160	8,920	9,180	12,430	12,810	15,370	15,830	17,230	17,750	19,000	19,570	19,330	19,910
130.1〜160.0		7,950	8,190	10,120	10,420	14,320	14,750	17,680	18,210	20,100	20,700	20,600	21,220	20,930	21,560

Alteration 追加工

型式 − A − B − L − C − D − E −(CKA…etc.)

SSHF − A90.0 − B100.0 − L100.0 − C20.3 − D30.0 − E30.2 − CKA

Alterations	寸法公差変更 (?精級のみ)
Code	CKA・CKB・CKL・CKC・CKD・CKE
Spec.	
¥/1Code	700

凸SHAPED BLOCKS −0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION−

凸型ブロック
−0.1mm単位指定−

納期短縮

24h 形状加工見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24keijou

RoHS

型式 並級	型式 精級	M 材質
SSYF	SSYG	SS400
SCYF	SCYG	S50C
SUYF	—	SUS303
ALYF	—	A5052P
SKYF	—	SKS93
SDYF	—	SKD11



■並級

型式	指定0.1mm単位 A	B	L	C	D	E
SSYF SUYF SCYF ALYF SKYF SDYF	10.0〜200.0	10.0〜100.0	10.0〜200.0	1.0〜195.0 (A>C+E)	1.0〜80.0 (B−D≧5)	5.0〜190.0

■精級

型式	指定0.1mm単位 A	B	L	C	D	E
SSYG SCYG	10.0〜160.0	10.0〜100.0	10.0〜100.0	1.0〜155.0	1.0〜60.0 (B−D≧5)	5.0〜155.0

Order 注文例

型式 − A − B − L − C − D − E

SSYF − A100.0 − B100.0 − L120.0 − C30.0 − D40.0 − E50.2

Price 価格

■数量スライド価格 (?1円単位切り捨て) P.81

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

(?)表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日

●並級 3 日目発送 ストーク A 800円/1本 P.82

●精級 5 日目発送 ストーク B 800円/1本 P.82

(?)同一サイズ3本以上は一律2,160円

A	L \ B	60.1〜70.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11	70.1〜80.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11	80.1〜90.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11	90.1〜100.0 SS400	S50C	SUS303	A5052P	SKS93	SKD11
10.0〜 60.0	10.0〜60.0	5,250	5,540	14,750	8,780	10,460	14,420	5,500	5,810	15,020	9,960	11,020	15,260	6,000	6,330	15,730	11,130	17,520	16,690	6,110	6,470	16,050	11,720	12,360	17,240
60.1〜100.0		5,430	5,800	19,610	11,090	11,320	16,110	5,700	6,000	19,960	12,560	11,820	16,960	6,210	6,550	20,910	14,050	19,190	18,600	6,330	6,680	21,330	14,790	13,310	19,290
100.1〜130.0		6,960	6,870	24,980	12,600	13,520	19,390	7,290	7,220	25,440	14,280	14,310	20,670	7,960	7,850	26,640	15,970	23,260	22,610	8,120	8,010	27,180	16,800	16,090	23,480
130.1〜160.0		8,260	8,710	30,070	14,250	17,070	24,390	8,660	9,130	30,620	16,150	18,030	25,950	9,440	9,950	32,090	18,050	29,300	28,450	9,630	10,150	32,720	19,000	20,290	29,510
160.1〜180.0		8,560	8,440	32,450	15,560	16,800	24,340	8,970	8,850	33,000	17,640	17,770	25,960	9,780	9,650	34,570	19,710	29,110	28,460	9,980	9,850	35,260	20,750	20,040	29,600
180.1〜200.0		8,900	9,340	35,070	16,540	18,600	26,950	9,320	9,790	35,710	18,740	19,670	28,730	10,170	10,670	37,410	20,950	32,220	31,500	10,370	10,890	38,160	22,050	22,170	32,750
10.0〜 60.0	60.1〜100.0 (SK・SD□□50.1〜)	5,430	5,730	19,610	9,670	—	—	5,700	6,000	19,960	10,960	—	—	6,210	6,550	20,910	12,240	—	—	6,330	6,680	21,330	12,890	—	—
60.1〜100.0		8,080	8,450	28,290	12,050	—	—	8,460	8,850	28,980	13,660	—	—	9,230	9,660	30,360	15,270	—	—	9,420	9,850	30,960	16,070	—	—
100.1〜130.0		9,640	10,160	37,470	14,030	—	—	10,100	10,650	38,150	15,900	—	—	11,020	11,610	39,970	17,770	—	—	11,230	11,850	40,770	18,700	—	—
130.1〜160.0		11,360	11,910	44,970	16,330	—	—	11,900	12,480	45,790	18,500	—	—	12,970	13,620	47,960	20,690	—	—	13,240	13,880	48,920	21,770	—	—
160.1〜180.0		12,250	12,840	49,690	17,530	—	—	12,830	13,460	50,590	19,870	—	—	14,000	14,680	53,010	22,210	—	—	14,270	14,980	54,060	23,380	—	—
180.1〜200.0		13,140	13,810	54,450	23,160	—	—	13,770	14,470	55,440	26,240	—	—	15,020	15,780	58,080	29,330	—	—	15,320	16,100	59,250	30,870	—	—
10.0〜 60.0	100.1〜130.0	6,960	7,330	25,210	10,080	—	—	7,290	7,680	25,440	11,420	—	—	7,960	8,370	26,640	12,770	—	—	8,120	8,550	27,180	13,440	—	—
60.1〜100.0		9,640	10,160	35,280	13,370	—	—	10,100	10,650	35,920	15,150	—	—	11,020	11,610	37,630	16,930	—	—	11,230	11,850	38,390	17,830	—	—
100.1〜130.0		11,210	11,770	43,540	14,460	—	—	11,740	12,330	44,520	16,390	—	—	12,800	13,450	46,450	18,320	—	—	13,050	13,710	47,380	19,290	—	—
130.1〜160.0		13,250	13,920	55,700	16,980	—	—	13,880	14,590	56,710	19,250	—	—	15,150	15,910	59,420	21,510	—	—	15,450	16,230	60,610	22,650	—	—
160.1〜180.0		14,370	15,080	61,640	19,510	—	—	15,050	15,790	62,760	22,110	—	—	16,420	17,230	65,750	24,710	—	—	16,750	17,580	67,070	26,010	—	—
180.1〜200.0		15,410	16,230	68,530	25,210	—	—	16,150	17,000	68,850	28,570	—	—	17,620	18,550	72,130	31,930	—	—	17,970	18,920	73,570	33,610	—	—
10.0〜 60.0	130.1〜160.0	8,260	8,710	30,070	12,050	—	—	8,660	9,130	30,620	13,660	—	—	15,140	9,950	32,090	15,270	—	—	15,440	10,150	32,720	16,070	—	—
60.1〜100.0		11,360	11,910	42,330	14,800	—	—	11,900	12,480	44,640	16,760	—	—	12,970	13,620	46,760	18,740	—	—	13,240	13,880	47,700	19,730	—	—
100.1〜130.0		11,300	13,920	52,430	16,240	—	—	11,840	14,590	53,380	18,410	—	—	12,920	15,910	55,920	20,570	—	—	13,170	16,230	57,040	21,660	—	—
130.1〜160.0		15,630	16,420	66,980	17,810	—	—	16,380	17,200	68,200	20,180	—	—	17,870	18,770	71,450	22,560	—	—	18,230	19,140	72,870	23,750	—	—
160.1〜180.0		16,830	17,650	74,000	22,140	—	—	17,630	18,480	76,580	25,090	—	—	19,230	20,160	80,220	28,040	—	—	19,610	20,570	81,830	29,520	—	—
180.1〜200.0		18,060	18,950	81,140	29,770	—	—	18,920	19,850	82,600	33,740	—	—	20,640	21,660	86,530	37,710	—	—	21,050	22,090	88,260	39,700	—	—
10.0〜 60.0	160.1〜180.0	8,560	9,010	32,740	15,340	—	—	8,970	9,440	33,340	17,390	—	—	9,780	10,290	34,930	19,430	—	—	9,980	10,500	35,630	20,460	—	—
60.1〜100.0		12,250	12,840	49,690	16,860	—	—	12,830	13,460	50,590	19,100	—	—	14,000	14,680	53,010	21,350	—	—	14,270	14,980	54,060	22,470	—	—
100.1〜130.0		14,370	15,080	61,640	18,100	—	—	15,050	15,790	62,760	20,520	—	—	14,520	17,230	65,750	22,930	—	—	14,820	17,580	67,070	24,140	—	—
130.1〜160.0		16,830	17,650	74,000	24,330	—	—	17,630	18,480	75,350	27,570	—	—	19,230	20,160	78,930	30,820	—	—	19,610	20,570	80,510	32,440	—	—
160.1〜180.0		18,320	19,250	82,100	26,300	—	—	19,190	20,160	83,600	29,810	—	—	20,930	22,000	87,580	33,320	—	—	21,350	22,430	89,320	35,070	—	—
180.1〜200.0		19,770	20,770	90,140	31,420	—	—	20,720	21,760	91,780	35,610	—	—	22,600	23,750	96,150	39,800	—	—	23,040	24,220	98,070	41,900	—	—
10.0〜 60.0	180.1〜200.0	8,900	9,360	35,450	16,740	—	—	9,320	9,790	36,090	18,980	—	—	10,170	10,670	37,810	21,210	—	—	10,370	10,890	38,570	22,330	—	—
60.1〜100.0		13,140	14,180	54,450	18,610	—	—	13,770	14,860	55,440	21,090	—	—	15,020	16,210	58,080	23,570	—	—	15,320	16,540	59,250	24,810	—	—
100.1〜130.0		15,410	16,230	67,620	20,600	—	—	16,160	17,000	68,850	23,350	—	—	17,620	18,550	72,130	26,100	—	—	17,970	18,920	73,570	27,470	—	—
130.1〜160.0		18,060	18,950	81,130	26,280	—	—	18,920	19,850	82,600	29,790	—	—	20,640	21,660	86,530	33,290	—	—	21,050	22,090	88,260	35,040	—	—
160.1〜180.0		19,770	19,280	81,830	29,270	—	—	20,720	20,200	84,320	33,170	—	—	22,600	22,040	88,340	37,060	—	—	23,040	22,470	90,100	39,020	—	—
180.1〜200.0		21,290	20,770	90,140	33,070	—	—	22,310	21,760	91,780	37,490	—	—	24,330	23,750	96,150	41,900	—	—	24,830	24,220	98,070	44,100	—	—

■精級

A	L \ B	60.1〜70.0 SSYG	SCYG	70.1〜80.0 SSYG	SCYG	80.1〜90.0 SSYG	SCYG	90.1〜100.0 SSYG	SCYG
10.0〜 60.0	10.0〜60.0	4,020	4,140	4,800	4,940	5,350	5,510	6,050	6,610	6,730	6,940	6,750	7,560	6,880	7,710
60.1〜100.0		5,200	5,360	6,030	6,210	6,650	6,850	7,080	7,300	7,780	8,020	7,820	8,050	7,980	8,220
100.1〜130.0		5,620	5,790	6,420	6,610	7,830	8,070	8,050	8,290	8,220	8,460	9,210	9,370	9,400	9,560
130.1〜160.0		6,180	6,370	7,020	7,230	8,630	8,890	9,570	10,390	10,030	10,890	10,940	11,880	11,160	12,110
10.0〜 60.0	60.1〜100.0	5,200	5,360	6,370	6,560	7,630	7,860	8,350	8,600	9,050	9,320	9,080	9,360	9,250	9,530
60.1〜100.0		6,480	6,680	7,950	8,190	8,730	9,000	9,830	10,130	10,880	11,210	11,330	11,670	11,630	11,980
100.1〜130.0		8,030	8,270	8,300	8,550	11,050	11,380	11,520	11,860	12,620	13,000	13,100	13,490	13,470	13,870
130.1〜160.0		8,250	8,500	9,480	9,770	11,980	12,340	13,150	14,210	13,780	14,890	15,030	16,240	15,330	16,570

Alteration 追加工

型式 − A − B − L − C − D − E −(NG)

SSYF − A90.0 − B100.0 − L100.0 − C20.3 − D30.0 − E30.2 − NG

Alterations	逃げ溝加工 (凸型のみ)
Code	NG
Spec.	逃げ溝を追加します。 
¥/1Code	700

(?)並級のみ適用 ⊗SK□□・SD□□は適用不可

INCLINED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DEMENTION-

傾斜ブロック

−0.1mm単位指定−

納期短縮

24h 形状加工 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24keijou

各寸法0.1mm単位指定、傾斜角度指定により任意の斜面形状に対応できるブロックです。

型式		M 材質
寸法指定タイプ	角度指定タイプ	
SSRF	SSRAF	SS400
SCRF	SCRAF	S50C
SURF	SURAF	SUS303
ALRF	ALRAF	A5052P

■寸法公差

A・B・L50mm未満	±0.05
A・B・L50mm以上	±0.1
全周面取り C0.2 ～ 0.5	



■寸法指定タイプ

型式	指定0.1mm単位				
	A	B	L	C	D
SSRF SCRF SURF ALRF	20.0 ⟆ 200.0	10.0 ⟆ 100.0 (B≧A/3)	10.0 ⟆ 200.0	0.0 ⟆ 200.0 (C≦A)	2.0 ⟆ 100.0 (D≦B)

■角度指定タイプ

型式	指定0.1mm単位				1°単位
	A	B	L	C	Q
SSRAF SCRAF SURAF ALRAF	20.0 ⟆ 200.0	10.0 ⟆ 100.0 (B≧A/3)	10.0 ⟆ 200.0	0.0 ⟆ 200.0 (C≦A)	0 ⟆ 90° 指定1°単位

型式 − A − B − L − C − D(Q)
SSRF − A100 − B80 − L52.3 − C45 − D30.3
SSRAF − A100 − B80 − L52.3 − C45 − Q55

3 日目発送

ストーク A 800円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

■数量スライド価格 1円未満切り捨て P.81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

0.1mm単位 A	L	B 0.1mm単位 10～30 SS400	S50C	SUS303	A5052P	30.1～40 SS400	S50C	SUS303	A5052P	40.1～50 SS400	S50C	SUS303	A5052P	50.1～60 SS400	S50C	SUS303	A5052P
20.0～ 60.0	10～30.0	3,440	3,450	6,260	3,550	3,960	3,960	7,290	3,880	4,180	4,190	8,240	4,220	5,190	5,210	10,030	4,560
60.1～100.0		4,210	4,220	11,890	5,530	5,610	5,630	13,130	6,050	6,050	6,080	14,400	6,580	8,080	8,110	15,650	7,100
100.1～130.0		5,380	5,390	15,180	7,060	7,170	7,190	16,770	7,720	7,740	7,770	18,390	8,400	10,330	10,360	19,980	9,060
130.1～160.0		6,560	6,580	18,500	8,610	8,750	8,770	20,440	9,420	9,440	9,470	22,410	10,240	12,590	12,640	24,350	11,050
160.1～180.0		7,360	7,380	20,730	9,650	9,810	9,840	22,900	10,550	10,580	10,620	25,110	11,470	14,110	14,160	27,280	12,380
180.1～200.0		8,150	8,170	22,960	10,690	10,870	10,900	25,360	11,690	11,730	11,770	27,810	12,710	15,640	15,690	30,210	13,710
20.0～ 60.0	30.1～60.0	3,470	3,480	10,250	4,660	4,640	4,660	11,410	5,130	5,010	5,040	12,590	5,600	6,700	6,730	13,750	6,060
60.1～100.0		4,810	4,830	14,520	6,530	6,440	6,470	16,220	7,200	6,970	7,010	17,950	7,880	9,310	9,360	19,650	8,550
100.1～130.0		5,930	5,950	17,980	8,060	7,930	7,970	20,110	8,890	8,590	8,640	22,270	9,740	11,460	11,530	24,390	10,570
130.1～160.0		7,080	7,120	21,540	9,650	9,480	9,530	24,110	10,650	10,270	10,330	26,710	11,660	13,700	13,780	29,270	12,660
160.1～180.0		7,870	7,910	23,960	10,720	10,540	10,590	26,820	11,830	11,420	11,480	29,710	12,970	15,220	15,310	32,570	14,080
180.1～200.0		8,670	8,700	26,400	11,810	11,600	11,660	29,550	13,030	12,570	12,640	32,740	14,280	16,760	16,850	35,890	15,510
20.0～ 60.0	60.1～100.0	4,810	4,830	14,520	6,530	6,430	6,460	16,220	7,200	6,960	7,000	17,950	7,880	9,310	9,360	19,650	8,550
60.1～100.0		5,950	5,980	18,830	8,270	7,980	8,030	21,210	9,170	8,660	8,720	23,610	10,090	11,570	11,640	25,980	10,990
100.1～130.0		6,960	7,000	22,450	9,770	9,350	9,410	25,360	10,850	10,170	10,240	28,300	11,960	13,560	13,650	31,200	13,050
130.1～160.0		8,050	8,100	26,270	11,360	10,830	10,900	29,720	12,640	11,770	11,860	33,210	13,950	15,690	15,810	36,660	15,230
160.1～180.0		8,820	8,870	28,880	12,460	11,850	11,940	32,700	13,880	12,900	13,000	36,570	15,310	17,180	17,310	40,390	16,730
180.1～200.0		9,590	9,650	31,550	13,580	12,900	12,990	35,740	15,130	14,040	14,150	39,980	16,710	18,690	18,840	44,180	18,260
20.0～ 60.0	100.1～130.0	5,920	5,950	17,980	8,060	7,920	7,960	20,110	8,890	8,580	8,630	22,270	9,740	11,460	11,530	24,390	10,570
60.1～100.0		6,960	7,000	22,450	9,770	9,350	9,410	25,360	10,850	10,170	10,240	28,300	11,960	13,560	13,650	31,200	13,050
100.1～130.0		7,920	7,970	26,210	11,250	10,650	10,730	29,720	12,540	11,600	11,690	33,280	13,850	15,430	15,550	36,790	15,150
130.1～160.0		8,960	9,020	30,200	12,850	12,070	12,160	34,350	14,350	13,150	13,270	38,540	15,880	17,490	17,640	42,680	17,390
160.1～180.0		9,700	9,770	32,960	13,960	13,070	13,180	37,530	15,610	14,260	14,390	42,150	17,290	18,930	19,100	46,720	18,950
180.1～200.0		10,450	10,530	35,770	15,100	14,100	14,220	40,780	16,900	15,380	15,530	45,830	18,740	20,420	20,610	50,840	20,540
20.0～ 60.0	130.1～160.0	10,840	10,880	21,540	9,650	11,790	11,840	24,110	10,650	12,760	12,820	26,710	11,660	13,700	13,780	29,270	12,660
60.1～100.0		12,290	12,360	26,270	11,360	13,420	13,500	29,720	12,640	14,570	14,670	33,210	13,950	15,690	15,810	36,660	15,230
100.1～130.0		13,630	13,710	30,200	12,850	14,900	15,010	34,350	14,350	16,210	16,340	38,540	15,880	17,490	17,640	42,680	17,390
130.1～160.0		15,120	15,220	34,390	14,450	16,560	16,690	39,240	16,200	18,030	18,190	44,150	17,970	19,480	19,660	49,010	19,710
160.1～180.0		16,180	16,290	37,280	15,580	17,740	17,880	42,630	17,490	19,330	19,500	48,020	19,420	20,880	21,090	53,370	21,320
180.1～200.0		17,280	17,410	40,250	16,740	18,960	19,120	46,080	18,810	20,670	20,860	51,970	20,910	22,350	22,570	57,810	22,980
20.0～ 60.0	160.1～180.0	17,390	17,440	32,520	15,000	13,090	18,910	26,820	11,830	20,350	20,420	39,600	17,910	21,810	21,890	43,110	19,350
60.1～100.0		19,250	19,330	38,180	17,110	14,680	21,020	32,700	13,880	22,650	22,760	47,300	20,680	24,330	24,460	51,830	22,450
100.1～130.0		20,990	21,090	42,980	18,970	16,120	22,980	37,530	15,610	24,770	24,920	53,720	23,080	26,640	26,810	59,060	25,120
130.1～160.0		22,970	23,090	48,150	21,010	17,740	25,190	42,630	17,490	27,170	27,340	60,570	25,690	29,250	29,450	66,740	28,010
160.1～180.0		24,390	24,520	51,770	22,460	18,890	26,780	46,150	18,800	28,890	29,080	65,340	27,530	31,110	31,340	72,080	30,050
180.1～200.0		25,880	26,030	55,500	23,970	20,090	28,440	49,750	20,150	30,690	30,900	70,220	29,440	33,060	33,310	77,540	32,150
20.0～ 60.0	180.1～200.0	19,150	19,200	35,820	16,520	14,410	20,820	29,550	13,030	22,400	22,480	43,620	19,720	24,010	24,100	47,490	21,310
60.1～100.0		20,930	21,010	41,640	18,630	15,970	22,860	35,740	15,130	24,630	24,750	51,630	22,530	26,460	26,600	56,600	24,470
100.1～130.0		22,600	22,710	46,540	20,480	17,380	24,750	40,780	16,900	26,690	26,840	58,260	24,950	28,700	28,890	64,090	27,170
130.1～160.0		24,510	24,630	51,810	22,520	18,960	26,890	46,080	18,810	29,010	29,200	65,320	27,580	31,240	31,460	72,030	30,090
160.1～180.0		25,880	26,030	55,500	23,970	20,090	28,440	49,750	20,150	30,690	30,900	70,220	29,440	33,060	33,310	77,540	32,150
180.1～200.0		27,330	27,490	59,300	25,470	21,280	30,060	53,500	21,520	32,450	32,680	75,260	31,360	34,970	35,250	83,200	34,280

0.1mm単位 A	L	B 0.1mm単位 60.1～70 SS400	S50C	SUS303	A5052P	70.1～80 SS400	S50C	SUS303	A5052P	80.1～90 SS400	S50C	SUS303	A5052P	90.1～100 SS400	S50C	SUS303	A5052P
20.0～ 60.0	10～30.0	5,480	5,500	10,280	4,770	5,830	5,850	11,010	5,090	6,170	6,180	11,720	5,400	7,270	7,290	13,670	6,330
60.1～100.0		8,500	8,520	15,610	7,330	9,030	9,050	16,680	7,820	9,540	9,570	17,720	8,290	11,260	11,290	20,690	9,730
100.1～130.0		10,820	10,840	19,550	9,280	11,490	11,520	20,850	9,890	12,150	12,170	22,120	10,480	14,340	14,370	25,850	12,300
130.1～160.0		13,180	13,210	23,720	11,290	14,000	14,030	25,290	12,030	14,800	14,830	26,820	12,750	17,470	17,510	31,350	14,960
160.1～180.0		14,750	14,780	26,330	12,600	15,670	15,700	28,050	13,420	16,540	16,590	29,720	14,210	19,550	19,580	34,760	16,680
180.1～200.0		16,340	16,380	29,130	13,950	17,360	17,390	31,020	14,850	18,340	18,380	32,870	15,730	21,660	21,690	38,450	18,480
20.0～ 60.0	30.1～60.0	7,050	7,080	13,810	6,290	7,500	7,530	14,820	6,720	7,940	7,970	15,800	7,150	9,360	9,390	18,350	8,360
60.1～100.0		9,700	9,740	18,780	8,650	10,320	10,360	20,100	9,250	10,920	10,960	21,400	9,830	12,870	12,910	24,840	11,480
100.1～130.0		11,870	11,900	22,480	10,520	12,620	12,660	24,000	11,230	13,350	13,390	25,490	11,920	15,730	15,770	29,620	13,930
130.1～160.0		14,160	14,200	26,700	12,540	15,050	15,090	28,480	13,380	15,920	15,970	30,230	14,200	18,750	18,810	35,130	16,590
160.1～180.0		15,680	15,720	29,180	13,820	16,660	16,710	31,090	14,740	17,620	17,670	32,960	15,640	20,760	20,810	38,320	18,280
180.1～200.0		17,250	17,300	32,070	15,210	18,330	18,380	34,160	16,210	19,390	19,440	36,200	17,200	22,840	22,900	42,100	20,110
20.0～ 60.0	60.1～100.0	9,770	9,800	19,430	8,800	10,390	10,440	20,850	9,410	11,000	11,050	22,250	10,010	12,960	13,010	25,800	11,690
60.1～100.0		11,960	12,000	23,860	10,900	12,720	12,780	25,550	11,660	13,470	13,530	27,210	12,400	15,850	15,910	31,480	14,450
100.1～130.0		13,850	13,900	27,040	12,580	14,730	14,780	28,860	13,440	15,590	15,640	30,650	14,290	18,340	18,400	35,450	16,640
130.1～160.0		15,960	16,020	31,120	14,540	16,980	17,040	33,190	15,530	17,960	18,030	35,220	16,500	21,130	21,200	40,720	19,210
160.1～180.0		17,370	17,430	33,300	15,750	18,470	18,530	35,440	16,810	19,540	19,600	37,530	17,840	22,980	23,050	43,410	20,780
180.1～200.0		18,880	18,940	36,180	17,130	20,070	20,130	38,480	18,280	21,230	21,300	40,750	19,410	24,970	25,040	47,130	22,590
20.0～ 60.0	100.1～130.0	11,970	12,010	23,500	10,740	12,730	12,780	25,180	11,490	13,470	13,530	26,830	12,210	15,870	15,930	31,120	14,260
60.1～100.0		13,850	13,900	27,040	12,580	14,730	14,780	28,860	13,440	15,590	15,640	30,650	14,290	18,340	18,400	35,450	16,640
100.1～130.0		15,490	15,530	29,220	14,010	16,460	16,510	31,020	14,940	17,410	17,460	32,770	15,840	20,480	20,530	37,920	18,450
130.1～160.0		17,420	17,470	32,710	15,810	18,510	18,560	34,660	16,850	19,580	19,630	36,570	17,870	23,020	23,070	42,280	20,780
160.1～180.0		18,690	18,730	34,160	16,850	19,850	19,890	36,060	17,930	20,980	21,030	37,920	18,990	24,670	24,720	43,870	22,100
180.1～200.0		20,100	20,150	36,690	18,150	21,350	21,400	38,710	19,310	22,570	22,610	40,680	20,450	26,530	26,580	47,040	23,790
20.0～ 60.0	130.1～160.0	14,280	14,330	27,990	12,820	15,190	15,250	29,980	13,700	16,080	16,140	31,940	14,570	18,940	19,000	37,040	17,010
60.1～100.0		15,960	16,020	31,120	14,540	16,980	17,040	33,190	15,530	17,960	18,030	35,220	16,500	21,130	21,200	40,720	19,210
100.1～130.0		17,420	17,470	32,710	15,810	18,510	18,560	34,660	16,850	19,580	19,630	36,570	17,870	23,020	23,070	42,280	20,780
130.1～160.0		19,210	19,260	35,910	17,520	20,410	20,460	37,970	18,660	21,580	21,630	39,990	19,780	25,360	25,410	46,170	22,990
160.1～180.0		20,360	20,410	36,900	18,450	21,620	21,670	38,840	19,630	22,850	22,900	40,730	20,770	26,850	26,900	47,060	24,140
180.1～200.0		21,700	21,750	39,270	19,710	23,040	23,090	41,300	20,960	24,350	24,390	43,270	22,180	28,610	28,650	49,960	25,770
20.0～ 60.0	160.1～180.0	22,820	22,880	41,950	19,770	24,250	24,310	44,780	21,070	25,640	25,710	47,550	22,350	30,250	30,320	55,480	26,210
60.1～100.0		24,960	25,020	45,450	21,830	26,520	26,580	48,310	23,250	28,030	28,090	51,110	24,640	33,040	33,110	59,510	28,830
100.1～130.0		26,880	26,920	47,260	23,400	28,530	28,570	49,950	24,870	30,140	30,180	52,570	26,320	35,520	35,560	61,220	30,780
130.1～160.0		29,240	29,290	51,110	25,550	31,040	31,080	53,900	27,160	32,780	32,830	56,620	28,720	38,620	38,660	65,880	33,550
160.1～180.0		30,810	30,840	52,340	26,760	32,680	32,710	54,970	28,400	34,500	34,530	57,520	29,990	40,650	40,670	66,980	35,050
180.1～200.0		32,610	32,650	55,280	28,380	34,600	34,620	58,000	30,110	36,520	36,550	60,630	31,800	43,020	43,040	70,570	37,140
20.0～ 60.0	180.1～200.0	25,120	25,180	46,140	21,750	26,690	26,750	49,250	23,190	28,220	28,290	52,290	24,590	33,290	33,370	61,010	28,840
60.1～100.0		27,120	27,180	49,370	23,730	28,810	28,870	52,470	25,270	30,450	30,520	55,500	26,780	35,890	35,970	64,610	31,330
100.1～130.0		28,900	28,940	50,760	25,180	30,670	30,720	53,630	26,770	32,400	32,450	56,410	28,320	38,180	38,230	65,690	33,110
130.1～160.0		31,140	31,190	54,380	27,260	33,050	33,100	57,310	28,970	34,910	34,960	60,170	30,630	41,120	41,170	69,980	35,780
160.1～180.0		32,610	32,650	55,280	28,380	34,600	34,620	58,000	30,110	36,520	36,550	60,630	31,800	43,020	43,040	70,570	37,140
180.1～200.0		34,350	34,380	58,070	29,960	36,430	36,460	60,850	31,770	38,460	38,480	63,550	33,550	45,290	45,310	73,930	39,170

CIRCULAR PLATES -STANDARD CLASS / PRECISION CLASS-

円形プレート

−並級・精級−

24h 形状加工 見積サイト 型番・納期・価格を一発表示! http://misumi.jp/fa24keijou

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.225

■並級

Type 標準サイズ	Type フリーサイズ	M 材質
ENPMH	ENPM	(スチール) SS400
ENPNH	ENPN	(アルミ) A5052P−H112
ENPDH	ENPD	(ジュラルミン) A2017P−T351
ENPGH	ENPG	(ステンレス) SUS303

全周面取りC0.5以下



平行度は素材の精度で任意の1000mm間で2mmとなります。

■精級

Type 標準サイズ	Type フリーサイズ	M 材質
ENPSH	ENPS	(スチール) SS400
ENPAH	ENPA	(アルミ) A5052P−H112
ENPJH	ENPJ	(ジュラルミン) A2017P−T351
ENPUH	ENPU	(ステンレス) SUS303

全周面取りC0.5以下



任意の100mm間の平行度がBの値となります。

■並級・標準サイズ

型式 Type	T	D 選択	d 指定1mm単位	T 寸法公差	¥基準単価 D100	D150	D200	D300
ENPMH (SS400)	10	100 150 200 300	0～50	±0.6	2,660	3,120	3,660	5,400
	15			±0.7	3,020	3,550	4,040	6,520
ENPNH (A5052P)	10	100 150 200 300	0～50	±0.6	2,820	3,310	3,860	5,720
	15			±0.7	3,210	3,770	4,420	7,000
ENPDH (A2017P)	10	100 150 200 300	0～50	±0.6	2,860	3,360	4,920	7,350
	15			±0.7	4,290	5,040	5,640	9,180
ENPGH (SUS303)	10	100 150 200 300	0～50	±0.6	6,080	7,140	7,820	17,690
	15			±0.7	8,060	9,480	10,380	23,140

■並級・フリーサイズ

型式 Type	T	指定1mm単位 D	d d≦D×0.8	T 寸法公差	¥基準単価 D50⟆200	D201⟆300	D301⟆400	D401⟆500	D501⟆600	D601⟆700	D701⟆800
ENPM (SS400)	8～9	50～200	0～50	±0.2	3,950	—	—	—	—	—	—
	10	50～600	0～100		3,950	5,830	8,660	13,070	16,890	—	—
	11～15				4,340	7,000	10,970	17,070	22,570	—	—
	16～20	100～800			4,610	7,340	11,650	17,810	24,750	33,760	43,470
	21～25				4,970	7,990	12,830	19,470	25,990	35,340	44,820
	26～30				5,470	8,660	13,720	20,970	27,900	39,530	50,780
ENPN (A5052P)	8～9	50～200	0～50	±0.2	5,150	—	—	—	—	—	—
	10	100～800	0～100	±0.6	4,150	6,150	9,110	13,750	17,770	27,930	34,370
	11～14			±0.2	5,890	9,310	14,750	21,730	28,660	45,740	58,710
	15			±0.7	4,750	7,500	11,880	17,500	23,080	36,840	45,870
	16～19			±0.2	7,660	11,810	18,200	26,300	35,330	47,580	61,660
	20			±0.8	6,170	9,510	14,650	21,180	28,440	38,330	48,180
	21～24			±0.2	9,000	14,880	24,640	34,660	48,640	65,290	82,490
	25			±0.9	7,240	11,980	19,840	27,920	39,180	52,590	66,450
	26～29			±0.2	10,260	15,820	25,810	36,850	49,210	65,970	83,130
	30			±1.0	8,250	12,740	20,790	29,680	39,650	53,140	66,960
ENPD (A2017P)	8～9	50～200	0～50	±0.2	6,850	—	—	—	—	—	—
	10	100～800	0～100	±0.6	5,280	7,890	11,790	17,820	23,850	38,690	48,270
	11～14			±0.2	7,870	12,790	20,810	30,970	42,320	68,740	86,590
	15			±0.7	6,060	9,850	16,020	23,850	32,590	52,930	66,670
	16～19			±0.2	10,940	16,760	25,670	39,100	52,830	71,070	90,220
	20			±0.8	8,420	12,910	19,770	30,100	40,660	54,720	69,470
	21～24			±0.2	13,210	20,260	31,070	46,220	63,980	85,890	109,480
	25			±0.9	10,170	15,590	23,930	35,590	49,260	66,130	84,260
	26～29			±0.2	14,850	23,180	36,210	54,190	75,110	100,960	128,730
	30			±1.0	11,430	17,860	27,890	41,730	57,830	77,730	99,130
ENPG (SUS303)	8～9	50～200	0～50	±0.2	8,390	—	—	—	—	—	—
	10	50～300	0～100		8,390	18,980	—	—	—	—	—
	11～15				11,130	24,810	—	—	—	—	—
	16～20				13,890	30,280	—	—	—	—	—
	21～25				16,050	35,750	—	—	—	—	—
	26～30				18,620	41,980	—	—	—	—	—

■精級・標準サイズ

型式 Type	T	D 選択	d 指定1mm単位	B 平行度	¥基準単価 D100	D150	D200	D300
ENPSH (SS400)	10	100 150 200 300	0～50	0.012	3,470	4,240	5,090	7,530
	15				3,880	4,720	5,670	8,860
ENPAH (A5052P)	10	100 150 200 300	0～50	0.03	3,610	4,380	5,260	7,790
	15			0.05	4,040	4,900	5,870	9,200
ENPJH (A2017P)	10	100 150 200 300	0～50	0.03	3,700	4,500	6,740	10,100
	15			0.05	5,310	6,380	7,610	12,250
ENPUH (SUS303)	10	100 150 200 300	0～50	0.03	6,660	8,020	9,400	20,750
	15			0.05	8,650	10,360	12,320	26,600

■精級・フリーサイズ

型式 Type	T	指定1mm単位 D	d d≦D×0.8	B 平行度	¥基準単価 D50⟆200	D201⟆300	D301⟆400	D401⟆500	D501⟆600	D601⟆700	D701⟆800
ENPS (SS400)	8～9	50～200	0～50	0.012	4,960	—	—	—	—	—	—
	10	50～600	0～100		6,020	9,690	15,650	22,780	30,770	—	—
	11～15				6,630	10,660	14,160	26,020	34,400	—	—
	16～20	100～800			7,050	11,200	17,770	27,150	37,760	51,490	66,280
	21～25				7,590	12,180	19,550	29,700	39,640	53,880	68,350
	26～30				8,340	13,220	20,930	31,990	42,560	60,290	77,430
ENPA (A5052P)	8～9	50～200	0～50	0.03	7,800	—	—	—	—	—	—
	10	50～600	0～100		6,280	10,860	18,730	27,750	37,790	42,500	52,900
	11～14			0.05	8,540	15,040	26,480	38,180	51,970	71,290	89,350
	15				7,120	12,550	22,100	31,870	43,380	59,510	71,980
	16～19	100～800		0.07	10,120	16,940	28,350	41,080	56,620	76,350	103,900
	20				8,160	13,650	22,840	33,090	45,610	61,500	83,690
	21～24			0.09	12,700	21,680	37,050	54,730	74,830	100,890	131,940
	25				10,230	17,470	29,840	44,090	60,270	81,280	106,280
	26～29			0.11	14,300	23,860	40,760	60,230	82,310	110,990	145,140
	30				11,520	19,220	32,840	48,510	66,310	89,410	116,910
ENPJ (A2017P)	8～9	50～200	0～50	0.03	9,710	—	—	—	—	—	—
	10	50～600	0～100		7,470	12,870	22,130	32,540	45,090	—	—
	11～14			0.05	11,830	20,620	35,940	52,820	73,580	—	—
	15				9,110	15,870	27,670	40,670	56,660	—	—
	16～19	100～800		0.07	14,930	24,440	40,010	60,030	82,960	111,870	150,240
	20				11,490	18,810	30,800	46,220	63,870	86,130	115,680
	21～24			0.09	16,580	27,360	45,160	67,290	94,100	126,940	165,710
	25				12,760	21,070	34,770	51,810	72,450	97,750	127,600
	26～29			0.11	18,460	30,550	50,540	74,590	104,290	140,470	184,960
	30				14,220	23,520	38,920	57,430	80,300	108,160	142,420
ENPU (SUS303)	8～9	50～200	0～50	0.03	10,080	—	—	—	—	—	—
	10	50～300	0～100		10,080	22,780	—	—	—

円形プレート加工品

24h 形状加工 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24keijou

類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.225・226

RoHS

Type	材質
SS	SS400
SC	S50C
AL	A5052P—H112
SU	SUS303



型式			指定1mm単位				選択			指定1mm単位
Type	形状	T	D	V	W	S	H：穴数	穴種選択	呼び径	Q
SS（SS400） SC（S50C） AL（A5052P） SU（SUS303）	F（フラット） X（凹） Z（凸）	8 10 15 20 25 30	60～300	10～100 V≦D×0.8	20～260 W—V≧10 D—W≧20	5～25 T—S≧5	0 2 4 8 12	N（通し穴） M（タップ穴） Z（ザグリ穴） ZR（裏面ザグリ穴）	5 6 8 10	35～280 Q＞W＋d1（d2）＋2b1 （ページ下段 加工限界参照）

H：穴数選択（等分割）



■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴	ザグリ穴	裏面ザグリ穴
Code	N	M	Z	ZR
形状図				
加工仕様	寸法 / 呼び径：5 / 6 / 8 / 10 d1：5.5 / 6.5 / 9 / 11 M×2＜Tはタップ下穴が貫通 M×2≧Tはタップ貫通		寸法 / ボルト呼び径：5 / 6 / 8 / 10 d1・h：5.5 / 6.5 / 9 / 11 d2：9.5 / 11 / 14 / 18 ボルト呼び径6は　T≧10（形状Zの場合、T—S≧10） 8・10はT≧15（形状Zの場合、T—S≧15）	

Order 注文例

型式										
Type	形状	T	D	V	W	S	H	穴種選択 Code・呼び径		Q
SS	F	10	—D100	—V20			H2	—N5		—Q60
SS	X	10	—D100	—V50	—W60	—S5	—H4	—M5		—Q80

Delivery 出荷日　8 日目発送

ストーク C　800円/1本　P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工

型式											
Type	形状	T	D	V	W	S	H	穴種選択 Code・呼び径	Q	(WA・WB・WC・PC)	
SS	Z	20	—D200	—V30	—W100	—S10	—H4	—Z5	—Q150	—WB—PC10—PX75	

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
W径公差変更 	WA WB WC	形状 / 公差 / 指定 X（凹） / H7 / WA Z（凸） / g6 / WB h6 / WC	1,500
ノック穴加工 	PC	指定方法　PC（選択）—PX（指定） 指定例　PC10—PX50 PC選択＝5,6,8,10 PC深さ＝通し（有効深さPC×3） PX：2PX＞W＋d1（d2）＋2b1 加工限界参照 穴がある場合：穴間 の中心線上になります（図1参照）	3,000

■Q, PXの加工限界

通し穴（N） タップ穴（M） ノック穴（PC）	呼び径 5	6	8	10
d1	5.5	6.5	9	11
穴とD,W,Vとの最小距離（b1）	4.5	5.5	7.5	9
穴間の最小距離（b2）	Qπ/穴数（H）—d1（M）—（PC）≧d1（M）＋（PC）			

ザグリ穴（Z） 裏面ザグリ穴（ZR）	呼び径 5	6	8	10
d2	9.5	11	14	18
穴とD,W,Vとの最小距離（b2）	2.5	3	4.5	5
穴間の最小距離（b2）	Qπ/穴数（H）—d2—（PC）≧d2＋（PC）			



※図面上のH穴径はd1、M、d2を示します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円単位切り捨て）P81

数量	1～9	10～14	15～19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■価格算出方法　下記形状価格に加算価格を加算してください。

（例）SSZ10—D100—V50—W60—S5—H4—N5—Q80のとき

形状価格	＋	H穴数単価	＝	価格
4,220	＋	2,800	＝	7,020（円）

■加算価格

H	価格
穴無し	0
2穴	1,500
4穴	2,800
8穴	4,900
12穴	6,400

■形状価格

Type	T	D	V	¥基準単価 形状F	形状X	形状Z
SS（SS400）	8・10	60～100	10～ 50	3,320	4,220	4,220
			51～ 80	3,480	4,430	4,430
		101～200	10～ 50	5,420	6,320	6,320
			51～100	5,690	6,650	6,650
		201～300	10～ 50	7,980	9,170	9,170
			51～100	8,400	9,630	9,630
	15	60～100	10～ 50	3,710	4,750	4,750
			51～ 80	3,890	5,000	5,000
		101～200	10～ 50	6,230	7,400	7,400
			51～100	6,540	7,780	7,780
		201～300	10～ 50	9,710	11,030	11,030
			51～100	10,200	11,580	11,580
	20	60～100	10～ 50	4,140	5,340	5,340
			51～ 80	4,340	5,580	5,580
		101～200	10～ 50	7,060	8,380	8,380
			51～100	7,420	8,800	8,800
		201～300	10～ 50	11,230	12,680	12,680
			51～100	11,800	13,320	13,320
	25	60～100	10～ 50	4,570	5,880	5,880
			51～ 80	4,800	6,180	6,180
		101～200	10～ 50	7,940	9,400	9,400
			51～100	8,350	9,860	9,860
		201～300	10～ 50	12,800	14,380	14,380
			51～100	13,430	15,090	15,090
	30	60～100	10～ 50	5,050	6,510	6,510
			51～ 80	5,310	6,830	6,830
		101～200	10～ 50	8,880	10,460	10,460
			51～100	9,320	10,980	10,980
		201～300	10～ 50	14,420	16,120	16,120
			51～100	15,140	16,940	16,940

Type	T	D	V	¥基準単価 形状F	形状X	形状Z
SC（S50C）	8・10	60～100	10～ 50	3,480	4,430	4,430
			51～ 80	3,660	4,650	4,650
		101～200	10～ 50	5,690	6,650	6,650
			51～100	5,980	6,980	6,980
		201～300	10～ 50	8,400	9,650	9,650
			51～100	8,830	10,120	10,120
	15	60～100	10～ 50	3,890	5,000	5,000
			51～ 80	4,090	5,260	9,880
		101～200	10～ 50	6,540	7,780	7,780
			51～100	6,880	8,180	8,180
		201～300	10～ 50	10,220	11,600	11,600
			51～100	10,720	12,180	12,180
	20	60～100	10～ 50	4,340	5,580	5,580
			51～ 80	4,570	5,880	5,880
		101～200	10～ 50	7,430	8,820	8,820
			51～100	7,800	9,260	9,260
		201～300	10～ 50	11,820	13,340	13,340
			51～100	12,420	14,020	14,020
	25	60～100	10～ 50	4,800	6,180	6,180
			51～ 80	5,050	6,510	6,510
		101～200	10～ 50	8,350	9,880	9,880
			51～100	8,780	10,380	10,380
		201～300	10～ 50	13,460	15,120	15,120
			51～100	14,140	15,890	15,890
	30	60～100	10～ 50	5,310	6,830	6,830
			51～ 80	5,580	7,180	7,180
		101～200	10～ 50	9,340	11,000	11,000
			51～100	9,820	11,550	11,550
		201～300	10～ 50	15,170	16,970	16,970
			51～100	15,920	17,830	17,830

Type	T	D	V	¥基準単価 形状F	形状X	形状Z
AL（A5052P）	8・10	60～100	10～ 50	8,220	9,290	9,290
			51～ 80	8,630	9,770	9,770
		101～200	10～ 50	10,490	11,650	11,650
			51～100	11,030	12,230	12,230
		201～300	10～ 50	14,320	15,480	15,480
			51～100	15,050	16,260	16,260
	15	60～100	10～ 50	9,030	10,290	10,290
			51～ 80	9,490	10,820	10,820
		101～200	10～ 50	12,370	13,630	13,630
			51～100	13,000	14,320	14,320
		201～300	10～ 50	18,380	19,770	19,770
			51～100	19,310	20,770	20,770
	20	60～100	10～ 50	9,950	11,340	11,340
			51～ 80	10,460	11,910	11,910
		101～200	10～ 50	14,780	16,200	16,200
			51～100	15,520	17,020	17,020
		201～300	10～ 50	22,520	24,140	24,140
			51～100	23,660	25,350	25,350
	25	60～100	10～ 50	10,950	12,480	12,480
			51～ 80	11,510	13,110	13,110
		101～200	10～ 50	16,280	17,830	17,830
			51～100	17,090	18,720	18,720
		201～300	10～ 50	24,780	26,550	26,550
			51～100	26,030	27,890	27,890
	30	60～100	10～ 50	11,910	13,620	13,620
			51～ 80	12,510	14,310	14,310
		101～200	10～ 50	19,800	21,510	21,510
			51～100	20,800	22,580	22,580
		201～300	10～ 50	31,020	33,090	33,090
			51～100	32,570	34,750	34,750

Type	T	D	V	¥基準単価 形状F	形状X	形状Z
SU（SUS303）	8・10	60～100	10～ 50	9,210	10,020	10,020
			51～ 80	9,670	10,520	10,520
		101～200	10～ 50	15,930	16,740	16,740
			51～100	16,720	17,580	17,580
		201～300	10～ 50	25,170	25,980	25,980
			51～100	26,430	27,290	27,290
	15	60～100	10～ 50	11,510	12,400	12,400
			51～ 80	12,090	13,030	13,030
		101～200	10～ 50	21,720	22,620	22,620
			51～100	22,810	23,750	23,750
		201～300	10～ 50	36,400	37,310	37,310
			51～100	38,220	39,170	39,170
	20	60～100	10～ 50	13,300	15,260	15,260
			51～ 80	13,970	16,020	16,020
		101～200	10～ 50	25,560	26,550	26,550
			51～100	26,840	27,890	27,890
		201～300	10～ 50	43,960	45,090	45,090
			51～100	46,170	47,350	47,350
	25	60～100	10～ 50	15,940	17,020	17,020
			51～ 80	16,740	17,880	17,880
		101～200	10～ 50	32,080	33,170	33,170
			51～100	33,690	34,830	34,830
		201～300	10～ 50	55,540	56,830	56,830
			51～100	58,320	59,680	59,680
	30	60～100	10～ 50	17,780	18,980	18,980
			51～ 80	18,670	19,940	19,940
		101～200	10～ 50	25,540	37,690	37,690
			51～100	26,830	39,570	39,570
		201～300	10～ 50	63,250	64,710	64,710
			51～100	66,410	67,940	67,940

Example 使用例



ミスミ FAメカ2009　かんたん型番チェックは…　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

フラットバー

ーミガキ平鋼・四角材切断品ー

24h 見積サイト
型番・納期・価格を一発表示!
http://misumi.jp/fa24plate/

種類	型式	Ⓜ 材質
平鋼	FSS	SS400D
	FSC	S45CD
	FSSS	SUS304D
	FSSA	A6063S
四角材	FSK	SS400D
	FSCK	S45CD
	FSSK	SUS304D
	FSSAK	A6063S



■FSS（材質SS400D）価格

A 1mm単位	B \ T	5	6	9	10	12	16	19	22	25	30
30～ 50	16	AX12.4	AX12.4	AX12.5	AX12.3	AX12.6	AX12.7	—	—	—	—
51～150		AX 6	AX 6	AX 6.1	AX 6.1	AX 6.2	AX 6.3	—	—	—	—
151～300		AX 3.4	AX 3.4	AX 3.5	AX 3.5	AX 3.6	AX 3.6	—	—	—	—
301～800		AX 2.5	AX 2.5	AX 2.4	AX 2.5	AX 2.4	AX 2.1	—	—	—	—
30～ 50	22	AX12.4	AX12.5	AX12.6	AX12.4	AX12.7	AX12.9	AX13.1	—	—	—
51～150		AX 6.1	AX 6.1	AX 6.2	AX 6.2	AX 6.3	AX 6.5	AX 6.6	—	—	—
151～300		AX 3.4	AX 3.5	AX 3.6	AX 3.6	AX 3.6	AX 4.7	AX 4.8	—	—	—
301～800		AX 2.5	AX 2.4	AX 2.4	AX 2.3	AX 2.3	AX 3.3	AX 3.5	—	—	—
30～ 50	25	AX12.5	AX12.5	AX12.7	AX12.6	AX12.8	AX13	AX13.2	AX14.4	—	—
51～150		AX 6.1	AX 6.1	AX 6.2	AX 6.2	AX 6.4	AX 6.5	AX 7.3	AX 7.9	—	—
151～300		AX 3.5	AX 3.5	AX 3.7	AX 3.6	AX 3.7	AX 4.8	AX 5	AX 5.8	—	—
301～800		AX 2.4	AX 2.4	AX 2.3	AX 2.2	AX 2.2	AX 3.3	AX 3.4	AX 4.4	—	—
30～ 50	32	AX12.5	AX12.6	AX12.8	AX12.7	AX13	AX13.3	AX13.5	AX14.8	AX15	—
51～150		AX 6.2	AX 6.2	AX 6.3	AX 6.4	AX 6.5	AX 6.7	AX 7.6	AX 8.2	AX 8.9	—
151～300		AX 3.5	AX 3.6	AX 3.7	AX 3.7	AX 4.8	AX 4.5	AX 4.7	AX 6.2	AX 6.4	—
301～800		AX 2.5	AX 2.4	AX 2.2	AX 3.4	AX 3.2	AX 3.3	AX 3.5	AX 4.2	AX 4.4	—
30～ 50	38	AX12.6	AX12.7	AX12.9	AX12.9	AX13.2	AX13.5	AX13.7	AX15.1	AX15.3	—
51～150		AX 6.2	AX 6.2	AX 6.4	AX 6.5	AX 6.6	AX 6.9	AX 7.8	AX 8.4	AX 9.2	—
151～300		AX 3.6	AX 3.7	AX 4.7	AX 4.8	AX 4.6	AX 5.7	AX 5.9	AX 5.4	AX 5.6	—
301～800		AX 2.4	AX 2.3	AX 3.3	AX 3.2	AX 3.3	AX 4.3	AX 4.6	AX 5.4	AX 5.7	—
30～ 50	50	AX12.8	AX12.8	AX13.1	AX13.1	AX13.5	AX13.9	AX14.2	AX15.7	AX16	AX17.6
51～150		AX 6.3	AX 6.4	AX 6.6	AX 6.7	AX 6.9	AX 7.9	AX 8.2	AX 9.5	AX10.4	AX11.8
151～300		AX 3.6	AX 3.7	AX 4.6	AX 4.5	AX 5.7	AX 5.6	AX 5.3	AX 6.7	AX 7.1	AX 7.7
301～800		AX 2.3	AX 2.2	AX 3.3	AX 3.3	AX 4.3	AX 4.1	AX 4.4	AX 6	AX 5.3	AX 5.8
30～ 50	60	—	AX14	AX14.3	AX14.3	AX14.7	AX15.2	AX15.6	—	AX16.6	—
51～150		—	AX 6.8	AX 7.1	AX 7.8	AX 8.1	AX 8.9	AX10	—	AX10.9	—
151～300		—	AX 4.9	AX 4.7	AX 5.6	AX 5.7	AX 5.5	AX 5.8	—	AX 8.7	—
301～800		—	AX 3.4	AX 3.3	AX 4.2	AX 4.3	AX 5.5	AX 5.8	—	AX 5.7	—
30～ 50	75	—	AX12.9	AX13.3	AX13.5	AX14.2	AX15.2	AX15.6	AX17.1	AX18	AX19.6
51～150		—	AX 6.7	AX 8	AX 8.2	AX 8.9	AX10.3	AX11.1	AX12	AX12.4	AX13.8
151～300		—	AX 4.6	AX 4.9	AX 5.5	AX 5.7	AX 7.1	AX 7.9	AX 9	AX 9.4	AX10.6
301～800		—	AX 3.4	AX 4.2	AX 4.3	AX 4.5	AX 5.9	AX 6.2	AX 7.2	AX 7.6	AX 8.7
30～ 50	100	—	AX18.6	AX19.8	AX19.9	AX20.5	AX21.3	AX22.5	AX26.1	AX28.1	AX32.2
51～150		—	AX 8.6	AX 9.8	AX 9.8	AX11	AX12.6	AX14.2	AX16.7	AX17.9	AX21.2
151～300		—	AX 7.1	AX 6.2	AX 7.4	AX 7.3	AX 9.3	AX10.3	AX12.5	AX13.6	AX16.1
301～800		—	AX 5.2	AX 5.6	AX 5.4	AX 5.2	AX 7	AX 7.9	AX10	AX11.1	AX13
30～ 50	125	—	AX21.2	AX22.8	—	AX23.6	AX24	AX26.9	AX31	AX33.1	AX37.9
51～150		—	AX10.1	AX11.5	—	AX13	AX14.9	AX15.8	AX18.5	AX20.5	AX23.5
151～300		—	AX 6.8	AX 7.7	—	AX 9.3	AX11.1	AX12.6	AX14.9	AX16.5	AX18.4
301～800		—	AX 4.6	AX 5.2	—	AX 7	AX 8.6	AX 9.9	AX11.9	AX13.6	AX16.3

■FSC（材質S45CD）価格

A 1mm単位	B \ T	5	6	9	12	16	19	22	25	30
30～ 50	16	AX12.8	AX13.1	AX13.2	AX13.3	AX13.5	—	—	—	—
51～150		AX 6.7	AX 6.8	AX 6.8	AX 6.9	AX 7.1	—	—	—	—
151～300		AX 3.4	AX 3.5	AX 3.5	AX 3.6	AX 4.7	—	—	—	—
301～800		AX 2.4	AX 2.4	AX 2.3	AX 2.3	AX 3.2	—	—	—	—
30～ 50	22	AX12.9	AX13.2	AX13.3	AX13.4	AX13.7	—	—	—	—
51～150		AX 6.8	AX 6.9	AX 6.9	AX 7	AX 7.3	—	—	—	—
151～300		AX 3.5	AX 3.6	AX 3.7	AX 4.7	AX 4.6	—	—	—	—
301～800		AX 2.5	AX 2.4	AX 2.3	AX 3.3	AX 3.2	—	—	—	—
30～ 50	25	AX13.2	AX13.3	AX13.4	AX13.5	AX13.8	AX14.1	AX15.4	—	—
51～150		AX 6.8	AX 6.9	AX 7	AX 7.1	AX 7.4	AX 7.6	AX 8.7	—	—
151～300		AX 3.6	AX 3.6	AX 3.7	AX 4.8	AX 4.7	AX 4.9	AX 5.3	—	—
301～800		AX 2.4	AX 2.4	AX 2.3	AX 3.3	AX 3.3	AX 3.5	AX 4.8	—	—
30～ 50	32	—	AX13.4	AX13.5	AX13.7	AX14.1	AX14.4	AX15.9	AX16.2	—
51～150		—	AX 7	AX 7.1	AX 7.3	AX 7.6	AX 7.9	AX 9.1	AX 9.9	—
151～300		—	AX 3.8	AX 4.8	AX 4.6	AX 5.5	AX 5.6	AX 5.5	AX 5.7	—
301～800		—	AX 2.4	AX 3.3	AX 3.2	AX 4.3	AX 4.2	AX 5.2	AX 5.5	—
30～ 50	38	—	AX13.5	AX13.7	AX13.9	AX14.4	AX14.7	AX16.3	AX16.6	—
51～150		—	AX 7.1	AX 7.2	AX 7.4	AX 7.8	AX 8.1	AX 9.4	AX10.3	—
151～300		—	AX 3.9	AX 4.5	AX 4.5	AX 5.4	AX 5.7	AX 6.4	AX 6.7	—
301～800		—	AX 2.4	AX 3.2	AX 3.1	AX 4.2	AX 4.5	AX 5	AX 5.2	—
30～ 50	50	—	AX13.7	AX13.9	AX14.2	AX14.9	AX15.3	AX17.1	AX17.5	AX19.3
51～150		—	AX 7.3	AX 7.5	AX 7.7	AX 8.7	AX 9.1	AX10.7	AX11.5	AX13.2
151～300		—	AX 5	AX 4.5	AX 5.3	AX 5.4	AX 5.6	AX 7.5	AX 8.4	AX 9.2
301～800		—	AX 3.5	AX 3.3	AX 4.1	AX 5	AX 5.4	AX 5.5	AX 6.5	AX 7.1
30～ 50	60	—	AX15	AX15.2	AX15.5	AX16.3	AX16.8	—	AX18.2	—
51～150		—	AX 7.8	AX 8	AX 8.8	AX 9.9	AX10.5	—	AX12.1	—
151～300		—	AX 5	AX 5.8	AX 5.5	AX 6.5	AX 6.8	—	AX10.1	—
301～800		—	AX 3.5	AX 4.3	AX 5.1	AX 5.1	AX 5.4	—	AX 7.5	—
30～ 50	75	—	AX13.7	AX14	AX14.8	AX16.1	AX16.6	AX18.4	AX19.4	AX21.2
51～150		—	AX 7.5	AX 8.7	AX 9.5	AX11.1	AX11.6	AX13.2	AX13.7	AX15.3
151～300		—	AX 4.8	AX 5.5	AX 6.3	AX 7.9	AX 8.4	AX10.2	AX11.1	AX12.5
301～800		—	AX 3.6	AX 4.3	AX 5.1	AX 6.7	AX 7.1	AX 8.4	AX 9.3	AX10.6
30～ 50	100	—	AX20.1	AX20.9	AX20.5	AX21.8	AX23.5	AX27.8	AX33	AX37.9
51～150		—	AX10.1	AX10.6	AX11.5	AX13.5	AX15	AX19.5	AX19.4	AX23.1
151～300		—	AX 7.4	AX 7.1	AX 7.9	AX10.1	AX11.5	AX14.6	AX16.4	AX19
301～800		—	AX 5.4	AX 5.5	AX 5.8	AX 8	AX 9.4	AX11.8	AX13.8	AX16.1
30～ 50	125	—	AX23.1	AX24.1	AX23.7	AX25.8	AX27.8	—	AX37.6	—
51～150		—	AX11.6	AX12.2	AX13.3	AX15.7	AX17.5	—	AX22.2	—
151～300		—	AX 7.2	AX 8.6	AX 9.9	AX12	AX13.8	—	AX19.8	—
301～800		—	AX 6.3	AX 6.1	AX 7.5	AX 9.6	AX11.4	—	AX16	—

Order 注文例

平鋼 型式 — A — B — T
FSC — 560 — 25 — 9

四角材 型式 — A
FSK10 — 125

Delivery 出荷日 3 日目発送 ストークA 800円/1本 P.82

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加工 型式 — A — B — T -(CCA・CCB・CCC・CCD)
FSS — 300 — 60 — 10 — CCA5—CCD5

■精度基準

項目	FSS・FSC・FSK・FSCK	FSSS・FSSK	FSSA・FSSAK
●平鋼 T寸法公差 ●四角材 B寸法公差	5・6 8・9・10 12・15・16 19～30 40～50 0 −0.18 / 0 −0.22 / 0 −0.27 / 0 −0.3 / 0 −0.39	5・6 8・9・10 12・15・16 19～30 40～50 0 −0.3 / 0 −0.22 / 0 −0.27 / 0 −0.33 / 0 −0.39	5・6 8～12 15・16 20・25 30 40～50 ±0.27 / ±0.3 / ±0.35 / ±0.38 / ±0.45 / 0 −0.39
●A寸法公差	±0.15	±0.15	±0.15
●平鋼 B寸法公差	16 ～25 ～50 ～60 ～100 ～125 0 −0.18 / 0 −0.21 / 0 −0.25 / 0 −0.3 / 0 −0.35 / 0 −0.4	15 ～25 ～50 ～60 ～125 0 −0.27 / 0 −0.33 / 0 −0.39 / 0 −0.46 / 0 −0.73	15 ～20 ～30 ～50 ～100 ±0.35 / ±0.38 / ±0.45 / ±0.54 / ±0.92
●曲り	100mmに対し0.1以下	100mmに対し0.1以下	100mmに対し0.1以下
●切断面面取り	C0.1～0.3	C0.1～0.3	C0.1～0.3

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
コーナーカット 	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーを C5でカットする場合 ⋯ CCA5—CCD5	500/ 1コーナー

Price 価格

(例)FSS—250—32—9のとき

A寸法		面積単価		価格(1円単位は切捨)
250	×	3.7	=	920(円)

■数量スライド価格 (♀1円単位切り捨て) P.81

数 量	1～4	5～19
値引率	基準単価	5%

♀表示数量超えはお見積り

■FSSS（材質SUS304D）価格

A 1mm単位	B \ T	5	6	9	10	12	16	19	22	25	30
30～ 50	15	AX19.7	AX20.2	AX21.1	—	—	—	—	—	—	—
51～150		AX11.1	AX11.3	AX11.6	—	—	—	—	—	—	—
151～300		AX 5	AX 5.1	AX 5.5	—	—	—	—	—	—	—
301～800		AX 3.2	AX 3.3	AX 3.6	—	—	—	—	—	—	—
30～ 50	20	AX19.9	AX20.5	AX21.5	AX21.7	AX22.5	AX23.3	—	—	—	—
51～150		AX11.3	AX11.5	AX12	AX12.2	AX12.9	AX13.6	—	—	—	—
151～300		AX 5.2	AX 5.3	AX 5.8	AX 6	AX 6.7	AX 7.8	—	—	—	—
301～800		AX 3.3	AX 3.5	AX 4.4	AX 4.6	AX 5.2	AX 6.3	—	—	—	—
30～ 50	25	AX20.2	AX20.8	AX21.9	AX22.2	AX23.1	AX24	AX25.7	—	AX28.9	—
51～150		AX11.5	AX11.8	AX12.4	AX12.6	AX13.4	AX14.2	AX16.1	—	AX16.8	—
151～300		AX 5.4	AX 5.6	AX 6.2	AX 7.3	AX 7.7	AX 8.9	AX11.3	—	AX13.6	—
301～800		AX 3.5	AX 3.7	AX 5.1	AX 5.3	AX 6.2	AX 7.4	AX 9.7	—	AX12.3	—
30～ 50	32	AX20.5	AX21.2	AX22.5	AX22.8	AX23.9	AX25.1	AX27.1	AX30.4	AX31.7	—
51～150		AX11.8	AX12.1	AX12.9	AX13.1	AX14.1	AX15.2	AX18.3	AX19.8	AX20.9	—
151～300		AX 5.6	AX 5.9	AX 7.6	AX 7.8	AX 8.8	AX10.6	AX14.1	AX16.1	AX17.3	—
301～800		AX 3.8	AX 4.5	AX 6.1	AX 6.3	AX 7.3	AX 9.1	AX11.9	AX13.8	AX14.8	—
30～ 50	38	AX20.8	AX21.5	AX23	AX23.4	AX24.5	AX25.9	AX29.2	AX32.7	AX34.2	—
51～150		AX12.1	AX12.4	AX13.3	AX13.6	AX14.7	AX15.9	AX19.4	AX22	AX24.3	—
151～300		AX 5.9	AX 6.2	AX 8.5	AX 8.8	AX 9.8	AX12.3	AX16	AX17.3	AX19.7	—
301～800		AX 4.5	AX 4.8	AX 6.5	AX 7.2	AX 8.3	AX10.2	AX13.8	AX15.8	AX17	—
30～ 50	50	AX21	AX21.9	AX24.6	AX25.6	AX27.4	AX31.1	AX34.3	AX39.1	—	—
51～150		AX11.6	AX12.4	AX14.9	AX15.7	AX17.3	AX20.5	AX23.4	AX26.4	—	—
151～300		AX 8.2	AX 9	AX11.4	AX12	AX13.6	AX16.8	AX19.1	AX21.5	—	—
301～800		AX 6.1	AX 6.9	AX 9.2	AX10	AX11.4	AX14.5	AX16.7	AX18.9	—	—
30～ 50	65	AX25.1	AX26.2	AX29.9	AX31.1	AX33.5	AX38.4	AX42	AX45.4	AX51	AX63
51～150		AX13.9	AX15	AX18.3	AX19.3	AX21.4	AX25.6	AX28.6	AX31.5	AX36.3	AX44.9
151～300		AX 9.9	AX10.9	AX13.9	AX14.9	AX17	AX20.9	AX23.9	AX27.4	AX30.8	AX37.9
301～800		AX 7.4	AX 8.5	AX11.3	AX12.3	AX14.4	AX18.2	AX21.4	AX23.7	AX28.6	AX35
30～ 50	100	AX28.3	AX30.1	AX35.7	AX37.5	AX41.2	AX48.7	AX54.4	AX62.9	AX70.2	AX84.1
51～150		AX16.7	AX18.4	AX23.3	AX24.9	AX28.1	AX34.6	AX39.5	AX44.9	AX52.8	AX63.6
151～300		AX12.6	AX14.1	AX18.7	AX20.3	AX23.3	AX29.5	AX33.7	AX39.7	AX45.8	AX56.6
301～800		AX10.1	AX11.7	AX16.2	AX17.6	AX20.7	AX26.5	AX31.4	AX35.8	AX41.8	AX51.7
30～ 50	125	—	AX35.6	AX42.5	AX44.9	AX49.4	AX58.6	AX65.3	—	AX85.1	—
51～150		—	AX22	AX28.1	AX30.1	AX34.1	AX42.2	AX48.3	—	AX63.9	—
151～300		—	AX17	AX22.7	AX24.5	AX28.4	AX36.1	AX41.6	—	AX56	—
301～800		—	AX14	AX19.7	AX21.6	AX25.4	AX32.8	AX38.9	—	AX52.6	—

■FSSA（材質A6063S）価格

A 1mm単位	B \ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
30～ 50	15	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	—	AX23
51～150		AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	—	AX15
151～300		AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX8	—	AX12
301～800		AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX5	—	AX8
30～ 50	20	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	—	AX23
51～150		AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	—	AX15
151～300		AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX8	—	AX10
301～800		AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX5	—	AX10
30～ 50	30	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23
51～150		AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX15	AX16
151～300		AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX10	AX12	AX12
301～800		AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX5	AX8	AX10
30～ 50	40	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23
51～150		AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16
151～300		AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX8	AX10	AX13
301～800		AX3	AX3	AX3	AX3	AX3	AX4	AX7	AX9	AX10
30～ 50	50	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23
51～150		AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX16	AX16	AX18
151～300		AX5	AX5	AX5	AX5	AX5	AX6	AX10	AX13	AX13
301～800		AX3	AX3	AX3	AX4	AX4	AX5	AX8	AX10	AX12
30～ 50	60	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX24
51～150		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX18	AX18
151～300		AX5	AX5	AX5	AX5	AX6	AX6	AX10	AX13	AX15
301～800		AX3	AX3	AX4	AX4	AX4	AX5	AX8	AX12	AX13
30～ 50	100	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX23	AX26	AX28	AX29
51～150		AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX15	AX20	AX21	AX23
151～300		AX5	AX5	AX6	AX7	AX8	AX9	AX12	AX16	AX18
301～800		AX4	AX4	AX5	AX6	AX6	AX7	AX11	AX15	AX16

■四角材価格

型式 Type	B	A 1mm単位指定 15～29	30～100	101～200	201～300	301～400	401～500	501～600	601～700	701～800
FSK (SS400D)	8	AX34	AX23	AX9	AX5	AX5	AX4	AX4	AX4	AX5
	10	AX34	AX24	AX9	AX6	AX6	AX4	AX4	AX4	AX5
	12	AX35	AX25	AX10	AX6	AX6	AX5	AX4	AX5	AX5
	15	AX36	AX26	AX11	AX7	AX7	AX5	AX5	AX5	AX6
	20	AX37	AX29	AX12	AX8	AX8	AX6	AX6	AX6	AX7
	25	AX40	AX33	AX15	AX10	AX9	AX8	AX7	AX7	AX8
	30	AX42	AX38	AX17	AX12	AX11	AX9	AX9	AX9	AX9
	40	AX45	AX46	AX23	AX16	AX15	AX13	AX13	AX13	AX13
	50	AX54	AX60	AX31	AX22	AX20	AX19	AX18	AX18	AX18
FSCK (S45CD)	8	AX34	AX23	AX9	AX5	AX5	AX4	AX4	AX4	AX5
	10	AX34	AX24	AX9	AX6	AX6	AX4	AX4	AX4	AX5
	12	AX35	AX25	AX10	AX6	AX6	AX5	AX4	AX5	AX5
	15	AX35	AX26	AX10	AX7	AX6	AX5	AX5	AX5	AX6
	20	AX37	AX29	AX12	AX8	AX8	AX6	AX6	AX6	AX6
	25	AX39	AX33	AX14	AX10	AX9	AX7	AX7	AX7	AX8
	30	AX42	AX37	AX17	AX12	AX11	AX9	AX9	AX9	AX9
	40	AX45	AX45	AX22	AX16	AX14	AX13	AX12	AX12	AX13
	50	AX53	AX59	AX30	AX22	AX20	AX18	AX17	AX17	AX17
FSSK (SUS304D)	8	AX52	AX37	AX15	AX9	AX9	AX7	AX7	AX7	AX8
	10	AX53	AX39	AX16	AX10	AX10	AX8	AX7	AX8	AX8
	12	AX55	AX42	AX17	AX11	AX11	AX9	AX8	AX8	AX9
	15	AX58	AX46	AX20	AX13	AX13	AX10	AX10	AX10	AX11
	20	AX63	AX56	AX26	AX18	AX17	AX14	AX13	AX13	AX14
	25	AX71	AX69	AX34	AX24	AX22	AX18	AX18	AX17	AX18
	30	AX80	AX85	AX43	AX31	AX28	AX24	AX23	AX23	AX23
	40	AX96	AX116	AX62	AX45	AX41	AX38	AX36	AX36	AX36
	50	AX123	AX164	AX91	AX67	AX60	AX56	AX53	AX52	AX52
FSSAK (A6063S)	8	AX32	AX23	AX9	AX6	AX5	AX5	AX4	AX5	AX5
	10	AX33	AX24	AX10	AX6	AX6	AX5	AX5	AX5	AX6
	12	AX34	AX25	AX10	AX7	AX6	AX6	AX5	AX5	AX6
	15	AX35	AX28	AX12	AX8	AX8	AX7	AX6	AX6	AX7
	20	AX38	AX34	AX15	AX10	AX10	AX9	AX8	AX8	AX9
	25	AX43	AX41	AX20	AX14	AX13	AX12	AX11	AX11	AX11
	30	AX48	AX50	AX25	AX18	AX16	AX15	AX14	AX14	AX15
	40	AX61	AX73	AX39	AX28	AX26	AX23	AX23	AX22	AX22
	50	AX78	AX103	AX56	AX41	AX37	AX35	AX33	AX33	AX32