MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS –FOR MOTOR / CYLINDER/ SENSOR–

取付板・ブラケット–モータ・シリンダ・センサ用–

取付板・ブラケット –モータ・シリンダ・センサ用–
MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS –FOR MOTOR / CYLINDER / SENSOR–

ブラケット選定が最短1分!
ブラケット楽々チョイス
http://cp.misumi.jp/index.html

追加 変更 製



製品名 ブラケット楽々チョイス
ページ 1737

追加 変更 製

製品名 板金取付板・ブラケット(センサ・モータ・シリンダ用)–プレートタイプ–
ページ 1741

追加 変更 製

製品名 –アングルタイプ–
ページ 1745

追加 変更 製

製品名 –Z曲げタイプ–
ページ 1747

追加 変更 製

製品名 –凸曲げタイプ–
ページ 1749

追加 変更 製

製品名 板金丸プレート
ページ 1751

追加 変更 製

製品名 フライス取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)–プレート平行取付タイプ–
ページ 1753

追加 変更 製

製品名 フライス取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)–L型アングルタイプ–
ページ 1759

■加工寸法の許容差及び加工限界

●板金取付板・ブラケット(対象ページ:P.1741～1752)

1. 削り加工寸法の普通許容差

基準寸法の区分 (A・B寸法)	6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下
平板(曲げ無)許容差(a・b)	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
曲げ加工品許容差(a・b)	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

*JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。



2. プレスブレーキによるキズの位置と深さ



曲げ加工品はプレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが、左図のように付きます。

板厚 SPCC / SPHC	板厚 SUS304(2B) / A5052	位置 e	深さ d
1.0	1.0	5.0	0.05
1.6	1.5	6.0	0.05
2.3	2.0	7.5	0.1
3.2	3.0	10.5	0.2
4.5	4.0	13.5	0.3
6.0	–	15.0	0.4



e・d寸法は目安となります。

3. 加工限界(穴と曲げの距離、空間・穴と端面との距離)



右記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性がありますが、そのまま加工します。またそれに伴い、寸法も不正確になります。

板厚 SPCC SPHC	板厚 A5052	板厚 SUS304(2B)	r	f(穴と曲げの距離) キリ穴	f(穴と曲げの距離) タップ穴	f(穴と曲げの距離) 公差付穴 曲げと平行な長穴	b(穴と断面との距離)	h	g
1.0	–	1.0	1	3	5.5	3.5	1	5.5	5.5
1.6	1.5	1.5	1.5	3.5	6	4	1	6	6
2.3	2.0	2.0	2	4.5	7	5	1.5	7	7
3.2	3.0	3.0	3	6.5	9	7	1.5	9	9
4.5	–	4.0	4	7.5	11	8 (9)	2	11	11
6.0	–	–	6	14	16	15	2.5	16	18

T4.0・4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。

●フライス取付板・ブラケット(対象ページ:P.1753～1762)

1. 削り加工寸法の普通許容差

基準寸法の区分 (A・B寸法)	0.5を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下
許容差(a・b)	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

*JIS B 0405の削り加工寸法の普通許容差の公差等級:中級(m)を採用。



2. 加工限界(穴間・穴と端面の肉厚)



キリ穴径	b(最小値)
3.0～5.0	0.8
5.1～25.0	1
25.1～50.0	2
50.5～100.0	3

精度穴(H7)径	b(最小値)
3.0～5.0	1.5
5.1～25.0	2
25.1～50.0	3
50.5～100.0	4



タップ穴径	b(最小値)
3 ・ 4 ・ 5	0.8
6・8・10・12	1.0
14・16	1.5

この商品インデックスに関するお問合せは、 ⇨⇨⇨ 加工部品事業チーム TEL:03-3647-8926 FAX:03-3647-8927

型式変更のお知らせ

(旧)「プレート加工品・板金加工品」インデックスは、商品選定の利便性向上のため
商品名称・商品型式の変更をいたしました。
併せて納期短縮・プライスダウンも実施しておりますのでぜひ各ページで詳細規格をご確認ください。
大変お手数ではございますが、新型式へ置換え頂けますようお願い申し上げます。
※旧型式商品の供給はいたしますが、納期短縮・プライスダウンには対応しておりません。何卒ご了承ください。
旧型式商品規格はインターネットでご確認が可能です。 http://cp.misumi.jp/10-011/

既に選定済みの旧型式を新型式へ置換えする際は型式置換えツールをご利用ください。
旧型式を入力して、変換ボタンを押すだけで新型式への変換が可能です。
ご利用はコチラから http://cp.misumi.jp/10-012/
型式変換例:
(旧型式) KBUBY1.6–A76–B60–H35–L15–X5–Y24–F35–G30–V32–S4–W52–N4–MA4
(新型式) SWBC–SPB–A76–B60–T1.6–H35–J15–X5–Y24–W30–N4–F35–E32–S4–G52–M4

■型式変更内容について

型式変更内容は以下となります。置換えする新型式が無い場合は、インターネット掲載の旧型式をご選定ください。

(旧)型式例:

Type(形状 材質)	穴加工選択
KBLN	A

(新)型式例:

Type(形状・穴加工)	ハイフン	材質記号(材質)
JTDZS	–	SP

形状	旧Type 穴加工選択	新Type	2009年度掲載ページ	2010年度掲載ページ
板金 プレートタイプ	KBL□A	JTDZS	2-1167	2-1741
	KBL□F	JTAAS		
	KBL□T	JTHAS		
	KBL□V	JTHDS		
	KBL□W	JTDAS		
	KBL□Y	JTABS		
	KBL□Z	JTDAS		
板金 アングルタイプ	KBA□A	FALZS	2-1173	2-1745
	KBA□F	FAMAS		
	KBA□T	FALBS		
	KBA□W	FALAS		
	KBA□Y	FAMBS		
	KBA□Z	FAPAS		
板金 Z曲げタイプ	KBU□A	SWBZS	2-1171	2-1747
	KBU□F	SWBAS		
	KBU□Y	SWBCS		
	KBU□T	SWCAS		
板金 凸曲げタイプ	KBU□B	BLUZS		2-1749
	KBU□V	BLUES		
	KBU□Q	–		
板金 円形プレート	KBR□A	BFHAN	2-1169	2-1751
	KBR□F	BFHAF		
	KBR□R	–		
	KBR□V	–		
	KBR□W	BFHBF		
	KBR□Y	BFHBE		

新Typeが無い形状はインターネット掲載の旧型式もしくは、ブラケット楽々チョイス(2-1737)をご利用ください。

形状	旧Type 穴加工選択	新Type	2009年度掲載ページ	2010年度掲載ページ
プレート	KPL□A	HFZZA	2-1175	2-1753
	KPL□F	HFMPA		
	KPL□G	HFMCA		
	KPL□Q	–		
	KPL□T	HFFCB		
	KPL□U	HFFCA		
	KPL□V	HFMCB		
	KPL□W	HFMQA		
	KPL□Y	HFFDA		
プレート フラットバータイプ	KPF□A	HRZZA	2-1177	
	KPF□F	HRMPA		
	KPF□T	HRFCB		
	KPF□U	HRFCA		
	KPF□V	HRMCB		
	KPF□W	HRMQA		
	KPF□Y	HFFDA		
L型アングル スタンダードタイプ 素材形状タイプ	KPA□A	LRZZA	2-1179	2-1759
	KPA□F	LRCDB		
	KPA□G	LRMCA		
	KPA□P	–		
	KPA□Q	–		
	KPA□T	LRCMA		
	KPA□U	LRCCA		
	KPA□V	LRCCB		
	KPA□W	LRAMA		
	KPA□Y	LRMDB		
	KPA□Z	LRCNA		
	KPC□A	–		
	KPC□F	–		
	KPC□G	–		
	KPC□P	–		
	KPC□Q	–		
	KPC□T	–		
	KPC□U	–		
	KPC□V	–		
	KPC□W	–		
	KPC□Y	–		
	KPC□Z	–		

■プレート・板金自由加工サービス サービス終了のお知らせ

プレート・板金自由加工サービスは2011年3月末を以ってサービス終了をいたします。
お客様へはご迷惑をお掛け致しますが、サービス終了後は加工部品Cナビのご利用をお願いいたします。
Cナビ詳細はコチラから http://cp.misumi.jp/10-010/

上記に関するお問合せ先 加工部品事業チーム TEL:03–3647–8926 FAX:03–3647–8927

BRACKETS EASY SELECTION -PRODUCT LINE-UPS-
インターネット専用の新サービス

『ブラケット楽々チョイス』について

ブラケット楽々チョイス

本ページでは型式をご選定頂けません。
インターネットサービスの『ブラケット楽々チョイス』でご選定頂けます。
ご利用は→http://cp.misumi.jp/10-006/

サービスの特徴

○モータ／シリンダ／センサを取り付けるブラケットを、メーカー型式から検索できます!

これまでは…	ブラケット楽々チョイスなら…
×市販品に合った商品を探すのが大変 取付寸法を型式にあてはめるのが面倒	○商品検索不要 取付寸法入力不要
×ブラケット寸法をイメージしづらい	○市販品外形確認しながら簡単設計
×選定ミスが多い	○完全規格チェックでミス防止

STEP 1 市販品の型式選択 → STEP 2 欲しいブラケットの形状選択 → STEP 3 寸法入力 → STEP 4 型式完成




ミスミ発注型式：
LFMBH-SS-T10-A20-……

○対応している市販品メーカー型式は約13,650種類!!

対応モータ	メーカー
AC小型モータ ブラシレスDCモータ ステッピングモータ サーボモータ ギヤードモータ	オリエンタルモーター㈱ ㈱ニッセイ ㈱安川電機 三菱電機㈱ 住友重機械工業㈱ 日本電産サーボ㈱ ㈱キーエンス ㈱ミスミ

対応シリンダ	メーカー
標準・一般シリンダ ガイド付シリンダ コンパクトシリンダ 特殊シリンダ	SMC㈱ CKD㈱ ㈱コガネイ ㈱ミスミ

対応センサ	メーカー
光電センサ ビームセンサ ファイバセンサ 近接センサ 超音波センサ フォトマイクロセンサ	オムロン㈱ ㈱キーエンス SUNX㈱ ㈱山武 光洋電子工業㈱ 竹中電子工業㈱ ㈱ミスミ

より詳細な対応市販品型式はコチラ ☞ http://cp.misumi.jp/10-007/

『ブラケット楽々チョイス』はインターネットサービスです。ご利用は➡http://cp.misumi.jp/10-006/

フライス／溶接加工品（モータブラケット／シリンダブラケット）商品概要

フライス　平形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	指定0.1mm単位 A 10.0～450.0 B 10.0～450.0 T 5.0～30.0

フライス　T形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	指定0.1mm単位 A 25.0～450.0 B 25.0～450.0 T 5.0～30.0

フライス　L形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	T 指定1mm単位 5～30 指定0.1mm単位 A 25.0～250.0 B 15.0～100.0 L 25.0～250.0 TA 指定1mm単位 5～50

溶接　L形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	選択 T 10・12・15・20 指定1mm単位 A 50～300 B 40～150 L 40～300

Ⓜ対応材質（フライス　平／L／T形状）

材質	表面処理	精度A 出荷日	精度A ストーク	精度C 出荷日	精度C ストーク
SS400	処理無	5	B		
	四三酸化鉄皮膜	8	C	—	—
	ユニクロメッキ				
	三価クロメート				
	無電解ニッケルメッキ				
S45C	処理無	5	B	5	×
	四三酸化鉄皮膜	8	C	8	C
	ユニクロメッキ			—	—
	三価クロメート				
	無電解ニッケルメッキ			8	C
A5052	処理無	5	B	—	—
	アルマイト（白色）	8	C		
	アルマイト（黒色）				
A2017	処理無	5	B	—	—
	アルマイト（白色）	8	C		
	アルマイト（黒色）				
SUS304	処理無	5	B	—	—

Ⓜ対応材質（溶接形状）

材質	表面処理	出荷日	ストーク
SS400 焼鈍し＋ショットブラスト	処理無	8	×
	四三酸化鉄皮膜		
	パーカー	10	
	無電解ニッケルメッキ		
A5052 ショットブラスト	処理無	8	
	アルマイト（白色）	10	
	アルマイト（黒色）		
SUS304 ショットブラスト	処理無	8	

板金加工品（センサブラケット／シリンダブラケット）商品概要

板金　平形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	T 選択 0.8～3.2 指定1mm単位 A 20～200 B 20～200

板金　L曲げ形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	選択 T 0.8～3.2 指定1mm単位 A 20～150 B 20～100 L 20～150

板金　Z曲げ形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	選択 T 0.8～3.2 指定1mm単位 A 40～200 B 20～150 指定1mm単位 H 10～100

板金　凸曲げ形状

形状パターン／精度スペック	対応サイズ
※下記穴パターンは一例です 	選択 T 0.8～3.2 指定1mm単位 A 40～200 B 10～200 指定1mm単位 H 10～100

Ⓜ対応材質（板金　平／L／Z／凸形状）

材質	表面処理	出荷日	ストーク
SPCC 板厚4.5は SPHC	処理無	5	×
	四三酸化鉄皮膜		
	ユニクロメッキ	8	×
	三価クロメート		
	三価クロメート（黒色）		
	無電解ニッケルメッキ	5	×
SECC	（電気亜鉛メッキ鋼板）	5	×
A5052	処理無	5	B
	アルマイト（白色）	8	C
	アルマイト（黒色）		
SUS304（2B）	処理無	5	×
SS400	処理無	5	×
SUS304	処理無	5	×

取付・連結用途の『汎用ブラケット楽々チョイス』予告!

2010年中サービス開始予定!乞うご期待!!

CD版『ブラケット楽々チョイス』収録の『Cナビ』配布中!

自由度の高い加工部品や設計機能が満載の
メカニカル加工部品『Cナビ』を無料配布中です!!
『ブラケット楽々チョイス』も収録しています!!

ご請求はコチラ⬇
http://cp.misumi.jp/10-008/

BRACKETS EASY SELECTION -HOW TO USE AND CONVENIENT FUNCTIONS-
メカニカル加工部品Cナビの新サービス

『ブラケット楽々チョイス』 ーご利用の流れと便利機能ー

ご利用はWeb版から http://cp.misumi.jp/10-006/

ご利用の流れ Step1〜2

Step1. サービス選択
Step2. ブラケット型式選定
市販品検索 → ブラケット形状選択 → ブラケット取付方法選択
Step3. ブラケット形状/材質選択
Step4. 規格チェック 図面確認 発注型式確認

Step1. モータ/シリンダ/センサのどのブラケットを設計するか選択します。

Step2.ー① 市販品型式を検索します。



検索いただける市販品メーカー型式は約13,650種類!!

対応モータ	メーカー	対応シリンダ	メーカー	対応センサ	メーカー
AC小型モータ ブラシレスDCモータ ステッピングモータ サーボモータ ギヤードモータ	オリエンタルモーター㈱ ㈱ニッセイ ㈱安川電機 三菱電機㈱ 住友重機械工業㈱ 日本電産サーボ㈱ ㈱キーエンス ㈱ミスミ	標準・一般シリンダ ガイド付シリンダ コンパクトシリンダ 特殊シリンダ	SMC㈱ CKD㈱ ㈱コガネイ ㈱ミスミ	光電センサ ビームセンサ ファイバセンサ 近接センサ 超音波センサ フォトマイクロセンサ	オムロン㈱ ㈱キーエンス SUNX㈱ ㈱山武 光洋電子工業㈱ 竹中電子工業㈱ ㈱ミスミ

より詳細な対応市販品型式はコチラ http://cp.misumi.jp/10-007/

Step2.ー② ブラケット形状を選択します。



モータ/シリンダ/センサ別に、適したブラケット形状/スペックの候補が表示されますので、ご希望のものを選択します。

×

Step2.ー③ ブラケット取付方法を選択します。



複数のブラケット取付方法が表示されますので、ご希望のものを選択します。

ご利用の流れ Step3〜4

Step1. サービス選択
Step2. ブラケット型式選定
市販品検索 → ブラケット形状選択 → ブラケット取付方法選択
Step3. ブラケット形状/材質選択
Step4. 規格チェック 図面確認 発注型式確認

Step3. ブラケットの材質や寸法/市販品の配置位置などを調整します。



Step4. 規格チェック/図面確認/発注型式確認



規格チェック後、図面を出力して確認できます。
(取付穴パターンは自動反映されます)

ミスミ発注型式:
LFMBH-SS-T10-A20-……

ミスミ発注型式は、設計内容を元に自動生成されます。

・見積書発行(価格・納期確認)
・そのままWeb Order Systemで発注可能です。

ご利用はWeb版Cナビから http://cp.misumi.jp/10-006/

板金取付板・ブラケット(センサ用)
ーブレートタイプー

規格追加 赤文字表示　型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均11%

Type：KBL□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ ⇒ http://cp.misumi.jp/10-012/

RoHS

型式 Type		材質記号	M材質	S表面処理
JTDZS	JTHAS	SP	SPCC	—
JTDAS	JTHBS	SPB	SPCC	四三酸化鉄皮膜
JTAAS	JTHDS	SPU	SPCC	ユニクロメッキ
JTABS		AM	A5052	—
JTDBS		AMW	A5052	アルマイト処理(白)
JTBAS		AMB	A5052	アルマイト処理(黒)
JTBBS		SUD	SUS304(2B)	—

板厚4.5・6.0はSPHCになります。

JTDZS(穴無)



JTDAS



JTAAS



JTABS



JTDBS



JTBAS



JTBBS



JTHAS



JTHBS



JTHDS



ブラケット楽々チョイス
★主要センサメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737
http://cp.misumi.jp/10-009/

型式 Type	材質記号	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	選択 T	指定0.1mm単位 X	F	Y	G	穴指定① Code	穴指定① 呼び径	指定0.1mm単位 K	L	V	S	W	穴指定② Code	穴指定② 呼び径	穴指定② Code	指定0.5mm単位	指定0.5mm単位 D
JTDZS	SP SPB SPU AM AMW AMB SUD	15～300	15～200	材質記号 SP SPB SPU: 板厚(T) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 / AM AMW AMB: 1.5 2.0 3.0 / SUD: 1.5 2.0 3.0 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JTDAS					X	—	Y	—	N M	0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10	—	L	—	—	—	NA MA	0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10	DA	3～30	—
JTAAS					X	—	Y	G	N M		—	L	—	S	W	NA MA		DA		—
JTABS					X	—	Y	G	N M		—	L	V	S	W	NA MA		DA		—
JTDBS					X	—	Y	—	N		K	L	—	—	—	NA MA		DA		—
JTBAS					X	—	Y	G	N		K	L	—	S	W	NA MA		DA		—
JTBBS					X	—	Y	G	N		K	L	V	S	W	NA MA		DA		—
JTHAS					X	—	Y	G	N M		—	L	—	S	—	—	—	—		3～30
JTHBS					X	—	Y	G	N		K	L	—	S	—	—	—	—		
JTHDS					X	F	Y	G	N M		—	L	—	S	—	—	—	—		

板厚4.5・6.0は材質SPHCになります。　K≦N×10

指示なき面取りはC0.2～0.5
長穴は寸法によっては右記形状となる可能性があります。
(取付穴の機能に支障がない程度です)

穴無し指定可(D・DA穴以外)。穴指定に関わるパラメータを全て0で指定してください。
緑色パラメータ省略可。緑色パラメータの指定が無い場合、センターに対し均等配置となります。
穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、そのまま加工します。

Order 注文例

型式 Type ー 材質記号 ー A ー B ー T ー X ー F ー Y ー G ー 穴指定①Code・呼び径 ー K ー L ー V ー S ー W ー 穴指定②Code・呼び径 ー D

JTAAS ー SP ー A90 ー B40 ー T3.2 ー X30 ー Y10 ー G20 ー N4 ー L20 ー S10 ー W20 ー MA3

■仕様・加工限界

1. 許容差は P.1735を参照
2. バリ高さ0.1以下
3. 加工限界



板厚(T) SPCC SPHC	板厚(T) A5052	板厚(T) SUS304(2B)	加工限界(最小値) b
1.6	1.5	1.5	1.0
2.3	2.0	2.0	1.5
3.2	3.0	3.0	
4.5	—	4.0	2.0
6.0	—	—	2.5

■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D・DA
形状図			
加工仕様	寸法 / ボルト呼び径: 3 4 5 6 8 10 / d: 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11		3～30

Delivery 出荷日

●材質記号 SP・AM・SUD: 3 日目発送
●材質記号 SPB・SPU・AMW・AMB: 8 日目発送　ストーク C 500円/1本 P.88
大口出荷日 +2 日目出荷 数量 20～39
同一サイズ3本以上は一律1,350円
材質記号AMW・AMBのみ適用可
ストーク対応なし

Price 価格 P.1743・1744

Alteration 追加工

型式 Type ー 材質記号 ー A ー B ー T ー (CC)
JTDZS ー SP ー A80 ー B40 ー T3.2 ー (CC5)

Alteration	コーナーカット 
Code	CC
Spec.	CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例) ～ーCC10
¥/1Code	400

板金取付板・ブラケット（センサ用）

ー価格表ー

型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均11%

■数量スライド価格（㊦1円未満切り捨て） P.87

数　量	1～4	5～9	10～19	20～39	40以上
値引率	基準単価	5%	10%	20%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			＋2日	

㊦40個以上お見積りになります。

㊦本体価格は表面処理無の価格です。
表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T		本体価格　¥基準単価														表面処理価格（本体価格＋）			
				JTDZS			JTDAS			JTAAS			JTABS			JTDBS			SPCC		A5052	
		SPCC SPHC	SUS304 A5052	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	四三酸化鉄皮膜	ユニクロメッキ	アルマイト処理（白）	アルマイト処理（黒）
		SP		SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SPB	SPU	AMW	AMB
15～100	15～100	1.6	1.5	510	770	660	580	920	680	670	1,070	790	790	1,220	960	680	1,020	780	90	90	390	510
		2.3	2.0	510	770	680	630	920	770	720	1,070	920	870	1,220	1,130	730	1,020	870	90	90	390	510
		3.2	3.0	510	770	680	660	920	830	810	1,070	980	960	1,220	1,130	760	1,020	940	90	90	390	510
		4.5	4.0	560	—	760	740	—	940	920	—	1,120	1,100	—	1,300	840	—	1,040	110	110	—	—
		6.0	—	560	—	—	740	—	—	920	—	—	1,100	—	—	840	—	—	110	110	—	—
	101～140	1.6	1.5	530	870	720	630	1,020	740	690	1,170	840	810	1,320	1,010	730	1,120	840	100	100	640	770
		2.3	2.0	530	870	770	650	1,020	840	740	1,170	990	890	1,320	1,210	750	1,120	940	110	110	640	770
		3.2	3.0	530	870	770	680	1,020	920	830	1,170	1,070	980	1,320	1,220	780	1,120	1,020	120	120	640	770
		4.5	4.0	580	—	880	760	—	1,060	940	—	1,240	1,120	—	1,420	860	—	1,160	150	150	—	—
		6.0	—	580	—	—	760	—	—	940	—	—	1,120	—	—	860	—	—	150	150	—	—
	141～200	1.6	1.5	540	960	750	640	1,110	790	700	1,260	890	820	1,410	1,050	740	1,210	890	110	110	890	1,020
		2.3	2.0	540	960	850	670	1,110	890	760	1,260	1,050	910	1,410	1,270	770	1,210	990	130	130	890	1,020
		3.2	3.0	540	960	850	690	1,110	1,000	840	1,260	1,150	990	1,410	1,300	790	1,210	1,100	150	150	890	1,020
		4.5	4.0	590	—	1,000	770	—	1,180	950	—	1,360	1,130	—	1,540	870	—	1,280	180	180	—	—
		6.0	—	590	—	—	770	—	—	950	—	—	1,130	—	—	870	—	—	180	180	—	—
101～200	15～100	1.6	1.5	560	960	710	610	1,110	730	680	1,260	840	810	1,410	1,010	710	1,210	830	100	100	890	1,020
		2.3	2.0	560	960	810	670	1,110	830	750	1,260	990	890	1,410	1,210	770	1,210	930	120	120	890	1,020
		3.2	3.0	560	960	850	710	1,110	1,000	860	1,260	1,150	1,010	1,410	1,300	810	1,210	1,100	130	130	890	1,020
		4.5	4.0	590	—	1,000	770	—	1,180	950	—	1,360	1,130	—	1,540	870	—	1,280	160	160	—	—
		6.0	—	590	—	—	770	—	—	950	—	—	1,130	—	—	870	—	—	180	180	—	—
	101～140	1.6	1.5	590	1,170	810	650	1,320	830	710	1,470	930	840	1,620	1,160	750	1,420	930	130	130	1,280	1,530
		2.3	2.0	590	1,170	940	700	1,320	970	790	1,470	1,120	930	1,620	1,330	800	1,420	1,070	150	150	1,280	1,530
		3.2	3.0	590	1,170	980	740	1,320	1,130	890	1,470	1,280	1,040	1,620	1,430	840	1,420	1,230	180	180	1,280	1,530
		4.5	4.0	650	—	1,170	830	—	1,350	1,010	—	1,530	1,190	—	1,710	930	—	1,450	220	220	—	—
		6.0	—	650	—	—	830	—	—	1,010	—	—	1,190	—	—	930	—	—	220	220	—	—
	141～200	1.6	1.5	620	1,370	900	680	1,520	920	740	1,670	1,020	860	1,820	1,180	780	1,620	1,020	150	150	1,530	1,780
		2.3	2.0	620	1,370	1,070	730	1,520	1,090	820	1,670	1,240	970	1,820	1,450	830	1,620	1,190	180	180	1,530	1,780
		3.2	3.0	620	1,370	1,100	770	1,520	1,250	920	1,670	1,400	1,070	1,820	1,550	870	1,620	1,350	220	220	1,530	1,780
		4.5	4.0	700	—	1,330	880	—	1,510	1,060	—	1,690	1,240	—	1,870	980	—	1,610	260	260	—	—
		6.0	—	700	—	—	880	—	—	1,060	—	—	1,240	—	—	980	—	—	260	260	—	—
201～300	15～100	1.6	1.5	640	1,370	970	760	1,520	990	900	1,670	1,160	1,080	1,820	1,380	860	1,620	1,090	120	120	890	1,020
		2.3	2.0	640	1,370	1,100	770	1,520	1,160	920	1,670	1,390	1,090	1,820	1,500	870	1,620	1,260	140	140	890	1,020
		3.2	3.0	640	1,370	1,100	790	1,520	1,250	940	1,670	1,400	1,090	1,820	1,550	890	1,620	1,350	160	160	890	1,020
		4.5	4.0	740	—	1,330	920	—	1,510	1,100	—	1,690	1,280	—	1,870	1,020	—	1,610	200	200	—	—
		6.0	—	740	—	—	920	—	—	1,100	—	—	1,280	—	—	1,020	—	—	260	260	—	—
	101～140	1.6	1.5	790	1,710	1,140	880	1,860	1,160	960	2,010	1,340	1,130	2,160	1,560	980	1,960	1,260	150	150	1,660	2,040
		2.3	2.0	790	1,710	1,300	940	1,860	1,350	1,080	2,010	1,650	1,240	2,160	1,840	1,040	1,960	1,450	190	190	1,660	2,040
		3.2	3.0	790	1,710	1,390	940	1,860	1,540	1,090	2,010	1,690	1,240	2,160	1,840	1,040	1,960	1,640	230	230	1,660	2,040
		4.5	4.0	920	—	1,590	1,100	—	1,770	1,280	—	1,950	1,460	—	2,130	1,200	—	1,870	300	300	—	—
		6.0	—	920	—	—	1,100	—	—	1,280	—	—	1,460	—	—	1,200	—	—	320	320	—	—
	141～200	1.6	1.5	900	2,040	1,300	920	2,190	1,320	1,010	2,340	1,520	1,170	2,490	1,730	1,020	2,290	1,420	190	190	2,290	2,730
		2.3	2.0	940	2,040	1,500	1,000	2,190	1,530	1,140	2,340	1,900	1,340	2,490	2,120	1,100	2,290	1,630	240	240	2,290	2,730
		3.2	3.0	940	2,040	1,670	1,090	2,190	1,820	1,240	2,340	1,970	1,390	2,490	2,120	1,190	2,290	1,920	280	280	2,290	2,730
		4.5	4.0	1,100	—	1,850	1,280	—	2,030	1,460	—	2,210	1,640	—	2,390	1,380	—	2,130	370	370	—	—
		6.0	—	1,100	—	—	1,280	—	—	1,460	—	—	1,640	—	—	1,380	—	—	370	370	—	—

A	B	T		本体価格　¥基準単価														表面処理価格（本体価格＋）			
				JTBAS			JTBBS			JTHAS			JTHBS			JTHDS			SPCC		A5052	
		SPCC SPHC	SUS304 A5052	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	SPCC	A5052	SUS304	四三酸化鉄皮膜	ユニクロメッキ	アルマイト処理（白）	アルマイト処理（黒）
		SP		SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SP	AM	SUD	SPB	SPU	AMW	AMB
15～100	15～100	1.6	1.5	820	1,220	940	880	1,300	1,030	640	1,000	740	790	1,150	890	730	1,150	880	90	90	390	510
		2.3	2.0	870	1,220	1,070	950	1,300	1,180	680	1,000	850	830	1,150	1,000	800	1,150	1,030	90	90	390	510
		3.2	3.0	960	1,220	1,130	1,040	1,300	1,210	740	1,000	910	890	1,150	1,060	890	1,150	1,060	90	90	390	510
		4.5	4.0	1,070	—	1,270	1,160	—	1,360	830	—	1,030	980	—	1,180	1,010	—	1,210	110	110	—	—
		6.0	—	1,070	—	—	1,160	—	—	830	—	—	980	—	—	1,010	—	—	110	110	—	—
	101～140	1.6	1.5	840	1,320	990	900	1,400	1,080	660	1,100	790	810	1,250	940	750	1,250	930	100	100	640	770
		2.3	2.0	890	1,320	1,140	970	1,400	1,250	700	1,100	910	850	1,250	1,060	820	1,250	1,100	110	110	640	770
		3.2	3.0	980	1,320	1,220	1,060	1,400	1,300	760	1,100	1,000	910	1,250	1,150	910	1,250	1,150	120	120	640	770
		4.5	4.0	1,090	—	1,390	1,180	—	1,480	850	—	1,150	1,000	—	1,300	1,030	—	1,330	150	150	—	—
		6.0	—	1,090	—	—	1,180	—	—	850	—	—	1,000	—	—	1,030	—	—	150	150	—	—
	141～200	1.6	1.5	850	1,410	1,040	940	1,490	1,120	670	1,190	840	820	1,340	990	790	1,340	970	110	110	890	1,020
		2.3	2.0	910	1,410	1,200	990	1,490	1,320	720	1,190	970	870	1,340	1,120	840	1,340	1,170	130	130	890	1,020
		3.2	3.0	990	1,410	1,300	1,070	1,490	1,380	770	1,190	1,080	920	1,340	1,230	920	1,340	1,230	150	150	890	1,020
		4.5	4.0	1,100	—	1,510	1,190	—	1,600	860	—	1,270	1,010	—	1,420	1,040	—	1,450	180	180	—	—
		6.0	—	1,100	—	—	1,190	—	—	860	—	—	1,010	—	—	1,040	—	—	180	180	—	—
101～200	15～100	1.6	1.5	830	1,410	990	940	1,490	1,130	650	1,190	790	800	1,340	940	790	1,340	980	100	100	890	1,020
		2.3	2.0	900	1,410	1,140	980	1,490	1,320	710	1,190	910	860	1,340	1,060	830	1,340	1,170	120	120	890	1,020
		3.2	3.0	1,010	1,410	1,300	1,090	1,490	1,380	790	1,190	1,080	940	1,340	1,230	940	1,340	1,230	130	130	890	1,020
		4.5	4.0	1,100	—	1,510	1,190	—	1,600	860	—	1,270	1,010	—	1,420	1,040	—	1,450	160	160	—	—
		6.0	—	1,100	—	—	1,190	—	—	860	—	—	1,010	—	—	1,040	—	—	180	180	—	—
	101～140	1.6	1.5	860	1,620	1,080	970	1,700	1,270	680	1,400	880	830	1,550	1,030	820	1,550	1,120	130	130	1,280	1,530
		2.3	2.0	940	1,620	1,270	1,050	1,700	1,450	750	1,400	1,040	900	1,550	1,190	900	1,550	1,300	150	150	1,280	1,530
		3.2	3.0	1,040	1,620	1,430	1,120	1,700	1,510	820	1,400	1,210	970	1,550	1,360	970	1,550	1,360	180	180	1,280	1,530
		4.5	4.0	1,160	—	1,680	1,250	—	1,770	920	—	1,440	1,070	—	1,590	1,100	—	1,620	220	220	—	—
		6.0	—	1,160	—	—	1,250	—	—	920	—	—	1,070	—	—	1,100	—	—	220	220	—	—
	141～200	1.6	1.5	890	1,820	1,170	990	1,900	1,300	710	1,600	970	860	1,750	1,120	840	1,750	1,150	150	150	1,530	1,780
		2.3	2.0	970	1,820	1,390	1,100	1,900	1,550	780	1,600	1,170	930	1,750	1,320	950	1,750	1,400	180	180	1,530	1,780
		3.2	3.0	1,070	1,820	1,550	1,150	1,900	1,630	850	1,600	1,330	1,000	1,750	1,480	1,000	1,750	1,480	220	220	1,530	1,780
		4.5	4.0	1,210	—	1,840	1,300	—	1,930	970	—	1,600	1,120	—	1,750	1,150	—	1,780	260	260	—	—
		6.0	—	1,210	—	—	1,300	—	—	970	—	—	1,120	—	—	1,150	—	—	260	260	—	—
201～300	15～100	1.6	1.5	1,050	1,820	1,310	1,140	1,900	1,490	870	1,600	1,080	1,020	1,750	1,230	990	1,750	1,340	120	120	890	1,020
		2.3	2.0	1,070	1,820	1,540	1,190	1,900	1,600	870	1,600	1,280	1,020	1,750	1,430	1,020	1,750	1,450	140	140	890	1,020
		3.2	3.0	1,090	1,820	1,550	1,220	1,900	1,630	870	1,600	1,330	1,020	1,750	1,480	1,030	1,750	1,480	160	160	890	1,020
		4.5	4.0	1,250	—	1,840	1,340	—	1,930	1,010	—	1,600	1,160	—	1,750	1,190	—	1,780	200	200	—	—
		6.0	—	1,250	—	—	1,340	—	—	1,010	—	—	1,160	—	—	1,190	—	—	260	260	—	—
	101～140	1.6	1.5	1,110	2,160	1,490	1,260	2,240	1,690	920	1,940	1,250	1,070	2,090	1,400	1,110	2,090	1,540	150	150	1,660	2,040
		2.3	2.0	1,230	2,160	1,800	1,320	2,240	1,920	1,010	1,940	1,500	1,160	2,090	1,650	1,170	2,090	1,770	190	190	1,660	2,040
		3.2	3.0	1,240	2,160	1,840	1,320	2,240	1,920	1,020	1,940	1,620	1,170	2,090	1,770	1,170	2,090	1,770	230	230	1,660	2,040
		4.5	4.0	1,430	—	2,100	1,520	—	2,190	1,190	—	1,860	1,340	—	2,010	1,370	—	2,040	300	300	—	—
		6.0	—	1,430	—	—	1,520	—	—	1,190	—	—	1,340	—	—	1,370	—	—	320	320	—	—
	141～200	1.6	1.5	1,160	2,490	1,670	1,300	2,570	1,850	970	2,270	1,420	1,120	2,420	1,570	1,150	2,420	1,700	190	190	2,290	2,730
		2.3	2.0	1,290	2,490	2,050	1,450	2,570	2,190	1,070	2,270	1,720	1,220	2,420	1,870	1,300	2,420	2,040	240	240	2,290	2,730
		3.2	3.0	1,390	2,490	2,120	1,470	2,570	2,200	1,170	2,270	1,900	1,320	2,420	2,050	1,320	2,420	2,050	280	280	2,290	2,730
		4.5	4.0	1,610	—	2,360	1,700	—	2,450	1,370	—	2,120	1,520	—	2,270	1,550	—	2,300	370	370	—	—
		6.0	—	1,610	—	—	1,700	—	—	1,370	—	—	1,520	—	—	1,550	—	—	370	370	—	—

ミスミ FAメカ2010　3DCADをネイティブデータで提供!▶　ミスミFA　検索　http://fa.misumi.jp/

板金取付板・ブラケット(センサ・モータ・シリンダ用)
ーアングルタイプー

規格追加 赤文字表示　型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均7%

Type：KBA□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ ⇒ http://cp.misumi.jp/10-012/

RoHS

型式 Type	材質記号	M材質	S表面処理
FALZS FAPAS	SP	SPCC	—
FALAS FAMBS	SPB	SPCC	四三酸化鉄皮膜
FALBS FATBS	SPU	SPCC	ユニクロメッキ
FAMAS	AM	A5052	—
FALCS	AMW	A5052	アルマイト処理(白)
FASBS	AMB	A5052	アルマイト処理(黒)
FAMCS	SUD	SUS304(2B)	—

板厚4.5・6.0はSPHCになります。

FALZS(穴無)



FALAS



FALBS



FAMAS



FALCS



FASBS



FAMCS



FAPAS



FAMBS



FATBS



ブラケット楽々チョイス
★主要センサメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737
http://cp.misumi.jp/10-009/

Example 使用例



型式 Type	材質記号	選択 T	指定1mm単位 A	B	L	指定0.1mm単位 X	F	H	G	穴指定① Code	呼び径	Code	指定0.5mm単位	0.5mm単位 D	指定0.1mm単位 Y	V	S	W	穴指定② Code	呼び径	0.1mm単位 K
FALZS	SP SPB SPU AM AMW AMB SUD		20〜300	15〜100	15〜100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FALAS						X	—	H	—	N M	0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10	DA	3〜30	—	Y	—	S	—	NA MA	0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10	—
FALBS						X	—	H	—	N M		DA		—	Y	V	S	—	NA MA		—
FAMAS						X	F	H	—	N M		—		—	Y	V	S	—	NA MA		—
FALCS						X	—	H	—	N M		DA		—	Y	—	S	—	NA		K
FASBS						X	—	H	—	N M		DA		—	Y	V	S	—	NA		K
FAMCS						X	F	H	—	N M		—		—	Y	V	S	—	NA		K
FAPAS						X	F	H	G	N M		—		—	Y	V	S	—	NA MA		—
FAMBS						X	F	H	—	N M		—		—	Y	V	S	W	NA MA		—
FATBS						X	F	H	G	N M		—		3〜30	Y	V	S	—	NA MA		—

材質記号	板厚(T)
SP SPB SPU	1.6 2.3 3.2 4.5 6.0
AM AMW AMB	1.5 2.0 3.0
SUD	1.5 2.0 3.0 4.0

板厚4.5・6.0は材質SPHCになります。 A>100はT6.0の場合のみ指定可 DAはFALAS、FALBS、FALCS、FASBSのみ選択可 K≦NA×5
T6.0のとき、B・L≧20

指示なき面取りはC0.2〜0.5
長穴は寸法によっては右記形状となる可能性があります。(取付穴の機能に支障がない程度です)

穴無し指定可(D・DA穴以外)。穴指定に関わるパラメータを全て0で指定してください。
緑色パラメータ省略可。緑色パラメータの指定が無い場合、センターに対し均等配置となります。
穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、そのまま加工します。

Order 注文例

型式 Type	—	材質記号	—	T	—	A	—	B	—	L	—	X	—	F	—	H	—	G	—	穴指定① Code・呼び径	—	D	—	Y	—	V	—	S	—	W	—	穴指定② Code・呼び径	—	K
FALCS	—	SUD	—	T1.5	—	A50	—	B50	—	L50	—	X15			—	H15			—	N3			—	Y15			—	S15			—	NA3	—	K5

■仕様・加工限界

1. 許容差は P.1735を参照
2. バリ高さ0.1以下
3. 曲げ角度公差±1°
4. プレスブレーキによるキズがつきます P.1735
5. 曲げによる膨らみ
6. 加工限界(値は最小値)





板厚(T) SPCC SPHC	A5052	SUS304 (2B)	r	f(穴と曲げの距離) N・NA	M・MA	D DA	b (穴と断面の距離)	g
1.6	1.5	1.5	1.5	3.5	6	4	1	6
2.3	2.0	2.0	2	4.5	7	5	1.5	7
3.2	3.0	3.0	3	6.5	9	7	1.5	9
4.5	—	4.0	4	7.5	11	8	2	11
6.0	—	—	6	14	16	15	2.5	18

■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D・DA
形状図			
加工仕様	ボルト呼び径 / 寸法 / d: 3 / 3.5, 4 / 4.5, 5 / 5.5, 6 / 6.5, 8 / 9, 10 / 11		3〜30

Delivery 出荷日

● 材質記号 SP・AM・SUD: 3 日目発送

● 材質記号 SPB・SPU・AMW・AMB: 8 日目発送　ストーク C 500円/1本 P.88

同一サイズ3本以上は一律1,350円
材質記号AMW・AMBのみ適用可

大口出荷目 +2 日目出荷 数量 20〜39

ストーク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.87

数量	1〜4	5〜9	10〜19	20〜39	40以上
値引率	基準単価	5%	10%	20%	出荷日・価格共にお見積り
出荷日	通常			+2日	

本体価格は表面処理無の価格です。
表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。
40個以上はお見積りになります。

T SPCC SPHC	T SUS304 A5052	A	本体価格 ¥基準単価 FALZS SP	FALZS AM	FALZS SUD	FALAS SP	FALAS AM	FALAS SUD	FALBS SP	FALBS AM	FALBS SUD	FAMAS SP	FAMAS AM	FAMAS SUD	FALCS SP	FALCS AM	FALCS SUD	表面処理価格(本体+) 四三酸化鉄皮膜 ユニクロメッキ SPB SPU	アルマイト処理(白) AMW	アルマイト処理(黒) AMB
1.6	1.5	20〜100	620	1,030	800	710	1,150	820	800	1,250	910	880	1,370	990	810	1,260	920	100	500	590
2.3	2.0		620	1,060	800	760	1,180	890	850	1,280	1,000	970	1,400	1,150	860	1,290	990	110	500	590
3.2	3.0		620	1,060	800	800	1,240	980	900	1,340	1,080	980	1,420	1,160	900	1,350	1,080	110	500	590
4.5	4.0		680	—	960	890	—	1,170	990	—	1,270	1,100	—	1,380	990	—	1,270	120	—	—
6.0	—		970	—	—	1,000	—	—	1,130	—	—	1,320	—	—	1,100	—	—	200	—	—
6.0	—	101〜200	1,000	—	—	1,240	—	—	1,360	—	—	1,480	—	—	1,340	—	—	240	—	—
6.0	—	201〜300	1,470	—	—	1,600	—	—	1,720	—	—	1,910	—	—	1,700	—	—	300	—	—

T SPCC SPHC	T SUS304 A5052	A	本体価格 ¥基準単価 FASBS SP	FASBS AM	FASBS SUD	FAMCS SP	FAMCS AM	FAMCS SUD	FAPAS SP	FAPAS AM	FAPAS SUD	FAMBS SP	FAMBS AM	FAMBS SUD	FATBS SP	FATBS AM	FATBS SUD	表面処理価格(本体+) 四三酸化鉄皮膜 ユニクロメッキ SPB SPU	アルマイト処理(白) AMW	アルマイト処理(黒) AMB
1.6	1.5	20〜100	950	1,360	1,060	1,030	1,540	1,140	880	1,370	990	1,010	1,480	1,160	1,080	1,500	1,230	100	500	590
2.3	2.0		1,000	1,390	1,150	1,120	1,570	1,300	970	1,400	1,150	1,130	1,500	1,300	1,210	1,520	1,370	110	500	590
3.2	3.0		1,050	1,450	1,230	1,130	1,620	1,310	980	1,420	1,160	1,160	1,560	1,340	1,250	1,580	1,420	110	500	590
4.5	4.0		1,140	—	1,420	1,250	—	1,530	1,100	—	1,380	1,310	—	1,590	1,415	—	1,670	120	—	—
6.0	—		1,280	—	—	1,470	—	—	1,320	—	—	1,580	—	—	1,710	—	—	200	—	—
6.0	—	101〜200	1,510	—	—	1,630	—	—	1,480	—	—	1,720	—	—	1,840	—	—	240	—	—
6.0	—	201〜300	1,870	—	—	2,060	—	—	1,910	—	—	2,170	—	—	2,300	—	—	300	—	—

MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS (FOR SENSOR) -Z- SHAPED BENT TYPE

板金取付板・ブラケット（センサ用）

ーZ曲げタイプー

規格追加 赤文字表示　型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均8%

Type：KBU□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ ⇒ http://cp.misumi.jp/10-012/

型式 Type	材質記号	M材質	S表面処理
SWBZS	SP	SPCC	—
SWCAS	SPB	SPCC	四三酸化鉄皮膜
SWBAS	SPU	SPCC	ユニクロメッキ
SWBCS	AM	A5052	—
SWCBS	AMW	A5052	アルマイト処理（白）
SWBBS	AMB	A5052	アルマイト処理（黒）
SWBDS	SUD	SUS304(2B)	—

板厚4.5・6.0はSPHCになります。

SWBZS（穴無）



SWCAS



SWBAS



SWBCS



SWCBS



SWBBS



SWBDS



型式 Type	材質記号	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	選択 T	1mm単位 H	指定0.1mm単位 J	X	Y	W	穴指定① Code	穴指定① 呼び径	指定0.1mm単位 K	F	E	S	G	穴指定② Code	穴指定② 呼び径	指定0.5mm単位 D
SWBZS	SP SPB SPU AM AMW AMB SUD	20〜200	10〜200	材質記号 SP SPB SPU：板厚(T) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0	10〜100	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SWCAS							X	Y	W	N M	0（穴なし） 3 4 5 6 8 10	—	F	—	S	—	—	—	3〜30
SWBAS							X	Y	W	N M		—	F	—	S	G	NA MA	0（穴なし） 3 4 5 6 8 10	—
SWBCS				AM AMW AMB：1.5 2.0 3.0			X	Y	W	N M		—	F	E	S	G	NA MA		—
SWBBS		▽					X	Y	W	N		K	F	—	S	G	NA MA	0（穴なし） 3 4 5 6 8 10	—
SWBDS				SUD：1.5 2.0 3.0 4.0			X	Y	W	N		K	F	E	S	G	NA MA		—

T≧3.0のとき、A≧30　板厚4.5・6.0は材質SPHCになります。　K≦N×5

指示なき面取りはC0.2 〜 0.5
長穴は寸法により右記形状となる可能性があります。（取付穴の機能に支障がない程度です）

穴無し指定可（D穴以外）。穴指定に関わるパラメータを全て0で指定してください。
緑色パラメータ省略可。緑色パラメータの指定が無い場合、センターに対し均等配置となります。
穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、そのまま加工します。

Order 注文例

型式 Type	材質記号	A	B	T	H	J	X	Y	W	穴指定① Code・呼び	K	F	E	S	G	穴指定② Code・呼び	D
SWBAS	SP	A80	B40	3.2	H30	J40	X20	Y10	W20	N4		F40		S6	G28	MA3	

■仕様・加工限界

1. 許容差は P.1735を参照
2. バリ高さ0.1以下
3. 曲げ角度公差±1°
4. プレスブレーキによるキズがつきます。 P.1735
5. 曲げによる膨らみ
6. 加工限界（値は最小値）



板厚(T) SPCC SPHC	A5052	SUS304 (2B)	r	f(穴と曲げの距離) N・NA	M・MA	D	b（穴と断面との距離）	h	g
1.6	1.5	1.5	1.5	3.5	6	4	1	6	6
2.3	2.0	2.0	2	4.5	7	5	1.5	7	7
3.2	3.0	3.0	3	6.5	9	7	1.5	9	9
4.5	—	4.0	4	7.5	11	8	2	11	11
6.0	—	—	6	14	16	15	2.5	16	18

■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴（並目）	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D
形状図			
加工仕様	寸法 d：ボルト呼び径 3 / 3.5、4 / 4.5、5 / 5.5、6 / 6.5、8 / 9、10 / 11		3〜30

Delivery 出荷日

● 材質記号 SP・AM・SUD：3 日目発送
● 材質記号 SPB・SPU・AMW・AMB：8 日目発送

ストーク C　500円/1本　P.88
同一サイズ3本以上は一律1,350円
材質記号AMW・AMBのみ適応可

大口出荷日 +2 日目出荷　数量 20〜39
ストーク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.87

数量	1〜4	5〜9	10〜19	20〜39	40以上
値引率	基準単価	5%	10%	20%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			+2日	

40個以上お見積りになります。

本体価格は表面処理無の価格です。
表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T SPCC SPHC	T SUS304 A5052	本体価格 ¥基準単価 SWBZS SP	SWBZS AM	SWBZS SUD	SWCAS SP	SWCAS AM	SWCAS SUD	SWBAS SP	SWBAS AM	SWBAS SUD	SWBCS SP	SWBCS AM	SWBCS SUD	表面処理価格（＋本体価格） 四三酸化鉄皮膜 ユニクロメッキ SPB SPU	アルマイト処理（白） AMW	アルマイト処理（黒） AMB
20〜100	10〜100	1.6	1.5	640	1,160	870	780	1,430	910	810	1,430	910	920	1,580	1,070	110	400	480
		2.3	2.0	640	1,160	870	850	1,430	1,020	850	1,430	1,020	990	1,580	1,230	120	420	500
		3.2	3.0	640	1,160	870	910	1,430	1,140	910	1,430	1,140	1,060	1,580	1,290	130	440	520
		4.5	4.0	700	—	1,020	1,000	—	1,320	1,000	—	1,320	1,200	—	1,520	140	—	—
		6.0	—	700	—	—	1,000	—	—	1,000	—	—	1,200	—	—	150	—	—
	101〜200	1.6	1.5	760	1,590	1,200	980	1,860	1,320	1,010	1,860	1,320	1,110	2,010	1,470	150	1,470	1,680
		2.3	2.0	760	1,590	1,200	1,030	1,860	1,470	1,030	1,860	1,470	1,180	2,010	1,620	160	1,470	1,680
		3.2	3.0	760	1,590	1,200	1,030	1,860	1,470	1,030	1,860	1,470	1,180	2,010	1,620	180	1,470	1,680
		4.5	4.0	800	—	1,470	1,100	—	1,770	1,100	—	1,770	1,300	—	1,970	200	—	—
		6.0	—	800	—	—	1,100	—	—	1,100	—	—	1,300	—	—	240	—	—
101〜200	10〜100	1.6	1.5	760	1,590	1,200	980	1,860	1,320	1,010	1,860	1,320	1,110	2,010	1,470	150	1,470	1,680
		2.3	2.0	760	1,590	1,200	1,030	1,860	1,470	1,030	1,860	1,470	1,180	2,010	1,620	160	1,470	1,680
		3.2	3.0	760	1,590	1,200	1,030	1,860	1,470	1,030	1,860	1,470	1,180	2,010	1,620	180	1,470	1,680
		4.5	4.0	800	—	1,470	1,100	—	1,770	1,100	—	1,770	1,300	—	1,970	200	—	—
		6.0	—	800	—	—	1,100	—	—	1,100	—	—	1,300	—	—	240	—	—
	101〜200	1.6	1.5	850	2,030	1,540	1,120	2,300	1,810	1,120	2,300	1,810	1,270	2,450	1,960	210	1,880	2,090
		2.3	2.0	850	2,030	1,540	1,120	2,300	1,810	1,120	2,300	1,810	1,270	2,450	1,960	220	1,880	2,090
		3.2	3.0	850	2,030	1,540	1,120	2,300	1,810	1,120	2,300	1,810	1,270	2,450	1,960	240	1,880	2,090
		4.5	4.0	930	—	1,770	1,230	—	2,070	1,230	—	2,070	1,430	—	2,270	270	—	—
		6.0	—	930	—	—	1,230	—	—	1,230	—	—	1,430	—	—	310	—	—

A	B	T SPCC SPHC	T SUS304 A5052	本体価格 ¥基準単価 SWCBS SP	SWCBS AM	SWCBS SUD	SWBBS SP	SWBBS AM	SWBBS SUD	SWBDS SP	SWBDS AM	SWBDS SUD	表面処理価格（＋本体価格） 四三酸化鉄皮膜 ユニクロメッキ SPB SPU	アルマイト処理（白） AMW	アルマイト処理（黒） AMB
20〜100	10〜100	1.6	1.5	930	1,580	1,060	960	1,610	1,090	1,070	1,730	1,220	110	400	480
		2.3	2.0	1,000	1,580	1,170	1,030	1,610	1,200	1,140	1,730	1,380	120	420	500
		3.2	3.0	1,060	1,580	1,290	1,090	1,610	1,320	1,210	1,730	1,440	130	440	520
		4.5	4.0	1,150	—	1,470	1,210	—	1,530	1,350	—	1,670	140	—	—
		6.0	—	1,150	—	—	1,210	—	—	1,350	—	—	150	—	—
	101〜200	1.6	1.5	1,130	2,010	1,470	1,160	2,040	1,500	1,260	2,160	1,620	150	1,470	1,680
		2.3	2.0	1,180	2,010	1,620	1,210	2,040	1,650	1,330	2,160	1,770	160	1,470	1,680
		3.2	3.0	1,180	2,010	1,620	1,210	2,040	1,650	1,330	2,160	1,770	180	1,470	1,680
		4.5	4.0	1,250	—	1,920	1,310	—	1,980	1,450	—	2,120	200	—	—
		6.0	—	1,250	—	—	1,310	—	—	1,450	—	—	240	—	—
101〜200	10〜100	1.6	1.5	1,130	2,010	1,470	1,160	2,040	1,500	1,260	2,160	1,620	150	1,470	1,680
		2.3	2.0	1,180	2,010	1,620	1,210	2,040	1,650	1,330	2,160	1,770	160	1,470	1,680
		3.2	3.0	1,180	2,010	1,620	1,210	2,040	1,650	1,330	2,160	1,770	180	1,470	1,680
		4.5	4.0	1,250	—	1,920	1,310	—	1,980	1,450	—	2,120	200	—	—
		6.0	—	1,250	—	—	1,310	—	—	1,450	—	—	240	—	—
	101〜200	1.6	1.5	1,270	2,450	1,960	1,300	2,480	1,990	1,420	2,600	2,110	210	1,880	2,090
		2.3	2.0	1,270	2,450	1,960	1,300	2,480	1,990	1,420	2,600	2,110	220	1,880	2,090
		3.2	3.0	1,270	2,450	1,960	1,300	2,480	1,990	1,420	2,600	2,110	240	1,880	2,090
		4.5	4.0	1,380	—	2,220	1,440	—	2,280	1,580	—	2,420	270	—	—
		6.0	—	1,380	—	—	1,440	—	—	1,580	—	—	310	—	—

Alteration 追加工

型式 Type	材質記号	A	B	T	H	J	(CC・WCC)
SWBZS	SUD	A100	B50	T2.0	H20	J50	CC5

Alterations	コーナーカット変更（2コーナー） 2−CC	コーナーカット変更（4コーナー） 4−WCC
Code	CC	WCC
Spec.	CC＝指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 CCを型式末尾に追加（例）〜ーCC10	WCC＝指定1mm単位 1≦WCC≦10 指定方法 WCCを型式末尾に追加（例）〜ーWCC10
¥/1Code	200	400

ブラケット楽々チョイス
★主要センサメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737　http://cp.misumi.jp/10-009/

板金取付板・ブラケット(センサ・モータ・シリンダ用)
ー凸曲げタイプー

規格追加 赤文字表示 / 型式変更 紫文字表示 / 大口対応 BIG ORDER / 納期短縮 / プライスダウン 平均6%

Type:KBU□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ ⇒ http://cp.misumi.jp/10-012/

型式 Type	材質記号	M材質	S表面処理
BLUZS BLUES BLUFS BLUJS	SP	SPCC (P)	ー
	SPB		四三酸化鉄皮膜
	SPU		ユニクロメッキ
	AM	A5052	ー
	AMW		アルマイト処理(白)
	AMB		アルマイト処理(黒)
	SUD	SUS304(2B)	ー

P:板厚4.5・6.0はSPHCになります。

BLUZS(穴無)



BLUES



BLUFS



BLUJS



型式 Type	材質記号	指1mm単位 A	指1mm単位 B	選択 T	指1mm単位 H	指1mm単位 V	指0.1mm単位 S	指0.1mm単位 W	穴指定① Code	穴指定① 呼び径	指0.1mm単位 K	指0.1mm単位 L	指0.1mm単位 Y	指0.5mm単位 D	指0.1mm単位 P	指0.1mm単位 R	穴指定② Code	穴指定② 呼び径
BLUZS	SP SPB SPU AM AMW AMB SUD	30〜200	20〜200	材質記号 SP SPB SPU: 板厚(T) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 / AM AMW AMB: 1.5 2.0 3.0 / SUD: 1.5 2.0 3.0 4.0	10〜100	min 15〜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
BLUES							S	W	N M	0(穴なし) 3 4 5 6 8 10	ー	L	Y	3〜30	ー	ー	ー	ー
BLUFS							S	ー	N		K	L	Y	3〜30	ー	ー	ー	ー
BLUJS							S	W	N M		ー	L	Y	3〜30	P	R	NA MA	0(穴なし)・3・4 5・6・8・10

P:板厚4.5・6.0は材質SPHCになります。 P:V≧H P:K≦N×5

P:指示なき面取りはC0.2 〜 0.5
P:長穴は寸法により右記形状となる可能性があります。
(取付穴の機能に支障がない程度です)

P:穴無し指定可(D穴以外)。穴指定に関わるパラメータを全て0で指定してください。
P:緑色パラメータ省略可。緑色パラメータの指定が無い場合、センターに対し均等配置となります。
P:穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、そのまま加工します。

Order 注文例

型式 Type ー 材質記号 ー A ー B ー T ー H ー V ー S ー W ー 穴指定① Code・呼び ー K ー L ー Y ー D ー P ー R ー 穴指定② Code・呼び

BLUJS ー SUD ー A80 ー B40 ー T3.0 ー H40 ー V50 ー S7 ー W20 ー N3 ー L40 ー Y20 ー D20 ー P30 ー R30 ー NA3

ブラケット 楽々チョイス
★主要センサメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737
http://cp.misumi.jp/10-009/

■仕様・加工限界

P:1. 許容差は P.1735 を参照
P:2. バリ高さ0.1以下
P:3. 曲げ角度公差±1°
P:4. プレスブレーキによるキズがつきます。 P.1735
P:5. 曲げによる膨らみ



P:6. 加工限界(値は最小値)



板厚(T) SPCC SPHC	A5052	SUS304(2B)	r	f(穴と曲げの距離) 逃し穴	タップ穴	D穴 曲げと平行な長穴	b (穴と断面との距離)	h	g
1.6	1.5	1.5	1.5	3.5	6	4	1	6	6
2.3	2.0	2.0	2	4.5	7	5	1.5	7	7
3.2	3.0	3.0	3	6.5	9	7	1.5	9	9
4.5	ー	4.0	4	7.5	11	8(9)	2	11	11
6.0	ー	ー	6	14	16	15	2.5	16	18

P:T4.0、4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。

■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D
形状図			
加工仕様	寸法 d: ボルト呼び径 3(3.5) 4(4.5) 5(5.5) 6(6.5) 8(9) 10(11)		3〜30

Delivery 出荷日

●材質記号 SP・AM・SUD: 3 日目発送
●材質記号 SPB・SPU・AMW・AMB: 8 日目発送
ストローク C 500円/1本 P.88
P:同一サイズ3本以上は一律1,350円
P:材質記号AMW・AMBのみ適応可

大口出荷日 +2 日目出荷 数量 20〜39
P:ストローク対応なし

Price 価格

■数量スライド価格 (P:1円未満切り捨て) P87

数量	1〜4	5〜9	10〜19	20〜39	40以上
値引率	基準単価	5%	10%	20%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			+2日	

P:40個以上お見積りになります。

P:本体価格は表面処理無の価格です。
表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T SPCC SPHC	T SUS304 A5052	本体価格 ¥基準単価 BLUZS SP	BLUZS AM	BLUZS SUD	BLUES SP	BLUES AM	BLUES SUD	BLUFS SP	BLUFS AM	BLUFS SUD	BLUJS SP	BLUJS AM	BLUJS SUD	表面処理価格(+本体価格) 四三酸化鉄皮膜 SPB	ユニクロメッキ SPU	アルマイト処理(白) AMW	アルマイト処理(黒) AMB
20〜100	20〜100	1.6	1.5	640	1,160	870	950	1,340	1,100	950	1,340	1,100	1,350	1,740	1,500	120	120	730	860
		2.3	2.0	640	1,160	870	1,010	1,380	1,250	1,010	1,380	1,250	1,410	1,780	1,650	130	130	730	860
		3.2	3.0	640	1,160	870	1,020	1,440	1,260	1,020	1,440	1,260	1,420	1,840	1,750	130	130	730	860
		4.5	4.0	700	ー	1,020	1,180	ー	1,500	1,180	ー	1,500	1,610	ー	2,000	150	150	ー	ー
		6.0	ー	700	ー	ー	1,180	ー	ー	1,180	ー	ー	1,660	ー	ー	150	150	ー	ー
30〜120	101〜140	1.6	1.5	700	1,380	1,040	960	1,550	1,150	960	1,550	1,150	1,360	1,950	1,550	140	140	1,100	1,340
		2.3	2.0	700	1,380	1,040	1,040	1,590	1,320	1,040	1,590	1,320	1,440	1,990	1,720	170	170	1,100	1,340
		3.2	3.0	700	1,380	1,040	1,090	1,640	1,430	1,090	1,640	1,430	1,550	2,040	1,930	180	180	1,100	1,340
		4.5	4.0	750	ー	1,250	1,230	ー	1,730	1,230	ー	1,730	1,660	ー	2,220	220	220	ー	ー
		6.0	ー	750	ー	ー	1,230	ー	ー	1,230	ー	ー	1,710	ー	ー	220	220	ー	ー
	141〜200	1.6	1.5	760	1,590	1,200	980	1,750	1,200	980	1,750	1,200	1,380	2,150	1,600	170	170	1,470	1,680
		2.3	2.0	760	1,590	1,200	1,060	1,790	1,400	1,060	1,790	1,400	1,460	2,190	1,800	210	210	1,470	1,680
		3.2	3.0	760	1,590	1,200	1,150	1,850	1,590	1,150	1,850	1,590	1,580	2,250	2,030	230	230	1,470	1,680
		4.5	4.0	800	ー	1,470	1,280	ー	1,950	1,280	ー	1,950	1,700	ー	2,360	280	280	ー	ー
		6.0	ー	800	ー	ー	1,280	ー	ー	1,280	ー	ー	1,770	ー	ー	280	280	ー	ー
121〜200	20〜100	1.6	1.5	760	1,590	1,200	960	1,640	1,140	960	1,640	1,140	1,360	2,040	1,540	150	150	860	970
		2.3	2.0	760	1,590	1,200	1,030	1,690	1,320	1,030	1,690	1,320	1,430	2,090	1,720	170	170	860	970
		3.2	3.0	760	1,590	1,200	1,140	1,750	1,520	1,140	1,750	1,520	1,540	2,150	1,920	200	200	860	970
		4.5	4.0	800	ー	1,470	1,250	ー	1,800	1,250	ー	1,800	1,650	ー	2,200	250	250	ー	ー
		6.0	ー	800	ー	ー	1,280	ー	ー	1,280	ー	ー	1,770	ー	ー	280	280	ー	ー
	101〜140	1.6	1.5	810	1,810	1,370	990	1,890	1,230	990	1,890	1,230	1,390	2,290	1,630	190	190	1,400	1,740
		2.3	2.0	810	1,810	1,370	1,070	1,930	1,440	1,070	1,930	1,440	1,470	2,330	1,840	230	230	1,520	1,740
		3.2	3.0	810	1,810	1,370	1,200	2,000	1,690	1,200	2,000	1,690	1,600	2,400	2,090	260	260	1,520	1,740
		4.5	4.0	870	ー	1,620	1,330	ー	2,040	1,330	ー	2,040	1,730	ー	2,440	320	320	ー	ー
		6.0	ー	870	ー	ー	1,350	ー	ー	1,350	ー	ー	1,830	ー	ー	330	330	ー	ー
	141〜200	1.6	1.5	850	2,030	1,540	1,010	2,160	1,310	1,010	2,160	1,310	1,410	2,560	1,710	230	230	1,880	2,090
		2.3	2.0	850	2,030	1,540	1,110	2,200	1,560	1,110	2,200	1,560	1,510	2,600	1,960	280	280	1,880	2,090
		3.2	3.0	850	2,030	1,540	1,240	2,260	1,860	1,240	2,260	1,860	1,660	2,660	2,260	310	310	1,880	2,090
		4.5	4.0	930	ー	1,770	1,400	ー	2,250	1,400	ー	2,250	1,800	ー	2,680	380	380	ー	ー
		6.0	ー	930	ー	ー	1,410	ー	ー	1,410	ー	ー	1,910	ー	ー	380	380	ー	ー

Alteration 追加工

型式 Type ー 材質記号 ー A ー B ー T ー H ー V ー (CC)

BLUZS ー SP ー A100 ー B50 ー T2.3 ー H20 ー V70 ー CC10

Alteration	コーナーカット変更(4コーナー)  4ー CC
Code	CC
Spec.	CC=指定1mm単位 P:1≦CC≦20 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例) 〜ーCC10
¥/1Code	400

Example 使用例



MACHINED SHEET METALS-DISC TYPE

板金丸プレート

規格追加 赤文字表示

型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均8%

Type：KBL□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ ⇒ http://cp.misumi.jp/10-012/

型式 Type	材質記号	M材質	S表面処理
BFHAN BFHAF BFHBN BFHB BFHBF BFHBE	SP	SPCC ⓥ	—
	SPB		四三酸化鉄皮膜
	SPU		ユニクロメッキ
	AM	A5052 ⊗	—
	AMW		アルマイト処理(白)
	AMB		アルマイト処理(黒)
	SUD	SUS304(2B)	—

ⓥ板厚4.5・6.0はSPHCになります。
⊗BFHANは、AMW・AMB選定不可です。

BFHAN



BFHAF



BFHBN



BFHB



BFHBF



BFHBE



型式 Type	材質記号	指定1mm単位 A	選択 T	指定0.5mm単位 D	指定0.1mm単位 Q	穴指定 Code	呼び径
BFHAN	SP SPB SPU AM AMW AMB SUD	30～300	材質記号 SP SPB SPU: 板厚(T) 1.0 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0	—	—	—	—
BFHAF				—	Q	N・M	3 4 5 6 8 10
BFHBN			AM AMW AMB: 1.5 2.0 3.0	3.0～290.0	—	—	
BFHB			SUD: 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0		Q	N M	
BFHBF							
BFHBE							

⊗BFHANはAMW・AMB選定不可　ⓥ板厚4.5・6.0は材質SPHCになります。

Order 注文例

型式 Type	ー 材質記号	ー A	ー T	ー D	ー Q	ー 穴指定 Code・呼び
BFHBF	ー SP	ー A200	ー T2.3	ー D80	ー Q100	ー N5
BFHBE	ー SUD	ー A100	ー T3.0	ー D60	ー Q80	ー N6

■仕様・加工限界

ⓥ1. 許容差は P.1735を参照
ⓥ2. バリ高さ0.1以下
ⓥ3. 加工限界



板厚(T) SPCC SPHC	A5052	SUS304(2B)	加工限界(最小値) b
1.0	—	1.0	1.0
1.6	1.5	1.5	
2.3	2.0	2.0	1.5
3.2	3.0	3.0	
4.5	—	4.0	2.0
6.0	—	—	2.5

■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N	M	D
形状図			
加工仕様	寸法 / ボルト呼び径: 3 4 5 6 8 10 / d: 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11		3～290

Delivery 出荷日

●材質記号 SP・AM・SUD: 3 日目発送
●材質記号 SPB・SPU・AMW・AMB: 8 日目発送
大口出荷日 +2 日目出荷　数量 20～49

Price 価格

■数量スライド価格 (ⓥ1円未満切り捨て) P.87

数量	1～4	5～9	10～19	20～49	50以上
値引率	基準単価	5%	10%	15%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			+2日	

ⓥ50個以上お見積りになります。

ⓥ本体価格はBFHANの表面処理無の価格です。
それ以外の型式を選定した場合は、本体価格に穴加工価格・表面処理価格を加算してください。

A	T SPCC SPHC	T A5052 SUS304	本体価格 ¥基準単価 BFHAN SPCC SPHC SP	BFHAN A5052 AM	BFHAN SUS304 SUD	穴加工価格(本体価格+) BFHAF	BFHBN	BFHB	BFHBF	BFHBE	表面処理価格(本体価格+) 四三酸化鉄皮膜 ユニクロメッキ SPB SPU	アルマイト処理(白) AMW	アルマイト処理(黒) AMB
30～100	1.0	1.0	840	—	1,660	430	330	530	740	1,170	520	—	—
	1.6	1.5	840	1,390	1,660	430	330	530	740	1,170	520	770	770
	2.3	2.0	840	1,390	1,660	430	330	530	740	1,170	520	770	770
	3.2	3.0	840	1,390	1,660	430	330	530	740	1,170	520	770	770
	4.5	4.0	880	—	1,770	480	530	760	1,000	1,470	520	—	—
	6.0	—	880	—	—	480	530	760	1,000	1,470	520	—	—
101～200	1.0	1.0	1,350	—	2,910	430	330	530	740	1,170	1,070	—	—
	1.6	1.5	1,350	2,270	2,910	430	330	530	740	1,170	1,070	1,190	1,360
	2.3	2.0	1,350	2,270	2,910	430	330	530	740	1,170	1,070	1,190	1,360
	3.2	3.0	1,350	2,270	2,910	430	330	530	740	1,170	1,070	1,190	1,360
	4.5	4.0	1,480	—	3,270	480	530	760	1,000	1,470	1,070	—	—
	6.0	—	1,480	—	—	480	530	760	1,000	1,470	1,070	—	—
201～300	1.0	1.0	2,030	—	5,640	430	330	530	740	1,170	1,280	—	—
	1.6	1.5	2,030	4,210	5,640	430	330	530	740	1,170	1,280	2,030	2,370
	2.3	2.0	2,030	4,210	5,640	430	330	530	740	1,170	1,280	2,030	2,370
	3.2	3.0	2,030	4,210	5,640	430	330	530	740	1,170	1,280	2,030	2,370
	4.5	4.0	2,260	—	6,640	480	530	760	1,000	1,470	1,280	—	—
	6.0	—	2,260	—	—	480	530	760	1,000	1,470	1,280	—	—

Alteration 追加工

型式 Type	ー 材質記号	ー A	ー T	ー D	ー Q	ー 穴指定 Code・呼び	ー (NXC・MXC)
BFHB	ー SP	ー A200	ー T2.3	ー D80	ー Q100	ー N5	ー NXC2.3

Alteration	取付穴の数を変更 取付穴2ケ所を6ケ所に追加 
Code	NXC(通し穴)・MXC(タップ穴)
Spec.	ⓥBFHBのみ適用可 ⓥNXCは穴種Nのみ選択可 ⓥMXCは穴種Mのみ選択可 指定方法 NXC・MXCの後にT寸法と同数値を指定 (例) ～ーNXC4.5
¥/1Code	T4.0以下: 400　T4.5以上: 800

ブラケット楽々チョイス
★主要センサメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737
http://cp.misumi.jp/10-009/

フライス　取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)

ーブレート 平行取付タイプー

規格追加 赤文字表示　型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均18% ※一部価格改定

ブラケット楽々チョイス
★主要モータ・シリンダメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737　http://cp.misumi.jp/10-009/

Type：KPL□シリーズ・KPF□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ ⇒ http://cp.misumi.jp/10-012/

型式 Type	材質記号	M材質	S表面処理
エコノミータイプ HR□□□	SC	S45C	ー
	SCB		四三酸化鉄皮膜
	SCM		無電解ニッケルメッキ
6面フライスタイプ HF□□□	AM	A5052	ー
	AMW		アルマイト処理(白)
	AMB		アルマイト処理(黒)
	SU	SUS304	ー

Type：エコノミータイプのS45C・SUS304はフラットバー（S45CD・SUS304D）となります。
Type：エコノミータイプのA5052は4面フライス(圧延)となります。

エコノミータイプ(S45CD・SUS304D)
HR□□□



エコノミータイプ(A5052)
HR□□□



6面フライスタイプ(全材質)
HF□□□



指示なき面取りはC0.2～C0.5　その他の精度詳細は右ページ下の精度基準をご参照ください。

HRZZA
HFZZA

HRMQA
HFMQA



HRMPA
HFMPA



HRFCB
HFFCB



HRFCA
HFFCA



HRFDA
HFFDA



HRMCB
HFMCB



HRMCA
HFMCA



HRMDA
HFMDA



型式 Type	材質記号	外形寸法 0.1mm単位 A	B	T
エコノミータイプ HRZZA HRMQA HRMPA HRFCB HRFCA HRFDA HRMCB HRMCA HRMDA	SC SCB SCM	30.0～300.0	25 32 38 50 60 100 125	6 9 12 16 19
	SU		25 32 38 50 65 100 125	
	AM AMW AMB	25.0～200.0	10.0～200.0 (0.1mm単位)	5 6 8 10 12 15 20
6面フライスタイプ HFZZA HFMQA HFMPA HFFCB HFFCA HFFDA HFMCB HFMCA HFMDA	SC SCB SCM SU AM AMW AMB	25.0～200.0	10.0～200.0 (0.1mm単位)	5.0～20.0 (0.1mm単位)

型式	指定0.1mm単位 X	V	Y	W	穴指定① Code	呼び径	0.1mm単位 L	H	D	0.1mm単位 F	S	G	穴指定② Code	呼び径	DA	0.5mm
H□ZZA	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
H□MQA	X	ー	Y	ー	N M	0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16	L	ー	ー	ー	ー	ー	NA MA	0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16	DA	3～30
H□MPA	X	ー	Y	W	N M		L	ー	ー	ー	S	G	NA MA		DA	
H□FCB	X	ー	Y	W	N M		L	H	3～30 (0.5mm単位) 31～100 (1mm単位)	ー	ー	ー	ー		ー	ー
H□FCA	X	ー	Y	W	N M		L	H		F	ー	G	NA MA		ー	ー
H□FDA	X	ー	Y	W	N M		L	ー	ー	F	S	G	NA MA		ー	ー
H□MCB	X	V	Y	W	N M		L	H	3～30 (0.5mm単位) 31～100 (1mm単位)	ー	ー	ー	ー		ー	ー
H□MCA	X	V	Y	W	N M		L	H		F	ー	G	NA MA		ー	ー
H□MDA	X	V	Y	W	N M		L	ー	ー	F	S	G	NA MA		ー	ー

6面フライスタイプの板厚(T)を0.1mm単位でご指定いただいた場合でも板厚公差は±0.1となりますのでご注意ください。
穴無し指定可(D・DA穴以外)。穴指定に関わるパラメータを全て0で指定してください。
緑色パラメータ省略可。緑色パラメータの指定が無い場合、センターに対し均等配置となります。

Order 注文例　型式 Type ー 材質記号 ー A ー B ー T ー X ー V ー Y ー W ー 穴指定① Code・呼び径 ー L ー H ー D ー F ー S ー G ー 穴指定② Code・呼び径
HRFCB ー SC ー A80 ー B60 ー T9 ー X10 ー Y10 ー W40 ー N4 ー L60 ー H30 ー D20

■加工限界 (穴間・穴と端面の肉厚)



キリ穴径	b最小値	精度穴(H7)径	b最小値
3.0～5.0	0.8	3～5	1.5
5.1～25.0	1	6～25	2
25.1～50.0	2	26～50	3
50.5～100.0	3	51～100	4

タップ穴径	b最小値
3・4・5	0.8
6・8・10・12	1
14・16	1.5

H□ZZAのアルマイト処理（白・黒）はメッキ処理上、下図のようなつるし穴（タップ穴）があく場合があります。



※～T7.9の時　M3
T8～の時　M5

■穴種選択表

穴種	通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D・DA
形状図			
加工仕様	寸法 ボルト呼び径 3 4 5 6 8 10 12 14 16 / d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11 14 16 18		3～100 DAは3～30

■精度基準

項目		エコノミータイプ S45CD	SUS304D	A5052	6面フライスタイプ 全材質
板厚面粗度		6.3 3.2	6.3 3.2	3.2	6.3
寸法公差	T	T 6 9 12・16 19 / 公差 0 0 0 0 / −0.18 −0.22 −0.27 −0.3	T 6 9 12・16 19 / 公差 0 0 0 0 / −0.3 −0.22 −0.27 −0.33	T 5 6 8 10 12・15 20 / 公差 ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8	±0.1
	A	±0.15		P.1735 • フライス取付板・ブラケット1.削り加工寸法の普通許容差参照	
	B	B 25 ～50 ～60 100 125 / 公差 0 0 0 0 0 / −0.21 −0.25 −0.3 −0.35 −0.4	B 25 ～50 65 100 125 / 公差 +0.15 +0.15 +0.15 +0.15 0 / −0.33 −0.39 −0.46 −0.54 −0.73		
精度基準	曲がり／平坦度 平面度	(曲がり) 100mmに対して0.1以下	(曲がり) 100mmに対して0.25以下	(平坦度) 1000mmに対して1.5以下	(平面度) T10未満 100mmに対して0.1 T10以上 100mmに対して0.05
	板厚平行度 (100mmに対して)	ー	ー	ー	0.05

Delivery 出荷日　● 材質記号 SC・AM・SU　3 日目発送　● 材質記号 SCB・SCM・AMW・AMB　8 日目発送　ストーク C 800円/1本 P.88 (同一サイズ3本以上は一律2,160円)　大口出荷日 +2 日目出荷 数量 11～30 (ストーク対応なし)

Price 価格　P.1755～1758

Alteration 追加工　型式 Type ー 材質記号 ー A ー B ー T ー X ー V ー Y ー W ー 穴指定① Code・呼び径 ー L ー H ー D (DC) ー F ー S ー G ー 穴指定② Code・呼び径 (CC)
HFMCA ー AMW ー A160 ー B80 ー T10 ー X15 ー V120 ー Y15 ー W50 ー N8 ー L80 ー H40 ー DC24 ー F35 ー G35 ー MA5 ー CC10

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
コーナーカット変更 4ーCC 	CC	コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 1≦CC≦50 CCを型式末尾に追加 指定方法 ～ーCC10	CC 1～10 800 / 11～30 1,200 / 31～50 1,500

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
センター穴変更⇒精度穴H7 DCH7	DC	センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm 単位 3≦DC≦100 HF□□□のD穴ありタイプのみ適用 寸法DをDCに置き換えて指定 指定方法 ～ーDC30	DC 3～ 20 500 / 21～ 30 800 / 31～ 50 1,400 / 51～100 2,000

フライス 取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)
ープレート 平行取付タイプ 価格表ー

大口対応 BIG ORDER

プライスダウン 平均18%

※一部価格改定 ■:新価格

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.87

数量	1〜4	5〜7	8〜10	11〜30	31以上
値引率	基準単価	10%	15%	20%	出荷日・価格
出荷日	通常			+2日	共にお見積

31コ以上お見積りになります。

D寸法が51以上の場合、右記価格が加算されます。

材質記号	追加価格 D51〜100
SC(□)	800
SU	1,200

■S45CD・SUS304D(エコノミータイプ)①

本体価格は表面処理無しの価格です。表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T	本体価格 ¥基準単価 エコノミータイプ HRZZA		HRMQA		HRMPA		HRFCB		HRFCA		HRFDA		HRMCB		HRMCA		HRMDA		表面処理価格(本体価格+) S45CD 四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ
			SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SCB	SCM
30.0〜50.0	25 32	6	570	850	600	880	790	1,110	890	1,200	1,040	1,390	940	1,340	930	1,370	1,080	1,680	1,000	1,440	100	170
		9	650	1,490	680	1,520	890	1,780	1,110	2,030	1,310	2,350	1,070	2,050	1,170	2,190	1,360	2,610	1,140	2,210	100	250
		12	740	1,970	770	2,000	1,010	2,620	1,430	2,770	1,670	3,790	1,210	3,080	1,490	3,330	1,730	4,050	1,310	3,240	100	250
		16 19	750	1,970	870	2,000	1,140	2,620	1,650	2,840	1,940	3,850	1,370	3,080	1,740	3,390	2,030	4,110	1,480	3,240	120	290
	38 50	6	570	850	600	880	790	1,110	890	1,200	1,040	1,390	940	1,340	930	1,370	1,080	1,680	1,000	1,440	100	170
		9	650	1,490	680	1,520	890	1,780	1,110	2,030	1,310	2,350	1,070	2,050	1,170	2,190	1,360	2,610	1,140	2,210	100	250
		12	740	1,970	770	2,000	1,010	2,620	1,430	2,770	1,670	3,790	1,210	3,080	1,490	3,330	1,730	4,050	1,310	3,240	100	250
		16 19	750	1,970	870	2,000	1,140	2,620	1,650	2,840	1,940	3,850	1,370	3,080	1,740	3,390	2,030	4,110	1,480	3,240	120	290
	60(SC) 65(SU)	6	800	1,090	830	1,130	1,090	1,430	1,240	1,540	1,440	1,780	1,300	1,720	1,290	1,760	1,500	2,150	1,380	1,850	100	170
		9	840	1,640	870	1,670	1,140	1,960	1,420	2,240	1,670	2,590	1,370	2,260	1,490	2,410	1,740	2,870	1,460	2,430	100	250
		12	850	2,530	880	2,560	1,160	2,840	1,630	3,380	1,910	3,910	1,380	3,200	1,700	3,780	1,980	4,360	1,500	3,370	100	250
		16 19	870	3,030	910	3,060	1,180	3,400	1,710	3,790	2,010	4,200	1,420	3,790	1,810	4,060	2,110	4,510	1,540	3,980	120	290
	100	6	970	1,430	1,000	1,460	1,310	1,850	1,490	2,000	1,740	2,310	1,560	2,240	1,550	2,280	1,800	2,790	1,660	2,400	100	170
		9	1,020	2,140	1,050	2,170	1,370	2,540	1,710	2,900	2,010	3,360	1,650	2,930	1,790	3,130	2,090	3,730	1,760	3,150	100	250
		12	1,070	2,980	1,100	3,010	1,440	3,340	2,040	3,980	2,390	4,600	1,730	3,760	2,130	4,440	2,480	5,130	1,870	3,970	100	250
		16 19	1,130	3,570	1,160	3,600	1,510	4,000	2,200	4,450	2,580	4,940	1,820	4,460	2,320	4,770	2,710	5,310	1,970	4,680	120	290
	125	6	1,020	1,600	1,050	1,630	1,370	2,070	1,560	2,200	1,820	2,540	1,640	2,500	1,630	2,510	1,890	3,070	1,750	2,690	100	220
		9	1,070	2,400	1,100	2,430	1,440	2,850	1,790	3,190	2,110	3,690	1,730	3,280	1,880	3,440	2,200	4,100	1,850	3,530	100	250
		12	1,120	3,340	1,160	3,370	1,520	3,740	2,140	4,450	2,510	5,160	1,810	4,210	2,230	4,980	2,600	5,750	1,960	4,440	150	370
		16 19	1,180	4,010	1,220	4,040	1,590	4,480	2,310	4,990	2,710	5,540	1,910	4,990	2,440	5,340	2,840	5,940	2,070	5,240	170	420
50.1〜100.0	25 32	6	590	870	620	900	820	1,190	1,100	1,480	1,290	1,710	940	1,400	1,150	1,690	1,330	2,070	1,000	1,480	140	190
		9	670	1,530	710	1,560	930	1,930	1,260	2,150	1,490	2,490	1,090	2,180	1,330	2,320	1,550	2,760	1,150	2,300	140	290
		12	770	2,450	810	2,520	1,100	3,000	1,830	3,330	2,150	4,160	1,290	3,320	1,910	3,600	2,230	4,570	1,370	3,460	170	430
		16 19	880	2,680	910	2,910	1,240	3,250	1,980	3,330	2,320	4,160	1,450	3,930	2,090	3,880	2,440	4,570	1,540	4,090	200	510
	38 50	6	660	990	700	1,020	950	1,350	1,490	2,000	1,740	2,310	1,100	1,590	1,550	2,280	1,800	2,790	1,160	1,690	140	190
		9	760	1,740	790	1,770	1,080	2,190	1,710	2,900	2,010	3,360	1,260	2,480	1,790	3,130	2,090	3,730	1,340	2,610	140	290
		12	860	2,610	900	2,800	1,220	3,330	2,040	3,700	2,390	4,620	1,430	3,690	2,130	4,310	2,480	5,080	1,520	3,840	170	430
		16 19	980	3,000	1,010	3,350	1,370	3,990	2,200	3,700	2,580	4,620	1,610	4,370	2,320	4,310	2,710	5,080	1,710	4,540	200	510
	60(SC) 65(SU)	6	840	1,120	870	1,160	1,180	1,530	1,860	2,200	2,170	2,540	1,370	1,800	1,940	2,510	2,250	3,070	1,450	1,910	140	190
		9	850	2,040	890	2,070	1,210	2,570	1,920	3,400	2,260	3,930	1,420	2,910	2,010	3,660	2,350	4,370	1,500	3,060	140	290
		12	900	2,830	940	2,870	1,270	3,410	2,120	4,080	2,490	4,720	1,490	3,780	2,220	4,560	2,580	5,260	1,590	3,940	170	430
		16 19	990	3,410	1,020	3,440	1,390	4,090	2,230	4,570	2,610	5,070	1,630	4,480	2,350	4,890	2,740	5,440	1,740	4,650	200	510
	100	6	1,130	1,670	1,160	1,700	1,580	2,250	2,480	3,330	2,890	3,850	1,830	2,640	2,580	3,800	3,000	4,650	1,930	2,810	140	190
		9	1,180	2,500	1,210	2,530	1,660	3,130	2,620	4,140	3,090	4,790	1,940	3,540	2,750	4,470	3,220	5,330	2,060	3,730	140	290
		12	1,250	3,460	1,280	3,490	1,740	4,160	2,910	4,970	3,410	5,750	2,040	4,610	3,030	5,550	3,540	6,410	2,170	4,800	170	430
		16 19	1,310	4,160	1,350	4,190	1,830	4,990	2,930	5,570	3,440	6,180	2,140	5,460	3,100	5,960	3,610	6,630	2,280	5,670	200	510
	125	6	1,330	1,890	1,370	1,920	1,860	2,540	2,670	3,760	3,120	4,350	2,160	2,990	2,790	4,290	3,240	5,260	2,280	3,170	140	290
		9	1,400	2,830	1,430	2,860	1,950	3,530	2,830	4,680	3,340	5,420	2,290	4,000	2,970	5,050	3,470	6,020	2,430	4,220	170	430
		12	1,480	3,920	1,510	3,950	2,050	4,700	3,140	5,620	3,680	6,500	2,410	5,210	3,280	6,280	3,820	7,240	2,560	5,430	260	660
		16 19	1,550	4,700	1,590	4,740	2,160	5,640	3,160	6,290	3,710	6,980	2,530	6,170	3,340	6,740	3,890	7,500	2,690	6,410	310	770
100.1〜150.0	25 32	6	610	940	640	970	840	1,250	1,220	1,660	1,400	2,050	950	1,430	1,260	1,890	1,450	2,430	1,000	1,500	140	290
		9	700	1,620	730	1,650	960	2,000	1,430	2,440	1,650	2,910	1,100	2,230	1,490	2,780	1,710	3,350	1,160	2,320	170	430
		12	970	2,870	1,010	2,890	1,320	3,170	2,020	3,840	2,330	4,400	1,520	3,690	2,100	4,200	2,410	5,820	1,590	4,240	260	460
		16 19	1,090	3,300	1,130	3,330	1,490	3,730	2,180	4,290	2,520	4,840	1,700	4,060	2,290	4,590	2,630	6,290	1,790	5,020	310	770
	38 50	6	830	1,250	860	1,280	1,140	1,640	1,640	2,240	1,890	2,770	1,280	1,880	1,700	2,550	1,950	3,280	1,340	1,970	140	290
		9	950	2,200	980	2,230	1,300	2,700	1,930	3,300	2,230	3,930	1,480	3,010	2,010	3,760	2,310	4,530	1,560	3,140	170	430
		12	1,080	3,060	1,120	3,060	1,470	3,600	2,240	4,160	2,590	4,890	1,680	4,160	2,330	4,560	2,680	6,470	1,770	4,710	260	660
		16 19	1,220	3,520	1,250	3,520	1,650	4,100	2,420	4,710	2,800	5,380	1,890	4,630	2,540	5,040	2,930	6,990	1,990	5,580	310	770
	60(SC) 65(SU)	6	970	1,460	1,010	1,490	1,330	1,920	1,910	2,610	2,200	3,230	1,500	2,190	1,990	2,970	2,280	3,830	1,570	2,300	140	290
		9	1,030	2,240	1,060	2,270	1,400	2,740	2,110	3,530	2,430	3,980	1,590	3,050	2,200	3,810	2,520	4,590	1,680	3,180	170	430
		12	1,100	3,410	1,130	3,650	1,490	4,250	2,270	4,870	2,630	5,930	1,710	4,650	2,360	5,390	2,720	6,630	1,790	4,830	260	660
		16 19	1,230	4,030	1,270	4,380	1,670	5,100	2,450	5,500	2,840	6,620	1,920	5,540	2,580	6,120	2,970	7,170	2,010	5,720	310	770
	100	6	1,400	2,100	1,440	2,130	1,890	2,740	2,730	3,730	3,150	4,610	2,130	3,130	2,840	4,250	3,250	5,470	2,240	3,280	140	290
		9	1,480	3,160	1,510	3,190	1,990	3,860	2,960	4,710	3,420	5,610	2,280	4,290	3,090	5,360	3,550	6,460	2,400	4,480	170	430
		12	1,560	4,420	1,590	4,450	2,100	5,190	3,200	5,940	3,700	7,020	2,400	5,670	3,320	6,480	3,820	8,080	2,520	5,890	260	660
		16 19	1,630	5,300	1,670	5,330	2,200	6,220	3,220	7,100	3,730	8,070	2,520	6,760	3,390	7,680	3,900	8,740	2,650	6,970	310	770
	125	6	1,700	2,370	1,740	2,400	2,290	3,090	2,950	4,210	3,400	5,210	2,580	3,530	3,060	4,800	3,510	6,180	2,710	3,710	160	400
		9	1,790	3,570	1,830	3,600	2,410	4,360	3,200	5,320	3,700	6,330	2,750	4,850	3,340	6,060	3,830	7,300	2,910	5,060	260	660
		12	1,920	5,000	1,960	5,030	2,580	5,860	3,450	6,910	3,990	8,050	2,950	6,410	3,590	7,530	4,130	9,130	3,100	6,660	390	960
		16 19	2,020	6,000	2,050	6,030	2,700	7,030	3,480	7,910	4,030	8,980	3,100	7,640	3,660	8,430	4,210	9,870	3,250	7,880	460	1,140

■S45CD・SUS304D(エコノミータイプ)②

本体価格は表面処理無しの価格です。表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T	本体価格 ¥基準単価 エコノミータイプ HRZZA		HRMQA		HRMPA		HRFCB		HRFCA		HRFDA		HRMCB		HRMCA		HRMDA		表面処理価格(本体価格+) S45CD 四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ
			SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SC	SU	SCB	SCM
150.1〜200.0	25 32	6	770	1,080	810	1,110	1,050	1,400	1,440	1,920	1,680	2,400	1,170	1,580	1,490	2,150	1,730	2,720	1,220	1,640	140	350
		9	890	1,930	920	1,960	1,200	2,340	1,650	2,890	1,940	3,460	1,350	2,570	1,720	3,230	2,010	3,900	1,410	2,660	230	570
		12	1,040	3,000	1,070	3,110	1,400	3,640	2,040	3,860	2,390	4,970	1,580	4,170	2,120	4,420	2,470	5,870	1,650	4,310	280	660
		16 19	1,170	3,670	1,210	3,700	1,580	4,210	2,210	4,440	2,590	5,580	1,780	4,830	2,310	5,000	2,690	6,470	1,860	5,570	410	910
	38 50	6	970	1,490	1,010	1,520	1,320	1,920	1,800	2,630	2,100	3,280	1,460	2,160	1,860	2,950	2,160	3,720	1,520	2,250	140	350
		9	1,110	2,660	1,150	2,690	1,500	3,210	2,070	3,960	2,430	4,740	1,680	3,520	2,150	4,420	2,510	5,340	1,760	3,650	230	570
		12	1,260	3,600	1,290	3,990	1,690	4,540	2,460	4,800	2,880	5,870	1,900	5,100	2,550	5,330	2,970	7,820	1,990	5,520	340	710
		16 19	1,420	4,160	1,450	4,850	1,900	5,450	2,660	5,680	3,120	6,780	2,140	6,010	2,790	6,200	3,250	8,670	2,240	6,550	410	1,030
	60(SC) 65(SU)	6	1,350	1,770	1,380	1,800	1,600	2,270	2,190	3,120	2,550	3,880	1,780	2,550	2,260	3,490	2,630	4,400	1,850	2,660	140	350
		9	1,420	2,690	1,450	2,720	1,680	3,260	2,320	4,020	2,730	4,810	1,890	3,570	2,410	4,480	2,820	5,420	1,980	3,700	230	570
		12	1,490	4,180	1,520	4,410	1,760	5,080	2,570	5,640	3,000	6,790	1,980	5,470	2,660	6,200	3,100	8,020	2,080	5,660	340	870
		16 19	1,630	5,250	1,660	5,280	1,930	6,100	2,700	6,780	3,160	7,970	2,170	6,540	2,820	7,320	3,290	8,890	2,270	6,720	410	1,030
	100	6	1,860	2,500	1,890	2,530	2,190	3,200	2,990	4,390	3,490	5,470	2,430	3,590	3,100	4,910	3,600	6,200	2,540	3,750	140	350
		9	1,960	3,800	1,990	3,830	2,300	4,580	3,180	5,660	3,730	6,770	2,580	5,020	3,300	6,310	3,860	7,630	2,710	5,210	230	570
		12	2,050	5,340	2,080	5,370	2,410	6,200	3,510	7,370	4,110	8,520	2,720	6,670	3,640	7,880	4,240	9,770	2,840	6,900	340	870
		16 19	2,150	6,410	2,180	6,440	2,540	7,430	3,550	9,140	4,160	10,170	2,860	7,970	3,710	9,590	4,330	10,840	2,990	8,190	410	1,030
	125	6	2,180	3,080	2,210	3,110	2,560	3,930	3,230	5,390	3,770	6,720	2,850	4,410	3,340	6,040	3,890	7,630	2,970	4,610	220	540
		9	2,290	4,690	2,330	4,720	2,690	5,640	3,430	6,960	4,030	8,330	3,020	6,180	3,570	7,760	4,170	9,380	3,170	6,410	340	870
		12	2,460	6,570	2,500	6,610	2,890	7,620	3,790	8,690	4,440	10,040	3,260	8,210	3,930	9,430	4,580	12,020	3,410	8,490	510	1,280
		16 19	2,590	7,890	2,620	7,920	3,040	9,140	3,830	10,750	4,490	12,140	3,430	9,810	4,010	11,460	4,670	13,330	3,590	10,080	600	1,530
200.1〜250.0	25 32	6	930	1,260	960	1,300	1,230	1,630	1,580	2,310	1,820	2,520	1,350	1,800	1,640	2,440	1,880	2,830	1,390	1,870	170	430
		9	1,060	2,280	1,090	2,310	1,400	2,740	1,860	3,630	2,150	3,960	1,550	2,970	1,930	3,840	2,220	4,280	1,610	3,060	290	570
		12	1,200	3,130	1,290	3,140	1,640	3,680	2,240	4,450	2,590	5,050	1,810	4,280	2,320	4,480	2,670	6,240	1,890	4,530	340	720
		16 19	1,410	3,740	1,450	3,740	1,840	4,260	2,430	5,220	2,810	5,620	2,040	4,880	2,530	5,240	2,920	7,150	2,120	5,690	410	910
	38 50	6	1,170	1,740	1,200	1,770	1,530	2,230	1,980	3,160	2,280	3,450	1,680	2,460	2,040	3,340	2,340	3,870	1,740	2,560	170	430
		9	1,330	3,140	1,370	3,170	1,750	3,760	2,330	4,550	2,690	5,430	1,930	4,060	2,410	5,100	2,770	5,860	2,010	4,200	290	710
		12	1,500	4,040	1,550	4,040	1,970	4,610	2,700	5,980	3,120	6,380	2,180	5,170	2,790	6,120	3,210	8,780	2,270	6,380	340	780
		16 19	1,710	4,740	1,740	4,880	2,220	5,470	2,930	7,020	3,390	7,300	2,460	6,010	3,050	7,040	3,510	10,060	2,560	7,580	510	1,080
	60(SC) 65(SU)	6	1,610	2,070	1,640	2,100	1,860	2,630	2,410	3,740	2,770	4,080	2,050	2,910	2,480	3,950	2,850	4,490	2,120	3,020	170	430
		9	1,700	3,180	1,730	3,210	1,960	3,810	2,610	5,040	3,010	5,500	2,170	4,120	2,710	5,340	3,110	5,940	2,260	4,260	290	710
		12	1,790	4,190	1,830	4,890	2,060	5,460	2,820	6,130	3,260	6,850	2,280	6,080	2,910	6,200	3,350	9,000	2,370	6,540	430	1,060
		16 19	1,960	5,370	1,990	6,050	2,250	6,640	2,970	7,200	3,430	8,020	2,490	7,150	3,090	7,380	3,560	10,310	2,590	7,770	510	1,270
	100	6	2,220	2,920	2,250	2,950	2,550	3,710	3,300	5,260	3,800	5,740	2,800	4,100	3,400	5,570	3,900	6,320	2,900	4,260	170	430
		9	2,330	4,490	2,370	4,530	2,680	5,370	3,580	7,100	4,130	7,750	2,970	5,800	3,700	7,510	4,260	8,370	3,090	5,990	290	710
		12	2,390	5,930	2,500	6,330	2,820	7,270	3,860	7,470	4,460	8,560	3,120	7,750	3,990	8,020	4,590	10,980	3,240	7,970	430	1,060
		16 19	2,590	7,570	2,620	7,600	2,960	8,720	3,900	9,190	4,510	10,400	3,270	9,250	4,070	9,680	4,680	12,580	3,410	9,480	510	1,270
	125	6	2,600	3,600	2,630	3,630	2,980	4,560	3,560	6,470	4,100	7,060	3,280	5,040	3,670	6,850	4,210	7,780	3,390	5,230	260	660
		9	2,740	5,530	2,770	5,560	3,140	6,600	3,860	8,730	4,460	9,530	3,470	7,140	4,000	9,240	4,600	10,290	3,620	7,370	430	1,060
		12	2,970	7,410	3,000	7,780	3,380	8,670	4,170	8,780	4,820	10,150	3,740	9,250	4,310	9,520	4,950	13,500	3,890	9,810	640	1,590
		16 19	3,110	8,900	3,140	9,340	3,550	10,730	4,210	10,790	4,870	12,170	3,930	11,380	4,390	11,610	5,050	15,470	4,090	11,650	760	1,890
250.1〜300.0	25 32	6	1,040	1,450	1,070	1,480	1,370	1,850	2,130	2,850	2,360	3,050	1,500	2,020	2,180	2,950	2,410	3,160	1,540	2,090	220	540
		9	1,190	2,400	1,220	2,650	1,560	3,130	2,300	3,790	2,770	4,800	1,710	3,350	2,560	4,440	2,840	4,980	1,770	3,450	340	710
		12	1,400	3,510	1,430	3,540	1,830	3,890	2,420	5,020	3,480	5,360	2,010	4,280	2,880	5,190	3,560	7,190	2,080	5,110	340	780
		16 19	1,500	4,000	1,610	4,030	2,060	4,490	2,700	5,950	3,720	6,210	2,260	4,880	3,150	6,020	3,890	8,340	2,340	6,130	410	950
	38 50	6	1,300	2,000	1,340	2,030	1,720	2,530	2,660	3,910	2,950	4,170	1,870	2,770	2,720	4,040	3,010	4,330	1,930	2,860	220	540
		9	1,490	3,300	1,530	3,630	1,950	4,280	2,750	4,800	3,460	5,930	2,140	4,590	3,200	5,170	3,540	6,820	2,220	4,720	340	790
		12	1,690	4,590	1,730	4,610	2,210	5,150	2,820	6,750	3,930	7,210	2,420	5,390	3,370	6,980	4,280	10,130	2,510	7,190	340	960
		16 19	1,800	5,380	1,940	5,400	2,480	6,030	3,290	8,010	4,340	8,360	2,720	6,320	3,800	8,100	4,680	11,740	2,820	8,630	590	1,080
	60(SC) 65(SU)	6	1,800	2,370	1,830	2,400	2,090	2,990	3,230	4,620	3,590	4,940	2,270	3,270	3,310	4,780	3,660	5,130	2,350	3,380	220	540
		9	1,800	3,650	1,930	3,680	2,190	4,350	3,280	5,630	3,890	6,660	2,400	4,660	3,590	5,990	3,980	6,920	2,490	4,790	340	870
		12	1,800	4,700	2,030	4,910	2,300	5,470	3,290	6,920	4,380	7,310	2,520	6,090	3,850	7,150	4,470	10,380	2,620	7,370	510	1,160
		16 19	2,100	5,450	2,220	6,120	2,510	6,650	3,520	8,210	4,620	8,570	2,760	7,220	4,090	8,300	4,740	12,040	2,860	8,850	600	1,330
	100	6	2,400	3,350	2,510	3,380	2,860	4,220	3,790	6,510	4,910	6,950	3,110	4,610	4,380	6,730	5,020	7,220	3,210	4,760	220	540
		9	2,400	5,160	2,650	5,190	3,000	6,120	3,830	7,410	4,990	8,590	3,280	6,560	4,410	7,980	5,450	9,740	3,410	6,740	340	870
		12	2,400	5,960	2,780	6,660	3,150	7,310	3,900	8,250	4,990	8,810	3,460	7,840	4,430	8,530	6,120	12,660	3,580	8,990	510	1,280
		16 19	2,880	7,740	2,910	8,460	3,310	9,010	4,480	9,900	5,610	10,450	3,630	9,670	5,060	10,010	6,240	14,680	3,760	10,790	600	1,530
	125	6	2,900	4,130	2,940	4,160	3,340	5,180	4,480	8,000	5,300	8,550	3,640	5,670	4,890	8,280	5,420	8,880	3,760	5,860	320	780
		9	2,960	6,350	3,090	6,380	3,510	7,520	4,500	8,780	5,560	10,140	3,840	8,060	5,060	9,310	5,880	11,980	3,990	8,290	510	1,280
		12	3,000	7,430	3,340	8,190	3,780	8,750	4,500	10,030	5,630	10,600	4,150	9,380	5,060	10,260	6,610	15,570	4,300	11,060	770	1,770
		16 19	3,550	8,910	3,580	10,250	4,060	10,780	5,010	11,920	6,150	12,440	4,460	11,410	5,630	12,050	6,740	18,050	4,630	13,270	910	2,070

58 取付板・ブラケット モータ・シリンダ用

ミスミ FAメカ2010 3クリックで見積・注文へ! ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

フライス 取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)

ープレート 平行取付タイプ 価格表ー

大口対応 BIG ORDER

プライスダウン 平均18%

※一部価格改定 　:新価格

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.87

数　量	1～4	5～7	8～10	11～30	31以上
値引率	基準単価	10%	15%	20%	出荷日・価格共にお見積
出荷日	通常			+2日	

31コ以上お見積りになります。

D寸法が51以上の場合、右記価格が加算されます。

材質記号	追加価格 D51～100
AM(□)	740

■A5052（エコノミータイプ・6面フライスタイプ）

本体価格は表面処理無しの価格です。表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T	本体価格 ¥基準単価 エコノミータイプ HRZZA AM	HRMQA AM	HRMPA AM	HRFCB AM	HRFCA AM	HRFDA AM	HRMCB AM	HRMCA AM	HRMDA AM	6面フライスタイプ HFZZA AM	HFMQA AM	HFMPA AM	HFFCB AM	HFFCA AM	HFFDA AM	HFMCB AM	HFMCA AM	HFMDA AM	表面処理価格(本体価格+) A5052 アルマイト処理(白) AMW	アルマイト処理(黒) AMB
25.0～50.0	10.0～50.0	5.0～7.0	790	1,030	1,270	1,550	2,030	1,510	1,790	2,270	1,750	1,130	1,470	1,810	2,210	2,890	2,150	2,550	3,230	2,490	150	190
		7.1～10.0	900	1,140	1,380	1,660	2,140	1,620	1,900	2,380	1,860	1,290	1,630	1,970	2,370	3,050	2,310	2,710	3,390	2,650	230	300
		10.1～15.0	950	1,190	1,430	1,710	2,190	1,670	1,950	2,430	1,910	1,370	1,710	2,050	2,450	3,130	2,390	2,790	3,470	2,730	240	300
		15.1～20.0	1,000	1,240	1,480	1,760	2,240	1,720	2,000	2,480	1,960	1,430	1,770	2,110	2,510	3,190	2,450	2,850	3,530	2,790	280	360
	50.1～100.0	5.0～7.0	900	1,140	1,380	1,660	2,140	1,620	1,900	2,380	1,860	1,290	1,630	1,970	2,370	3,050	2,310	2,710	3,390	2,650	150	190
		7.1～10.0	920	1,160	1,400	1,680	2,160	1,640	1,920	2,400	1,880	1,320	1,660	2,000	2,400	3,080	2,340	2,740	3,420	2,680	230	300
		10.1～15.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,600	1,940	2,280	2,680	3,360	2,620	3,020	3,700	2,960	240	300
		15.1～20.0	1,220	1,460	1,700	1,980	2,460	1,940	2,220	2,700	2,180	1,750	2,090	2,430	2,830	3,510	2,770	3,170	3,850	3,110	280	360
	100.1～150.0	5.0～7.0	1,010	1,250	1,490	1,770	2,250	1,730	2,010	2,490	1,970	1,450	1,790	2,130	2,530	3,210	2,470	2,870	3,550	2,810	200	270
		7.1～10.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,600	1,940	2,280	2,680	3,360	2,620	3,020	3,700	2,960	240	300
		10.1～15.0	1,280	1,520	1,760	2,040	2,520	2,000	2,280	2,760	2,240	1,830	2,170	2,510	2,910	3,590	2,850	3,250	3,930	3,190	350	450
		15.1～20.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	400	510
	150.1～200.0	5.0～7.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,590	1,930	2,270	2,670	3,350	2,610	3,010	3,690	2,950	240	300
		7.1～10.0	1,230	1,470	1,710	1,990	2,470	1,950	2,230	2,710	2,190	1,760	2,100	2,440	2,840	3,520	2,780	3,180	3,860	3,120	260	330
		10.1～15.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	470	600
		15.1～20.0	1,660	1,900	2,140	2,420	2,900	2,380	2,660	3,140	2,620	2,380	2,720	3,060	3,460	4,140	3,400	3,800	4,480	3,740	540	680
50.1～100.0	10.0～50.0	5.0～7.0	820	1,060	1,300	1,580	2,060	1,540	1,820	2,300	1,780	1,180	1,520	1,860	2,260	2,940	2,200	2,600	3,280	2,540	170	220
		7.1～10.0	920	1,160	1,400	1,680	2,160	1,640	1,920	2,400	1,880	1,320	1,660	2,000	2,400	3,080	2,340	2,740	3,420	2,680	260	350
		10.1～15.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,600	1,940	2,280	2,680	3,360	2,620	3,020	3,700	2,960	400	520
		15.1～20.0	1,220	1,460	1,700	1,980	2,460	1,940	2,220	2,700	2,180	1,750	2,090	2,430	2,830	3,510	2,770	3,170	3,850	3,110	480	620
	50.1～100.0	5.0～7.0	1,090	1,330	1,570	1,850	2,330	1,810	2,090	2,570	2,050	1,560	1,900	2,240	2,640	3,320	2,580	2,980	3,660	2,920	170	220
		7.1～10.0	1,190	1,430	1,670	1,950	2,430	1,910	2,190	2,670	2,150	1,710	2,050	2,390	2,790	3,470	2,730	3,130	3,810	3,070	260	350
		10.1～15.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	400	520
		15.1～20.0	1,660	1,900	2,140	2,420	2,900	2,380	2,660	3,140	2,620	2,380	2,720	3,060	3,460	4,140	3,400	3,800	4,480	3,740	480	620
	100.1～150.0	5.0～7.0	1,140	1,380	1,620	1,900	2,380	1,860	2,140	2,620	2,100	1,640	1,980	2,320	2,720	3,400	2,660	3,060	3,740	3,000	260	350
		7.1～10.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	400	520
		10.1～15.0	1,770	2,010	2,250	2,530	3,010	2,490	2,770	3,250	2,730	2,540	2,880	3,220	3,620	4,300	3,560	3,960	4,640	3,900	590	790
		15.1～20.0	2,100	2,340	2,580	2,860	3,340	2,820	3,100	3,580	3,060	3,010	3,350	3,690	4,090	4,770	4,030	4,430	5,110	4,370	700	940
	150.1～200.0	5.0～7.0	1,420	1,660	1,900	2,180	2,660	2,140	2,420	2,900	2,380	2,030	2,370	2,710	3,110	3,790	3,050	3,450	4,130	3,390	320	430
		7.1～10.0	1,660	1,900	2,140	2,420	2,900	2,380	2,660	3,140	2,620	2,380	2,720	3,060	3,460	4,140	3,400	3,800	4,480	3,740	520	690
		10.1～15.0	2,110	2,350	2,590	2,870	3,350	2,830	3,110	3,590	3,070	3,020	3,360	3,700	4,100	4,780	4,040	4,440	5,120	4,380	790	1,050
		15.1～20.0	2,550	2,790	3,030	3,310	3,790	3,270	3,550	4,030	3,510	3,650	3,990	4,330	4,730	5,410	4,670	5,070	5,750	5,010	940	1,250
100.1～150.0	10.0～50.0	5.0～7.0	1,010	1,250	1,490	1,770	2,250	1,730	2,010	2,490	1,970	1,450	1,790	2,130	2,530	3,210	2,470	2,870	3,550	2,810	260	350
		7.1～10.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,600	1,940	2,280	2,680	3,360	2,620	3,020	3,700	2,960	400	520
		10.1～15.0	1,280	1,520	1,760	2,040	2,520	2,000	2,280	2,760	2,240	1,830	2,170	2,510	2,910	3,590	2,850	3,250	3,930	3,190	590	790
		15.1～20.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	700	940
	50.1～100.0	5.0～7.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,590	1,930	2,270	2,670	3,350	2,610	3,010	3,690	2,950	260	350
		7.1～10.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	400	520
		10.1～15.0	1,770	2,010	2,250	2,530	3,010	2,490	2,770	3,250	2,730	2,540	2,880	3,220	3,620	4,300	3,560	3,960	4,640	3,900	590	790
		15.1～20.0	2,100	2,340	2,580	2,860	3,340	2,820	3,100	3,580	3,060	3,010	3,350	3,690	4,090	4,770	4,030	4,430	5,110	4,370	700	940
	100.1～150.0	5.0～7.0	1,470	1,710	1,950	2,230	2,710	2,190	2,470	2,950	2,430	2,110	2,450	2,790	3,190	3,870	3,130	3,530	4,210	3,470	370	480
		7.1～10.0	1,770	2,010	2,250	2,530	3,010	2,490	2,770	3,250	2,730	2,540	2,880	3,220	3,620	4,300	3,560	3,960	4,640	3,900	590	790
		10.1～15.0	2,270	2,510	2,750	3,030	3,510	2,990	3,270	3,750	3,230	3,250	3,590	3,930	4,330	5,010	4,270	4,670	5,350	4,610	880	1,170
		15.1～20.0	2,770	3,010	3,250	3,530	4,010	3,490	3,770	4,250	3,730	3,960	4,300	4,640	5,040	5,720	4,980	5,380	6,060	5,320	1,050	1,390
	150.1～200.0	5.0～7.0	1,730	1,970	2,210	2,490	2,970	2,450	2,730	3,210	2,690	2,480	2,820	3,160	3,560	4,240	3,500	3,900	4,580	3,840	490	650
		7.1～10.0	2,110	2,350	2,590	2,870	3,350	2,830	3,110	3,590	3,070	3,020	3,360	3,700	4,100	4,780	4,040	4,440	5,120	4,380	790	1,050
		10.1～15.0	2,770	3,010	3,250	3,530	4,010	3,490	3,770	4,250	3,730	3,960	4,300	4,640	5,040	5,720	4,980	5,380	6,060	5,320	1,170	1,560
		15.1～20.0	3,420	3,660	3,900	4,180	4,660	4,140	4,420	4,900	4,380	4,900	5,240	5,580	5,980	6,660	5,920	6,320	7,000	6,260	1,390	1,860
150.1～200.0	10.0～50.0	5.0～7.0	1,110	1,350	1,590	1,870	2,350	1,830	2,110	2,590	2,070	1,590	1,930	2,270	2,670	3,350	2,610	3,010	3,690	2,950	320	430
		7.1～10.0	1,230	1,470	1,710	1,990	2,470	1,950	2,230	2,710	2,190	1,760	2,100	2,440	2,840	3,520	2,780	3,180	3,860	3,120	520	690
		10.1～15.0	1,440	1,680	1,920	2,200	2,680	2,160	2,440	2,920	2,400	2,070	2,410	2,750	3,150	3,830	3,090	3,490	4,170	3,430	790	1,050
		15.1～20.0	1,660	1,900	2,140	2,420	2,900	2,380	2,660	3,140	2,620	2,380	2,720	3,060	3,460	4,140	3,400	3,800	4,480	3,740	940	1,250
	50.1～100.0	5.0～7.0	1,350	1,590	1,830	2,110	2,590	2,070	2,350	2,830	2,310	1,930	2,270	2,610	3,010	3,690	2,950	3,350	4,030	3,290	320	430
		7.1～10.0	1,660	1,900	2,140	2,420	2,900	2,380	2,660	3,140	2,620	2,380	2,720	3,060	3,460	4,140	3,400	3,800	4,480	3,740	520	690
		10.1～15.0	2,110	2,350	2,590	2,870	3,350	2,830	3,110	3,590	3,070	3,020	3,360	3,700	4,100	4,780	4,040	4,440	5,120	4,380	790	1,050
		15.1～20.0	2,550	2,790	3,030	3,310	3,790	3,270	3,550	4,030	3,510	3,650	3,990	4,330	4,730	5,410	4,670	5,070	5,750	5,010	940	1,250
	100.1～150.0	5.0～7.0	1,730	1,970	2,210	2,490	2,970	2,450	2,730	3,210	2,690	2,480	2,820	3,160	3,560	4,240	3,500	3,900	4,580	3,840	490	650
		7.1～10.0	2,110	2,350	2,590	2,870	3,350	2,830	3,110	3,590	3,070	3,020	3,360	3,700	4,100	4,780	4,040	4,440	5,120	4,380	790	1,050
		10.1～15.0	2,770	3,010	3,250	3,530	4,010	3,490	3,770	4,250	3,730	3,960	4,300	4,640	5,040	5,720	4,980	5,380	6,060	5,320	1,170	1,560
		15.1～20.0	3,420	3,660	3,900	4,180	4,660	4,140	4,420	4,900	4,380	4,900	5,240	5,580	5,980	6,660	5,920	6,320	7,000	6,260	1,390	1,860
	150.1～200.0	5.0～7.0	2,050	2,290	2,530	2,810	3,290	2,770	3,050	3,530	3,010	2,930	3,270	3,610	4,010	4,690	3,950	4,350	5,030	4,290	620	830
		7.1～10.0	2,550	2,790	3,030	3,310	3,790	3,270	3,550	4,030	3,510	3,650	3,990	4,330	4,730	5,410	4,670	5,070	5,750	5,010	1,050	1,390
		10.1～15.0	3,430	3,670	3,910	4,190	4,670	4,150	4,430	4,910	4,390	4,910	5,250	5,590	5,990	6,670	5,930	6,330	7,010	6,270	1,560	1,910
		15.1～20.0	4,310	4,550	4,790	5,070	5,550	5,030	5,310	5,790	5,270	6,170	6,510	6,850	7,250	7,930	7,190	7,590	8,270	7,530	1,860	2,480

D寸法が51以上の場合、右記価格が加算されます。

材質記号	追加価格 D51～100
SC(□)	800
SU	1,200

■S45C・SUS304（6面フライスタイプ）

本体価格は表面処理無しの価格です。表面処理を指定した場合は、本体価格に表面処理価格を加算してください。

A	B	T	本体価格 ¥基準単価 6面フライスタイプ HFZZA SC	HFZZA SU	HFMQA SC	HFMQA SU	HFMPA SC	HFMPA SU	HFFCB SC	HFFCB SU	HFFCA SC	HFFCA SU	HFFDA SC	HFFDA SU	HFMCB SC	HFMCB SU	HFMCA SC	HFMCA SU	HFMDA SC	HFMDA SU	表面処理価格(本体価格+) S45C 四三酸化鉄皮膜 SCB	無電解ニッケルメッキ SCM
25.0～50.0	10.0～50.0	5.0～7.0	1,200	1,910	1,590	2,340	1,930	2,770	2,410	3,380	3,090	4,240	2,270	3,200	2,750	3,810	3,430	4,670	2,610	3,630	110	180
		7.1～10.0	1,300	2,210	1,640	2,640	1,980	3,070	2,460	3,680	3,140	4,540	2,320	3,500	2,800	4,110	3,480	4,970	2,660	3,930	110	270
		10.1～15.0	1,410	2,560	1,750	2,990	2,090	3,420	2,570	4,030	3,250	4,890	2,430	3,850	2,910	4,460	3,590	5,320	2,770	4,280	110	270
		15.1～20.0	1,520	2,680	1,860	3,110	2,200	3,540	2,680	4,150	3,360	5,010	2,540	3,970	3,020	4,580	3,700	5,440	2,880	4,400	130	320
	50.1～100.0	5.0～7.0	1,340	2,270	1,680	2,700	2,020	3,130	2,500	3,740	3,180	4,600	2,360	3,560	2,840	4,170	3,520	5,030	2,700	3,990	110	180
		7.1～10.0	1,400	2,850	1,740	3,280	2,080	3,710	2,560	4,320	3,240	5,180	2,420	4,140	2,900	4,750	3,580	5,610	2,760	4,570	110	270
		10.1～15.0	1,500	3,240	1,840	3,670	2,180	4,100	2,660	4,710	3,340	5,570	2,520	4,530	3,000	5,140	3,680	6,000	2,860	4,960	110	270
		15.1～20.0	1,610	3,720	1,950	4,150	2,290	4,580	2,770	5,190	3,450	6,050	2,630	5,010	3,110	5,620	3,790	6,480	2,970	5,440	130	320
	100.1～150.0	5.0～7.0	1,410	2,620	1,750	3,050	2,090	3,480	2,570	4,090	3,250	4,950	2,430	3,910	2,910	4,520	3,590	5,380	2,770	4,340	110	240
		7.1～10.0	1,510	3,110	1,850	3,540	2,190	3,970	2,670	4,580	3,350	5,440	2,530	4,400	3,010	5,010	3,690	5,870	2,870	4,830	110	270
		10.1～15.0	1,650	4,040	1,990	4,470	2,330	4,900	2,810	5,510	3,490	6,370	2,670	5,330	3,150	5,940	3,830	6,800	3,010	5,760	160	410
		15.1～20.0	1,770	4,690	2,110	5,120	2,450	5,550	2,930	6,160	3,610	7,020	2,790	5,980	3,270	6,590	3,950	7,450	3,130	6,410	180	460
	150.1～200.0	5.0～7.0	1,630	3,000	1,970	3,430	2,310	3,860	2,790	4,470	3,470	5,330	2,650	4,290	3,130	4,900	3,810	5,760	2,990	4,720	110	270
		7.1～10.0	1,770	3,560	2,110	3,990	2,450	4,420	2,930	5,030	3,610	5,890	2,790	4,850	3,270	5,460	3,950	6,320	3,130	5,280	120	300
		10.1～15.0	1,960	4,550	2,300	4,980	2,640	5,410	3,120	6,020	3,800	6,880	2,980	5,840	3,460	6,450	4,140	7,310	3,320	6,270	220	530
		15.1～20.0	2,150	5,540	2,490	5,970	2,830	6,400	3,310	7,010	3,990	7,870	3,170	6,830	3,650	7,440	4,330	8,300	3,510	7,260	250	620
50.1～100.0	10.0～50.0	5.0～7.0	1,200	2,270	1,820	2,700	2,160	3,130	2,640	3,740	3,320	4,600	2,500	3,560	2,980	4,170	3,660	5,030	2,840	3,990	150	200
		7.1～10.0	1,450	2,570	1,900	3,000	2,240	3,430	2,720	4,040	3,400	4,900	2,580	3,860	3,060	4,470	3,740	5,330	2,920	4,290	150	310
		10.1～15.0	1,660	3,480	2,000	3,910	2,340	4,340	2,820	4,950	3,500	5,810	2,680	4,770	3,160	5,380	3,840	6,240	3,020	5,200	180	460
		15.1～20.0	1,770	4,010	2,110	4,440	2,450	4,870	2,930	5,480	3,610	6,340	2,790	5,300	3,270	5,910	3,950	6,770	3,130	5,730	210	550
	50.1～100.0	5.0～7.0	1,510	2,980	1,850	3,410	2,190	3,840	2,670	4,450	3,350	5,310	2,530	4,270	3,010	4,880	3,690	5,740	2,870	4,700	150	200
		7.1～10.0	1,630	3,560	1,970	3,990	2,310	4,420	2,790	5,030	3,470	5,890	2,650	4,850	3,130	5,460	3,810	6,320	2,990	5,280	150	310
		10.1～15.0	1,900	4,550	2,240	4,980	2,580	5,410	3,060	6,020	3,740	6,880	2,920	5,840	3,400	6,450	4,080	7,310	3,260	6,270	180	460
		15.1～20.0	2,010	5,540	2,350	5,970	2,690	6,400	3,170	7,010	3,850	7,870	3,030	6,830	3,510	7,440	4,190	8,300	3,370	7,260	210	550
	100.1～150.0	5.0～7.0	1,880	3,660	2,220	4,090	2,560	4,520	3,040	5,130	3,720	5,990	2,900	4,950	3,380	5,560	4,060	6,420	3,240	5,380	150	310
		7.1～10.0	2,020	4,550	2,360	4,980	2,700	5,410	3,180	6,020	3,860	6,880	3,040	5,840	3,520	6,450	4,200	7,310	3,380	6,270	180	460
		10.1～15.0	2,290	6,040	2,630	6,470	2,970	6,900	3,450	7,510	4,130	8,370	3,310	7,330	3,790	7,940	4,470	8,800	3,650	7,760	280	710
		15.1～20.0	2,430	7,520	2,770	7,950	3,110	8,380	3,590	8,990	4,270	9,850	3,450	8,810	3,930	9,420	4,610	10,280	3,790	9,240	330	840
	150.1～200.0	5.0～7.0	1,930	4,400	2,280	4,830	2,620	5,260	3,100	5,870	3,780	6,730	2,960	5,690	3,440	6,300	4,120	7,160	3,300	6,120	150	380
		7.1～10.0	2,150	5,540	2,490	5,970	2,830	6,400	3,310	7,010	3,990	7,870	3,170	6,830	3,650	7,440	4,330	8,300	3,510	7,260	250	620
		10.1～15.0	2,550	6,900	2,890	7,730	3,230	8,270	3,710	8,480	4,390	9,570	3,570	8,820	4,050	9,020	4,730	9,990	3,910	9,250	370	940
		15.1～20.0	2,920	8,570	3,260	9,220	3,600	9,750	4,080	10,040	4,760	11,140	3,940	10,460	4,420	10,580	5,100	11,540	4,280	11,210	440	1,120
100.1～150.0	10.0～50.0	5.0～7.0	1,570	2,620	1,910	3,050	2,250	3,480	2,730	4,090	3,410	4,950	2,590	3,910	3,070	4,520	3,750	5,380	2,930	4,340	150	310
		7.1～10.0	1,660	3,070	2,000	3,500	2,340	3,930	2,820	4,540	3,500	5,400	2,680	4,360	3,160	4,970	3,840	5,830	3,020	4,790	180	460
		10.1～15.0	1,810	4,230	2,150	4,660	2,490	5,090	2,970	5,700	3,650	6,560	2,830	5,520	3,310	6,130	3,990	6,990	3,170	5,950	280	710
		15.1～20.0	1,960	4,920	2,300	5,350	2,640	5,780	3,120	6,390	3,800	7,250	2,980	6,210	3,460	6,820	4,140	7,680	3,320	6,640	330	840
	50.1～100.0	5.0～7.0	1,950	3,660	2,290	4,090	2,630	4,520	3,110	5,130	3,790	5,990	2,970	4,950	3,450	5,560	4,130	6,420	3,310	5,380	150	310
		7.1～10.0	2,030	4,550	2,370	4,980	2,710	5,410	3,190	6,020	3,870	6,880	3,050	5,840	3,530	6,450	4,210	7,310	3,390	6,270	180	460
		10.1～15.0	2,200	6,040	2,540	6,470	2,880	6,900	3,360	7,510	4,040	8,370	3,220	7,330	3,700	7,940	4,380	8,800	3,560	7,760	280	710
		15.1～20.0	2,330	7,520	2,670	7,950	3,010	8,380	3,490	8,990	4,170	9,850	3,350	8,810	3,830	9,420	4,510	10,280	3,690	9,240	330	840
	100.1～150.0	5.0～7.0	2,240	4,700	2,580	5,130	2,920	5,560	3,400	6,170	4,080	7,030	3,260	5,990	3,740	6,600	4,420	7,460	3,600	6,420	170	430
		7.1～10.0	2,340	6,040	2,680	6,470	3,020	6,900	3,500	7,510	4,180	8,370	3,360	7,330	3,840	7,940	4,520	8,800	3,700	7,760	280	710
		10.1～15.0	2,700	8,260	3,040	8,690	3,380	9,120	3,860	9,730	4,540	10,590	3,720	9,550	4,200	10,160	4,880	11,020	4,060	9,980	420	1,040
		15.1～20.0	3,120	10,490	3,460	10,920	3,800	11,350	4,280	11,960	4,960	12,820	4,140	11,780	4,620	12,390	5,300	13,250	4,480	12,210	500	1,240
	150.1～200.0	5.0～7.0	2,250	5,810	2,590	6,240	2,930	6,670	3,410	7,280	4,090	8,140	3,270	7,100	3,750	7,710	4,430	8,570	3,610	7,530	230	580
		7.1～10.0	2,550	7,530	2,890	7,960	3,230	8,390	3,710	9,000	4,390	9,860	3,570	8,820	4,050	9,430	4,730	10,290	3,910	9,250	370	940
		10.1～15.0	3,130	10,510	3,470	10,940	3,810	11,370	4,290	11,980	4,970	12,840	4,150	11,800	4,630	12,410	5,310	13,270	4,490	12,230	550	1,390
		15.1～20.0	3,710	13,450	4,050	13,880	4,390	14,310	4,870	14,920	5,550	15,780	4,730	14,740	5,210	15,350	5,890	16,210	5,070	15,170	650	1,660
150.1～200.0	10.0～50.0	5.0～7.0	1,680	3,000	2,020	3,430	2,360	3,860	2,840	4,470	3,520	5,330	2,700	4,290	3,180	4,900	3,860	5,760	3,040	4,720	150	380
		7.1～10.0	1,770	3,560	2,110	3,990	2,450	4,420	2,930	5,030	3,610	5,890	2,790	4,850	3,270	5,460	3,950	6,320	3,130	5,280	250	620
		10.1～15.0	1,960	5,060	2,300	5,490	2,640	5,920	3,120	6,530	3,800	7,390	2,980	6,350	3,460	6,960	4,140	7,820	3,320	6,780	370	880
		15.1～20.0	2,150	6,030	2,490	6,460	2,830	6,890	3,310	7,500	3,990	8,360	3,170	7,320	3,650	7,930	4,330	8,790	3,510	7,750	440	1,120
	50.1～100.0	5.0～7.0	2,040	4,400	2,380	4,830	2,720	5,260	3,200	5,870	3,880	6,730	3,060	5,690	3,540	6,300	4,220	7,160	3,400	6,120	150	380
		7.1～10.0	2,150	5,540	2,490	5,970	2,830	6,400	3,310	7,010	3,990	7,870	3,170	6,830	3,650	7,440	4,330	8,300	3,510	7,260	250	620
		10.1～15.0	2,550	6,900	2,890	7,730	3,230	8,270	3,710	8,480	4,390	9,570	3,570	8,820	4,050	9,020	4,730	9,990	3,910	9,250	370	940
		15.1～20.0	2,920	8,570	3,260	9,220	3,600	9,750	4,080	10,040	4,760	11,140	3,940	10,460	4,420	10,580	5,100	11,540	4,280	11,210	440	1,120
	100.1～150.0	5.0～7.0	2,770	5,810	3,110	6,240	3,450	6,670	3,930	7,280	4,610	8,140	3,790	7,100	4,270	7,710	4,950	8,570	4,130	7,530	230	580
		7.1～10.0	2,840	7,530	3,180	7,960	3,520	8,390	4,000	9,000	4,680	9,860	3,860	8,820	4,340	9,430	5,020	10,290	4,200	9,250	370	940
		10.1～15.0	3,130	10,510	3,470	10,940	3,810	11,370	4,290	11,980	4,970	12,840	4,150	11,800	4,630	12,410	5,310	13,270	4,490	12,230	550	1,390
		15.1～20.0	3,710	13,450	4,050	13,880	4,390	14,310	4,870	14,920	5,550	15,780	4,730	14,740	5,210	15,350	5,890	16,210	5,070	15,170	650	1,660
	150.1～200.0	5.0～7.0	2,890	6,900	3,230	7,640	3,570	8,070	4,050	8,430	4,730	9,540	3,910	8,500	4,390	8,980	5,070	9,970	4,250	8,930	290	740
		7.1～10.0	2,930	8,470	3,270	9,230	3,610	9,770	4,090	10,060	4,770	11,160	3,950	10,330	4,430	10,600	5,110	11,560	4,290	11,230	490	1,240
		10.1～15.0	3,720	11,100	4,060	11,750	4,400	12,430	4,880	12,460	5,560	13,710	4,740	12,980	5,220	13,160	5,900	14,080	5,080	13,040	740	1,860
		15.1～20.0	4,500	14,150	4,840	14,870	5,180	15,430	5,660	15,740	6,340	16,890	5,520	16,000	6,000	16,300	6,680	17,250	5,860	16,210	880	2,210

58 取付板・ブラケット モータ・シリンダ・センサ用

ミスミ FAメカ2010 かんたん型番チェックは… ミスミFA 検索 http://fa.misumi.jp/

フライス 取付板・ブラケット(モータ・シリンダ用)

ーL型アングル材タイプー

規格追加 赤文字表示　型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均20%

Type：KPA□シリーズはインターネット掲載商品になりました。
旧型式から新型式への自動置換えツールはコチラ☞http://cp.misumi.jp/10-012/

RoHS

型式 Type	材質記号	M材質	S表面処理
LRZZA LRAMA LRCMA LRCDB LRCNA LRMDB LRDDB LRCCB LRCCA LRMCA	SS	SS400	ー
	SSB		四三酸化鉄皮膜
	SSM		無電解ニッケルメッキ
	AS	A6063	ー
	ASW		アルマイト処理(白)
	ASB		アルマイト処理(黒)
	SU	SUS304	ー

A・B寸法の長手	直角度 k
15～80	0.05以内
80.5～125	0.10以内



LRZZA



LRAMA



LRCMA



LRMDA



LRCDB



LRCNA



LRMDB



LRDDB



LRCCB



LRCCA



LRMCA



Example 使用例



ブラケット楽々チョイス
★主要モータ・シリンダメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737
http://cp.misumi.jp/10-009/

型式 Type	材質記号	外形寸法 T 選択	A 選択	B 選択	0.5mm単位 L
LRZZA	SS SSB SSM	5 6	25 30 40 50	25	10.0 ～ 150.0
			30 40 50 60	30	
LRAMA		5 6 10	50 60 80	40	
LRCMA		6 10	50 60 100	50	
LRMDA			100 125	60	
LRCDB		10	100	100	
LRCNA			125	125	
LRMDB	AS ASW ASB	5 6	25 30 40 50	25	
LRDDB			30 40 50 60	30	
LRCCB		5 6 10	50 60 80	40	
LRCCA		6 10	50 60 100	50	
LRMCA			100	60	
	SU	5 6	25 30 40 50	25	
			30 40 50 60	30	
		5 6 8	50 60	40	
			50 60	50	

Type	その他寸法 指定0.1mm単位 P	V	S	W	穴指定① Code	呼び径	指定0.1mm単位 K	X	H	F	G	D	穴指定② Code	呼び径	Code	指定
LRZZA	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
LRAMA	P	ー	S	ー	N M		ー	X	H	ー	ー	ー	NA MA	0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16	DA	3～30 (0.5mm単位) 31～60 (1mm単位)
LRCMA	P	V	S	ー	N M		ー	X	H	ー	ー	ー				
LRMDA	P	V	S	W	N M	0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16	ー	X	H	F	G	ー			ー	ー
LRCDB	P	V	S	ー	N M		ー	X	H	F	ー	ー			ー	ー
LRCNA	P	V	S	ー	N M		ー	X	H	F	G	ー			ー	ー
LRMDB	P	V	S	W	N M		ー	X	H	F	ー	ー			ー	ー
LRDDB	P	V	S	ー	N		K	X	H	F	ー	ー			ー	ー
LRCCB	P	V	S	ー	N M		ー	X	H	F	ー	3～30 (0.5mm単位) 31～60 (1mm単位)			ー	ー
LRCCA	P	V	S	ー	N M		ー	X	H	F	G				ー	ー
LRMCA	P	V	S	W	N M		ー	X	H	F	G				ー	ー

※L寸法を0.5mm単位でフリー指定が可能になりました。
※A・B寸をフリー指定したい場合は追加工をご確認ください。
※L寸法範囲はA・B寸法によって変わります。(価格表参照)

☞K≦N×8(呼び径3・4・5)、K≦N×10(呼び径6・8・10・12・14・16)
☞穴無し指定可(D・DA穴以外)。穴指定に関わるパラメーターを全て0で指定してください。
☞緑色パラメータ省略可。緑色のパラメータの指定がない場合、センターに対し均等配置となります。

Order 注文例　型式 Type ー 材質記号 ー T ー A ー B ー L ー P ー V ー S ー W ー 穴指定① Code・呼び径 ー K ー X ー H ー F ー G ー D ー 穴指定② Code・呼び径

LRCDB ー SS ー T10 ー A100 ー B60 ー L50 ー P10 ー V30 ー S25 ー M10 ー X10 ー H60 ー F30 ー MA5

■穴種選択表

穴種	タップ穴	通し穴	通し穴
Code	M・MA	N・NA	D・DA
形状図			
加工仕様	寸法 d: 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11 14 16 18 (ボルト呼び径 3 4 5 6 8 10 12 14 16)		3～60

■仕様・加工限界

☞1. 指示なき面取りはC0.2～C0.5
☞2. 外形寸法・直角度許容差は左ページ上図参照
☞3. 加工限界(値は最小値)

f	b
2	☞P.1735 ●フライス取付板・ブラケット 2.加工限界(穴間・穴と端面の肉厚)参照



Delivery 出荷日
●材質記号 SS・AS・SU　3 日目発送
●材質記号 SSB・SSM・ASB・ASW　8 日目発送
ストロークC 500円/1本 ☞P.88
大口出荷日 +2 日目出荷 数量 11～30
☞同一サイズ3本以上は一律1,350円
☞ストック対応なし
⊗ASB・ASWはストーク適応不可

Price 価格 ☞P.1761・1762

Alteration 追加工　型式 Type ー 材質記号 ー T ー A ー B ー L ー P ー V ー S ー W ー 穴指定① Code・呼び径 ー K ー X ー H ー F ー G ー D(DC) ー 穴指定② Code・呼び径 ー (ACC・BCC・CC・ZC)

LRCDB ー SS ー T10 ー A100 ー B60 ー L50 ー P10 ー V30 ー S25 ー M5 ー X10 ー H60 ー F30 ー MA10 ー CC10

Alterations	高さ(A寸法)変更	幅(B寸法)変更	コーナーカット変更
			
Code	ACC	BCC	CC
Spec.	選択したA寸法より、寸法をカットします。 ACC=指定0.5mm単位 15<ACC<A 指定方法 ☞ACCを型式末尾に追加 (例) ～ーACC35	選択したB寸法より、寸法をカットします。 BCC=指定0.5mm単位 15<BCC<B 指定方法 ☞BCCを型式末尾に追加 (例) ～ーBCC45	コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 1≦CC≦30 指定方法 ☞CCを型式末尾に追加 (例) ～ーCC10
¥/1Code	500	500	CC1～10: 400 / CC11～20: 600 / CC21～30: 800

Alterations	センター穴変更⇒精度穴H7	センター穴変更⇒ザグリ穴
		
Code	DC	ZC
Spec.	センター D穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 3≦DC≦30 指定方法 ☞寸法DをDCに置き換えて指定 (例) ～ーDC30	センター D穴をザグリ穴に変更します。 ZC=指定1mm単位 3≦ZC≦58 R=指定1mm単位 R≧2 T-R≧3 D-ZC≧2 ⊗DCとの併用は不可 指定方法 ☞ZCを型式末尾に追加 (例) ～ーZC30ーR5
¥/1Code	DC3～20: 600 / DC21～30: 900	ZC3～30: 400 / ZC31～40: 600 / ZC41～58: 800

フライス　取付板・ブラケット（モータ・シリンダ用）価格表

ーL型アングル材タイプー

型式変更 紫文字表示　大口対応 BIG ORDER　納期短縮　プライスダウン 平均20%

■数量スライド価格（円1円未満切り捨て）P.87

数　量	1～4	5～7	8～10	11～30	31以上
値引率	基準単価	10%	15%	20%	出荷日・価格
出荷日	通常			+2日	共にお見積

円31コ以上お見積りになります。

円D・DA寸法が31以上の場合、右記価格が加算されます。

D・DA31～40	D・DA41～50	D・DA51～60
600	800	1,000

円本体価格はLRZZAの価格です。その他の形状を指定する場合は穴加工価格を加算してください。

材質	T	B	A	本体価格 ¥基準単価 LRZZA L25.0	～L30.0	～L40.0	～L50.0	～L60.0	～L70.0	～L80.0	～L90.0	～L100.0	～L150.0	穴加工価格（本体＋） LRAMA	LRCMA	LRMDA	LRCDB LRCNA	LRMDB	LRDDB	LRCCB	LRCCA	LRMCA
SS400 SS	5 6	25	25	890	950	1,110	1,290	1,440	1,630	1,790	1,970	2,220	3,140	500	700	1,600	900	1,250	1,620	1,490	1,840	2,050
			30	910	990	1,140	1,320	1,480	1,670	1,840	2,030	2,270	3,220									
			40	940	1,000	1,160	1,350	1,520	1,710	1,870	2,080	2,330	3,300									
			50	970	1,050	1,190	1,380	1,560	1,750	1,920	2,130	2,380	3,380									
	5 6	30	30	920	1,000	1,140	1,320	1,480	1,670	1,840	2,030	2,270	3,220									
			40	970	1,030	1,190	1,350	1,520	1,710	1,870	2,080	2,330	3,300									
			50	1,000	1,080	1,250	1,460	1,650	1,860	2,050	2,250	2,520	3,600									
			60	1,020	1,100	1,290	1,490	1,680	1,900	2,090	2,320	2,580	3,680									
	5 6	40	50	—	1,100	1,290	1,480	1,670	1,870	2,060	2,270	2,550	3,600									
			60	—	1,180	1,370	1,570	1,760	1,980	2,170	2,390	2,660	3,760									
			80	—	1,220	1,410	1,630	1,820	2,050	2,240	2,540	2,810	3,950									
	10	40	50	—	1,300	1,510	1,730	1,940	2,170	2,380	2,680	2,960	4,180									
			60	—	1,370	1,590	1,820	2,030	2,280	2,490	2,790	3,090	4,330									
			80	—	1,520	1,750	2,010	2,250	2,520	2,760	3,090	3,420	4,800									
	6	50	50	—	1,060	1,240	1,430	1,590	1,790	1,950	2,160	2,390	3,360									
			60	—	1,180	1,370	1,570	1,760	1,980	2,170	2,390	2,660	3,760									
			100	—	1,540	1,780	2,050	2,270	2,540	2,770	3,090	3,420	4,850									
	10	50	50	—	1,370	1,590	1,820	2,030	2,280	2,490	2,790	3,090	4,330									
			60	—	1,460	1,680	1,950	2,170	2,430	2,650	2,960	3,300	4,610									
			100	—	1,650	1,900	2,200	2,470	2,770	3,040	3,410	3,760	5,340									
	6	60	100	—	1,780	2,010	2,300	2,540	2,820	3,090	3,460	3,870	5,550									
			125	—	2,240	2,520	2,840	3,110	3,420	3,740	4,170	4,740	6,590									
	10	60	100	—	1,900	2,190	2,520	2,810	3,140	3,420	3,850	4,250	5,930									
			125	—	2,320	2,650	3,040	3,380	3,770	4,100	4,630	5,130	7,430									
	10	100	100	—	—	—	2,950	3,250	3,650	3,950	4,660	5,180	7,210									
	10	125	125	—	—	—	3,440	3,800	4,090	4,630	5,510	5,990	8,000									
SS400 四三酸化鉄皮膜 SSB	5 6	25	25	1,020	1,100	1,290	1,480	1,670	1,890	2,080	2,280	2,550	3,610	500	700	1,600	900	1,250	1,620	1,490	1,840	2,050
			30	1,030	1,130	1,320	1,510	1,700	1,920	2,120	2,350	2,620	3,690									
			40	1,060	1,140	1,330	1,540	1,750	1,970	2,160	2,390	2,680	3,770									
			50	1,100	1,190	1,370	1,570	1,790	2,000	2,210	2,440	2,730	3,850									
	5 6	30	30	1,050	1,140	1,320	1,510	1,700	1,920	2,130	2,350	2,620	3,690									
			40	1,100	1,180	1,370	1,550	1,760	1,970	2,160	2,390	2,680	3,770									
			50	1,140	1,240	1,440	1,670	1,890	2,130	2,350	2,580	2,880	4,100									
			60	1,160	1,250	1,480	1,700	1,920	2,170	2,390	2,650	2,950	4,180									
	5 6	40	50	—	1,260	1,480	1,700	1,920	2,140	2,360	2,600	2,920	4,100									
			60	—	1,350	1,560	1,790	2,030	2,270	2,490	2,760	3,060	4,290									
			80	—	1,410	1,630	1,890	2,120	2,380	2,600	2,930	3,250	4,560									
	10	40	50	—	1,480	1,710	1,970	2,220	2,490	2,730	3,060	3,380	4,750									
			60	—	1,560	1,810	2,080	2,330	2,620	2,850	3,190	3,530	4,930									
			80	—	1,730	1,980	2,300	2,550	2,850	3,140	3,500	3,870	5,420									
	6	50	50	—	1,240	1,440	1,670	1,860	2,090	2,280	2,520	2,790	3,900									
			60	—	1,350	1,570	1,810	2,030	2,280	2,510	2,760	3,060	4,290									
			100	—	1,730	2,020	2,310	2,580	2,890	3,150	3,520	3,880	5,510									
	10	50	50	—	1,560	1,810	2,080	2,330	2,620	2,850	3,190	3,530	4,930									
			60	—	1,650	1,910	2,220	2,470	2,760	3,010	3,370	3,740	5,210									
			100	—	1,870	2,160	2,500	2,820	3,150	3,470	3,880	4,260	6,070									
	6	60	100	—	2,000	2,280	2,600	2,890	3,200	3,520	3,930	4,370	6,270									
			125	—	2,540	2,870	3,230	3,570	3,960	4,340	4,850	5,480	7,640									
	10	60	100	—	2,140	2,470	2,850	3,190	3,570	3,880	4,370	4,800	6,720									
			125	—	2,620	3,000	3,440	3,830	4,310	4,710	5,310	5,880	8,480									
	10	100	100	—	—	—	3,330	3,690	4,140	4,520	5,290	5,860	8,190									
	10	125	125	—	—	—	3,900	4,330	4,660	5,280	6,230	6,750	9,110									
SS400 無電解ニッケルメッキ SSM	5 6	25	25	1,210	1,300	1,520	1,780	2,000	2,270	2,490	2,740	3,080	4,310	500	700	1,600	900	1,250	1,620	1,490	1,840	2,050
			30	1,220	1,330	1,570	1,810	2,050	2,300	2,550	2,820	3,120	4,410									
			40	1,250	1,370	1,590	1,840	2,090	2,360	2,580	2,870	3,200	4,500									
			50	1,300	1,410	1,620	1,870	2,130	2,400	2,630	2,920	3,250	4,580									
	5 6	30	30	1,240	1,370	1,570	1,810	2,050	2,320	2,550	2,820	3,140	4,420									
			40	1,300	1,400	1,620	1,860	2,090	2,360	2,590	2,870	3,200	4,500									
			50	1,350	1,460	1,710	1,980	2,250	2,540	2,810	3,090	3,440	4,860									
			60	1,370	1,490	1,740	2,030	2,300	2,600	2,850	3,150	3,500	4,960									
	5 6	40	50	—	1,490	1,740	2,010	2,280	2,570	2,820	3,120	3,490	4,880									
			60	—	1,590	1,860	2,140	2,410	2,710	2,980	3,300	3,640	5,100									
			80	—	1,700	1,970	2,280	2,570	2,870	3,150	3,550	3,900	5,470									
	10	40	50	—	1,750	2,030	2,330	2,630	2,950	3,230	3,630	3,990	5,610									
			60	—	1,840	2,140	2,470	2,780	3,110	3,390	3,790	4,180	5,830									
			80	—	2,050	2,350	2,710	3,010	3,380	3,690	4,120	4,550	6,350									
	6	50	50	—	1,490	1,750	2,000	2,250	2,540	2,760	3,060	3,380	4,720									
			60	—	1,600	1,870	2,160	2,420	2,730	3,000	3,300	3,650	5,120									
			100	—	2,030	2,360	2,730	3,040	3,410	3,740	4,170	4,590	6,510									
	10	50	50	—	1,840	2,140	2,470	2,770	3,110	3,410	3,800	4,180	5,830									
			60	—	1,950	2,250	2,600	2,920	3,270	3,560	3,980	4,390	6,130									
			100	—	2,190	2,550	2,950	3,330	3,740	4,100	4,580	5,040	7,140									
	6	60	100	—	2,330	2,680	3,060	3,410	3,790	4,170	4,640	5,150	7,350									
			125	—	3,000	3,390	3,820	4,280	4,770	5,250	5,860	6,610	9,200									
	10	60	100	—	2,510	2,900	3,340	3,760	4,200	4,590	5,150	5,660	7,890									
			125	—	3,080	3,520	4,030	4,550	5,120	5,610	6,320	7,000	10,040									
	10	100	100	—	—	—	4,470	4,340	4,860	5,390	6,230	6,870	9,680									
	10	125	125	—	—	—	4,580	5,090	5,510	6,260	7,290	7,900	10,770									

材質	T	B	A	本体価格 ¥基準単価 LRZZA L25.0	～L30.0	～L40.0	～L50.0	～L60.0	～L70.0	～L80.0	～L90.0	～L100.0	～L150.0	穴加工価格（本体＋） LRAMA	LRCMA	LRMDA	LRCDB LRCNA	LRMDB	LRDDB	LRCCB	LRCCA	LRMCA
A6063 AS	5 6	25	25	990	1,060	1,200	1,370	1,510	1,700	1,820	2,000	2,260	3,170	400	570	1,240	730	990	1,510	1,130	1,390	1,640
			30	1,020	1,110	1,260	1,420	1,590	1,790	1,930	2,130	2,400	3,370									
			40	1,060	1,130	1,300	1,480	1,640	1,840	2,000	2,200	2,480	3,480									
			50	1,100	1,170	1,350	1,550	1,710	1,930	2,100	2,310	2,600	3,660									
	5 6	30	30	1,020	1,100	1,240	1,420	1,570	1,750	1,910	2,100	2,370	3,310									
			40	1,080	1,170	1,330	1,530	1,700	1,910	2,080	2,300	2,570	3,620									
			50	1,130	1,220	1,400	1,600	1,800	2,020	2,200	2,420	2,730	3,840									
			60	1,150	1,240	1,440	1,640	1,820	2,040	2,220	2,460	2,770	3,900									
	5 6	40	50	—	1,170	1,330	1,530	1,700	1,910	2,080	2,300	2,570	3,600									
			60	—	1,310	1,500	1,710	1,910	2,150	2,330	2,570	2,880	4,000									
			80	—	1,350	1,550	1,770	1,970	2,190	2,390	2,700	2,990	4,170									
	10	40	50	—	1,440	1,660	1,880	2,080	2,310	2,510	2,840	3,150	4,390									
			60	—	1,530	1,750	2,000	2,220	2,480	2,700	3,020	3,350	4,660									
			80	—	1,660	1,900	2,190	2,440	2,730	2,970	3,330	3,680	5,150									
	6	50	50	—	1,200	1,370	1,570	1,730	1,930	2,100	2,300	2,570	3,570									
			60	—	1,310	1,510	1,730	1,930	2,150	2,350	2,590	2,900	4,040									
			100	—	1,750	1,990	2,280	2,510	2,800	3,060	3,420	3,770	5,310									
	10	50	50	—	1,510	1,710	1,970	2,150	2,400	2,590	2,910	3,220	4,480									
			60	—	1,590	1,820	2,100	2,310	2,590	2,800	3,150	3,500	4,880									
			100	—	1,840	2,110	2,420	2,700	3,000	3,280	3,660	4,060	5,710									
	6	60	100	—	1,970	2,220	2,510	2,770	3,060	3,310	3,680	4,060	6,200									
	10	60	100	—	2,100	2,400	2,730	3,000	3,330	3,600	4,020	4,440	6,220									
A6063 白アルマイト ASW	5 6	25	25	1,240	1,350	1,550	1,510	2,000	2,230	2,430	2,660	2,990	4,170	400	570	1,240	730	990	1,510	1,130	1,390	1,640
			30	1,300	1,410	1,620	1,560	2,070	2,320	2,540	2,810	3,130	4,390									
			40	1,340	1,440	1,660	1,600	2,120	2,390	2,610	2,880	3,220	4,500									
			50	1,370	1,480	1,730	1,710	2,220	2,500	2,720	3,000	3,350	4,710									
	5 6	30	30	1,300	1,410	1,600	1,540	2,050	2,300	2,540	2,770	3,110	4,350									
			40	1,350	1,480	1,700	1,650	2,200	2,470	2,700	2,990	3,310	4,660									
			50	1,430	1,550	1,790	1,760	2,300	2,590	2,840	3,130	3,490	4,890									
			60	1,440	1,590	1,840	1,830	2,360	2,650	2,880	3,200	3,580	5,020									
	5 6	40	50	—	1,500	1,710	1,710	2,220	2,480	2,720	3,000	3,350	4,680									
			60	—	1,660	1,910	1,900	2,470	2,770	3,000	3,330	3,690	5,130									
			80	—	1,750	2,020	1,990	2,590	2,890	3,160	3,560	3,920	5,460									
	10	40	50	—	1,840	2,130	2,410	2,700	3,000	3,270	3,690	4,080	5,660									
			60	—	1,950	2,230	2,560	2,860	3,190	3,470	3,890	4,300	5,950									
			80	—	2,090	2,410	2,770	3,110	3,470	3,800	4,250	4,660	6,530									
	6	50	50	—	1,570	1,780	2,050	2,280	2,550	2,770	3,060	3,400	4,710									
			60	—	1,680	1,940	2,220	2,480	2,770	3,040	3,350	3,720	5,180									
			100	—	2,100	2,520	2,880	3,220	3,600	3,940	4,410	4,840	6,830									
	10	50	50	—	1,930	2,200	2,520	2,790	3,110	3,380	3,780	4,170	5,790									
			60	—	2,000	2,310	2,660	2,950	3,310	3,600	4,030	4,450	6,190									
			100	—	2,200	2,670	3,060	3,440	3,830	4,190	4,680	5,160	7,270									
	6	60	100	—	2,400	2,810	3,190	3,540	3,920	4,260	4,730	5,200	7,810									
	10	60	100	—	2,500	3,030	3,440	3,830	4,250	4,600	5,140	5,670	7,910									
A6063 黒アルマイト ASB	5 6	25	25	1,530	1,670	1,920	1,940	2,520	2,810	3,070	3,380	3,760	5,260	400	570	1,240	730	990	1,510	1,130	1,390	1,640
			30	1,600	1,730	2,000	2,010	2,590	2,920	3,190	3,520	3,900	5,480									
			40	1,640	1,770	2,050	2,040	2,660	2,980	3,270	3,610	4,020	5,600									
			50	1,670	1,810	2,130	2,170	2,750	3,100	3,370	3,740	4,140	5,830									
	5 6	30	30	1,600	1,730	1,990	1,980	2,580	2,900	3,190	3,490	3,920	5,450									
			40	1,660	1,810	2,080	2,100	2,730	3,070	3,360	3,730	4,110	5,760									
			50	1,740	1,910	2,200	2,230	2,850	3,200	3,530	3,880	4,320	6,040									
			60	1,770	1,940	2,270	2,320	2,930	3,270	3,580	3,990	4,440	6,210									
	5 6	40	50	—	1,860	2,130	2,190	2,760	3,100	3,410	3,770	4,180	5,830									
			60	—	2,030	2,350	2,420	3,060	3,430	3,730	4,140	4,570	6,340									
			80	—	2,100	2,450	2,500	3,200	3,580	3,920	4,410	4,870	6,790									
	10	40	50	—	2,260	2,620	3,000	3,360	3,760	4,100	4,600	5,070	7,050									
			60	—	2,380	2,750	3,150	3,550	3,950	4,320	4,820	5,320	7,350									
			80	—	2,570	2,960	3,420	3,850	4,280	4,680	5,240	5,720	8,000									
	6	50	50	—	1,940	2,230	2,570	2,880	3,210	3,490	3,880	4,280	5,930									
			60	—	2,070	2,400	2,750	3,090	3,440	3,780	4,170	4,620	6,390									
			100	—	2,680	3,090	3,540	3,960	4,440	4,860	5,450	5,980	8,450									
	10	50	50	—	2,380	2,720	3,120	3,480	3,890	4,230	4,720	5,190	7,200									
			60	—	2,440	2,840	3,270	3,660	4,090	4,450	4,960	5,470	7,600									
			100	—	2,800	3,250	3,740	4,230	4,720	5,180	5,760	6,350	8,930									
	6	60	100	—	3,010	3,450	3,910	4,360	4,840	5,290	5,870	6,420	9,540									
	10	60	100	—	3,180	3,680	4,200	4,730	5,230	5,690	6,360	6,990	9,740									
SUS304 SU	5 6	25	25	2,150	2,420	2,950	3,490	4,020	4,550	5,100	5,650	6,200	8,890	700	970	2,190	1,250	1,720	2,220	1,910	2,380	2,850
			30	2,170	2,440	2,970	3,500	4,040	4,570	5,120	5,670	6,220	8,900									
			40	2,240	2,500	3,040	3,570	4,100	4,640	5,190	5,740	6,290	8,950									
			50	2,320	2,600	3,140	3,670	4,200	4,750	5,300	5,840	6,370	9,050									
	5 6	30	30	2,220	2,500	3,040	3,570	4,100	4,650	5,200	5,750	6,290	8,950									
			40	2,240	2,520	3,050	3,590	4,120	4,670	5,220	5,770	6,300	8,970									
			50	2,350	2,640	3,190	3,700	4,240	4,770	5,320	5,850	6,400	9,090									
			60	2,500	2,700	3,240	3,770	4,300	4,840	5,390	5,940	6,490	9,150									
	5 6	40	50	—	2,640	3,190	3,720	4,250	4,800	5,340	5,890	6,440	9,100									
			60	—	2,750	3,290	3,820	4,350	4,900	5,440	5,970	6,520	9,190									
	8	40	50	—	2,840	3,420	3,990	4,570	5,150	5,740	6,320	6,900	9,840									
			60	—	2,900	3,490	4,050	4,640	5,220	5,790	6,370	6,970	9,890									
	5 6	50	50	—	2,750	3,290	3,820	4,350	4,890	5,420	5,970	6,520	9,200									
			60	—	2,770	3,300	3,840	4,370	4,900	5,440	5,990	6,540	9,220									
	8	50	50	—	2,900	3,490	4,070	4,640	5,220	5,790	6,370	6,950	9,890									
			60	—	2,920	3,500	4,090	4,650	5,240	5,800	6,390	6,970	9,900									

ブラケット楽々チョイス
★主要モータ・シリンダメーカー網羅!メーカー型式からブラケット検索!
★最短1分! WEBで楽々型式選定!
サービス詳細はP.1737
http://cp.misumi.jp/10-009/