

OIL FREE BUSHINGS 無給油ブッシュ

無給油ブッシュ
OIL FREE BUSHINGS

銅合金(金属系)

MISUMI
C-VALUE

MISUMI
C-VALUE



製品名	既存部品 銅合金ストレートタイプ	C-VALUE部品 銅合金ストレートタイプ	既存部品 銅合金 ツバ付タイプ	C-VALUE部品 銅合金 ツバ付タイプ
ページ	381・385・386	382	383・387	384




銅合金(金属系)



銅合金スラストタイプ	フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ	インローフランジ	センターフランジ
388	389	390	390

銅合金(金属系)

青銅铸件(金属系)



無給油銅合金ワッシャ	無給油ブッシュ 青銅ストレートタイプ	青銅ツバ付タイプ	青銅標準フランジタイプ
390	391	391	392

銅合金(金属系)



無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニットスタンダード	一ダストシール付	無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニットスタンダード	無給油ブッシュセンターフランジ型ハウジングユニット
393	393	394	392

銅合金(金属系)



ートール・ワイドタイプ	ートールコンパクト・ワイドコンパクトタイプ
395	396

铸件(金属系)



無給油ブッシュ 铸件ストレート・ツバ付タイプ	無給油ブッシュハウジングユニット 铸件タイプ	フランジ一体型無給油ブッシュ 铸件タイプ
397	397	397

ドライ(複層系)



無給油ブッシュドライタイプ	無給油ドライワッシャ	無給油ブッシュ高精度タイプ
398	398	399

■ミスミブランドにはない「形状」「材質」「大きさ」の商品を幅広く取り揃え

MISUMI-VONA e-catalog

カタログにはないラインナップを
e-Catalogにて多数取扱い!

VONA 無給油ブッシュ 検索

複層タイプ



樹脂タイプ



ドライ(複層系)



無給油ブッシュフランジ型ハウジングユニットドライブッシュ内蔵タイプ	無給油ブッシュブロック型ハウジングユニットドライブッシュ内蔵タイプ
399	400

樹脂(樹脂系)



無給油ブッシュポリアセタール樹脂タイプ	PTFE樹脂タイプ	無給油樹脂ワッシャ	無給油ブッシュフランジ型ハウジングユニット樹脂ブッシュ内蔵タイプ	無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット樹脂ブッシュ内蔵タイプ
401	401	402	402	402

材質別特長

用途

掲載頁

銅合金 (金属系)

- ・衝撃に強く、剛性が高い
- ・耐腐食性が高い
- ・高温に耐えられる

- ・高荷重、低速条件での使用
- ・部品精度高く、要求精度が高い箇所で使用
- ・重量物搬送時に使用

P.381～
390

青銅铸件 (金属系)

- ・微小な運動が可能
- ・耐焼付性に優れている

- ・低荷重、高速条件での使用
- ・微小運動の箇所で使用

P.391～
392

铸件 (金属系)

- ・振動吸収する

- ・中荷重、低速条件での使用
- ・振動吸収する箇所で使用
- ・自動車業界等、華美な色の選定が困難な場所で使用

P.397

ドライ (複層系)

- ・薄肉でコンパクト
- ・高温に耐えられる

- ・高荷重、低速条件での使用
- ・省スペースで使用
- ・コスト安いため、精度要求の低い箇所で頻繁に使用される

P.398

樹脂 (樹脂系)

- ・食品衛生法に適合している
- ・耐薬品性が高い(※)

(※) 四ふっ化エチレン樹脂タイプのみ

- ・低荷重、高速条件での使用
- ・絶縁状態で使用
- ・食品業界等、衛生面が厳しい箇所で使用

P.401～
402

無給油ブッシュ概要

■ 無給油ブッシュとは

ブッシュ本体に油を含浸させることで、「無給油で利用できる」
あるいは「給油回数を少なくできる」構造を有した **すべり軸受** です。

無給油ブッシュの特徴

- 長期間、メンテナンスが不要です。
- 転がり軸受に比べて **高荷重** で使用できます。
- 「高温」・「低温」の厳しい温度条件でも使用できます。
- 転がり軸受に比べてブッシュの **厚みが薄く、省スペース** の設計が可能です。
- **直線運動** と **回転運動** に使用できます。

無給油ブッシュの種類

タイプ	特長	形状	サイズ	掲載ページ
①銅合金(金属系)	・高温に耐えられる ・耐腐食性が高い ・衝撃に強い ・高荷重・低速運動に適している (C-VALUE部品は中荷重・低速運動に適している)	・ストレート ・ツバ付 ・スラスト ・ワッシャ ・フランジ一体型 ・フランジ型ハウジング ・ブロック型ハウジング	内径φ5~100 長さ 8~100	P.381~390
②青銅鋳物(金属系)	・耐焼付性に優れている ・微小な運動が可能 ・低荷重・高速運動に適している	・ストレート ・ツバ付 ・フランジ一体型	内径φ5~30 長さ 8~70	P.391・392
③鋳物(金属系)	・中荷重・低速運動に適している	・ストレート ・ツバ付 ・ハウジング ・フランジ一体型	内径φ6~30 長さ 6~60	P.397
④ドライ(複層系)	・高温に耐えられる ・高荷重・低速運動に適している ・薄肉でコンパクト	・ストレート ・ツバ付 ・ワッシャ ・フランジ型ハウジング ・ブロック型ハウジング	内径φ3~50 長さ 3~60	P.398
⑤樹脂(樹脂系)	・高温に耐えられる(四ふっ化エチレン樹脂タイプ) ・耐薬品性が高い(四ふっ化エチレン樹脂タイプ) ・食品衛生法に適合している ・低荷重・高速運動に適している	・ストレート ・ツバ付 ・ワッシャ ・フランジ型ハウジング ・ブロック型ハウジング	内径φ3~50 長さ 3~50	P.401・402

すべり軸受と転がり軸受の違い

■ すべり軸受

接触面のすべりによる面接触で軸を受ける軸受を指します。



■ 転がり軸受

ボールの転がりによる点接触で軸を受ける軸受を指します。



製品毎の特性

			
軸受種類	無給油ブッシュ	リニアブッシュ	ベアリング
給油メンテナンス	すべり軸受 初期給油は不要	転がり軸受 一般的に給油が必要	転がり軸受 一般的に給油が必要
直線運動	○	○	—
回転運動	○	—	○
耐荷重性	◎	△	○
耐熱性	◎	△	△
耐食性	○	△	△
摩擦抵抗	△	◎	◎
ブッシュの厚み	薄肉	厚肉	厚肉

◎: 優れる ○: やや劣る △: 劣る —: 使用不可


■ 無給油ブッシュ使用事例

無給油ブッシュは下記のような直動及び回転機構によく使用されます。

アプリケーション事例


1 締め付け装置

締め付けに大きな荷重が掛かるため、無給油ブッシュが適しています。
転がり軸受と比べて、高荷重で使用できます。




2 ヒンジプレート

ヒンジピンとヒンジプレートとの回転用途に、無給油ブッシュが適しています。
直動機構だけでなく、回転機構の用途でも使用できます。




3 セレーション加工機

セレーション加工では大きな荷重が掛かる為、無給油ブッシュが適しています。無給油ブッシュ内蔵フランジの為、部品交換の手間を削減できます。



4 クランピングアーム

省スペースでの設計に、無給油ブッシュが適しています。
転がり軸受より厚みが薄くコンパクト設計が可能です。



無給油ブッシュ 銅合金C-VALUE部品新発売

既存部品・C-VALUE部品の豊富な品揃えから
使用用途に応じてご選択頂けます。


価 格

既存部品から、

20%コストダウンが可能です!!

ストレートタイプの場合

価格指数比較



仕 様

■C-VALUE部品は、手動ワーク固定治具に代表される簡易位置決めガイドなどの用途に適しております。

■既存部品の製品スペックを再設計した規格です。

<比較表>

スペック	内径 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	許容最高荷重
既存部品 MPBZ12-20	+0.034 +0.016	+0.018 +0.007	-0.1 -0.3	29.0N/mm ²
C-VALUE部品 C-MPBZ12-20	+0.039 +0.011	+0.024 +0.003	+0.1 -0.5	20.3N/mm ²

■基本的な構造は既存部品と変わりません。

品 質

アジア品の品質バラツキに不安はございませんか？

ミスミでは出荷前に品質検査を実施し、カタログ規格値内の商品をご提供します。

ミスミ品の採用で安心した設計・組付が実現できます!

ラインナップ

C-VALUE部品を加え、
さらに充実したラインナップをご提供!

C-VALUE部品

ストレートタイプ



ツバ付タイプ



ご採用機会の多い

**ストレート・ツバ付タイプを
発売!**

既存部品

<業界標準規格> 無給油ブッシュ業界で標準的な規格をフルラインアップ。

ストレートタイプ	ツバ付タイプ	スラストタイプ スタンダード	スラストタイプ 皿/ボルト穴	ワッシャ

<ミスミオリジナル規格> 他社にはない便利性を追求したオリジナル規格。

■薄肉タイプ…… 省スペースで使用可能

■青銅鑄物タイプ…… 微小運動でも使用可能



●スタンダードタイプと比べ外径寸法がコンパクトな規格です。

(ストレートタイプ内径6φでの比較例)

	スタンダード MPBZ6-10	薄肉タイプ MPBZU6-10	差
外径 Dφ6	10	8	▲2



●青銅鑄物に潤滑油を含浸させた微小運動に適した規格です。

■ブッシュ内蔵ハウジングユニット…… 組付手間の軽減

■ブッシュ内蔵ハウジングユニット…… 組付手間の軽減



●垂直方向の運動に適したフランジ形状のハウジングユニットです。
●ハウジングの設計・製作・組付手間を軽減。
●省スペース性を追求したコンパクトタイプもラインナップ。



●水平方向の運動に適したブロック形状のハウジングユニットです。
●ハウジングの設計・製作・組付手間を軽減。
●省スペース性を追求したコンパクトタイプもラインナップ。

納 期

ミスミの無給油ブッシュは**最短当日出荷!**

*当日出荷は在庫品のみ対応


無給油ブッシュ銅合金 C-VALUE部品 概要

■C-VALUE部品の特長

その① 中精度用途に適した規格


- ・C-VALUE部品は、手動ワーク固定治具に代表される簡易位置決めガイドなどの中精度用途にご使用ください。
- ・高精度での直線・回転運動を必要とする用途には、既存部品をご使用ください。

<C-VALUE部品> 手でワークを固定する溶接治具



中低精度要求の為、C-VALUE部品を選定。

<既存部品> 高い位置決め精度が要求される圧入治具



高精度要求の為、既存部品を選定。

その② 寸法精度の再設計

- ・C-VALUE部品は、製品スペックを再設計することで製造工程の歩留まりを改善し、既存部品より低価格を実現した商品です。

クオリティ部品から、内径(dr)・外径(D)・全長(L)・ツバ径(H)・ツバ厚(t)の各公差範囲を、中精度用途向けに再設計しております。

(ストレートタイプ)寸法精度比較表

内径dr	許容差		外径D	許容差		全長L	許容差	
	既存MPBZ	C-VALUE C-MPBZ		既存MPBZ	C-VALUE C-MPBZ		既存MPBZ	C-VALUE C-MPBZ
	許容差	許容差		許容差	許容差		許容差	許容差
8	+0.028	+0.033	12	+0.018	+0.024	-0.1 -0.3	+0.1 -0.5	
10	+0.013	+0.008	14	+0.007	+0.003			
12			18					
13			19					
15	+0.034	+0.039	21	+0.021	+0.027			
16	+0.016	+0.011	22	+0.008	+0.004			
18			24					
20			28					
25	+0.041	+0.046	33					
30	+0.020	+0.015	38	+0.025	+0.031			
35			44	+0.009	+0.005			
40	+0.050	+0.055	50					
50	+0.025	+0.020	62	+0.030	+0.036			
				+0.011	+0.007			

(ツバ付タイプ)寸法精度比較表

内径dr	許容差		外径D	許容差		全長L	許容差		ツバ径H	許容差		ツバ厚t	許容差	
	既存MPFZ	C-VALUE C-MPFZ		既存MPFZ	C-VALUE C-MPFZ		既存MPFZ	C-VALUE C-MPFZ		既存MPFZ	C-VALUE C-MPFZ		既存MPFZ	C-VALUE C-MPFZ
	許容差	許容差		許容差	許容差		許容差	許容差		許容差	許容差		許容差	許容差
8	+0.040	+0.045	12	+0.034	+0.040	-0.1 -0.3	+0.1 -0.5	0 -0.1	+0.1 -0.2	±0.2	±0.5		±0.3	±0.8
10	+0.025	+0.020	14	+0.023	+0.019									
12			18											
13			19											
15	+0.050	+0.055	21	+0.041	+0.047									
16	+0.032	+0.027	22	+0.028	+0.024									
18			24											
20			30											
25	+0.061	+0.065	35	+0.050	+0.056									
30	+0.040	+0.035	40	+0.034	+0.030									
35			45											
40	+0.075	+0.080	50											
50	+0.050	+0.047	60	+0.060	+0.066									
				+0.041	+0.037									

※C-VALUE部品の基本的な形状・構造は、既存部品と同等です。

その③ 品質保証

品質検査の実施により、カタログ規格値内の商品をご提供致します。
寸法規格のはずれによる、設計変更や組み合わせ部品を調整する手間を削減・解消致します。

■設計・組付時の注意点

【ハウジング径寸法公差】

C-VALUE部品の推奨ハウジング公差は既存部品と同様にH7公差です。下表を参考に、ハウジングの設計・製作をお願い致します。

(ストレートタイプ)ハウジング径寸法公差

内径dr	既存部品MPBZ		C-VALUE部品C-MPBZ		お客様設計	
	外径D		外径D		ハウジング径	
	許容差m6		許容差		許容差H7	
8	12		12		12	
10	14	+0.018 +0.007	14	+0.024 +0.003	14	+0.018 0
12	18		18		18	
13	19		19		19	
15	21		21		21	
16	22	+0.021 +0.008	22	+0.027 +0.004	22	+0.021 0
18	24		24		24	
20	28		28		28	
25	33		33		33	
30	38	+0.025 +0.009	38	+0.031 +0.005	38	+0.025 0
35	44		44		44	
40	50		50		50	
50	62	+0.030 +0.011	62	+0.036 +0.007	62	+0.030 0

(ツバ付きタイプ)ハウジング径寸法公差


内径dr	既存部品MPFZ		C-VALUE部品C-MPFZ		お客様設計	
	外径D		外径D		ハウジング径	
	許容差r6		許容差		許容差H7	
8	12		12		12	
10	14	+0.034 +0.023	14	+0.040 +0.019	14	+0.018 0
12	18		18		18	
13	19		19		19	
15	21		21		21	
16	22	+0.041 +0.028	22	+0.047 +0.024	22	+0.021 0
18	24		24		24	
20	30		30		30	
25	35		35		35	
30	40	+0.050 +0.034	40	+0.056 +0.030	40	+0.025 0
35	45		45		45	
40	50		50		50	
50	60	+0.060 +0.041	60	+0.066 +0.037	60	+0.030 0

【組み合わせシャフト公差】

- ・C-VALUE部品の推奨シャフト径公差は、既存部品同様に用途に応じてご選定下さい。
g6：中精度(間欠運転) f8：中精度(連続運転) d8：中・低精度(中負荷) e7：中・低精度(低負荷)
- ・シャフトの面粗度は、1.6a(63s)以下を推奨します。

■品質保証

ミスミ製無給油ブッシュはC-VALUE部品・既存部品ともに出荷前に品質検査を実施しており、カタログ規格値内の商品をご提供致します。



OIL FREE BUSHINGS GUIDE

無給油ブッシュ 選定一覧表

■銅合金タイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード	内径F7 内径E7 内径G6	MPBZ MPBZU MPBR MPBRU MPBP MPBPU C-MPBZ		高荷重・低速運動箇所での使用に最適。 往復運動・頻繁な起動停止など油膜形成が困難な箇所でも優れた摩擦特性を発揮。薄肉タイプもご用意。 (C-VALUE部品は、中荷重・低速運動に適している)	P381 P382 P385 P386
ツバ付	スタンダード	内径E7 内径F7	MPFZ MPFZU C-MPFZ			P383 P384 P387
スラスト	スタンダード	内径E7	MPGZ		フランジ部にも潤滑剤が埋め込まれており、ラジアル荷重とスラスト荷重を一つのブッシュで同時に受けることが可能。	P388
	皿ボルト穴	内径F7	MPSZ			
	低頭ボルト穴	内径F7	MPKZ			
フランジ型	標準	内径F7	MPTZ MPTSZ MPTNZ		組み付ける手間を軽減。 フランジ付銅合金ブッシュ内蔵タイプよりも、省スペースで使用可能。	P389
	インロー	内径F7	MPIZ MPITZ			P390
	センター	内径F7	MPCZ MPCTZ			
フランジ型ハウジングユニット —銅合金ブッシュ内蔵—	標準	シングル	MF□S MF□S-S MF□S-DS		ハウジング製作、組み付ける手間を軽減。 省スペース性を追求したコンパクトタイプは、シングル・ダブルの2タイプをご用意。 (標準フランジ・インローフランジのみ)	P393
		ダブル	MF□W MF□W-S MF□W-DS			
	インロー	シングル	MF□S MF□S-S			P394
		ダブル	MF□W MF□W-S			
	センター	ダブル	MFC□W MFC□W-S			P392
ブロック型ハウジングユニット —銅合金ブッシュ内蔵—	トール	シングル	MHUTS MHUTS-S MHCTS MHCTS-S		ハウジング製作、組み付ける手間を軽減したタイプ。 リニアブッシュハウジングユニットと互換性のある従来品に加え、省スペース性を追求したコンパクトタイプもラインナップ。	P395 P396
		ダブル	MHUTW MHUTW-S MHCTW MHCTW-S			
	ワイド	シングル	MHUAS MHUAS-S MHCAS MHCAS-S			
		ダブル	MHUAW MHUAW-S MHCaw MHCaw-S			

■青銅タイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード	内径E7 内径F7	SHBZ SHBR		青銅鋳物に潤滑油を含浸させた軸受。 無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、より優れた耐摩耗性、耐焼付性が得られる。 潤滑油併用、高速低荷重条件の使用に最適。 給油回数を減らすことが可能。	P391
ツバ付	スタンダード	内径E7	SHFZ			P392
フランジ型	標準	内径F7	SHTZ SHTNZ			

■鋳物タイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード		SMZ		無給油で使用でき、中荷重・低速運動の箇所でも高性能を発揮。 潤滑剤として二硫化モリブデンをらせん状に埋設したことで、往復運動、揺動運動においても、低い摩擦係数を維持。	P397
ツバ付	スタンダード		SMZF			
ハウジングユニット	ショート/ロング		MHSR			
フランジ型	標準		SMZH			

■ドライタイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード		MDZB		薄肉、コンパクトタイプ。 耐摩耗性、耐薬品性に優れている。高荷重低速条件下で、低摩擦係数を示す。 潤滑油併用の場合、中高速度、高いPV値で使用可能。	P398
ツバ付	スタンダード		MDZF			
フランジ型ハウジングユニット —ドライブッシュ内蔵—	標準	シングル	MD□A		上記仕様のフランジ型ハウジングユニットタイプ。 ハウジング製作、組み付ける手間を軽減したフランジ型ハウジングユニットタイプ。	P399
		ダブル	MD□AW			
ブロック型ハウジングユニット —ドライブッシュ内蔵—	トール	シングル	MDBA MDBAC		上記仕様のハウジングユニットタイプ。 ハウジング製作、組み付ける手間を軽減したハウジングタイプ。	P400
		ダブル	MDBAW			
	ワイド	シングル	MDWBA			

■高精度タイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード		BFLB		薄肉・軽量でコンパクト化が可能。 内外径の公差が精度良く仕上がっているの で、取付けがスムーズ。高速条件下でも耐摩 擦性に優れ、低い摩擦係数を維持。軟質金 属(アルミ等)を相手軸として使用可能。	P399


■ポリアセタール(ポリアセタール樹脂)タイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード		JZB		耐荷重・耐摩耗性が優れている。 摩擦係数が低く、速度特性が優れている。 スティックスリップ、軋み音を防ぐ。 食品衛生法に適合。	P401
ツバ付	スタンダード		JZF			
フランジ型ハウジングユニット —ポリアセタール内蔵—	標準	シングル	JFMA JFRA		ポリアセタール樹脂ブッシュを内蔵し、ハウジ ング製作、組み付ける手間を軽減。	P402
ブロック型ハウジングユニット —ポリアセタール内蔵—	トール	シングル	JFBA			

■ポリアセタール(四ふっ化エチレン樹脂)タイプ

タイプ			型式	外観	特長	掲載ページ
ストレート	スタンダード		TFZB		起動時の静摩擦係数が低く、運転時のス ティックスリップを起こさない。高速条件下 でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合。軟質 金属(アルミなど)を相手軸として使用可能。	P401
ツバ付	スタンダード		TFZF			

■無給油ブッシュの選定手順



■無給油ブッシュの寿命(摩耗)計算

無給油ブッシュの寿命は摩耗量で決定されます。摩耗量計算は、面圧、すべり速度、運動形態、潤滑条件、相手軸の面粗さなどの条件によって大きく異なります。
摩耗量は荷重、すべり距離に比例するという観点から、一般的に摩耗量計算は下記式が使われます。選定時の目安としてお考えください。

推定摩耗量 (mm) $W = K \times P \times V \times T$

比摩耗量 K : mm/(N/mm²・m/s・Hr)
設計面圧 P : N/mm²
すべり速度 V : m/s
摩擦時間 T : Hr-hr

※1 比摩耗量の目安

潤滑条件	mm/(N/mm ² ・m/s・Hr)	mm/(kgf/cm ² ・m/min・Hr)
無潤滑	$3 \times 10^{-3} \sim 6 \times 10^{-4}$	$1 \sim 5 \times 10^{-6}$
定期潤滑	$3 \times 10^{-4} \sim 6 \times 10^{-5}$	$1 \sim 5 \times 10^{-7}$
油潤滑	$3 \times 10^{-5} \sim 6 \times 10^{-6}$	$1 \sim 5 \times 10^{-8}$

計算例

内径20mm、長さ10mmの軸受、無潤滑で荷重1000N、回転数2r/min
摩擦時間100時間を使用する場合


$$\begin{aligned} W &= K \times P \times V \times T \\ &= \text{比摩耗量} \times \frac{\text{荷重}}{\text{内径} \times \text{長さ}} \times \frac{\pi \times \text{内径} \times \text{回転数}}{1000} \times \text{使用時間} \\ &= \frac{3}{1000} \times \frac{1000}{20 \times 10} \times \frac{\pi \times 20 \times 2}{1000} \times 100 \\ &= 0.0028(\text{mm}) \end{aligned}$$

■無給油ブッシュの固定方法

①圧入


無給油ブッシュを圧入する場合、バイスまたはプレスを用いて静かに圧入してください。

圧入を容易にするためにハウジング内径の端部に面取りを設け、ハウジング内径、ブッシュ外径に油を少し塗布することをお勧めします。



②回り止めビス／接着

無給油ブッシュの抜け防止及び回り止めを重視する場合には、使用条件、環境に合わせて下記の方法をお勧めします。※2



※2高荷重、高温の場合は回り止めビスの使用をお勧めします。

■材質特性及び許容特性 (参考値)

ページ	P.381~390	P.391・392	P.398~400	P.399	P.401		P.397	
タイプ	銅合金タイプ	青銅タイプ	ドライタイプ	高精度タイプ	樹脂タイプ (ポリアセタール樹脂)	樹脂タイプ (四ふっ化エチレン樹脂)	鋳物タイプ	
形状								
材質特性	高力黄銅をベースに 固体潤滑剤を埋め込 んだ複合品	青銅鑄物に潤滑油を 含浸させた規格	スチールバックメタル 層、青銅焼結層、充填 剤入り四ふっ化エチレン 樹脂層の三層構成 品	ジュラルミン(A2017)に ふっ素樹脂を接着し た規格	ポリアセタール樹脂に 潤滑油および特殊充填 剤を樹脂内に含有させ た材質	四ふっ化エチレン樹脂 をベース材料として、耐 摩耗充填剤・固体潤 滑剤を添加した材質	FC250をベースに二硫 化モリブデンをらせん 状に埋設した規格	
潤滑条件	定期潤滑 無潤滑	定期潤滑 油潤滑	無潤滑	無潤滑	無潤滑	無潤滑	定期潤滑 無潤滑	定期潤滑 無潤滑
回転	○	○	○	○	○	○	○	
揺動	○	○	○	○	○	○	○	
往復	○	○	○	○	○	○	○	
使用温度範囲(℃)	-40~200 -40~150	-40~150	-195~280	-50~140	-40~80	-200~200	-40~150	
導電性	あり	あり	あり	なし	なし	体積抵抗率: 3×10 ¹⁰ Ω・cm ²	あり	
環境条件	大気中	○	○	○	○	○	○	
	油中	○	○	○	×	○	○	
	水中	—	×	△	×	△	×	
	海水中	—	×	×	×	△	×	
	薬液中	—	×	△	×	△	×	
腐食雰囲気中	△	△	×	△	○	△	×	
許容最高荷重 (下段C-VALUE部をスベック)	29.0(98.0) 20.3(68.6) N/mm ²		10N/mm ²	49.0(137)N/mm ²	6N/mm ²	17.5N/mm ²	7N/mm ²	8N/mm ² 5N/mm ²
	299(1,000) 20(700) kgf/cm ²		102kgf/cm ²	500(1400)kgf/cm ²	61kgf/cm ²	179kgf/cm ²	71kgf/cm ²	82kgf/cm ² 51kgf/cm ²
許容最高速度 (下段C-VALUE部をスベック)	1.00 0.7 m/s	0.5 0.35 m/s	1.66m/s 5.0m/s	0.65m/s	3.33m/s	0.85m/s	1.65m/s	0.25m/s 0.15m/s
	60 42 m/min	30 21 m/min	100m/min 300m/min	39m/min	200m/min	51m/min	99m/min	15m/min 9m/min
許容最高PV値 (下段C-VALUE部をスベック)	3.25 1.99 N/mm ² ・m/s	1.65 1.16 N/mm ² ・m/s	1.65 3.25 N/mm ² ・m/s	3.60 2,000 N/mm ² ・m/s	0.98 600 N/mm ² ・m/s	2.45 1,500 N/mm ² ・m/s	1 612 N/mm ² ・m/s	0.8 490 N/mm ² ・m/s 0.5 306 N/mm ² ・m/s
	1,990 995 kgf/cm ² ・m/min	1,010 707 kgf/cm ² ・m/min	1,000 2,000 kgf/cm ² ・m/min	2,200 kgf/cm ² ・m/min	600 kgf/cm ² ・m/min	1,500 kgf/cm ² ・m/min	612 kgf/cm ² ・m/min	490 kgf/cm ² ・m/min 306 kgf/cm ² ・m/min

環境条件△…基本的には使えませんが、使用条件によって異なります。鋳物タイプは、一部参考値です。高精度タイプは、摺動材の特性です。
()内は静的許容面圧(摺動をとまなわないか、あるいはきわめて低い速度で摺動する時の許容面圧)を示します。 表の数値は参考値であり、規格値ではありません。

■機械的性質 (参考値)

性質	単位	銅合金タイプ		青銅タイプ		ドライタイプ		高精度タイプ		樹脂タイプ (ポリアセタール樹脂)		樹脂タイプ (四ふっ化エチレン樹脂)		鋳物タイプ	
		値	試験方法	値	試験方法	値	試験方法	値	試験方法	値	試験方法	値	試験方法	値	試験方法
密度	g/cm ³	7.8	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
引張強さ	N/mm ² (kgf/mm ²)	755 (77.0)	JIS Z 2241	150 (15.0)	JIS Z 2241	380 (38.7)	JIS Z 2241	12 (1.2)	ASTM D 638	51.0 (5.2)	ASTM D 638	13.1 (1.3)	ASTM D 638	245 (25.0)	—
引張破断伸び	%	12	JIS Z 2241	—	—	—	—	—	—	60	ASTM D 638	150	ASTM D 638	—	—
伸び	%	—	—	—	—	27	JIS Z 2241	171	ASTM D 638	—	—	—	—	—	—
曲げ強さ	N/mm ² (kgf/mm ²)	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5(7.8)	ASTM D 790	—	—	—	—
曲げ弾性率	N/mm ² (kgf/mm ²)	—	—	—	—	—	—	—	—	2,650(270.2)	ASTM D 790	—	—	—	—
圧縮強度	N/mm ² (kgf/mm ²)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
圧縮耐力	N/mm ² (kgf/mm ²)	345 (35.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
圧縮応力	N/mm ² (kgf/mm ²)	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1 (2.2)	ASTM D 695	10.5 (1.1)	ASTM D 695	—	—
衝撃強さ	J/cm (kgf/m/cm)	19(1.9)	JIS Z 2242	—	—	—	—	—	—	58.8 (6.0)	ASTM D 256	—	—	—	—
硬さ	—	HB210	JIS Z 2243, 2245	HB 60	JIS Z 2243	—	—	HDD62	ASTM D 2240	HRM72	ASTM D 785	HRR25	ASTM D 785	HB240	—
縦弾性係数	N/mm ² (kgf/mm ²)	105,000 (10,700)	JIS Z 2241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
線膨張係数	×10 ⁻⁶ /℃	2.2	—	—	—	—	—	9~9.75	ASTM D 696	8~13	ASTM D 696	9~11	ASTM D 696	0.92~1.18	—
熱伝導率	W/m℃ (cal/sec℃ cm)	0.009 (0.21)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
融点	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	165	DSC	327	DSC	—	—
比重	—	—	—	—	—	—	—	1.98	ASTM D 792	1.39	ASTM D 792	2.25	ASTM D 792	7.1	—
UL難燃性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	HB	UL94	—	—	—	—

OIL FREE BUSHINGS

無給油ブッシュ

ー銅合金ストレートスタンダードー

類似品比較ポイント | 高精度な位置決め、高負荷荷重、高頻度運動でご使用の場合、既存部品からご検討ください。

CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings


■特長: 銅合金シリーズで、最も一般的な規格です。

■スタンダード



RoHS

MPBZ (スタンダード内径F7外径m6タイプ)



①内径F7タイプ推奨相手軸 d8: 一般用(高負荷)
e7: 一般用(軽負荷)
②ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。

f8: 高精度用
g6: 高精度用(間欠運転)

■材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

型式		L										Dm6		肉厚(N)	ハウジング径(推奨寸法)		回り止めビス(参考)*
Type	df7														基準寸法	許容差(H7)	
MPBZ	5	+0.022	8	9	10	12	15					9	+0.015	2	9	+0.015	M4×8
	6	+0.010	8	9	10	12	15	16	19	20		10	+0.006		10	0	
	8	+0.028	8	9	10	12	15	16	19	20	25	12			12		
	10	+0.013	8	9	10	12	15	16	19	20	25	14	+0.018		14	+0.018	
	12		8	9	10	12	15	16	19	20	25	18	+0.007	3	18	0	M5×8
	13		8	9	10	12	15	16	19	20	25	19			19		
	15	+0.034	8	9	10	12	15	16	19	20	25	21			21		
	16	+0.016	8	9	10	12	15	16	19	20	25	22	+0.021		22	+0.021	
	18		8	9	10	12	15	16	19	20	25	24	+0.008	4	24	0	M6×16
	20		8	9	10	12	15	16	19	20	25	28			28		
	20A		8	9	10	12	15	16	19	20	25	30			30		
	25	+0.041	8	9	10	12	15	16	19	20	25	33	+0.025		33	+0.025	
	25A	+0.020	8	9	10	12	15	16	19	20	25	35	+0.009	4.5	35	0	M8×16
	30		8	9	10	12	15	16	19	20	25	38			38		
	35		8	9	10	12	15	16	19	20	25	44			44		
	40	+0.050	8	9	10	12	15	16	19	20	25	50	+0.030	5	50	+0.030	
	40	+0.025	8	9	10	12	15	16	19	20	25	50	+0.011		50	0	
	50		8	9	10	12	15	16	19	20	25	62	+0.035		62	+0.035	
	60	+0.060	8	9	10	12	15	16	19	20	25	75	+0.013		75	0	
	80	+0.030	8	9	10	12	15	16	19	20	25	96		10	96		120
	100	+0.036	8	9	10	12	15	16	19	20	25	120			120		



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P99

標準対応		個別対応	
数量区分	小口	大口	
数量	1~49	50~99	100~200
値引率	基準単価	5%	15%
出荷日	通常	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価																	
Type	d	L8	L9	L10	L12	L15	L16	L19	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L70	L80	L100	
5	450	450	450	450	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	400	400	400	400	450	490	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	360	360	360	360	400	460	470	470	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	360	360	360	360	400	400	400	400	400	510	590	—	—	—	—	—	—	—	
12	360	400	400	400	440	440	440	440	440	510	550	660	—	—	—	—	—	—	
13	—	470	470	550	550	570	590	590	590	680	760	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	510	510	550	550	570	590	590	590	700	810	860	—	—	—	—	—	—	
16	—	510	510	550	590	590	590	590	590	740	810	920	—	—	—	—	—	—	
18	—	700	700	700	740	740	740	740	740	780	810	870	940	—	—	—	—	—	
20	—	700	700	700	740	740	740	740	740	810	850	960	1,150	1,220	1,330	—	—	—	
20A	—	700	700	720	720	750	770	770	770	850	910	1,030	1,150	1,290	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	660	690	770	840	840	870	870	1,060	1,100	1,320	1,360	—	—	—	
25A	—	—	—	—	680	680	780	840	840	870	870	1,060	1,100	1,320	1,360	—	—	—	
30	—	—	—	—	730	730	780	800	800	840	870	1,060	1,100	1,320	1,370	1,450	—	—	
35	—	—	—	—	—	—	—	—	840	910	950	1,060	1,220	1,320	1,550	1,710	—	—	
40	—	—	—	—	—	—	—	—	910	910	950	1,140	1,430	1,510	1,590	1,690	1,760	—	
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,140	1,320	1,430	1,550	1,830	2,160	2,260	
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,010	3,580	4,350	4,870	
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,650	5,440	6,170	—	
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,330	10,630




Order 注文例 型式 - L MPBZ10 - 15



Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P99 ①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

既存部品 銅合金		C-VALUE部品 銅合金	
潤滑条件	定期潤滑 無潤滑	定期潤滑 無潤滑	
許容最高荷重	29.0(98.0)N/mm ²	20.3(68.6)N/mm ²	
許容最高速度	1.00m/s 0.5m/s 60m/min	0.7m/s 0.35m/s 42m/min 21m/min	

()内は静的許容面圧



OIL FREE BUSHINGS

C-Misumi VALUE

無給油ブッシュ

ーC-Value・銅合金ストレートスタンダードー

類似品比較ポイント | 中精度な位置決め、中低負荷荷重、中低頻度運動でご使用の場合、C-VALUE部品からご検討ください。


CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長: 銅合金シリーズで、最も一般的な規格です。

■スタンダード



C-MPBZ (スタンダード内径F7外径m6タイプ)



①内径F7タイプ推奨相手軸 d8: 一般用(中負荷)
e7: 一般用(軽負荷)
②ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。

f8: 中精度用
g6: 中精度用(間欠運転)

■材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

型式		L										Dm6		肉厚(N)	ハウジング径(推奨寸法)		回り止めビス(参考)*
Type	df7														基準寸法	許容差(H7)	
C-MPBZ	8	+0.033	8	10	12	15						12	+0.024	2	12	+0.018	M4×8
	10	+0.008	8	10	12	15	16	20				14	+0.003		14	0	
	12		8	10	12	15	16	20	25	30		18			18		
	13		8	10	12	15	16	20	25	30		19			19		
	15	+0.039	8	10	12	15	16	20	25	30	35	21		3	21	+0.021	M5×8
	16	+0.011	8	10	12	15	16	20	25	30	35	22	+0.027		22	0	
	18		8	10	12	15	16	20	25	30	35	24	+0.004		24		
	20		8	10	12	15	16	20	25	30	35	28			28		
	25	+0.046	8	10	12	15	16	20	25	30	35	33		4	33	+0.025	M6×16
	30	+0.015	8	10	12	15	16	20	25	30	35	38	+0.025		38	0	
	35		8	10	12	15	16	20	25	30	35	44	+0.009		44		
	40	+0.055	8	10	12	15	16	20	25	30	35	50			50		
	50	+0.020	8	10	12	15	16	20	25	30	35	62	+0.036	6	62	+0.030	M8×16
			8	10	12	15	16	20	25	30	35	80	+0.007		80	0	



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P99

標準対応		個別対応	
数量区分	小口	大口	
数量	1~49	50~99	100~200
値引率	基準単価	5%	15%
出荷日	通常	お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価															
Type	d	L8	L10	L12	L15	L16	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L70	L80		
C-MPBZ	8	285	285	285	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	10	285	285	285	320	320	320	—	—	—	—	—	—	—	—		
	12	—	320	320	350	350	350	405	440	—	—	—	—	—	—		
	13	—	375	440	440	—	470	470	545	—	—	—	—	—	—		
	15	—	405	440	440	455	470	470	560	645	—	—	—	—	—		
	16	—	405	440	470	470	470	470	590	645	735	—	—	—	—		
	18	—	—	560	590	—	590	625	645	695	750	—	—	—	—		
	20	—	560	560	590	590	590	645	680	765	920	975	—	—	—		
	25	—	—	525	550	615	670	695	695	845	880	1,055	1,085	—	—		
	30	—	—	585	585	—	640	670	695	845	880	1,055	1,095	—	—		
35	—	—	—	—	—	670	725	760	845	975	1,055	1,240	1,160	—			
40	—	—	—	—	—	725	725	760	910	1,145	1,205	1,270	1,350	1,405			
45	—	—	—	—	—	—	—	910	—	1,145	1,240	1,465	1,725	1,805			

OIL FREE BUSHINGS

無給油ブッシュ

—銅合金・ツバ付スタンダード—

類似品比較ポイント | 高精度な位置決め、高負荷荷重、高頻度運動でご使用の場合、既存部品からご検討ください。


CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■特長：プレートからの抜けを防ぐツバ付の規格です。

■ツバ付スタンダード



MPFZ (スタンダードタイプ)



●推奨相手軸 d8：一般用(高負荷) f8：高精度用
e7：一般用(軽負荷) g6：高精度用(間欠運転)

●ブッシュの固定は、圧入を推奨します。

■材質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込

RoHS

型式			L										Dm6		肉厚 (N)	H	0 t-0.1	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	dF7																	基準 寸法	許容差 (H7)
MPFZ	5	+0.032	10	12							9	+0.028	2	14	2	9	+0.015		
	6	+0.020	10	12	15					10	+0.019	16		10		0			
	8	+0.040	10	12	15	20					12	+0.034		20		12	+0.018		
	10	+0.025	10	12	15	20	25	30	14	+0.023	22		14	0					
	12	+0.050 +0.032	10	12	15	20	25	30	18	+0.041 +0.028	3	25	3	18	+0.021				
	13		10	12	15	20	25	30	19			26		19					
	15		10	12	15	20	25	30	21			28		21					
	16		12	15	20	25	30	35	40		22	29		22					
	18		15	20	25	30	35	40	24		32	24							
	20	+0.061 +0.040	15	20	25	30	35	40	30	+0.050 +0.034	5	40	5	30	+0.025				
	25		15	20	25	30	35	40	50			35		45		35			
	30		20	25	30	35	40	50	40			50		40		45			
	35	+0.075 +0.050	20	25	30	35	40	50	45	+0.060 +0.041		60		45	0				
	40		20	25	30	35	40	50	50			65		50					
	50		30	35	40	50	60	60	75			60		+0.030					

Price 価格

●MPFZ

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口			
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	15%	35%	お見積り
出荷日	通常				

Order 注文例

型式 — L

MPFZ20 — 30

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		¥基準単価									
Type	d	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60
MPFZ	5	570	570	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	490	490	570	—	—	—	—	—	—	—
	8	460	570	570	610	—	—	—	—	—	—
	10	460	610	480	610	770	880	—	—	—	—
	12	610	610	610	610	780	820	—	—	—	—
	13	740	740	780	780	840	880	—	—	—	—
	15	780	820	820	860	930	930	—	—	—	—
	16	—	820	820	860	930	970	1,020	1,050	—	—
	18	—	—	890	930	970	970	1,050	1,100	—	—
	20	—	—	860	930	970	970	1,050	1,090	—	—
	25	—	—	930	970	1,090	1,180	1,250	1,290	1,460	—
	30	—	—	—	1,180	1,290	1,340	1,380	1,420	1,490	—
	35	—	—	—	1,380	1,460	1,540	1,590	1,630	1,660	—
	40	—	—	—	1,460	1,540	1,630	1,660	1,700	1,820	—
	50	—	—	—	—	1,750	1,860	1,860	2,430	2,630	—



OIL FREE BUSHINGS

C-MiSUMI VALUE

無給油ブッシュ

—C-Value・銅合金・ツバ付スタンダード—

類似品比較ポイント | 中精度な位置決め、中低負荷荷重、中低頻度運動でご使用の場合、C-VALUE部品からご検討ください。


CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■特長：プレートからの抜けを防ぐツバ付の規格です。

■ツバ付スタンダード



C-MPFZ (スタンダードタイプ)



●推奨相手軸 d8：一般用(中負荷) f8：中精度用
e7：一般用(軽負荷) g6：中精度用(間欠運転)

●ブッシュの固定は、圧入を推奨します。

■材質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込

型式			L							Dm6		肉厚 (N)	H	t+0.1 t-0.2	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	dF7														基準 寸法	許容差 (H7)
C-MPFZ	10	+0.045 +0.020	15	20					14	+0.040 +0.019	2	22	2	14	+0.018 0	
	12	+0.055 +0.027	15	20					18	+0.047 +0.024		25	3	18	+0.021 0	
	13		15	20					19			26		19		
	15		15	20	25	30	21	28	21							
	16		15	20	25	30	22	29	22							
	20	+0.065 +0.035	20				25	30	35	30	5	40	5	30	+0.025 0	
	25		20				25	30	35	40		35		45		35
	30		20				25	30	40	50		40		50		40
	35	+0.080 +0.047	30				40	50	45	+0.056 +0.030		60		45		
	40		30				40	50	50		65	50				
	50		40				60	60	+0.060 +0.041		75	60	+0.030 0			

Price 価格

●C-MPFZ

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口			
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	15%	35%	お見積り
出荷日	通常				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式	¥基準単価									
Type	d	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	
C-MPFZ	10	385	485	—	—	—	—	—	—	—
	12	485	485	—	—	—	—	—	—	—
	13	625	625	—	—	—	—	—	—	—
	15	655	685	745	745	—	—	—	—	—
	16	655	685	745	775	—	—	—	—	—
	20	—	745	775	775	840	—	—	—	—
	25	—	775	870	945	1,000	1,030	—	—	—
	30	—	945	1,030	1,070	—	1,135	1,190	—	—
	35	—	—	—	1,230	—	1,305	1,325	—	—
	40	—	—	—	1,305	—	1,360	1,455	—	—
	50	—	—	—	—	—	1,485	—	2,105	—



OIL FREE BUSHINGS

無給油ブッシュ


ー銅合金ストレート・薄肉内径F7外径m6タイプー

CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■特長：省スペースで使用出来る規格です。

■薄肉
内径F7外径m6タイプ

MPBZU (薄肉内径F7外径m6タイプ)



①内径F7タイプ推奨相手軸 d8：一般用(高負荷) f8：高精度用
e7：一般用(軽負荷) g6：高精度用(間欠運転)
②ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。

材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

型式		L										Dm6		肉厚 (N)	ハウジング径(推奨寸法)		回り止め ビス(参考)	
Type	df7														基準 寸法	許容差 (H7)		
MPBZU	5	+0.022 +0.010	8	10	12						7	+0.015 +0.006	1	7	+0.015 0	M4×8		
	6		8	10	12	15	16				8			8				
	8	+0.028 +0.013	8	10	12	15	16	20						10			10	
	10		8	10	12	15	16	20	25			12	12	+0.018 0				
	12	+0.034 +0.016	10					12	15	16	20	25	15		15			
	13		10					12	15	16	20	25	16		16			
	15		10					12	15	16	20	25	30	18	18			
	16		10					12	15	16	20	25	30	20	20	+0.021 0		
	18		12					15	16	20	25	30	22	22				
	20	15					16	20	25	30	40	24	24	24	+0.025 0			
	25	+0.041 +0.020	15					16	20	25	30	40	29	29		29	+0.025 0	
	30		15					16	20	25	30	40	34	34		34		+0.025 0
	35	+0.050 +0.025	20					25	30	40	40	40	40	40	40	40		
	40		20					25	30	40	50	50	45	45	45			
	50		30					40	50	50	55	+0.030 +0.011	55	+0.030 0	M8×16			



●MPBZU ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P99

数量区分		標準対応				個別対応 大口
数量	1~49	50~64	65~79	80~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	
出荷日	通常					

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		Y基準単価									
Type	d	L8	L10	L12	L15	L16	L20	L25	L30	L40	L50
MPBZU	5	820	820	820	—	—	—	—	—	—	—
	6	610	610	710	800	830	—	—	—	—	—
	8	710	610	610	710	780	840	—	—	—	—
	10	710	610	610	670	690	710	910	—	—	—
	12	—	790	670	730	730	910	—	—	—	—
	13	—	930	930	930	960	990	1,050	—	—	—
	15	—	1,010	930	930	960	990	1,050	1,240	—	—
	16	—	1,010	910	990	990	990	990	1,300	—	—
	18	—	—	1,240	1,300	1,300	1,300	1,370	1,430	—	—
	20	—	—	—	1,230	1,230	1,360	1,410	2,030	—	—
	25	—	—	—	1,240	1,330	1,410	1,480	1,960	—	—
	30	—	—	—	1,300	1,330	1,360	1,410	1,480	1,960	—
	35	—	—	—	—	—	1,490	1,630	1,690	2,150	—
	40	—	—	—	—	—	1,630	1,630	1,690	2,540	2,670
	50	—	—	—	—	—	—	—	2,030	2,540	2,730

Order
注文例型式 — L
MPBZU16 — 20Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 ⑤ P99

⑥ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■外径寸法比較表

d	寸法差		薄肉タイプ MPBZU		スタンダードタイプ MPBZ	
	外径 Dm6	肉厚 (N)	外径 Dm6	肉厚 (N)	外径 Dm6	肉厚 (N)
5	-2	-1	7	1	9	2
6	-2	-1	8		10	
8	-2	-1	10		12	
10	-2	-1	12	1.5	14	3
12	-3	-1.5	15		18	
13	-3	-1.5	16		19	
15	-3	-1.5	18	2	21	4
16	-2	-1	20		22	
18	-2	-1	22		24	
20	-4	-2	24	2.5	28	4.5
25	-4	-2	29		33	
30	-4	-2	34		38	
35	-4	-2	40	2.5	44	5
40	-5	-2.5	45		50	
50	-7	-3.5	55		62	

OIL FREE BUSHINGS

無給油ブッシュ

ー銅合金ストレートスタンダード・薄肉内径E7外径r6/内径G6外径m6ー

CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■特長：ビス止めの手間がなく、圧入だけで回り止めが出来る規格です。

■スタンダード/薄肉
内径E7外径r6タイプMPBR
(スタンダード内径E7
外径r6タイプ)

A部詳細(両側)



①内径E7タイプ推奨相手軸 d8：一般用(高負荷) f8：高精度用
②ブッシュの固定は、圧入を推奨します。 e7：一般用(軽負荷) g6：高精度用(間欠運転)

型式		L										MPBR		MPBRU	
Type	dE7											Dre (※1)	肉厚 (N)	Dre (※1)	肉厚 (N)
MPBR MPBRU	5	+0.032	8	10	(12)	(15)		9	7						
	6	+0.020	8	10	12	15	16	(20)	10	8	1				
	8	+0.040	8	10	12	15	16	(20)	12	10					
	10	+0.025	(8)	10	12	15	16	(20)	(25)	14		12			
	12		(10)	12	15	16	20	(25)	18	15	1.5				
	15	+0.050		12	15	16	20	(25)	21	18					
	16	+0.032		12	15	16	20	25	(30)	22		20			
	20			15	16	20	25	30	(40)	28	24	2			
	25	+0.061		16	20	25	30	40	(50)	33	29				
	30	+0.040		16	20	25	30	40	(50)	38	34				



①ハウジング径はD(※1)寸に対して許容差H7(※2)を推奨します。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P99

数量区分		標準対応				個別対応 大口
数量	1~49	50~64	65~79	80~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	
出荷日	通常					

型式		Y基準単価									
Type	d	L8	L10	L12	L15	L16	L20	L25	L30	L40	L50
MPBR	5	650	650	650	780	—	—	—	—	—	—
	6	580	580	580	650	720	780	—	—	—	—
	8	580	580	580	650	720	760	—	—	—	—
	10	580	580	580	630	630	810	—	—	—	—
	12	—	630	630	690	690	810	—	—	—	—
	15	—	—	870	870	910	940	940	—	—	—
	16	—	—	870	940	940	940	1,200	1,350	—	—
	20	—	—	—	1,160	1,160	1,270	1,340	1,850	1,940	—
	25	—	—	—	1,300	1,340	1,400	1,400	1,790	2,120	—
	30	—	—	—	—	1,300	1,360	1,440	1,790	2,110	—

■特長：ブッシュとg6公差シャフトの隙間が小さく、内径F7外径m6タイプ(MPBZ・MPBZU)、内径E7外径r6タイプ(MPBR・MPBRU)より、高精度な直動・回転運動が可能です。

■スタンダード/薄肉
内径G6外径m6タイプ■スタンダード
内径G6外径h6タイプMPBP
(スタンダード内径G6外径m6タイプ)

①MPBP・MPBPUの使用方法
②ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。
③内径G6タイプ推奨相手軸 g6：高精度用

型式		L							MPBP		MPBP		
Type	dg6								Dm6 (≒1)	肉厚 (N)	*回り止め ビス(参考)	Dm6 (≒1)	肉厚 (N)
MPBP MPBP	5	+0.012	8	10	12	(15)		9	2	M4×8	7	1	
	6	+0.004	8	10	12	15	16	10			8		
	8	+0.014		10	12	15	16	20			12		10
	10	+0.005		10	12	15	16	20			25		12
	12			12	15	16	20	25	18		15	1.5	
	13	+0.017		12	15	16	20	25	19		16		
	15	+0.006		12	15	16	20	25	21		18		
	16			12	15	16	20	25	22		20		
	20	+0.020		15	16	20	25	30	28	24	2		
	25	+0.007		16	20	25	30	40	33	29			
	30			16	20	25	30	40	38	34			

①ハウジング径はD(※1)寸に対して許容差G7(※2)を推奨します。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P99

数量区分		標準対応				個別対応 大口
数量	1~49	50~64	65~79	80~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	
出荷日	通常					

型式		Y基準単価	
----	--	-------	--

OIL FREE BUSHINGS

無給油ブッシュ



ー銅合金 ツバ付薄肉タイプー

CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■特長：プレートからの抜けを防ぐツバ付の規格です。

■薄肉タイプ

MPFZU (薄肉タイプ)



●推奨相手軸 d8：一般用(高負荷) f8：高精度用
e7：一般用(軽負荷) g6：高精度用(間欠運転)
●ブッシュの固定は、圧入を推奨します。

■材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込

型式		L					Dm6		肉厚(N)	H	0 t-0.1	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	df7											基準寸法	許容差(H7)
MPFZU	5	+0.032 +0.020	10	12			7	+0.028 +0.019	1	11	2	7	+0.015 0
	6		10	12	15		8			12		8	
	8		10	12	15	20				14		10	
	10	+0.040 +0.025	10	12	15	20	12	+0.034 +0.023	1.5	16	3	12	+0.018 0
	12		10	12	15	20	15			21		15	
	13		12	15	20		16			22		16	
	15	+0.050 +0.032	10	12	15	20	18	+0.041 +0.028	2	24	4	18	+0.021 0
	16		12	15	20	25	20			26		20	
	20		15	20	25	30	24			32		24	
	25	+0.061 +0.040				30	29	+0.050 +0.034		37		29	+0.025 0
	30					30	34			42		34	

Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

●MPFZU

数量区分	標準対応		個別対応			
	小口	大口				
数量	1~49	50~74	75~79	80~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	
出荷日	通常	お見積り				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		¥基準単価							
Type	d	L10	L12	L15	L20	L25	L30	L40	L50
MPFZU	5	1,020	1,020	—	—	—	—	—	—
	6	880	880	1,020	—	—	—	—	—
	8	810	1,020	1,020	1,090	—	—	—	—
	10	810	1,090	860	1,090	—	—	—	—
	12	1,050	1,090	1,090	1,090	1,170	1,240	—	—
	13	—	1,330	1,390	1,390	—	—	—	—
	15	1,400	1,400	1,460	1,530	1,570	—	—	—
	16	—	1,400	1,460	1,530	1,660	1,780	—	—
	20	—	—	1,660	1,660	1,730	1,730	1,810	—
	25	—	—	—	—	—	2,100	2,220	2,500
	30	—	—	—	—	—	2,390	2,540	2,780

■外径寸法比較表

d	寸法差			薄肉タイプ MPFZU			スタンダードタイプ MPFZ		
	外径 Dr6	肉厚(N)	H	外径 Dr6	肉厚(N)	H	外径 Dr6	肉厚(N)	H
5	-2	-1	-3	7	1	11	9	2	14
6	-2	-1	-4	8		12	10		16
8	-2	-1	-6	10		14	12		20
10	-2	-1	-6	12	1.5	16	14	3	22
12	-3	-1.5	-4	15		21	18		25
13	-3	-1.5	-4	16		22	19		26
15	-3	-1.5	-4	18	2	24	21	5	28
16	-2	-1.5	-3	20		26	22		29
20	-6	-3	-8	24		32	30		40
25	-6	-3	-8	29		37	35		45
30	-6	-3	-8	34		42	40		50

OIL FREE BUSHINGS






無給油ブッシュ

ー銅合金スラストタイプー


CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■特長：フランジ部に潤滑剤が埋込されているため、ラジアルジャーナル荷重とスラスト荷重を同時に受けることができます。

■スラストタイプ




MPGZ (スタンダードタイプ)







MPSZ (皿ボルト穴タイプ)

d=6~40



MPKZ (低頭ボルト穴タイプ)

d=6~12



型式		L					Dm6		H	t	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	df7										基準寸法	許容差(H7)
MPGZ (スタンダードタイプ)	6	+0.032 +0.020	10	12			7	+0.034 +0.023	22	3	12	+0.018 0
	8		10	12	15		8				14	
	10		10	12	15	20	12				16	
	12		10	12	15	20	15	+0.041 +0.028	35	5	18	+0.021 0
	13		12	15	20		16				19	
	15	+0.050 +0.032	12	15	20	25	18				21	
	16		12	15	20	25	21	+0.050 +0.034	65	7	22	+0.025 0
	18		14	20	25	30	24				24	
	20		14	20	25	30	28				28	
	25	+0.061 +0.040	14	20	25	30	33	+0.050 +0.034	70	8	35	+0.030 0
	30		14	20	25	30	38				40	
	35		20	25	30	35	44				45	
	40	+0.075 +0.050	25	30	35	40	50	+0.050 +0.034	80	9	50	+0.025 0
	50		30	35	40	45	60				62	

型式		L					Dm6		H	t	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	df7										基準寸法	許容差(H7)
MPSZ (皿ボルト穴タイプ)	6	+0.032 +0.020	10	12			7	+0.034 +0.023	22	3	12	+0.018 0
	8		10	12	15		8				14	
	10		10	12	15	20	12				16	
	12		10	12	15	20	15	+0.041 +0.028	35	5	18	+0.021 0
	13		12	15	20		16				19	
	15	+0.034 +0.016	12	15	20	25	18				21	
	16		12	15	20	25	21	+0.050 +0.034	70	8	22	+0.025 0
	18		14	20	25	30	24				24	
	20		14	20	25	30	28				28	
	25	+0.041 +0.020	14	20	25	30	33	+0.050 +0.034	80	9	35	+0.030 0
	30		14	20	25	30	38				40	
	35		20	25	30	35	44				45	
	40	+0.050 +0.025	25	30	35	40	50	+0.050 +0.034	94	14	50	+0.025 0
	50		30	35	40	45	62				62	

Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

数量区分	標準対応		個別対応			
	小口	大口				
数量	1~49	50~64	65~79	80~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	
出荷日	通常	お見積り				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

¥基準単価				¥基準単価				¥基準単価				¥基準単価				¥基準単価			
d-L	MPGZ	MPSZ	MPKZ	d-L	MPGZ	MPSZ	MPKZ	d-L	MPGZ	MPSZ	MPKZ	d-L	MPGZ	MPSZ	MPKZ	d-L	MPGZ	MPSZ	MPKZ
6-10	1,190	1,300	1,500	12-25	1,340	—	—	16-30	1,670	2,470	2,890	25-20	1,890	2,280	2,720	35-35	3,070	3,530	4,130
6-12	1,190	1,380	1,600	13-12	1,050	—	—	18-14	1,530	—	—	25-25	2,100	2,610	3,090	35-40	3,330	3,840	4,480
8-10	1,030	—	—	13-15	1,190	—	—	18-20	1,700	2,120	2,540	25-30	2,490	2,860	3,340	40-25	2,750	3,160	3,700
8-12	1,030	1,380	1,600	13-20	1,210	—	—	18-25	1,940	2,360	2,810	25-35	2,870	3,300	3,850	40-30	2,990	3,440	4,020
8-15	1,080	1,380	1,600	13-25	1,340	—	—	18-30	2,300	2,640	3,090	25-40	3,130	3,800	4,440	40-35	3,240	3,720	4,350
10-10	1,030	—	—	15-12	1,210	1,760	2,060	18-35	2,650	—	—	30-20	1,890	2,440	2,900	40-40	3,400	3,910	4,570
10-12	1,030	1,380	1,600	15-15	1,310	1,880	2,270	20-14	1,530	—	—	30-25	2,100	2,780	3,270	40-45	3,560	4,090	4,780
10-15	1,080	1,460	1,690	15-20	1,450	2,120	2,450	20-20	1,700	2,120	2,540	30-30	2,310	3,000	3,510	40-50	4,090	—	—
10-20	1,210	1,620	1,850	15-25	1,570	—	—	20-25	1,940	2,360	2,810	30-35	2,510	3,260	3,810	50-30	3,870	4,450	5,200
12-10	1,050	—	—	16-12	1,210	1,760	2,060	20-30	2,300	2,640	3,090	30-40	2,720	3,540	4,140	50-35	4,050	4,660	5,440
12-12	1,050	1,540	1,780	16-15	1,310	1,880	2,270	20-35	2,650	3,050	3,560	35-20	2,180	2,510	2,930	50-40	4,450	5,120	5,970
12-15	1,190	1,710	1,960	16-20	1,450	2,120	2,450	20-40	3,060	3,510	4,110	35-25	2,510	2,880	3,370	50-45	4,860	5,580	6,520
12-20	1,210	1,880	2,120	16-25	1,570	2,280	2,630	25-14	1,700	—	—	35-30	2,790	3,210	3,750	50-50	5,300	—	—

OIL FREE BUSHINGS

フランジ一体型無給油ブッシュ

ー銅合金標準フランジ内径F7タイプー

● CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長：フランジが一体となった規格のため、組付工数が削減できます。

■標準フランジ内径F7

●内径F7タイプ推奨相手軸
d8：一般用(高負荷)
e7：一般用(軽負荷)
f8：高精度用
g6：高精度用(間欠運転)

●内径G6タイプ推奨相手軸
g6：高精度用

材 質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込
付属品 低頭六角穴付ボルト2~4本

型式			L	Dh7	H	T	t	d1	d2	P.C.D.	W	F	A	付属品 低頭六角穴付ボルト
Type	df7													
内径F7タイプ MPTZ MPTSZ MPTNZ	6	$\begin{smallmatrix} +0.022 \\ +0.010 \end{smallmatrix}$	15 20	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	25	4	2.2	3.5	6	17	20	17	M3-10×2 ※(4)
	8	$\begin{smallmatrix} +0.028 \\ +0.013 \end{smallmatrix}$	20 25	12	27	19					22	19		
	10		20 25 30	14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	29					21	23	21	
	12	$\begin{smallmatrix} +0.034 \\ +0.016 \end{smallmatrix}$	20 25 30	18	36	5	3	4.5	7.5	26	28	26	M4-12×2 ※(4)	
	13		20 25 30 35	19	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.021 \end{smallmatrix}$					37	27	29		27
	16	20 25 30 35 40	22	40						30	31	18		24
	20	$\begin{smallmatrix} +0.041 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	25 30 35 40 50	28	49	6	3.7	5.5	9	38	38	22	31	M5-16×4
	25		30 35 40 50 60	33	54					43	42	25	35	
	30		35 40 50 60 70	38	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$					63	8	4.2	6.6	
	35	50 60 70	44	69		56	54	36	43					
	40	$\begin{smallmatrix} +0.050 \\ +0.025 \end{smallmatrix}$	60 70 80	50	82	10	5.2	9	14	66				64
	50	70 80 100	62	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix}$	94					78	73	50	60	

*()はMPTSZのボルト数



●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

●MPTZ・MPTSZ・MPTNZ

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数 量	1~29 30~34	35~39 40~50 51~
値引率	基準単価 5%	10% 18% お見積り
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価							¥基準単価								¥基準単価			
Type	d-L	MPTZ	MPTSZ	MPTNZ	d-L	MPTZ	MPTSZ	MPTNZ	d-L	MPTZ	MPTSZ	MPTNZ	d-L	MPTZ	MPTSZ	MPTNZ	d-L	MPTZ	MPTSZ	MPTNZ
MPTZ MPTSZ MPTNZ	6-15	920	1,840	1,410	13-25	1,490	2,400	1,980	20-40	2,010	3,190	2,830	30-70	4,970	6,370	5,880				
	20	1,200	2,120	1,700	30	1,560	2,550	2,200	50	2,770	3,960	3,610	35-50	3,260	4,680	4,180				
	8-20	1,080	1,980	1,560	35	1,840	2,690	2,400	25-30	2,080	3,120	2,690	60	3,820	5,240	4,740				
	25	1,350	2,270	1,840	16-20	1,520	2,480	2,120	35	2,050	3,260	2,830	70	4,390	5,800	5,310				
	10-20	1,050	1,900	1,520	25	1,520	2,480	2,120	40	2,210	3,400	2,970	40-60	6,090	7,510	7,010				
	25	1,210	2,120	1,700	30	1,550	2,620	2,270	50	2,970	4,240	3,820	70	6,800	8,210	7,720				
	30	1,560	2,480	2,050	35	1,560	2,760	2,400	60	3,690	4,960	4,530	80	7,510	8,920	8,430				
	12-20	1,250	2,270	1,790	40	1,990	3,120	2,690	30-35	2,560	3,820	3,400	50-70	7,510	8,920	8,430				
	25	1,460	2,400	1,980	20-25	1,650	2,910	2,430	40	2,760	4,040	3,610	80	8,210	9,630	9,130				
	30	1,700	2,480	2,200	30	1,720	2,900	2,550	50	3,220	4,530	4,110	100	9,770	11,190	10,690				
	13-20	1,490	2,400	1,980	35	1,870	3,040	2,690	60	4,110	5,520	5,100								

Order 注文例
型式 - L
MPTZ12 - 30Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P99
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

OIL FREE BUSHINGS

フランジ一体型無給油ブッシュ/無給油銅合金ワッシャ

ー銅合金インローフランジ・センターフランジタイプー ー皿ボルト・低頭ボルトタイプー

● CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長：フランジが一体となった規格のため、組付工数が削減できます。
インロー：無給油ブッシュ取り付けの反対側に無給油ブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペース性に優れた規格です。
センター：無給油ブッシュ本体の中心付近でワークを取り付け出来るため、フランジの高側にバランスよく荷重、スペースが分散されます。

■インローフランジ・センターフランジタイプ

●推奨相手軸
d8：一般用(高負荷)
e7：一般用(軽負荷)
f8：高精度用
g6：高精度用(間欠運転)

材 質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込
付属品 低頭六角穴付ボルト2~4本

型式	Type	df7	L	Dh7	Da	L1	H	T	t	d1	d2	P.C.D.	F	A	付属品 低頭六角穴付ボルト
インローフランジタイプ MPIZ MPITZ	8	$+0.028$ $+0.013$	20 (25)	12	0	11.5	5	27	4	2.2	3.5	6	19	19	M3-10×2
	10		25 30	14	-0.018	13.5	29					21	21	21	
	12		25 30	18		17.5	36					26	26	26	M4-12×2
	13	$+0.034$ $+0.016$	(25) (30) 35	19		18.5	37	5	3	4.5	7.5	27	27	27	
	16		25 30 35 40	22	-0.021	21.5	40					30	18	24	M4-12×4
センターフランジタイプ MPCZ MPCTZ	20	$+0.041$ $+0.020$	30 35 40 50	28		27.5	49	6	3.7	5.5	9	38	22	31	M5-16×4
	25		(30) (35) (40) (50) 60	33	0	32.5	54					43	25	35	
	30		(35) (40) (50) (60) 70	38	-0.025	37.5	10	63	8	4.2	6.6	50	30	40	M6-20×4

d-L	¥基準単価	d-L	¥基準単価	d-L	¥基準単価
8-20	MPIZ 1,530 1,920 1,530 1,920	16-40	MPIZ 2,680 3,200 2,680 3,360	30-50	MPIZ 3,950 4,960 3,950 4,960
25	1,780 2,240	20-30	2,480 3,120 2,480 3,120	60	4,850 6,080
10-25	1,650 2,080 1,650 2,080	35	2,610 3,280 2,610 3,280	70	5,620 7,040 5,620 7,040
30	1,970 2,480 1,970 2,480	40	2,730 3,440 2,730 3,440		
12-25	1,910 2,400 1,910 2,400	50	3,440 4,320 3,440 4,320		
30	2,040 2,560 2,040 2,560	25-30	2,680 3,360		
13-25	1,980 2,640	35	2,810 3,520		
30	2,100 2,640	40	2,930 3,680		
35	2,230 2,800 2,230 2,800	50	3,700 4,640		
16-25	2,100 2,640 2,100 2,640	60	4,340 5,440 4,340 5,440		
30	2,230 2,800 2,230 2,800	30-35	3,320 4,160		
35	2,290 2,880 2,290 2,880	40	3,500 4,400		

■特長：スラスト方向の荷重を受けることができるワッシャです。

■皿ボルトタイプ

材 質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込



型式		T	許容差	D	許容差	取付穴								面取り		¥基準単価	
Type	No.					P.C.D.	個数	MPWZ 皿ボルト	d1	MPWTZ d2	t	a	b	MPWZ	MPWTZ		
MPWZ MPWTZ	6	3(4)	0 -0.1	6.2	+0.2 +0.1	25	15	M3	3.5	6	2.4	1.5	0.3	480	550		
	8			28		18	480							550			
	10			30		20	450							530			
	12			40		28	480							570			
	13						480							570			
	15	5	15.2	50	35	2	0.4	610	720								
	16		16.2					610	720								
	18		18.2					610	720								
	20		20.2					560	660								
	25		25.2					610	720								
	30	30.2	4	M5	4.5	7.5	3	2.5	650	760							
	35	35.2							800	950							
40	40.2	970							1,150								
50	50.3	1,460							1,730								

*MPWTZ No.6~18のT寸法は()になります。 *低頭六角穴付ボルトはP.2-194をご利用ください。

*皿ボルトは推奨寸法です。



型式

MPWZ18
MPWTZ15



在庫品

翌日出荷



ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。



P.99

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数 量	1~49 50~74	75~99 100~200 201~
値引率	基準単価 5%	15% 35% お見積り
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

OIL FREE BUSHINGS WITH STANDARD FLANGE -STANDARD TYPE-

無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット—スタンダードタイプ—
—銅合金ブッシュ内蔵 シングル・ダブルタイプ—

● CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長: 垂直方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。

■スタンダードタイプ

ハウジング Type 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ シール有無 シール 材質 表面処理 材質 ハウジング ブッシュ 材質

シングル MFMS MFKS MFNS 非接触シール付 テフロン樹脂 ニトリルゴム SS400 無電解ニッケルメッキ 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込

ダブル MFMW MFKW MFNW 非接触シール付 テフロン樹脂 ニトリルゴム

※ハウジング逃げ部 D≤28の時、0.1 0.3 D≥32の時、0.3 0.5

●シングル ●ダブル

●ダストシール付の詳細

●ツバ底面とD部の直角度は0.02以内

型式 Type	D	L		L1	H	T	d1	d2	t	P.C.D.	W	F	A
		許容差	シールなし・非接触シール付 シングル ダブル										
●シングル (シールなし) (非接触シール付) (ダストシール付)	12	0	22 37	—	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	— 20
	15	-0.018	27 47	—		32	—	—	—	—	24	25	— 24
	19	—	—	—		40	—	—	—	—	29	30	— 29
	21	0	32 57	—		42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	— 32
	23	-0.021	—	—		43	—	—	—	—	33	34	— 33
●ダブル (シールなし) (非接触シール付) (ダストシール付)	28	—	37 67	45 75	10	48	38	37	22	31	38	37	22 31
	32	0	42 77	51 86		54	8	5.5	9	5.1	43	42	24 36
	40	-0.025	58 108	70 120		62	—	—	—	—	51	50	32 40
	45	—	68 128	81 141		74	10	6.6	11	6.1	60	58	35 49
	52	0	88 128	—		82	—	—	—	—	67	64	—
	60	-0.030	—	—	15	96	13	9	14	8.1	78	75	—
	80	—	90 170	—		116	—	—	—	—	98	92	—

●フランジ型高さ調整スペーサはP330からお選びいただけます。●ダストシール付は、*のみのサイズとなります。

■ダストシール付・非接触シール付の特長

- ・ダストシール付は、接触式のシールを内蔵しているため、摺動部分への細かな粉塵の侵入を防ぎます。
- ・ダストシール付の摺動抵抗値は、摺動抵抗試験データをご参照ください。
- ・ダストシールは、阪上製作所SERシリーズを使用しています。
- ・非接触シール付は、大きな粉塵の侵入を防ぐことを目的とし、軸とブッシュに隙間(約0.1mm)があるため、ダストシール付よりも摺動抵抗を低く抑えられます。

■ダストシールの摺動抵抗試験


d	摺動抵抗値(N)	係数上製作所 ダストシール
16	6	SER16
20	7	SER20
25	8	SER25
30	12	SER30

●表の数値は参考値です。

■試験条件

- 1.試験機: プッシュプルゲージ
- 2.ブッシュ: 銅合金タイプ
- 3.シャフト: ミスミ8シャフト

■試験方法

シャフトが動きはじめた荷重を測定
*速度1mm/s程度●MFMS・MFMS-S・MFMW-S
MFNS・MFNS-S・MFKS-S

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準値	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●その他

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準値	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シールなし・非接触シール付価格表

d	(シールなし) ¥基準単価				(非接触シール付) ¥基準単価			
	MFMS	MFKS	MFNS	MFMW	MFKW	MFNW	MFMS-S	MFKS-S
6	1,090	1,260	1,180	2,180	2,490	2,340	1,360	1,530
8	1,370	1,510	1,450	2,710	2,990	2,880	1,640	1,720
10	1,600	1,770	1,700	3,150	3,510	3,370	1,910	2,010
12	1,720	1,940	1,850	3,410	3,840	3,670	2,040	2,250
16	2,050	2,340	2,260	4,050	4,650	4,500	2,360	2,580
20	2,710	2,910	2,830	5,390	5,770	5,590	3,030	3,230
25	4,050	4,290	4,140	8,010	8,500	8,330	4,410	4,650
30	5,260	5,590	5,500	10,400	11,090	10,890	5,620	5,950
35	6,390	7,560	—	12,330	13,930	—	6,840	8,010
40	8,620	9,790	—	16,680	18,840	—	9,070	10,240
50	12,200	13,370	—	23,750	25,200	—	12,650	13,820

●シールなし・非接触シール付

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●ダストシール付

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

OIL FREE BUSHINGS WITH INLAID FLANGE -STANDARD TYPE-

無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット—スタンダードタイプ—
—銅合金ブッシュ内蔵 シングル・ダブルタイプ—

● CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長: 垂直方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。無給油ブッシュ取り付けの反対側に無給油ブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペース性に優れた規格です。

■スタンダードタイプ

ハウジング Type 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ シール有無 シール 材質 表面処理 材質 ハウジング ブッシュ 材質

シングル MFIMS MFIKS MFINS 非接触シール付 非接触シール付 非接触シール付 SS400 無電解ニッケルメッキ 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込

ダブル MFIKW MFIKW-S MFINW-S

●インローシングル ●インローダブル

●ツバ底面とD部の直角度は0.02以内

型式				D	許公差	Da	L		ℓ	H	T	d ₁	d ₂	t	P.C.D.	W	F	A			
Type		d	許公差				シングル	ダブル													
●シングル (シールなし)	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	6	+0.022 0	12	0	11.8	22	37	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20	
	MFIMS	MFIKS	MFINS	8	+0.028 0	15	−0.018	14.8	27	47		32	—	—	—	—	24	25	—	24	
	(非接触シール付)	MFIMS−S	MFIKS−S	MFINS−S	10	0	19	0	18.8	32	57	6	42	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29
					12	+0.034 0	21	−0.021	20.8				48					32	32	—	32
					16		28		27.8	37	67							38	37	22	31
●ダブル (シールなし)				20		32		31.6	42	77	8	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	
	MFIMW	MFIKW	MFINW	25	+0.041 0	40	0	39.6	58	108		62						51	50	32	40
	(非接触シール付)	MFIMW−S	MFIKW−S	MFINW−S	30		45	−0.025	44.6	68	128	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
					35		52		51.6	68	128	10	82				67	64	—	—	
					40	+0.050 0	60	0	59.6	80	150	13	96	13	9	14	8.1	78	75	—	—
					50		80	−0.030	79.6	90	170	13	116					98	92	—	—

●非接触シール付の特長は、P393をご参照ください。●フランジ型高さ調整スペーサはP330からお選びいただけます。

Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P99

数量区分	小口	標準対応	大口	個別対応
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準値	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

d	(シールなし) ¥基準単価						(非接触シール付) ¥基準単価					
	MFIMS	MFIKS	MFINS	MFIKW	MFIKW-S	MFINW-S	MFIMS-S	MFIKS-S	MFINS-S	MFIKW-S	MFIKW-S	MFINW-S
6	1,150	1,310	1,240	2,270	2,600	2,460	1,420	1,580	1,510	2,540	2,870	2,730
8	1,440	1,580	1,530	2,860	3,150	3,010	1,710	1,840	1,800	3,130	3,420	3,280
10	1,670	1,860	1,780	3,320	3,690	3,520	1,980	2,170	2,090	3,630	4,000	3,840
12	1,800	2,030	1,940	3,580	4,050	3,860	2,120	2,340	2,250	3,890	4,360	4,170
16	2,150	2,460	2,370	4,250	4,870	4,720	2,460	2,780	2,690	4,570	5,190	5,040
20	2,860	3,060	2,970	5,670	6,060	5,890	3,170	3,370	3,290	5,440	6,380	6,210
25	4,250	4,500	4,410	8,400	8,920	8,740	4,610	4,860	4,770	8,760	9,280	9,100
30	5,510	5,870	5,770	10,920	11,620	11,430	5,870	6,230	6,130	11,280	11,980	11,790
35	6,690	7,850	—	13,050	14,510	—	7,140	8,300	—	13,500	14,960	—
40	8,910	10,080	—	17,460	18,920	—	9,360	10,530	—	17,910	19,370	—
50	12,500	13,660	—	24,430	25,930	—	12,950	14,110	—	24,880	26,380	—

Order
注文例

■型式

MFIMS6
MFIMS-S6Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 翌日 P99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS -TALL BLOCK TYPE-WIDE BLOCK TYPE-

無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット—スタンダードタイプ— —銅合金ブッシュ内蔵 トール・ワイドタイプ—


■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
幅(W寸)がワイドタイプよりコンパクトな規格です。

●CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■トールスタンダードタイプ



Type	シール有無	ハウジング		ブッシュ
		M材質	S表面処理	
シングル	MHUTS MHUTS-S	アルミ合金	白アルマイト処理	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込
ダブル	MHUTW MHUTW-S			



型式		h	W	H	D	L		L1		L2		S		T	M1	M2	d×t	¥基準単価			
Type	dr 許容差					シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル					MHUTS	MHUTS-S	MHUTW	MHUTW-S
シングル MHUTS (シールなし)	16 +0.034 0	27	36	49	22.2	42	78	32	52	18	65	29.8	59.6	7	M6	M6	9×7 (M5ボルト用)	3,200	3,510	6,900	7,210
MHUTS-S (非接触シール付)	20	31	42	54	26	48	85	36	58	18	70	34.8	69.6	8	M8	M8	11×8 (M6ボルト用)	3,550	3,870	7,590	7,910
ダブル MHUTW (シールなし)	25 +0.041 0	37	52	65	32	56	120	42	80	22	100	49.8	99.6	9	M10	M10	14×10 (M8ボルト用)	5,560	5,920	10,870	11,230
MHUTW-S (非接触シール付)	30	40	58	71	37	68	128	44	90	22	110	59.8	119.6	9	M10	M10	14×10	7,740	8,100	14,220	14,580


●非接触シール付の特長は、P.393をご参照ください。

■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
4つの取付穴により強く締結出来ます。

■ワイドスタンダードタイプ



Type	シール有無	ハウジング		ブッシュ
		M材質	S表面処理	
シングル	MHUAS MHUAS-S	アルミ合金	白アルマイト処理	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込
ダブル	MHUAW MHUAW-S			



型式		許容差	h	W	H	D	L		L ₁		S		W ₁	W ₂	M	d	ℓ	A	¥基準単価			
Type	dr						シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル							MHUAS	MHUAS-S	MHUAW	MHUAW-S
シングル MHUAS (シールなし)	16	+0.034 0	19	54	42	22.2	42	68	34	60	29.8	59.6	36	9	M5	4.3	12	26	3,010	3,330	6,630	6,940
MHUAS-S (非接触シール付)	20		21	54	42	26	48	78	40	70	34.8	69.6	40	7	M6	5.2	12	26	3,190	3,510	6,940	7,260
ダブル MHUAW (シールなし)	25	+0.041 0	26	78	60	32	62	110	50	100	49.8	99.6	54	12	M8	7	18	38	5,430	5,790	11,570	11,930
MHUAW-S (非接触シール付)	30		30	78	60	37	70	128	58	110	59.8	119.6	58	10	M8	7	18	38	6,670	7,030	13,990	14,350

●非接触シール付の特長は、P.393をご参照ください。



Order
注文例

型式

MHUTS16
MHUAS20

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応	個別対応			
		小口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS -TALL BLOCK COMPACT TYPE-WIDE BLOCK COMPACT TYPE-

無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット—コンパクトタイプ— —銅合金ブッシュ内蔵 トール・ワイドタイプ—


■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
ブロック型ハウジングユニットスタンダードタイプより、ハウジングがコンパクトな規格です。

●CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■トールコンパクトタイプ



Type	シール有無	ハウジング		ブッシュ
		M材質	S表面処理	
シングル	MHCTS MHCTS-S	アルミ合金	白アルマイト処理	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込
ダブル	MHCTW MHCTW-S			



型式		h	W	H	D	L		L ₁		L ₂		S		T	M ₁	M ₂	d×t	¥基準単価				
Type	dr 許容差					シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル					MHCTS	MHCTS-S	MHCTW	MHCTW-S	
シングル MHCTS (シールなし)	10 ^{+0.028 0}	17	20	26	15	37	62	13	36	25	50	24.8	49.6	5	M6	M5	8×6	(M4ボルト用)	2,380	2,700	4,440	4,760
MHCTS-S (非接触シール付)	12 ^{+0.034 0}	18	22	28	17	37	62	14	36	26	50	24.8	49.6	5	M6	M5	8×6		2,560	2,880	5,010	5,320
ダブル MHCTW (シールなし)	16	21	28	35	22.2	42	78	15	52	28	65	29.8	59.6	5.5	M6	M6	9×7	(M5ボルト用)	3,300	3,610	7,000	7,310
MHCTW-S (非接触シール付)	20	24	34	40	26	48	85	21	58	34	70	34.8	69.6	5.5	M6	M6	9×7		3,650	3,970	7,690	8,010
ダブル MHCTW (シールなし)	25 ^{+0.041 0}	30	42	50	32	56	120	25	80	42	100	49.8	99.6	8	M8	M8	11×8	(M6ボルト用)	5,660	6,020	10,970	11,330
MHCTW-S (非接触シール付)	30	33	48	57	37	68	128	37	90	54	110	59.8	119.6	8	M8	M8	11×8		7,840	8,200	14,320	14,680


●非接触シール付の特長は、P.393をご参照ください。

■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
ブロック型ハウジングユニットワイドスタンダードタイプより、ハウジングがコンパクトな規格です。

■ワイドコンパクトタイプ



Type	シール有無	ハウジング		ブッシュ
		M材質	S表面処理	
シングル	MHCAS MHCAS-S	アルミ合金	白アルマイト処理	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込
ダブル	MHCAW MHCAW-S			



型式		h	W	H	D	L		L1	S	W1	W2	M	d	d1	t	h1	A	C	¥基準単価			
Type	dr 許容差					シングル	ダブル	シングル	ダブル										MHCAS	MHCAS-S	MHCAW	MHCAW-S
シングル MHCAS (シールなし)	10 +0.028 0	10	30	19	15	32	56	22	46	24.8	49.6	22	4			4	15	5	1,920	2,240	4,210	4,520
MHCAS-S (非接触シール付)	12 +0.034 0	11	34	21	17	34	58	24	48	24		5	M5	4.3	8	5			2,070	2,380	4,480	4,790
ダブル MHCAW (シールなし)	16	14	40	27	22.2	42	68	32	58	29.8	59.6	30	5	M6	5.1	9	7	20	3,110	3,430	6,730	7,040
MHCAW-S (非接触シール付)	20	17	46	33	26	48	78	36	66	34.8	69.6	36	6	M8	7.0	11	9	7	3,290	3,610	7,040	7,360
ダブル MHCAW (シールなし)	25 +0.041 0	20	54	39	32	62	110	42	92	49.8	99.6	42	6	M8	7.0	11	11	30	5,530	5,890	11,670	12,030
MHCAW-S (非接触シール付)	30	24	58	47	37	70	128	50	110	59.8	119.6	46	6	M8	7.0	11	13	10	6,770	7,130	14,090	14,450

●非接触シール付の特長は、P.393をご参照ください。



型式

MHCTS16
MHCAS20

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応	個別対応			
		小口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



●シールなし・非接触シール付 (MHCTW-S・MHCAS-S)

在庫品

翌日出荷

P.99

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●MHCTS-S・MHCAW-S

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.100

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

OIL FREE BUSHINGS DRY TYPE- / OIL FREE BUSHINGS HOUSING UNIT


無給油ブッシュ/無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット

—高精度タイプ— —ドライブッシュ内蔵タイプ—


CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長: ブッシュとg6公差シャフトの隙間が小さく、ドライブッシュストレート (MDZB) より、高精度な直動・回転運動が可能です。

■高精度タイプ



BFLB



- BFLBは相手材 (ステンレス鋼、アルミニウム、真ちゅう等) が軟質材料の場合に特に効果があります。
(軟質相手材が損傷しにくい特長があります)
- 比摩耗量 $1.6 \times 10^{-3} \text{ mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$ と耐摩耗性に優れています。
(使用条件によって異なります)

■材質 母材: A2017
摺動材: ふっ素樹脂
*母材と摺動材は接着となります。
耐熱温度 -50~140℃

- 直動・回転使用可
- ブッシュの固定は、ロックタイト接着を推奨します。

型式		L				D	許容差	T	¥基準単価		
Type	d								L5~8	L10~15	L20~25
BFLB	4	5	6			7	0 -0.015	1.5	1,180	—	—
	5	5	6	8		8			1,200	—	—
	6	5	6	8	10	9			1,100	1,150	—
	8		6	8	10	12			1,200	1,260	—
	10		6	8	10	12			1,200	1,340	1,700
	12			10	12	15			—	1,340	1,700
	16				15	20			—	2,040	2,360

Order注文例

型式 - L
BFLB10 - 10

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P99

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P99	
数量区分	標準対応 個別対応
小口	大口
数量	1~49 50~64 65~79 80~100 101~
値引率	基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日	通常 お見積り


■特長: 垂直方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。

■フランジタイプ




MDRA (丸フランジ・シングル)
MDSA (角フランジ・シングル)

MDRAW (丸フランジ・ダブル)
MDSAW (角フランジ・ダブル)



MDCA (二面フランジ・シングル)

MDCAW (二面フランジ・ダブル)



使用ブッシュ: MDZB (P398)
シール: NBR (Oリング)

*ハウジング逃げ部 D≤28の時、D -0.1
D≥32の時、D -0.5

- ツバ底面とD部の直角度は0.02以内
- 下記D寸法許容差の有効長さはL1です。
- シングルタイプでもd25,d30には無給油ブッシュが2個入っています。

■材質 アルミ合金 (ハウジング)
■表面処理 白アルマイト処理

型式		D		L		S		H		T		d1		d2		t		P.C.D.		K		F		A		¥基準単価					
Type	d	許容差		シングル	ダブル	シングル	ダブル																			MDRA	MDRAW	MDSA	MDSAW	MDCA	MDCAW
MDRA MDRAW (丸フランジ)	6	+0.065	12	0	19	32	13	26	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	660	1,370	830	1,480	800	1,540			24	800	1,610	920	1,710	950	1,790
	8	0	15	-0.013	24	38	18	32	32					24	25	24	800	1,610	920	1,710	950	1,790			24	800	1,610	920	1,710	950	1,790
	10	+0.068	19	0	29	50	21	42	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	880	1,890	950	2,210	990	2,310			29	880	1,890	950	2,210	990	2,310
	12	0	21	-0.016	30	51	21.6	42.6	42					32	32	32	930	2,050	1,010	2,340	1,050	2,440			32	930	2,050	1,010	2,340	1,050	2,440
MDSA MDSAW (角フランジ)	16	+0.068	28	0	37	63	26.6	52.6	48					38	37	31	1,180	2,850	1,290	3,220	1,310	3,240			38	1,180	2,850	1,290	3,220	1,310	3,240
	20	+0.081	32	0	42	73	31.6	62.6	54					43	42	24	1,430	3,480	1,560	3,860	1,560	3,890			43	1,430	3,480	1,560	3,860	1,560	3,890
	25	0	40	0	59	103	48.6	92.6	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	2,030	5,020	2,210	5,550	2,180	5,590			51	2,030	5,020	2,210	5,550	2,180	5,590
	30	+0.085	45	-0.019	64	115	51.6	102.6	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	2,840	6,810	3,090	7,300	3,040	7,380			60	2,840	6,810	3,090	7,300	3,040	7,380

●フランジ型高さ調整スペーサはP330からお選びいただけます。

Order注文例

型式
MDRA10

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P99

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price価格

●MDCA


数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量	1~9 10~14 15~19 20~30 31~	
値引率	基準単価 5% 10% 18% お見積り	
出荷日	通常 お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●MDCA以外

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量	1~9 10~14 15~19 20~30 31~	
値引率	基準単価 5% 10% 18% お見積り	
出荷日	通常 お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS


無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット

—ドライブッシュ内蔵 トール/トールコンパクト/ワイドタイプ—

CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
幅 (W寸) がワイドブロックタイプよりコンパクトな規格です。


■トールスタンダードタイプ



型式							シングル				ダブル				ℓ	M1	M2	d1×t	¥基準単価	
Type	d	許容差	h	W	H	D	L	L1	L2	S	L	L1	L2	S					MDBA	MDBAW
MDBA MDBAW	6	+0.065	14	16	22	8.1	27	18	9	21	—	—	—	—	5	M4	M4	6×5 (M3ボルト用)	1,560	—
	8	0	16	20	26	10.1	32	20	10	26	—	—	—	M5		M5	1,610		—	
	10	+0.068	19	26	32	12.2	39	27	15	31	62	36	50	54	6	M6	M5	8×6 (M4ボルト用)	1,650	3,440
	12		40	54	54	1,740	3,990													
	16		47	52	65	68	2,700			5,710										
	20	+0.081	31	42	54	23.4	52	18	42	85	58	70	75	8	M8	M8	11×8 (M6ボルト用)	3,200	6,480	
	25	0	37	52	65	28.4	69		42	59	120	80	100	110				9	M10	M10
	30	+0.085	40	58	71	34.4	74	44	22	62	128	90	110	116	4,590	11,640				

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
トールスタンダードタイプより、ハウジングがコンパクトな規格です。


■トールコンパクトタイプ



型式			h	W	H	D	L	L ₁	L ₂	S	ℓ	M1	M2	d1×t	¥基準単価	
Type	d	許容差														
MDBAC	10	+0.068 0	17	20	26	12.2	39	25	13	31	5	M6	M5	8×6 (M4ボルト用)	2,180	
	12		18	22	28	14.3	40	26	14	32	5				2,360	
	16	+0.081 0	21	28	35	18.3	47	28	15	37	5.5		M8	M6	9×7 (M5ボルト用)	3,100
	20		24	34	40	23.4	52	34	21	42	5.5					3,530
	25		30	42	50	28.4	69	42	25	59	8	4,150				
	30	+0.085	33	48	57	34.4	74	54	37	62	8	M8	M8	11×8 (M6ボルト用)	4,850	

■特長: 水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。
4つの取付穴により強く締結出来ます。

■ワイドスタンダードタイプ



型式			h	W	H	D	L	L ₁	S	W ₁	W ₂	M	d ₁	ℓ	A	¥基準単価
Type	d	許容差														
MDWBA	6	+0.065	9	34	20	8.1	27	15	21	20	7	M4	3.4	8	10	1,350
	8	0	11	34	20	10.1	32	18	26	24	5	M4	3.4	8	10	1,380
	10	+0.068	13	44	30	12.2	39	21	31	28	8	M5	4.3	12	20	1,560
	12	0	15	44	30	14.3	40	26	32	30.5	6.75	M5	4.3	12	20	1,610
	16		19	54	42	18.3	47	34	37	36	9	M5	4.3	12	26	2,320
	20	+0.081	21	54	42	23.4	52	40	42	40	7	M6	5.2	12	26	2,890
	25	0	26	78	60	28.4	67	50	59	54	12	M8	7	18	38	3,680
	30	+0.085	30	78	60	34.4	74	58	62	58	10	M8	7	18	38	4,270

