

2025 年 7 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体 配線部品事業部

MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
(ミスミオリジナルコネクタ使用)
ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ（ミスミオリジナルコネクタ使用）につきまして、安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は2025年8月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

- ・MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
(ミスミオリジナルコネクタ使用)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400161570/>

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。
詳細は下記をご参照ください。

現行 : V ケーブル (VCT ミツ星製)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000539429/>

G ケーブル (NA3VCSB)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500108030/>

J ケーブル (SSCL3)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000355931/>

変更後 : V ケーブル (VCT 富士電線製)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000538754/>

G ケーブル (SS300CMSB)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162970/>

J ケーブル (SS300)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110410980279/>


3. 外観・部材仕様詳細

<V ケーブル>

	変更前	変更後
メーカー	三ツ星	富士電線
ケーブル型番	VCT	VCT
外観参考 イメージ		

<G ケーブル>

	変更前	変更後
メーカー	ミスミ	ミスミ
ケーブル型番	NA3VCSB シリーズ	SS300CMSB シリーズ
外観参考 イメージ		
シース色	ネイビー	黒
保有規格	ULAWM2517	UL/cUL AWM2464 UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL LISTED UL13 (CL3)
定格 (温度・電 圧)	ULAWM2517 105℃ 300V	AWM2464 80℃ 300V CM/CL3 105℃ 300V

結線図						
仕上がり 外径	AWG 23	4P	7. 2mm		7. 5mm	
		5P	7. 7mm		8. 1mm	
		7P	8. 2mm		9. 3mm (8P)	
		10P	10. 3mm		10. 8mm	
		12P	10. 8mm		11. 1mm	
		25P	14. 6mm		14. 6mm	
	AWG 25	13P	9. 6 mm		10. 2 mm	

＜J ケーブル＞

	変更前	変更後
メーカー	ミスミ	ミスミ
ケーブル型番	SSCL3 シリーズ	SS300CM シリーズ
外観参考 イメージ		
保有規格	UL/cUL AWM2464 LISTED UL13 (CL3)	UL/cUL AWM2464 UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL LISTED UL13 (CL3)
定格 (温度・電 圧)	AWM2464 80℃ 300V CL3 90℃ 300V	AWM2464 80℃ 300V CM/CL3 105℃ 300V

結線図

線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	識別パターン	線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	識別パターン	線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	識別パターン
1	黒	—	11	空	—	21	赤	白	31	黄	赤
2	白	—	12	紫	—	22	赤	黒	32	黄	緑
3	赤	—	13	白	黒	23	赤	緑	33	黄	青
4	緑	—	14	白	赤	24	赤	青	34	茶	黒
5	黄	—	15	白	緑	25	緑	白	35	茶	黒
6	茶	—	16	白	青	26	緑	黒	36	茶	赤
7	青	—	17	黒	白	27	緑	赤	37	茶	緑
8	灰	—	18	黒	赤	28	緑	青	38	茶	青
9	橙	—	19	黒	緑	29	黄	白	39	青	白
10	桃	—	20	黒	青	30	黄	黒	40	青	黒

対No.	線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	識別パターン	対No.	線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	識別パターン	対No.	線芯No.	絶縁体の色	埋込ライン色	識別パターン
1	1	黒	—	6	11	青	—	11	21	桃	—	16	31	茶
2	2	黒	白	7	12	青	白	12	22	桃	白	17	32	茶
3	3	赤	—	8	13	灰	—	13	23	空	—	18	33	黄
4	4	緑	—	9	14	灰	白	14	24	空	白	19	34	茶
5	5	緑	白	10	15	橙	—	15	25	白	—	20	35	茶
	6	緑	白	11	16	橙	白	16	26	白	黒	21	36	茶
	7	黄	—	12	17	紫	—	17	27	緑	黒	22	37	茶
	8	黄	白	13	18	紫	白	18	28	緑	赤	23	38	茶
	9	茶	—	14	19	黒	—	19	29	黄	黒	24	39	青
	10	茶	白	15	20	黒	青	20	30	黄	黒	25	40	青

仕上がり
外径

仕上がり 外径	AWG	34	10.1mm
	24	40	10.4mm
	AWG	16	8.0mm
		20	9.0mm
		24	9.9mm
	AWG	8	7.4mm
20	10	8.8 mm	

9.4mm
10.0mm
7.9mm
8.5mm
9.5mm
6.8mm
7.8 mm

4. 部材変更時期
2025 年 8 月 1 日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定

5. 型番・価格・納期
本部材変更に伴う変更なし

以上