

2026 年 7 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

「ハイス鋼ツバ裏部ナンバリング」 加工方法変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「ハイス鋼ツバ裏部ナンバリング」の加工方法を変更いたします。

本変更により、指定文字の視認性が向上いたしますが、製品仕様・ご使用上への影響はございません。

何卒ご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

## 1. 対象追加工

| 追加工記号 | 追加工名称              |
|-------|--------------------|
| NHNC  | ツバ裏部ナンバリング加工       |
| NHN   | ツバ裏部ナンバリング加工（自動連番） |

【カタログ】 プラ型用標準部品カタログ 2022 年度版

P. 10、P. 100、P. 168、P. 276、P. 288

## 2. 変更内容

ハイス鋼対象商品のツバ裏ナンバリング加工を現行の電解マーキングからレーザーマーキングへ変更いたします。

【変更前】電解マーキング

【変更後】レーザーマーキング

＜変更の背景＞視認性向上を目的として変更いたします。

## 3. 変更時期

2026 年 10 月ご注文分より、変更後の商品を出荷させていただきます。

## 4. 対象商品一覧

| 商品名                                               | 商品ページ                |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径(D) 固定/軸径公差 0_-0.005 タイプ- | <a href="#">LINK</a> |
| 2 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径(D) 固定タイプ-                | <a href="#">LINK</a> |
| 段付 2 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径(P) 0.01mm 指定タイプ-      | <a href="#">LINK</a> |

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 精級 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (P) 0.01mm 指定タイプ-             | <a href="#">LINK</a> |
| 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (D) 固定/軸径公差-0.01_-0.02 タイプ-      | <a href="#">LINK</a> |
| 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (P) 0.01 mm指定/軸径公差 0_-0.005 タイプ- | <a href="#">LINK</a> |
| 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (P) 0.01mm 指定/軸径公差-0.01_-0.02-   | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/定尺タイプ-                    | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/軸径・全長指定タイプ-               | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51+硬質クロムメッキタイプ-                      | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 JIS/定尺・全長指定タイプ-               | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/全長指定タイプ-                      | <a href="#">LINK</a> |
| 刻印付ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/全長指定タイプ-                       | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/軸径・全長指定タイプ-                   | <a href="#">LINK</a> |
| 段付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/先端径・全長指定タイプ-                         | <a href="#">LINK</a> |
| 段付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51+硬質クロムメッキ/先端径・全長指定タイプ-                | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工段付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/先端径・全長指定タイプ-                     | <a href="#">LINK</a> |
| 刻印付ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/軸径・全長指定タイプ-                    | <a href="#">LINK</a> |
| 刻印付段付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/先端径・全長指定タイプ-                      | <a href="#">LINK</a> |
| 角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.01/全長指定タイプ-               | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/全長指定タイプ-                  | <a href="#">LINK</a> |
| D 形エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/ノーマルタイプ, ステップタイプ-           | <a href="#">LINK</a> |
| 段付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/定尺タイプ-                               | <a href="#">LINK</a> |
| 角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.01/フリー指定タイプ-              | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角 R 付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.005/フリー指定タイプ-       | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.005/フリー指定タイプ-           | <a href="#">LINK</a> |
| 角 R 付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.01/フリー指定タイプ-          | <a href="#">LINK</a> |
| 刻印付角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/P・W 公差 0_-0.01 タイプ-        | <a href="#">LINK</a> |
| 角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.01/定尺タイプ-                 | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.005/全長指定タイプ-            | <a href="#">LINK</a> |
| 大型用角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.02/フリー指定タイプ-           | <a href="#">LINK</a> |
| 段付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/全長指定タイプ-                             | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (D) 固定タイプ-                 | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工ストレートセンターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (P) 0.01 mm指定タイプ-          | <a href="#">LINK</a> |
| テーパレス 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (D) 固定タイプ-                 | <a href="#">LINK</a> |
| テーパレス 1 段センターピン -ハイス鋼 SKH51/軸径 (P) 0.01mm 指定タイプ-          | <a href="#">LINK</a> |
| 刻印付ストレートエジクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/凸文字タイプ-                | <a href="#">LINK</a> |
| 超精級角エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.003/フリー指定タイプ-          | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角 R 付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.005/R 位置選択タイプ-      | <a href="#">LINK</a> |
| 角 R 付エジクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0_-0.01/R 位置選択タイプ-         | <a href="#">LINK</a> |

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 大型用角 R 付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.02/フリー指定タイプ-    | <a href="#">LINK</a> |
| 精級先端加工角エジェクタピン-ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/フリー指定タイプ-     | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工角エジェクタピン-ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01/フリー指定タイプ-        | <a href="#">LINK</a> |
| 角 C 面加工付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01/フリー指定タイプ-    | <a href="#">LINK</a> |
| 角 R 付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01/全長指定タイプ-        | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角 C 面加工付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/フリー指定タイプ- | <a href="#">LINK</a> |
| 段付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/先端径指定・全長固定タイプ-                                | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/定尺タイプ-           | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/軸径・全長指定タイプ-                                 | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/全長, 軸径・全長指定タイプ-                        | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/フリー指定・N 寸ショート-   | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/軸径指定・全長固定タイプ-                      | <a href="#">LINK</a> |
| Z 溝加工付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/全長指定タイプ-                          | <a href="#">LINK</a> |
| 2 段エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51-                                             | <a href="#">LINK</a> |
| 角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01/フリー指定・N 寸ショートタイプ-   | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/面カット/先端径・全長指定タイプ-                         | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/先端径・全長指定タイプ-                              | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/面カット/全長, 軸径・全長指定タイプ-                   | <a href="#">LINK</a> |
| ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/全長指定タイプ-                                    | <a href="#">LINK</a> |
| 精級刻印付角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005 タイプ-  | <a href="#">LINK</a> |
| 大型用角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.02/定尺タイプ-, 全長指定タイプ  | <a href="#">LINK</a> |
| 精級角 R 付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/全長指定タイプ-     | <a href="#">LINK</a> |
| 精級ガス抜き角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/フリー指定タイプ-    | <a href="#">LINK</a> |
| 精級先端加工 R 付角エジェクタピン-ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005/フリー指定タイプ- | <a href="#">LINK</a> |
| 先端加工 R 付角エジェクタピン-ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01/フリー指定タイプ-    | <a href="#">LINK</a> |
| 精級刻印付 R 付角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.005-  | <a href="#">LINK</a> |
| 刻印付 R 付角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/ツバ厚 4mm/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01 タイプ- | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/先端径指定/全長, 軸径・全長指定タイプ-                  | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/面カット/全長指定タイプ-                             | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/全長指定タイプ-                                  | <a href="#">LINK</a> |
| ガス抜き角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51/P・W 公差 0 <sub>-</sub> 0.01/フリー指定タイプ-       | <a href="#">LINK</a> |
| 中ツバ付角エジェクタピン -ハイス鋼 SKH51-                                           | <a href="#">LINK</a> |