

P.1779<規格表>
規格表の訂正


①ノーマルタイプ(材質NBR)は外觀、寸法が一部変更になり、型式が変わりました。②先端コンパクト形状をご希望の場合は、P.1364のストップボルトをご利用ください。③CADデータフォルダ名：29_Inspections
④旧型式は取り扱いがございませんのでご了承ください。⑤旧型式はプライスタウン対象となりません。
特長：トグルクランプ用のボルトです。通常のボルトの他にも、耐摩耗性に優れたタイプ、ワークとの当たりを柔らかくするタイプ等各種ご用意しています。

■先端金具(ノーマル)

(NBR)



MC□-□□
(旧型式 TGB)
MCS□-□□(ステンレス)
(旧型式 STGB)



Type	先端部		ボルト部	
	材質	硬度	材質	表面処理
MC□-□□	NBR	ショアA70	スチール	三価クロメート
MCS□-□□			ステンレス	-

RoHS

型式	M-ℓ (加し有効長)	L (全長)	t1	t2	d	d1	¥基準単価
MC4-15	4-15	25	2	8	8	12	170
MC4-32	4-32	42		200			
MC6-37	6-37	51	12	10	16	270	
MC6-87	6-87	101		530			
MC8-45	8-45	63	5	13	12	19	320
MC8-105	8-105	123					600
MC10-59	10-59	85	6	20	16	24	580
MC12-66	12-66	100	9	25	22	32	660

型式	M-ℓ (加し有効長)	L (全長)	t1	t2	d	d1	¥基準単価
MCS4-15	4-15	25	2	8	8	12	360
MCS4-32	4-32	42		400			
MCS6-37	6-37	51	12	10	16	16	470
MCS8-45	8-45	63		560			

<訂正用>

L (全長)
25
42
51
101
63
123
85
100
L (全長)
25
42
51
63