

P1-451 <規格表>

MAT32選択時のスタンド取付寸法訂正

■モジュール使用部品

型式		使用部品名称								
Type	No.	シリンダ	センサ	リニアシャフト	フローティングジョイント	リニアブシュ	止め輪	セットカラー	スタンドブラケット	
MAT25	NNS・NBS	—	—	PSFJZ16 (軸径16)	FJUCS10	LMU16	RTWS28	SSCSPD.J16	PFPM16	
	CNS・CBS	MSCCA25	MD11L3(リード線長さ3m)							
	NN・NB	—	—	PSFJZ20 (軸径20)		LMU20	RTWS32	SSCSPD.J20	PFPM20	
	CN・CB	MSCCA25	MD11L3(リード線長さ3m)							
MAT32	NN・NB	—	—	PSFJZ25 (軸径25)	FJUCS14	LMU25	RTWS40	SSCSPD.J25	PFPM25	
	CN・CB	MSCCA32	MD11L3(リード線長さ3m)							
	カタログ掲載ページ		P1991							P1991

⑦ 上記使用部品の詳細は、各カタログ掲載ページでご確認ください。

型式		選択										スライダ寸法										スタンド取付寸法			ベース有選択時			SD							
Type	No.	S	P	H	H1	C	CP	Cm	Cd	SB	P	SW	SP1	SP2	t	t1	t2	a	b	c	e	d	f	w	P	W	B		W1	B1	D1				
MAT25	NN(S)	25	50	120	177	110	—	—	—	50	120	160	70	130	46	25	12	40	15	—	60	5.5	32	20	120	184	60	172	50	6.6	35	25	9	45	35
	NB(S)																																		
	CN(S)																																		
	CB(S)																																		
MAT32	NN	25	50	150	235	140	—	—	—	68	150	200	100	170	52	27	15	60	10	20	80	6.6	35	25	150	240	75	220	60	9	45	35	9	45	35
	NB																																		
	CN																																		
	CB																																		



Order
注文例

型式 — S — P
MAT25NN — 25 — 120



Alteration
追加工

型式 — S — P — (NSC)
MAT25NN — 25 — 120 — NSC



Delivery
出荷日

8 日目発送

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
セットカラー無し	NSC	セットから除外	MAT25(S)選択時 —1,000 MAT25 選択時 —1,200 MAT32 選択時 —1,300

<訂正用>

MAT25(S)選択時		
d	f	w
5.5	32	20
MAT25選択時		
d	f	w
6.6	35	25
MAT32選択時		
d	f	w
9	45	35