









P1-1769<図面・規格表>
図面と規格表の訂正


①寸法・外觀が一部変更になり、型式が変わりました。②旧型式は取り扱いがございませんのでご了承ください。③旧型式はプライスタウン対象となりません。

■取付方向自在タイプ		型式		MC02-1	MC02-S1	■取付方向自在タイプ		型式		MC02-2	MC02-S2	■取付方向自在タイプ		型式		MC02-3
 (クランプ状態) RoHS	本体材質	SS400	SUS304			 (クランプ状態) RoHS	本体材質	SS400	SUS304			 (クランプ状態) RoHS	本体材質	SS400		
	表面処理	三価クロメート	—				表面処理	三価クロメート	—				表面処理	三価クロメート		
	ストローク(mm)	20.34			ストローク(mm)		38.9			ストローク(mm)	66.7					
	締圧力(N)	900			締圧力(N)		1470			締圧力(N)	3138					
	ハンドル開閉角度	180°			ハンドル開閉角度		180°			ハンドル開閉角度	180°					
	自重(g)	120			自重(g)		280			自重(g)	750					
¥基準単価	1,300	3,400			¥基準単価	1,760	4,760			¥基準単価	3,190					

MC02-1 (旧型式 FM50M) MC02-S1 (ステンレス) (旧型式 SFM50M)		MC02-2 (旧型式 FM150M) MC02-S2 (ステンレス) (旧型式 SFM150M)		MC02-3 (旧型式 FM250M)	
360°取付できます ストローク20.34 M16×P1.5 <1>	360°取付できます ストローク40 M20×P1.5	360°取付できます ストローク66.7 M10×P1.5			

■水平押型		型式		MC03-1	MC03-S1	■水平押型		型式		MC03-2	MC03-3
 (クランプ状態) RoHS	本体材質	SS400	SUS304			 (クランプ状態) RoHS	本体材質	SS400			
	表面処理	三価クロメート	—				表面処理	三価クロメート			
	ストローク(mm)	16			ストローク(mm)		16				
	締圧力(N)	450			締圧力(N)		500				
	ハンドル開閉角度	190°			ハンドル開閉角度		180°				
	自重(g)	50			自重(g)		65				
付属品	ゴム付ボルト	ステンレスボルト			付属品						
¥基準単価	780	1,960			¥基準単価	930					

<訂正用>



<2> ゴム付ボルト