

重量用溶接抜き蝶番は、L=100 のとき、W=82 となります

型式		L	W	T	(R)	D	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~
Type										
HHMZL (左勝手用)	50	40	2.6	10.5	5	15	62	300	285	
	65	50	2.6	10.5	5	20	95	347	329	
	75	70	3.2	12.5	6	30	180	447	424	
	100	82	4	16	8	50	335	678	644	
HHMYL (左勝手用)	50	40	2.5	10.5	5	15	60	418	397	
	65	50	2.5	10.5	5	20	89	551	523	
	75	70	3	12	6	30	165	779	740	
	100	82	4	16	8	50	347	1,520	1,444	

*許容荷重は2個使用の数値です。

<貼り付け用>

型式		L	W	T	(R)	D	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~
Type										
HHMZL (左勝手用)	50	40	2.6	10.5	5	15	62	300	285	
	65	50	2.6	10.5	5	20	95	347	329	
	75	70	3.2	12.5	6	30	180	447	424	
	100	82	4	16	8	50	335	678	644	
HHMYL (左勝手用)	50	40	2.5	10.5	5	15	60	418	397	
	65	50	2.5	10.5	5	20	89	551	523	
	75	70	3	12	6	30	165	779	740	
	100	82	4	16	8	50	347	1,520	1,444	

*許容荷重は2個使用の数値です。