



ハンドル部の材質および表面処理を修正



軸穴形状	Type		ハブ		ハンドル		グリップ取付穴
	固定グリップ	折り曲げグリップ	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質
穴無し	PHSN	PHSFN	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	-	黄銅
	AHSN	AHSFN	AC7A	バフ研磨	AC7A	バフ研磨	
H9穴 +タップ	PHSM	PHSFM	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	-	
	AHSM	AHSFM	AC7A	バフ研磨	AC7A	バフ研磨	
H9穴 +キー溝 +タップ	PHSK	PHSFK	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	-	
	AHSK	AHSFK	AC7A	バフ研磨	AC7A	バフ研磨	



H9穴+

<貼り付け用>

軸穴形状	Type		ハブ		ハンドル		グリップ取付穴	グリップ	グリップねじ部	
	固定グリップ	折り曲げグリップ	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	M材質	M材質	S表面処理
穴無し	PHSN	PHSFN	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	-	黄銅	フェノール	SUM21	三価クロメート
	AHSN	AHSFN	AC7A	バフ研磨	AC7A	バフ研磨				
H9穴 +タップ	PHSM	PHSFM	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	-				
	AHSM	AHSFM	AC7A	バフ研磨	AC7A	バフ研磨				
H9穴 +キー溝 +タップ	PHSK	PHSFK	FC200	四三酸化鉄皮膜	フェノール	-				
	AHSK	AHSFK	AC7A	バフ研磨	AC7A	バフ研磨				