

CBSTSR のB寸法の数値を修正

型式		M × P	A	B	E	t max.	(e) max.	¥基準単
Type	M-L							1~9本
CBSTSR	2-3 4 5 6 8 10	2 × 0.4	4	1.3	0.5	1.2	1.2	260
	2.5-3 4 5 6	2.5 × 0.45	5	1.3	0.6	1.5	1.2	
	3-5 6 8 10 12 16	3 × 0.5	6	1.5	0.8	2	1.4	300
	4-5 6 8 10 12	4 × 0.7	8	2	0.9	2.5	1.5	280

<貼り付け用>

型式		M × P	A	B	E	t max.	(e) max.	CBSTSR			
Type	M-L							¥基準単 1~9本	¥スライド単 10~19本 20~49本 50~300本		
CBSTSR	2-3 4 5 6 8 10	2 × 0.4	4	1.3	0.5	1.2	1.2	260	230	180	130
	2.5-3 4 5 6	2.5 × 0.45	5	1.3	0.6	1.5	1.2				
	3-5 6 8 10 12 16	3 × 0.5	6	1.5	0.8	2	1.4	300	270	250	150
	4-5 6 8 10 12 16 20 25	4 × 0.7	8	2	0.9	2.5	1.5	280	250	230	140
	5-6 8 10 12 16 20 25	5 × 0.8	9	2.5	1	3	1.8	280	250	230	140
	6-8 10 12 16 20 25	6 × 1.0	10	3	1.2	4	2.2	300	270	250	150

⚠表示数量超えはお見積り