


URBSMF 線径No. 0.3 のd寸法の数値及び、最高回転数の注釈を追加

タイプ	Type	材質	
		ブラシ毛材	パイプ部
ブラシ本体	固定タイプ	URBSN	6ナイロン
	指定タイプ	URBSNF	66ナイロン(線径No.0.1) 6ナイロン(線径No.0.2~0.5)
		URBSMF	導電性ナイロン モノエイト®
専用セットカラー	URBSSC	SUS304	


Type	線径No.	d
URBSNF	0.1	0.1
	0.2	0.21
	0.3	0.295
	0.5	0.535
URBSMF	0.15	0.15
	0.3	0.3

■専用セットカラー構造図



凹凸部が噛合って固定されます。

■専用セットカラー




Ⓢブラシは最高回転数1000回転以内(URBSMFは最高回転数400回転以内)でご利用ください。取付方法・ブラシ線径・ブラシ外径・連結ブラシ数によって最高回転数は変わりますのでご注意ください。

<貼り付け用>


Type	線径No.	d
URBSNF	0.1	0.1
	0.2	0.21
	0.3	0.295
	0.5	0.535
URBSMF	0.15	0.15
	0.3	0.3

■専用セットカラー構造図



凹凸部が噛合って固定されます。

■専用セットカラー



Ⓢブラシは最高回転数1000回転以内(URBSMFは最高回転数400回転以内)でご利用ください。取付方法・ブラシ線径・ブラシ外径・連結ブラシ数によって最高回転数は変わりますのでご注意ください。