

ステンレス焼入品の一部材質が下記のように訂正になります。

形状	サイズ	選定方法	精度	材質		表面処理	カタログページ
				(生材)	(焼入れ品)		
標準タイプ 	外径D 4~60 内径V 2~30 厚みT 1~10	選択	並級 精密級	S45C ④並級は S45C相当 SUS304 ④並級は SUS304相当	S45C ④並級はS45C 相当 SUS420J2	なし 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	P.113 P.114 P.119
	外径D 4~30 内径V 2~25 厚みT 1~10	指定 指定0.5mm単位	並級 精密級	S45C SUS304	—	なし 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	P.113 P.114
	外径D 4~100 内径V 0~90 厚みT 1~10	フリー指定	並級 精密級 公差選択	SS400 S45C SUS304 A2017 黄銅(C3604)	S45C SKS3 SUS420J2 ④精密級は 材質SUS440C	なし 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ 低温黒色クロムメッキ アルマイト(白・黒)	P.115 P.120
ツバ付タイプ 	D寸 5~60 H寸 7~70 V寸 2~58 L寸 2~10	フリー指定	並級 精密級	SS400 S45C SUS304	SUS420J2 SKS3	なし 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	P.122
ザグリ穴タイプ 	外径D 10~60	選択	並級	S45C SUS304	S45C SUS420J2 ④精密級は 材質SUS440C	なし 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	P.123
	内径P 3.5~11	—					
	厚みT 6~20	選択	並級 精密級	S45C SUS304	—	なし 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	P.123
	外径D 10~30 内径P 3.5~9 厚みT 3~20	指定 指定0.5mm単位					

<訂正用>

S45C SKS3 SUS420J2 ④精密級は 材質SUS440C
SUS420J2 SKS3
S45C SUS420J2 ④精密級は 材質SUS440C