

P. 2-1561<規格表・注文例>

CWW のワイヤーエンドの No. 選択および注文例を一部修正

■ リンクワイヤー

型式		ワイヤーエンド No.選択		L 指定10mm単位	ワイヤー 線径 (φ)	最大 操作力 N(kgf)	最小 曲げ R	
Type	No.	左	右					
CWW	0.7	M N P	03	03	40~5000	0.75	294 [30]	20
	1.2		04	04	40~5000	1.2	706 [72]	32
	2.0		05	05	40~5000	2.0	1878 [192]	52



Order  
注文例

型式	ワイヤーエンド	ストローク	アウター長 ワイヤー長
	左 - 右		
CWP0.7	M03 - N03	S40	1000
CWW1.2	P04 - N04		1200

<訂正用>

①

■ リンクワイヤー

型式		ワイヤーエンド No.選択		L 指定10mm単位	ワイヤー 線径 (φ)	最大 操作力 N(kgf)	最小 曲げ R	
Type	No.	左	右					
CWW	0.7	M N P	03	03	40~5000	0.75	294 [30]	20
	1.2		04	04	40~5000	1.2	706 [72]	32
	2.0		05	05	40~5000	2.0	1878 [192]	52

②



Order  
注文例

型式	ワイヤーエンド	ストローク	アウター長 ワイヤー長
	左 - 右		
CWP0.7	M03 - N03	S40	1000
CWW1.2	P04 - N04		1200