


下記赤枠部を修正



Type	型式 上下面仕上	①板厚公差 選択		②A・B寸公差 選択		指定0.5mm単位		T 選択・指定
		N	P Q N M	P Q N M	A	B	A ≥ B	
A6061	L(圧延)	N	P Q N M	25~500	10~300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50		
	F(フライス加工)	P Q N M	P Q N M	25~500	10~300	5~50(指定0.5mm単位)		

①板厚公差

上下面仕上	①Nのみ選択可									
	T寸法									
	5	6	8・10	12	15	20	25	30・35	40	45・50
L(圧延)	±0.25	±0.28	±0.48	±0.64	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3
上下面仕上	P	Q	N	M						
F(フライス加工)	+0.1~+0.3	0~0.2	±0.1	-0.2~0						

②A・B寸公差

上下面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
L(圧延)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
F(フライス加工)	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■精度基準

項目	上下面仕上 (最大値)	
	L(圧延)	F(フライス加工)
板厚平行度 (100mmに対して)	T5~6.5	0.05
	T7~12.5	
	T13~15.5	
	T16~20.5	
平面(平坦)度 (100mmに対して)	T21~50	0.15
	T5~8.5	
	T9~12.5	
	T13~20.5	
基準面直角度 全周面取り	100mmに対し0.015	
	C0.3以下	

Order 注文例

Delivery 出荷日

型式

Type 上下面仕上 板厚公差 A・B寸公差

A6061 F Q M - 255 - 220 - 18

●A6061LN□・A6061F□□

3 日日出荷

急 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 注文締切 P.100

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円

④F(フライス加工)のT50に限り、Aストック対応不可です。

<訂正用>

①

5~50(指定0.5mm単位)

②

●A6061LN□・A6061F□□

3 日日出荷

急 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 注文締切 P.100

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円

④F(フライス加工)のT50に限り、Aストック対応不可です。