

注文例 表記を修正

Alterations
追加工

Catalog No. - A - B - T - (CSC・CBC・CCA...etc.)

L-PSRNM - 1200 - 610 - 30 - CSC - AT15 - AA50 - M8



① つり穴加工のみ+1日

	全周面取り	コーナークット変更	つり穴（タップ）加工																																							
Alterations		① コーナークット面は最大サイズプレートのA>1000又はB<300は×	① 大サイズ（L-）のみ適応 ② A≤2000 ③ B≤1000																																							
Code	CSC・CBC	CCA・CCB・CCC・CCD	AT・BT																																							
Spec.	全周面取り値を変更します <table><tr><th colspan="3">面取り値</th></tr><tr><th>規格</th><th>CSC</th><th>CBC</th></tr><tr><td>C0.2～0.5</td><td>C0.1以下</td><td>C0.5～1.0</td></tr></table>	面取り値			規格	CSC	CBC	C0.2～0.5	C0.1以下	C0.5～1.0	任意のコーナークットをすることが出来ます。 1≤コーナークット≤50 1mm単位指定 <u>指定方法</u> (例)AとDのコーナークットをC5でカットする場合 ・・・CCA5—CCD5 <table><tr><th>指定1mm</th><th>¥/1Code</th></tr><tr><td>1～5</td><td>200</td></tr><tr><td>6～10</td><td>250</td></tr><tr><td>11～20</td><td>450</td></tr><tr><td>21～30</td><td>600</td></tr><tr><td>31～40</td><td>700</td></tr><tr><td>41～50</td><td>800</td></tr></table>	指定1mm	¥/1Code	1～5	200	6～10	250	11～20	450	21～30	600	31～40	700	41～50	800	側面にタップ加工を施します。AT・AA・BT・BB 0.5mm単位指定 <u>指定</u> AT5—AA30—M6 <u>指定</u> BT5—BB30—MA6 <table><tr><th>7mm単位</th><th>¥/1Code</th></tr><tr><td>M 6</td><td rowspan="4">2,500</td></tr><tr><td>M 8</td></tr><tr><td>M 10</td></tr><tr><td>M 12</td></tr><tr><td>M 14</td><td rowspan="4">3,000</td></tr><tr><td>M 16</td></tr><tr><td>M 18</td></tr><tr><td>M 20</td></tr><tr><td></td><td>3,300</td></tr><tr><td></td><td>3,500</td></tr></table> ① 加工限界穴間・穴と端面の距離（肉厚）は5mm以上必要です。	7mm単位	¥/1Code	M 6	2,500	M 8	M 10	M 12	M 14	3,000	M 16	M 18	M 20		3,300		3,500
面取り値																																										
規格	CSC	CBC																																								
C0.2～0.5	C0.1以下	C0.5～1.0																																								
指定1mm	¥/1Code																																									
1～5	200																																									
6～10	250																																									
11～20	450																																									
21～30	600																																									
31～40	700																																									
41～50	800																																									
7mm単位	¥/1Code																																									
M 6	2,500																																									
M 8																																										
M 10																																										
M 12																																										
M 14	3,000																																									
M 16																																										
M 18																																										
M 20																																										
	3,300																																									
	3,500																																									
¥/1Code	800	Spec.参照	Spec.参照																																							

<訂正用>

- (CSC・CBC・CCA...etc.)

- CSC - AT15 - AA50 - M8