

「2GT」の表項目を修正

## ■2GT

Type	歯数	種類 呼び幅	ブーリ 形状	ブーリ形状														
				A 軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択						B 軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択								
				H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ 下記⑨参照	N(d) キー溝+タップ 下記⑨参照	V段付穴	Z Z-d≥2	J (0.1mm単位)	Y段付穴	Q(R)-Y≥2	S-T (0.1mm単位)	H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ 下記⑨参照	N(d) キー溝+タップ 下記⑨参照	V-F段付穴	V-F(d) V-F	Z Z-d≥2
アルミ GPA	14	GT2040 GT2060 GT2090	A B	3														
	15			3・4														
	16			3・4														
	18			4														
	20			4・4.5・5														
	21			4・6														
	22			4・6			4	6		4	6		4					
	24			5・8			5・6	7・8		5・6	7・8		5・6					
	25			5・8			5・6	7・8		5・6	7・8		5・7					
	26			5・8			5・6	7・8		5・6	7・8		5・8					
	28			5・10			5・8	7・10		5・8	7・10		5・8					
	30			5・11			5・9	7・11		5・9	7・11		5・8					
	32			5・13	5・10		5・11	7・13		5・11	7・13		5・9	5・6				
	34			6・14	6・10		6・12	8・14	2.0≤J≤W-2.0	6・12	8・14	3・5	6・10	6・8				
	36			6・14	6・10		6・12	8・14		6・12	8・14		6・8	6・10				
	38			6・16	6・10	8	6・14	8・16		6・14	8・16		6・12	6・8				
	40			6・17	6・12	8・10	6・15	8・17		6・15	8・17		6・13	6・10				
	44			6・19	6・13	8・11	6・17	8・19		6・17	8・19		6・15	6・12				
	48			8・22	8・15	8・13	8・20	10・22		8・20	10・22		8・18	8・12	8	8・16	10・18	
	50			8・23	8・16	8・14	8・21	10・23		8・21	10・23		8・18	8・12	8	8・16	10・18	
	60			8・29	8・22	8・19	8・27	10・29		8・27	10・29		8・24	8・22	8・14	8・22	10・24	

◎軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は指定できません。

⑨軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。



型式 - ブーリ形状 - 軸穴仕様・内径  
GPA32GT2060 - A - H8



●1.5GT  
●2GT  
Delivery  
出荷日  
7 日目出荷  
3 日目出荷

&lt;訂正用&gt;

Order  
注文例

GPA32GT2060

-

A

-

H8

●1.5GT

●2GT

Delivery  
出荷日

7

日目出荷

3

日目出荷



B